














开关安装面板
(Switch panel hole dim.)







Specification(技术要求):
1. Rated Load(额定负载):1.5A 250VAC
2. Temperature Range(操作温度):-25℃~+85℃
3. Contact Resistance(接触电阻):≤0.02Ω
4. Insulation Resistance(绝缘电阻):≥1000MΩ
5. Withstand Voltage(耐压):AC1500V/min
6. Operating Force(操作力):2~15N
7. Life(寿命):10000 times
8. material(材料):PA(塑料)and Cu/Ep Ag(黄铜镀银)


Handle choice:
手 柄 选 择:

Handle type 手柄类型	Short handle 短手柄	Long handle 长手柄
Diagram 简图		

Screw selection:
螺 杆 选 择 :

Screw type 螺杆类型	Threaded 有螺纹	No threaded 无螺纹
Diagram 简图		

Stitch selection:
针 脚 选 择 :

Stitch type 针脚类型	Horizontal Pin In 卧式针脚
Diagram 简图	

Function choice:
功 能 选 择 :

NO.	specification 产品规格	function 功 能	diagram 简 图
01	KL-S102C3/B2	SPDT: ON - ON	
02	KL-S103C3/B2	SPDT: ON-OFF-ON	

01	--	第一次出图			2023.03.16
版次 (REV.)	参考 (REF.)	描述(DESCRIPTION)	绘图 (DRAW BY)	批核 (APP. BY)	日期 (DATE)
名称 (NAME)	Toggle Switch Specifications(钮子开关规格书)		功能 (Function)	See above (见上述)	
PART NO	CAX-KL-S103C3B2YB-5.5JL		模号:JL		批核 (APP. BY)
柄型	YB	比例 (SCALE) NTS(见标注)	日期 (DATE) 2024.06.28		日期 (DATE)
公差除特别要求外, 均按此规定执行:X.=±0.20,.X=±0.15,.XX=±0.1,<=±1°,单位:mm (Tolerance unless otherwise specified:X.=±0.20,.X=±0.15,.XX=±0.10,<=±1°,unit:mm)					

浙 江 创 都 电 子 科 技 有 限 公 司