


由 Autodesk 教育版产品制作

* 所有原料材质,生产制程,电镀必须符合ROHS要求







SIM pin assignment	
PIN#	Name
C1	VCC供电电压
C2	RST重置
C3	CLK时钟
C5	GND接地
C6	VPP程序电压
C7	I/O输入输出

Specification

MATERIAL:

Insulator: High Temperature Thermoplastic,UL 94V-0.
Contact: Copper Alloy
SHELL: SUS

PLATING:

Contact: ALL AU GOLD 1U
Shell: Plated 50u" Ni Overall,PAD Au 1U

Electrical:

Current Rating :0.5mA AC DC max.
Voltage Rating :125V AC/DC
Ambient Temperature Range :-20° C~+80° C
Storage Temperature Range :-40° C~+70° C
Ambient Humidity Range :95% R.H. Max.
Contact Resistance:100m max. Ω
Insulation Resistance:100MΩ min./500VDC
Mating Cycles:3000-5000 Insertions
产品耐温温度：260度

REVISION NO.	ECR NO.	DESCRIPTION	MARK	DATE

DIMENSIONS UNIT: mm
UNLESS OTHERWISE SPECIFIABLE

DIMENSION	TOLERANCE
X.X: ±	0.15
X.XX: ±	0.10
X.XXX: ±	0.05
ANGULAR: ±	1°

浙江创都电子科技有限公司

PRODUCT NAME : NANO-SIM 卡座PUSH/PUSH 1.35H 带CD PIN 3MT Edition	DRAWING: .	DATE: 2015/04/10
PART NO : CAX-NANO-SIM-7PZT-Z	CHECK:	DATE: 2015/04/11
模号：Z	APPROVED:	DATE: 2015/04/11
	SCALE: 1:1	DWG ID: C D
	REV.: A	PAGE: 1 OF 1

由 Autodesk 教育版产品制作