


项目 Mapx	设变内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve







A12	GND	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   2.0A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   100 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.57kgf(MAX)
   Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:LCP+30%GF
2. 端子:Contact:Copper Alloy 高导铜；C2680-EH
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C201不锈钢

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
   Tin On Solder Talls
   端子四周镀30-50U锡，镀区域镀金1U″
2. 外壳:Shell:
   不锈钢壳四周镀镍底,
   Nickel Plating

成品图 MANUFACTURE DWG		浙江创都电子科技有限公司									
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE											
.X±0.20	X.±5°	日期 DATE	2016.10.20	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING		PART NO：	CAX-TYPE-C6P-13.1ZCBWT-2P-ZZ		
.XX±0.10	.X±2°	审核 CHECXED		比例 SCALE	1：1	设计 DESIGN		品名 NAME	TYPEC 6p 180度母座		
.XXX±0.05	.XX±1°	核准 APPROVE		角法 VIEW		模号：	Z	版本 VER	A0	页数 SHEET	003