



由 Autodesk 教育版产品制作









SIM pin assignment	
PIN#	Name
C1	VCC供电电压
C2	RST重置
C3	CLK时钟
C5	GND接地
C6	VPP程序电压
C7	I/O输入输出


PCB 焊盘区

下沉避位区

RECOMMENDED PCB LAYOUT

GENERAL TOLERANCE ±0.05

CRICUIT DIAGRAM FOR CARD DETECT SWITCH



* 所有原料材质,生产制程,电镀必须符合ROHS要求

Specification

MATERIAL:

Insulator: High Temperature Thermoplastic, UL 94V-0.
Contact: Copper Alloy
SHELL: SUS

PLATING:

Contact: Plated 50u'' Ni Overall Contact Au 1U
Shell: Plated 50u'' Ni Overall
Plated 1u"Au Selective Contact Area

Electrical:

Current Rating :0.5mA AC/DC max.
Voltage Rating :125V AC/DC
Ambient Temperature Range :-20° C~+60° C
Storage Temperature Range :-40° C~+70° C
Ambient Humidity Range :95% R.H. Max.
Contact Resistance:100m max. Ω
Insulation Resistance:1000M min./500VDC MΩ
产品耐温温度：260° C 回流5S,1.70+5回流5S,1.70+5回流5S
Mating Cycles:1500Min Insertions

REVISION NO.	ECR NO.	DESCRIPTION	MARK	DATE

DIMENSIONS INIT: mm
UNLESS OTHERWISE SPECIFIABLE

DIMENSION	TOLERANCE
X.X: ±	0.15
X.XX: ±	0.10
X.XXX: ±	0.05
ANGULAR: ±	1°

浙江创都电子科技有限公司

PRODUCT NAME : MICRO-SIM 卡座PUSH/PUSH 1.35H 带CD PIN XNT Edition	DRAWING:	DATE: 2015/10/10
PRODUCT NO. :	CHECK:	DATE: 2015/10/11
PART NO: CAX-MICROSIM7P-ZTAU-Z	APPROVED:	DATE: 2015/10/11

SCALE:	DWG ID:	REV.:	PAGE:
1:1	C D	B	1 OF 1

由 Autodesk 教育版产品制作