

由 Autodesk 教育版产品制作


RoHS Compliant


REV.	ZONE	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		NEW		







RECOMMENDED PCB LAYOUT









备注:

1.产品规格:

1-1.插入力:35N MAX.

1-2.拔出力:10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 1500 CYCLES

1-3.额定电流:1.0A

1-4.额定电压:30V

1-5.耐久性:1500 CYCLES MIN.

1-6.耐电压:100V AC MIN.

1-7.接触阻抗:30mΩ MAX. INITIAL;40mΩ MAX AFTER 1500 CYCLES

1-8.绝缘电阻:100MΩ MIN

1-9.工作温度:-30° TO +80°

2.材质:

2.1胶芯:LCP UL94V-0

2.2端子:C2680R-H,镍底,GOLD

2.3外壳:SPCCorSUS,表面镀镍60-100μ

3.所用材质须合符RoHS要求

4.重点尺寸标识"▲"符号

MICRO USB B TYPE PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	1	2	3	4	5
SIGNAL NAME	VBUS				GND

X. ±0.15	X.° ±2°	UNITS	mm
.X ±0.10	.X° ±1°		
.XX ±0.05	.XX° ±0.5°	MAT'L	
.XXX ±0.03			
FINISH			
Q'TY			

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO.,LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO., LTD

广东创粤科技有限公司

TITLE: MICRO 2PIN立式直插14.0短脚母座

APPD:

CHKD:

DR:

DWG NO.: MICRO-2P-H14.0-00118

SCALE	SHEET	REV.
1/1	1/1	A

由 Autodesk 教育版产品制作