

REV.	ZONE	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		NEW		

RoHS Compliant





MICRO USB B TYPE PIN ASSIGNMENTS


PIN NUMBER	1	2	3	4	5
SIGNAL NAME	VBUS				GND



RECOMMENDED PCB LAYOUT







备注:

1.产品规格:

1-1.插入力:35N MAX.

1-2.拔出力:10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER 1500 CYCLES

1-3.额定电流:1.0A

1-4.额定电压:30V

1-5.耐久性:1500 CYCLES MIN.

1-6.耐电压:100V AC MIN.

1-7.接触阻抗:30mΩ MAX.INITIAL;40mΩ MAX AFTER 1500 CYCLES

1-8.绝缘电阻:100MΩ MIN

1-9.工作温度:-30° TO +80°

2.材质:

2.1胶芯: LCP UL94V-0

2.2端子: C2680R-H,镍底, GOLD

2.3外壳: SPCCorSUS, 表面镀镍60-100μ

3.所用材质须合符RoHS要求

4.重点尺寸标识"▲"符号

X. ±0.50	X.° ± 2°	UNITS mm	广东创粤科技有限公司
.X ±0.30	.X° ± 1°	MAT'L	TITLE: MICRO 2PIN立式插板DIP母座 H=10.0MM 短脚脚长1.5MM
.XX ±0.10	.XX° ± 0.5°	FINISH	APPD: / DWG NO.: MICRO-2P-H10.0-00124
.XXX ±0.05		Q'TY	CHKD: / SCALE 1/1 / SHEET 1/1 / REV. A
			DR:

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF GUANGDONG CHUANGYUE TECHNOLOGY CO.,LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF GUANGDONG CHUANGYUE TECHNOLOGY CO., LTD