SOREDE
索 瑞 達 電 子

深圳市索瑞达电子有限公司

承认书

客户名称:_____

客户料号:_____

产品名称:功率电感

产品料号:SCDT.7850D.DLB400K: 451KT01


客户承认
承认后请签回,如下订单后未签回，视作默认,谢谢您的合作

发行日期	文件编号
2025-09-11	SRD-WI-27093

编制	审核	批准
黄小香	熊安勤	符妃团

版本	更 改　履　历	更改人	更改时间
A	新发行：2025 年 09 月 11 日	黄小香	2025-09-11

1.外形尺寸: (单位：mm)



A	B	C	D	E	F	H
7.20±0.3	7.8±0.3	5.2±0.3	2.10 Ref	1.05 Ref	1.50 Ref	8.5Ref
I	J	K				
2.5Ref	0.7Ref	1.2Ref				

2. 电气特性:


电感 L1(2-1)	40uH±10%	测试条件	1KHz/0.25V	**测试仪器**: ■HP4287A ■TH2817C ■TH2817B/1773 ■HK502BC ■CH1062
电感 L2(1-3)	450uH±10%	测试条件		
直流电阻 (DCR)	L1(0.468Ω MAX), L2(2.40Ω MAX)	测试条件	1KHz/0.25V	
饱和电流	L1(1.30A)≥0A×90% L2(0.40A)≥0A×90%	测试条件	1KHz/0.25V	
铜线线径	L1(Φ0.15mm), L2(Φ0.15mm)	测试条件		
绕线圈数	L1(30.5TS REF), L2(112.5TS REF)	测试条件		

3. 材料:

(1)铁芯:　BH40 CD7952-B3.0F2.6/（点焊品）


(2)铜线: 2UEW H

4. 电性图:




注意事项:	修改记录:
1: 包装:1000PCS/REEL。	1.
2: 产品包装需用冷封带。	2:
3:	3:
4:	4:
5:	5:

5. 载带尺寸：（单位：mm）



Series	A0	B0	W	E	F	ϕf
	8.2±0.1	7.5±0.1	16.0±0.3	7.5±0.1	1.75±0.1	1.5±0.1
SCDT.7850.DLB	P	P1	P2	K0	T	
	12.0±0.1	4.0±0.1	2.0±0.1	5.4±0.1	0.40±0.1	

6. 带盘尺寸：（单位：mm）



A	330±0.5
B	100±0.5
C	13.5±0.5
W	16.5±0.5

7. 包装数量：

项目	数量（PCS）	尺寸规格（mm）
盘	1000	13″
内盒		
外箱		

注意事项：

1：载带前空格留 20PCS,后空格留 30PCS。

2：冷封上盖带。

3：胶盘需要用热熔胶对卡扣进行点胶固定。

物料清单

序号	物料名称	供应商	物料规格	物料编码	用量		损耗率	备注
1	磁芯	XCJ	BH40 CD7952-B3.0F2.6		1	PCS	1.0‰	**3 个脚**
2	铜线	YLSL	G1　P180				0.2‰	
		TPY	UEWH /U　2 种本色				0.2‰	
3	锡	QD	99.7Sn 0.3Cu	03.06.001	0.008	g	0.01‰	
4	上盖带	JC	宽度 13.3mm	02.02.0133.00	12.8	m	无	**冷封带**
5	卷盘	JC	13 寸盘	02.01.1316.01	1	PCS	无	
6	载带	JC	SCDT0805 透明/1000PCS 盘		12.8	m	无	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
备注								