


| REV. | DESCRIPTION | ECN NO. | NAME | DATE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |































1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: Self-locking
8、手工焊接/普通波峰
波峰240°-250°≤3S






印制线路板
PCB Layout Recommended

| 7 | 导电接触夹 | 6 | 覆合银磷铜 | 镀银 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 推轴 | 1 | POM | 蓝色 |
| 5 | 盖板 | 1 | PC | 白色 |
| 4 | 弹簧 | 1 | 碳素钢 | |
| 3 | 勾针 | 1 | 精密钢圈 | |
| 2 | 基座 | 1 | PA66 | 黑色 |
| 1 | 嵌件 | 2 | H65 T=0.3mm | 镀银 |
| 序号 NO. | 名称 DESCRIPTION | 数量 Q'TY | 材料 MATERIAL | 颜色 COLOR |


| FREE 常态 | PUSH 按下 |
|---|---|
|  |  |



电路图
Circuit Diagram

GENERAL TOLERANCE

| DIM. | TOL. |
|---|---|
| 30~ | :±0.30 |
| 10~30 | :±0.20 |
| ~10 | :±0.15 |
| GENERAL | ANGLE: |
| X.° | ±2° |



DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: 按键开关 Key Switch

DWG. NO.: TB-7054DVB-6PL

CHECKED: MAX

PART NO.: TB-7054DVB-6PL

DRAWN: ELLA

| UNIT: | SCALE: | SHEET: | DWG. SIZE: | LAYER: |
|---|---|---|---|---|
| mm | none | 1of 1 | A4 | bxconn |

APPROVED: WILL

BXCONN®