




REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE
























1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: no lock
8、手工焊接/普通波峰
波峰240°−250°≤3s





印制线路板
PCB Layout Recommended

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	蓝色
5	盖板	1	PC	灰色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	/	/	/	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

FREE 常态	PUSH 按下
	

电路图
Circuit Diagram

GENERAL TOLERANCE	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD	BXCONN®
DIM. TOL. 30~ :±0.30 10~30 :±0.20 ~10 :±0.15 GENERAL ANGLE: X.° ±2°	TITLE: 按键开关 Key Switch	
	DWG. NO.: TB−7054DVB−6PN−26	CHECKED: MAX
	PART NO.: TB−7054DVB−6PN−26	DRAWN: ELLA
	UNIT: mm / SCALE: none / SHEET: 1of 1 / DWG. SIZE: A4 / LAYER: bxconn	APPROVED: WILL