






线路板安装尺寸示意图



电路结构示意图



序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注
4		基座	1PCS	PA	
3		声道接触脚	1PCS	磷铜 t=0.20	电镀：锡
2		声道接触脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀：锡
1		接地焊脚	1PCS	磷铜 t=0.20	电镀：锡

技术要求

使用条件：-40～55℃
额定负荷：DC 30V 0.5A
接触电阻：≤0.03Ω
绝缘电阻：≥100MΩ DC250V
耐　　压：AC 500V(50Hz)/min
插 拔 力：3～20N
机械寿命：5000次

标记	数量	更改单号	签名	日期

绘　图	
设　计	
审　核	
工　艺	
标准化	
批　准	

浙江创都电子科技有限公司

PART NO：
CAX-PJ-3021-4P-AY

阶段标记		质量	比例
A	B		1:1
第 1 页		共 1 页	

模号：AY

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5±0.05	1.5～10±0.1	OVER 10±0.2

旧底图总号
底图总号
日期 / 签名