


RoHS


REVISIONS		
REV.	ECN NO.	DESCRIPTION
A1	2025/5/8	NEW DESIGN







PANEL CUTOUT REARSIDE



Material（材料）

1、Housing ：PA66 GF30
基座 ：PA66 GF30

2、Cover ：PA66 GF30
后盖 ：PA66 GF30

3、Center contact ：Copper alloy
接触针 ：铜合金

Finish（电镀）

1、Center contact ：Silver plating on the surface
接触针 ：表面镀银

NOTE:

1. Rated current: 250V AC, 16A
额定电流：250V AC , 16A
2. DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: 2.8kVAC
耐电压：2.8kVAC
3. TEMPERATURE RANGE: −30 °C ~ 80 °C
使用温度：-30 ° C ~ 80 ° C
4. CONTACT RESISTANCE: 10 MILLIONHM MAX
接触电阻：10 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHMS MIN.
绝缘阻抗：1000 MEGOHMS MIN.
6. AFTER DURABILITY(5000CYCLES)
寿命（5000次）
7. Waterproofing grade:IPX5
防水等级：IPX5（

序号	料号	名称	材料	数量	镀层	备注
6	0005−0024−0001H	胶水	胶水	1		
5	AC3M−40201−N60	3芯AC电源，锁片	SUS 304	1	镀镍	
4	SPK4−30201−G80	4芯公座，1− 2−插针	QSn6.5−0.1T t=0.8	2	镍底（40～80）u”，镀银80u”	
3	SPK4−30101−G80	4芯公座，1+ 2+插针	QSn6.5−0.1T t=0.8	2	镍底（40～80）u”，镀银80u”	
2	SPK4−40201−N3B	4芯，扬声器公座，后盖	PA66 UL 94HB	1	黑色	
1	SPK4−40101−N3B	4芯，扬声器公座，基座	PA66 UL 94HB	1	黑色	无logo ★

X.± 0.20	X.°±8°
.X± 0.15	.X°±5°
.XX± 0.07	.XX°±3°
.XXX±0.05	.XXX°±1.5°
UNITS:	mm
D TYPE	CUSTOMER D 客户图

Customer P/N:
Customer REV.:
PART NO.:
APPD:
CHKD:
DRAW:

浙江创都电子科技有限公司

TITLE:
4pin，SPEAK ON连接器

PART NO ：
CAX-XLR-4PV1A-X5

SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A1