













单位：mm												
H	0.9	1.6	2.1	2.6	3.1	3.6	4.1	4.6	5.1	5.6	6.1	6.6
对应高度	4.3h	5h	5.5h	6h	6.5h	7h	7.5h	8h	8.5h	9h	9.5h	10h
D	3.5		3.3				3.0					



电器原理图



P.C.B参考图



技术参数

1. 额定电流：50mA　12V DC
2. 接触电阻：100毫欧
3. 按　　力：160±30gf/260±50gf
4. 行　　程：0.3±0.1mmmm
5. 绝缘电阻：100兆欧
6. 抗电强度：100V 50Hz 1Min
7. 寿　　命：10万次

序号	零件号	材料	数量	备注
5	盖板	不锈铁	1	清洗
4	按纽	PPA黑	1	清洗
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	卡件	黄铜	1	镀银
1	基座	PPA黑	1	清洗

零件代号
借用件登记
旧底图总号
底 图 总 号
签　　字
日　　期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计	LJ		标准化		
校核	ZAJ		工艺		
主管设计	LJ		审核		
			批准		

第一视角 一般公差	
>0.5-2	±0.1
>2-5	±0.2
>5以上	±0.3
角度	±1°

阶段标记	质量	比例
	0.000	3:1

共1张　第1张	版本	替代

东莞市高铖达电子科技有限公司

6*6*6支架下帖中心（1.0）260G

TAT-6660X-TG