SOREDE
索 瑞 達 電 子

深圳市索瑞达电子有限公司

生产规格书

客户名称:_____

客户料号 _____

产品名称:　功率电感

产品料号:SCDT.7850D.DLB280K:801KT01

发行日期	文件编号
2026-08-20	SRD-WI-3755


业务	编制	审核	批准
	黄小香		

--------品质保证体系受控文件，不可随意复制或修改--------

版本	更 改　履　历		更改人	更改时间
A	新发行：2022 年 11 月 29 日		莫程惠	2022-11-29
A1	增加材料：BH40 CD7952-B3.0F2.6		莫程惠	2025-06-11
A2	更改前	更改后	莫程惠	2025-06-24
	热封上盖带	冷封上盖带		
B	更改前	更改后	黄小香	2025-12-31
	产品料号： SCDT.7850.DLB280K:801KT00	产品料号： SCDT.7850.DLB280K:801KT01		
	增加点焊品磁芯规格			
B1	更改前	更改后	黄小香	2026-04-23
	测试条件：1KHz/0.25V	测试条件：100KHz/0.25V		
B2	更改前	更改后	黄小香	2026-08-20
	产品料号: SCDT.7850.DLB280K:801KT01	产品料号: SCDT.7850D.DLB280K:801KT01		

受文单位：　■生产部　■品管部　■采购部

1.外形尺寸: (单位：mm)



A	B	C	D	E	F	H
7.20±0.3	7.8±0.3	5.2±0.3	2.10 Ref	1.05 Ref	1.50 Ref	8.5Ref
I	J	K				
2.5Ref	0.7Ref	1.2Ref				

2. 电气特性:


电感 L1(2-1)	28uH±10%	测试条件	100KHz/0.25V	**测试仪器**: ■HP4287A ■TH2817C ■TH2817B/1773 ■HK502BC ■CH1062
电感 L2(1-3)	800uH±10%	测试条件		
直流电阻 (DCR)	L1(0.42Ω MAX), L2(3.1Ω MAX)	测试条件	100KHz/0.25V	
饱和电流	L1(1.2A)≥0A×70% L2(0.3A)≥0A×70%	测试条件	100KHz/0.25V	
铜线线径	L1(Φ0.14mm), L2(Φ0.14mm)	测试条件		
绕线圈数	L1(25.5TS REF), L2(147.5TS REF)	测试条件		

3. 材料:

(1)铁芯: BH40 CD7952-B3.0F2.6/（点焊品）


(2)铜线: 2UEW H

4. 电性图:




注意事项:	修改记录:
1: 包装:1000PCS/REEL。	1.
2: 产品包装需用冷封带。	2:
3:	3:
4:	4:

5. 载带尺寸：（单位：mm）



Series	A0	B0	W	E	F	φf
	8.2±0.1	7.5±0.1	16.0±0.3	7.5±0.1	1.75±0.1	1.5±0.1
SCDT.7850D.DLB	P	P1	P2	K0	T	
	12.0±0.1	4.0±0.1	2.0±0.1	5.4±0.1	0.40±0.1	

6. 带盘尺寸：（单位：mm）



A	330±0.5
B	100±0.5
C	13.5±0.5
W	16.5±0.5

7. 包装数量：

项目	数量（PCS）	尺寸规格（mm）
盘	1000	13″
内盒		
外箱		

注意事项：

1：载带前空格留 20PCS,后空格留 30PCS。

2：冷封上盖带。

3：胶盘需要用热熔胶对卡扣进行点胶固定。

4：标签规格如右图：

客　户：	PIT0805-A280K-B801K
数　量：	1000PCS
日　期：	XXXX-XX-XX

备注：此标签尺寸规格为:长 65mm×宽 33mm×高 0.1mm.（参考）

物料清单

序号	物料名称	供应商	物料规格	物料编码	用量		损耗率	备注
1	磁芯	百利宝	BH40 CD7952-B3.0F2.6	01.01.7952.01	1	PCS	0.1%	**3 个脚点焊品**
2	铜线	益利素勒	G1　P180	01.03.111.014			0.02%	
		太平洋	UEWH /U　2 种本色				0.02%	
3	上盖带	瑞泰	宽度 13.3mm	02.02.0133.11	12.8	m	无	**冷封带**
4	卷盘	金诚	13 寸盘	02.01.1316.01	1	PCS	无	
5	载带	三宇	SCDT.7850 透明/1000PCS 盘	01.04.7952.00	12.8	m	无	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
备注								