




REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

























FREE 常态	PUSH 按下
	
	

电路图
Circuit Diagram

1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: Self-locking
8、手工焊接/普通波峰
波峰240°-250°≤3s





印制线路板
PCB Layout Recommended

序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR
7	导电接触夹	2	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	蓝色
5	盖板	1	PC	白色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD	
DIM.	TOL.	TITLE: 按键开关 Key Switch	
30~	:±0.30		
10~30	:±0.20		
~10	:±0.15		
GENERAL ANGLE:			
X.°	±2°	DWG. NO.: TB-B8080-Z	CHECKED: MAX
		PART NO.: TB-B8080-Z	DRAWN: ELLA
UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL

WWW.BXCONN.COM 东莞市宝讯精密技术有限公司 ARTICLE: BX-CN-001-A