



贝特卫士®

更好的电路安全卫士!
You build electronics, We safeguard them!

承 认 书

APPROVAL SHEET

编号 No.	BTT010142B-E/1-B
日期 Date	2020.10.17

客 户 Customer	
-----------------	--

品 名 Product	Thermal Links
系 列 Series	BTT Series

料号 Part No.	规格描述 Specification	备注 Remark
贝特电子 Betterfuse		
客 户 Customer		

环保特别提示 Special instructions for environmental protection
本产品:

供应商-贝特电子 Supplier-Betterfuse	零件承认章 Approval Signet	客 户 Customer	零件承认章 Approval Signet
制 作 Make	YaLan Wang		
审 核 Check	YaBao Zhong		
确 认 Approval	Zhimin Hu		

联络 Contact			
业务 Sales	电话 Telephone	手机 Cellphone	邮箱 E-mail

零件承认后敬请回签一份给我司留存, 或将承认后的封面传真(0769-8352 1857)至我司, 谢谢!



Document Record						
No.	Date	Modified Content	Page	Edition	Prepared/modified by	Checked by
1	2013.02.14	Draft	6	A	Runsong Zhong	Lianghua Guo
2	2015.12.25	Update UL certification	9,12~14,17	B/5	Jeffery	Lin Gao
3	2016.02.23	Add the 216°C VDE certification	12	B/6	Jeffery	Lin Gao
4	2016.03.30	Add the Tf: 73, 84, 128, 157, 184, 216°C UL certification	12	B/7	Jeffery	Helge
5	2016.5.13	Update the CCC certification	3,6	B/8	Jeffery	Helge
6	2016.8.23	Change the Tf 172, 240°C operating temperature, remove the Ip		B/9	Jeffery	Hu Zhimin
7	2016.11.08	Change the operation temperature 71°C to 69°C		B/10	Jeffery	Hu Zhimin
8	2017.11.23	Update the CCC certification		C/0	J.Q.	Zhimin Hu
9	2018.07.03	Update UL certification		C/1	J.Q.	Zhimin Hu
10	2018.10.16	Update UL certification	10	C/2	Xiang Xiong	Zhimin Hu
11	2019.01.22	Update 077 Operating temperature	6	C/3	Xiang Xiong	Zhimin Hu
12	2019.03.22	Update VDE certification	4	C/4	Xiang Xiong	Zhimin Hu
13	2019.07.01	Update product size drawing	5	C/5	Xiang Xiong	Zhimin Hu
14	2019.09.04	Add 249 operation	6	D/0	YaLan Wang	Zhimin Hu
15	2019.12.30	Add the Tf 229°C CCC certification	6	D/1	YaLan Wang	Zhimin Hu
16	2020.02.26	Add the Tf 184°C PSE certification	6	D/2	YaLan Wang	Zhimin Hu
17	2020.03.13	Add the Tf 229°C PSE certification	6	D/3	YaLan Wang	Zhimin Hu
18	2020.03.26	Add the Tf 229°C cURus certification	6	D/4	YaLan Wang	Zhimin Hu
19	2020.06.15	Add the Tf 229°C TUV certification	6	D/5	YaLan Wang	Zhimin Hu
20	2020.10.07	Update PSE certification NO.	4	E/0	YaLan Wang	Zhimin Hu
21	2020.10.17	Update CCC certification	4,13-16	E/1	YaLan Wang	Zhimin Hu



TABLE OF CONTENTS

1. SCOPE AND DESCRIPTION.....	4
2. GENERAL INFORMATION.....	4
3. AGENCY APPROVALS.....	4
4. PART NUMBERING SYSTEM.....	5
5. CONSTRUCTION AND MECHANICAL CHARACTERISTICS.....	5
6. OPERATION PRINCIPLE.....	6
7. ELECTRICAL SPECIFICATIONS.....	7
8. INSTALLATION AND SOLDERING.....	8
9. ORDERING INFORMATION.....	9
10. PACKING INFORMATION.....	10



1. SCOPE AND DESCRIPTION



The following product specifications apply to fuses of the BTT series. The BTT series consists of thermal cutoff fuses for over-temperature protection. The BTT series thermal fuses are widely used in various applications such as transformers, adapters, secondary batteries, household appliances, gas water heaters, lighting and other heating equipment.

2. GENERAL INFORMATION




General Description

The BTT thermal cutoff fuses are non-resetting single-pole and normally closed devices and provide accurate, reliable protection for high temperature applications against overheating through interrupting electric current. With their metal body and strong leads these fuses offer a sturdy built and high rated currents such as 10 or 15 Amperes.

Detailed Features

- Metal casing, epoxy sealing material
- Small size, $\Phi 4.0\text{mm} \times 10\text{mm}$
- 1.0mm lead wires made of tin or silver plated copper.
- Protection against harmful over-temperature in primary and secondary applications.
- Lead-free, RoHS compliant
- Designed according to IEC 60691, UL 60691, EN 60691, etc.

3. AGENCY APPROVALS

Agency	Agency File Number	Tf Range
	E346843	Tf: 73°C; 77°C; 84°C; 99°C; 113°C; 121°C; 128°C; 133°C; 142°C; 157°C; 172°C; 184°C; 192°C; 216°C; 229°C; 240°C;
	2020970205000053 2020970205000061	Tf: 73°C; 77°C; 84°C; 94°C; 99°C; 113°C; 121°C; 128°C; 133°C; 142°C; 157°C; 172°C; 184°C; 192°C; 216°C; 240°C Tf: 229°C
	PSE20021717 PSE20021731 PSE20021718 PSE20021721 PSE20021723 PSE20021724 PSE20021726 PSE20021728 PSE20021729 PSE20021602 PSE20021603	Tf: 240°C Tf: 216°C Tf: 192°C Tf: 172°C Tf: 142°C; 157°C Tf: 121°C; 128°C; 133°C Tf: 113°C; Tf: 84°C; 94°C; 99°C Tf: 73°C; 77°C Tf: 184°C Tf: 229°C




	R 50273319	Tf: 73°C; 77°C; 84°C; 94°C; 99°C; 113°C; 121°C; 128°C; 133°C; 142°C; 157°C; 172°C; 192°C; 216°C; 229°C; 240°C
	40041299	Tf: 73°C; 99°C; 113°C; 121°C; 133°C; 142°C; 157°C; 172°C; 184°C; 192°C; 216°C; 240°C
	SU05042-14004 SU05042-14005 SU05042-14006 SU05042-14002 SU05042-14003	Tf: 113°C Tf: 157°C; 121°C; 128°C; 133°C; 142°C Tf: 192°C; 172°C Tf: 240°C; 216°C Tf: 99°C; 73°C; 77°C; 84°C; 94°C

4. PART NUMBERING SYSTEM

4.1 Part Number


Example: BTT010142B



- | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| (1) Model | ...BT... | Better's Brand |
| (2) Product Type..... | ...T... | Thermal fuse |
| (3) Rated Current..... | ...010... | Rated current: 10A |
| | ...015... | Rated current: 15A |
| (4) Functional Temperature... | ...142... | Tf: 142°C |
| (5) Size | ...A... | Special series with lead length 18mm |
| | ...B... | Normal series with lead length 18mm |
| | ...C... | Special series with lead length 43mm |
| | ...D... | Normal series with lead length 43mm |


5. CONSTRUCTION AND MECHANICAL CHARACTERISTICS

Construction (cross section)





Dimensions (units: mm)




- ☆ BTTXXXXXA: Special, length 18mm
- BTTXXXXXB: Normal, length 18mm
- BTTXXXXXC: Special, length 43mm
- BTTXXXXXD: Normal, length 43mm

6. OPERATION PRINCIPLE


Before action:

In normal condition the thermal pellet keeps the Short Spring in tension, which provides contact between the copper disk and the silver contact. All parts, lead A, silver contact, metal case and lead B are connected and electric circuit current can pass freely through the thermal fuse.



Cut off:

When the temperature increases and reaches the Rated Functioning Temperature (T_f), the thermal pellet starts to melt and liquefies. This will release the Long Spring and separate the silver contact from the lead, cutting off the current.





7. ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Electrical Characteristics at 25°C

NO.	Part number	Tf (°C)	Operating Temperature (°C)	Th (°C)	Tm (°C)	Ir (A)		Voltage (V)	Approvals					
									UL	CCC	TUV	PSE	VDE	KC
1	BTT0**073	73	69±2	57	180	10A	15A	250Vac	●	●	●	●	●	●
2	BTT0**077	77	72±2	62	180	10A	15A	250Vac	●	●	●	●	○	●
3	BTT0**084	84	80±3	69	180	10A	15A	250Vac	●	●	●	●	○	●
4	BTT0**094	94	91+3-2	78	180	10A	15A	250Vac	○	●	●	●	○	●
5	BTT0**099	99	95±2	83	180	10A	15A	250Vac	●	●	●	●	●	●
6	BTT0**113	113	108+2-3	95	180	10A	15A	250Vac	●	●	●	●	●	●
7	BTT0**121	121	117±3	106	180	10A	15A	250Vac	●	●	●	●	●	●
8	BTT0**128	128	124±3	113	200	10A	15A	250Vac	●	●	●	●	○	●
9	BTT0**133	133	129+3-2	118	200	10A	15A	250Vac	●	●	●	●	●	●
10	BTT0**142	142	138±3	127	200	10A	15A	250Vac	●	●	●	●	●	●
11	BTT0**157	157	152±2	138	200	10A	15A	250Vac	●	●	●	●	●	●
12	BTT0**172	172	168±3	153	230	10A	15A	250Vac	●	●	●	●	●	●
13	BTT0**184	184	180±2	160	210	10A	15A	250Vac	●	●	○	●	●	○
14	BTT0**192	192	189±2	177	320	10A	15A	250Vac	●	●	●	●	●	●
15	BTT0**216	216	213±3	200	380	10A	15A	250Vac	●	●	●	●	●	●
16	BTT0**229	229	225±2	200	380	10A	15A	250Vac	●	●	●	●	○	○
17	BTT0**240	240	235±2	210	380	10A	15A	250Vac	●	●	●	●	●	●

Note: (1) **: Response the 10 or 15.

(2) ●=Approved ○=Pending

(3) The parameters of Th and Tm in table are PSE certification parameter.

(4) The 125VAC certification only for UL.

Ratings	Indicator	Description
Rated Functioning Temperature	Tf	The temperature at which the thermal cutoff fuse changes its state of conductivity and opens the circuit with detection current of <10mA as the only load. The temperature tolerance for UL CSA and VDE standards is +0. -10°C
Hold Temperature	Thold	The maximum temperature at which a thermal cutoff can be maintained while conducting rated current for 168 hours without causing a change in the conductivity to open the circuit.
Maximum Temperature Limit	Tm	At the rated voltage, the temperature the fuse can withstand for 10 minutes at highest temperature rating without change in the conductivity
Rated Current	Ir	The maximum current which the thermal cutoff fuse is able to carry and not affect its electrical characteristics.
Rated Voltage	Vr	The maximum voltage which the thermal cutoff fuse is able to carry and not affect its electrical characteristics.




7.1 Test Conditions

7.1.1 Resistance Standard

Test Environment Temperature: 25±5°C

Test Conditions: Centering on the shell, 25 mm (diagram below)



Standard: less than 1.5mΩ

7.1.2 Insulation Resistance

Test Conditions: After fusing between wire and the wire

Test Standard: DC 500V; more than 1000 MΩ

7.1.3 Withstand Voltage


Test Conditions: After fusing between wire and the wire

Test Standard: Bear AC500V; No damage for 1 minute ontology (leakage current: 0.5 mA)

7.2 Storage Environment

Please put the temperature fuse in the packing, storage in temperature 10 °C to 40 °C, relative humidity 30-75%, the fuse individual parts have silver plating processing, when by sulfide, there will be change by color and affect the welding effect, please note that don't make the product contact sulfide gas.

7.3 Mark



Note:


- : Betterfuse Mark
- BTT : Series Name
- 10A : Rated Current
- 250V : Rated Voltage
- 142°C : Action Temperature

: Safety Certification

8.INSTALLATION AND SOLDERING

1. Installation Location

- 1.1 Make sure that the thermal fuse and its leads are fully able to detect ambient heat.
- 1.2 Ensure that the thermal fuse in your design is located as






close to the source of a heat risk as possible.


2. Lead Forming

- 2.1 When bending the thermal fuses, make sure the bending point is at least 3mm away from the thermal fuses body.
- 2.2 When bending then thermal fuses, make sure that the fuse body and epoxy shows no signs of cracking or breaking.
- 2.3 During assembly and normal operation, make sure the thermal fuses is not subjected to mechanical force.




3. Soldering

- 3.1 Do not use solder on low temperature models.
- 3.2 Do soldering work on the leads as far away from the fuse body as possible.
- 3.3 Make sure to keep soldering time as short as possible. To shorten the time, employ pre-soldering process at the intended soldering area. Use a heatsink to prevent heat.
- 3.4 After soldering, check resistance to ensure that the thermal fuses has not been damaged.



4. Connections in electronic circuit

- 4.1 Do not let the lead contacts and epoxy get connected with the fuses body. Do not connect to other conductive parts such as metal.
- 4.2 If the thermal fuses' body is made of metal, consider its effect on other components in the electronic circuit.



5. Handling and Storage

- 5.1 During transport and assembly, make sure that the thermal fuse is not subjected to strenuous vibrations, it is maybe cause damage to fuses.
- 5.2 Avoid any mechanical force that maybe cause damage to thermal fuses.
- 5.3 The shelf life is 12 months storage, during which the fuse must avoid sunlight and dusty environment.

9. ORDERING INFORMATION

The following information are necessary in order to place your order with us correctly:

Series	Function Temperature (Tf)	Supplementary Code	Qty
BTT			




10.PACKING INFORMATION


Packing details

Unit:mm


Plastic bag



Inner Packaging Box



Master Carton



Net Weight	247g	Inner box weight	1.23kg	Master Carton Weight	14.6kg
Qty per bag	250pcs	Qty per box	1000pcs	Qty per carton	10000pcs

© Dongguan Better Electronics Technology Co., Ltd.

东莞市贝特电子科技股份有限公司

Room 601 of 16 Block, Xinzhu Yuan, No.4, Xinzhu Road, Songshanlake Hightech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong P.R.C

中国广东省东莞市松山湖国家高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑16座办公601

Tel: +86 769-2307 8212 Fax: +86 769-8352 1857

Web: www.betterfuse.com

Email: info@betterfuse.com

XCMQ2.E346843 - Thermal Links - Component

Thermal Links - Component

See General Information for Thermal Links - Component

DONGGUAN BETTER ELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD

E346843

Rm 601 Of 16 Blk


Xinzhu Yuan No 4 Xinzhu Rd

Songshanlake Hightech Industrial Development Zone

Dongguan, Guangdong 523808 CHINA

Thermal links, Model(s) BTT010073, BTT010077, BTT010084, BTT010099, BTT010113, BTT010121, BTT010128, BTT010133, BTT010142, BTT010157, BTT010172, BTT010184, BTT010192, BTT010216, BTT015073, BTT015077, BTT015084, BTT015099, BTT015113, BTT015121, BTT015128, BTT015133, BTT015142, BTT015157, BTT015172, BTT015184, BTT015192, BTT015216

Model(s) BTA135C1A, BTA145C1A, BTA150C1A, BTB115C2A, BTA115C1A, BTB125C2A, BTA125C1A, BTB130C2A, BTA130C1A, BTB135C2A, BTB145C2A, BTB150C2A, BTC115C 3.5A, BTC115C 3A, BTT010229, BTT015229, BTT015240, BTT010240, BTT113C 15A, BTT113C 10A, BTT121C 15A, BTT121C 10A, BTT128C 15A, BTT128C 10A, BTT133C 15A, BTT133C 10A, BTT142C 15A, BTT142C 10A, BTT157C 15A, BTT157C 10A, BTT172C 15A, BTT172C 10A, BTT184C 15A, BTT184C 10A, BTT192C 15A, BTT192C 10A, BTT216C 15A, BTT216C 10A, BTT229C 10A, BTT229C 15A, BTT240C 15A, BTT240C 10A, BTT73C 15A, BTT73C 10A, BTT77C 15A, BTT77C 10A, BTT84C 15A, BTT84C 10A, BTT99C 15A, BTT99C 10A, BTW150C 1A, BTW150C 2A

Marking: Company name or trademark  and model designation.

Last Updated on 2020-03-25

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from UL" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "© 2020 UL LLC"

XCMQ8.E346843 - Thermal Links Certified for Canada - Component

Thermal Links Certified for Canada - Component

See General Information for Thermal Links Certified for Canada - Component

DONGGUAN BETTER ELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD

E346843

Rm 601 Of 16 Blk

Xinzhu Yuan No 4 Xinzhu Rd

Songshanlake Hightech Industrial Development Zone

Dongguan, Guangdong 523808 CHINA

Thermal links, Model(s) BTT010073, BTT010077, BTT010084, BTT010099, BTT010113, BTT010121, BTT010128, BTT010133, BTT010142, BTT010157, BTT010172, BTT010184, BTT010192, BTT010216, BTT015073, BTT015077, BTT015084, BTT015099, BTT015113, BTT015121, BTT015128, BTT015133, BTT015142, BTT015157, BTT015172, BTT015184, BTT015192, BTT015216

Model(s) BTA135C1A, BTA145C1A, BTA150C1A, BTB115C2A, BTA115C1A, BTB125C2A, BTA125C1A, BTB130C2A, BTA130C1A, BTB135C2A, BTB145C2A, BTB150C2A, BTC115C 3.5A, BTC115C 3A, BTT010229, BTT015229, BTT015240, BTT010240, BTT113C 15A, BTT113C 10A, BTT121C 15A, BTT121C 10A, BTT128C 15A, BTT128C 10A, BTT133C 15A, BTT133C 10A, BTT142C 15A, BTT142C 10A, BTT157C 15A, BTT157C 10A, BTT172C 15A, BTT172C 10A, BTT184C 15A, BTT184C 10A, BTT192C 15A, BTT192C 10A, BTT216C 15A, BTT216C 10A, BTT229C 10A, BTT229C 15A, BTT240C 15A, BTT240C 10A, BTT73C 15A, BTT73C 10A, BTT77C 15A, BTT77C 10A, BTT84C 15A, BTT84C 10A, BTT99C 15A, BTT99C 10A, BTW150C 1A, BTW150C 2A

Marking: Company name or trademark  , model designation and the Recognized Component Mark for Canada, 

Last Updated on 2020-03-25

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from UL" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "© 2020 UL LLC"

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020970205000053

东莞市贝特电子科技股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

东莞市贝特电子科技股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：东莞市贝特电子科技股份有限公司
生产者地址：广东省东莞市东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑16座办公601
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C02-01:2014 电路开关及保护或连接用电器装置（电器附件）
产品名称：热熔断体
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T9816.1-2013
生产企业名称：东莞市贝特电子科技股份有限公司
生产企业地址：东莞市寮步镇横坑三和路7号

联系人：严文华
电话：0769-83238732
电子邮箱：yanwenhua@betterfuse.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-04-14
自我声明地点：广东 东莞

生产者签章



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970205000053

产品系列、型号、规格:

BTT Tf:73°C, Th:50°C, Tm:150°C; Tf:77°C, Th:62°C, Tm:150°C;
Tf:84°C, Th:50°C, Tm:150°C; Tf:94°C, Th:65°C, Tm:150°C;
Tf:99°C, Th:71°C, Tm:150°C; Tf:113°C, Th:95°C, Tm:180°C;
Tf:121°C, Th:106°C, Tm:180°C; Tf:128°C, Th:102°C, Tm:160°C;
Tf:133°C, Th:105°C, Tm:160°C; Tf:142°C, Th:110°C, Tm:160°C;
Tf:157°C, Th:130°C, Tm:175°C; Tf:172°C, Th:145°C, Tm:190°C;
Tf:184°C, Th:160°C, Tm:210°C; Tf:192°C, Th:165°C, Tm:300°C;
Tf:216°C, Th:190°C, Tm:300°C; Tf:240°C, Th:190°C, Tm:300°C 250V AC 10A/ 250V AC 15A 电阻性负载PTI 250

联系人: 严文华
电话: 0769-83238732
电子邮箱: yanwenhua@betterfuse.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-04-14
自我声明地点: 广东 东莞

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020970205000061

东莞市贝特电子科技股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

东莞市贝特电子科技股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：东莞市贝特电子科技股份有限公司
生产者地址：广东省东莞市东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑16座办公601
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C02-01:2014 电路开关及保护或连接用电器装置（电器附件）
产品名称：热熔断体
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T9816.1-2013
生产企业名称：东莞市贝特电子科技股份有限公司
生产企业地址：东莞市寮步镇横坑三和路7号

联系人：严文华
电话：0769-83238732
电子邮箱：yanwenhua@betterfuse.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-04-14
自我声明地点：广东 东莞

生产者签章：



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970205000061

产品系列、型号、规格:

BTT Tf:229°C, Th:200°C, Tm:380°C; 250V AC 10A/ 250V AC 15A 电阻性负载 PTI 250

联系人: 严文华
电话: 0769-83238732
电子邮箱: yanwenhua@betterfuse.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-04-14

自我声明地点: 广东 东莞

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50273319

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Ausstellungsdatum

Date of Issue
(day/mo/yr)

05-HUANGHA- 16056809 001 08.01.2014

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Dongguan Better Electronics
Technology Co., Ltd.
Room No. 102, 103 of 3rd block
114 of 4th Block Innovtive Tech.
Park of Songshan Lake High-tech Ind.
Park, Dongguan, Guangdong
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Dongguan Better Electronics
Technology Co., Ltd.
Nanmen Village, Hengken
Administrative Zone, Liaobu Town
Dongguan, Guangdong
P.R. China

Prüfzeichen *Test Mark*



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 2000000000

Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60691:2003+A1+A2

Zertifiziertes Produkt *(Geräteidentifikation)*
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Thermal Fuse (Thermal-links)

Type Designation:

Characteristic Temperatures

	Tf (°C):	Th (°C):	Tm (°C):	
BTT 073C	73	50	150	15
BTT 077C	77	50	150	
BTT 084C	84	50	150	
BTT 094C	94	65	150	
BTT 099C	99	71	150	
BTT 113C	113	85	150	
BTT 121C	121	95	160	
BTT 128C	128	102	160	
BTT 133C	133	105	160	
BTT 142C	142	110	160	
BTT 157C	157	130	175	
BTT 172C	172	145	190	
BTT 192C	192	165	300	
BTT 216C	216	190	300	
BTT 240C	240	190	300	

Continued on Page 0002



15

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

G. Müller

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50273319

Blatt *Page*
0002

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Ausstellungsdatum

Date of Issue
(day/month/year)

05-HUANGHA- 16056809 001 08.01.2014

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Dongguan Better Electronics
Technology Co., Ltd.
Room No. 102, 103 of 3rd block
114 of 4th Block Innovative Tech.
Park of Songshan Lake High-tech Ind.
Park, Dongguan, Guangdong
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Dongguan Better Electronics
Technology Co., Ltd.
Nanmen Village, Hengken
Administrative Zone, Liaobu Town
Dongguan, Guangdong
P.R. China

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60691:2003+A1+A2



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Thermal Fuse (Thermal-links)

Continuation from Page 0001

Trademark : Better (logo)
Rated Voltage : AC 250V
Rated Current (Ir) : 10A or 15A
Transient Overload Current (Ip) : 150A or 225A
Interrupting Current (Ib) : 15A or 22,5A
Tracking Index : PTI 250
Circuit Conditions : resistive
Ambient Conditions : normal

Remark : The labelling requirements acc. to EU Directive 2001/95 have to be observed for distribution within the EEA. The installation has to be carried out according to installation instruction accompanying the products.

ANLAGE (Appendix) : 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht. This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

C. Yin

Zertifikat Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50273319

Blatt *Page*
0003

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Ausstellungsdatum

Date of Issue
(day/mo/yr)

05-RW- 16056809 002

30.07.2019

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Dongguan Better Electronics
Technology Co., Ltd.
Room 601 of 16 Block, Xinzhu Yuan
No 4, Xinzhu Road, Songshanlake
Hightech Ind. Development Zone
Dongguan City, Guangdong Province
P. R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Dongguan Better Electronics
Technology Co., Ltd. ,
Second Branch Factory
No.7, Sanhe Road, Hengkeng
Administrative Zone, Liaobu Town,
Dongguan City, Guangdong Province
P. R. China

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60691:2003+A1+A2



Zertifiziertes Produkt *(Geräteidentifikation)*
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Thermal Fuse (Thermal-links)

as pages 0001-0002

Change

Address and name of factory : See above

Remark : The labelling requirements acc. to EU Directive
2001/95 have to be observed for distribution within the EEA.
The installation has to be carried out according to
installation instruction accompanying the products.

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität
des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen
in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich
betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity
of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional
requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered
additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety



Zertifikat Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50273319

Blatt *Page*
0004

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Ausstellungsdatum

Date of Issue
(day/mo/yr)

05-ZHANGVIVI- 16056809 003 27.08.2019

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Dongguan Better Electronics
Technology Co., Ltd.
Room 601 of 16 Block, Xinzhu Yuan
No 4, Xinzhu Road, Songshanlake
Hightech Ind. Development Zone
Dongguan City, Guangdong Province
P. R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Dongguan Better Electronics
Technology Co., Ltd. ,
Second Branch Factory
No.7, Sanhe Road, Hengkeng
Administrative Zone, Liaobu Town,
Dongguan City, Guangdong Province
P. R. China

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60691:2016



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Thermal Fuse (Thermal-links)

as pages 0001-0003

Change

Test Requirement : see above

Remark : The labelling requirements acc. to EU Directive
2001/95 have to be observed for distribution within the EEA.
The installation has to be carried out according to
installation instruction accompanying the products.

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität
des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen
in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich
betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity
of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional
requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered
additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 <http://www.tuv.com/safety>



Zertifikat Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50273319

Blatt *Page*
0005

<i>Ihr Zeichen Client Reference</i>	<i>Unser Zeichen Our Reference</i>	<i>Ausstellungsdatum</i>	<i>Date of Issue</i> (day/mo/yr)
	05-YFC- 16056809 005	09.06.2020	

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Dongguan Better Electronics
Technology Co., Ltd.
Room 601 of 16 Block, Xinzhu Yuan
No 4, Xinzhu Road, Songshanlake
Hightech Ind. Development Zone
523808 Dongguan City Guangdong
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Dongguan Better Electronics
Technology Co., Ltd. ,
Second Branch Factory
No.7, Sanhe Road, Hengkeng
Administrative Zone, Liaobu Town,
Dongguan City Guangdong
P.R. China

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60691:2016



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Thermal Fuse (Thermal-links)

as pages 0001-0004

Addition

Type Designation	: BTT 229C	2
Rated functioning temperature (Tf)	: 229°C	
Holding temperature (Th)	: 200°C	
Maximum temperature limit (Tm)	: 380°C	

Remark : The labelling requirements acc. to EU Directive 2001/95 have to be observed for distribution within the EEA. The installation has to be carried out according to installation instruction accompanying the products.

2

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht. This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety



ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Dongguan Better Electronics
Technology Co., Ltd.
Room 601 of 16 Block, Xinzhu Yuan
No 4, Xinzhu Road
523808 DONGGUAN
Guangdong China

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Temperatursicherung
Thermal link

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60691 (VDE 0821):2019-10; EN 60691:2016+A1:2019
IEC 60691:2015
IEC 60691:2015/AMD1:2019



Aktenzeichen: 5015514-1171-0002 / 275470

File ref.:

Ausweis-Nr. 40041299

Blatt 1

Certificate No.

Page

*Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2014-12-12

(letzte Änderung / updated 2020-08-31)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

B. Megerle

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Dongguan Better Electronics Technology Co., Ltd., Room 601 of 16 Block, Xinzhu Yuan, No 4, Xinzhu Road,
523808 DONGGUAN, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

5015514-1171-0002 / 275470 / TL3 / EUL

letzte Änderung / updated

2020-08-31

Datum / Date

2014-12-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40041299.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40041299.

Temperatursicherung

Thermal link

Typ(en) / Type(s)	Bemessungsschalt- Temperatur <i>Rated functioning temperature</i>	Max. Grenztemperatur <i>Max. temperature limit</i>	Dauerbetriebstemperatur <i>r</i> <i>Holding temperature</i>
-------------------	---	---	---

BTT-Serie(s)

BTT73C	73°C	150°C	50°C
BTT99C	99°C	150°C	71°C
BTT113C	113°C	180°C	85°C
BTT121C	121°C	180°C	95°C
BTT133C	133°C	160°C	105°C
BTT142C	142°C	160°C	110°C
BTT157C	157°C	175°C	130°C
BTT172C	172°C	190°C	145°C
BTT184C	184°C	210°C	160°C
BTT192C	192°C	300°C	170°C
BTT216C	216°C	300°C	190°C
BTT240C	240°C	300°C	200°C

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

10 A; 15 A

Zur Verwendung in
For use in

ohmschen Stromkreisen $\cos \phi > 0,95$
resistive circuits $\cos \phi > 0,95$

induktiven Stromkreisen $0,6 < \cos \phi < 0,95$
inductive circuits $0,6 < \cos \phi < 0,95$

Kriechstromfestigkeit
Tracking resistance

PTI 175

Art der Montage
Method of mounting

Einbau
built-in

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40041299 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Dongguan Better Electronics Technology Co., Ltd., Room 601 of 16 Block, Xinzhu Yuan, No 4, Xinzhu Road,
523808 DONGGUAN, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5015514-1171-0002 / 275470 / TL3 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2020-08-31

Datum / *Date*

2014-12-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40041299.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40041299.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL3

Section TL3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40041299

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Dongguan Better Electronics Technology Co., Ltd., Room 601 of 16 Block, Xinzhu Yuan, No 4, Xinzhu Road,
523808 DONGGUAN, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5015514-1171-0002 / 275470 / TL3 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2020-08-31

Datum / *Date*

2014-12-12

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40041299.

This supplement is part of the Certificate No. 40041299.

Temperatursicherung

Thermal link

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*

30025180

Dongguan Better Electronics

Technology Co.,Ltd.

Second Branch Factory

No.7, Sanhe Road

Hengkeng Administrative Zone

523413 LIAOBU TOWN, DONGGUAN CITY

Guangdong

CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL3

Section TL3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Dongguan Better Electronics Technology Co., Ltd., Room 601 of 16 Block, Xinzhu Yuan, No 4, Xinzhu Road,
523808 DONGGUAN, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5015514-1171-0002 / 275470 / TL3 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2020-08-31

Datum / *Date*

2014-12-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40041299.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40041299.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

접수번호 : 14-053986-02
(Receipt No.)



전기용품안전인증서

Electrical Appliances Safety Certificate

안전인증번호 : SU05042-14003
(Certificate No.)

제조사명 : Dongguan Better Electronics Technoloy Co.,Ltd
(Manufacturer)

대표자명 : Han Lu
(President)

제조공장의 주소 : 2nd Industrial Zone, Nanmen Village, Hengkeng, Liao Bu Town,
(Factory Address) Dongguan, Guangdong, P.R.China

제품명 : 온도퓨즈
(Product) (Thermal fuse)

기본모델명 : BTT Tf:99℃ 250VAC 15A PTI 250
(Basic Model)

정격 : 250 VAC 15 A Tf:99 ℃ PTI 250
(Rating)

파생모델명 : See the attachment 2
(Series Model)

적용기준 : K60691(2011-12)
(Standard)

「전기용품안전 관리법 시행규칙」 제6조제2항에 따라 위의 전기용품에 대하여 안전인증
서를 발급합니다.

We Issue Electrical Appliances Safety Certification as above product by Article 6 Sectio
n 2 of the Electrical Appliances Safety Control Law Enforcement Regulation.

2014 년 12 월 30 일
Year month day



한국산업기술시험원장
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 인증서는 「전기용품안전 관리법」에 따른 전기용품 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른
법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

- 첨부 :
(Annex)
1. 안전관리부품 및 재질목록 (List of Critical Components)
 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
 3. 전기용품안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

첨부 1 : 안전관리부품 및 재질목록
 List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Not applicable				
<p><input type="checkbox"/> 유의사항 (Attention) :</p> <p>1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.</p> <p><i>As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiful listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.</i></p> <p>2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품안전관리법 제 8 조제 1 항의 규정에 의한 안전인증취소 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.</p> <p><i>The Safety Certification will be cancelled under the Safety Control Law for Electrical Appliances, Paragraph 1 of Article 8 if the contents of the Certification is altered without our authorization.</i></p>				

FP511-10-00

첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
General description of Certified Products

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
BTT Tf:73℃ 250VAC 15A PTI 250	동작온도 상이(73 ℃)
BTT Tf:77℃ 250VAC 15A PTI 250	동작온도 상이(77 ℃)
BTT Tf:84℃ 250VAC 15A PTI 250	동작온도 상이(84 ℃)
BTT Tf:94℃ 250VAC 15A PTI 250	동작온도 상이(94 ℃)
BTT Tf:73℃ 250VAC 10A PTI 250	동작온도 상이(73 ℃), 정격전류 상이(10 A)
BTT Tf:77℃ 250VAC 10A PTI 250	동작온도 상이(77 ℃), 정격전류 상이(10 A)
BTT Tf:84℃ 250VAC 10A PTI 250	동작온도 상이(84 ℃), 정격전류 상이(10 A)
BTT Tf:94℃ 250VAC 10A PTI 250	동작온도 상이(94 ℃), 정격전류 상이(10 A)
BTT Tf:99℃ 250VAC 10A PTI 250	정격전류 상이(10 A)
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
<p>1. Test Report Ref. No. : 14-053986-02</p>	
<p><input type="checkbox"/> 본 제품의 시험내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 시험담당자: 전기전자본부 광융합/부품평가센터 박갑수 / (02)860-1427</p> <p><input type="checkbox"/> <i>If you have any question on product testing, please contact the person below:</i> <i>Job holder : Electrical and Electronic Division & Lighting Appliances & Electrical Components Testing Center, G.S , Park/ +82 2 860-1427</i></p>	

FP511-09-00

첨부 3 : 전기용품안전인증의 변경 현황
Status of Certificate Revisions

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
Not applicable

FP511-11-00

접수번호 : 14-053986-03
(Receipt No.)



전기용품 안전인증서

Electrical Appliances Safety Certificate

안전인증번호 : SU05042-14004
(Certificate No.)

제조업자명 : Dongguan Better Electronics Technoloy Co.,Ltd
(Manufacturer)

대표자명 : Han Lu
(President)

제조공장의 주소 : 2nd Industrial Zone, Nanmen Village, Hengkeng, Liao Bu Town,
(Factory Address) Dongguan, Guangdong, P.R.China

제품명 : 온도퓨즈
(Product) (Thermal fuse)

기본모델명 : BTT Tf:113℃ 250VAC 15A PTI 250
(Basic Model)

정격 : 250 VAC 15 A Tf:113 ℃ PTI 250
(Rating)

파생모델명 : BTT Tf:113℃ 250VAC 10A PTI 250
(Series Model)

적용기준 : K60691(2011-12)
(Standard)

「전기용품안전 관리법 시행규칙」 제6조제2항에 따라 위의 전기용품에 대하여 안전인증
서를 발급합니다.

We Issue Electrical Appliances Safety Certification as above product by Article 6 Sectio
n 2 of the Electrical Appliances Safety Control Law Enforcement Regulation.

2014 년 12 월 30 일
Year month day



한국산업기술시험원장
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 인증서는 「전기용품안전 관리법」에 따른 전기용품 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른
법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

- 첨부 : (Annex)
1. 안전관리부품 및 재질목록 (List of Critical Components)
 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
 3. 전기용품안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

첨부 1 : 안전관리부품 및 재질목록
 List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Not applicable				
<p><input type="checkbox"/> 유의사항 (Attention) :</p> <p>1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.</p> <p><i>As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiful listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.</i></p> <p>2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품안전관리법 제 8 조제 1 항의 규정에 의한 안전인증취소 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.</p> <p><i>The Safety Certification will be cancelled under the Safety Control Law for Electrical Appliances, Paragraph 1 of Article 8 if the contents of the Certification is altered without our authorization.</i></p>				

FP511-10-00

첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
 General description of Certified Products

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
BTT Tf:113℃ 250VAC 10A PTI 250	정격전류 상이(10 A)
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
1. Test Report Ref. No. : 14-053986-03	
<p><input type="checkbox"/> 본 제품의 시험내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 시험담당자: 전기전자본부 광응합/부품평가센터 박갑수 / (02)860-1427</p> <p><input type="checkbox"/> <i>If you have any question on product testing, please contact the person below:</i> <i>Job holder : Electrical and Electronic Division & Lighting Appliances & Electrical Components Testing Center, G.S , Park/ +82 2 860-1427</i></p>	

FP511-09-00

첨부 3 : 전기용품안전인증의 변경 현황
 Status of Certificate Revisions

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
Not applicable

FP511-11-00

접수번호 : 14-053986-04
(Receipt No.)



전기용품안전인증서

Electrical Appliances Safety Certificate

안전인증번호 : SU05042-14005
(Certificate No.)

제조업자명 : Dongguan Better Electronics Technoloy Co.,Ltd
(Manufacturer)

대표자명 : Han Lu
(President)

제조공장의 주소 : 2nd Industrial Zone, Nanmen Village, Hengkeng, Liao Bu Town,
(Factory Address) Dongguan, Guangdong, P.R.China

제품명 : 온도퓨즈
(Product) (Thermal fuse)

기본모델명 : BTT Tf:157℃ 250VAC 15A PTI 250
(Basic Model)

정격 : 250 VAC 15 A Tf:157 ℃ PTI 250
(Rating)

파생모델명 : See the attachment 2
(Series Model)

적용기준 : K60691(2011-12)
(Standard)

「전기용품안전 관리법 시행규칙」 제6조제2항에 따라 위의 전기용품에 대하여 안전인증
서를 발급합니다.

We Issue Electrical Appliances Safety Certification as above product by Article 6 Sectio
n 2 of the Electrical Appliances Safety Control Law Enforcement Regulation.

2014 년 12 월 30 일
Year month day



한국산업기술시험원장
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 인증서는 「전기용품안전 관리법」에 따른 전기용품 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른
법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

- 첨부 :
(Annex)
1. 안전관리부품 및 재질목록 (List of Critical Components)
 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
 3. 전기용품안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

첨부 1 : 안전관리부품 및 재질목록
 List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Not applicable				
<p><input type="checkbox"/> 유의사항 (Attention) :</p> <p>1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.</p> <p><i>As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiful listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.</i></p> <p>2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품안전관리법 제 8 조제 1 항의 규정에 의한 안전인증취소 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.</p> <p><i>The Safety Certification will be cancelled under the Safety Control Law for Electrical Appliances, Paragraph 1 of Article 8 if the contents of the Certification is altered without our authorization.</i></p>				

FP511-10-00

첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
General description of Certified Products

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
BTT Tf:121℃ 250VAC 15A PTI 250	동작온도 상이(121 ℃)
BTT Tf:128℃ 250VAC 15A PTI 250	동작온도 상이(128 ℃)
BTT Tf:133℃ 250VAC 15A PTI 250	동작온도 상이(133 ℃)
BTT Tf:142℃ 250VAC 15A PTI 250	동작온도 상이(142 ℃)
BTT Tf:121℃ 250VAC 10A PTI 250	동작온도 상이(121 ℃), 정격전류 상이(10 A)
BTT Tf:128℃ 250VAC 10A PTI 250	동작온도 상이(128 ℃), 정격전류 상이(10 A)
BTT Tf:133℃ 250VAC 10A PTI 250	동작온도 상이(133 ℃), 정격전류 상이(10 A)
BTT Tf:142℃ 250VAC 10A PTI 250	동작온도 상이(142 ℃), 정격전류 상이(10 A)
BTT Tf:157℃ 250VAC 10A PTI 250	정격전류 상이(10 A)
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
1. Test Report Ref. No. : 14-053986-04	
<input type="checkbox"/> 본 제품의 시험내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 시험담당자: 전기전자본부 광융합/부품평가센터 박갑수 / (02)860-1427 <input type="checkbox"/> <i>If you have any question on product testing, please contact the person below:</i> <i>Job holder : Electrical and Electronic Division & Lighting Appliances & Electrical Components Testing Center, G.S , Park/ +82 2 860-1427</i>	

FP511-09-00

첨부 3 : 전기용품안전인증의 변경 현황
Status of Certificate Revisions

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
Not applicable

FP511-11-00

접수번호 : 14-053986-05
(Receipt No.)



전기용품안전인증서

Electrical Appliances Safety Certificate

안전인증번호 : SU05042-14006
(Certificate No.)

제조사명 : Dongguan Better Electronics Technoloy Co.,Ltd
(Manufacturer)

대표자명 : Han Lu
(President)

제조공장의 주소 : 2nd Industrial Zone, Nanmen Village, Hengkeng, Liao Bu Town,
(Factory Address) Dongguan, Guangdong, P.R.China

제품명 : 온도퓨즈
(Product) (Thermal fuse)

기본모델명 : BTT Tf:192℃ 250VAC 15A PTI 250
(Basic Model)

정격 : 250 VAC 15 A Tf:192 ℃ PTI 250
(Rating)

파생모델명 : See the attachment 2
(Series Model)

적용기준 : K60691(2011-12)
(Standard)

「전기용품안전 관리법 시행규칙」 제6조제2항에 따라 위의 전기용품에 대하여 안전인증
서를 발급합니다.

We Issue Electrical Appliances Safety Certification as above product by Article 6 Sectio
n 2 of the Electrical Appliances Safety Control Law Enforcement Regulation.

2014 년 12 월 30 일
Year month day



한국산업기술시험원장
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 인증서는 「전기용품안전 관리법」에 따른 전기용품 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른
법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

- 첨부 : (Annex)
1. 안전관리부품 및 재질목록 (List of Critical Components)
 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
 3. 전기용품안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

첨부 1 : 안전관리부품 및 재질목록
 List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Not applicable				
<p><input type="checkbox"/> 유의사항 (Attention) :</p> <p>1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.</p> <p><i>As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiful listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.</i></p> <p>2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품안전관리법 제 8 조제 1 항의 규정에 의한 안전인증취소 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.</p> <p><i>The Safety Certification will be cancelled under the Safety Control Law for Electrical Appliances, Paragraph 1 of Article 8 if the contents of the Certification is altered without our authorization.</i></p>				

FP511-10-00

첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
 General description of Certified Products

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
BTT Tf:172℃ 250VAC 15A PTI 250	동작온도 상이(172 ℃)
BTT Tf:172℃ 250VAC 10A PTI 250	동작온도 상이(172 ℃), 정격전류 상이(10 A)
BTT Tf:192℃ 250VAC 10A PTI 250	정격전류 상이(10 A)
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
<p>1. Test Report Ref. No. : 14-053986-05</p>	
<p><input type="checkbox"/> 본 제품의 시험내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 시험담당자: 전기전자본부 광융합/부품평가센터 박갑수 / (02)860-1427 <input type="checkbox"/> <i>If you have any question on product testing, please contact the person below:</i> <i>Job holder : Electrical and Electronic Division & Lighting Appliances & Electrical Components Testing Center, G.S , Park/ +82 2 860-1427</i></p>	

FP511-09-00

첨부 3 : 전기용품안전인증의 변경 현황
 Status of Certificate Revisions

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
<p>Not applicable</p>

FP511-11-00

접수번호 : 14-053986-01
(Receipt No.)



전기용품 안전인증서

Electrical Appliances Safety Certificate

안전인증번호 : SU05042-14002
(Certificate No.)

제조업자명 : Dongguan Better Electronics Technoloy Co.,Ltd
(Manufacturer)

대표자명 : Han Lu
(President)

제조공장의 주소 : 2nd Industrial Zone, Nanmen Village, Hengkeng, Liao Bu Town,
(Factory Address) Dongguan, Guangdong, P.R.China

제품명 : 온도퓨즈
(Product) (Thermal fuse)

기본모델명 : BTT Tf:240℃ 250VAC 15A PTI 250
(Basic Model)

정격 : 250 VAC 15 A Tf:240 ℃ PTI 250
(Rating)

파생모델명 : See the attachment 2
(Series Model)

적용기준 : K60691(2011-12)
(Standard)

「전기용품안전 관리법 시행규칙」 제6조제2항에 따라 위의 전기용품에 대하여 안전인증
서를 발급합니다.

We Issue Electrical Appliances Safety Certification as above product by Article 6 Sectio
n 2 of the Electrical Appliances Safety Control Law Enforcement Regulation.

2014 년 12 월 30 일
Year month day



한국산업기술시험원장
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 인증서는 「전기용품안전 관리법」에 따른 전기용품 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른
법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

- 첨부 :
(Annex)
1. 안전관리부품 및 재질목록 (List of Critical Components)
 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
 3. 전기용품안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

첨부 1 : 안전관리부품 및 재질목록
 List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Not applicable				
<p><input type="checkbox"/> 유의사항 (Attention) :</p> <p>1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.</p> <p><i>As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiful listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.</i></p> <p>2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품안전관리법 제 8 조제 1 항의 규정에 의한 안전인증취소 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.</p> <p><i>The Safety Certification will be cancelled under the Safety Control Law for Electrical Appliances, Paragraph 1 of Article 8 if the contents of the Certification is altered without our authorization.</i></p>				

FP511-10-00

첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
 General description of Certified Products

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
BTT Tf:216℃ 250VAC 15A PTI 250	동작온도 상이(216 ℃)
BTT Tf:216℃ 250VAC 10A PTI 250	동작온도 상이(216 ℃), 정격전류 상이(10 A)
BTT Tf:240℃ 250VAC 10A PTI 250	정격전류 상이(10 A)
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
<p>1. Test Report Ref. No. : 14-053986-01</p>	
<p><input type="checkbox"/> 본 제품의 시험내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 시험담당자: 전기전자본부 광융합/부품평가센터 박갑수 / (02)860-1427 <input type="checkbox"/> <i>If you have any question on product testing, please contact the person below:</i> <i>Job holder : Electrical and Electronic Division & Lighting Appliances & Electrical Components Testing Center, G.S , Park/ +82 2 860-1427</i></p>	

FP511-09-00

첨부 3 : 전기용품안전인증의 변경 현황
 Status of Certificate Revisions

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
<p>Not applicable</p>

FP511-11-00



適合同等証明書

証明書番号 Statement No.
PSE20021729

Statement of Conformity Assessment

申請者照会番号 Applicant Reference CJP2019102001-1831	発行年月日 Date of Issue 2020年9月29日
申請者 Applicant DONGGUAN BETTER ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD ROOM 601 OF 16 BLOCK, XINZHUYUAN, NO 4, XINZHU ROAD, SONGSHANLAKE HIGHTECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R.CHINA 523808	製造工場 Factory DONGGUAN BETTER ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD., SECOND BRANCH FACTORY NO.7, SANHE ROAD, HENGKENG ADMINISTRATIVE ZONE, LIAOBU TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R.C. 523413



検査の方法 Technical standards

・電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二 国際規格等に準拠した基準

J60691(H28)

・施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations

特定電気用品名 : Name of Specified Electrical Appliance and Material	温度ヒューズ Thermal-link
型式の区分 : Type Classification	(「添付書類」参照) (Refer to Attachment)
モデル名 : Model	BTT Tf:73°C, 77°C 250V AC 10A / 250V AC 15A PTI 250
証明書の有効期間 : Validity of Statement	2027年9月28日まで有効です。 This statement will expire on Sep.28th,2027

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準(法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る)に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned above complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

〒100070

中国100070北京市南四环西路188号9区

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

氏名
Name

陆梅

発行者
Issued by



ST 0001444



適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

添付書類 Attachment 1

証明書番号(Statement No.):
PSE20021729

発行日 Date of Issue :
2020年9月29日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 :
(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ
Thermal-link

要素	区分
定格電圧	(1) 125V以下のもの
	(2) 125Vを超えるもの
定格電流	(1) 5A以下のもの
	(2) 5Aを超え15A以下のもの
	(3) 15Aを超え30A以下のもの
	(4) 30Aを超えるもの
公称動作温度	(1) 80℃以下のもの
	(2) 80℃を超え100℃以下のもの
	(3) 100℃を超え120℃以下のもの
	(4) 120℃を超え140℃以下のもの
	(5) 140℃を超え160℃以下のもの
	(6) 160℃を超え180℃以下のもの
	(7) 180℃を超え200℃以下のもの
	(8) 200℃を超え220℃以下のもの
	(9) 220℃を超え240℃以下のもの
	(10) 240℃を超え260℃以下のもの
	(11) 260℃を超え280℃以下のもの
	(12) 280℃を超え300℃以下のもの
	(13) 300℃を超えるもの
可溶体への通電	(1) あるもの
	(2) ないもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

添付書類 Attachment 2 Statement of Conformity Assessment

証明書番号(Statement No.) :
PSE20021729

発行日 Date of Issue :
2020年9月29日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 : 温度ヒューズ
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) Thermal-link

可溶体の主材料	(1) すず、鉛及びビスマスの合金のもの (2) すず、鉛及びビスマスの合金以外の合金のもの (3) 合成樹脂又は有機化合物のもの (4) その他のもの
容器	(1) あるもの (2) ないもの
端子	(1) つめ形(丸形を含む。)のもの (2) 線付きのもの (3) その他のもの
可溶体の形状	(1) 板状のもの (2) 塊状のもの (3) その他のもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

証明書番号 Statement No. PSE20021728 Statement of Conformity Assessment

申請者照会番号 Applicant Reference CJP2019102001-1832	発行年月日 Date of Issue 2020年9月29日
申請者 Applicant DONGGUAN BETTER ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD ROOM 601 OF 16 BLOCK, XINZHUYUAN, NO 4, XINZHU ROAD, SONGSHANLAKE HIGHTECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R.CHINA 523808	製造工場 Factory DONGGUAN BETTER ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD. , SECOND BRANCH FACTORY NO.7, SANHE ROAD, HENGKENG ADMINISTRATIVE ZONE, LIAOBU TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R.C. 523413



検査の方法 Technical standards

・電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二 国際規格等に準拠した基準

J60691(H28)

・施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations

特定電気用品名 : Name of Specified Electrical Appliance and Material	温度ヒューズ Thermal-link
型式の区分 : Type Classification	(「添付書類」参照) (Refer to Attachment)
モデル名 : Model	BTT Tf: 84°C, 94°C, 99°C 250V AC 10A/ 250V AC 15A PTI 250
証明書の有効期間 : Validity of Statement	2027年9月28日まで有効です。 This statement will expire on Sep.28th,2027

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準(法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る)に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned above complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

〒100070

中国100070北京市南四环西路188号9区

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

氏名
Name

陸楠

発行者
Issued by



ST 0001446



適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

添付書類 Attachment 1

証明書番号(Statement No.):

PSE20021728

発行日 Date of Issue:

2020年9月29日

【型式の区分 Type Classification】

特定電気用品:

(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ

Thermal-link

要素	区分
定格電圧	(1) 125V以下のもの
	(2) 125Vを超えるもの
定格電流	(1) 5A以下のもの
	(2) 5Aを超え15A以下のもの
	(3) 15Aを超え30A以下のもの
	(4) 30Aを超えるもの
公称動作温度	(1) 80°C以下のもの
	(2) 80°Cを超え100°C以下のもの
	(3) 100°Cを超え120°C以下のもの
	(4) 120°Cを超え140°C以下のもの
	(5) 140°Cを超え160°C以下のもの
	(6) 160°Cを超え180°C以下のもの
	(7) 180°Cを超え200°C以下のもの
	(8) 200°Cを超え220°C以下のもの
	(9) 220°Cを超え240°C以下のもの
	(10) 240°Cを超え260°C以下のもの
	(11) 260°Cを超え280°C以下のもの
	(12) 280°Cを超え300°C以下のもの
	(13) 300°Cを超えるもの
可溶体への通電	(1) あるもの
	(2) ないもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

〒100070

中国100070北京市南四環西路188号9区

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

氏名

Name

陸楠

発行者

Issued by





適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

添付書類 Attachment 2

証明書番号(Statement No.):
PSE20021728

発行日 Date of Issue :
2020年9月29日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 :

(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ

Thermal-link

可溶体の主材料	(1) ずず、鉛及びビスマスの合金のもの (2) ずず、鉛及びビスマスの合金以外の合金のもの (3) 合成樹脂又は有機化合物のもの (4) その他のもの
容器	(1) あるもの (2) ないもの
端子	(1) つめ形(丸形を含む。)のもの (2) 線付きのもの (3) その他のもの
可溶体の形状	(1) 板状のもの (2) 塊状のもの (3) その他のもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

証明書番号 Statement No.

Statement of Conformity Assessment

PSE20021726

申請者照会番号 Applicant Reference

発行年月日 Date of Issue

CJP2019102001-1833

2020年9月29日

申請者 Applicant

製造工場 Factory

DONGGUAN BETTER ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO.,LTD
ROOM 601 OF 16 BLOCK, XINZHUYUAN, NO
4, XINZHU ROAD, SONGSHANLAKE
HIGHTECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT
ZONE, DONGGUAN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, P.R.CHINA 523808

DONGGUAN BETTER ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO.,LTD., SECOND BRANCH
FACTORY
NO.7, SANHE ROAD, HENGKENG
ADMINISTRATIVE ZONE, LIAOBU TOWN,
DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE,
P.R.C. 523413

検査の方法 Technical standards

・電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二 国際規格等に準拠した基準

J60691(H28)

・施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations



特定電気用品名：

温度ヒューズ

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

Thermal-link

型式の区分：

(「添付書類」参照)

Type Classification

(Refer to Attachment)

モデル名：

BTT Tf:113℃ 250V AC 10A / 250V AC 15A PTI
250

Model

証明書の有効期間：

2027年9月28日まで有効です。

Validity of Statement

This statement will expire on Sep.28th,2027

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準(法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る)に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned above complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

〒100070

中国100070北京市南四環西路188号9区

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

氏名
Name

陸楠

発行者
Issued by



ST 0001436



適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

添付書類 Attachment 1

証明書番号(Statement No.) :
PSE20021726

発行日 Date of Issue :
2020年9月29日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 :

温度ヒューズ

(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

Thermal-link

要素	区分
定格電圧	(1) 125V以下のもの (2) 125Vを超えるもの
定格電流	(1) 5A以下のもの (2) 5Aを超え15A以下のもの (3) 15Aを超え30A以下のもの (4) 30Aを超えるもの
公称動作温度	(1) 80℃以下のもの (2) 80℃を超え100℃以下のもの (3) 100℃を超え120℃以下のもの (4) 120℃を超え140℃以下のもの (5) 140℃を超え160℃以下のもの (6) 160℃を超え180℃以下のもの (7) 180℃を超え200℃以下のもの (8) 200℃を超え220℃以下のもの (9) 220℃を超え240℃以下のもの (10) 240℃を超え260℃以下のもの (11) 260℃を超え280℃以下のもの (12) 280℃を超え300℃以下のもの (13) 300℃を超えるもの
可溶体への通電	(1) あるもの (2) ないもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四環西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

添付書類 Attachment 2

Statement of Conformity Assessment

証明書番号(Statement No.) :
PSE20021726

発行日 Date of Issue :
2020年9月29日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 :
(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ
Thermal-link

可溶体の主材料	(1) ずず、鉛及びビスマスの合金のもの (2) ずず、鉛及びビスマスの合金以外の合金のもの (3) 合成樹脂又は有機化合物のもの (4) その他のもの
容器	(1) あるもの (2) ないもの
端子	(1) つめ形 (丸形を含む。) のもの (2) 線付きのもの (3) その他のもの
可溶体の形状	(1) 板状のもの (2) 塊状のもの (3) その他のもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

中国100070北京市南四環西路188号9区

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by





適合同等証明書

証明書番号 Statement No.
PSE20021724

Statement of Conformity Assessment

申請者照会番号 Applicant Reference
CJP2019102001-1834

発行年月日 Date of Issue
2020年9月29日

申請者 Applicant
DONGGUAN BETTER ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO.,LTD
ROOM 601 OF 16 BLOCK, XINZHUYUAN, NO
4, XINZHU ROAD, SONGSHANLAKE
HIGHTECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT
ZONE, DONGGUAN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, P.R.CHINA 523808

製造工場 Factory
DONGGUAN BETTER ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO.,LTD., SECOND BRANCH
FACTORY
NO.7, SANHE ROAD, HENGKENG
ADMINISTRATIVE ZONE, LIAOBU TOWN,
DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE,
P.R.C. 523413



検査の方法 Technical standards

・電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二 国際規格等に準拠した基準

J60691(H28)

・施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations

特定電気用品名 :
Name of Specified Electrical
Appliance and Material

温度ヒューズ
Thermal-link

型式の区分 :
Type Classification

(「添付書類」参照)
(Refer to Attachment)

モデル名 :

BTT Tf: 121°C, 128°C, 133°C 250V AC 10A/
250V AC 15A PTI 250

Model

証明書の有効期間 :
Validity of Statement

2027年9月28日まで有効です。
This statement will expire on Sep.28th,2027

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準(法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る)に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned above complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

ST 0001450



適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

添付書類 Attachment 1

証明書番号(Statement No.) :
PSE20021724

発行日 Date of Issue :
2020年9月29日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 :
(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ
Thermal-link

要素	区分
定格電圧	(1) 125V以下のもの
	(2) 125Vを超えるもの
定格電流	(1) 5A以下のもの
	(2) 5Aを超え15A以下のもの
	(3) 15Aを超え30A以下のもの
	(4) 30Aを超えるもの
公称動作温度	(1) 80℃以下のもの
	(2) 80℃を超え100℃以下のもの
	(3) 100℃を超え120℃以下のもの
	(4) 120℃を超え140℃以下のもの
	(5) 140℃を超え160℃以下のもの
	(6) 160℃を超え180℃以下のもの
	(7) 180℃を超え200℃以下のもの
	(8) 200℃を超え220℃以下のもの
	(9) 220℃を超え240℃以下のもの
	(10) 240℃を超え260℃以下のもの
	(11) 260℃を超え280℃以下のもの
	(12) 280℃を超え300℃以下のもの
	(13) 300℃を超えるもの
可溶体への通電	(1) あるもの
	(2) ないもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

添付書類 Attachment 2

証明書番号(Statement No.) :
PSE20021724

発行日 Date of Issue :
2020年9月29日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 :

(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ

Thermal-link

可溶体の主材料	(1) ずず、鉛及びビスマスの合金のもの (2) ずず、鉛及びビスマスの合金以外の合金のもの (3) 合成樹脂又は有機化合物のもの (4) その他のもの
容器	(1) あるもの (2) ないもの
端子	(1) つめ形 (丸形を含む。) のもの (2) 線付きのもの (3) その他のもの
可溶体の形状	(1) 板状のもの (2) 塊状のもの (3) その他もの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

証明書番号 Statement No.

PSE20021723

申請者照会番号 Applicant Reference

CJP2019102001-1835

発行年月日 Date of Issue

2020年9月29日

申請者 Applicant

DONGGUAN BETTER ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO.,LTD
ROOM 601 OF 16 BLOCK, XINZHUYUAN, NO
4, XINZHU ROAD, SONGSHANLAKE
HIGHTECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT
ZONE, DONGGUAN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, P.R.CHINA 523808

製造工場 Factory

DONGGUAN BETTER ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO.,LTD., SECOND BRANCH
FACTORY
NO.7, SANHE ROAD, HENGKENG
ADMINISTRATIVE ZONE, LIAOBU TOWN,
DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE,
P.R.C. 523413

検査の方法 Technical standards

・電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二 国際規格等に準拠した基準

J60691(H28)

・施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations



特定電気用品名：

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

型式の区分：

Type Classification

モデル名：

Model

証明書の有効期間：

Validity of Statement

温度ヒューズ

Thermal-link

(「添付書類」参照)

(Refer to Attachment)

BTT Tf:142°C, 157°C 250V AC 10A / 250V AC
15A PTI 250

2027年9月28日まで有効です。

This statement will expire on Sep.28th,2027

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準(法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る)に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned above complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

中国100070北京市南四环西路188号9区

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



ST 0001452



適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

添付書類 Attachment 1

証明書番号(Statement No.) :
PSE20021723

発行日 Date of Issue :
2020年9月29日

【型式の区分 Type Classification】

特定電気用品 :
(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ
Thermal-link

要素	区分
定格電圧	(1) 125V以下のもの (2) 125Vを超えるもの
定格電流	(1) 5A以下のもの (2) 5Aを超え15A以下のもの (3) 15Aを超え30A以下のもの (4) 30Aを超えるもの
公称動作温度	(1) 80°C以下のもの (2) 80°Cを超え100°C以下のもの (3) 100°Cを超え120°C以下のもの (4) 120°Cを超え140°C以下のもの (5) 140°Cを超え160°C以下のもの (6) 160°Cを超え180°C以下のもの (7) 180°Cを超え200°C以下のもの (8) 200°Cを超え220°C以下のもの (9) 220°Cを超え240°C以下のもの (10) 240°Cを超え260°C以下のもの (11) 260°Cを超え280°C以下のもの (12) 280°Cを超え300°C以下のもの (13) 300°Cを超えるもの
可溶体への通電	(1) あるもの (2) ないもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

添付書類 Attachment 2

証明書番号(Statement No.) :

PSE20021723

発行日 Date of Issue :

2020年9月29日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 :

(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ

Thermal-link

可溶体の主材料	(1) ずず、鉛及びビスマスの合金のもの (2) ずず、鉛及びビスマスの合金以外の合金のもの (3) 合成樹脂又は有機化合物のもの (4) その他のもの
容器	(1) あるもの (2) ないもの
端子	(1) つめ形 (丸形を含む。) のもの (2) 線付きのもの (3) その他のもの
可溶体の形状	(1) 板状のもの (2) 塊状のもの (3) その他のもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

証明書番号 Statement No.

Statement of Conformity Assessment

PSE20021721

申請者照会番号 Applicant Reference

発行年月日 Date of Issue

CJP2019102001-1836

2020年9月29日

申請者 Applicant

製造工場 Factory

DONGGUAN BETTER ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO.,LTD
ROOM 601 OF 16 BLOCK, XINZHUYUAN, NO
4, XINZHU ROAD, SONGSHANLAKE
HIGHTECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT
ZONE, DONGGUAN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, P.R.CHINA 523808

DONGGUAN BETTER ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO.,LTD., SECOND BRANCH
FACTORY
NO.7, SANHE ROAD, HENGKENG
ADMINISTRATIVE ZONE, LIAOBU TOWN,
DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE,
P.R.C. 523413

検査の方法 Technical standards

・電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二 国際規格等に準拠した基準

J60691(H28)

・施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations



特定電気用品名 :

温度ヒューズ

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

Thermal-link

型式の区分 :

(「添付書類」参照)

Type Classification

(Refer to Attachment)

モデル名 :

BTT Tf:172°C 250V AC 10A / 250V AC 15A PTI
250

Model

証明書の有効期間 :

2027年9月28日まで有効です。

Validity of Statement

This statement will expire on Sep.28th,2027

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準(法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る)に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned above complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

〒100070

中国100070北京市南四環西路188号9区

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

氏名
Name

陸楠

発行者
Issued by



ST 0001454



適合同等証明書

添付書類 Attachment 1 Statement of Conformity Assessment

証明書番号(Statement No.) :
PSE20021721

発行日 Date of Issue :
2020年9月29日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 : 温度ヒューズ
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) Thermal-link

要素	区分
定格電圧	(1) 125V以下のもの (2) 125Vを超えるもの
定格電流	(1) 5A以下のもの (2) 5Aを超え15A以下のもの (3) 15Aを超え30A以下のもの (4) 30Aを超えるもの
公称動作温度	(1) 80℃以下のもの (2) 80℃を超え100℃以下のもの (3) 100℃を超え120℃以下のもの (4) 120℃を超え140℃以下のもの (5) 140℃を超え160℃以下のもの (6) 160℃を超え180℃以下のもの (7) 180℃を超え200℃以下のもの (8) 200℃を超え220℃以下のもの (9) 220℃を超え240℃以下のもの (10) 240℃を超え260℃以下のもの (11) 260℃を超え280℃以下のもの (12) 280℃を超え300℃以下のもの (13) 300℃を超えるもの
可溶体への通電	(1) あるもの (2) ないもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四環西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

添付書類 Attachment 2 Statement of Conformity Assessment

証明書番号(Statement No.):
PSE20021721

発行日 Date of Issue :
2020年9月29日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 : 温度ヒューズ
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) Thermal-link

可溶体の主材料	(1) すず、鉛及びビスマスの合金のもの (2) すず、鉛及びビスマスの合金以外の合金のもの (3) 合成樹脂又は有機化合物のもの (4) その他のもの
容器	(1) あるもの (2) ないもの
端子	(1) つめ形 (丸形を含む。) のもの (2) 線付きのもの (3) その他のもの
可溶体の形状	(1) 板状のもの (2) 塊状のもの (3) その他のもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四環西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

証明書番号 Statement No.
PSE20021718

Statement of Conformity Assessment

申請者照会番号 Applicant Reference
CJP2019102001-1837

発行年月日 Date of Issue
2020年9月29日

申請者 Applicant
DONGGUAN BETTER ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO.,LTD
ROOM 601 OF 16 BLOCK, XINZHUYUAN, NO
4, XINZHU ROAD, SONGSHANLAKE
HIGHTECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT
ZONE, DONGGUAN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, P.R.CHINA 523808

製造工場 Factory
DONGGUAN BETTER ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO.,LTD., SECOND BRANCH
FACTORY
NO.7, SANHE ROAD, HENGKENG
ADMINISTRATIVE ZONE, LIAOBU TOWN,
DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE,
P.R.C. 523413

検査の方法 Technical standards

・電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二 国際規格等に準拠した基準

J60691(H28)

・施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations



特定電気用品名：

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

型式の区分：

Type Classification

モデル名：

Model

証明書の有効期間：

Validity of Statement

温度ヒューズ

Thermal-link

(「添付書類」参照)

(Refer to Attachment)

BTT Tf:192°C 250V AC 10A / 250V AC 15A PTI
250

2027年9月28日まで有効です。

This statement will expire on Sep.28th,2027

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準(法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る)に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned above complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸楠

発行者
Issued by



中国100070北京市南四環西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

ST 0001440



適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

添付書類 Attachment 1

証明書番号(Statement No.) :
PSE20021718

発行日 Date of Issue :
2020年9月29日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 :

(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ

Thermal-link

要素	区分
定格電圧	(1) 125V以下のもの
	(2) 125Vを超えるもの
定格電流	(1) 5A以下のもの
	(2) 5Aを超え15A以下のもの
	(3) 15Aを超え30A以下のもの
	(4) 30Aを超えるもの
公称動作温度	(1) 80℃以下のもの
	(2) 80℃を超え100℃以下のもの
	(3) 100℃を超え120℃以下のもの
	(4) 120℃を超え140℃以下のもの
	(5) 140℃を超え160℃以下のもの
	(6) 160℃を超え180℃以下のもの
	(7) 180℃を超え200℃以下のもの
	(8) 200℃を超え220℃以下のもの
	(9) 220℃を超え240℃以下のもの
	(10) 240℃を超え260℃以下のもの
	(11) 260℃を超え280℃以下のもの
	(12) 280℃を超え300℃以下のもの
	(13) 300℃を超えるもの
可溶体への通電	(1) あるもの
	(2) ないもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

添付書類 Attachment 2 Statement of Conformity Assessment

証明書番号(Statement No.) :
PSE20021718

発行日 Date of Issue :
2020年9月29日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 : 温度ヒューズ
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) Thermal-link

可溶体の主材料	(1) すず、鉛及びビスマスの合金のもの (2) すず、鉛及びビスマスの合金以外の合金のもの (3) 合成樹脂又は有機化合物のもの (4) その他のもの
容器	(1) あるもの (2) ないもの
端子	(1) つめ形 (丸形を含む。) のもの (2) 線付きのもの (3) その他のもの
可溶体の形状	(1) 板状のもの (2) 塊状のもの (3) その他のもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

証明書番号 Statement No.
PSE20021731

申請者照会番号 Applicant Reference
CJP2019102001-1838

発行年月日 Date of Issue
2020年9月29日

申請者 Applicant
DONGGUAN BETTER ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO.,LTD
ROOM 601 OF 16 BLOCK, XINZHUYUAN, NO
4, XINZHU ROAD, SONGSHANLAKE
HIGHTECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT
ZONE, DONGGUAN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, P.R.CHINA 523808

製造工場 Factory
DONGGUAN BETTER ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO.,LTD. , SECOND BRANCH
FACTORY
NO.7, SANHE ROAD, HENGKENG
ADMINISTRATIVE ZONE, LIAOBU TOWN,
DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE,
P.R.C. 523413



検査の方法 Technical standards

・電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二 国際規格等に準拠した基準

J60691(H28)

・施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations

特定電気用品名 :
Name of Specified Electrical
Appliance and Material

温度ヒューズ
Thermal-link

型式の区分 :
Type Classification

(「添付書類」参照)
(Refer to Attachment)

モデル名 :

BTT Tf:216°C 250V AC 10A / 250V AC 15A PTI
250

Model

証明書の有効期間 :
Validity of Statement

2027年9月28日まで有効です。

This statement will expire on Sep.28th,2027

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準(法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る)に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned above complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸楠

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

ST 0001438



適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

添付書類 Attachment 1

証明書番号(Statement No.) :
PSE20021731

発行日 Date of Issue :
2020年9月29日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 :
(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ
Thermal-link

要素	区分
定格電圧	(1) 125V以下のもの (2) 125Vを超えるもの
定格電流	(1) 5A以下のもの (2) 5Aを超え15A以下のもの (3) 15Aを超え30A以下のもの (4) 30Aを超えるもの
公称動作温度	(1) 80℃以下のもの (2) 80℃を超え100℃以下のもの (3) 100℃を超え120℃以下のもの (4) 120℃を超え140℃以下のもの (5) 140℃を超え160℃以下のもの (6) 160℃を超え180℃以下のもの (7) 180℃を超え200℃以下のもの (8) 200℃を超え220℃以下のもの (9) 220℃を超え240℃以下のもの (10) 240℃を超え260℃以下のもの (11) 260℃を超え280℃以下のもの (12) 280℃を超え300℃以下のもの (13) 300℃を超えるもの
可溶体への通電	(1) あるもの (2) ないもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四環西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

添付書類 Attachment 2

証明書番号(Statement No.):
PSE20021731

発行日 Date of Issue :
2020年9月29日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 :
(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ
Thermal-link

可溶体の主材料	(1) すず、鉛及びビスマスの合金のもの (2) すず、鉛及びビスマスの合金以外の合金のもの (3) 合成樹脂又は有機化合物のもの (4) その他のもの
容器	(1) あるもの (2) ないもの
端子	(1) つめ形（丸形を含む。）のもの (2) 線付きのもの (3) その他のもの
可溶体の形状	(1) 板状のもの (2) 塊状のもの (3) その他のもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四環西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

証明書番号 Statement No. Statement of Conformity Assessment
PSE20021717

申請者照会番号 Applicant Reference 発行年月日 Date of Issue
CJP2019102001-1839 2020年9月29日

申請者 Applicant 製造工場 Factory
DONGGUAN BETTER ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD
ROOM 601 OF 16 BLOCK, XINZHUYUAN, NO 4, XINZHU ROAD, SONGSHANLAKE HIGHTECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R.CHINA 523808
DONGGUAN BETTER ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD., SECOND BRANCH FACTORY
NO.7, SANHE ROAD, HENGKENG ADMINISTRATIVE ZONE, LIAOBU TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R.C. 523413

検査の方法 Technical standards

・電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二 国際規格等に準拠した基準

J60691(H28)

・施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations



特定電気用品名 : 温度ヒューズ
Name of Specified Electrical Appliance and Material Thermal-link
型式の区分 : (「添付書類」参照)
Type Classification (Refer to Attachment)
モデル名 : BTT Tf:240℃ 250V AC 10A / 250V AC 15A PTI
250

Model

証明書の有効期間 : 2027年9月28日まで有効です。
Validity of Statement This statement will expire on Sep.28th,2027

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準(法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る)に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned above complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

ST 0001448



適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

添付書類 Attachment 1

証明書番号(Statement No.):

PSE20021717

発行日 Date of Issue:

2020年9月29日

【型式の区分 Type Classification】

特定電気用品:

(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ

Thermal-link

要素	区分
定格電圧	(1) 125V以下のもの
	(2) 125Vを超えるもの
定格電流	(1) 5A以下のもの
	(2) 5Aを超え15A以下のもの
	(3) 15Aを超え30A以下のもの
	(4) 30Aを超えるもの
公称動作温度	(1) 80℃以下のもの
	(2) 80℃を超え100℃以下のもの
	(3) 100℃を超え120℃以下のもの
	(4) 120℃を超え140℃以下のもの
	(5) 140℃を超え160℃以下のもの
	(6) 160℃を超え180℃以下のもの
	(7) 180℃を超え200℃以下のもの
	(8) 200℃を超え220℃以下のもの
	(9) 220℃を超え240℃以下のもの
	(10) 240℃を超え260℃以下のもの
	(11) 260℃を超え280℃以下のもの
	(12) 280℃を超え300℃以下のもの
	(13) 300℃を超えるもの
可溶体への通電	(1) あるもの
	(2) ないもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四環西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

添付書類 Attachment 2

証明書番号(Statement No.):
PSE20021717

発行日 Date of Issue :
2020年9月29日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品:

(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ

Thermal-link

可溶体の主材料	(1) すず、鉛及びビスマスの合金のもの (2) すず、鉛及びビスマスの合金以外の合金のもの (3) 合成樹脂又は有機化合物のもの (4) その他のもの
容器	(1) あるもの (2) ないもの
端子	(1) つめ形（丸形を含む。）のもの (2) 線付きのもの (3) その他のもの
可溶体の形状	(1) 板状のもの (2) 塊状のもの (3) その他のもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

証明書番号 Statement No. Statement of Conformity Assessment
PSE20021602

申請者照会番号 Applicant Reference CJP2019102001-1840	発行年月日 Date of Issue 2020年1月16日
申請者 Applicant DONGGUAN BETTER ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD ROOM 601 OF 16 BLOCK, XINZHUYUAN, NO 4, XINZHU ROAD, SONGSHANLAKE HIGHTECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R.CHINA 523808	製造工場 Factory DONGGUAN BETTER ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD., SECOND BRANCH FACTORY NO.7, SANHE ROAD, HENGKENG ADMINISTRATIVE ZONE, LIAOBU TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R.C. 523413



検査の方法 Technical standards

・電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二 国際規格等に準拠した基準

J60691(H28)

・施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations

特定電気用品名 : Name of Specified Electrical Appliance and Material	温度ヒューズ Thermal-link
型式の区分 : Type Classification	(「添付書類」参照) (Refer to Attachment)
モデル名 : Model	BTT Tf: 184°C 250V AC 10A / 250V AC 15A PTI 250
証明書の有効期間 : Validity of Statement	2027年1月15日まで有効です。 This statement will expire on Jan.15th,2027

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準(法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る)に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned above complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



ST 0001144



適合同等証明書

添付書類 Attachment 1 Statement of Conformity Assessment

証明書番号(Statement No.):
PSE20021602

発行日 Date of Issue :
2020年1月16日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 :
(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ
Thermal-link

要素	区分
定格電圧	(1) 125V以下のもの
	(2) 125Vを超えるもの
定格電流	(1) 5A以下のもの
	(2) 5Aを超え15A以下のもの
	(3) 15Aを超え30A以下のもの
	(4) 30Aを超えるもの
公称動作温度	(1) 80°C以下のもの
	(2) 80°Cを超え100°C以下のもの
	(3) 100°Cを超え120°C以下のもの
	(4) 120°Cを超え140°C以下のもの
	(5) 140°Cを超え160°C以下のもの
	(6) 160°Cを超え180°C以下のもの
	(7) 180°Cを超え200°C以下のもの
	(8) 200°Cを超え220°C以下のもの
	(9) 220°Cを超え240°C以下のもの
	(10) 240°Cを超え260°C以下のもの
	(11) 260°Cを超え280°C以下のもの
	(12) 280°Cを超え300°C以下のもの
	(13) 300°Cを超えるもの
可溶体への通電	(1) あるもの
	(2) ないもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

添付書類 Attachment 2 Statement of Conformity Assessment

証明書番号(Statement No.):
PSE20021602

発行日 Date of Issue :
2020年1月16日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 :

(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ

Thermal-link

可溶体の主材料	(1) ずず、鉛及びビスマスの合金のもの (2) ずず、鉛及びビスマスの合金以外の合金のもの (3) 合成樹脂又は有機化合物のもの (4) その他のもの
容器	(1) あるもの (2) ないもの
端子	(1) つめ形 (丸形を含む。) のもの (2) 線付きのもの (3) その他のもの
可溶体の形状	(1) 板状のもの (2) 塊状のもの (3) その他のもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

中国100070北京市南四環西路188号9区

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by





適合同等証明書

証明書番号 Statement No.
PSE20021603

Statement of Conformity Assessment

申請者照会番号 Applicant Reference CJP2019102001-1912	発行年月日 Date of Issue 2020年3月10日
申請者 Applicant DONGGUAN BETTER ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD ROOM 601 OF 16 BLOCK, XINZHUYUAN, NO 4, XINZHU ROAD, SONGSHANLAKE HIGHTECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R.CHINA 523808	製造工場 Factory DONGGUAN BETTER ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD., SECOND BRANCH FACTORY NO.7, SANHE ROAD, HENGKENG ADMINISTRATIVE ZONE, LIAOBU TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R.C. 523413



検査の方法 Technical standards

・電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二 国際規格等に準拠した基準

J60691(H28)

・施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations

特定電気用品名 : Name of Specified Electrical Appliance and Material	温度ヒューズ Thermal-link
型式の区分 : Type Classification	(「添付書類」参照) (Refer to Attachment)
モデル名 : Model	BTT Tf: 229°C 250V AC 10A / 250V AC 15A PTI 250
証明書の有効期間 : Validity of Statement	2027年3月9日まで有効です。 This statement will expire on Mar.9th,2027

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準(法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る)に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned above complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四環西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

ST 0001182



適合同等証明書

添付書類 Attachment 1 Statement of Conformity Assessment

証明書番号(Statement No.):
PSE20021603

発行日 Date of Issue :
2020年3月10日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 :
(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ
Thermal-link

要素	区分
定格電圧	(1) 125V以下のもの (2) 125Vを超えるもの
定格電流	(1) 5A以下のもの (2) 5Aを超え15A以下のもの (3) 15Aを超え30A以下のもの (4) 30Aを超えるもの
公称動作温度	(1) 80°C以下のもの (2) 80°Cを超え100°C以下のもの (3) 100°Cを超え120°C以下のもの (4) 120°Cを超え140°C以下のもの (5) 140°Cを超え160°C以下のもの (6) 160°Cを超え180°C以下のもの (7) 180°Cを超え200°C以下のもの (8) 200°Cを超え220°C以下のもの (9) 220°Cを超え240°C以下のもの (10) 240°Cを超え260°C以下のもの (11) 260°Cを超え280°C以下のもの (12) 280°Cを超え300°C以下のもの (13) 300°Cを超えるもの
可溶体への通電	(1) あるもの (2) ないもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸 楠

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China



適合同等証明書

添付書類 Attachment 2 Statement of Conformity Assessment

証明書番号(Statement No.) :
PSE20021603

発行日 Date of Issue :
2020年3月10日

【 型式の区分 Type Classification 】

特定電気用品 :
(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

温度ヒューズ
Thermal-link

可溶体の主材料	(1) すず、鉛及びビスマスの合金のもの (2) すず、鉛及びビスマスの合金以外の合金のもの (3) 合成樹脂又は有機化合物のもの (4) その他のもの
容器	(1) あるもの (2) ないもの
端子	(1) つめ形（丸形を含む。）のもの (2) 線付きのもの (3) その他のもの
可溶体の形状	(1) 板状のもの (2) 塊状のもの (3) その他のもの

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE
〒100070

氏名
Name

陸梅

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China