

1. 产品概述

1.1. 功能特点

Type-C 和 USB PD 支持

- 支持 USB PD3.1 协议，支持 PPS
- 支持 2 路 Type-C 口，可以独立进行 PD 通信
- CC 口支持 21V 耐压
- 内置 2 个高压控制口
- 支持快速角色交换（FRS）

其他协议

- 支持 QC4.0+、SCP、FCP、AFC 协议
- 支持 BC1.2、Apple 2.4A
- 支持 DP、DM 上的所有配置
- 支持 FCP、AFC 等多种快充协议输入

外设

- 最多 27 个通用 (GPIO) 脚
- 3 个 16-bit 定时器，8 位预分频
- 1 组 UART
- 1 组 SPI
- 1 组 I²C (支持主从模式)
- 2 个模拟比较器
- 12 位模数转换器(ADC)
- 11 位数模转换器(DAC)
- 欠压检测(BOD)

32 位 MCU

- 内核 ARM®Cortex™-M0 核，主频最高 48MHz
- 60K Flash 内存用来存放应用程序 (APROM)
- 可配置的数据 Flash(Data Flash)
- 4KB 启动代码空间 (LDROM)
- 内嵌 8KB SRAM

- 系统启动区间可配置，可以从 APROM， LDROM 或 SRAM 启动

时钟和晶振

- 24/8MHz 内部 oscillator (HSI) (25°C, 5V, 1% 误差)
- 10 KHz 内部低功耗 oscillator (LSI)

工作模式 (低功耗模式，多钟低功耗策略)

- Normal 模式，工作电流 10mA@5V, 25°C
- Sleep 模式，工作电流 2mA@5V, 25°C
- Deep-Sleep1 模式，工作电流 100μA@5V, 25°C
- Deep-Sleep2 模式，工作电流 12μA@5V, 25°C
- Deep Power-Down 模式，工作电流 2.5μA@5V, 25°C

芯片安全性

- 对 Flash 存储器提供多级保密策略
- 提供 CRC-32 计算单元，多项式为 0x4C11DB7 (与以太网标准相同)
- 内置 SRAM 支持奇偶校验
- 工作条件：
 - 工作温度:-40°C~105°C
 - 工作电压:2.5V~5.5V

封装

- QFN32

应用范围

- 适配器
- 车载充电

1.2. 产品说明

CS32G020Q 系列是适用于车载电源应用的 USB Type-C 和 USB PD 控制器。集成了两路独立的 Type-C CC 和 USB PD 功能，Load Switch Driver，USB BC1.2。同时还集成了多种手机的快充协议，以增强终端设备的充电兼容性。可应用于适配器、车载充电等领域。可轻松一颗芯片实现双 Type-C 口解决方案。

1.3. 选型表

表 1 CS32G020Q 系列

产品型号	Flash	SRAM	IO	CC 口	PD 模块	死电池功能	QC PHY	Timer	ADC	DAC	封装
CS32G020K8U7QH (T)	64K	8K	27	2 组	2	不支持	2 路	3*16bit	24 通道	11bit	QFN32

1.4. 系统框图

1.4.1. 功能模块框图




图 1 CS32G020Q 系统框图

1.4.2. 内部电路框图




图 2 内部电路框图

目录

1. 产品概述.....	1
1.1. 功能特点.....	1
1.2. 产品说明.....	2
1.3. 选型表.....	2
1.4. 系统框图.....	3
1.4.1. 功能模块框图.....	3
1.4.2. 内部电路框图.....	4
版本历史.....	7
2. 引脚定义.....	8
2.1. QFN32.....	8
2.2. 引脚描述.....	9
3. 功能描述.....	13
3.1. MCU 子系统.....	13
3.2. Flash.....	13
3.2.1. LDROM.....	13
3.3. 用户配置区.....	14
3.4. 加密区.....	18
3.5. USB PD.....	20
3.5.1. Type-C 口.....	20
3.5.2. USB PD 物理层.....	20
3.6. VBUS PFE 控制口.....	20
3.7. 模数转换器 (ADC)	20
3.8. 数模转换器 (DAC)	20
3.9. 模拟比较器 (COMP)	21
3.10. 通用输入输出端口 (GPIO)	21
3.11. 通信接口.....	21
3.11.1. 内置集成电路接口 (I ² C)	21
3.11.2. 串行外设总线 (SPI)	21
3.11.3. 通用异步收发器 (UART)	22
3.12. 定时器.....	22
3.13. 看门狗定时器.....	22
3.13.1. 看门狗定时器 (WDT)	22
3.13.2. 窗看门狗定时器 (WWDT)	22
3.13.3. 精简版看门狗定时器 (WDT Lite)	22
3.14. 运算单元.....	23
3.14.1. 单周期乘法器.....	23
3.14.2. 硬件除法器 (HDIV)	23
3.14.3. CRC32 计算单元.....	23
3.15. 电源管理.....	24
3.15.1. 正常工作模式.....	24
3.15.2. 睡眠模式.....	24
3.15.3. 深度睡眠模式 1 (Deep-Sleep1)	24
3.15.4. 深度睡眠模式 2 (Deep-Sleep2)	25
3.15.5. 深度掉电模式 (Deep Power-Down)	25
4. 应用程序烧录.....	26
4.1. 通过串行烧录口进行 Flash 烧录.....	26
4.2. 通过 Type-C 口升级应用程序.....	26
4.3. 通过 SWD 口烧录.....	27

4.4. 烧录方式选择.....	27
5. 典型应用.....	28
5.1. 双 C 口升降压车充典型应用.....	28
5.2. A+C 口升降压车充典型应用.....	29
6. 电气特性.....	30
6.1. 极限值.....	30
6.2. 直流电气特性.....	30
6.3. 交流电气特性.....	33
6.3.1. 内部 24/8MHz RC 振荡器.....	33
6.3.2. 内部 10KHz RC 振荡器.....	33
6.3.3. PLL 特性.....	33
6.3.4. I ² C 特性.....	34
6.3.5. Flash 特性.....	35
6.4. 模拟量特性.....	35
6.4.1. 12bit ADC.....	35
6.4.2. 11bit DAC.....	36
6.4.3. 比较器.....	36
6.4.4. 内部参考电压.....	37
6.4.5. LDO 规格和 Power 管理.....	37
6.4.6. 欠压复位.....	37
6.4.7. 上电复位.....	38
6.4.8. Type-C 特性.....	39
6.4.9. QC3.0 特性.....	39
7. 封装信息.....	40
7.1. QFN32(5mm*5mm*0.75mm,e=0.5mm).....	40
7.2. 热特性.....	41
7.3. 湿度特性.....	41
8. 产品命名规则.....	42
8.1. 产品型号说明.....	42
8.2. 产品印字说明.....	43
9. 订货信息.....	44
10. Reflow 参考曲线, 峰值温度.....	45
11. 包装说明.....	46
11.1. 包装形式和数量:	46
11.2. 包装规格清单:	46
11.3. 标签说明:	46
12. HSF 声明.....	48
12.1. RoHS.....	48
12.2. REACH.....	48
13. 免责声明和版权公告.....	49

版本历史

历史版本	修改内容	版本日期
V 1.0	初始版本	2022-10-20
V1.1	删除死电池相关信息	2022-11-10
V1.2	更新封装信息	2022-12-7
V1.3	更新产品型号说明、包装说明	2022-12-22

2. 引脚定义

2.1. QFN32




图 3 QFN32 封装管脚图 (顶视图)

2.2. 引脚描述

管脚类型缩写说明

I: 数字输入口

O: 数字输出口

I/O: 数字输入输出口

AI: 模拟输入口

AO: 模拟输出口

P: 电源

表 2 引脚描述

引脚号	引脚名称	类型	功能说明
QFN32 -PIN			
1	PB9	I/O	通用输入/输出引脚
	AINP9	AI	AINP9 输入
2	PB13	I/O	通用输入/输出引脚
	AINN9	AI	AINN9 输入
3	PA12	I/O	通用输入/输出引脚
	UART0_RXD	I	UART0 接收信号
	AINP7	AI	AINP7 输入
	CC1_B	I/O	USB PD1 CC1 端
	C1P	AI	比较器 1 正端输入
	C0P	AI	比较器 0 正端输入
4	PA13	I/O	通用输入/输出引脚
	AINN7	AI	AINN7 输入
	CC2_B	I/O	USB PD1 CC2 端
	C1P	AI	比较器 1 正端输入
	C0P	AI	比较器 0 正端输入
5	VCONN_SRC	P	VCONN 电源输入端, 输入电压 2.5V 到 5.5V, VCONN 电压不能高于 VDD+0.3V
6	PA14	I/O	通用输入/输出引脚
	AINP8	AI	AINP8 输入
	CC2_A	I/O	USB PD0 CC2 端
	C1P	AI	比较器 1 正端输入
	C0P	AI	比较器 0 正端输入
7	PA15	I/O	通用输入/输出引脚
	AINN8	AI	AINN8 输入
	CC1_A	I/O	USB PD0 CC1 端
	C1P	AI	比较器 1 正端输入
	C0P	AI	比较器 0 正端输入
	WKUP1	I	掉电模式唤醒引脚, 高电平有效
8	PB12	I/O	通用输入/输出引脚
	TM_TRG2	I	定时器外部触发输入 2
9	PB11	I/O	通用输入/输出引脚
	LOAD_IN	I	通用输入/输出引脚并支持 800K 下拉电阻
10	LDO_CAP	AO	LDO 输出引脚, 需接 4.7μF 电容
11	VDD	P	IO 电源(1.8V~5.5V)

引脚号	引脚名称	类型	功能说明
QFN32 -PIN			
12	SAR_ADC_VREF	AO	SAR_ADC 参考电压输出, 需要外接 $1\mu F$ 电容
13	PA0	I/O	通用输入/输出引脚
	AINP0	AI	AINP0 输入
	C1N	AI	比较器 1 负端输入
	I2C0_SCL	I/O	I ² C0 时钟信号
	UART0_TXD	O	UART0 发送信号
	SPI0_CLK	I/O	SPI0 时钟信号
	PWM0	O	PWM0 输出
	EINT0	I	EINT0 输入
	T0	I	定时器 0 输入
	INT_VREF	AO	内部参考电压输出
14	CMP1_VREF	AI	比较器 1 参考电压输出
	PA1	I/O	通用输入/输出引脚
	AINN0	AI	AINN0 输入
	C1P	AI	比较器 1 正端输入
	SWDIO	I/O	SWD 数据信号
	SPI0_MOSI	I/O	SPI0 主机输出/从机输入信号
	PWM1	O	PWM1 输出
15	PDA	I/O	烧录数据口
	PA2	I/O	通用输入/输出引脚
	AINP1	AI	AINP1 输入
	C1N	AI	比较器 1 负端输入
	SWDCLK	I	SWD 时钟信号
	PWM2	O	PWM2 输出
16	PCL	I	烧录时钟口
	PB10	I/O	通用输入/输出引脚
17	PA3	I/O	通用输入/输出引脚
	AINN1	AI	AINN1 输入
	C1P	AI	比较器 1 正端输入
	C0N	AI	比较器 0 负端输入
	I2C0_SDA	I/O	I ² C0 数据信号
	UART0_RXD	I	UART0 接收信号
	SPI0_MISO	I/O	SPI0 主机输入/从机输出信号
	PWM2	O	PWM2 输出
	EINT1	I	EINT1 输入
	T1	I	定时器 1 输入
	DAC_OUT	AO	DAC 输出
18	PA4	I/O	通用输入/输出引脚
	AINP2	AI	AINP2 输入
	C1P	AI	比较器 1 正端输入
	C0P	AI	比较器 0 正端输入
	PWM1	O	PWM1 输出
	DM1	AI	QC 端口组 1 负端输入
	QCDM1_VREF	AO	QCDM1_VREF 电压输出
19	PA5	I/O	通用输入/输出引脚

引脚号	引脚名称	类型	功能说明
QFN32 -PIN			
	AINN2	AI	AINN2 输入
	C0N	AI	比较器 0 负端输入
	SPI0_SS	I/O	SPI0 片选信号
	PWM0	O	PWM0 输出
	DP1	AI	QC 端口组 1 正端输入
	QCDP1_VREF	AO	QCDP1_VREF 电压输出
20	NRST	I	复位引脚输入， 默认有上拉电阻 40K
	PA6	I/O	通用输入/输出引脚
	AINP3	AI	AINP3 输入
21	C1P	AI	比较器 1 正端输入
	C0P	AI	比较器 0 正端输入
	PWM2	O	PWM2 输出
	DM0	AI	QC 端口组 0 负端输入
	QCDM0_VREF	AO	QCDM0_VREF 电压输出
	PA7	I/O	通用输入/输出引脚
	AINN3	AI	AINN3 输入
	UART0_TXD	O	UART0 发送信号
22	SPI0_MOSI	I/O	SPI0 主机输出/从机输入信号
	PWM1	O	PWM1 输出
	WKUP0	I	掉电模式唤醒引脚，高电平有效
	STADC	I	ADC 触发输入引脚
	C0N	AI	比较器 0 负端输入
	DP0	AI	QC 端口组 0 正端输入
	QCDP0_VREF	AO	QCDP0_VREF 电压输出
	PB0	I/O	通用输入/输出引脚
23	AINP4	AI	AINP4 输入
	COP	AI	比较器 0 正端输入
	TM_TRG1	I	定时器外部触发输入 1
	PWM0	O	PWM0 输出
	PWM0L	O	互补 PWM0L 输出
	PB1	I/O	通用输入/输出引脚
24	AINN4	AI	AINN4 输入
	PWM1	O	PWM1 输出
	PWM0H	O	互补 PWM0H 输出
	PB7	I/O	通用输入/输出引脚
25	PWM2H	O	互补 PWM2H 输出
	PB8	I/O	通用输入/输出引脚
26	PWM2L	O	互补 PWM2L 输出
	PA8	I/O	通用输入/输出引脚
	AINP5	AI	AINP5 输入
27	I2C0_SDA	I/O	I ² C0 数据信号
	UART0_RXD	I	UART0 接收信号
	SPI0_SS	I/O	SPI0 片选信号
	PWM0	O	PWM0 输出
	EINT2	I	EINT2 输入

引脚号	引脚名称	类型	功能说明
QFN32 -PIN			
28	T2	I	定时器 2 输入
	PA9	I/O	通用输入/输出引脚
	AINN5	AI	AINN5 输入
	I2C0_SCL	I/O	I ² C0 时钟信号
	UART0_TXD	O	UART0 发送信号
29	SPI0_MISO	I/O	SPI0 主机输入/从机输出信号
	PA10	I/O	通用输入/输出引脚
	AINP6	AI	AINP6 输入
	C0P	AI	比较器 0 正端输入
	PWM1	O	PWM1 输出
30	PWM1L	O	互补 PWM1L 输出
	PA11	I/O	通用输入/输出引脚
	AINN6	AI	AINN6 输入
	C0N	AI	比较器 0 负端输入
	PWM2	O	PWM2 输出
31	PWM1H	O	互补 PWM1H 输出
	PB2	I/O	通用输入/开漏输出引脚
	PWM2	O	PWM2 输出
32	VBUS_EN2	O	高压控制开关, 开漏输出
	PB3	I/O	通用输入/开漏输出引脚
	VBUS_EN1	I/O	高压控制开关, 开漏输出
	C1P	AI	比较器 1 正端输入
-	CKO	O	频率分频器输出
	EPAD	GND	地

3. 功能描述

3.1. MCU 子系统

MCU 子系统特性如下

- CS32G020Q 系列是 32 位的微处理器，内嵌 ARM® Cortex™-M0 内核
- 可用于工业控制和需要高性能、低功耗的应用。
- 内核包含串行调试接口（SWD），可用于开发调试以及应用程序烧录
- 支持 4 个断点和 2 个观察点。

3.2. Flash

CS32G020Q 内嵌 60K 字节片上 Flash，用作应用程序存储器(APROM)，Flash 控制器特性如下

- 高达 24MHz 的零等待连续地址读访问
- 60KB 应用程序存储空间(APROM)
- 4KB 启动代码空间(LDROM)
- 可配置的数据 Flash，512 字节页擦除单元
- 所有内部 Flash 页擦除单位为 512 字节
- 支持在系统编程(ISP)/在应用编程(IAP)用于更新片上 Flash EEPROM




图 4 Flash 存储控制器框图

3.2.1. LDROM

LDROM 用来存储 BootLoader，CS32G020Q 共 4K 字节 BootLoader 空间。

用户不能修改 LDROM 区间程序。

3.3. 用户配置区

用户配置区是内部可编程的配置区。用户配置区在 Flash 内存的地址为 0x0030_0000, 0x0030_0004, 0x0030_0008, 0x0030_000C 总共 4 个字。它的内容用于在系统启动时配置一些外设的寄存器。其中低半字为用户配置位，高位为用户配置位的取反。

表 3 CONFIG0 (地址= 0x0030_0000)

31	30	29	28	27	26	25	24	
~CWDTEN	~CLIRC_EN	保留		~CDELAY[1:0]		~XT_SEL	~HIRC_SEL	
23	22	21	20	19	18	17	16	
~CBODEN		~CBOV[2:0]		~CBORST	~CHVRST	保留	保留	
15	14	13	12	11	10	9	8	
CWDTEN	CLIRC_EN	保留		CDELAY[1:0]		XT_SEL	HIRC_SEL	
7	6	5	4	3	2	1	0	
CBODEN		CBOV[2:0]		CBORST	CHVRST	保留	保留	
Bits	描述							
31:16	保留	低 16 位的反码						
15	CWDTEN	看门狗使能控制 0 = 芯片上电后使能看门狗定时器。 1 = 上电时看门狗默认关闭.						
14	CLIRC_EN	LIRC 使能控制 0 = LIRC 的 10K 时钟源总是使能的，软件无法关闭. 1 = LIRC 的 10K 时钟源由 LIRC_EN (CLKCON[3])控制						
13:12	保留	保留						
11:10	CDELAY [1:0]	复位延时选择 00 = 20ms 01 = 40ms 10 = 60ms 11 = 98ms CDELAY[1:0]为延时选择位，当延时选择位与校验位反相时有效，其他情况都使用最长延时 98ms。						
9	保留	保留						
8	HIRC_SEL	内部高速振荡器频率选择 1 = 24MHz 0 = 8MHz						
7	CBODEN	欠压检测使能 0= 上电后使能欠压检测 1= 上电后禁用欠压检测 注：欠压检测使能后，同时会使能 6.5V 高压检测；禁用时，也会禁用 6.5V 高压检测。						
6:4	CBOV[2:0]	欠压电压选择 000 = 1.8V 001 = 2.0V 010 = 2.4V 011 = 2.7V 100 = 3.0V 101 = 3.6V 110 = 4.0V 111 = 4.0V						
3	CBORST	欠压复位使能 0 = 上电后使能欠压复位 1 = 上电后禁用欠压复位						

2	CHVRST	6.5V 高压复位使能 0 = 上电后使能 6.5V 高压复位 1 = 上电后禁用 6.5V 高压复位
1:0	保留	保留

表 4 CONFIG1 (地址=0x0030_0004)

31	30	29	28	27	26	25	24												
~CWDTSEN	保留		~CWDTSIS[2:0]		~FRD_CFG[2:0]														
23	22	21	20	19	18	17	16												
	~CBS[1:0]			保留			~DFEN												
15	14	13	12	11	10	9	8												
CWDTSEN	保留		CWDTSIS[2:0]		FRD_CFG[2:0]														
7	6	5	4	3	2	1	0												
	CBS[1:0]		保留			DFEN													
Bits	描述																		
31:16	保留	低 16 位的反码																	
15	CWDTSEN	精简版看门狗使能控制 0 = 芯片上电后使能看门狗定时器。 1 = 上电时看门狗默认关闭。																	
14	保留	保留																	
13:11	CWDTSIS[2:0]	选择精简版看门狗定时器的超时间隔。 复位延迟 CDELAY[1:0]=00 或 01 000 = 213 *TLIRC 001 = 214 * TLIRC 010 = 215 * TLIRC 011 = 216 * TLIRC 100 = 212 * TLIRC 101 = 211 * TLIRC 110 = 210 * TLIRC 111 = 29 * TLIRC 复位延迟 CDELAY[1:0]=10 或 11 000 = 213 *TLIRC 001 = 214 * TLIRC 010 = 215 * TLIRC 011 = 216 * TLIRC 100 = 213 *TLIRC 101 = 214 * TLIRC 110 = 215 * TLIRC 111 = 216 * TLIRC																	
10:8	FRD_CFG[2:0]	正常工作时 Flash 取指配置 此 3 位必须配置为 000																	
7:6	CBS[1:0]	芯片启动选择 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>CBS[1]</td><td>说明</td></tr> <tr> <td>1</td><td>芯片从 APROM 启动</td></tr> <tr> <td>0</td><td>LDROM 启动</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>CBS[0]</td><td>说明</td></tr> <tr> <td>1</td><td>没有 IAP 功能</td></tr> <tr> <td>0</td><td>IAP 功能使能</td></tr> </tbody> </table>						CBS[1]	说明	1	芯片从 APROM 启动	0	LDROM 启动	CBS[0]	说明	1	没有 IAP 功能	0	IAP 功能使能
CBS[1]	说明																		
1	芯片从 APROM 启动																		
0	LDROM 启动																		
CBS[0]	说明																		
1	没有 IAP 功能																		
0	IAP 功能使能																		
5:1	保留	保留																	
0	DFEN	数据 Flash 使能 0 = 使能数据 Flash 1 = 禁用数据 Flash																	

表 5 CONFIG2(地址= 0x0030_0008)

31	30	29	28	27	26	25	24
~DFBADR[15:8]							
23	22	21	20	19	18	17	16
~DFBADR[7:0]							
15	14	13	12	11	10	9	8
DFBADR[15:8]							
7	6	5	4	3	2	1	0
DFBADR[7:0]							
Bits	描述						
31:16	~DFBADR[15:0]	低 16 位的反码					
15:0	DFBADR[15:0]	数据 Flash 基址址 其数据 Flash 基址由用户定义。因为片上 Flash 擦除单元为 512 字节，所以强制保持 bit 8-0 为 0 DFBA[15:0]值最小为 200h，如果小于 200h，等同为 200h，即 APROM 空间最小为 0.5KB					

表 6 CONFIG3(地址= 0x0030_000C)

31	30	29	28	27	26	25	24
~SWD_EN[7:0]							
23	22	21	20	19	18	17	16
保留							
15	14	13	12	11	10	9	8
SWD_EN[7:0]							
7	6	5	4	3	2	1	0
保留							
Bits	描述						
31:24	~SWD_EN[7:0]	SWD_EN[7:0] 取反位					
23:16	保留	必须为 0xFF					
15:8	SWD_EN[7:0]	SWD 调试使能位 0x55：禁止 SWD 调试功能 其他：使能 SWD 调试功能					
7:0	保留	必须为 0x00					

3.4. 加密区

表 7 加密区

序号	地址	说明
1	0x0030_0200	<p>用户模式下 Flash 前 32KB 主区读使能配置</p> <p>Bit 31~16:低 16 位的取反, 用于进行校验。校验失败则默认加密。</p> <p>Bit15: 1 表示 2KB(0x0000_7800~0x0000_7FFF)读使能 0 表示 2KB(0x0000_7800~0x0000_7FFF)读禁止 ... bit 1: 1 表示 2KB(0x0000_0800~0x0000_0FFF)读使能 0 表示 2KB(0x0000_0800~0x0000_0FFF)读禁止 bit 0: 1 表示 2KB(0x0000_0000~0x0000_07FF)读使能 0 表示 2KB(0x0000_0000~0x0000_07FF)读禁止</p>
2	0x0030_0204	<p>用户模式下 Flash 后 32KB 主区读使能配置</p> <p>Bit 31~16:低 16 位的取反, 用于进行校验。校验失败则默认加密。</p> <p>Bit15: 1 表示 2KB(0x0000_F800~0x0000_FFFF)读使能 0 表示 2KB(0x0000_F800~0x0000_FFFF)读禁止 ... bit 1: 1 表示 2KB(0x0000_8800~0x0000_8FFF)读使能 0 表示 2KB(0x0000_8800~0x0000_8FFF)读禁止 bit 0: 1 表示 2KB(0x0000_8000~0x0000_87FF)读使能 0 表示 2KB(0x0000_8000~0x0000_87FF)读禁止</p>
3	0x0030_0208	<p>用户模式下 Flash 前 32KB 主区写使能配置</p> <p>Bit 31~16:低 16 位的取反, 用于进行校验。校验失败则默认加密。</p> <p>Bit15: 1 表示 2KB(0x0000_7800~0x0000_7FFF)写使能 0 表示 2KB(0x0000_7800~0x0000_7FFF)写禁止 ... bit 1: 1 表示 2KB(0x0000_0800~0x0000_0FFF)写使能 0 表示 2KB(0x0000_0800~0x0000_0FFF)写禁止 bit 0: 1 表示 2KB(0x0000_0000~0x0000_07FF)写使能 0 表示 2KB(0x0000_0000~0x0000_07FF)写禁止</p>
4	0x0030_020C	<p>用户模式下 Flash 后 32KB 主区写使能配置</p> <p>Bit 31~16:低 16 位的取反, 用于进行校验。校验失败则默认加密。</p> <p>Bit15: 1 表示 2KB(0x0000_F800~0x0000_FFFF)写使能 0 表示 2KB(0x0000_F800~0x0000_FFFF)写禁止 ... bit 1: 1 表示 2KB(0x0000_8800~0x0000_8FFF)写使能 0 表示 2KB(0x0000_8800~0x0000_8FFF)写禁止 bit 0: 1 表示 2KB(0x0000_8000~0x0000_87FF)写使能 0 表示 2KB(0x0000_8000~0x0000_87FF)写禁止</p>
5	0x0030_0210	<p>用户模式下 Flash 前 32KB 主区擦除使能配置</p> <p>Bit 31~16:低 16 位的取反, 用于进行校验。校验失败则默认加密。</p> <p>bit 15: 1 表示 2KB(0x0000_7800~0x0000_7FFF)擦除使能 0 表示 2KB(0x0000_7800~0x0000_7FFF)擦除禁止 ... bit 1: 1 表示 2KB(0x0000_0800~0x0000_0FFF)擦除使能 0 表示 2KB(0x0000_0800~0x0000_0FFF)擦除禁止 bit 0: 1 表示 2KB(0x0000_0000~0x0000_07FF)擦除使能 0 表示 2KB(0x0000_0000~0x0000_07FF)擦除禁止</p>

序号	地址	说明
6	0x0030_0214	<p>用户模式下 Flash 后 32KB 主区擦除使能配置</p> <p>Bit 31~16:低 16 位的取反, 用于进行校验。校验失败则默认加密。</p> <p>bit 15: 1 表示 2KB(0x0000_7800~0x0000_7FFF)擦除使能 0 表示 2KB(0x0000_7800~0x0000_7FFF)擦除禁止 ...</p> <p>bit 1: 1 表示 2KB(0x0000_8800~0x0000_8FFF)擦除使能 0 表示 2KB(0x0000_8800~0x0000_8FFF)擦除禁止</p> <p>bit 0: 1 表示 2KB(0x0000_8000~0x0000_87FF)擦除使能 0 表示 2KB(0x0000_8000~0x0000_87FF)擦除禁止</p>
7	0x0030_0214~0x0030_021C	保留
8	0x0030_0220	<p>烧录模式下 Flash64KB 主区读使能配置</p> <p>Bit31: 1 表示 2KB(0x0000_F800~0x0000_FFFF)读使能 0 表示 2KB(0x0000_F800~0x0000_FFFF)读禁止 ...</p> <p>bit 1: 1 表示 2KB(0x0000_0800~0x0000_0FFF)读使能 0 表示 2KB(0x0000_0800~0x0000_0FFF)读禁止</p> <p>bit 0: 1 表示 2KB(0x0000_0000~0x0000_07FF)读使能 0 表示 2KB(0x0000_0000~0x0000_07FF)读禁止</p>

3.5. USB PD

3.5.1. Type-C 口

CS32G020Q 支持 2 组 Type-C 口，Type-C 口特性如下

- 每组 CC 口独立可配置的 5.1K 下拉电阻和 80/180/330 μ A 电流源
- CC 口设备接入自动检测，用户可以直接查询检测结果
- 支持快速角色交换检测
- 支持低功耗模式下设备接入自动唤醒

USB PD 模块支持 USB PD3.1 协议，2 组 CC 口可以独立通信，互不影响。

3.5.2. USB PD 物理层

USB PD 物理层包含一个发送器和一个接收器，在 PD3.1 协议基础上，使用 BMC 编码后的数据通过 CC 口通信。所有通信都是半双工的。物理层或者 PHY 层加入了冲突避免机制，可以尽量减少通道上的通信错误。USB-PD 模块包含了 RP 和 RD，RP 和 RD 用来实现连接检测、端口初始化和 USB DFP/UFP 识别。RP 电阻是用上拉电流源实现的。

3.6. VBUS PFE 控制口

CS32G020Q 集成了 2 个 PFET 控制输出口来驱动 VBUS 控制开关。它们是 VBUS_EN1 (PB3) 和 VBUS_EN2 (PB2) 口，这两个口为开漏输出，只支持输出低电平或者做高阻输入，输出高需要外接上拉电阻实现。

3.7. 模数转换器 (ADC)

CS32G020Q 包含一个 20+4 通道 12 位的 SAR 型模拟-数字转换器 (SAR A/D 转换器)。主要特性如下：

- 模拟输入电压范围: 0~VDD
- 12 位分辨率
- 最多 10 对差分输入通道
- 最多 20+4 路单端模拟输入通道
- 高达 200KHz SPS 采样速率
- 5 种操作模式
 - ◆ 单次转换模式：A/D 在指定通道完成一次转换
 - ◆ 突发模式：A/D 转换在指定单个通道连续进行，并将结果顺序地存入数据寄存器
 - ◆ 单周期扫描模式：A/D 转换在所有指定通道完成一次转换（从低序号通道到高序号通道）
 - ◆ 有限周期扫描模式：每个通道转换指定次数后切换下一个通道，可配置丢掉前面指定次数转换结果计算，可配置去掉最大最小值计算
 - ◆ 连续扫描模式：A/D 转换连续执行单周期扫描模式直到软件停止 A/D 转换
- 每个通道的转换结果存储在相应数据寄存器内，并带有有效和溢出标志

SAR_ADC_VREF 口是内部参考电压输出，必须外接一个 1uF 电容。CS32G020Q 支持最多 10 对差分输入通道，也可以配置为单端模式。

3.8. 数模转换器 (DAC)

CS32G020Q 内置一个 11 位电压输出型数字模拟转换器，最大转换速率 200KHz SPS，参考电压可以选择内部 2V、3V、4V 参考电压。

3.9. 模拟比较器 (COMP)

CS32G020Q 最多有 2 个比较器，可以在不同的配置下使用。当正端输入大于负端输入时，比较器输出逻辑“1”，否则输出“0”。当比较器输出值改变，每个比较器可以配置发生中断。模拟比较器主要特性如下：

- 模拟输入电压范围: 0~VDD
- 支持迟滞功能
- 支持 8 档输出滤波功能
- 支持输出反转功能
- 每个模拟比较器正/负端可以选择输入内部参考电压
- 支持失调电压校准功能
- 每个比较器支持一个中断向量

3.10. 通用输入输出端口 (GPIO)

CS32G020Q 最多有 27 个通用 I/O 引脚，这些引脚和其它功能共享。27 个引脚分为 2 个端口，分别命名为 PA, PB，每个端口最多有 16 个引脚。每个引脚都是独立的，都有相应的寄存器来控制引脚工作模式与数据。

每个引脚的 I/O 类型可由软件独立地配置为输入，输出，开漏。主要特性如下：

- 3 种 I/O 模式：
 - 输入模式带高阻
 - 推挽输出
 - 开漏输出
- Schmitt 触发输入模式由 Px_TYPEn[15:0]选择使能或禁止
- 每个 I/O 引脚都可以作为中断源，支持边沿/电平触发
- 引脚中断功能使能后，引脚的唤醒功能也将被使能
- 每个 I/O 可配置为上拉或下拉功能

3.11. 通信接口

CS32G020Q 支持 3 种通用通信接口，他们分别是 I²C、SPI、UART。

3.11.1. 内置集成电路接口 (I²C)

I²C 为 2 线，双向串行总线，为设备之间的数据通讯提供了简单有效的方法。I²C 标准是多主机总线，包括冲突检测和仲裁机制以防止在两个或多个主机试图同时控制总线时发生数据冲突。

I²C 总线通过两根线(SDA 和 SCL)在连接在总线上的设备间传输数据，总线的主要特征包括：

- 支持主机和从机模式
- 主机和从机之间双向数据传输
- 多主机总线（无中心主机）
- 多主机同时发送数据仲裁，总线上串行数据不会被损坏
- 支持 7 位寻址模式
- 支持快速模式和标准模式
- 可编程的时钟适用不同速率控制
- 独立的发送接收缓存，各 8 级

3.11.2. 串行外设总线 (SPI)

CS32G020Q 支持 1 个精简版 SPI 接口，包括 master 模式和 slave 模式。

SPI 接口允许 MCU 与其他 SPI 接口设备进行全双工、同步、串行通信，它有两种模式：主模式和从模式。SPI 通信一般使用 4 线通信，即 SPICLK, MOSI, MISO, SPISS 这 4 根信号线，有时为了节省一个接口，也使用 3 线通信，即只包括 SPICLK, MOSI, MISO 这 3 根信号线。两个 SPI 设备通信时，一个作主机，一个作从机，SPI 接口间通信均由主机发起，主机发送时钟 (SPICLK) 和从机选择信号 (SPISS) 控制数据交换，主机和从机可同时发送和接收数据。

3.11.3. 通用异步收发器 (UART)

CS32G020Q 主要提供 1 个可编程全双工串行通信接口。该接口能同时进行数据的发送和接收。该 UART 主要特性如下：

- 1 组 UART
- 支持同时数据的发送和接收；
- 波特率可配
- 支持自动波特率
- 接收和发送都有 8 级的 FIFO, RX_FIFO(8*9Bit), TX_FIFO(8*9Bit)
- 接收中断支持非空中断和接收水线中断
- 发送中断支持发送空中断和发送水线中断
- 支持 8/9 位数据发送和接收

3.12. 定时器

定时器控制器包括 3 组 16 位的定时器，TIMER0~TIMER2，方便用户实现定时控制应用。定时器模块可支持例如时间计数，外部硬件触发，时钟产生，PWM 输出和互补 PWM 输出等功能。

定时器主要特性如下

- 3 组 16-位定时器，带 16 位向上计数器和一个 4 位的预分频计数器
- 支持计数功能
- 支持 PWM 功能
- 支持互补 PWM 输出，死区可调
- 最快支持 96MHz 时钟计数

3.13. 看门狗定时器

看门狗定时器用于在软件运行至未知状态时执行系统复位功能。可以防止系统无限制地挂机，除此之外，看门狗定时器还可将 CPU 由空闲/睡眠模式唤醒。CS32G020Q 内置 3 个看门狗计数器，他们分别是看门狗定时器 (WDT)，窗看门狗 (WWDT)，精简版看门狗 (WDT Lite)。

3.13.1. 看门狗定时器 (WDT)

WDT 模块使能只受代码选项控制，一旦配置为使能后，软件无法关闭，只能清狗。WDT 主要特性如下

- 18 位自由运行的计数器用于看门狗超时间隔。
- 超时间隔可选(24 ~ 218) WDT_CLK 周期，超时时间范围在 104 ms ~ 26.3168 s (如果 WDT_CLK = 10 KHz)。
- 支持看门狗复位延迟，复位延迟时间可选 3/18/130/1026 * WDT_CLK。
- 当 CWDEN (CONFIG[31] 看门狗使能位) 位等于 0 时，支持上电使能看门狗。
- 如果看门狗时钟源选择 10 kHz，支持看门狗超时唤醒功能。
- 如果看门狗时钟源选择 32.768 kHz 外部低速晶振，支持看门狗超时唤醒功能。

3.13.2. 窗看门狗定时器 (WWDT)

窗看门狗定时器用来在一个指定的窗周期中实现系统复位，避免软件无限期进入不可控状态。主要特性如下

- 6-bit 下数计数器当前值 (WWDTCVAL) 和 6-bit 比较窗口值 (WINCMP) 使 WWDT 超时窗周期更有弹性
- 支持 4-bit 值，编程 WWDT 计数器最大 11-bit 预分频计数器周期

3.13.3. 精简版看门狗定时器 (WDT Lite)

该 WDT 主要用于 Powerdown 模式唤醒，其他模式下，WDT Lite 无效。主要特性如下

- ◆ 在 5V 域电源下工作，掉电模式依然可以工作
- ◆ 时钟源为 LIRC 10KHz

- ◆ 仅在掉电模式下支持唤醒 CPU 功能

3.14. 运算单元

CS32G020Q 硬件支持 3 种常见运算，他们是单周期乘法器、硬件除法器、CRC32 计算单元。

3.14.1. 单周期乘法器

乘法器为 32 位单周期乘法器，在使用时可以直接进行 32 位数据乘法，不需要配置任何寄存器，使用方便。

3.14.2. 硬件除法器 (HDIV)

硬件除法器 (HDIV) 用来提高应用程序的效率。硬件除法器是一个有符号，整数除法器，提供商和余数输出。除法器主要特性如下：

- 有符号 (2 的补码) 整数计算
- 32-bit 被除数，16 位除数计算能力
- 32-bit 商和 32-bit 余数输出 (16-bit 余数带符号扩展到 32 位)
- 除 0 警告标志
- 每次计算需要 16 个 HCLK 时钟周期
- 写除数触发计算
- 当读商和余数的时候自动等待计算完成

3.14.3. CRC32 计算单元

CRC 计算单元可以用来按照既定的多项式算法，依据输入数据快速算出循环冗余校验的结果码。在很多应用中，通常使用循环冗余校验的技术来检查数据传输或存储的完整性。在功能安全标准范围内，这提供了校验 Flash 存储可靠性的技术手段。CRC 计算单元可随时计算软件签名，使得可以在通讯和存储的时候就地完成签名比较。

CRC32 计算单元主要特性：

- 采用的 CRC-32 (与以太网标准相同) 多项式 0x4C11DB7
- $X^{32} + X^{26} + X^{23} + X^{22} + X^{16} + X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^8 + X^7 + X^5 + X^4 + X^2 + X + 1$
- 操作 8, 16, 32 位数据
- CRC 初值可预置
- 单输入/输出 32 位数据寄存器
- 配有输入缓冲区可以在总线停顿的时候不影响实时计算
- 每次 CRC 计算在 4 个 AHB 时钟周期 (HCLK) 内完成
- 配有通用目的的 8 位寄存器 (可被用来当作临时存储)
- 用来提供 I/O 数据的可逆性选项

3.15. 电源管理

为满足不同应用对时钟和功耗的要求，CS32G020Q 提供 5 种工作模式，包括正常工作模式、Sleep 模式、Deep-Sleep 模式 1、Deep-Sleep 模式 2 和 Power-Down 模式。以上几种模式的进入与唤醒方式见下表

表 8 工作模式的进入与唤醒方式

模式	进入	唤醒	时钟影响	电压影响	唤醒延时
睡眠模式 (sleep)	(LPMODE=000)+WFI	任一中断	CPU 时钟关闭，对其它时钟及模拟时钟无影响	无(数字电路供电主 LDO 和副 LDO 打开)	M0 内核固有延时
	(LPMODE=000)+WFE	唤醒时间			M0 内核固有延时
深度睡眠模 式 1 (deepsleep1)	(LPMODE=001)+ WFI 或 WFE	任一外部中断，支持 LSE 或 LSI 的中断 (WDT/WWDT), BOD 中断，比较器中断	HSE, HSI 关闭	数字电路供电主 LDO 和副 LDO 打开	HSE 或 HSI 起振稳定延时+ M0 内核固有延时
				数字电路供电主 LDO 关，副 LDO 开	主 LDO 开启延时 +LDO 切换+ HSE 或 HSI 起振稳定延时+ M0 内核固有延时
掉电模式 (Powerdown)	(LPMODE=1x1)+ WFI 或 WFE	唤醒引脚，NRST 复位，POR 复位	HSE, HSI, LSE 和 LSI 关闭	数字电路供电主 LDO 和副 LDO 关闭	复位延时

3.15.1. 正常工作模式

正常工作模式下，ARM®Cortex™-M0 内核正常跑指令，不同的外设时钟可以独立配置，也可以单独禁止或使能。各模拟模块也可以通过使能位禁止或使能。正常工作模式下，功耗较大。

3.15.2. 睡眠模式

睡眠模式下，ARM Cortex- M0 核的时钟停止工作，指令也暂停执行，各时钟振荡器不停止工作。任何中断都可唤醒睡眠模式，使内核恢复执行指令。

睡眠模式下，处理器状态寄存器，外设寄存器和内部存储器值都保持不变，引脚的逻辑电平保持静态，RESET 保持有效。

外设功能不受影响，已经打开使能的模块在睡眠模式下继续工作。

模拟模块的状态由模块使能位决定。

3.15.3. 深度睡眠模式 1 (Deep-Sleep1)

深度睡眠模式 1 下，ARM Cortex- M0 核的系统时钟停止工作，指令也暂停执行。内部高速振荡器 HSI 停止工作，LSI 若使能打开则继续运行。通过外部中断或 WDT 中断或复位可以唤醒 Deep-Sleep1 模式。

Deep-Sleep 模式下，处理器状态寄存器，外设寄存器和内部存储器值都保持不变，引脚的逻辑电平保持静态。, RESET 保持有效。

由于时钟停止，外设停止工作，为保证深度睡眠模式下功耗，建议将模拟模块，如 SAR_ADC、比较器、运算放大器等关闭，节省功耗。

深度睡眠模式下，FLASH 处于掉电状态来降低静态漏电功耗，唤醒时 FLASH 需要较长的时间重新开始工作。

3.15.4. 深度睡眠模式 2 (Deep-Sleep2)

深度睡眠模式 2 下，ARM Cortex-M0 核的系统时钟停止工作，指令也暂停执行。内部高速振荡器 HSI 停止工作，LSI 若使能打开则继续运行。通过外部中断或 WDT 中断或复位可以唤醒 Deep-Sleep2 模式。

Deep-Sleep2 模式比 Deep-Sleep1 模式功耗更低。但唤醒时间也要长一些。

Deep-Sleep 模式下，处理器状态寄存器，外设寄存器和内部存储器值都保持不变，引脚的逻辑电平保持静态，RESET 保持有效。

由于时钟停止，外设停止工作，为保证深度睡眠模式下功耗，建议将模拟模块，如 SAR_ADC、比较器、运算放大器等关闭，节省功耗。

深度睡眠模式下，FLASH 处于掉电状态来降低静态漏电功耗，唤醒时 FLASH 需要较长的时间重新开始工作。

3.15.5. 深度掉电模式 (Deep Power-Down)

深度掉电模式下，整个芯片的电源（关闭内置 LDO）和时钟都处于关闭状态。WKUP0 和 WKUP1 引脚除外，WKUP0 和 WKUP1 引脚输入一个上升沿时，可把芯片从 Deep Power-Down 模式唤醒。使能 WKUP0 和 WKUP1 时，这两个引脚将强制打开一个下拉电阻，当检测到上升沿输入时，将芯片复位。

Deep Power-Down 模式下，处理器状态寄存器，外设寄存器和内部存储器值都不再保持，RESET 引脚也无效。

芯片从 Deep Power-Down 模式被唤醒时，内置 LDO 打开，芯片重新开始工作。

4. 应用程序烧录

CS32G020Q 支持三种方式来更新应用程序：

- 1、通过串行烧录接口烧录应用程序
- 2、通过 Type-C 口固件升级更新应用程序
- 3、通过 SWD 接口进行烧录，这种方式仅用于调试

通常情况下，CS32G020Q 通过串行烧录接口进行烧录。当产品生产完成，需要进行应用程序更新时，可以通过串行烧录接口或者 BootLoader 程序调用 Type-C 口进行更新。

4.1. 通过串行烧录口进行 Flash 烧录

批量生产时，芯海科技会提供专用的烧录工具进行烧录。

烧录文件的格式为 hex 文件，该文件通过编译器生成，通过烧录器下载并写入 Flash，即可完成烧录。

串行烧录接口烧录时连接方式如下图所示。芯片由烧录硬件的电源供电，将烧录时钟、数据口、NRST 口一一对应。




图 5 串行烧录接口烧录 CS32G020Q

4.2. 通过 Type-C 口升级应用程序

CS32G020Q 芯片出厂时都带有 BoostLoader 升级程序，可支持 PD3.1 固件升级功能，通过 CC 数据线连接配套的固件升级工具即可完成软件升级。

烧录文件的格式为 hex 文件，该文件通过编译器生成，通过 CS32G020Q 配置上位机和固件升级工具，通过 PD3.1 非块传输方式，下载并烧录到 FLASH，即可完成烧录。

固件升级工具烧录连接方式如下图所示：




图 6 Type-C 接口烧录 CS32G020Q

4.3. 通过 SWD 口烧录

CS32G020Q 支持通过 SWD 口进行烧录调试，当进行调试或者少量烧录时，可以使用 SWD 口进行烧录。使用 SWD 口进行调试的前提是 CS32G020Q 的 SWD 口没有被复用为其他功能口。




图 7 SWD 口烧录 CS32G020Q


4.4. 烧录方式选择

对于芯片的烧录方式，根据不同情况，可以有不同的选择。

- 当对裸片进行烧录时，可以使用专用烧录器或者 SWD 口进行烧录。
- 当芯片已经上板，并且烧录口和 SWD 口有预留出来，则可以使用专用烧录器或者 SWD 口进行烧录。
- 当芯片已经上板且有使用 Type-C 口，并支持 bootloader 升级，则可以使用 bootloader 进行烧录。
- 进行方案开发时，可以使用 SWD 进行烧录，烧录简单且便于调试
- 量产时建议使用专用烧录器进行烧录，我们有提供两种烧录器：一拖四烧录器和简易烧录器。简易烧录器仅做开发用，量产时不建议使用，量产尽量使用一拖四烧录器

5. 典型应用

5.1. 双 C 口升降压车充典型应用



5.2. A+C 口升降压车充典型应用




图 9 车充典型应用

6. 电气特性

6.1. 极限值

表 9 极限值

符号	参数	最小值	最大值	单位
VDD-VAGND	直流电源电压	-0.3	6.0	V
VIN	引脚输入电压	VAGND-0.3	VDD+0.3	V
VCC_PIN	CC 口 (PA12、PA13、PA14、PA15) 输入电压	-	24	V
VVBUS_ENn	VBUS_EN1 (PB3)、VBUS_EN2 (PB2) 口输入电压	-	24	V
TA	工作温度	-40	105	°C
TST	存储温度	-55	150	°C
IVDD	VDD 最大流入电流	-	120	mA
IGND	GND 最大流出电流	-	120	mA
IIO	单一管脚最大灌电流	-	35	mA
	单一管脚最大流出电流	-	35	mA
	所有管脚最大灌电流总和	-	100	mA
	所有管脚最大输出电流总和	-	100	mA

6.2. 直流电气特性

表 10 直流电气特性

(VDD-VGND=2.5~5.5V, TA=25 °C)

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
VDD	工作电压	2.5	5	5.5	V	-40 °C ~ +105 °C, up to 48MHz
VAGND/AVAGND	电源地	-0.3	0	0.3	V	
LDO	输出电压	1.35	1.5	1.65	V	VDD ≥ 1.8V
RPH	PA,PB 和 NRST 上拉电阻	40		kΩ		VDD=5V
		70		kΩ		VDD=3V
RPD	PA,PB 和 TESTEN 下拉电阻	40		kΩ		VDD=5V
		70		kΩ		VDD=3V
ILK	PA,PB 的输入漏电流	-1	-	1	μA	VDD=5V, 0 < VIN < VDD 开漏模式或输入模式
VIL1	PA,PB 输入低电平 (禁止 Schmitt 输入)	-0.3	-	VDD/2	V	VDD=4.5V
		-0.3	-	VDD/2	V	VDD=3.0V
VIH1	PA,PB 输入高电平 (禁止 Schmitt 输入)	VDD/2	-	VDD+0.3	V	VDD=5.5V
		VDD/2	-	VDD+0.3	V	VDD=3.0V
VILS1	NRST 负向门槛电压 (Schmitt 输入)	-0.3	-	0.2VDD	V	-
VIHS1	NRST 正向门槛电压 (Schmitt 输入)	0.7VDD	-	VDD+0.3	V	-
VILS2	PA,PB 负向门槛电压 (Schmitt 输入)	-0.3	-	0.3VDD	V	-

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
VIHS2	PA,PB 正向门槛电压 (Schmitt 输入)	0.7VDD	-	VDD+0.3	V	-
VOL1	PA, PB 输出低电平(除 PA12/PA13/PA14/PA15/PB2/PB3)	-	0	-	V	-
VOH1	PA, PB 输出高电平(除 PA12/PA13/PA14/PA15/PB2/PB3)	-	VDD	-	V	-
VOL2	PA12/PA13/PA14/PA15/PB2/PB3 输出低电平	-	0	-	V	-
VOH2	PA12/PA13/PA14/PA15/PB2/PB3 输出高电平	-	VDD - 0.7	VDD	V	输出高电平与负载有关, 如果是容性负载, 不走电流, 为 VDD, 如果是阻性负载, 要看电阻值大小。
IOH0	PB0/PB1/PB7/ PB8/PA10/PA11	-	15	-	mA	VDD=5.0V
IOH1	除 IOH0 中的口外的 PA,PB 源电 流(推挽输出)	-	8	-	mA	VDD=5.0V
IOH2		-	4	-	mA	VDD=3.0V
IOL0	PB0/PB1/PB7/ PB8/PA10/PA11	-	21	-	mA	VDD=5.0V
IOL1	除 IOL0 中的口外的 PA,PB 灌电 流(推挽输出)	-	12	-	mA	VDD=5.0V
IOL2		-	5	-	mA	VDD=3.0V
IIDLE1	运行模式下的工作电流@IRC 24MHz, HCLK=48MHz	-	10	-	mA	VDD=5.0V, 使能所有 外设, 使能 PLL
IIDLE2		-	8	-	mA	VDD=5.0V, 关闭所有 外设, 关闭 PLL
IIDLE3		-	9	-	mA	VDD=3.3V, 使能所有 外设, 使能 PLL
IIDLE4		-	7	-	mA	VDD=3.3V, 关闭所有 外设, 使能 PLL
IIDLE5	运行模式下的工作电流 @IRC8MHz, HCLK=8MHz	-	3	-	mA	VDD=5.0V, 使能所有 外设, 使能 PLL
IIDLE6		-	2.5	-	mA	VDD=5.0V, 关闭所有 外设, 关闭 PLL
IIDLE7		-	2.5	-	mA	VDD=3.3V, 使能所有 外设, 使能 PLL
IIDLE8		-	2	-	mA	VDD=3.3V, 关闭所有 外设, 使能 PLL
IIDLE9	运行模式下的工作电流@IRC 24MHz, HCLK=24MHz	-	7	-	mA	VDD=5.0V, 使能所有 外设, 使能 PLL
IIDLE10		-	4	-	mA	VDD=5.0V, 关闭所有 外设, 关闭 PLL
IIDLE11		-	6.5	-	mA	VDD=3.3V, 使能所有 外设, 使能 PLL
IIDLE12		-	4	-	mA	VDD=3.3V, 关闭所有 外设, 使能 PLL
IIDLE13	运行模式下的工作电流@IRC	-	110	-	μA	VDD=5.0V, 使能所有

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
	10KHz, HCLK=10KHz					外设
IIDLE14		-	105	-	μA	VDD=5.0V, 关闭所有外设
IIDLE15		-	92	-	μA	VDD=3.3V, 使能所有外设
IIDLE16		-	90	-	μA	VDD=3.3V, 关闭所有外设
IPWD1	深度睡眠模式 2 下待机电流(不关 LDO)	-	12	-	μA	VDD=5.0V, 所有振荡器和模拟模块关闭, IO 不接负载
IPWD2		-	8	-	μA	VDD=3.3V, 所有振荡器和模拟模块关闭, IO 不接负载
IPWD3	掉电模式下待机电流 (关掉 LDO)	-	2.5	-	μA	VDD=5.0V, 所有振荡器和模拟模块关闭, IO 不接负载
IPWD4		-	1.5	-	μA	VDD=3.3V, 所有振荡器和模拟模块关闭, IO 不接负载

6.3. 交流电气特性

6.3.1. 内部 24/8MHz RC 振荡器

表 11 内部 24/8MHz RC 振荡器交流电气特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
FHRC	中心频率	-	24	-	MHz	TA=25 °C, VDD=5V
	中心频率	-	8	-	MHz	TA=25 °C, VDD=5V
	校准之后	-1	-	+1	%	TA=25 °C, VDD=5V
		-2	-	+2	%	TA=-40~105 °C, VDD=2.5~5.5V
IHRC	工作电流		400		μA	TA=25 °C, VDD=5V

6.3.2. 内部 10KHz RC 振荡器

表 12 内部 10KHz RC 振荡器交流电气特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
VLRC	电压	2.5	-	5.5	V	-
FLRC	中心频率	-	10	-	KHz	-
	校准之后	-10	-	+10	%	TA=25 °C, VDD=5V
		-30	-	+30	%	TA=-40~105 °C, VDD=2.5~5.5V
ILRC	工作电流	-	2	-	μA	TA=25 °C, VDD=5V

6.3.3. PLL 特性

表 13 PLL 特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
FPLL_IN	PLL 输入时钟	2	6	24	MHz	TA=25 °C
	PLL 输入时钟占空比	40	-	60	%	TA=25 °C
FPLL_OUT	PLL 倍频输出时钟	16	-	48	MHz	TA=25 °C
TLOCK	PLL 锁定时间	-	-	200	μs	TA=25 °C
JitterPLL	时钟抖动	-	-	300	ps	TA=25 °C


6.3.4. I²C 特性

 表 14 I²C 特性

符号	参数	标准模式		快速模式		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
VDD1	工作电压	1.62	5.5	1.62	5.5	V
FSCL	SCL 时钟频率	0	100	0	400	KHz
THD:STA	START 条件的保持时间	4	-	0.6	-	μs
TLOW	SCL 的低电平脉宽	4.7	-	1.3	-	μs
THIGH	SCL 的高电平脉宽	4	-	0.6	-	μs
TSU:STA	重复 START 信号的建立时间	4.7	-	0.6	-	μs
THD:DAT	I ² C 总线设备的数据保持时间	0	3.45	0	0.9	μs
TSU:DAT	数据建立时间	250	-	100	-	ns
Tr	SCL 和 SDA 信号的上升时间	-	1000	20+0.1Cb2	300	ns
Tf	SCL 和 SDA 信号的下降时间	-	300	20+0.1Cb	300	ns
TSU:STO	STOP 条件的建立时间	4	-	0.6	-	μs
TBUF	在 STOP 和 START 条件之间的总线空闲时间	4.7	-	1.3	-	μs
TSP	可以被输入滤波滤掉的毛刺脉宽	N/A	N/A	0	50	μs

注 1：为 I²C 总线上拉电阻的电压，不一定要等于芯片电压，如芯片电源电压为 5V，I²C 总线上拉电阻电压可为 1.8V。

注 2：Cb 为一条总线上所有的电容值，单位为 pF。


 图 10 I²C 标准和快速模式时序定义

6.3.5. Flash 特性

表 15 Flash 特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
TERASE	Flash Block 擦除时间	4	4.5ms	5	ms	-40~105 °C
TWRITE	Flash Word (32bit) 写时间			60	μs	-40~105 °C
TE	Flash 擦写次数			20000	次	-40~105 °C
TDR	Flash retention	100		-	years	25 °C

6.4. 模拟量特性

6.4.1. 12bit ADC

表 16 12bit ADC 模拟量特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
VDD	工作电压	2.5	5	5.5	V	-40~105 °C
VIN	模拟输入范围	0	-	VDD	V	-
IADC	ADC 工作电流	-	0.75	-	mA	VDD=5V(VDD 作为参考电压)
TCONV	ADC 转换时间	5	-	-	μs	VDD=5V
DNL	微分非线性	-2	±1	2	LSB	VDD=5V
INL	积分非线性(全差分模式)	-3	-	3	LSB	全差分模式 VREF=0.5V@[0-60mV], VDD=5V
		-2	-	2	LSB	全差分模式 VREF=1V@[0-60mV], VDD=5V
		-4	-	4	LSB	全差分模式, 参考电压不能选 VDD, , VDD=5V
EO	积分非线性(单端模式)	-7	-	7	LSB	单端模式 VREF=0.5V, VDD=5V
		-5	-	5	LSB	单端模式 VREF 为其他电压, , VDD=5V
EO	全差分模式偏移误差	-	±2	-	LSB	VDD=5V
	单端模式偏移误差	-	±3	-	LSB	VDD=5V
EG	增益误差	-4	-	+4	LSB	VDD=5V

外部最大输入阻抗计算公式:

$$R_{ain} < \frac{T_s}{9C_{ADC}} - R_{ADC}$$

其中 RADC=2.3k 和 CADC=17.5pF 分别指 ADC 内部的采样电阻和采样电容。

采样时间 Ts/us	2	4	8	16
外部阻抗 Rain/k	10.5	23.1	48.5	99.3

注释: 该表格由设计保证, 未经测试验证。(如果输入口选择 AINP7、AINN7、AINP8、AINN8 其中一个, RADC=3.3k)

6.4.2. 11bit DAC

表 17 11bit DAC 模拟量特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
VDD	工作电压	2.5	5	5.5	V	-40~105 °C
IDAC	DAC 工作电流	-	0.75	-	mA	VDD=5V(VDD 作为参考电压)
TCONV	DAC 转换速率	5	-		μs	VDD=5V
RLOAD	电阻负载	5	-		kΩ	开启 BUFFER
CLOAD	电容负载		-	50	pF	开启 BUFFER
DAC_OUT_min	DAC 最小输出	0.2	-		V	开启 BUFFER
DAC_OUT_max	DAC 最大输出	-	-	VDD-0.2	V	开启 BUFFER
Tsettling	DAC 建立时间	-	3	4	μs	CLOAD≤50pF, RLOAD≥5K 10BIT 输入码从最小到最大跳变, 到 DAC_OUT 稳定在最终值±1LSB 的时间
Update rate	刷新率	-		200	KS/s	CLOAD≤50pF, RLOAD≥5K 输入码变化 1LSB, DAC_OUT 变化
Twakeup	唤醒时间	-	6.5	10	μs	CLOAD≤50pF, RLOAD≥5K DAC 从关闭到输出与输入码相对应值
DNL	微分非线性	-1	-	1	LSB	-
INL	积分非线性	-4	-	4	LSB	-
EG	增益误差	-0.5	-	-0.5	%	-

6.4.3. 比较器

表 18 比较器

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
VCMP	工作电压	2.5	5	5.5	V	-40 °C ~+105 °C
TA	温度	-40	25	105	°C	-
VIN	输入电压范围	0	-	VDD	V	-
Icomp	工作电流		60		μA	VDD=2.5V~5V
PSRR	电源电压抑制比	-	60	-	dB	-
Tresp	响应时间	-	-	10	μs	VDD=2.5V~5V
CMRR	共模抑制比	-	60	-	dB	-
CMP LSB	最小分辨率	-	2	-	mV	-
Voffset	失调电压	-2	-	2	mV	2.5V~5.5V, -40 °C ~+105 °C

6.4.4. 内部参考电压

表 19 内部参考电压

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
VRIN	内部参考电压	-1%	1.0	+1%	V	VDD=5.0V, TA=25 °C
		-2%	1.0	-2%	V	VDD=2.5~5.5V, TA=-40~105 °C
		-1%	2.0	+1%	V	VDD=5.0V, TA=25 °C
		-2%	2.0	-2%	V	VDD=2.5~5.5V, TA=-40~105 °C
		-1%	3.0	+1%	V	VDD=5.0V, TA=25 °C
		-2%	3.0	-2%	V	VDD=3.3~5.5V, TA=-40~105 °C
		-1%	4.0	+1%	V	VDD=5.0V, TA=25 °C
		-2%	4.0	-2%	V	VDD=4.3~5.5V, TA=-40~105 °C
		-	VDD	-	V	VDD=5.0V, TA=25 °C
CMP0_VREF	比较器 0 参考电压	0.00	0.00	0.05	V	VDD>2.7V
		0.275	0.325	0.38	V	VDD>2.7V
		0.55	0.60	0.65	V	VDD>2.7V
		0.85	1.00	1.15	V	VDD>2.7V
		1.80	2.00	2.20	V	VDD>2.7V
		2.40	2.70	3.00	V	VDD>3.2V
		2.70	3.00	3.30	V	VDD>3.5V
		3.00	3.30	3.60	V	VDD>3.8V
		1.00	1.20	1.40	V	VDD>2.7V
		2.25	2.40	2.65	V	VDD>2.9V

注：VDD 需比参考电压大 0.5V 才能保证参考电压的精度。

6.4.5. LDO 规格和 Power 管理

表 20 LDO 规格和 Power 管理

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
VDD	输入电压	2.5	-	5.5	V	-
VLDO	输出电压	1.35	1.5	1.65	V	-
TA	工作温度	-40	25	105	°C	-
CLDO	电容	-	4.7	-	μF	RESR<1Ω

注：为保证电源稳定，要在 LDO 和最近的 VSS 之间接一颗 4.7μF 电容。

6.4.6. 欠压复位

表 21 欠压复位

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
VDD	工作电压	0	-	5.5	V	-
TA	工作温度	-40	25	105	°C	-
IBOD	静态电流	-	1	140	μA	VDD=5.5V
VBOD	欠压电压 (上升沿)	1.65	1.8	1.95	V	TA=-40~105 °C
		1.85	2.0	2.15	V	TA=-40~105 °C
		2.2	2.4	2.6	V	TA=-40~105 °C
		2.5	2.7	2.9	V	TA=-40~105 °C
		2.8	3.0	3.2	V	TA=-40~105 °C
		3.3	3.6	3.9	V	TA=-40~105 °C
		3.6	4.0	4.4	V	TA=-40~105 °C
		6.0	6.5	7.0	V	TA=-40~105 °C
VBOD	欠压电压 (下降沿)	1.65	1.8	1.95	V	TA=-40~105 °C
		1.85	2.0	2.15	V	TA=-40~105 °C
		2.2	2.4	2.6	V	TA=-40~105 °C

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
		2.5	2.7	2.9	V	TA=-40~105 °C
		2.8	3.0	3.2	V	TA=-40~105 °C
		3.3	3.6	3.9	V	TA=-40~105 °C
		3.6	4.0	4.4	V	TA=-40~105 °C
		6.0	6.5	7.0	V	TA=-40~105 °C

6.4.7. 上电复位

表 22 上电复位

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
TA	工作温度	-40	25	105	°C	-
VPOR_th	复位释放阈值电压	-	1.6	-	V	-
VPOR_start	上电复位的启动电压	-	-	100	mV	-
RRVDD	上电复位的电压上升率	0.025	-	-	V/ms	-
TPOR_Dealy	上电复位延迟	20ms		120ms		
TPOR	上电复位需要电压保持在 VPOR_start 的最短时间	0.5	-	-	ms	-




图 11 上电复位定义

6.4.8. Type-C 特性

表 23 Type-C 特性

(VDD = 5V, TA = 25°C, 如无其他说明则都是此条件)

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
VDD	工作电压范围	2.5	5	5.5	V	25 °C
		2.7	5	5.5	V	-40 °C ~+105 °C
Rp	CC1、CC2	73	80	87	μA	VDD>3V
		165	180	195	μA	VDD>3V
		303	330	357	μA	VDD>3V
Rd	下拉电阻	4.6	5.1	5.6	KΩ	VDD=2.7V~5V
Tsettle_pd	PD 方波的上升和下降时间	300	-	1300	ns	CC 口建议接 330pf 电容

6.4.9. QC3.0 特性

表 24 QC3.0 特性

(VDD = 5V, TA = 25°C, 如无其他说明则都是此条件)

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
VDD	工作电压范围	2.5	5	5.5	V	25 °C
		2.7	5	5.5	V	-40 °C ~+105 °C
RDP	DPn 下拉电阻	300	500	1500	KΩ	
RDM	DMn 下拉电阻	16	18	20	KΩ	
	DPn 和 DMn 短接电阻	-	20	40	Ω	

7. 封装信息

7.1. QFN32(5mm*5mm*0.75mm,e=0.5mm)




图 12 QFN32 封装框图

7.2. 热特性

表 25 QFN32 封装热特性

名称	大小	单位
Θ JA, by 2S2P	67.6	°C/W
Θ JC	14.3	°C/W

7.3. 湿度特性

表 26 QFN32 湿度特性

名称	等级
湿度等级	MSL2

8. 产品命名规则

8.1. 产品型号说明




图 13 CS32G020Q 产品型号说明

8.2. 产品印字说明




图 14 产品丝印说明

芯片正面印字一般有 3 行：

第一行为公司名称，为 CHIPSEA。

第二行为产品型号。对于一些小尺寸封装，会对产品型号进行缩减。

第三行为日期码。从左端起算，前两位为公历年号后两位；第三第四位为本年度日历周数，不足两位时左端补 0；最后三位为产品随机号。

例如，CS32G020K8U7QH 的印字如下：




图 15 CS32G020K8U7QH 丝印说明

9. 订货信息

表 27 订货信息

产品型号	引脚	存储空间 (KB)	封装类型	包装	包装数量	工作温度 .°C)	MSL	丝印
CS32G020K8U7QH	32	64KB	QFN32	托盘	4900	-40 ~105	2	G020K8U7Q
CS32G020K8U7QHT	32	64KB	QFN32	编带	3000	-40 ~105	2	G020K8U7Q

* 托盘包装 MOQ: 4900EA (为一盒数目, 一盒=10 盒+1 空盒 抽真空打包, 1 盒=490EA)

* 编带包装 MOQ: 3000EA (为一盒数目, 一盒=1 卷 抽真空打包, 1 卷=3000EA)

10. Reflow 参考曲线, 峰值温度

表 30 无铅工艺 封装分类 Reflow 温度

封装厚度	Volume mm ³ <350	Volume mm ³ 350-2000	Volume mm ³ >2000
<1.6 mm	260 +0 °C *	260 +0 °C *	260 +0 °C *
1.6 mm - 2.5 mm	260 +0 °C *	250 +0 °C *	245 +0 °C *
≥2.5 mm	250 +0 °C *	245 +0 °C *	245 +0 °C *

*误差：设备制造商/供应商应确保工艺兼容性达到并包括所述分级温度（这意味着峰值 Reflow 温度 +0°C。例如，260 °C+0°C）在额定 MSL 水平。

表 31 分级 Reflow 曲线

曲线特征	无铅组件
平均爬坡率 ($T_{S\max}$ to T_p)	3° C/秒最大值
预热 <ul style="list-style-type: none"> - 最低温度 ($T_{S\min}$) - 最高温度 ($T_{S\max}$) - 时间 ($t_{S\min}$ 到 $t_{S\max}$) 	<ul style="list-style-type: none"> 150 °C 200 °C 60-180 秒
以上保持时间： <ul style="list-style-type: none"> - 温度 (T_L) - 时间 (t_L) 	<ul style="list-style-type: none"> 217 °C 60-150 秒
峰值/分级温度 (T_p)	详见表 30
实际峰值温度 (t_p) 5 °C 以内的时间	20-40 秒
坡度下降率	6 °C/秒最大值
25°C 至峰值温度的时间	8 分钟最大值

注：所有的温度都是指封装的顶部温度，在封装本体表面测量。




图 16 分级 Reflow 曲线

11. 包装说明

11.1. 包装形式和数量:

表 28 CS32G020Q 产品包装形式及数量

产品型号	封装尺寸	包装形式	数量/包装
CS32G020K8U7QH	QFN32 5mm*5mm*0.75mm,e=0.5mm	托盘	490EA/盘, 10 盘 (4900EA) +1 (空盘) /盒, 6 盒/箱 (29400EA)
CS32G020K8U7QHT	QFN32 5mm*5mm*0.75mm,e=0.5mm	编带	3000EA/卷, 1 卷 (3000EA) /盒, 6 盒/箱 (18000EA)

11.2. 包装规格清单:

表 29 托盘包装规格清单

托盘包装规格清单							
内包材	Tray 盘、扎带、干燥剂、湿度标识卡、铝箔袋、气泡袋、内盒标签、内盒（有我司 logo）。						
外包材	纸箱（有我司 logo）、胶带、外箱标签。						
纸箱要求	外纸箱（有我司 logo）：双层瓦楞纸板（厚度≤6mm),耐破强度≥14kg/cm ² , 内盒与纸箱缝隙≥1cm 必须使用气泡垫或海绵垫填充。						
尾数箱	同一订单每批次只允许一个尾数箱。						
内盒	扎带	干燥剂	湿度卡	铝箔袋	气泡袋	外箱	产品标签
370*150*88 mm	>6mm	10g 以上	6 点式	495*240mm	440*240mm	385*320*275mm 或 395*320*285mm	70*50 mm

表 30 编带包装规范清单

编带包装规格清单					
内包材	卷盘、干燥剂、湿度标识卡、铝箔袋、内盒标签、内盒（有我司 logo）。				
外包材	纸箱（有我司 logo）、胶带、外箱标签。				
尾数箱	同工单、同型号、同封装批次、同 Checksum 只能有一个尾批。				
内盒	干燥剂	湿度卡	铝箔袋	外箱	产品标签
355*340*50mm	10g 以上	6 点式	450*410mm	355*375*365mm	70*50mm

11.3. 标签说明:

表 31 标签说明

名称	说明
P/N	标签型号
M/C	产品型号
Lot	产品批号
Q'ty	产品数量, 单位 PCS
Carton ID	外箱流水码, 由测试厂进行定义 测试厂定义内部追溯号: BIN 档: (x) 代表未测, (0) 代表不良品, (1) 代表良品 BIN1, (2) 代表良品 BIN2, 大于 1 代表次良品。 SN 码, 称为测试厂组装批号, LY04+ (BIN 档) +日期 (6 位) +包装方式 (2 位) +流水号 (4 位)

	包装方式: F0 TRAY 真空袋, F1 TRAY 内盒, G0 TRAY 外箱
Box ID	内盒流水码, 由测试厂进行定义 测试厂定义内部追溯号: BIN 档: (x) 代表未测, (0) 代表不良品, (1) 代表良品 BIN1, (2) 代表良品 BIN2, 大于 1 代表次良品。 SN 码, 称为测试厂组装批号, LY04+ (BIN 档) +日期 (6 位) +包装方式 (2 位) +流水号 (4 位) 包装方式: F0 TRAY 真空袋, F1 TRAY 内盒, G0 TRAY 外箱
MMCU	PO NO 工单号
MFG Lot	子流程卡号
D/C	年周码(YYWW)
DATE	YYYY-MM-DD (包装日期)
二维码	由 “P/N”、“M/C”、“Lot&MFG Lot”、“Qty”、“PO NO”、“D/C”、“DATE”、“Carton ID (外箱标签)” 或 “Box ID (内盒标签)” 组成, 各项之间使用英文 “)” 隔开, Qty 不打印单位, “Date” 栏位显示为空格。
字体	宋体、10 号、粗体字

12. HSF 声明

12.1. RoHS

符合欧盟《电子电气设备中限制使用特定有害物质的指令》 EU RoHS2.0 (2011/65/EU & Amendment (EU) 2015/863);

12.2. REACH

符合 REACH SVHC 224, 欧盟 ECHA 颁布的有关限制使用的有害物质的指令 ECHA(EU Regulation (EC) No.1907/2006)控制要求。

13. 免责声明和版权公告

免责声明和版权公告

本文档中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

本文档可能引用了第三方的信息，所有引用的信息均为“按现状”提供，芯海科技不对信息的准确性、真实性做任何保证。

芯海科技不对本文档的内容做任何保证，包括内容的适销性、是否适用于特定用途，也不提供任何其他芯海科技提案、规格书或样品在他处提到的任何保证。

芯海科技不对本文档是否侵犯第三方权利做任何保证，也不对使用本文档内信息导致的任何侵犯知识产权的行为负责。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文档中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

版权归 © 2022 芯海科技（深圳）股份有限公司。保留所有权利。



芯海科技
CHIPSEA

股票代码:688595

[www\(chipsea.com](http://www(chipsea.com)