

STANLEY 史丹利

2018.03 史丹利工具目录

STANLEY 史丹利

史丹利工具目录 2018.03

STANLEY 史丹利

美国百年工具品牌

史丹利五金工具(上海)有限公司

地址：中国上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦8楼
服务热线 800-820-4221 (固定电话) / 400-620-4221 (手机用户)
网址：www.stanleytools.cn




ZZ-AMP-C0262

《史丹利工具目录》2018.01 版为史丹利工具产品介绍现行有效的版本，其他版本均已失效。如与本版本不一致的，以本版本为准。



美国百年工具品牌

STANLEY 史丹利



史丹利百得公司手动工具售后条款

史丹利百得公司承诺：旗下 Stanley 史丹利品牌手动工具部分产品执行“终生保用”计划。

史丹利百得公司提供：在公司授权、开发的所有合法经销商和分销商处出售的 Stanley 史丹利手动工具产品被指定有“终生保用”、“12个月保用”、“6个月保用”和“非终生保用”的不同的售后服务条款。任何适用保用条款的产品，均遵循先维修后更换的原则。因公司缺货等原因而造成的工具延迟维修和更换的，公司将承担全部的邮寄费用。

史丹利百得公司接受：任何对于以上保用条款咨询和查找，任何对授权合法经销商 / 分销商的投诉和建议。

请在周一至周五工作日（国定假日除外）的 9:00-17:30

拨打售后服务热线：400-690-2821 或上官网 www.stanleytools.cn 了解。

史丹利百得公司说明：

- 史丹利百得公司有权在法律允许的范围内对“终生保用”条款进行解释
- 史丹利百得公司的任何员工，经销商 / 分销商均未被授权解释“终生保用”条款
- 以下任何一种情况均不适用“终生保用”条款
 - » 非 Stanley 史丹利品牌产品及假冒的 Stanley 史丹利品牌产品
 - » 被滥用，被改装，或者在非史丹利百得公司认可的场所进行维修
 - » 因人为破坏，使用过程中出现生锈、脱皮，刮痕，自行拆卸等导致损坏的产品
 - » 非产品自身材料和制造工艺引起的损坏
 - » 因正常使用而磨损的产品
 - » 因非正常使用而造成的意外伤害的索赔

史丹利五金工具（上海）有限公司

2015年12月30日

1954

时代杂志发表了题为“自己动手—创造百万美金的新爱好”的封面故事，史丹利恰好受益于它所带来的这股风潮并迅速为这个新的市场开发各种产品

1999

史丹利发布了Fatmax系列卷尺以及Fatmax系列防震锤



1969

Power Lock系列卷尺代表史丹利成为阿波罗11号登月装备之一



2008

史丹利的产品又加入了Sweetheart刨刀

2013

史丹利公司推出新一代手动工具



2015

发布了史丹利品牌旗下的电动工具

1963

史丹利在康狄涅格州新英格兰建设成了世界大型的手工工具工厂。同年，产品中加入了Power Lock系列卷尺



1998

史丹利进入了塑料存储工具箱行业，开始生产工具箱



2012

史丹利发布了新LOGO

STANLEY

2014

史丹利19寸金属工具箱赢得了2014年的日本优秀设计大奖



GOOD DESIGN
AWARD 2014

1980

史丹利工具公司获得了由美国供应及机械制造业协会颁发的美国之鹰奖，以表彰其“全方位的非凡品质”

目录

悠久的历史

1843年,弗雷德里克和威廉·史丹利在美国康涅狄格州新英格兰开创了史丹利公司的前身,起初是一家专门制造铰链,门闩和其它门窗五金产品的小作坊。从成立伊始,史丹利就是一家热衷于创造的公司,设计、发明了众多直到今天仍然被广泛使用的五金工具产品。特别是钢卷尺的诞生,大大改变了人们的工作方式,为加速人类工业化进程起到不可磨灭的作用。



恒久的未来

170多年的历史,史丹利已经成长壮大为一个世界性的,具有高度信赖感,高价值的全球品牌,成为全世界知名的工具产品的制造商,旗下拥有Stanley®、Proto®、Fatmax®、Facom®等多个著名工具品牌。

如今,史丹利在美国、欧洲、加拿大、澳大利亚、远东地区和拉丁美洲设有业务分支机构,年营业额达到一百多亿美元。在过去的十年间,史丹利为整个工业市场提供了数以万计的新产品,销售网络遍布130多个国家和地区,产品适合各种类型工业用户,成为名副其实的“世界工具专家”。在全球,史丹利拥有40多家全资生产基地。在亚洲地区,史丹利员工总数超过千名,并拥有5家制造工厂,包括史丹利(中山)工具有限公司,史丹利(浙江)工业工具有限公司,史丹利(廊坊)紧固系统有限公司和中国台湾史丹利七和国际股份有限公司及史丹利泰国有限公司。在中国,史丹利建立了3个采购办事处,并且上海作为亚太区总部,极大地促进了史丹利在中国的经营和发展。2010年3月15日,史丹利公司宣布与百得合并组建“史丹利百得公司”,百得公司是全球先进的电动工具制造商。通过此次强强联合,史丹利百得公司将成为世界工具行业更具核心竞争力,更具专业性和信赖性的手工具及电动工具制造商,并致力为共同的客户提供更加专业化的产品和服务。现在,史丹利百得的产品正在为包括石化、核电、风能、高速铁路、地铁、输变电、汽车、通用制造业等众多工业领域提供服务与支持。



史丹利美国达拉斯工厂
(专业生产史丹利系列扭力扳手)



史丹利泰国工厂
(专业生产卷尺、水平尺等产品)



史丹利中山工具工厂
(专业生产机工类产品)



史丹利台湾七和工厂
(专业生产机工类产品)

1.	新品速递 <i>New Product</i>	1
2.	综合性工具组套 <i>Tools Sets</i> 综合性组套 工具托 工具套装 礼品套装	2
3.	多用组套 <i>Combo Sets</i> 工具背包组套 工具提包组套 工具铝箱组套	16
4.	机工类工具 <i>Mechanics</i> 组套 套筒 棘轮扳手 扳手 扭矩工具 角度测量仪	18
5.	夹持类工具 <i>Holding</i> 通用钳 卡簧钳 大力钳 管钳 夹钳 台虎钳	66
6.	紧固类工具 <i>Fastening</i> 螺丝批 旋具头 内六角扳手 拉铆枪	78
7.	切割类工具 <i>Cutting</i> 割刀 锯 剪 管道工具 断线钳 高速钢麻花钻	110
8.	测量类工具 <i>Measuring</i> 卷尺 钢/铝尺 水平尺 量具	122
9.	敲击类工具 <i>Striking</i> 锤 冲凿 斧 撬棒	134
10.	表面修整类工具 <i>Finishing</i> 钢锉 什锦锉 金刚石锉 锉刨	142
11.	工具包、箱、车 <i>Tools bag & Storage</i> 工具包 塑料工具箱 铁工具箱 工具车 铝合金工具箱	150
12.	电子电工专业工具 <i>Electrical</i> 组套 绝缘工具 电子钳 电缆切割钳 剥线/压接钳 液压电缆工具 微型螺丝批 照明工具 防静电工具	166
13.	其它工具 <i>Others</i> 拉马 黄油枪 吹尘枪 钩针	196
14.	汽保工具 <i>Automotive</i> 汽保工具套装 EVA工具托组套 专用特殊工具	202
15.	电动工具和附件 <i>Power Tools & Accessories</i>	210
	索引	241

综合性工具组套

多用组套

机工类工具

夹持类工具

紧固类工具

切割类工具

测量类工具

敲击类工具

表面修整类工具

工具包、箱、车

电子电工工具

其它工具

汽保工具

电动工具

索引

110件综合工具组套



110件维修用手动工具的组合

摆放工整，一目了然
取用方便

产品齐全

涵盖扳手、套筒、钳、
螺丝批、旋具头等



紧凑塑盒

折叠式塑料盒，美观实用



FATMAX工具箱/包系列

FMST518150-23 FATMAX硬底工具提包18"

- 硬底防水设计
- PVC 防滑凹槽设计
- 软胶手提柄防滑
- 强力600D涤纶- 耐磨防刺穿
- 人体工学设计的手带减少人体负担
- 多个隔断和内口袋工具分类存储



FMST517180-23 FATMAX硬底双开工具提包17"

- 硬底防水设计
- 内部插袋式设计多少工具一目了然
- 36个内口袋及隔断方便工具分类存储
- 人体工学设计的肩带，减少人体负重压力
- 双开设计大开口可放入工具尺寸更大
内部容量增加约50%


FMST560300-23 FATMAX 电脑工具包16"

- 可放入最大14寸笔记本电脑
- 即开口袋方便拿取包内物品
- 包胶手柄防滑，握持舒适
- 优质拉锁，顺畅，超千次拉滑测试
- 600D 涤纶面料防水，耐磨损



FMST560200-23 FATMAX 拉杆工具箱20"

- 20寸大容量，手工具，电动工具及各人行李均可放
- 拉杆上千次拉伸测试
- 滑轮方便移动
- 插袋工具可分纳存放
- 敞口设计，体积较大物品也较容易放进去



FATMAX工具背心 FMST530201-23

- 透气面料-穿着舒适
- 荧光条夜间工作更安全
- 多种插袋方便存储及拿取工具
- 可调节肩带适合各种体型穿戴
- 翻盖口袋，防止重要物品遗失或掉落



史丹利公制易定卷尺



防滑槽外壳
握持舒适，易于掌握

尺带表面覆保护漆
保护尺带表面磨损、生锈和腐蚀



手指直接控制尺带收放



件号	品名	公制长度(m)	尺带宽度(mm)	挺直长度(m)
STHT302538-23	公制易定卷尺 3m	3m	13mm	1.0m
STHT302548-23	公制易定卷尺 5m	5m	19mm	1.7m
STHT302558-23	公制易定卷尺 8m	8m	25mm	2.1m



激光测距仪系列



STHT77425



STHT1-77032



STHT1-77139

件号	描述	精度	测距范围	长	宽	厚
STHT77425	STANLEY TLM30, 9m	+/-6mm/9m	9m	62mm	31mm	16mm
STHT1-77032	STANLEY TLM65, 20m	+/-3mm/10m	20m	116mm	40mm	23mm
STHT1-77139	STANLEY TLM165, 50m	+/-1.5mm/10m	50m	98mm	65mm	23mm

DEWALT 得伟

强韧耐用保证™

DW088CG 绿色激光十字仪



GREEN LASER




绿色激光

- 光线增强，阳光下清晰可见



照射距离远


- 最长可达50米



专用磁力支架

- 可接 1/4" 英寸借口三脚架

自平衡类型	自平衡+/-4°
精度	自平衡+/-3mm/10m
可见范围	20m
使用探测器可用范围	50m
激光等级	2
激光线	2
IP等级	IP54
电池	AA(5号), 2节



110 件套综合性组套

- 整体铬钒钢制造 (钳材质为碳钢)。
- 橡塑双材料手柄, 握持舒适。
- 折叠式塑料盒, 美观实用。



P5

B 系列胶柄螺丝批

- 铬钒钢刀杆, 硬度超过HRC54, 表面镀铬
- 发黑处理刀头, 带磁性
- 手柄采用八角形截面设计, 驱动有力
- 橡塑双材料手柄, 握持舒适



P86

1" 系列预置式扭矩扳手

- 300-1500N.m, 400-2000N.m
- 48齿精密棘轮, 仅需转动7.5° 即可驱动套筒



P59

玻璃纤维胶柄羊角锤

- 采用玻璃纤维制作的手柄, 强度高
- 手握部分采用类橡胶材料, 握持舒适防滑脱
- 优质钢材, 经多道热处理工序, 安全可靠



P135

FATMAX 两用安全割刀

- 割刀+镰刀, 划割两用
- 安全, 手按住推键才出刀片
- 镰刀转出才可使用
- 可从刀头处快换割刀刀片



P111

LED 锂电防水远射手电筒 10W

- 最大亮度1000流明
- 亮度稳定不衰减, 使用寿命长
- IP68, 可水下1米以内使用
- 最大射程可达536米



P187

LED 锂电防爆手电筒 / 头灯

- 防爆认证
- 亮度稳定不衰减, 使用寿命长
- 在雨水使用
- 抗冲击塑料外壳



P190

双 LED 转头锂电手电筒 5W

- 白光+紫光, 双LED
- 头部可转动90度
- 底部有磁铁, 可吸附在铁质工件上



P187



多功能工具组套 03

综合性组套 04

综合性工具托 06

机工类工具托 09

钻石盒组套 11

托盘组套 12

工具布袋套装 13

工具套装 14

礼品套装 15

Tools Sets
综合性工具组套

Combo Sets
多用组套

Mechanics
机工类工具

Holding
夹持类工具

Fastening
紧固类工具

Cutting
切割类工具

Measuring
测量类工具

Sinking
嵌在类工具

Finishing
表面修整类工具

Tool bag&Storage
工具包、箱、车

Electrical
电子/电工工具

Others
其他工具

Automotive
汽车工具

Power Tools
电动工具

Index
索引

多功能工具组套																		
类别	等级	产品系列			组套内产品类别										包装方式	页码		
		6.3MM 1/4" 系列	10MM 3/8" 系列	12.5MM 1/2" 系列	套筒	旋具套筒	套筒附件	棘轮扳手	扳手	钳	螺丝批	内六角扳手	旋具头	汽车测电笔			滤清器扳手	
125 件	★★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	塑料盒	3
71 件	★★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	塑料盒	3

125件套多功能组套

1/4" 3/8" 1/2"



- 配有汽车维修常用的汽车测电笔和滤清器扳手
- 适用于机器、设备、汽车等安装和维修
- 尺寸(长x宽x高): 526x355x96mm

STANLEY 件号 STMT74393-8-23

- 7件中孔花形旋具头: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
- 4件六角旋具头: 3, 4, 5, 6mm
- 3件一字旋具头: 4, 5, 6.5mm
- 3件十字旋具头: PH1, PH2, PH3mm
- 3件米字旋具头: PZ1, PZ2, PZ3
- 8件6.3MM系列六角标准套筒: 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8mm
- 4件6.3MM系列六角长套筒: 5, 6, 7, 8mm
- 1件6.3MM系列接杆: 2/50mm
- 1件6.3MM系列旋柄
- 1件6.3MM系列万向接头
- 1件6.3MM系列旋具转接头
- 1件6.3MM系列梨形头双色柄棘轮扳手
- 9件10MM系列六角标准套筒: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17mm
- 6件10MM系列六角长套筒: 10, 12, 13, 14, 15, 17mm
- 8件10MM系列花形套筒: E6, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 3件火花塞套筒: 14, 16, 21mm
- 6件花形旋具套筒: T20, T30, T40, T45, T50, T55
- 4件六角旋具套筒: 3, 4, 5, 6mm
- 2件一字旋具套筒: 5.5, 6.5mm
- 2件十字旋具套筒: PH1, PH2
- 2件米字旋具套筒: PZ1, PZ2
- 2件10MM系列接杆: 3/76mm, 10/254mm
- 1件10MM系列万向接头
- 2件10MM系列大小接头: 3/8"方孔转1/4"方头, 3/8"方孔转1/2"方头
- 1件10MM系列梨形头双色柄棘轮扳手
- 10件12.5MM系列六角标准套筒: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 1件12.5MM系列万向接头
- 2件12.5MM系列接杆: 5/127mm, 10/254mm
- 1件12.5MM系列大小接头: 1/2"方孔转3/8"方头
- 1件12.5MM系列梨形头双色柄棘轮扳手
- 1件汽车测电笔
- 1件两用滤清器扳手63-102mm
- 9件套公制长内六角扳手1.5-10mm
- 9件薄型两用扳手: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm
- 1件十字加力通体螺丝批: PH2x100mm
- 1件一字加力通体螺丝批: 6x100mm
- 1件黑色双塑柄钢丝钳8"
- 1件黑色双塑柄鲤鱼钳8"
- 1件黑色双塑柄尖嘴钳6"
- 子件参照单品保用条款

71件套多功能组套

1/4" 3/8"



- 适用于机器、设备、汽车等安装和维修
- 尺寸(长x宽x高): 474x320x90mm

STANLEY 件号 STMT74394-8-23

- 3件一字旋具头: 4, 5, 6.5mm
- 3件十字旋具头: PH1, PH2, PH3mm
- 5件花形旋具头: T10, T15, T20, TT25, T30, T40
- 7件6.3MM系列六角标准套筒: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8mm
- 4件6.3MM系列六角长套筒: 5, 6, 7, 8mm
- 1件6.3MM系列接杆: 2/50mm
- 1件6.3MM系列旋柄
- 1件6.3MM系列万向接头
- 1件6.3MM系列旋具转接头
- 1件6.3MM系列梨形头双色柄棘轮扳手
- 15件10MM系列六角标准套筒: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm
- 8件10MM系列六角长套筒: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21mm
- 2件火花塞套筒: 16, 21mm
- 2件10MM系列接杆: 3/76mm, 10/254mm
- 1件10MM系列万向接头
- 1件10MM系列大小接头: 3/8"方孔转1/4"方头
- 1件10MM系列梨形头双色柄棘轮扳手
- 9件薄型两用扳手: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm
- 1件十字加力通体螺丝批: PH2x100mm
- 1件一字加力通体螺丝批: 6x100mm
- 1件黑色双塑柄钢丝钳8"
- 1件黑色双塑柄鲤鱼钳8"
- 1件黑色双塑柄尖嘴钳6"
- 子件参照单品保用条款

综合性组套																			
类别	等级	产品系列			组套内产品类别										包装方式	页码			
		6.3MM 1/4" 系列	10MM 3/8" 系列	12.5MM 1/2" 系列	套筒	旋具套筒	套筒附件	风动套筒	棘轮扳手	套筒扳手	快扳	扳手	活动扳手	旋具头旋柄			旋具头	钳	螺丝批
150 件套综合性组套	★★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	塑料盒	4
120 件套综合性组套	★★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	塑料盒	4
110 件套综合性组套	★★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	塑料盒	5
91 件套综合性组套	★★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	塑料盒	5
80 件套综合性组套	★★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	塑料盒	6
40 件套综合性组套	★★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	塑料盒	5
38 件套综合性组套	★★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	铁盒	5
28 件套综合性组套	★★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	塑料盒	6
58 件套通用工具组套	★★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	塑料盒	6

150件套综合性组套

1/4" 3/8" 1/2"



- 适用于机器、设备、汽车等安装和维修

件号 94-181-1-22

- 10件6.3MM系列六角英制套筒: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
- 10件6.3MM系列六角公制套筒: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 6件6.3MM系列六角公制长套筒: 4, 5, 6, 7, 8, 9mm
- 3件10MM系列十字形旋具套筒: #1, #2, #3
- 9件10MM系列六角英制套筒: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
- 6件10MM系列六角公制长套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
- 2件10MM系列锁定接杆: 3", 6"
- 2件10MM系列火花塞套筒: 16, 21mm
- 6件12.5MM系列六角公制长套筒: 10, 12, 13, 14, 17, 19mm
- 8件10MM系列花形套筒: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 11件套10MM系列六角公制套筒: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 4件12.5MM系列六角公制风动套筒: 17, 19, 21, 23mm
- 4件12.5MM系列12角英制套筒: 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/4"
- 7件12.5MM系列12角公制套筒: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 2件12.5MM系列接杆: 5", 10"
- 3件10MM系列一字形旋具套筒: 4.0, 5.5, 6.5mm
- 7件10MM系列花形旋具套筒: T-20, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55, T-60
- 6件10MM系列六角旋具套筒: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 3件10MM系列米字形旋具套筒: #1, #2, #3
- 12件标准型精抛光两用扳手: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 3件公制精抛光双梅花棘轮快扳: 8×9, 12×13, 17×19mm
- 7件6.3MM系列25mm长中孔花形旋具头: TT-10, TT-15, TT-20, TT-25, TT-27, TT-30, TT-40
- 10件公制内六角扳手: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm
- 1件6.3MM系列接杆4"
- 1件6.3MM系列旋柄
- 1件6.3MM系列万向接头
- 1件6.3MM系列起子变换头
- 1件10MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 1件10MM系列万向接头
- 1件12.5MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 1件12.5MM系列万向接头
- 子件参照单品保用条款

120件套综合性组套

1/4" 3/8" 1/2"



- 适用于机器、设备、汽车等安装和维修

件号 91-931-1-22

- 11件6.3MM系列六角公制套筒: 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
- 4件6.3MM系列六角公制长套筒: 8, 9, 10, 12mm
- 10件6.3MM系列六角公制套筒: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
- 11件10MM系列六角公制套筒: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 4件10MM系列六角公制长套筒: 13, 14, 15, 17mm
- 9件10MM系列六角英制套筒: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
- 8件10MM系列六角花形套筒: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 7件10MM系列中孔花形旋具头: TT-10, TT-15, TT-20, TT-25, TT-27, T-30, TT-40
- 16件10MM系列六角旋具套筒: 花形: T-20, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55 六角: 3, 4, 5, 6mm 十字: 1PT, 2PT 米字: 1PT, 2PT 一字: 5.5, 6.5mm
- 2件10MM系列火花塞套筒: 16mm, 21mm
- 7件12.5MM系列六角公制套筒: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 4件12.5MM系列六角英制套筒: 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/4"
- 4件12.5MM系列六角公制风动套筒: 17, 19, 21, 23mm
- 3件万向接头: 6.3MM系列, 10MM系列, 12.5MM系列
- 1件6.3MM系列起子变换头
- 1件6.3MM系列旋具头旋柄
- 5件接杆: 6.3MM系列2", 10MM系列3", 10MM系列10", 12.5MM系列5", 12.5MM系列10"
- 3件强力型双色柄棘轮扳手: 6.3MM系列, 10MM系列, 12.5MM系列
- 10件标准型精抛光两用扳手: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19mm
- 子件参照单品保用条款

110件套综合性组套 新产品



- 整体铬钒钢制造 (钳材质为碳钢)。
- 橡胶双材料手柄, 握持舒适。
- 折叠式塑料盒, 美观实用。

STANLEY 件号	尺寸 (mm)	重量 (kg)
STMT81243-23	400 x 460 x 90	8

- 1件6.3MM系列胶柄棘轮扳手
- 11件6.3MM系列公制6角套筒: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 1件6.3MM系列可弯式接杆150mm
- 2件6.3MM系列接杆: 50, 100mm
- 1件6.3MM系列万向接头
- 1件12.5MM系列胶柄棘轮扳手
- 15件12.5MM系列公制6角套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27mm
- 3件12.5MM系列接杆: 125, 250mm
- 1件12.5MM系列三用接头 (插在接杆上)
- 1件12.5MM系列万向接头
- 2件12.5MM系列火花塞套筒: 16, 21mm
- 9件公制内六角扳手 (含插套): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mm
- 1件6.3MM系列旋具头棘轮旋柄
- 2件胶柄一字螺丝批: SL5.5x75mm, SL6.5x100mm
- 2件胶柄十字螺丝批: PH1x75mm, PH2x100mm
- 11件公制两用扳手: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19mm
- 11件6.3MM系列25mm长旋具头 (含插套): 一字 SL3.5mm (x2), SL4mm (x2), SL5.5, SL6.5, SL8mm, 方头 S1, S2, S3
- 11件6.3MM系列25mm长旋具头 (含插套): 十字 PH0 (x2), PH1 (x2), PH2 (x2), PH3 (x2), 带珠接杆 (x2)
- 11件6.3MM系列25mm长旋具头 (含插套): 花形 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 米字 PZ1, PZ2, PZ3
- 11件6.3MM系列25mm长旋具头 (含插套): 6角 H2, H3, H4, H5, H6, H7mm, Y形 TW1, TW2, TW3, TW4
- 1件胶柄斜嘴钳6"
- 1件胶柄尖嘴钳8"
- 1件胶柄水泵钳10"
- 子件参照单品保用条款

40件套综合性组套

1/2"

件号	91-935-1-22
<ul style="list-style-type: none"> • 21件12.5MM系列6角公制套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm • 2件12.5MM系列接杆: 5", 10" • 1件12.5MM系列万向接头 • 1件12.5MM系列大小接头: 12.5mm方孔×10mm方头 • 1件12.5MM系列F型套筒扳杆10" • 1件12.5MM系列强力型双色柄棘轮扳手 • 13件标准型精抛光两用扳手: 7.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm • 子件参照单品保用条款 	

91件套综合性组套



件号	91-933-1-22
----	-------------

- 适用于机器、设备、汽车等安装和维修
- 12件6.3MM系列6角公制套筒: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 10件6.3MM系列6角公制长套筒: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 13件12.5MM系列6角公制套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 2件6.3MM系列接杆: 2", 4"
- 1件6.3MM系列T形滑杆
- 1件6.3MM系列万向接头
- 1件6.3MM系列起子变换头
- 1件6.3MM系列旋柄
- 1件6.3MM系列磁性接头
- 27件6.3MM系列旋具头 一字: 4, 5.5, 7mm 十字: 0PT, 1PT, 2PT, 3PT 米字: 1PT, 2PT, 3PT 六角: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm 花形: T-8, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55 (32mm长旋具头5/16")
- 2件12.5MM系列接杆: 5", 10"
- 1件12.5MM系列万向接头
- 1件12.5MM系列6角公制火花塞套筒21mm
- 1件12.5MM系列起子变换头
- 3件内六角扳手: 1.5, 2, 2.5mm
- 1件6.3MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 1件12.5MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 4件套筒扳手: 10×12, 11×13, 14×15, 16×17mm
- 6件标准型精抛光两用扳手: 8, 10, 12, 13, 14, 17mm
- 子件参照单品保用条款

38件套综合性组套

1/2"

件号	89-505-22
<ul style="list-style-type: none"> • 10件12.5mm系列12角公制套筒: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24mm • 9件12.5mm系列12角英制套筒: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 15/16" • 8件标准型精抛光两用扳手: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19mm • 7件标准型精抛光两用扳手—英制: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8" • 1件12.5mm系列接杆5" • 1件12.5mm系列万向接头 • 1件12.5mm系列F型套筒扳杆15" • 1件12.5mm系列钢柄快速脱落棘轮扳手 • 精制铁箱 • 子件参照单品保用条款 	

80件套综合性组套



件号	94-694-1-22
----	-------------

- 适用于机器、设备、汽车等安装和维修
- 11件标准型精抛光两用扳手: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 9件6.3MM系列6角公制套筒: 5.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 12件12.5MM系列6角公制套筒: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm
- 7件6.3MM系列花形旋具套筒: T-8, T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40
- 4件6.3MM系列六角旋具套筒: 3, 4, 5, 6mm
- 2件6.3MM系列十字形旋具套筒: #1, #2
- 2件6.3MM系列米字形旋具套筒: #1, #2
- 3件6.3MM系列一字形旋具套筒: 4, 5.5, 6.5mm
- 3件8mm系列30mm长一字形旋具头: 8, 10, 12mm
- 2件8mm系列30mm长十字形旋具头: #3, #4
- 2件8mm系列30mm长米字形旋具头: #3, #4
- 4件8mm系列30mm长花形旋具头: T40, 45, 50, 55
- 4件8mm系列30mm长公制6角旋具头: 8, 10, 12, 14mm
- 1件6.3MM系列专业强力型双色柄棘轮扳手
- 1件12.5MM系列专业强力型双色柄棘轮扳手
- 1件6.3MM系列旋柄
- 1件10MM系列三用接头12.5mm×10mm
- 2件12.5MM系列转向接杆: 5", 10"
- 1件6.3MM系列可弯式接头: 6"
- 2件6.3MM系列转向接杆2", 4"
- 1件6.3MM系列万向接头
- 1件12.5MM系列万向接头
- 1件12.5MM系列起子变换头
- 2件12.5mm火花塞套筒: 16, 21mm
- 1件6.3MM系列T形滑杆
- 子件参照单品保用条款

58件套通用工具组套



件号	MH-058-23C
----	------------

- 58种通用工具的组合, 适用于工业用户的日常安装维修工作。
- 独特的可分离塑盒包装, 既可以携带, 又可以上下盒分开, 放入工具车抽屉。
- 尺寸(长x宽x高): 515x350x105mm
- 14件10MM系列6角标准套筒: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 1件10MM系列接杆3"
- 1件10MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 11件标准型精抛光两用扳手: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 1件活动扳手8"
- 1件双色柄钢丝钳8"
- 1件双色柄尖嘴钳6"
- 1件换头挡圈钳6" (配4种挡圈钳头)
- 4件胶柄十字铬钒钢螺丝批: #0x75mm, #1x150mm, #2x45mm, #3x150mm
- 3件胶柄一字铬钒钢螺丝批: 3x75mm, 5x150mm, 6.5x40mm
- 9件套公制长球头内六角扳手 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm)
- 1件橡胶公制卷尺3M
- 1件不锈钢直尺150mm
- 13件装公制塞尺 (0.05-1mm)
- 1件圆头锤16oz
- 1件割刀
- 1件高强度铝合金LED手电筒 (5号电池x2)
- 1件便携式磁性拾拾器
- 子件参照单品保用条款

28件套综合性组套

1/2"

件号	91-938-22
<ul style="list-style-type: none"> • 18件12.5mm系列6角公制套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm • 2件12.5mm系列接杆: 5", 10" • 1件12.5mm系列万向接头 • 1件12.5mm系列大小接头: 12.5mmx10mm • 1件12.5mm系列型头快速脱落棘轮扳手 • 1件活动扳手8" • 1件尖嘴钳6" • 3件螺丝批: 一字: 3mmx75mm, 5mmx100mm 十字: 2mmx100mm • 子件参照单品保用条款 	

综合性工具托										
类别	工具托内产品类别									页码
	等级	机工类工具	夹持类工具	紧固类工具	切割类工具	测量类工具	敲击类工具	表面修整类工具	电子电工类工具	
19 件套公制紧固工具托	★★			●						7
22 件套英制紧固工具托	★★			●						7
11 件套三色柄螺丝批工具托	★★★			●						7
11 件套专业级绝缘工具托	★★★								●	7
7 件套通用钳工具托	★★		●							7
14 件套敲击切割工具托	★★			●	●	●	●	●		7
8 件套切割修整工具托	★★				●			●		8
21 件套紧固夹持测量工具托	★★	●	●	●	●	●				8
20 件套紧固敲击切割工具托	★★			●	●		●		●	8
12 件套电子工具托	★★	●	●		●	●		●	●	8
11 件套双开口扳手工具托	★★	●	●							8
13 件套通用工具托	★★	●	●	●	●		●	●		8

19件套公制紧固工具托

件号 LT-029-23




- 4件铬钒钢十字螺丝批: #0x50mm, #1x75mm, #2x45mm, #2x100mm
- 4件铬钒钢一字螺丝批: 3x50mm, 5x75mm, 6.5x40mm, 6.5x100mm
- 1件十字加力通体螺丝批 #3x150mm
- 1件一字加力通体螺丝批 8mmx150mm
- 9件套公制加长球头内六角扳手: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm
 • 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
 • 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
 • 子件参照单品保用条款

11件套专业级绝缘工具托

件号 LT-012-23



- 3件双色柄一字绝缘螺丝批: 2.5x50mm, 4x100mm, 5.5x150mm
- 3件双色柄十字绝缘螺丝批: #0x75mm, #1x100mm, #2x125mm
- 1件FatMax绝缘钢丝钳8"
- 1件FatMax绝缘尖嘴钳6"
- 1件FatMax绝缘窄头斜嘴钳6"
- 1件LED笔形手电筒0.5W
- 1件高档数显测电笔

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm
 • 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
 • 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
 • 子件参照单品保用条款

8件套切割修整工具托

件号 LT-015-23



- 1件袖珍钢锯
- 1件FatMax重型割刀
- 1件中齿平锉8"
- 1件中齿半圆锉8"
- 1件中齿三角锉8"
- 1件金刚石尖头半圆锉5x180mm
- 1件金刚石平头扁锉4x160mm
- 1件金刚石尖头圆锉3x140mm

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm
 • 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
 • 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
 • 子件参照单品保用条款

12件套电子工具托

件号 LT-018-23



- 1件黑色双塑柄钢丝钳7"
- 1件黑色双塑柄水口钳6"
- 1件黑柄迷你尖嘴钳4.5"
- 1件带刃口剥线钳(AWG10-20)
- 1件活动扳手8"
- 1件高级数显测电笔
- 1件防静电尖头镊子
- 1件防静电弯头镊子
- 1件金刚石尖头半圆锉3x140mm
- 1件直刃电刀
- 1件不锈钢剪刀
- 1件橡塑公制卷尺3M

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm
 • 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
 • 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
 • 子件参照单品保用条款

22件套英制紧固工具托

件号 LT-030-23



- 1件铬钒钢十字螺丝批 #1x75mm
- 1件铬钒钢一字螺丝批 5x75mm
- 2件铬钒钢花形螺丝批: T5x80mm, T6x80mm
- 6件铬钒钢中孔花形螺丝批: TT8x80mm, TT10x80mm, TT15x80mm, TT20x120mm, TT25x120mm, TT30x120mm
- 12件套英制加长球头内六角扳手: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm
 • 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
 • 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
 • 子件参照单品保用条款

7件套通用钳工具托

件号 LT-013-23



- 1件双色柄钢丝钳8"
- 1件双色柄斜嘴钳6"
- 1件双色柄尖嘴钳6"
- 1件德式轴用直嘴卡簧钳7"
- 1件德式轴用弯嘴卡簧钳7"
- 1件德式孔用直嘴卡簧钳7"
- 1件德式孔用弯嘴卡簧钳7"

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm
 • 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
 • 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
 • 子件参照单品保用条款

21件套紧固夹持测量工具托

件号 LT-016-23




- 6用多功能螺丝批: 一字旋具头5, 6mm 十字旋具头 1PT, 2PT 螺帽头 1/4", 3/16"
- 1件德式专业钢丝钳7"
- 1件德式专业尖嘴钳6"
- 1件双色柄铬钒钢活动扳手8"
- 9件套公制长球头内六角扳手: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 1件自锁双色柄美工刀18mm(3刀片)
- 1件橡塑公制卷尺3M
- 1件23件装公制塞尺0.02-1mm

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm
 • 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
 • 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
 • 子件参照单品保用条款

11件套双开口扳手工具托

件号 LT-019-23




- 10件公制精抛光双开口扳手: 6x7mm, 7x9mm, 8x10mm, 11x13mm, 12x14mm, 13x15mm, 16x18mm, 17x19mm, 21x23mm, 22x24mm
- 1件黑色双塑柄尖嘴钳6"

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm
 • 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
 • 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
 • 子件参照单品保用条款

11件套三色柄螺丝批工具托

件号 LT-011-23



- 3件三色柄平行一字螺丝批: 3x100mm, 5.5x150mm, 6.5x150mm
- 3件三色柄十字螺丝批: #0x75mm, #1x100mm, #2x125mm
- 2件三色柄米字螺丝批: #1x100mm, #2x125mm
- 3件三色柄中孔花形螺丝批: TT10x75mm, TT15x75mm, TT20x100mm

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm
 • 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
 • 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
 • 子件参照单品保用条款

14件套敲击切割工具托

件号 LT-014-23



- 1件木柄钳工锤300g
- 5件断丝取出器: 3, 6, 8, 11, 14mm
- 1件十字加力通体螺丝批 #3x150mm
- 1件一字加力通体螺丝批 8mmx150mm
- 1件重型割刀
- 1件中心冲6mm
- 1件圆锥冲2mm
- 1件圆柱冲4mm
- 1件划线器冲6mm
- 1件橡塑公制卷尺3M

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm
 • 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
 • 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
 • 子件参照单品保用条款

20件套紧固敲击切割工具托

件号 LT-017-23



- 10件套换头螺丝批: 一字螺丝批杆 1/8", 3/16", 1/4" 十字螺丝批杆 #0, #1, #2 特殊头螺丝批杆: 钩头, 尖头, 环形 换头旋柄
- 6件套精密螺丝批: 一字精密螺丝批 1.4, 2.0, 2.4, 3.0mm 十字精密螺丝批 #0, #1
- 1件7件套折叠式内六角扳手(公制): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- 1件袖珍钢锯
- 1件硬木柄羊角锤7oz
- 1件LED笔形手电筒0.5W

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm
 • 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
 • 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
 • 子件参照单品保用条款

13件套通用工具托

件号 LT-020-23



- 1件圆头锤12oz
- 1件活动扳手10"
- 1件双色柄钢丝钳8"
- 1件双色柄尖嘴钳6"
- 6用多功能螺丝批: 一字旋具头 5, 6mm 十字旋具头 1PT, 2PT 螺帽头 1/4", 3/16"
- 1件7件套折叠式内六角扳手(公制): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- 1件中齿半圆锉8"
- 1件重型割刀

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm
 • 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
 • 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
 • 子件参照单品保用条款

机工类工具托

类别	等级	产品系列			工具托内产品类别						页码
		6.3MM 1/4" 系列	10MM 3/8" 系列	12.5MM 1/2" 系列	套筒	旋具套筒	套筒附件	棘轮扳手	扳手	活动扳手	
34 件套 6.3,10,12.5MM 系列公制工具托	★★	●	●	●	●		●	●		●	9
36 件套 6.3,10MM 系列公制工具托	★★	●	●		●		●	●	●		9
27 件套 10,12.5MM 系列公制工具托	★★		●	●	●		●	●		●	9
43 件套 6.3MM 系列公制工具托	★★	●			●	●	●	●	●	●	9
42 件套 10MM 系列公制工具托	★★		●		●	●	●	●	●		10
28 件套 12.5MM 系列公制工具托	★★			●	●		●	●	●		10
14 件套公制两用扳手机具托	★★	—	—	—					●		10
11 件套英制两用长扳手机具托	★★	—	—	—					●		10

34件套6.3, 10, 12.5MM系列公制工具托

1/4" 3/8" 1/2"

件号 LT-026-23

- 8件6.3MM系列六角套筒: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm
- 6件10MM系列六角套筒: 11, 12, 13, 14, 15, 16mm
- 8件12.5MM系列六角套筒: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm
- 1件6.3MM系列旋柄
- 1件6.3MM系列接杆4"
- 1件6.3MM系列万向接头
- 1件10MM系列接杆6"
- 1件10MM系列大小接头 (10mm孔&6.3mm头)
- 1件10MM系列万向接头
- 1件10MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 1件12.5MM系列接杆5"
- 1件12.5MM系列大小接头 (12.5mm孔&10mm头)
- 1件12.5MM系列万向接头
- 1件12.5MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 1件双色柄铬钒钢活动扳手8"

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm

- 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
- 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
- 子件参照单品保用条款

27件套10, 12.5MM系列公制工具托

3/8" 1/2"

件号 LT-025-23

- 10件10MM系列六角套筒: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16mm
- 8件12.5MM系列六角套筒: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm
- 1件10MM系列接杆6"
- 1件10MM系列大小接头 (10mm孔&12.5mm头)
- 1件10MM系列万向接头
- 1件10MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 1件12.5MM系列接杆5"
- 1件12.5MM系列大小接头 (12.5mm孔&10mm头)
- 1件12.5MM系列万向接头
- 1件12.5MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 1件双色柄铬钒钢活动扳手10"

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm

- 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
- 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
- 子件参照单品保用条款

36件套6.3, 10MM系列公制工具托

1/4" 3/8"

件号 LT-023-23

- 11件6.3MM系列六角套筒: 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm
- 8件10MM系列六角套筒: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 1件6.3MM系列旋柄
- 1件6.3MM系列接杆4"
- 1件6.3MM系列大小接头 (6.3mm孔&10mm头)
- 1件6.3MM系列万向接头
- 1件6.3MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 1件10MM系列接杆6"
- 1件10MM系列大小接头 (10mm孔&6.3mm头)
- 1件10MM系列万向接头
- 1件10MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 8件公制精抛光双开口扳手: 6x7mm, 7x9mm, 8x10mm, 11x13mm, 12x14mm, 13x15mm, 16x18mm, 17x19mm

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm

- 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
- 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
- 子件参照单品保用条款

43件套6.3MM系列公制工具托

1/4"

件号 LT-021-23

- 14件6.3MM系列六角套筒: 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 18件6.3MM系列旋具套筒: 一字4, 5.5mm 十字1PT, 2PT 米字#1, #2 六角3, 4, 5, 6mm 花形T-8, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40
- 1件6.3MM系列旋柄
- 1件6.3MM系列接杆4"
- 1件6.3MM系列万向接头
- 1件6.3MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 5件公制精抛光双开口扳手: 6x7mm, 7x9mm, 8x10mm, 11x13mm, 12x14mm
- 1件双色柄铬钒钢活动扳手6"

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm

- 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
- 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
- 子件参照单品保用条款

42件套10MM系列公制工具托

3/8"

件号 LT-022-23

- 12件10MM系列六角套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 19件10MM系列旋具套筒: 一字4.5, 8mm 十字1PT, 2PT 米字#1, #2 六角3, 4, 5, 6, 8, 10mm 花形T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45
- 1件10MM系列接杆6"
- 1件10MM系列万向接头
- 1件10MM系列T型滑杆
- 1件10MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 7件公制精抛光双开口扳手: 7x9mm, 8x10mm, 11x13mm, 12x14mm, 13x15mm, 16x18mm, 17x19mm

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm

- 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
- 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
- 子件参照单品保用条款

28件套12.5MM系列公制工具托

1/2"

件号 LT-024-23

- 17件12.5MM系列六角套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm
- 1件12.5MM系列接杆5"
- 1件12.5MM系列万向接头
- 1件12.5MM系列T型滑杆
- 1件12.5MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 7件公制精抛光双开口扳手: 7x9mm, 8x10mm, 11x13mm, 12x14mm, 13x15mm, 16x18mm, 17x19mm

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm

- 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
- 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
- 子件参照单品保用条款

14件套公制两用扳手机具托

件号 LT-027-23

- 14件标准型精抛光两用扳手: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm

- 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
- 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
- 子件参照单品保用条款

11件套英制两用长扳手机具托

件号 LT-028-23

- 11件英制精抛光两用长扳手: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4, 13/16", 7/8"

EVA工具托尺寸: 278x375x45mm

- 7抽屉工具车抽屉内可放2个工具托组套
- 铝合金工具组合箱内可放2个工具托组套
- 子件参照单品保用条款

史丹利工具百科

标准化和灵活化的工具管理解决方案

20种标准尺寸的工具托 278x375x45mm

7抽屉工具车 (或9抽屉工具车)

铝合金工具组合箱

史丹利推出的标准化和灵活化的工具管理解决方案, 帮助用户实现可视化、高效化、标准化、灵活化、可移动化地使用和管理工具。

钻石盒组套									
类别	等级	产品系列			产品类别				页码
		6.3MM 1/4" 系列	10MM 3/8" 系列	12.5MM 1/2" 系列	套筒	旋具套筒	套筒附件	棘轮扳手	
60 件 6.3MM 系列公制套筒钻石盒组套	★★	●			●	●	●	●	11
36 件 10MM 系列公制套筒钻石盒组套	★★		●		●	●	●	●	11
23 件 12.5MM 系列公制套筒钻石盒组套	★★			●	●	●	●	●	11

托盘组套											
类别	等级	产品系列			组套内产品类别						页码
		6.3MM 1/4" 系列	10MM 3/8" 系列	12.5MM 1/2" 系列	套筒	旋具套筒	套筒附件	棘轮扳手	钳	螺丝批	
60 件 6.3MM 系列公制套筒托盘组套	★★	●			●	●	●	●			12
36 件 10MM 系列公制套筒托盘组套	★★		●		●	●	●	●			12
23 件 12.5MM 系列公制套筒托盘组套	★★			●	●	●	●	●			12
4 件 DYNAGRIP 钳托盘组套	★★								●		12
8 件强力型螺丝批托盘组套	★★									●	12

23件12.5MM系列公制套筒钻石盒组套 新产品

1/2"

STANLEY 件号 STMT74173-8C-23

- 18件12.5MM系列六角套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 2件12.5MM系列接杆: 125, 250mm
- 1件12.5MM系列L型套筒扳杆
- 1件12.5MM系列万向接头
- 1件12.5MM系列棘轮扳手

- 钻石盒包装, 便携美观, 抗冲击
- 钻石盒尺寸: 405x281x60mm
- 子件参照单品保用条款

36件10MM系列公制套筒钻石盒组套 新产品

3/8"

STANLEY 件号 STMT74174-8C-23

- 14件10MM系列六角套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm
- 13件10MM系列六角长套筒: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm
- 3件10MM系列六角旋具套筒: 4, 5, 6mm
- 3件10MM系列花形旋具套筒: T25, T30, T40
- 1件10MM系列接杆: 125mm
- 1件10MM系列万向接头
- 1件10MM系列棘轮扳手

- 钻石盒包装, 便携美观, 抗冲击
- 钻石盒尺寸: 405x281x60mm
- 子件参照单品保用条款

60件6.3MM系列公制套筒钻石盒组套 新产品

1/4"

STANLEY 件号 STMT74175-8-23

- 13件6.3MM系列六角套筒: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 12件6.3MM系列六角长套筒: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 6件6.3MM系列花形套筒: E4, E5, E6, E7, E8, E10
- 6件6.3MM系列六角旋具套筒: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- 3件6.3MM系列一字旋具套筒: 4, 5.5, 7mm
- 3件6.3MM系列十字旋具套筒: PH1, PH2, PH3
- 3件6.3MM系列米字旋具套筒: PZ1, PZ2, PZ3
- 8件6.3MM系列花形旋具套筒: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25
- 2件6.3MM系列接杆: 50, 100mm
- 1件6.3MM系列万向接头
- 1件6.3MM系列T型滑杆
- 1件6.3MM系列旋柄
- 1件6.3MM系列棘轮扳手

- 钻石盒包装, 便携美观, 抗冲击
- 钻石盒尺寸: 405x281x60mm
- 子件参照单品保用条款

百变工具模块系统 TRANS MODULE system

- 多款产品, 任意搭配
- 灵活储存, 应用广泛
- 手工工具可视化管理
- 工具储存, 携带方便可靠

60件6.3MM系列公制套筒托盘组套 新产品

1/4"

STANLEY 件号 STMT74175-8-23

- 13件6.3MM系列六角套筒: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 12件6.3MM系列六角长套筒: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 6件6.3MM系列花形套筒: E4, E5, E6, E7, E8, E10
- 6件6.3MM系列六角旋具套筒: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- 3件6.3MM系列一字旋具套筒: 4, 5.5, 7mm
- 3件6.3MM系列十字旋具套筒: PH1, PH2, PH3
- 3件6.3MM系列米字旋具套筒: PZ1, PZ2, PZ3
- 8件6.3MM系列花形旋具套筒: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25
- 2件6.3MM系列接杆: 50, 100mm
- 1件6.3MM系列万向接头
- 1件6.3MM系列T型滑杆
- 1件6.3MM系列旋柄
- 1件6.3MM系列棘轮扳手

- 可放入工具车抽屉, 钻石盒或工具箱, 可视化管理, 取用方便
- 托盘尺寸: 386x188x48mm
- 子件参照单品保用条款

36件10MM系列公制套筒托盘组套 新产品

3/8"

STANLEY 件号 STMT74174-8-23

- 14件10MM系列六角套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm
- 13件10MM系列六角长套筒: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm
- 3件10MM系列六角旋具套筒: 4, 5, 6mm
- 3件10MM系列花形旋具套筒: T25, T30, T40
- 1件10MM系列接杆: 125mm
- 1件10MM系列万向接头
- 1件10MM系列棘轮扳手

- 可放入工具车抽屉, 钻石盒或工具箱, 可视化管理, 取用方便
- 托盘尺寸: 386x188x48mm
- 子件参照单品保用条款

23件12.5MM系列公制套筒托盘组套 新产品

1/2"

STANLEY 件号 STMT74173-8-23

- 18件12.5MM系列六角套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 2件12.5MM系列接杆: 125, 250mm
- 1件12.5MM系列L型套筒扳杆
- 1件12.5MM系列万向接头
- 1件12.5MM系列棘轮扳手

- 可放入工具车抽屉, 钻石盒或工具箱, 可视化管理, 取用方便
- 托盘尺寸: 386x188x48mm
- 子件参照单品保用条款

4件DYNAGRIP钳托盘组套 新产品

STANLEY 件号 STMT74179-8-23

- 1件DYNAGRIP钢丝钳7"
- 1件DYNAGRIP斜嘴钳6"
- 1件DYNAGRIP弯嘴钳8"
- 1件DYNAGRIP鲤鱼钳8"

- 可放入工具车抽屉, 钻石盒或工具箱, 可视化管理, 取用方便
- 托盘尺寸: 386x188x48mm
- 子件参照单品保用条款

8件强力型螺丝批托盘组套 新产品

STANLEY 件号 STMT74181-8-23

- 3件强力型一字螺丝批: 3x100mm, 6.5x150mm, 8x200mm
- 1件强力型平行一字螺丝批: 5x150mm
- 4件强力型十字螺丝批: PH0x50mm, PH1x100mm, PH2x125mm, PH3x150mm

- 可放入工具车抽屉, 钻石盒或工具箱, 可视化管理, 取用方便
- 托盘尺寸: 386x188x48mm
- 子件参照单品保用条款

工具布袋套装

类别	等级	套装内产品系列				包装方式	页码
		扳手	活动扳手	钳	内六角扳手		
30 件公制两用扳手和内六角扳手套装	★★	●			●	布袋	13
10 件公制双开口及快扳套装	★★	●	●			布袋	13
5 件活动扳手和钳套装	★★		●	●		布袋	13

30件公制两用扳手和内六角扳手套装



- 布袋收纳工具, 可视化管理, 存取方便
- 既可平放在工具车抽屉内, 又可卷起放在工具包里

件号 **TK906-23C**

- 12 件标准型精抛光两用扳手: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 9 件套公制加长球头内六角扳手: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 9 件套长L形中孔花形扳手: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45, TT50
- 子件参照单品保用条款

5件活动扳手和钳套装



- 布袋收纳工具, 可视化管理, 存取方便
- 既可平放在工具车抽屉内, 又可卷起放在工具包里

件号 **TK909-23C**

- 1 件活动扳手8"
- 1 件活动扳手10"
- 1 件黑色双塑柄尖嘴钳6"
- 1 件弧齿大力钳7"
- 1 件尖嘴带刃大力钳6.5"
- 子件参照单品保用条款

10件公制双开口及快扳套装



- 布袋收纳工具, 可视化管理, 存取方便
- 既可平放在工具车抽屉内, 又可卷起放在工具包里

件号 **TK904-23C**

- 8 件公制精抛光双开口扳手: 6x7, 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 22x24, 24x27, 30x32mm
- 2 件公制精抛光棘开两用快扳: 13, 14mm
- 子件参照单品保用条款



史丹利工具百科

布袋收纳工具的优点

- 布袋平放时, 工具可视化收纳, 既便于寻找, 又便于取用。



- 布袋卷起时, 工具被可靠收纳, 既节约空间, 又不会磕碰。



工具套装

类别	等级	套装内产品类别											包装方式	页码	
		活动扳手	钢丝钳	尖嘴钳	螺丝批	内六角扳手	钢锯	刀	卷尺	锤	精密螺丝批	测电笔			手电筒
25 件套通用工具套装	★	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	工具提包	14
22 件套必备专业工具套装	★	●	●	●	●	●		●	●	●		●		拉链包	14
19 件套居家必备工具套装	★	●	●		●			●	●	●		●	●	拉链包	14
7 件套工具包	★	●	●		●				●	●		●		拉链包	14

25件套通用工具套装



件号 **92-006-23**

- 1 件羊角锤7oz
- 1 件3米卷尺
- 1 件割刀
- 10 件套链式内六角扳手: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm
- 1 件黑色双塑柄钢丝钳8"
- 1 件黑色双塑柄尖嘴钳6"
- 1 件活动扳手8"
- 6 用多功能螺丝批: 一字旋具头5, 6mm 十字旋具头1PT, 2PT 螺帽头1/4", 3/16"
- 1 件数显测电笔
- 1 件迷你LED铝合金手电筒
- 1 件工具提包

- 工具品种齐全, 使用得心应手。
- 专业工具提包, 携带方便。
- 子件参照单品保用条款

19件套居家工具套装



件号 **92-009-23**

- 1 件3米卷尺
- 6 件套金属精密螺丝批: 一字头1.4, 2.0, 2.4, 3.0mm 十字头#0, #1
- 1 件黑色双塑柄钢丝钳8"
- 1 件中型美工刀18mm
- 1 件8"活动扳手
- 1 件8-3/4"袖珍钢锯
- 6 用多功能螺丝批: 一字旋具头5, 6mm 十字旋具头1PT, 2PT 螺帽头1/4", 3/16"
- 1 件羊角锤13oz
- 1 件数显测电笔

- 工具品种齐全, 使用得心应手。
- 专业工具拉链包, 携带轻便。
- 子件参照单品保用条款

22件套专业工具套装



件号 **92-010-23C**

- 1 件5米卷尺
- 1 件十字胶柄螺丝批#1x100mm
- 1 件十字胶柄螺丝批#2x150mm
- 1 件一字胶柄螺丝批5x100mm
- 1 件一字胶柄螺丝批6.5x150mm
- 10 件套链式内六角扳手: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm
- 1 件黑色双塑柄钢丝钳8"
- 1 件黑色双塑柄尖嘴钳6"
- 1 件通用壁纸刀
- 1 件8"活动扳手
- 1 件8-3/4"袖珍钢锯
- 1 件数显测电笔
- 1 件羊角锤16oz

- 工具品种齐全, 使用得心应手。
- 专业工具拉链包, 携带轻便。
- 子件参照单品保用条款

7件套工具包



件号 **90-596N-23**

- 1 件7"钢丝钳
- 1 件8"活动扳手
- 1 件一字螺丝批6.5x100mm
- 1 件十字螺丝批#2x100mm
- 1 件卷尺3M
- 1 件中型美工刀18mm
- 1 件测电螺丝批(电笔)

- 适合家庭, 维修使用, 使用得心应手。
- 专业工具拉链包, 携带轻便。
- 子件参照单品保用条款

礼品套装

类别	等级	套装内产品类别											包装方式	页码			
		活动扳手	钢丝钳	尖嘴钳	螺丝批	刀	剪刀	卷尺	锤	测电笔	手电筒	电工胶带					
12 件套礼品套装	★	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	拉链包	15
10 件套礼品套装	★	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	拉链包	15
8 件套礼品套装	★	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	拉链包	15
6 件套礼品套装	★	●			●	●		●	●	●		●	●	●	●	拉链包	15
5 件套礼品套装	★	●			●	●		●	●	●		●	●	●	●	拉链包	15
多功能工具	★															折叠式	15

12件套礼品套装



件号 **LT-368-23**

- 1件一字塑柄螺丝批 5x100mm
- 1件十字塑柄螺丝批 # 1x100mm
- 1件3M卷尺
- 1件8"活动扳手
- 1件测电螺丝批 (电笔)
- 1件双色柄钢丝钳7"
- 1件双色柄尖嘴钳6"
- 1件羊角锤 7 oz
- 1件中型美工刀18mm
- 1件铝合金手电筒(2节5号)
- 1件剪刀
- 1件PVC电工胶带
- 子件参照单品保用条款

- 防水涤纶工具包配置居家常用的工具, 使用得心应手。
- 便于携带和存放, 满足家庭和办公的日常维修需要。

10件套礼品套装



件号 **LT-288-23**

- 1件一字塑柄螺丝批 5x100mm
- 1件十字塑柄螺丝批 # 1x100mm
- 1件卷尺 3M
- 1件活动扳手8"
- 1件测电螺丝批 (电笔)
- 1件双色柄钢丝钳7"
- 1件羊角锤 7 oz
- 1件中型美工刀18mm
- 1件铝合金手电筒(2节5号)
- 1件PVC电工胶带
- 子件参照单品保用条款

- 防水涤纶工具包配置居家常用的工具, 使用得心应手。
- 便于携带和存放, 满足家庭和办公的日常维修需要。

8件套礼品套装



件号 **LT-188-23**

- 1件测电螺丝批 (电笔)
- 1件一字塑柄螺丝批 # 1x100mm
- 1件一字塑柄螺丝批 5mmx100mm
- 1件卷尺 3M
- 1件钢丝钳7"
- 1件迷你LED铝合金手电筒
- 1件中型美工刀18mm
- 1件活动扳手8"
- 子件参照单品保用条款

- 防水涤纶工具包配置居家常用的工具, 使用得心应手。
- 便于携带和存放, 满足家庭和办公的日常维修需要。

6件套礼品套装



件号 **LT-098-23C**

- 1件测电螺丝批 (电笔)
- 1件十字塑柄螺丝批 # 1x100mm
- 1件一字塑柄螺丝批 5mmx100mm
- 1件活动扳手6"
- 1件中型美工刀18mm
- 1件卷尺 3M
- 子件参照单品保用条款

- 防水涤纶工具包配置居家常用的工具, 使用得心应手。
- 便于携带和存放, 满足家庭和办公的日常维修需要。

5件套礼品套装



件号 **LT-068-23**

- 1件测电螺丝批 (电笔)
- 1件十字塑柄螺丝批 # 0x75mm
- 1件一字塑柄螺丝批 3mmx75mm
- 1件活动扳手6"
- 1件中型美工刀18mm
- 子件参照单品保用条款

- 防水涤纶工具包配置居家常用的工具, 使用得心应手。
- 便于携带和存放, 满足家庭和办公的日常维修需要。

14合1多功能工具

1/4"



- 14种功能的工具: 6个旋具头, 4个套筒, 刀, 锯, 锉, 开瓶器, 合为1个便携式的组合工具, 使用方便, 携带轻松。
- 旋具头接杆可以用侧面按钮锁定在垂直、斜45° 和水平打开的状态, 使用可靠。
- 刀、锯和锉(含开瓶器)只有在侧面按钮按下后才能打开, 避免刀刃、锯齿或尖头伤人。

件号	宽度(mm)	高度(mm)	深度(mm)	
70-695-23C	128	37	50	4

- 6.3MM系列旋具头接杆 (Cr-V)
- 6.3MM系列25mm长带珠接杆 (Cr-V)
- 6.3MM系列25mm长旋具头 (Cr-V): 十字PH1, PH2, 一字SL3, SL6, 6角H3, H5
- 6.3MM系列公制6角标准套筒 (钢): 10, 11, 12, 13mm

- 刀 (不锈钢)
- 锯 (不锈钢)
- 锉, 含开瓶器 (不锈钢)
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围

12合1多功能折叠工具

新产品



- 12种功能的工具: 4个双头旋具头, 锉刀, 开瓶器, 6.3MM接杆和8MM旋柄。
- 合为1个便携式的组合工具, 使用方便, 携带轻松。
- 旋柄可以用侧面按钮锁定在垂直、斜45° 和水平打开的状态, 使用可靠。

STANLEY 件号	尺寸 (mm)	
STHT80699-23	118 x 29 x 36	12

- 8MM系列旋柄 (Cr-V)
- 6.3MM系列双头接杆 (Cr-V)
- 6.3MM系列30mm长双头旋具头: 一字十字SL5 - PH1, SL6.5 - PH2, 6角H2 - H3, H4 - H5
- 锉刀, 开瓶器
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围



多用组套 17

Tools Sets
综合性工具组套

Combo Sets
多用组套

Mechanics
机工类工具

Holding
夹持类工具

Fastening
紧固类工具

Cutting
切割类工具

Measuring
测量类工具

Sinking
敲压类工具

Finishing
表面修整类工具

Tools bag&Storage
工具包、箱、车

Electrical
电子/电工具

Others
其他工具

Automotive
汽保工具

Power Tools
电动工具

Index
索引

26件多用工具组套



件号	产品组合
CS-82-011-TC	史丹利手工具+得伟电动工具

- 6用多功能螺丝批: 一字旋具头5, 6mm, 十字旋具头1PT, 2PT, 螺帽头1/4", 3/16"
- 1件测电螺丝批100-500V/150mm
- 1件高强度铝合金LED手电筒
- 10件套公制链式内六角扳手: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm
- 1件不锈钢剪刀160mm
- 维修用工具背包14"
- 1件 **DEWALT** 得伟 380W 10mm调速手电钻
- 5支装高速钢麻花钻头组套: 2, 3, 4, 5, 6mm
- 1件橡塑公制卷尺5m
- 1件QuickPoint™中型美工刀18mm
- 1件活动扳手8"
- 1件黑色双塑柄钢丝钳7"
- 1件黑色双塑柄尖嘴钳6"
- 1件硬木柄羊角锤13oz
- 子件参照单品保用条款

42件多用工具组套



件号	产品组合
CD-83-011-TC	史丹利手工具+得伟电动工具

- 1件 **DEWALT** 得伟 DCD700 10.8V 电充电式电钻/起子
- 5支装高速钢麻花钻头组套: 2, 3, 4, 5, 6mm
- 10支装6.3MM系列65mm长镀镍双头旋具头组套: PH1-PH1(x1), PH2-PH2(x2), PH3-PH3(x1), PH1-PH2(x1), PH2-PH3(x1), 4.5-PH1(x1), 5.5-PH2(x2), 6.5-PH3(x1)
- 1件橡塑公制卷尺5m
- 1件自锁双色柄美工刀18mm
- 1件高档双色沾塑柄活动扳手8"
- 1件DYNAGRIP钢丝钳7"
- 1件DYNAGRIP尖嘴钳6"
- 1件硬木柄羊角锤7oz
- 1件胶柄一字螺丝批6.5x100mm
- 1件胶柄十字螺丝批PH2x100mm
- 1件高级数显测电笔12-220V
- 1件LED铝合金笔形手电筒
- 7件套折叠式内六角扳手: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- 6件套精密螺丝批: 十字#0, #1, 一字1.4, 2.0, 2.4, 3.0mm
- 1件数字万用表
- 1件不锈钢剪刀160mm
- 1件铝合金高级工具箱17"
- 子件参照单品保用条款

32件多用工具组套



件号	产品组合
CS-82-012-TC	史丹利手工具+得伟电动工具

- 1件 **DEWALT** 得伟 380W 10mm调速手电钻
- 5支装高速钢麻花钻头组套: 2, 3, 4, 5, 6mm
- 1件橡塑公制卷尺5m
- 1件QuickPoint™中型美工刀18mm
- 1件活动扳手8"
- 1件黑色双塑柄钢丝钳7"
- 1件黑色双塑柄尖嘴钳6"
- 1件硬木柄羊角锤13oz
- 1件胶柄一字螺丝批3x75mm
- 1件胶柄一字螺丝批5x100mm
- 1件胶柄一字螺丝批6.5x100mm
- 1件胶柄十字螺丝批PH1x75mm
- 1件胶柄十字螺丝批PH2x100mm
- 1件测电螺丝批100-500V/150mm
- 10件套公制链式内六角扳手(公制): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm
- 1件不锈钢直尺300mm
- 1件不锈钢剪刀160mm
- 1件LED铝合金笔形手电筒
- 1件8格小件塑料盒
- 方形塑底工具箱15"
- 子件参照单品保用条款



史丹利工具百科

多用组套

全新的产品形式! 致力于为您提供整合的工具解决方案!



多用组套产品是一种将史丹利旗下的各类产品建立组合, 为客户提供更专业的搭配, 并提供电动工具和手工具组合的产品类型, 这类产品发挥了史丹利百得公司作为世界工具专家的特点, 旨在为客户提供专业的工具解决方案。

无论是电动工具, 手工具, 只要史丹利百得旗下的品牌, 产品, 均可有机地组合起来, 旨在更好地满足客户的需要!



组套	19	风动套筒	41	活动扳手	56
公制套筒	23	风动套筒附件	43	扭矩扳手	57
英制套筒	27	棘轮快扳	44	数显扭矩扳手	59
花形套筒	29	公制扳手	48	数显扭矩螺丝批	60
旋具套筒	30	英制扳手	52	数显角度测量仪	60
套筒附件	34	特殊扳手	53	可换头扭矩扳手插件	61
棘轮扳手	39	套筒扳手	55	气动扳手	62

Tools Sets
综合性工具组套

Combo Sets
多用组套

Mechanics
机工类工具

Holding
夹持类工具

Fastening
紧固类工具

Cutting
切割类工具

Measuring
测量类工具

Sinking
敲压类工具

Finishing
表面修整类工具

Tool bag&Storage
工具包、箱、车

Electrical
电子/电工具

Others
其他工具


Automotive
汽保工具

Power Tools
电动工具

Index
索引

品名	等级	产品系列				公制		英制		组套内产品类别						包装方式	页码
		6.3MM 1/4" 系列	10MM 3/8" 系列	12.5MM 1/2" 系列	19MM 3/4" 系列	套筒	旋具 套筒	套筒 附件	棘轮 扳手	旋具头	内六角 扳手						
86 件套 6.3MM,12.5MM 系列公制组套	★★	●		●		●				●	●	●	●	●		●	19
43 件套 6.3MM,12.5MM 系列公英制组套	★★	●		●		●	●			●	●	●	●	●		●	20
65 件套 6.3MM,10MM 系列公英制组套	★★	●	●			●	●			●	●	●	●	●		●	20
46 件套 6.3MM,10MM 系列公英制组套	★★	●	●			●	●			●	●	●	●	●		●	20
37 件套 6.3MM,10MM 系列公英制组套	★★	●	●			●	●			●	●	●	●	●		●	20
46 件套 6.3MM 系列公制组套	★★	●				●				●	●	●	●	●	●	●	20
38 件套 6.3MM 系列公制组套	★★	●				●				●	●	●	●	●		●	20
35 件套 6.3MM 系列公制组套	★★	●				●				●	●	●	●	●		●	21
25 件套 6.3MM 系列公制组套	★★	●				●				●	●	●	●	●		●	21
21 件套 6.3MM 系列公英制组套	★★	●				●	●			●	●	●	●	●		●	21
58 件套 10MM 系列公制组套	★★		●			●				●	●	●	●	●		●	21
35 件套 10MM 系列英制组套	★★		●			●				●	●	●	●	●		●	21
31 件套 10MM 系列公制组套	★★		●			●				●	●	●	●	●		●	21
58 件套 12.5MM 系列公制组套	★★			●		●				●	●	●	●	●		●	21
46 件套 12.5MM 系列公英制组套	★★			●		●	●			●	●	●	●	●		●	21
43 件套 12.5MM 系列公英制组套	★★			●		●	●			●	●	●	●	●		●	22
32 件套 12.5MM 系列公制组套	★★			●		●				●	●	●	●	●		●	22
26 件套 12.5MM 系列 12 角公制组套	★★			●		●				●	●	●	●	●		●	22
26 件套 12.5MM 系列 12 角英制组套	★★			●		●		●		●	●	●	●	●		●	22
24 件套 12.5MM 系列公制组套	★★			●		●				●	●	●	●	●		●	22
20 件套 12.5MM 系列公制组套	★★			●		●				●	●	●	●	●		●	22
19 件套 19MM 系列公制组套	★★				●	●				●	●	●	●	●		●	22
15 件套 19MM 系列公制组套	★★				●	●				●	●	●	●	●		●	22

86件套6.3MM,12.5MM系列公制组套



1/4"	1/2"	件号	94-190-22
●		<ul style="list-style-type: none"> 14件6.3mm系列六角公制套筒: 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm 8件6.3mm系列六角公制长套筒: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 2件梨型头快速脱落棘轮扳手: 6.3mm系列, 12.5mm系列 2件6.3mm系列接杆: 2", 4" 1件6.3mm系列T型滑杆 1件6.3mm系列旋柄 1件6.3mm系列万向接头 1件三用接头: 10mm方孔x12.5mm方头 14件12.5mm系列六角公制套筒: 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm 4件12.5mm系列六角公制长套筒: 14, 16, 17, 19mm 2件12.5mm系列接杆: 5", 10" 1件12.5mm系列万向接头 1件12.5mm系列旋具头接头 8mm 2件12.5mm系列公制火花塞套筒: 16, 21mm 6件6.3mm系列花形旋具套筒: T-8, T-10, T-15, T-20, T-25, T-30 4件6.3mm系列六角旋具套筒: 3, 4, 5, 6mm 	<ul style="list-style-type: none"> 2件6.3mm系列十字形旋具套筒: #1, #2 2件6.3mm系列米字形旋具套筒: #1, #2 3件6.3mm系列一字形旋具套筒: 4, 5.5, 6.5mm 3件8mm系列一字形旋具头: 8, 10, 12mm 2件8mm系列十字形旋具头: #3, #4 2件8mm系列米字形旋具头: #3, #4 4件8mm系列花形旋具头: T-40, T-45, T-50, T-55 4件8mm系列六角形旋具头: 8, 10, 12, 14mm 子件参照单品保用条款

43件套6.3MM,12.5MM系列公英制组套

1/4"	1/2"	件号	89-517-22
●	●	<ul style="list-style-type: none"> 9件12.5mm系列12角公制套筒: 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24mm 10件12.5mm系列12角英制套筒: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 2件12.5mm系列接杆: 3", 10" 1件6.3mm系列旋柄 1件12.5mm系列万向接头 1件6.3mm系列旋具接头 1件12.5mm系列钢柄快速脱落棘轮扳手 18件6.3mm系列旋具头 米字: 1PT, 2PT, 3PT 六角: 3, 4, 5, 6, 7, 8mm 一字: 4, 5, 6.5mm 花形: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40 精制铁箱 子件参照单品保用条款 	

65件套6.3MM, 10MM系列公英制组套

1/4"	3/8"	件号	94-189-22
●	●	<ul style="list-style-type: none"> 10件6.3mm系列六角英制套筒: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" 12件6.3mm系列六角公制套筒: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 1件6.3mm系列旋柄 8件10mm系列六角英制套筒: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" 10件10mm系列六角公制套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm 1件10mm系列梨型头快速脱落棘轮扳手 1件10mm系列接杆: 3" 1件10mm系列万向接头 1件三用接头: 10mm方孔X6.3mm方头 1件10mm系列公制火花塞套筒: 16mm 1件6.3mm系列起子变换头 3件6.3mm十字形旋具头: #1, #2, #3 6件6.3mm系列六角旋具头: 3, 4, 5, 6, 7, 8mm 3件6.3mm系列一字形旋具头: 4, 5.5, 6.5mm 6件6.3mm系列花形旋具套筒: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40 子件参照单品保用条款 	

46件套6.3MM,10MM系列公英制组套

1/4"	3/8"	件号	89-516-22
●	●	<ul style="list-style-type: none"> 12件10mm系列12角公制套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm 7件10mm系列12角英制套筒: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" 2件10mm系列六角火花塞英制套筒: 5/8", 13/16" 2件12.5mm系列接杆: 3", 6" 1件6.3mm系列旋柄 1件10mm系列大小接头6.3mm方头 1件10mm系列万向接头 1件6.3mm系列旋具接头 1件10mm系列钢柄快速脱落棘轮扳手 18件6.3mm系列旋具头 米字: 1PT, 2PT, 3PT 六角: 3, 4, 5, 6, 7, 8mm; 一字: 4, 5, 6.5mm 花形: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40 子件参照单品保用条款 	

37件套6.3MM,10MM系列公英制组套

1/4"	3/8"	件号	89-518-22
●	●	<ul style="list-style-type: none"> 9件6.3mm系列六角公制套筒: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm 9件6.3mm系列六角英制套筒: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" 9件10mm系列12角公制套筒: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19mm 7件10mm系列12角英制套筒: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" 1件6.3mm系列旋柄 1件10mm系列大小接头6.3mm方头 1件10mm系列钢柄快速脱落棘轮扳手 精制铁箱 子件参照单品保用条款 	

46件套6.3MM系列公制组套

1/4"	件号	91-934-22
●	<ul style="list-style-type: none"> 12件6.3mm系列六角公制套筒: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 20件6.3mm系列旋具套筒: 一字: 4, 5, 5.7mm; 十字: 1PT, 2PT, 3PT, 4PT; 六角: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm 花形: T-8, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30 3件6.3mm系列花形套筒: E6, E7, E8 1件6.3mm系列短型方头起子 2件6.3mm系列接杆: 2", 4" 1件6.3mm系列T型滑杆 1件6.3mm系列万向接头 1件6.3mm系列旋柄 1件6.3mm系列可弯式接杆 3件内六角扳手: 1.5, 2, 2.5mm 1件6.3mm系列梨型头快速脱落棘轮扳手 子件参照单品保用条款 	

38件套6.3MM系列公制组套

1/4"	件号	94-184-22
●	<ul style="list-style-type: none"> 14件6.3mm系列公制套筒: 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm 1件6.3mm系列梨型头快速脱落棘轮扳手 2件6.3mm系列接杆: 2", 4" 1件6.3mm系列T型滑杆 1件6.3mm系列旋柄 1件6.3mm系列万向接头 6件6.3mm系列花形旋具套筒: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40 5件6.3mm系列六角旋具套筒: 3, 4, 5, 6, 8mm 2件6.3mm系列十字形旋具套筒: #1, #2 2件6.3mm系列米字形旋具套筒: #1, #2 3件6.3mm系列一字形旋具套筒: 4, 5.5, 6.5mm 子件参照单品保用条款 	

35件套6.3MM系列公制组套

1/4"

件号 94-691-22



- 13件6.3mm系列公制套筒: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 6件6.3mm系列花形旋具套筒: T-10,T-15,T-20,T-25,T-30,T-40
- 4件6.3mm系列六角旋具套筒: 3,4,5,6mm
- 3件6.3mm系列米字形旋具套筒: #1,#2,#3
- 3件6.3mm系列一字形旋具套筒: 4,5,5.5,6,5mm
- 1件6.3mm系列专业快速脱落棘轮扳手
- 2件6.3mm系列转向接杆: 3",6"
- 1件6.3mm系列旋具接头
- 1件6.3mm系列旋柄
- 1件6.3mm系列万向接头
- 子件参照单品保用条款

35件套10MM系列英制组套

3/8"

件号 94-692-22



- 11件10mm系列12角英制套筒: 1/4",5/16",3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4",13/16",7/8"
- 3件6.3mm系列十字旋具头: #1, #2, #3
- 6件6.3mm系列六角旋具头: 3,4,5,6,7,8mm
- 3件6.3mm系列一字旋具头: 4,5,5.5,6,5mm
- 6件花形旋具头: T-10,15,20,25,30,40
- 2件10mm系列接杆: 3",6"
- 1件6.3mm系列旋柄
- 1件10mm系列专业快速脱落棘轮扳手
- 1件10mm系列万向接头
- 1件6.3mm系列旋具头接头
- 子件参照单品保用条款

25件套6.3MM系列公制组套

1/4"

件号 94-183-22



- 14件6.3mm系列公制套筒: 3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 5件6.3mm系列公制长套筒: 8,10,11,12,13mm
- 1件6.3mm系列梨型头快速脱落棘轮扳手
- 2件6.3mm系列接杆: 2",4"
- 1件6.3mm系列T型滑杆
- 1件6.3mm系列旋柄
- 1件6.3mm系列万向接头
- 子件参照单品保用条款

31件套10MM系列公制组套

3/8"

件号 91-937-22



- 15件10mm系列六角公制套筒: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22mm
- 12件10mm系列六角公制长套筒: 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,22
- 2件10mm系列接杆: 3",6"
- 1件10mm系列万向接头
- 1件10mm系列梨型头快速脱落棘轮扳手
- 子件参照单品保用条款

21件套6.3MM系列公英制组套

1/4"

件号 89-507-22



- 8件6.3mm系列六角长套筒: 公制5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm
- 8件6.3mm系列六角英制套筒: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
- 2件6.3mm系列接杆: 2",6"
- 1件6.3mm系列万向接头
- 1件6.3mm系列旋柄
- 1件6.3mm系列钢柄快速脱落棘轮扳手
- 精制铁箱
- 子件参照单品保用条款

58件套12.5MM系列公制组套

1/2"

件号 94-188-22



- 17件12.5mm系列六角公制套筒: 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 8件12.5mm系列六角公制长套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
- 1件12.5mm系列梨型头快速脱落棘轮扳手
- 2件12.5mm系列接杆: 5", 10"
- 1件12.5mm系列万向接头
- 1件三用接头: 10mm方孔x12.5mm方头
- 1件12.5mm系列起子变换头: 8mm
- 2件12.5mm系列公制火花塞套筒: 16, 21mm
- 3件8mm系列一字形旋具头: 8, 10, 12mm
- 4件8mm系列十字形旋具头: #1, #2, #3, #4
- 4件8mm系列米字形旋具头: #1, #2, #3, #4
- 7件8mm系列花形旋具头: T-20, T-25, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55
- 7件8mm系列六角形旋具头: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14mm
- 子件参照单品保用条款

58件套10MM系列公制组套

3/8"

件号 94-185-22



- 18件10mm系列六角公制套筒: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm
- 9件10mm系列六角公制长套筒: 8,10,11,12,13,14,15,17,19mm
- 1件10mm系列梨型头快速脱落棘轮扳手
- 2件10mm系列接杆: 3", 10"
- 1件10mm系列万向接头
- 1件三用接头: 12.5mm方孔x10mm方头
- 2件10mm系列公制火花塞套筒: 16mm, 21mm
- 9件10mm系列花形旋具套筒: T-10,T-15,T-20,T-25,T-30,T-40,T-45,T-50,T-55
- 7件10mm系列六角旋具套筒: 3,4,5,6,7,8,10mm
- 3件10mm系列十字形旋具套筒: #1, #2, #3
- 2件10mm系列米字形旋具套筒: #1, #2
- 3件10mm系列一字形旋具套筒: 5.5,6,5,8mm
- 子件参照单品保用条款

46件套12.5MM系列公英制组套

1/2"

件号 94-187-22



- 11件12.5mm系列六角英制套筒: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
- 20件12.5mm系列六角公制套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 7件12.5mm系列六角公制长套筒: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
- 1件12.5mm系列梨型头快速脱落棘轮扳手
- 2件12.5mm系列接杆: 5", 10"
- 1件12.5mm系列F型扳杆
- 1件12.5mm系列万向接头
- 1件三用接头: 10mm方孔x12.5mm方头
- 2件12.5mm系列公制火花塞套筒: 16, 21mm
- 子件参照单品保用条款

43件套12.5MM系列公英制组套

1/2"

件号 89-509-22



- 20件12.5mm系列12角公制套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,30, 32mm
- 15件12.5mm系列12角英制套筒: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
- 2件12.5mm系列六角火花塞英制套筒: 5/8", 13/16"
- 3件12.5mm系列接杆: 3", 5", 10"
- 1件12.5mm系列万向接头
- 1件12.5mm系列F型套筒扳杆15"
- 1件12.5mm系列钢柄快速脱落棘轮扳手
- 精制铁箱
- 子件参照单品保用条款

32件套12.5MM系列公制组套

1/2"

件号 94-693-22



- 21件12.5mm六角公制套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 34mm
- 5件12.5mm系列12角公制套筒: 10, 12, 14, 17, 19mm
- 1件12.5mm系列专业快速脱落棘轮扳手
- 2件12.5mm系列转向接杆: 5", 10"
- 1件12.5mm系列T型滑杆
- 1件12.5mm系列弓形杆
- 1件12.5mm系列万向接头
- 子件参照单品保用条款

26件套12.5MM系列12角公制组套

1/2"

件号 86-477-22



- 20件12.5mm系列12角公制套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32mm
- 2件12.5mm系列接杆: 5", 10"
- 1件12.5mm系列万向接头
- 1件12.5mm系列火花塞套筒
- 1件12.5mm系列T型滑杆
- 1件12.5mm系列专业棘轮扳手
- 子件参照单品保用条款

26件套12.5MM系列12角英制组套

1/2"

件号 86-478-22



- 20件12.5mm系列12角英制套筒: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 31/32", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
- 1件12.5mm系列专业棘轮扳手
- 1件12.5mm系列接杆: 5"
- 1件12.5mm系列接杆: 10"
- 1件12.5mm系列火花塞套筒
- 1件12.5mm系列T型滑杆
- 1件12.5mm系列万向接头
- 子件参照单品保用条款

24件套12.5MM系列公制组套

1/2"

件号 91-939-22



- 18件12.5mm系列六角公制套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 2件12.5mm系列接杆: 5", 10"
- 1件12.5mm系列万向接头
- 1件三用接头: 10mm方孔x12.5mm方头
- 1件12.5mm系列F型套筒扳杆10"
- 1件12.5mm系列梨型头快速脱落棘轮扳手
- 子件参照单品保用条款

20件套12.5MM系列公制组套

1/2"

件号 94-186-22



- 12件12.5mm系列六角公制套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm
- 3件12.5mm系列六角公制长套筒: 13, 17, 19mm
- 1件12.5mm系列梨型头快速脱落棘轮扳手
- 1件12.5mm系列接杆: 10"
- 1件12.5mm系列万向接头
- 1件三用接头: 10mm方孔x12.5mm方头
- 1件12.5mm系列公制火花塞套筒: 16mm
- 子件参照单品保用条款

19件套19MM系列公制组套

新产品

3/4"

件号 89-101-23C



- 15件19mm系列公制12角套筒: 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 46, 50mm
- 2件19mm系列接杆: 4", 8"
- 1件19mm系列T型滑杆480mm
- 1件19mm系列钢柄棘轮扳手
- 吹塑盒
- 子件参照单品保用条款

15件套19MM系列公制组套

新产品

3/4"

件号 91-943-23C




- 10件19mm系列公制12角套筒: 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60mm
- 1件19mm系列钢柄棘轮扳手
- 2件19mm系列接杆: 4", 8"
- 1件19mm系列T形滑杆480mm
- 1件19mm系列万向接头
- 吹塑盒
- 子件参照单品保用条款

公制套筒										
规格 (mm)	等级	6.3MM 1/4" 系列		10MM 3/8" 系列		12.5MM 1/2" 系列			19MM 3/4" 系列	
		公制 6 角标准	公制 6 角长	公制 6 角标准	公制 6 角长	公制 6 角标准	公制 6 角长	公制 12 角标准	公制 12 角长	公制 12 角标准
3.5	★★	●								
4	★★	●	●							
4.5	★★	●								
5	★★	●	●							
5.5	★★	●								
6	★★	●	●	●						
7	★★	●	●	●						
8	★★	●	●	●	●			●		
9	★★	●	●	●	●	●		●		
10	★★	●	●	●	●	●	●	●		●
11	★★	●	●	●	●	●	●	●		●
12	★★	●	●	●	●	●	●	●		●
13	★★	●	●	●	●	●	●	●		●
14	★★	●	●	●	●	●	●	●		●
15	★★			●	●	●	●	●	●	
16	★★			●	●	●	●	●	●	
17	★★			●	●	●	●	●	●	
18	★★			●	●	●	●	●	●	
19	★★			●	●	●	●	●	●	●
20	★★			●	●	●	●	●	●	
21	★★			●	●	●	●	●	●	●
22	★★			●	●	●	●	●	●	●
23	★★			●	●	●	●	●	●	●
24	★★			●		●	●	●	●	●
25	★★					●	●	●	●	●
26	★★					●	●	●	●	●
27	★★					●	●	●	●	●
28	★★					●	●	●	●	●
29	★★					●	●	●	●	●
30	★★					●	●	●	●	●
31	★★					●	●	●	●	●
32	★★					●	●	●	●	●
34	★★					●	●	●	●	●
35	★★					●	●	●	●	●
36	★★					●	●	●	●	●
38	★★					●	●	●	●	●
40	★★							●	●	●
41	★★							●	●	●
42	★★							●	●	●
44	★★							●	●	●
46	★★							●	●	●
50	★★							●	●	●
54	★★							●	●	●
55	★★							●	●	●
58	★★							●	●	●
60	★★							●	●	●
特点			长套筒		长套筒		6 角长套筒	12 角	12 角长套筒	12 角
页码		24	24	24	24	25	25	25	25	26

● 材质: Cr-V, 表面镀铬镍


6.3MM系列公制6角标准套筒



● 优质铬钒钢锻造, 薄壁设计。

件号	规格(mm)	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	ØD(mm)
93-556-1-22	3.5	25	5.6	12	6.4	12
86-101-1-22	4	25	5.6	12	6.9	12
86-110-1-22	4.5	25	5.6	12	7.5	12
86-102-1-22	5	25	6.2	12	8.1	12
86-111-1-22	5.5	25	6.2	12	8.8	12
86-103-1-22	6	25	6.8	12	9.4	12
86-104-1-22	7	25	7.4	12	10.9	12
86-105-1-22	8	25	7.4	12	12	12
86-106-1-22	9	25	8	13.2	13.2	12
86-107-1-22	10	25	8	14.7	14.7	12
86-108-1-22	11	25	10	16	16	12
86-109-1-22	12	25	10	16.9	16.9	12
86-112-1-22	13	25	10	17.7	17.7	12
86-114-1-22	14	25	12	19.7	19.7	12


6.3MM系列公制6角长套筒



● 优质铬钒钢锻造, 薄壁设计。

件号	规格(mm)	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	ØD(mm)
88-935-1-22	4	49.5	7	11.8	6.9	12
88-936-1-22	5	49.5	7.5	11.8	8	12
86-094-1-22	6	49.5	8.5	11.8	9.4	12
86-095-1-22	7	49.5	12.5	11.8	10.9	12
86-096-1-22	8	49.5	12.5	11.8	11.8	12
86-097-1-22	9	49.5	13.5	12.8	12.8	12
86-098-1-22	10	49.5	15	14.5	14.5	12
86-099-1-22	11	49.5	16	15.6	15.6	12
86-100-1-22	12	49.5	17	16.6	16.6	12
86-116-1-22	13	49.5	19	17.6	17.6	12


10MM系列公制6角标准套筒



● 优质铬钒钢锻造, 薄壁设计。

件号	规格(mm)	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	ØD(mm)
86-301-1-22	6	25.7	7	17.1	10.1	12
86-302-1-22	7	25.7	8	17.1	10.8	12
86-303-1-22	8	25.7	8	17.1	12	12
86-304-1-22	9	25.7	8.5	17.1	13.1	12
86-305-1-22	10	25.7	9	17.1	14.7	12
86-306-1-22	11	25.7	10	17.1	16	12
86-307-1-22	12	25.7	10.5	17.1	17.1	6
86-308-1-22	13	25.7	10.5	18.3	18.3	6
86-309-1-22	14	25.7	12	19.5	19.5	6
86-310-1-22	15	25.7	12	20.4	20.4	6
86-311-1-22	16	29	15.5	22.1	22.1	6
86-312-1-22	17	29	15.5	23.3	23.3	6
86-313-1-22	18	29	16	24.2	24.2	6
86-314-1-22	19	29	16	25.5	25.5	6
86-315-1-22	20	29	16	26.8	26.8	6
86-316-1-22	21	29	16	27.7	27.7	6
86-317-1-22	22	29	16	29.5	29.5	6
88-136-1-22	23	29	16	30.8	30.8	6
88-974-1-22	24	29	16	31.8	31.8	6


10MM系列公制6角长套筒



● 优质铬钒钢锻造, 薄壁设计。

件号	规格(mm)	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	ØD(mm)
86-320-1-22	8	45.5	12	16.5	12	12
86-321-1-22	9	45.5	14	16.5	13.1	12
86-322-1-22	10	45.5	15	16.5	14.7	12
86-323-1-22	11	45.5	17	16.5	16	12
86-324-1-22	12	45.5	18	17.1	17.1	12
86-325-1-22	13	45.5	18	18.5	18.5	6
86-326-1-22	14	50	18	19.5	19.5	6
86-327-1-22	15	53	20	20.4	20.4	6
88-825-1-22	16	53	20	22	22	6
86-328-1-22	17	53	20	23.3	23.3	6
94-955-1-22	18	56	20	24.2	24.2	6
94-961-1-22	19	56	20	25.5	25.5	6
96-361-1-22	20	63.5	22	26.8	26.8	6
96-362-1-22	21	63.5	22	27.7	27.7	6
96-364-1-22	22	63.5	22	29.5	29.5	6


12.5MM系列公制6角标准套筒



• 优质铬钒钢锻造，薄壁设计。

件号	规格(mm)	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	
86-508-1-22	8	38	10	21.8	12.4	12
86-509-1-22	9	38	12	21.8	14	12
86-510-1-22	10	38	12	21.8	15.5	6
86-511-1-22	11	38	12	21.8	16.7	6
86-512-1-22	12	38	12	21.8	18	6
86-513-1-22	13	38	12	21.8	19.2	6
86-514-1-22	14	38	12	21.8	20.5	6
86-515-1-22	15	38	14	21.8	21	6
88-738-1-22	16	38	14	23.3	22.5	6
86-517-1-22	17	38	14	24	24	6
86-518-1-22	18	38	14	24.8	24.8	6
86-519-1-22	19	38	18	26.3	26.3	6
86-520-1-22	20	38	18	26.8	26.8	6
86-521-1-22	21	38	18	27.7	27.7	6
86-522-1-22	22	40	18	29.8	29.8	4
86-523-1-22	23	40	20	30.8	30.8	4
86-524-1-22	24	40	20	31.8	31.8	4
86-525-1-22	25	40	20	32.8	32.8	4
86-526-1-22	26	43	21	33.8	33.8	4
86-527-1-22	27	43	21	35.8	35.8	4
86-528-1-22	28	43	21	37.6	37.6	4
86-529-1-22	29	43	21	37.8	37.8	4
86-530-1-22	30	43	21	39.8	39.8	4
86-532-1-22	32	43	22	41.8	41.8	4
96-366-1-22	34	45.5	23.5	43.8	43.8	2
96-367-1-22	36	57.2	33	49.8	49.8	2


12.5MM系列公制12角标准套筒



• 优质铬钒钢锻造，薄壁设计。

件号	规格(mm)	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	
86-540-1-22	8	38	11	21.8	12.4	12
86-541-1-22	9	38	12	21.8	14	12
86-542-1-22	10	38	12	21.8	15.5	12
86-543-1-22	11	38	12	21.8	16.7	12
86-544-1-22	12	38	12	21.8	18	6
86-545-1-22	13	38	12	21.8	19.2	6
86-546-1-22	14	38	12	21.8	20.5	6
86-547-1-22	15	38	16	21.8	21	6
88-788-1-22	16	38	16	23.3	22.5	6
86-549-1-22	17	38	16	24	24	6
86-550-1-22	18	38	16	24.8	24.8	6
86-551-1-22	19	38	18	26.3	26.3	6
86-552-1-22	20	38	18	26.8	26.8	6
86-553-1-22	21	38	18	27.7	27.7	4
86-554-1-22	22	40	18	29.8	29.8	4
86-555-1-22	23	40	20	30.8	30.8	4
86-556-1-22	24	40	20	31.8	31.8	4
86-561-1-22	25	40	20	32.8	32.8	4
86-558-1-22	26	43	21	33.8	33.8	4
86-557-1-22	27	43	21	35.8	35.8	4
86-562-1-22	28	43	21	37.6	37.6	4
86-563-1-22	29	43	21	37.8	37.8	4
86-559-1-22	30	43	21	39.8	39.8	4
86-560-1-22	32	43	22	41.8	41.8	2
86-192-1-22	34	45.5	23.5	43.8	43.8	2
96-368-1-22	36	57.2	33	49.8	49.8	2


12.5MM系列公制6角长套筒



• 优质铬钒钢锻造，薄壁设计。

件号	规格(mm)	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	
93-525-1-22	10	79	17	22	15.5	12
93-526-1-22	11	79	18	22	16.7	12
93-527-1-22	12	79	19	22	18	6
93-528-1-22	13	79	21	22	19.2	6
93-529-1-22	14	79	25	22	20.5	6
93-530-1-22	15	79	28	22	21	6
93-531-1-22	16	79	31	23.3	22.5	6
93-532-1-22	17	79	34	24	24	6
93-533-1-22	18	79	34	25.3	25.3	6
93-534-1-22	19	79	36	26.5	26.5	6
93-535-1-22	21	79	36	27.8	27.8	4
93-536-1-22	22	79	36	29.8	29.8	4
96-369-1-22	23	79	34	30.8	30.8	4
96-370-1-22	24	79	34	31.8	31.8	4
96-371-1-22	27	79	34	35.8	35.8	4
96-372-1-22	30	79	34	39.8	39.8	2
96-373-1-22	32	79	34	41.3	41.3	2

12.5MM系列公制12角长套筒



• 优质铬钒钢锻造，薄壁设计。

件号	规格(mm)	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	
86-418-1-22	10	79	17	22	15.5	6
86-419-1-22	11	79	18	22	16.7	6
86-420-1-22	12	79	19	22	18	6
86-421-1-22	13	79	21	22	19.2	6
86-422-1-22	14	79	25	22	20.5	6
86-423-1-22	15	79	28	22	21	6
86-424-1-22	16	79	31	23.3	22.5	6
86-425-1-22	17	79	34	24	24	6
86-426-1-22	18	79	34	25.3	25.3	6
86-427-1-22	19	79	36	26.5	26.5	6
86-428-1-22	20	79	36	27.8	27.8	6
86-429-1-22	21	79	36	27.8	27.8	4
86-430-1-22	22	79	36	29.8	29.8	4
96-374-1-22	23	79	34	30.8	30.8	4
96-375-1-22	24	79	34	31.8	31.8	6
96-376-1-22	25	79	34	32.8	32.8	4
96-377-1-22	26	79	34	33.8	33.8	4
96-378-1-22	27	79	34	35.8	35.8	4
96-379-1-22	28	79	34	37.6	37.6	4
96-380-1-22	30	79	34	39.8	39.8	2
96-381-1-22	32	79	34	41.3	41.3	2


19MM系列公制12角标准套筒

新产品



• 优质铬钒钢锻造。

• 薄壁设计。



• 优质铬钒钢锻造。

• 薄壁设计。

STANLEY 件号	件号	规格(mm)	L(mm)	W(mm)	ØH(mm)	ØQ(mm)	
STMT89619-8-23	89-619-1-22↓	19	50	14	30	33	4
STMT89621-8-23	89-621-1-22↓	21	50	14	31	33	6
STMT89622-8-23	89-622-1-22↓	22	50	14	32	36	6
STMT89623-8-23	89-623-1-22↓	23	50	14	33	36	6
STMT89624-8-23	89-624-1-22↓	24	50	16	34	36	4
STMT89625-8-23	89-625-1-22↓	25	52	16	35	36	6
STMT89626-8-23	89-626-1-22↓	26	52	16	36	35	4
STMT89627-8-23	89-627-1-22↓	27	52	22	38	36	4
STMT89628-8-23	89-628-1-22↓	28	52	22	39	36	4
STMT89629-8-23	89-629-1-22↓	29	52	22	40	38	4
STMT89630-8-23	89-630-1-22↓	30	54	24	42	38	2
STMT89631-8-23	89-631-1-22↓	31	56	24	44	38	4
STMT89632-8-23	89-632-1-22↓	32	56	24	44	38	4
STMT89633-8-23	89-633-1-22↓	33	56	26	46	38	2
STMT89634-8-23	89-634-1-22↓	34	56	26	47	38	2
STMT89635-8-23	89-635-1-22↓	35	58	26	48	42	2
STMT89636-8-23	89-636-1-22↓	36	58	28	50	42	2
STMT89638-8-23	89-638-1-22↓	38	60	28	52	45	2
STMT89640-8-23	89-640-1-22↓	40	62	30	54	45	2
STMT89641-8-23	89-641-1-22↓	41	64	30	56	45	2
STMT89642-8-23	89-642-1-22↓	42	64	30	57	45	2
STMT89644-8-23	89-644-1-22↓	44	66	32	60	48	2
STMT89646-8-23	89-646-1-22↓	46	68	34	62	47	2
STMT89650-8-23	89-650-1-22↓	50	72	36	68	48	2
STMT89654-8-23	89-654-1-22↓	54	74	38	72	48	2
STMT89655-8-23	89-655-1-22↓	55	76	38	74	48	6
STMT89658-8-23	89-658-1-22↓	58	76	38	76	48	2
STMT89660-8-23	89-660-1-22	60	78	38	80	48	2

◎需要预定

史丹利工具百科

手动套筒

史丹利所有手动套筒均拥有下列特点：

- 铬钒钢
- 薄壁设计
- Stanley Maxi-Drive 圆弧内角设计

Stanley Maxi-Drive的特点：

- 锁定强劲。
- 减少对螺母边角的损伤和磨损。
- 即使是磨损的螺母也可以有效锁定。

史丹利所有手动套筒都由优质铬钒钢经特殊工艺加工而成，保证产品的优良性能和经久耐用；同时在保证质量的前提下，具有薄壁设计，可以在更窄小的空间内方便使用。

无论是六角套筒，还是十二角套筒，都有Stanley Maxi-Drive特殊圆弧内角设计，使套筒与螺帽接触面为“边”接触，其优点如下：


- 增加扭力，使螺帽更容易扭紧或开启，增加螺帽使用寿命。
- 减少螺帽尖角的磨损，即使尖角磨损的螺帽也可扭开。
- 操作时不容易打滑，增加安全性。

英制套筒

规格 (")	等级	6.3MM 1/4" 系列		10MM 3/8" 系列		12.5MM 1/2" 系列	
		英制 6 角标准	英制 6 角标准	英制 12 角标准	英制 6 角标准	英制 12 角标准	
5/32	★★	●					
3/16	★★	●					
7/32	★★	●					
1/4	★★	●	●	●	●	●	
9/32	★★	●					
5/16	★★	●	●	●	●	●	
11/32	★★	●					
3/8	★★	●	●	●	●	●	
7/16	★★	●	●	●	●	●	
1/2	★★	●	●	●	●	●	
9/16	★★	●	●	●	●	●	
19/32	★★	●					
5/8	★★	●	●	●	●	●	
11/16	★★	●	●	●	●	●	
3/4	★★	●	●	●	●	●	
25/32	★★	●					
13/16	★★	●	●	●	●	●	
7/8	★★	●	●	●	●	●	
15/16	★★	●					
31/32	★★	●	●	●	●	●	
1	★★	●	●	●	●	●	
1-1/16	★★	●	●	●	●	●	
1-1/8	★★	●	●	●	●	●	
1-1/4	★★	●	●	●	●	●	
特点				12 角		12 角	
页码		27	27	28	28	28	

• 材质: Cr-V, 表面镀铬镍


6.3MM系列英制6角标准套筒



- 优质铬钒钢锻造。
- 薄壁设计。

件号	规格	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)
86-021-1-22	5/32	25	5.6	12	7
86-022-1-22	3/16	25	5.6	12	8
86-023-1-22	7/32	25	6.2	12	9
86-024-1-22	1/4	25	6.8	12	10
86-025-1-22	9/32	25	6	12	11
86-026-1-22	5/16	25	6	12	12
86-027-1-22	11/32	25	6.5	13.2	13.2
86-028-1-22	3/8	25	6.5	14.7	14.7
86-029-1-22	7/16	25	8	16	16
86-030-1-22	1/2	25	9.2	17.7	17.7


10MM系列英制6角标准套筒



- 优质铬钒钢锻造。
- 薄壁设计。

件号	规格	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)
86-255-1-22	1/4"	25.7	6.2	17.1	10
86-256-1-22	5/16"	25.7	7.5	17.1	11.7
88-976-1-22	3/8"	25.7	8	17.1	14.2
88-977-1-22	7/16"	25.7	9	17.1	16.3
88-978-1-22	1/2"	25.7	9	18.3	18.3
88-979-1-22	9/16"	25.7	11	19.5	19.5
88-980-1-22	5/8"	29	12	22.1	22.1
88-981-1-22	11/16"	29	12	24.2	24.2
88-982-1-22	3/4"	29	14	25.7	25.7
88-983-1-22	13/16"	29	16	27.7	27.7


10MM系列英制12角标准套筒



- 优质铬钒钢锻造。
- 薄壁设计。

件号	规格	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)
86-260-1-22	1/4"	25.7	3.2	17.1	10
86-261-1-22	5/16"	25.7	4.5	17.1	10.8
91-132-1-22	3/8"	25.7	5	17.1	14.2
91-138-1-22	7/16"	25.7	7	17.1	16.3
91-151-1-22	1/2"	25.7	7	18.3	18.3
91-186-1-22	9/16"	25.7	9	19.5	19.5
91-283-1-22	5/8"	29	10	22.1	22.1
86-267-1-22	11/16"	29	10	24.2	24.2
86-268-1-22	3/4"	29	12	25.7	25.7
86-269-1-22	13/16"	29	13	27.7	27.7
86-270-1-22	7/8"	29	13	29.5	29.5

12.5MM系列英制6角标准套筒



- 优质铬钒钢锻造。
- 薄壁设计。

件号	规格	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)
86-384-1-22	1/4"	38	6.5	21.8	10.2
86-441-1-22	5/16"	38	8.0	21.8	12.4
86-442-1-22	3/8"	38	9.0	21.8	14.7
86-443-1-22	7/16"	38	9.0	21.8	17.0
86-444-1-22	1/2"	38	10.0	21.8	19.0
86-445-1-22	9/16"	38	12.5	21.8	20.8
86-446-1-22	19/32"	38	14.0	21.8	20.8
88-766-1-22	5/8"	38	14.3	23.3	22.5
86-448-1-22	11/16"	38	14.3	24.2	24.2
86-449-1-22	3/4"	38	18.0	26.2	26.2
96-356-1-22	25/32"	38	18.0	26.8	26.8
86-451-1-22	13/16"	38	18.0	27.7	27.7
86-452-1-22	7/8"	40	18.0	29.8	29.8
86-453-1-22	15/16"	40	18.0	31.8	31.8
86-454-1-22	31/32"	40	18.0	32.8	32.8
86-455-1-22	1"	43	18.0	33.8	33.8
86-456-1-22	1-1/16"	43	20.0	35.8	35.8
86-457-1-22	1-1/8"	43	20.0	37.8	37.8
96-357-1-22	1-3/16"	43	20.0	39.8	39.8
86-459-1-22	1-1/4"	43	25.0	41.8	41.8

12.5MM系列英制12角标准套筒



- 优质铬钒钢锻造。
- 薄壁设计。

件号	规格	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)
86-494-1-22	1/4"	38	6.5	21.8	10.2
86-460-1-22	5/16"	38	8	21.8	12.4
86-461-1-22	3/8"	38	9	21.8	14.7
86-462-1-22	7/16"	38	9	21.8	17
86-463-1-22	1/2"	38	10	21.8	19
86-464-1-22	9/16"	38	12.5	21.8	20.8
86-497-1-22	19/32"	38	14	21.8	20.8
88-815-1-22	5/8"	38	14.3	23.3	22.5
86-466-1-22	11/16"	38	14.3	24.2	24.2
86-467-1-22	3/4"	38	18	26.3	26.3
86-468-1-22	13/16"	38	18	27.7	27.7
86-469-1-22	7/8"	40	18	29.8	29.8
86-470-1-22	15/16"	40	18	31.8	31.8
96-359-1-22	31/32"	40	18	32.8	32.8
86-471-1-22	1"	43	18	33.8	33.8
86-472-1-22	1-1/16"	43	20	35.8	35.8
86-473-1-22	1-1/8"	43	20	37.8	37.8
96-360-1-22	1-3/16"	43	20	39.8	39.8
86-474-1-22	1-1/4"	43	25	41.8	41.8



史丹利工具百科

公制、英制尺寸对照表

英制	公制	英制	公制
1/16"	1.59mm	11/16"	17.46mm
1/8"	3.18mm	3/4"	19.05mm
3/16"	4.76mm	13/16"	20.64mm
1/4"	6.35mm	7/8"	22.23mm
5/16"	7.94mm	15/16"	23.81mm
3/8"	9.53mm	1"	25.40mm
7/16"	11.11mm	1-1/16"	26.99mm
1/2"	12.70mm	1-1/8"	28.58mm
9/16"	14.29mm	1-3/16"	30.16mm
5/8"	15.88mm	1-1/4"	31.75mm

花形套筒			
规格	等级	10MM 3/8" 系列	12.5MM 1/2" 系列
		花形	花形
E04	★★	●	
E05	★★	●	
E06	★★	●	
E07	★★	●	
E08	★★	●	
E10	★★	●	●
E11	★★	●	
E12	★★	●	●
E14	★★	●	●
E16	★★	●	●
E18	★★	●	●
E20	★★	●	●
页码		29	29

• 材质: Cr-V, 表面镀铬镍

10MM系列花形套筒

3/8" Cr-V

• 优质铬钒钢锻造。
• 薄壁设计。

件号	规格	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	数量
89-649-1-22	E04	29.0	3.6	17.1	6.1	12
89-651-1-22	E05	29.0	4.0	17.1	6.9	12
89-652-1-22	E06	29.0	6.0	17.1	8.3	12
89-653-1-22	E07	29.0	7.0	17.1	8.8	12
85-991-1-22	E08	29.0	8.0	17.1	10.3	12
85-992-1-22	E10	29.0	10.0	17.1	12.5	12
85-993-1-22	E11	29.0	10.0	17.1	13.2	12
85-994-1-22	E12	29.0	10.0	17.1	14.2	12
85-995-1-22	E14	29.0	11.0	17.1	16.0	12
85-996-1-22	E16	29.0	11.0	18.3	17.5	12
85-997-1-22	E18	29.0	12.0	19.5	19.5	12
89-656-1-22	E20	29.0	12.0	21.8	21.8	12

12.5MM系列花形套筒

1/2" Cr-V

• 优质铬钒钢锻造。
• 薄壁设计。

件号	规格	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	数量
92-545-1-22	E10	38.0	10.0	21.8	13.3	6
92-478-1-22	E12	38.0	12.0	21.8	15.0	6
92-479-1-22	E14	38.0	12.0	21.8	17.0	6
92-489-1-22	E16	38.0	12.0	21.8	18.5	6
92-503-1-22	E18	38.0	12.0	21.8	20.0	6
92-505-1-22	E20	38.0	13.0	23.3	-	6

史丹利工具百科

• 套筒接头采用铬钒钢制造, 双色镀铬, 扭矩强。
• 有6.3MM, 10MM, 12.5MM系列可供选用。

• 旋具采用高级合金钢制造。整体淬火, 不易断裂打滑。
• 有32-250mm长度规格, 可供选择。
• 6角旋具嵌入6角套筒孔内不易脱落打滑。

套筒样式图标

一字 十字 米字 花形 中孔花形 6角 12角

旋具套筒							
类别	旋具头规格	6.3MM 1/4" 系列	10MM 3/8" 系列	12.5MM 1/2" 系列	包装方式	等级	
							一字
18件套 6.3MM, 12.5MM 系列旋具套筒组套	一字: 4.0, 5.5, 6.5mm 十字: 1PT, 2PT, 3PT 六角: 5.6, 8, 10, 12, 14mm (50 和 100mm 长度)	●		●	塑盒	★★	
18件套 6.3MM, 12.5MM 系列花形旋具套筒组套	花形: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55, T-60 (50 和 100mm 长度)	●		●	塑盒	★★	
18件套 6.3MM, 12.5MM 系列 6角旋具套筒组套	6角: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm (50 和 100mm 长度)	●		●	塑盒	★★	
类别	旋具头		套筒			等级	
	旋具头类别	旋具头规格	6.3MM 1/4" 系列	10MM 3/8" 系列	12.5MM 1/2" 系列		材质
一字		3.5	S-2			Cr-V	★★
		4	S-2	●		Cr-V	★★
		4.5	S-2	●		Cr-V	★★
		5.5	S-2	●		Cr-V	★★
		6.5	S-2	●		Cr-V	★★
		7	S-2	●		Cr-V	★★
		8	S-2	●		Cr-V	★★
		10	S-2	●		Cr-V	★★
		12	S-2	●		Cr-V	★★
		OPT	S-2	●		Cr-V	★★
		1PT	S-2	●		Cr-V	★★
		2PT	S-2	●		Cr-V	★★
十字		3PT	S-2	●		Cr-V	★★
		4PT	S-2	●		Cr-V	★★
		#0	S-2	●		Cr-V	★★
		#1	S-2	●		Cr-V	★★
米字		#2	S-2	●		Cr-V	★★
		#3	S-2	●		Cr-V	★★
		#4	S-2	●		Cr-V	★★
		T-08	S-2	●		Cr-V	★★
花形		T-10	S-2	●		Cr-V	★★
		T-15	S-2	●		Cr-V	★★
		T-20	S-2	●		Cr-V	★★
		T-25	S-2	●		Cr-V	★★
		T-27	S-2	●		Cr-V	★★
		T-30	S-2	●		Cr-V	★★
		T-40	S-2	●		Cr-V	★★
		T-45	S-2	●		Cr-V	★★
		T-50	S-2	●		Cr-V	★★
		T-55	S-2	●		Cr-V	★★
		T-60	S-2	●		Cr-V	★★
	中孔花形		TT-10	S-2		●	Cr-V
		TT-15	S-2		●	Cr-V	★★
		TT-20	S-2		●	Cr-V	★★
		TT-25	S-2		●	Cr-V	★★
		TT-27	S-2		●	Cr-V	★★
		TT-30	S-2		●	Cr-V	★★
		TT-40	S-2		●	Cr-V	★★
		TT-45	S-2		●	Cr-V	★★
		TT-50	S-2		●	Cr-V	★★
		TT-55	S-2		●	Cr-V	★★
		TT-60	S-2		●	Cr-V	★★
6角			3	S-2	●		Cr-V
		4	S-2	●		Cr-V	★★
		5	S-2	●		Cr-V	★★
		6	S-2	●		Cr-V	★★
		7	S-2	●		Cr-V	★★
		8	S-2	●		Cr-V	★★
		10	S-2	●		Cr-V	★★
		12	S-2	●		Cr-V	★★
		14	S-2	●		Cr-V	★★
		17	S-2	●		Cr-V	★★
		19	S-2	●		Cr-V	★★
	12角		M-5	S-2	●		Cr-V
		M-6	S-2	●		Cr-V	★★
		M-8	S-2	●		Cr-V	★★
		M-10	S-2	●		Cr-V	★★
		M-12	S-2	●		Cr-V	★★
		M-14	S-2	●		Cr-V	★★
		M-16	S-2	●		Cr-V	★★
特点							
页码							
		31	32	33	—	—	

18件套6.3MM,12.5MM系列旋具套筒组套


1/4" 1/2" Cr-V



- 件号 91-940-22
- 6件6.3mm系列旋具套筒:
一字: 4.0, 5.5, 6.5mm
十字: 1PT, 2PT, 3PT
 - 6件12.5mm系列50mm长六角旋具套筒:
5, 6, 8, 10, 12, 14mm
 - 6件12.5mm系列100mm长六角旋具套筒:
5, 6, 8, 10, 12, 14mm
 - 终生保用 (旋具头不在保用范围)

6.3MM系列十字旋具套筒

1/4" Cr-V



• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
89-063-1-22	1PT	32	11	12	12
89-064-1-22	2PT	32	11	12	12
89-065-1-22	3PT	32	11	12	12

18件套6.3MM,12.5MM系列花形旋具套筒组套


1/4" 1/2" Cr-V



- 件号 91-941-22
- 6件6.3mm系列花形旋具套筒:
T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40
 - 6件12.5mm系列50mm花形旋具套筒:
T-30, T-40, T-45, T-50, T-55, T-60
 - 6件12.5mm系列100mm长花形旋具套筒:
T-30, T-40, T-45, T-50, T-55, T-60
 - 终生保用 (旋具头不在保用范围)

6.3MM系列米字旋具套筒

1/4" Cr-V




• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
86-750-1-22	#1	32	11	12	12
86-751-1-22	#2	32	11	12	12
86-752-1-22	#3	32	11	12	12

6.3MM系列花形旋具套筒

1/4" Cr-V




• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
91-576-1-22	T-08	32	11	12	12
91-577-1-22	T-10	32	11	12	12
91-578-1-22	T-15	32	11	12	12
91-579-1-22	T-20	32	11	12	12
91-580-1-22	T-25	32	11	12	12
91-581-1-22	T-27	32	11	12	12
91-582-1-22	T-30	32	11	12	12
91-583-1-22	T-40	32	11	12	12

6.3MM系列六角旋具套筒

1/4" Cr-V




• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
86-373-1-22	3	32	11	12	12
86-721-1-22	4	32	11	12	12
86-723-1-22	5	32	11	12	12
86-725-1-22	6	32	11	12	12
86-726-1-22	7	32	11	12	12
86-727-1-22	8	32	11	12	12

6.3MM系列一字旋具套筒

1/4" Cr-V




• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
86-745-1-22	4	32	11	12	12
86-743-1-22	5.5	32	11	12	12
86-744-1-22	6.5	32	11	12	12

10MM系列一字旋具套筒

3/8" Cr-V




• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
89-150-1-22	3.5	50	14	17.9	12
89-151-1-22	4	50	14	17.9	12
89-152-1-22	4.5	50	14	17.9	12
89-153-1-22	5.5	50	14	17.9	12
89-154-1-22	6.5	50	14	17.9	12
89-155-1-22	7	50	14	17.9	12
89-156-1-22	8	50	14	17.9	12
89-157-1-22	10	50	14	17.9	12

10MM系列十字旋具套筒

3/8" Cr-V




• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
86-176-1-22	0PT	50	14	17.9	6
86-335-1-22	1PT	50	14	17.9	6
86-177-1-22	2PT	50	14	17.9	6
91-303-1-22	3PT	50	14	17.9	6
86-178-1-22	4PT	50	14	17.9	6

10MM系列米字旋具套筒

3/8" Cr-V




• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
89-170-1-22	#0	50	14	17.9	6
89-171-1-22	#1	50	14	17.9	6
89-172-1-22	#2	50	14	17.9	6
89-173-1-22	#3	50	14	17.9	6
89-174-1-22	#4	50	14	17.9	6

10MM系列花形旋具套筒

3/8" Cr-V




• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
87-404-1-22	T-10	50	14	17.9	6
87-141-1-22	T-15	50	14	17.9	6
87-142-1-22	T-20	50	14	17.9	6
87-143-1-22	T-25	50	14	17.9	6
87-406-1-22	T-27	50	14	17.9	6
87-144-1-22	T-30	50	14	17.9	6
87-145-1-22	T-40	50	14	17.9	6
87-146-1-22	T-45	50	14	17.9	6
87-147-1-22	T-50	50	16	17.9	6
87-407-1-22	T-55	50	17	17.9	6

10MM系列中孔花形旋具套筒

3/8" Cr-V




• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
93-082-1-22	TT-10	50	14	17.9	6
93-083-1-22	TT-15	50	14	17.9	6
93-084-1-22	TT-20	50	14	17.9	6
93-085-1-22	TT-25	50	14	17.9	6
93-086-1-22	TT-27	50	14	17.9	6
89-545-1-22	TT-30	50	14	17.9	6
89-546-1-22	TT-40	50	14	17.9	6

10MM系列公制六角旋具套筒


3/8" Cr-V



• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
87-965-1-22	3	44	14	18	12
87-971-1-22	4	44	14	18	12
87-972-1-22	5	44	14	18	12
87-973-1-22	6	44	14	18	12
87-974-1-22	7	44	14	18	12
87-975-1-22	8	46	14	18	12
87-976-1-22	10	46	14	18	12

12.5MM系列一字旋具套筒



• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
89-208-1-22	6.5	55	16	22	6
89-209-1-22	8	55	16	22	6
89-210-1-22	10	55	18	22	6
89-211-1-22	12	55	19	22	6


12.5MM系列100MM长花形旋具套筒



• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
89-991-1-22	T-30	100	14	22	6
89-992-1-22	T-40	100	14	22	6
89-993-1-22	T-45	100	15.5	22	6
89-994-1-22	T-50	100	15.5	22	6
89-995-1-22	T-55	100	18	22	6
89-998-1-22	T-60	100	19.2	22	6


12.5MM系列中孔花形旋具套筒



• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
93-360-1-22	TT-10	55	14	22	6
93-361-1-22	TT-15	55	14	22	6
93-362-1-22	TT-20	55	14	22	6
93-363-1-22	TT-25	55	14	22	6
93-364-1-22	TT-27	55	14	22	6
93-365-1-22	TT-30	55	14	22	6
93-366-1-22	TT-40	55	14	22	6
93-367-1-22	TT-45	55	14	22	6
93-368-1-22	TT-50	55	14	22	6
93-369-1-22	TT-55	55	14	22	6
93-370-1-22	TT-60	55	14	22	6


12.5MM系列公制六角旋具套筒



• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
89-188-1-22	6	55	14	22	6
89-189-1-22	8	55	14	22	6
89-190-1-22	10	55	14	22	6
89-191-1-22	12	55	14	22	6
89-192-1-22	14	55	14	22	6
89-193-1-22	17	55	14	22	6
89-194-1-22	19	55	14	22	6


12.5MM系列加长六角旋具套筒



• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
94-426-1-23	5	180	16	22	6
94-423-1-23	6	70	16	22	6
94-427-1-22	6	140	16	22	6
94-424-1-23	8	170	16	22	6
94-425-1-23	6	250	16	22	6
94-428-1-22	10	140	16	22	6


12.5MM系列100MM长六角旋具套筒



• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
89-200-1-22	5	100	14	22	6
89-201-1-22	6	100	14	22	6
89-202-1-22	7	100	15	22	6
89-203-1-22	8	100	16	22	6
89-204-1-22	10	100	18	22	6
89-205-1-22	12	100	19	22	6

12.5MM系列100MM长12角旋具套筒



• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
92-529-1-22	M-5	100	15.5	22	6
92-530-1-22	M-6	100	15.5	22	6
92-531-1-22	M-8	100	15.5	22	6
92-533-1-22	M-10	100	18	22	6
92-534-1-22	M-12	100	19.2	22	6
92-535-1-22	M-14	100	21	22	6
92-536-1-22	M-16	100	25	25	6


12.5MM系列120MM长12角旋具套筒



• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
92-537-1-22	M-5	125	15.5	22	6
92-538-1-22	M-6	125	15.5	22	6
92-539-1-22	M-8	125	15.5	22	6
92-541-1-22	M-10	125	18	22	6
92-542-1-22	M-12	125	19.2	22	6
92-543-1-22	M-14	125	21	22	6
92-544-1-22	M-16	125	25	25	6

12.5MM系列加长12角旋具套筒




• 终生保用 (旋具头不在保用范围)

件号	规格(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	
94-443-1-23	M-10	120	18	22	6
94-444-1-23	M-12	140	18	22	6

		套筒附件					
类别	子类	等级	6.3MM 1/4" 系列	10MM 3/8" 系列	12.5MM 1/2" 系列	19MM 3/4" 系列	特点
接杆	接杆	★★	●	●	●	●	加长用
	锁定接杆	★★	●	●	●	●	加长, 可锁定
	可弯式接杆	★★	●	●	●	●	可弯曲使用
驱动附件	旋柄	★★	●	●	●	●	螺丝批形状
	T型滑杆	★★	●	●	●	●	驱动头可滑动
	F型套筒(转向)扳杆	★★	●	●	●	●	驱动头可旋转
	L型套筒扳杆	★★	●	●	●	●	加力
转接头	弓形杆	★★	●	●	●	●	快速转动
	万向接头	★★	●	●	●	●	驱动头可万向使用
	大小接头	★★	●	●	●	●	驱动头大小互换
	旋具转接头	★★	●	●	●	●	驱动头转旋具头
	三用接头	★★	●	●	●	●	驱动头大小互换 + 可装圆杆转动
页码			34	35	37	38	—


• 材质: Cr-V, 表面镀铬

6.3MM系列接杆




件号	规格(°)	L(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	
91-059-1-22	2	50	12.5	8.2	6
91-339-1-22	4	100	12.5	8.2	6

6.3MM系列可弯式接杆




件号	规格(°)	驱动方	L(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	
86-001-1-22	6°	1/4"	150	12.2	12.2	6

6.3MM系列旋柄




件号	L(mm)	A(mm)	6
86-004-1-22	150	65	6

6.3MM系列T型滑杆




件号	L(mm)	ØA(mm)	6
86-010-1-22	100	6.4	6

6.3MM系列F型转向扳手




件号	L(mm)	A(mm)	ØB(mm)	6
86-012-1-22	140	13	13	6

6.3MM系列万向接头




件号	方头	L(mm)	ØQ(mm)	12
86-011-1-22	1/4"	33.5	14	12

6.3MM系列大小接头




件号	方孔	方头	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	12
86-002-1-22	1/4"	3/8"	25	10.5	12.4	12

6.3MM系列旋具转接头




件号	方孔	六角孔	L(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	12
86-124-1-22	1/4"	6.3mm	25	14	10.8	12

10MM系列接杆




件号	规格	L(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	6
86-206-1-22	3"	76	17	12.3	6
86-207-1-22	6"	152	17	12.3	6
86-208-1-22	10"	254	17	12.3	6

10MM系列锁定接杆




件号	规格	L(mm)	B(mm)	ØC(mm)	ØCB(mm)	6
93-498-1L-22	3"	75	14.5	18	18	6
93-499-1-22	6"	150	14.5	18	18	6
93-500-1L-22	10"					

10MM系列T型滑杆




件号	L(mm)	ØA(mm)	6
86-202-1-22	170	9.5	6

10MM系列F型转向扳杆




件号	L(mm)	A(mm)	ØB(mm)	6
86-213-1-22	218	21	16	6

10MM系列万向接头




件号	方头	L(mm)	ØQ(mm)	6
86-211-1-22	3/8"	50.2	19	6

10MM系列大小接头




件号	方孔	方头	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	6
86-214-1-22	3/8"	1/4"	25.4	7	17	6
86-215-1-22	3/8"	1/2"	36	14.5	18	6

10MM系列旋具转接头




件号	方孔	六角孔	L(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	6
86-250-1-22	3/8"	6.3mm	28.6	17.3	12	6

10MM系列三用接头



件号	方孔	方头	L(mm)	ØQ(mm)	6
86-216-1-22	3/8"	1/4"	32	19	6
86-416-1-22	3/8"	1/2"	43	24	6


12.5MM系列接杆



- 优质铬钒钢锻造。
- 薄壁设计。


件号	规格	L(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	◆
86-406-1-22	2-1/2"	64	22.5	16.3	6
88-930-1-22	3"	76	22.5	16.3	6
86-407-1-22	5"	127	22.5	16.3	6
86-408-1-22	10"	254	22.5	16.3	4
88-729-1-22	20"	508	22.5	16.3	6

12.5MM系列锁定接杆




件号	规格	L(mm)	B(mm)	ØC(mm)	ØCB(mm)	◆
93-492-1-22	3"	75	17.5	24	23.5	6
93-493-1L-22	6"	150	17.5	24	23.5	6
93-494-1-22	10"	250	17.5	24	23.5	4

12.5MM系列T型滑杆



件号	L(mm)	ØA(mm)	◆
86-440-1-22	243	12.7	6


12.5MM系列F型套筒扳杆



◎需要预定


件号	L(mm)	A(mm)	ØB(mm)	◆
86-405-1-22 ◎	275	30	19	4
86-413-1-22	444	30	19	4

12.5MM系列L型套筒扳杆




件号	L(mm)	A(mm)	◆
86-493-22	250	50	6

12.5MM系列弓形杆




件号	L(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	◆
86-412-1-22	420	38	24.7	6

12.5MM系列万向接头




件号	方头	L(mm)	ØQ(mm)	◆
86-411-1-22	1/2"	68.5	24.9	6

12.5MM系列大小接头




件号	方孔	方头	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	◆
86-414-1-22	1/2"	3/8"	34.5	10.5	22	6
88-558-1-22	1/2"	3/4"	42	21	25.2	6

12.5MM系列旋具转接头



件号	方孔	六角孔	L(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	◆
89-550-1-22	1/2"	8mm	38	25	15	6


12.5MM系列三用接头



件号	方孔	方头	L(mm)	ØQ(mm)	◆
86-217-1-22	1/2"	3/8"	37.5	22.1	6

19MM系列接杆

新产品




STANLEY 件号	规格	L(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	◆
STMT89306-8-23	4"	100	36	22	6
STMT89307-8-23	8"	200	36	22	4
STMT89308-8-23 ◎	16"	400	36	22	4

◎需要预定

19MM系列T型滑杆


新产品



STANLEY 件号	L(mm)	ØA(mm)	◆
STMT89303-8-23	480	20	5

19MM系列F型套筒扳杆


新产品



STANLEY 件号	L(mm)	A(mm)	ØB(mm)	◆
STMT89302-8-23 ◎	504	41	25	2

◎需要预定


19MM系列L型套筒扳杆



件号	L(mm)	A(mm)	◆
86-375-22	460	100	1

19MM系列万向接头

新产品



STANLEY 件号	方头	L(mm)	ØQ(mm)	◆
STMT93091-8-23	3/4"	105(110)	40	6

19MM系列大小接头

新产品



STANLEY 件号	件号	方孔	方头	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	◆
STMT88908-8-23	88-908-1-22	3/4"	1/2"	48	14.5	35	4
STMT88909-8-23 ◎	88-909-1-22 ↓	3/4"	1"	66.6	29	37.3	4

◎需要预定

棘轮扳手

类别	子类	等级	规格				头部形状	扳手材质	手柄材质	棘轮齿数	驱动角度 (°)	正反转拔杆	快脱套筒	棘轮头活动	特点	页码
			6.3MM 1/4" 系列	10MM 3/8" 系列	12.5MM 1/2" 系列	19MM 3/4" 系列										
胶柄棘轮扳手	专业型双色柄棘轮扳手	★★☆	●	●	●		梨形	Cr-V	橡胶+塑料	60	6	●	●		强力耐用	39
	强力型双色柄棘轮扳手组套	★★☆	●	●	●		梨形	Cr-V	橡胶+塑料	60	6	●	●		棘轮扳手+套筒	39
	胶柄快速脱落棘轮扳手	★★	●	●	●		梨形	Cr-V	橡胶+塑料	72	5	●	●		5°可驱动套筒	40
钢柄棘轮扳手	圆头专业棘轮扳手	★★	●	●			圆形	Cr-V	塑料PP	—	—	●	●			40
	钢柄棘轮扳手 (89 系列)	★★	●	●	●		梨形	Cr-V	—	45/54	6.7/8	●	●			40
	19MM 系列棘轮扳手	★★				●	梨形	Cr-V	—	—	—	●	●			40
角度棘轮扳手	10MM 系列	★★		●			圆形	Cr-V	—	—	—	●		棘轮头可活动	40	

14件6.3MM系列套筒组套

1/4" Cr-V

件号 95-321-1-23

- 1件6.3MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 12件6.3MM系列公制六角标准套筒: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 1件6.3MM系列接杆2"

- 棘轮扳手、套筒、套筒接杆常用型号的组合, 经济实惠。
- 套筒和套筒接杆整体安装在套筒支架上, 取用方便, 不易遗失。

11件12.5MM系列套筒组套

1/2" Cr-V

件号 95-323-1-23

- 1件12.5MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 10件12.5MM系列公制六角标准套筒: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm

- 棘轮扳手和套筒常用型号的组合, 经济实惠。
- 套筒安装在套筒支架上, 取用方便, 不易遗失。

11件10MM系列套筒组套

3/8" Cr-V

件号 95-322-1-23

- 1件10MM系列强力型双色柄棘轮扳手
- 9件10MM系列公制六角标准套筒: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm
- 1件10MM系列接杆3"

- 棘轮扳手、套筒、套筒接杆常用型号的组合, 经济实惠。
- 套筒和套筒接杆整体安装在套筒支架上, 取用方便, 不易遗失。

专业型双色柄棘轮扳手

1/4" 3/8" 1/2" Cr-V

新产品

- 铬钒钢 (Cr-V) 锻造, 硬度韧性佳。
- 高扭矩输出, 强力使用, 可靠耐用。
- 棘轮头采用60齿结构设计, 转动6°即可驱动套筒, 适合狭小空间作业。
- 有快速脱落及正反转向功能, 操作方便。
- 双材料手柄, 耐油防滑, 握持舒适。

STANLEY 件号	驱动方 (mm)	总长 (mm)	头宽 (mm)	厚度 (mm)	头厚 (mm)	
STMT73982-8-23	6.3 (1/4")	144	20	22.1	9.9	4
STMT73983-8-23	10 (3/8")	195	27	27.4	13.8	4
STMT73984-8-23	12.5 (1/2")	240	32.5	35.7	16.5	4

强力型双色柄棘轮扳手

1/4" 3/8" 1/2" Cr-V

- 铬钒钢 (Cr-V) 锻造, 硬度韧性佳。
- 高扭矩输出, 强力使用, 可靠耐用。
- 棘轮头采用60齿结构设计, 转动6°即可驱动套筒, 适合狭小空间作业。
- 有快速脱落及正反转向功能, 操作方便。
- 双材料手柄, 耐油防滑, 握持舒适。

件号	驱动方 (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
95-895-1-22	6.3 (1/4")	144	20	22.1	9.9	4
95-894-1-22	10 (3/8")	195	27	27.4	13.8	4
95-893-1-22	12.5 (1/2")	240	32.5	35.7	16.5	4

胶柄快速脱落棘轮扳手

1/4" 3/8" 1/2" Cr-V

- 棘轮头采用72齿结构设计, 适合狭小空间作业。

件号	驱动方 (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
85-576-22	6.3 (1/4")	143	19.5	24.1	9.8	4
85-577-22	10 (3/8")	206	26.5	31	13.4	4
85-578-22	12.5 (1/2")	251	33	38	15.7	4

圆头专业棘轮扳手

1/4" 3/8" 1/2" Cr-V

- 合金钢锻造, 精加工而成, 耐用功能强劲。
- PP材料以人体工学原理设计的手柄, 耐油防滑, 握持舒适。
- 有快脱及正反转向功能, 操作方便。

件号	驱动方 (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
86-395-1-22	6.3 (1/4")	160	21	28	14	4
86-396-1-22	10 (3/8")	210	36	37	17	4
86-397-1-22	12.5 (1/2")	265	42	46	23	4

钢柄棘轮扳手

1/4" 3/8" 1/2" Cr-V

- 铬钒钢 (Cr-V) 锻造, 硬度韧性佳。
- 高扭矩输出, 强力使用, 可靠耐用。
- 棘轮头采用45/54齿结构设计。
- 有快速脱落及正反转向功能, 操作方便。

件号	驱动方 (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
89-817-22	6.3 (1/4")	136	24.5	22.4	11.7	4
89-818-22	10 (3/8")	195	32.5	30.8	14.1	4
89-819-22	12.5 (1/2")	240	41.0	40.0	18.0	4

19MM系列棘轮扳手

3/4" Cr-V

新产品

STANLEY 件号	驱动方 (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
STMT91316-8-23	19 (3/4")	500	68	58	30	6

10MM系列角度棘轮扳手

3/8" Cr-V

件号	驱动方 (mm)	L (mm)	
91-917-1-22	10 (3/8")	275	4

风动套筒					
规格 (mm)	等级	12.5MM 系列公制风动套筒		19MM 系列公制风动套筒	12.5MM 系列英制风动套筒
		六角	六角长	六角	六角
10	★★	●	●		
11	★★	●	●		
12	★★	●	●		
13	★★	●	●		1/2"
14	★★	●	●		9/16"
15	★★	●	●		
16	★★	●	●		5/8"
17	★★	●	●	●	11/16"
18	★★	●	●	●	
19	★★	●	●	●	3/4"
20	★★	●	●	●	
21	★★	●	●	●	13/16"
22	★★	●	●	●	7/8"
23	★★	●	●	●	
24	★★	●	●	●	15/16"
25	★★	●	●	●	1"
26	★★	●	●	●	
27	★★	●	●	●	
28	★★	●	●	●	
29	★★	●	●	●	
30	★★	●	●	●	
32	★★	●	●	●	
33	★★	●	●	●	
34	★★	●	●	●	
35	★★	●	●	●	
36	★★	●	●	●	
38	★★	●	●	●	
41	★★	●	●	●	
46	★★	●	●	●	
50	★★	●	●	●	
52	★★	●	●	●	
54	★★	●	●	●	
55	★★	●	●	●	
56	★★	●	●	●	
60	★★	●	●	●	
63	★★	●	●	●	
65	★★	●	●	●	
67	★★	●	●	●	
材质		Cr-Mo	Cr-Mo	Cr-Mo	Cr-V
特点		综合性能更佳	综合性能更佳	综合性能更佳	
页码		41	42	41	43

12.5MM系列公制六角风动套筒

1/2" Cr-Mo

- 整体铬钼钢锻造, 强度高, 耐冲击
- 符合ISO 1174和ISO 1711标准

STANLEY 件号	规格(mm)	L(mm)	D1(mm)	D2(mm)	W(mm)
STMT89437-8-23	10	38	25	17	10
STMT89439-8-23	12	38	25	19	10
STMT89440-8-23	13	38	25	20	10
STMT89441-8-23	14	38	25	22	10
STMT89443-8-23	16	38	25	25	10
STMT89444-8-23	17	38	25	26	10
STMT89445-8-23	18	38	25	27	10
STMT89446-8-23	19	38	25	28	10
STMT89448-8-23	21	38	25	30	10
STMT89449-8-23	22	38	25	32	10
STMT89450-8-23	23	38	25	34	10
STMT89451-8-23	24	38	25	36	10

产品上件号无 "STMT" 和 "-8-23"

19MM系列公制六角风动套筒

3/4" Cr-Mo

- 整体铬钼钢锻造, 强度高, 耐冲击
- 符合ISO 1174和ISO 1711标准

STANLEY 件号	规格 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	W (mm)
STMT89397-8-23	19	51	44	33	5
STMT89399-8-23	21	51	44	35	4
STMT89400-8-23	22	51	44	36	5
STMT89401-8-23	23	51	44	38	4
STMT89402-8-23	24	51	44	39	4
STMT89405-8-23	27	53	44	43	5
STMT89408-8-23	30	53	44	46	5
STMT89410-8-23	32	57	44	48	4
STMT89411-8-23	33	57	44	50	4
STMT89412-8-23	34	57	44	51	4
STMT89414-8-23	36	57	44	53	4
STMT89418-8-23	41	58	44	59	4
STMT89421-8-23	46	62	44	66	2

产品上件号无 "STMT" 和 "-8-23"

12.5MM公制六角风动套筒

1/2" Cr-V

件号	规格(mm)	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	
93-371-1-22 ↓	10	38	7	24.8	17	12
93-372-1-22 ↓	11	38	8	24.8	18	12
93-373-1-22 ↓	12	38	9	24.8	19	6
93-374-1-22 ↓	13	38	10	24.8	20	6
93-375-1-22 ↓	14	38	10	24.8	22	6
93-376-1-22 ↓	15	38	11	24.8	-	6
93-377-1-22 ↓	16	38	11	24.8	-	6
93-378-1-22 ↓	17	38	12	25.8	-	6
93-379-1-22 ↓	18	38	13	27.8	-	6
93-380-1-22 ↓	19	41	13	29.8	-	4
93-382-1-22	21	41	14	31.8	-	6
93-383-1-22 ↓	22	41	14	31.8	-	6
93-384-1-22	23	41	14	33.8	-	4
93-385-1-22 ↓	24	41	14	33.8	-	4
93-388-1-22 ↓	27	41	16	37.8	-	2
93-390-1-22	29	41	17	41.8	-	2

12.5MM公制六角风动长套筒

1/2" Cr-V


件号	规格(mm)	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	
92-959-1-22	10	81	17	24.3	16.5	6
92-960-1-22 ↓	11	81	18	24.3	18.2	6
91-379-1-22 ↓	12	81	19	24.3	19.4	6
87-500-1-22 ↓	13	81	21	24.3	20.7	6
87-501-1-22 ↓	14	81	24	24.3	22.1	6
87-502-1-22	15	81	25	24.3	-	6
91-380-1-22 ↓	16	81	26	24.3	-	6
87-504-1-22	17	81	28	25.8	-	6
87-505-1-22	18	81	31	27.8	-	6
87-506-1-22	19	81	33	27.8	-	4
87-507-1-22	21	81	33	29.8	-	4
87-508-1-22 ↓	22	81	33	31.8	-	4
91-393-1-22 ↓	24	81	33	33.8	-	4
91-395-1-22	26	81	33	33.8	-	4
91-396-1-22	27	81	33	37.8	-	4
91-398-1-22	29	81	33	41.8	-	2
91-403-1-22	30	81	33	42.5	-	2

19MM系列公制六角风动套筒

3/4" Cr-Mo

件号	规格(mm)	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	
X617M-S	17	50	7	38	28.5	5
X618M-S	18	52	7	38	29.5	5
X619M-S	19	52	9	38	30	5
X620M-S	20	52	11	38	31	5
X621M-S	21	52	11	38	32	5
X622M-S	22	52	14	38	34	5
X623M-S	23	52	14	38	35	5
X624M-S	24	52	14	38	36	5
X625M-S	25	52	14	38	38	5
X626M-S	26	52	14	38	38	5
X627M-S	27	52	14	40	40	5
X628M-S	28	52	15	42	42	5
X629M-S	29	52	15	42	42	5
X630M-S	30	52	15	44	44	5
X632M-S	32	52	15	44	46	5
X633M-S	33	56	18	44	48	2
X634M-S	34	56	18	44	48	2
X635M-S	35	56	18	44	50	2
X636M-S	36	56	18	44	52	2
X638M-S	38	56	18	44	53	2
X641M-S	41	62	22	44	58	2
X646M-S	46	63	24	44	67	2
X650M-S	50	72	30	54	71	2
X652M-S	52	72	30	54	74	2
X654M-S	54	72	30	54	77	1
X655M-S	55	74	30	54	77	1
X656M-S	56	74	30	54	80	1
X660M-S	60	80	30	54	84	1
X663M-S	63	80	30	54	85	1
X665M-S	65	80	33	54	88	1
X667M-S	67	80	35	54	90	1

12.5MM系列英制6角风动套筒




件号	规格(英寸)	L(mm)	W(mm)	ØQ(mm)	ØH(mm)	ØD(mm)
89-682-1-22	1/2	38	9	24.8	20.4	6
89-683-1-22	9/16	38	10	24.8	22.4	6
89-684-1-22	5/8	38	11	24.8	-	6
89-685-1-22	11/16	38	12	27.8	-	6
89-686-1-22	3/4	41	13	29.8	-	6
89-687-1-22	13/16	41	14	31.8	-	4
89-688-1-22	7/8	41	14	33.8	-	4
89-689-1-22	15/16	41	14	35.8	-	4
89-690-1-22	1	41	14	37.8	-	4

风动套筒附件

类别	等级	12.5MM 1/2" 系列	19MM 3/4" 系列	特点
接杆	★★	●	●	加长用
万向接头	★★	●	●	可万向使用
转接头	★★		●	3/4" 方孔转 1/2" 方头
页码		43	43	

12.5MM系列接杆

1/2" Cr-Mo



- 整体铬钼钢锻造, 强度高, 耐冲击
- 符合ISO 1174标准

STANLEY 件号	规格(英寸)	L(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	特点
STMT73494-8-23	1/2	125	25	17	10

产品上件号无 "STMT" 和 "-8-23"

19MM系列接杆

3/4" Cr-Mo




- 整体铬钼钢锻造, 强度高, 耐冲击
- 符合ISO 1174标准

STANLEY 件号	规格(英寸)	L(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	特点
STMT73498-8-23	3/4	175	44	25	2

产品上件号无 "STMT" 和 "-8-23"

12.5MM系列万向接头

1/2" Cr-Mo




- 整体铬钼钢锻造, 强度高, 耐冲击
- 符合ISO 1174标准

STANLEY 件号	规格(英寸)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	特点
STMT73497-8-23	1/2	63	12.5	34	10

产品上件号无 "STMT" 和 "-8-23"

19MM系列万向接头

3/4" Cr-Mo




- 整体铬钼钢锻造, 强度高, 耐冲击
- 符合ISO 1174标准

STANLEY 件号	规格(英寸)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	特点
STMT73500-8-23	3/4	90	19	49	4

产品上件号无 "STMT" 和 "-8-23"

19MM系列转接头

3/4" Cr-Mo



- 整体铬钼钢锻造, 强度高, 耐冲击
- 符合ISO 1174标准

STANLEY 件号	方孔(英寸)	方头(英寸)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	特点
STMT73501-8-23	3/4	1/2	56	44	19	4


产品上件号无 "STMT" 和 "-8-23"

风动旋具套筒

类别	等级	规格 (mm)	12.5MM 1/2" 系列	19MM 3/4" 系列	特点
6 角	★★	5	●		铬钼钢
	★★	6	●		铬钼钢
	★★	8	●		铬钼钢
	★★	10	●		铬钼钢
	★★	14	●		铬钼钢

12.5MM系列制6角风动旋具套筒

1/2" Cr-Mo



- 整体铬钼钢锻造, 强度高, 耐冲击
- 符合ISO 1174标准

STANLEY 件号	规格(mm)	L (mm)	D1 (mm)	A (mm)	特点
STMT73477-8-23	5	78	25	5	10
STMT73478-8-23	6	78	25	6	10
STMT73479-8-23	8	78	25	8	10
STMT73480-8-23	10	78	25	10	10
STMT73482-8-23	14	78	25	14	10

产品上件号无 "STMT" 和 "-8-23"

棘轮快扳

类别	等级	功能				
		棘轮	开口	活动棘轮头	正反转拨杆	组套
双梅花双向棘轮快扳	★★	●(x2)			●	●
公制双向棘开两用快扳	★★	●	●		●	●
公制活头棘开两用快扳	★★	●	●	●		●
棘开两用快扳	★★	●	●			●

• 材质: Cr-V, 表面镀铬镍

6件公制双梅花双向棘轮快扳组套

Cr-V




件号	TK920-23C
----	-----------

- 6件公制双梅花双向棘轮快扳8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19mm
- 布袋包装

公制双梅花双向棘轮快扳

Cr-V



件号	规格 (mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	I(mm)	T(mm)	J(mm)	特点
91-588-1L-22	8x9	128	16.8	20.2	8.7	6.5	3.2	6.9	6
91-588-1-22	8x9	128	16.8	20.2	8.7	6.5	3.2	6.9	6
91-591-1L-22	10x11	150	20.2	21.8	9.7	7.3	3.6	7.7	6
91-591-1-22	10x11	150	20.2	21.8	9.7	7.3	3.6	7.7	6
91-593-1L-22	12x13	170	23.0	24.8	11.8	8.2	4.2	8.6	6
91-593-1-22	12x13	170	23.0	24.8	11.8	8.2	4.2	8.6	6
91-595-1L-22	14x15	190	26.5	29.5	13.7	9.0	4.7	9.4	6
91-595-1-22	14x15	190	26.5	29.5	13.7	9.0	4.7	9.4	6
91-598-1L-22	16x18	210	29.5	33.5	15.7	9.9	5.4	10.7	6
91-598-1-22	16x18	210	29.5	33.5	15.7	9.9	5.4	10.7	6
91-599-1L-22	17x19	230	31.5	33.5	15.9	10.3	5.4	11.2	6
91-599-1-22	17x19	230	31.5	33.5	15.9	10.3	5.4	11.2	6

产品上件号无 "-1L-22"

4件英制双梅花双向棘轮快扳组套

Cr-V




件号 TK921-23C

- 4件英制双梅花双向棘轮快扳5/16"x3/8", 7/16"x1/2", 9/16"x5/8", 11/16"x3/4"
- 布袋包装

英制双梅花双向棘轮快扳

Cr-V




件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	I(mm)	T(mm)	J(mm)	
91-590-1L-22	5/16x3/8	128	16.8	20.2	8.7	6.5	3.2	6.9	6
91-590-1-22	↓ 5/16x3/8	128	16.8	20.2	8.7	6.5	3.2	6.9	6
91-592-1L-22	7/16x1/2	170	23.0	24.8	11.8	8.2	4.2	8.6	6
91-592-1-22	↓ 7/16x1/2	170	23.0	24.8	11.8	8.2	4.2	8.6	6
91-594-1L-22	9/16x5/8	190	26.5	29.5	13.7	9.0	4.7	9.9	6
91-594-1-22	↓ 9/16x5/8	190	26.5	29.5	13.7	9.0	4.7	9.9	6
91-596-1L-22	11/16x3/4	230	31.5	33.5	15.9	10.3	5.4	11.2	6
91-596-1-22	↓ 11/16x3/4	230	31.5	33.5	15.9	10.3	5.4	11.2	6

产品上件号无“-1L-22”

8件公制双向棘开两用快扳套装

Cr-V



件号 TK922-23C

- 8件公制双向棘开两用快扳8,10,12,13,14,15,17,18mm
- 布袋包装

6件公制双向棘开两用快扳组套

Cr-V




件号 TS101-23C

- 6件公制双向棘开两用快扳8,10,12,13,14,16mm
- 纤薄塑盒包装

公制精抛光双向棘开两用快扳

Cr-V



件号	规格(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	I(mm)	T(mm)	J(mm)	
85-931-1L-22	8	140	16.7	16.6	7.6	4.6	3.0	6.5	6
85-931-1-22	↓ 8	140	16.7	16.6	7.6	4.6	3.0	6.5	6
89-519-1L-22	9	150	18.8	18.4	8.3	4.9	3.1	6.9	6
89-519-1-22	↓ 9	150	18.8	18.4	8.3	4.9	3.1	6.9	6
85-933-1L-22	10	159	20.8	20.0	9.1	5.3	3.4	7.3	6
85-933-1-22	↓ 10	159	20.8	20.0	9.1	5.3	3.4	7.3	6
89-558-1L-22	11	165	23.0	21.8	10.0	5.6	3.8	7.7	6
89-558-1-22	↓ 11	165	23.0	21.8	10.0	5.6	3.8	7.7	6
85-934-1L-22	12	172	25.0	22.7	10.8	6.0	4.0	8.2	6
85-934-1-22	↓ 12	172	25.0	22.7	10.8	6.0	4.0	8.2	6
85-936-1L-22	13	178	27.1	24.7	11.8	6.4	4.1	8.6	6
85-936-1-22	↓ 13	178	27.1	24.7	11.8	6.4	4.1	8.6	6
85-937-1L-22	14	191	29.2	27.0	12.4	6.8	4.4	9.0	6
85-937-1-22	↓ 14	191	29.2	27.0	12.4	6.8	4.4	9.0	6
85-938-1L-22	15	200	31.3	28.3	13.3	7.0	4.6	9.4	6
85-938-1-22	↓ 15	200	31.3	28.3	13.3	7.0	4.6	9.4	6
89-473-1L-22	16	208	33.4	30.0	14.1	7.2	4.8	9.9	6
89-473-1-22	↓ 16	208	33.4	30.0	14.1	7.2	4.8	9.9	6
89-474-1L-22	17	226	35.5	31.8	15.0	7.7	5.1	10.3	6
89-474-1-22	↓ 17	226	35.5	31.8	15.0	7.7	5.1	10.3	6
85-939-1L-22	18	237	37.6	32.6	15.9	8.2	5.3	10.7	6
85-939-1-22	↓ 18	237	37.6	32.6	15.9	8.2	5.3	10.7	6
89-515-1L-22	19	248	39.7	33.8	16.7	8.8	5.6	11.2	6
89-515-1-22	↓ 19	248	39.7	33.8	16.7	8.8	5.6	11.2	6
91-871-1L-22	21	290	46.0	40.0	19.2	9.0	6.0	13.0	4
91-871-1-22	↓ 21	290	46.0	40.0	19.2	9.0	6.0	13.0	4
91-872-1L-22	22	290	46.0	40.0	19.2	9.0	6.0	13.0	4
91-872-1-22	↓ 22	290	46.0	40.0	19.2	9.0	6.0	13.0	4
91-874-1L-22	24	323	52.2	46.0	21.7	10.0	6.5	14.5	4
91-874-1-22	↓ 24	323	52.2	46.0	21.7	10.0	6.5	14.5	4
91-877-1L-22	27	359	56.5	52.5	24.5	10.5	7.7	15.5	4
91-877-1-22	↓ 27	359	56.5	52.5	24.5	10.5	7.7	15.5	4
91-870-1L-22	30	403	62.7	58.5	27.0	11.4	8.2	17.0	2
91-870-1-22	↓ 30	403	62.7	58.5	27.0	11.4	8.2	17.0	2
91-882-1L-22	32	425	66.4	62.5	29.0	12.5	8.7	17.5	2
91-882-1-22	↓ 32	425	66.4	62.5	29.0	12.5	8.7	17.5	2

7件公制活头棘开两用快扳套装

Cr-V



件号 TK923-23C

- 7件公制活头棘开两用快扳10,12,13,14,15,17,19mm
- 布袋包装

6件公制活头棘开两用快扳组套

Cr-V




件号 TS102-23C

- 6件公制活头棘开两用快扳8,10,12,13,14,17mm
- 纤薄塑盒包装

公制精抛光活头棘开两用快扳

Cr-V



件号	规格(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	I(mm)	T(mm)	J(mm)	
91-888-1L-22	8	127	16.2	16.7	7.8	4.3	3.0	6.5	6
91-888-1-22	↓ 8	127	16.2	16.7	7.8	4.3	3.0	6.5	6
91-889-1L-22	9	131.5	18.2	18.6	8.8	4.6	3.1	6.9	6
91-889-1-22	↓ 9	131.5	18.2	18.6	8.8	4.6	3.1	6.9	6
91-890-1L-22	10	136	20.3	20.0	9.3	5.0	3.4	7.3	6
91-890-1-22	↓ 10	136	20.3	20.0	9.3	5.0	3.4	7.3	6
91-891-1L-22	11	141	22.5	21.8	10.2	5.4	3.8	7.7	6
91-891-1-22	↓ 11	141	22.5	21.8	10.2	5.4	3.8	7.7	6
91-892-1L-22	12	147.5	24.3	23.0	10.8	5.8	4.0	8.2	6
91-892-1-22	↓ 12	147.5	24.3	23.0	10.8	5.8	4.0	8.2	6
91-893-1L-22	13	154	26.8	25.2	11.8	6.1	4.1	8.6	6
91-893-1-22	↓ 13	154	26.8	25.2	11.8	6.1	4.1	8.6	6
91-894-1L-22	14	160	28.7	26.8	12.6	6.4	4.6	9.0	6
91-894-1-22	↓ 14	160	28.7	26.8	12.6	6.4	4.6	9.0	6
91-895-1L-22	15	169	30.5	28.3	13.3	6.9	4.8	9.4	6
91-895-1-22	↓ 15	169	30.5	28.3	13.3	6.9	4.8	9.4	6
91-896-1L-22	16	179	32.9	29.8	14.1	7.2	5.0	9.9	6
91-896-1-22	↓ 16	179	32.9	29.8	14.1	7.2	5.0	9.9	6
91-897-1L-22	17	190	34.5	31.8	15.2	7.6	5.3	10.3	6
91-897-1-22	↓ 17	190	34.5	31.8	15.2	7.6	5.3	10.3	6
91-898-1L-22	18	203	37.0	32.8	15.9	8.0	5.5	10.7	6
91-898-1-22	↓ 18	203	37.0	32.8	15.9	8.0	5.5	10.7	6
91-909-1L-22	19	215	39.2	33.9	16.8	8.6	5.8	11.2	6
91-909-1-22	↓ 19	215	39.2	33.9	16.8	8.6	5.8	11.2	6

产品上件号无“-1L-22”

12件公制棘开两用快扳套装

Cr-V



件号 TK924-23C

- 12件公制棘开两用快扳8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
- 布袋包装

6件公制棘开两用快扳组套

Cr-V




件号 TS103-23C

- 6件公制棘开两用快扳8,10,12,13,14,17mm
- 纤薄塑盒包装

公制精抛光棘开两用快扳

Cr-V



件号	规格 (mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	l(mm)	T(mm)	J(mm)
89-908-1-22	8	111	19.6	17.0	8.0	4.0	2.8	6.8
89-909-1-22	9	123	20.8	19.0	9.0	4.4	2.9	7.2
89-910-1-22	10	131	22.0	20.0	9.5	4.8	3.3	7.6
89-911-1-22	11	147	24.2	21.0	10.0	5.2	3.6	8.0
89-912-1-22	12	155	25.7	23.0	11.0	5.5	3.9	8.5
89-913-1-22	13	164	27.2	25.0	12.0	5.8	4.0	8.9
89-914-1-22	14	182	30.8	27.0	13.0	6.2	4.3	9.3
89-915-1-22	15	192	32.4	28.0	13.6	6.5	4.5	9.7
89-916-1-22	16	202	34.0	30.0	14.4	6.8	4.7	10.2
89-917-1-22	17	223	37.7	32.0	15.3	7.2	5.0	10.6
89-918-1-22	18	234	39.3	33.0	16.2	7.7	5.2	11.0
89-919-1-22	19	246	40.8	34.0	17.0	8.2	5.5	11.5

6件英制棘开两用快扳组套

Cr-V




件号 TS113-23C

- 6件英制棘开两用快扳5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
- 纤薄塑盒包装

英制精抛光棘开两用快扳

Cr-V



件号	规格 (")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	l(mm)	T(mm)	J(mm)
95-087-1-22	5/16	111	19.6	17.0	8.0	4.0	2.8	6.8
89-925-1-22	3/8	131	22.0	20.0	9.5	4.8	3.3	7.6
89-926-1-22	7/16	147	24.2	21.0	10.0	5.2	3.6	8.0
89-927-1-22	1/2	164	27.2	25.0	12.0	5.8	4.0	8.9
89-928-1-22	9/16	182	30.8	27.0	13.0	6.2	4.3	9.3
89-929-1-22	5/8	202	34.0	30.0	14.4	6.8	4.7	10.2
89-930-1-22	11/16	223	37.7	32.0	15.3	7.2	5.0	10.6
89-931-1-22	3/4	246	40.8	34.0	17.0	8.2	5.5	11.5




快扳系列

• 活头棘开两用快扳系列

坚固, 耐用
使用寿命长。

独特活头设计

头部新颖锁定按钮, 不仅方便活头在180°任意转动, 而且每一个位置都可以轻松锁定。



• 双向棘轮快扳系列

超快操作

正反转功能, 操作更方便。仅需5°即可扭转紧固件, 表现出色。



规格 (mm)	等级	公制两用扳手																							
		强力型公制两用长扳手					标准型两用扳手		公制两用大扳手		B系列两用扳手						公制双开口扳手			公制45°角双梅花扳手					
		23件套	14件套	11件套	9件套	8件	单件	6件	单件	单件	14件	14件	14件	12件	9件	8件	单件	13件套	6件套	单件	11件套	6件套	9件	单件	
5.5	★★	●				●	●											●	●	●					
6	★★	●				●	●			●								●	●	●					
7	★★	●				●	●			●								●	●	●					
8	★★	●	●		●		●	●		●			●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●
9	★★	●	●	●	●		●	●		●			●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●
10	★★	●	●	●	●		●	●		●			●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●
11	★★	●	●	●	●		●	●		●			●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●
12	★★	●	●	●	●		●	●		●			●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●
13	★★	●	●	●	●		●	●		●			●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●
14	★★	●	●	●	●		●	●		●			●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●
15	★★	●	●	●	●		●	●		●			●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●
16	★★	●	●		●		●	●		●			●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●
17	★★	●	●	●	●		●	●		●			●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●
18	★★	●	●		●		●	●		●			●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●
19	★★	●	●		●		●	●		●			●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●
20	★★	●				●	●			●								●	●	●		●	●	●	●
21	★★	●				●	●			●			●	●				●	●	●		●	●	●	●
22	★★	●	●	●		●	●			●			●	●	●			●	●	●		●	●	●	●
23	★★	●				●	●			●								●	●	●		●	●	●	●
24	★★	●	●		●		●			●			●	●	●			●	●	●		●	●	●	●
25	★★	●				●	●			●								●	●	●		●	●	●	●
26	★★	●				●	●			●								●	●	●		●	●	●	●
27	★★	●				●	●			●			●					●	●	●		●	●	●	●
28	★★	●				●	●			●								●	●	●		●	●	●	●
30	★★	●				●	●			●			●	●				●	●	●		●	●	●	●
32	★★	●				●	●			●			●	●				●	●	●		●	●	●	●
34	★★						●			●								●	●	●		●	●	●	●
35	★★						●			●								●	●	●		●	●	●	●
36	★★						●			●								●	●	●		●	●	●	●
38	★★						●			●								●	●	●		●	●	●	●
41	★★						●			●								●	●	●		●	●	●	●
42	★★						●			●								●	●	●		●	●	●	●
46	★★						●			●								●	●	●		●	●	●	●
48	★★						●			●								●	●	●		●	●	●	●
50	★★						●			●								●	●	●		●	●	●	●

表面镀铬镍

23件套公制精抛光两用长扳手

Cr-V



件号 93-616-22

- 23件公制精抛光两用长扳手: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,30,32mm

14件套公制精抛光两用长扳手

Cr-V



件号 93-614-22

- 14件公制精抛光两用长扳手: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24mm

11件套公制精抛光两用长扳手

Cr-V 

件号 93-611-22

- 11件公制精抛光两用长扳手: 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22mm

9件套公制精抛光两用长扳手

Cr-V 

件号 93-609-22

- 9件公制精抛光两用长扳手: 8,10,11,12,13,14,15,17,19mm

8件公制两用长扳手套装

Cr-V 

件号 TK907-23C

- 8件强力型公制精抛光两用长扳手5.5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24mm
- 布袋包装

强力型公制精抛光两用长扳手

Cr-V 

- 此扳手比标准型扳手长而厚, 适合于专业人士使用。

件号	规格 (mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	H(mm)	T(mm)	S(mm)
93-359-1-22	5.5	128	4.7	11.0	3.9	14.0	7.1	3.4	5.5
85-514-1-22	6	128	4.7	11.0	3.9	14.0	7.1	3.4	6
85-587-1-22	7	138.2	5.0	12.7	4.2	15.4	7.6	3.5	7
85-588-1-22	8	148.3	5.4	13.9	4.5	17.6	8.1	3.5	8
85-594-1-22	9	160.3	5.9	15.0	4.7	19.8	9.0	3.9	9
85-599-1-22	10	167.3	6.5	16.2	5.2	22.0	9.7	4.1	10
85-615-1-22	11	186.3	7.1	17.9	5.6	24.1	10.6	4.4	11
85-616-1-22	12	196.4	7.7	19.1	6.0	25.9	11.4	4.6	12
85-619-1-22	13	205.4	8.5	20.7	6.5	27.3	12.3	4.9	13
85-664-1-22	14	223.4	9.1	22.3	7.1	30.6	13.3	5.2	14
85-665-1-22	15	233.4	9.7	23.5	7.4	32.2	14.3	5.4	15
89-447-1-22	16	243.4	10.3	24.7	7.8	33.7	15.3	5.6	16
85-668-1-22	17	262.4	11.1	26.9	8.1	36.6	16.3	5.9	17
89-454-1-22	18	272.4	11.9	28.2	8.4	38.4	16.9	6.1	18
85-669-1-22	19	281.4	12.7	29.2	8.7	40.2	17.5	6.2	19
85-687-1-22	20	290.4	13.1	30.5	8.9	41.7	18.6	6.3	20
93-512-1-22	21	301.4	13.5	31.8	9.1	43.2	19.7	6.5	21
93-513-1-22	22	319.4	14.3	34.3	9.5	46.5	20.0	6.8	22
93-514-1-22	23	319.4	14.3	34.3	9.5	46.5	20.0	6.8	23
93-515-1-22	24	339.4	15.7	36.0	10.2	49.7	22.1	7.4	24
93-516-1-22	25	358.4	16.9	37.0	11.0	52.9	23.5	7.8	25
93-518-1-22	27	388.4	18.3	40.5	11.9	56.1	24.9	8.2	27
93-521-1-22	30	404.5	19.5	42.8	12.7	59.2	26.2	8.6	30
93-523-1-22	32	431.5	21.7	47.4	14.1	65.6	29.2	9.4	32

产品上件号无“-1-22”

• 材质: **Cr-V**, 表面镀铬

6件标准型精抛光两用扳手组套

Cr-V 

件号 TS121-23C

- 6件标准型精抛光两用扳手8, 10, 12, 13, 14, 17mm
- 纤薄塑盒包装

标准型精抛光两用扳手

Cr-V 


- 整体Cr-V钢锻造而成, 坚固耐用, 镀铬镍表面, 防锈耐腐蚀。
- 该扳手短而薄, 适用于狭小空间作业。

产品上件号无“-1-22”

件号	规格 (mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	H(mm)	T(mm)	S(mm)
95-906-1-22	6	100	4.7	10.1	4	15.5	6.6	2.7	6
95-907-1-22	7	110	5	11.5	4	17	7.2	2.8	7
95-908-1-22	8	120	5.5	12.8	4.5	19.2	7.8	3	8
95-787-1-22	9	130	5.9	14.2	4.5	21.2	8.4	3.3	9
95-788-1-22	10	140	6.5	15.6	5	23.2	9	3.5	10
95-789-1-22	11	150	6.9	16.9	5.4	25.3	9.8	3.7	11
95-790-1-22	12	160	7.3	18.3	5.5	27.2	10.6	3.9	12
95-791-1-22	13	170	7.8	19.7	5.9	29.4	11.4	4.1	13
95-792-1-22	14	180	8.3	21.2	6.2	31.5	12.2	4.4	14
95-909-1-22	15	190	8.6	22.5	6.4	33.2	12.8	4.6	15
95-910-1-22	16	200	8.9	24	6.7	34.7	13.1	4.8	16
95-793-1-22	17	210	9.3	25.3	6.9	36.5	13.8	5	17
95-911-1-22	18	220	9.9	26.8	7.2	38.7	14.4	5.2	18
95-912-1-22	19	230	10.5	28.1	7.4	40.7	15	5.4	19


产品上件号无“-1-22”

公制两用大扳手

Cr-V 

件号	规格 (mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	H(mm)	T(mm)	S(mm)
93-548-1-22	34	460	19.2	50.5	17.4	68.7	25.4	10.9	34
89-775-1-22	35	460	19.2	50.5	17.4	68.7	25.4	10.9	35
89-721-1-22	36	513	20.4	56.3	18.4	75.0	27.8	12.1	36
89-776-1-22	38	513	20.4	56.3	18.4	75.0	27.8	12.1	38
89-722-1-22	41	564	21.6	63.5	19.8	87.9	30.2	13.3	41
93-549-1-22	42	564	21.6	63.5	19.8	87.9	30.2	13.3	42
89-723-1-22	46	613	23.0	69.3	21.2	94.4	33.3	14.7	46
89-778-1-22	48	667	24.6	75.8	22.8	107.3	36.5	16.3	48
89-779-1-22	50	667	24.6	75.8	22.8	107.3	36.5	16.3	50

B系列两用扳手

Cr-V 

- 整体碳钢锻造, 扭矩超过美国ASME标准
- 表面镀铬, 喷砂哑光处理, 防锈耐磨, 不反光

件号	规格(mm)	A(mm)	L(mm)	B1(mm)	C(mm)	C1(mm)
STMT80215-8-23	6	6	100.5	11.2	4.1	5.4
STMT80216-8-23	7	7	109.5	12	4.2	5.6
STMT80217-8-23	8	8	115.5	13.4	4.6	6.2
STMT80218-8-23	9	9	126.5	15.2	4.7	6.6
STMT80219-8-23	10	10	135.5	15.9	5.1	7.1
STMT80220-8-23	11	11	148.5	17.4	5.7	7.5
STMT80222-8-23	12	12	157.5	18.7	5.9	7.9
STMT80223-8-23	13	13	167	20	6.6	8.3
STMT80224-8-23	14	14	181	21.8	6.8	8.8
STMT80225-8-23	15	15	191	23	7.0	9.2
STMT80226-8-23	16	16	201	24.4	7.3	9.7
STMT80229-8-23	17	17	216.5	26.1	7.6	10.1
STMT80231-8-23	18	18	227	27.5	7.8	10.7
STMT80233-8-23	19	19	237.5	28.7	8	11.2
STMT80234-8-23	20	20	249	30.1	8.3	11.6
STMT80235-8-23	21	21	260.5	31.6	8.6	12
STMT80236-8-23	22	22	278	33.2	8.9	12.4
STMT80238-8-23	23	23	289	34.6	9.2	12.7
STMT80239-8-23	24	24	300.5	35.8	9.6	13.1
STMT80240-8-23	25	25	316.5	37.5	10	13.6
STMT80241-8-23	26	26	321.5	38.2	10.2	13.8
STMT80242-8-23	27	27	342.5	40.1	10.8	14.4
STMT80243-8-23	28	28	357.5	41.9	11.3	15
STMT80244-8-23	30	30	367.5	43.3	11.5	15.2
STMT80245-8-23	32	32	394.5	46.9	12.1	16.5

B系列两用扳手组套

Cr-V 

- 采用高强度塑料插架固定扳手, 结构紧凑, 携带方便

件号	扳手数量(件)	规格 (mm)
STMT78099-8-23	8	8,10,11,12,13,14,17,19
STMT78098-8-23	9	8,9,10,11,12,13,14,15,17
STMT78097-8-23	12	6,8,10,11,12,13,16,17,18,19,22,24
STMT78092-8-23	14	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24

B系列两用扳手套装

Cr-V 

- 采用涂纶布袋包装, 可平放取用, 也可卷起收纳

件号	扳手数量(件)	规格 (mm)
STMT80946-8-23	14	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24
STMT80944-8-23	14	10,11,12,13,14,17,18,19,21,22,24,27,30,32

13件套公制精抛光双开口扳手

Cr-V 

件号 93-613-22

- 13件公制精抛光双开口扳手: 6x7,8x10,10x12,11x13,12x14,14x17,17x19,19x21,21x23,22x24,23x26,24x27,30x32mm

6件套公制精抛光双开口扳手

Cr-V 

件号 93-608-22

- 6件公制精抛光双开口扳手: 6x7,8x10,11x13,12x14,17x19,21x23mm

11件套公制精抛光45°角双梅花扳手

Cr-V




件号 94-406-23

- 11件公制精抛光双梅花扳手: 8x10,10x12,11x13,12x14,14x17,17x19,19x21,21x23,22x24,23x26,24x27mm

公制精抛光双开口扳手

Cr-V



- 整体Cr-V钢锻造而成, 坚固耐用。
- 镀铬镍表面, 防锈耐腐蚀。

件号	规格 (mm)	L(mm)	C(mm)	T(mm)	H(mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	S',S ₂ (mm)
93-392-1-22	6x7	108.2	5.0	3.5	7.9	14.4	17.3	6x7
88-124-1-22	6x8	115.5	5.0	3.5	7.9	14.4	17.4	6x8
88-138-1-22	7x9	128.2	5.4	3.9	7.9	17.7	19.8	7x9
93-393-1-22	8x10	128.2	5.4	3.9	7.9	17.7	19.8	8x10
88-043-1-22	10x11	133	5.9	4.2	10.2	21.1	24.4	10x11
93-394-1-22	10x12	133	5.9	4.2	10.2	21.1	24.4	10x12
93-395-1-22	11x13	146.2	6.6	4.9	11.4	24.8	27.8	11x13
93-396-1-22	12x14	156.8	7.8	5.8	13.8	27.8	31.1	12x14
88-153-1-22	13x15	179	7.8	5.8	13.8	31.1	34.4	13x15
93-397-1-22	14x17	179	7.8	5.8	13.8	31.1	34.4	14x17
88-154-1-22	16x18	198.1	8.3	6.3	15.0	34.4	37.8	16x18
93-398-1-22	17x19	221.9	8.6	6.6	16.2	37.8	41.1	17x19
93-399-1-22	19x21	237.7	10.0	8.0	18.0	41.1	47.8	19x21
93-077-1-22	21x23	253.2	10.5	8.0	18.6	44.4	47.8	21x23
93-078-1-22	22x24	253.2	10.5	8.0	18.6	44.4	47.8	22x24
93-079-1-22	23x26	271.9	10.9	8.4	21.0	51.1	52.8	23x26
93-080-1-22	24x27	292.65	10.3	7.8	19.7	49.9	51.9	24x27
93-312-1-22	30x32	338	13.0	10.1	24.1	56.4	66.7	30x32

产品上件号无 "-1-22"

6件套公制精抛光45°角双梅花扳手

Cr-V




件号 94-405-23

- 6件公制精抛光双梅花扳手: 8x10,11x13,12x14,17x19,21x23,22x24mm

公制精抛光45°角双梅花扳手

Cr-V



- 整体Cr-V钢锻造而成, 坚固耐用。
- 镀铬镍表面, 防锈耐腐蚀。

件号	规格 (mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	A ₁ (mm)	B ₁ (mm)	H(mm)	T(mm)
93-901-1-23	8x10	173	6.3	14.3	6.4	15.9	8.9	4.1
93-902-1-23	10x12	191	6.7	15.7	7.2	18.1	10.3	4.5
93-903-1-23	11x13	211	7.2	18.1	8.1	20.5	11.6	5.0
93-904-1-23	12x14	233	8.1	20.5	9.3	23.4	12.1	5.4
93-905-1-23	14x17	244	9.5	23.4	11.1	27.7	13.1	6.6
96-998-1-23	16x18	245	10.6	24.8	11.1	27.7	13.7	6.6
93-906-1-23	17x19	264	11.1	27.7	11.8	28.7	15.4	6.9
93-907-1-23	19x21	292	12.0	28.7	12.5	33.6	16.6	7.9
93-908-1-23	21x23	323	12.3	33.6	14.3	35.3	17.6	9.0
93-909-1-23	22x24	323	12.3	33.6	14.3	35.3	17.6	9.0
93-910-1-23	23x26	342	14.6	35.3	14.6	37.0	19.0	9.8
93-911-1-23	24x27	342	14.6	35.3	14.6	37.0	19.0	9.8
96-999-1-23	30x32	390	15.7	44.6	16.7	47.9	22.3	11.3

产品上件号无 "-1-22"

9件公制45°角双梅花扳手套装

Cr-V



件号 TK905-23C

- 9件公制精抛光45°角双梅花扳手: 8x10,10x12,11x13,12x14,14x17,17x19,19x21,21x23,24x27mm
- 布袋包装

新产品

英制扳手

规格 (")	等级	强力型英制两用长扳手		英制双开口扳手	英制45°角双梅花扳手
		11件套	单件		
1/4	★★	●	●	●	
5/16	★★	●	●	●	
3/8	★★	●	●	●	●
7/16	★★	●	●	●	●
1/2	★★	●	●	●	●
9/16	★★	●	●	●	●
5/8	★★	●	●	●	●
11/16	★★	●	●	●	●
3/4	★★	●	●	●	●
13/16	★★	●	●	●	●
7/8	★★	●	●	●	●
15/16	★★	●	●	●	●
1	★★		●		●

特点	布袋包装	更长更厚的强力型扳手	一把扳手, 两种开口规格	一把扳手, 两种梅花规格
页码	52	52	52	52

- 材质: Cr-V, 表面镀铬镍

11件套英制精抛光两用长扳手

Cr-V




件号 94-400-22

- 11件英制精抛光两用长扳手: 1/4",5/16",3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4",13/16",7/8"

英制精抛光双开口扳手

Cr-V




件号	规格 (")	L(mm)	T(mm)	H(mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	S',S ₂ (mm)
88-000-1-22	1/4x5/16	115.5	3.5	7.9	14.4	17.4	1/4"x5/16"
88-041-1-22	3/8x7/16	133	4.2	10.2	21.1	24.4	3/8"x7/16"
88-042-1-22	1/2x9/16	156.8	5.8	13.8	27.8	31.1	1/2"x9/16"
88-085-1-22	9/16x5/8	179	5.8	13.8	31.1	34.4	9/16"x5/8"
88-093-1-22	5/8x3/4	199.6	6.3	15.0	34.4	41.1	5/8"x3/4"
88-103-1-22	11/16x13/16	202.2	6.8	16.8	37.8	44.4	11/16"x13/16"
88-122-1-22	3/4x7/8	237.7	8.0	18.0	41.1	47.8	3/4"x7/8"

产品上件号无 "-1-22"

强力型英制精抛光两用长扳手

Cr-V




- 此扳手比标准型扳手长而厚, 更适用于专业人士使用。

件号	规格 (")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	H(mm)	T(mm)	S (")
80-017-1-22	1/4	128	4.7	11.0	3.9	14.0	7.1	3.4	1/4"
85-000-1-22	5/16	148.3	5.4	13.9	4.5	17.6	8.1	3.5	5/16"
85-015-1-22	3/8	167.3	6.5	16.2	5.2	22.0	9.7	4.1	3/8"
85-160-1-22	7/16	186.3	7.1	17.9	5.6	24.1	10.6	4.4	7/16"
85-226-1-22	1/2	205.4	8.5	20.7	6.5	27.3	12.3	4.9	1/2"
85-227-1-22	9/16	223.4	9.1	22.3	7.1	30.6	13.3	5.2	9/16"
85-355-1-22	5/8	243.4	10.3	24.7	7.8	33.7	15.3	5.6	5/8"
85-359-1-22	11/16	262.4	11.1	26.9	8.1	36.6	16.3	5.9	11/16"
85-470-1-22	3/4	281.4	12.7	29.2	8.7	40.2	17.5	6.2	3/4"
85-471-1-22	13/16	301.4	13.5	31.8	9.1	43.2	19.7	6.5	13/16"
85-472-1-22	7/8	319.4	14.3	34.3	9.5	46.5	20.0	6.8	7/8"
85-473-1-22	15/16	339.4	15.7	36.0	10.2	49.7	22.1	7.4	15/16"
85-478-1-22	1	358.4	16.9	37.0	11.0	52.9	23.5	7.8	1"

产品上件号无 "-1-22"

英制45°角精抛光双梅花扳手

Cr-V



- 整体Cr-V钢锻造而成, 坚固耐用。
- 镀铬镍表面, 防锈耐腐蚀。

件号	规格 (")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	A ₁ (mm)	B ₁ (mm)	H(mm)	T(mm)
93-912-1-23	3/8x7/16	191	6.7	15.7	7.2	18.1	10.3	4.5
93-913-1-23	1/2x9/16	233	8.1	20.5	9.3	23.4	12.1	5.4
93-914-1-23	11/16x3/4	264	11.1	27.7	11.8	28.7	15.4	6.9
93-915-1-23	13/16x7/8	323	12.3	33.6	14.3	35.3	17.6	9.0
93-916-1-23	7/8x15/16	323	12.3	33.6	14.3	35.3	17.6	9.0
93-917-1-23	15/16x1	342	14.6	35.3	14.6	37.0	19.0	9.8


产品上件号无 "-1-22"

特殊扳手

类别	子类	等级	材质	规格 (mm)	表面处理	特点	页码
公制双口尖尾棘轮扳手	—	★★	Cr-V	10x12,11x13,12x14,14x17,17x19,17x21,19x21,19x22,22x24,24x27	发黑电镀	双口对应 2 种规格	53
公制油管扳手	—	★★	Cr-V	8x10, 9x11, 13x14, 16x17	镀铬镍	—	53
敲击扳手	梅花敲击扳手	★★	Cr-V	27-120	本色	可敲击, 厚重耐用	54
	开口敲击扳手	★★	Cr-V	30-105	本色	可敲击, 厚重耐用	54

公制双口尖尾棘轮扳手

Cr-V




- 整体铬钒钢Cr-V锻造, 强度高
- 表面发黑电镀处理, 美观耐用
- 请勿使用接杆或加力杆驱动!

件号	规格(mm)	A(mm)	W(mm)	H(mm)	B(mm)	🔩
94-172-2-23	10x12	245	32	38	15	6
94-172-1-23 ↓	10x12	225	28.2	40		6
94-173-2-23	11x13	245	32	38	15	6
94-173-1-23 ↓	11x13	225	28.2	40		6
94-174-2-23	12x14	245	32	38	15	6
94-174-1-23 ↓	12x14	225	28.2	40		6
94-175-2-23	14x17	280	36	45	16	6
94-175-1-23 ↓	14x17	267	34	45		6
94-176-2-23	17x19	310	42	50	18	6
94-176-1-23 ↓	17x19	309.5	40.7	50		6
94-177-2-23	17x21	310	42	50	18	6
94-177-1-23 ↓	17x21	309.5	40.7	50		6
94-178-2-23	19x21	310	42	50	18	6
94-178-1-23 ↓	19x21	309.5	40.7	50		6
95-051-2-23	19x22	310	42	50		6
95-051-1-23 ↓	19x22	309.5	40.7	50		6
94-179-2-23	22x24	365	52	55	20	6
94-179-1-23 ↓	22x24	365	52	56		6
94-180-2-23	24x27	365	52	55	20	6
94-180-1-23 ↓	24x27	365	52	56		6
95-052-2-23	24x30	415	62	62		6
95-053-2-23	30x32	415	62	62		6
95-054-2-23	32x36	445	79	90		6

产品上件号无“-1-23”

公制油管扳手

Cr-V



件号	规格(mm)	L(mm)	H(mm)	T(mm)	C(mm)	🔩
87-392-1-22	8x10	146.5	9.8	4	7.5	6
93-089-1-22	9x11	152.4	10.7	4.3	7.9	6
93-087-1-22	13x14	178.6	13.1	5.7	10	6
93-088-1-22 ©	16x17	196	15.1	6.4	11.6	6

产品上件号无“-1-22”

© 需要预定



公制外六角螺栓和套筒扳手对边尺寸对照表

螺栓尺寸	对应扳手或套筒对边尺寸	螺栓尺寸	对应扳手或套筒对边尺寸
M3	5.5mm	M27	41mm46mm
M4	7mm	M30	50mm55mm
M5	8mm	M33	60mm65mm70mm
M6	10mm	M36	75mm
M8	13mm(14mm)	M39	80mm
M10	16mm(17mm)	M42	85mm90mm95mm
M12	18mm(19mm)	M45	
M14	21mm(22mm)	M48	
M16	24mm	M52	
M18	27mm	M56	
M20	30mm	M60	
M22	34mm	M64	
M24	36mm		


•注: 括号里的尺寸为GB 旧标准尺寸

公制内六角螺栓与内六角扳手尺寸对照表

公制内六角螺栓规格	与内六角扳手对应尺寸	公制内六角螺栓规格	与内六角扳手对应尺寸
M3	2.5	M14	12
M4	3	M16	14
M5	4	M18	14
M6	5	M20	17
M8	6	M22	17
M10	8	M24	19
M12	10	M27	19

梅花敲击扳手

Cr-V




- 采用Cr-V锻造, 厚重耐用。
- 表面采用本色处理, 不作发黑, 精致美观。

件号	规格(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	🔩
96-911-23	27	180	46	16	1
96-913-23	30	190	52	17	1
96-914-23	32	190	52	17	1
96-915-23	36	205	58	20	1
96-917-23	41	230	66	20	1
96-918-23	46	240	74	22	1
96-919-23	50	255	80	24	1
96-920-23	55	270	86	25	1
96-921-23	60	280	93	26	1
96-922-23	65	300	102	30	1
96-923-23	70	330	110	33	1
96-924-23	75	330	110	33	1
96-925-23	80	360	126	36	1
96-926-23	85	360	126	36	1
96-927-23	90	390	142	40	1
96-928-23	95	390	142	40	1
96-929-23	100	420	155	45	1
96-930-23	105	420	155	45	1
96-931-23	110	450	170	45	1
96-932-23	115	450	170	45	1
96-934-23	120	480	182	54	1

开口敲击扳手

Cr-V




- 采用Cr-V锻造, 厚重耐用。
- 表面采用本色处理, 不作发黑, 精致美观。

件号	规格(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	🔩
96-936-23	30	190	62.3	17	1
96-938-23	32	190	66.5	17	1
96-939-23	36	210	74.8	18	1
96-940-23	41	230	85.2	19	1
96-941-23	46	250	95.5	21	1
96-950-23	50	275	80	22	1
96-951-23	55	302	86	24	1
96-952-23	60	315	93	26	1
96-953-23	65	336	102	28	1
96-954-23	70	367	110	30	1
96-955-23	75	384	110	32	1
96-956-23	80	408	174	34	1
96-957-23	85	408	174	34	1
96-958-23	90	445	194	38	1
96-959-23	95	445	194	38	1
96-960-23	100	485	215	44	1
96-961-23	105	485	215	44	1

套筒扳手			
类别	L形套筒扳手		公制 T 型套筒扳杆
等级	★★		★
规格 (mm)	6 角 (长套筒)	12 角 (套筒)	6 角 (长套筒)
6	●		
7	●		
8	●		●
9	●		●
10	●		●
11	●		●
12	●		●
13	●		●
14	●		●
15	●		●
16	●		●
17	●		●
18	●		●
19	●		●
20	●		●
21	●		●
22	●		●
23	●		●
24	●		●
材质	Cr-V		Cr-V
特点	6 角长套筒和 12 角套筒组合		T 形扳杆, 使用省力

L形套筒扳手

Cr-V



螺杆穿透功能, 12角套筒端可穿过长螺杆, 套在螺母上转动。



可伸入狭小或有深度的空间使用, 并可接加长杆, 加力驱动螺母。


- 铬钒钢 (Cr-V) 锻造, 整体淬火, 硬度在HRC44以上。
- 表面雾面镀铬, 美观防锈。
- 6角长套筒+12角套筒+L形接杆的组合, 既可快速转动螺母, 又可施力旋紧螺母。
- 螺杆穿透功能, 12角套筒端可穿过长螺杆, 套在螺母上转动。
- 可伸入狭小或有深度的空间使用, 并可接加长杆, 加力驱动螺母。

件号	规格(mm)	L(mm)	ΦB(mm)	C(mm)	ΦD(mm)	H(mm)	P(mm)	◆
13-458-23	6	102	10	24.5	4.5	16	6	1
13-459-23	7	106	11	26.5	4.5	17	7	1
13-370-23	8	114	12.5	30	6	19	8	1
13-371-23	9	122	13.5	31.5	6	20	9	1
13-372-23	10	129	15	34.5	7	24	10	1
13-373-23	11	136	16.5	36	7	25	11	1
13-374-23	12	144	18	42	8	28	11	1
13-375-23	13	152	19.5	43.5	8	30	12	1
13-376-23	14	160	21	46.5	9	32	13	1
13-377-23	15	169	22.5	48	10	34	14	1
13-378-23	16	178	24	54.5	12	37	16	1
13-379-23	17	187	25.5	57	12	39	17	1
13-380-23	18	195	26.5	58.5	12	40	18	1
13-381-23	19	204	28.5	61	12	41	19	1
13-382-23	20	212	29.5	62	13	43	20	1
13-383-23	21	221	30.5	65	14	46	21	1
13-384-23	22	230	32	67	14	48	22	1
13-385-23	23	240	33.5	77	15	51	23	1
13-386-23	24	250	34.5	78.5	16	54	24	1

公制 T 形套筒扳杆

新产品

Cr-V




- 优质铬钒钢锻造。
- 薄壁设计。

STANLEY 件号	件号	规格(mm)	L(mm)	A(mm)	◆
STMT93302-8-23	93-302-1-22	8	310	200	10
STMT93303-8-23	93-303-1-22	9	310	200	10
STMT93304-8-23	93-304-1-22	10	310	200	10
STMT93305-8-23	93-305-1-22	11	310	200	10
STMT93306-8-23	93-306-1-22	12	310	200	10
STMT93307-8-23	93-307-1-22	13	310	250	10
STMT93308-8-23	93-308-1-22	14	310	250	10
STMT93309-8-23	93-309-1-22	17	315	250	10
STMT93311-8-23	93-311-1-22	19	315	250	10

活动扳手								
类别	等级	材质	规格 (mm)	规格 (")	表面处理	手柄材质	特点	页码
双色柄铬钒钢活动扳手	★★	Cr-V	150,200,250,300	6,8,10,12	磷化发黑	橡胶 + 塑料	大开口钳头, 握持舒适	56
高档双色沾塑柄活动扳手	★★	Cr-V	150,200,250,300	6,8,10,12	镀铬	塑料 PVC	双层沾塑护套手柄	56
黄色沾塑活动扳手	★★	Cr-V	609	24	镀铬	塑料 PVC		56
活动扳手	★	钢	100,150,200,250,300,375,450	4,6,8,10,12,15,18	镀铬	—		56
B 系列沾塑柄活动扳手	★	钢	105,156,207,257,308,384,461	4,6,8,10,12,15,18	镀铬	塑料 PVC	沾塑护套手柄	56

双色柄铬钒钢活动扳手

Cr-V




- 铬钒钢 (Cr-V) 锻造, 整体淬火, 硬度韧性更佳。
- 表面黑色磷化处理, 钳头抛光, 美观耐用。
- 橡胶双色复合材料手柄, 握持舒适, 防滑耐磨损。
- 精密螺母, 钳口开合自如, 调整精确。
- 钳口双面镭射公英制刻度, 便于使用。
- 钳开口尺寸加宽, 适用范围大。

件号	规格(英寸)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	T(mm)	◆
90-947-23	6	175	≤25	51	11	6
90-948-23	8	220	≤26	63	13	6
90-949-23	10	265	≤35	71	15	4
90-950-23	12	320	≤42	85	18	4

高档双色沾塑柄活动扳手

Cr-V




- Cr-V 高级合金钢锻造而成, 整体淬火硬度高夹持强劲。
- 双色沾塑手柄握持舒适, 钳口上镭射刻度, 便于操作。

件号	规格(英寸)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	T(mm)	◆
95-046-1-23	6	150	≤19	44.5	11.1	6
95-047-1-23	8	200	≤24	55.5	12.6	6
95-048-1-23	10	250	≤30	68.5	15.2	6
95-049-1-23	12	300	≤36	82	18	6

产品上件号无“-1-23”

黄色沾塑活动扳手


Cr-V



- 整体Cr-V 钢锻造而成。
- 钳口经过淬硬, 回火处理, 夹持强劲。
- 精密螺母, 开合自如。
- 钳口上镭射刻度, 便于操作。

件号	规格(英寸)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	T(mm)	◆
97-797-23	24	609	≤62	139	28.2	1

活动扳手




- 整体优质碳钢锻造。
- 钳口经过淬硬, 回火处理, 夹持强劲。
- 精密螺母, 开合自如。
- 通身雾化处理, 全面防锈。
- 钳口上镭射刻度, 便于操作。

件号	规格(英寸)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	T(mm)	◆
87-430-1-23	4	100	≤13	31	8.7	6
87-431-1-23	6	150	≤19	44.5	11.1	6
87-432-1-23	8	200	≤24	55.5	12.6	6
87-433-1-23	10	250	≤30	68.5	15.2	6
87-434-1-23	12	300	≤36	82	18	6
87-435-1-23	15	375	≤46	103	23.2	4
87-371-1-23	18	450	≤55	120	25.6	2

产品上件号无“-1-23”

B 系列沾塑柄活动扳手

新产品



- 整体优质碳钢锻造
- 钳口热处理, 硬度HRC45
- 精密螺母, 开合自如
- 手柄表面沾塑处理, 握持舒适
- 钳口镭射精准刻度

件号	规格(英寸)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	T(mm)	◆
STAD01004-23	4	105	≤13	31	8.7	6
STAD01006-23	6	156	≤19	44.5	11.1	6
STAD01008-23	8	207	≤24	55.5	12.6	6
STAD01010-23	10	257	≤30	68.5	15.2	6
STAD01012-23	12	308	≤36	82	18	6
STAD01015-23	15	384	≤46	103	23.2	4
STAD01018-23	18	461	≤55	120	25.6	2

产品上件号无“STAD”和“-23”

扭矩扳手

类别	子类	等级	扭矩范围 (N.m)	规格										页码
				扭矩最小刻度 (N.m)	精度	驱动端 (mm)	正反反转杆	棘轮齿数	刻度显示方式	材质	手柄材质	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)	
固定棘轮头	1/4" 系列	★★★	1-5	0.05	±6%	6.3	●	72	钢柄压印刻度	钢	—	197	0.3	57
	1/4" 系列	★★★	5-25	0.1	±3%	6.3	●	72	钢柄压印刻度	钢	—	300	0.5	57
	3/8" 系列	★★★	10-50	0.5	±3%	10	●	72	视窗显示刻度	钢	塑胶	357	0.9	57
	1/2" 系列	★★★	20-100	1	±3%	12.5	●	72	视窗显示刻度	钢	塑胶	416	1.04	57
	1/2" 系列	★★★	40-200	2	±3%	12.5	●	72	视窗显示刻度	钢	塑胶	479	1.22	57
	1/2" 系列	★★★	60-340	2	±3%	12.5	●	72	视窗显示刻度	钢	塑胶	632	1.54	57
	3/4" 系列	★★★	120-600	2	±3%	19	●	72	钢柄压印刻度	钢	塑胶	990	5.16	58
可换头	3/4" 系列	★★★	200-1000	4	±3%	19	●	72	钢柄压印刻度	钢	塑胶	1280	5.90	58
	12×9mm 方孔	★★★	10-50	0.5	±3%	12×9	—	—	视窗显示刻度	钢	塑胶	333	0.85	58
	12×9mm 方孔	★★★	20-100	1	±3%	12×9	—	—	视窗显示刻度	钢	塑胶	395	0.99	58
	18×14mm 方孔	★★★	40-200	2	±3%	18×14	—	—	视窗显示刻度	钢	塑胶	460	1.34	58
固定棘轮头	18×14mm 方孔	★★★	60-340	2	±3%	18×14	—	—	视窗显示刻度	钢	塑胶	610	1.55	58
	1" 系列	★★☆	30-15-00	5	±4%	25.4	●	48	钢柄压印刻度	钢	—	1260	9.2	59
1" 系列	★★☆	30-2000	10	±4%	25.4	●	48	钢柄压印刻度	钢	—	1260	9.2	59	

1/4" 系列扭矩扳手



- 72齿精密棘轮, 仅需转动5°即可驱动套筒。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 N.m	驱动方尺寸(英寸)	扭矩最小刻度	精度	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)
SE-01-005	1-5	1/4	0.05	6%	197	0.30

3/8" 系列扭矩扳手



- 72齿精密棘轮, 仅需转动5°即可驱动套筒。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 N.m	驱动方尺寸(英寸)	扭矩最小刻度	精度	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)
SE-01-050	10-50	3/8	0.5	3%	357	0.90

1/4" 系列扭矩扳手



- 72齿精密棘轮, 仅需转动5°即可驱动套筒。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 N.m	驱动方尺寸(英寸)	扭矩最小刻度	精度	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)
SE-01-025	5-25	1/4	0.1	3%	300	0.50

1/2" 系列扭矩扳手



- 72齿精密棘轮, 仅需转动5°即可驱动套筒。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 N.m	驱动方尺寸(英寸)	扭矩最小刻度	精度	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)
SE-01-100	20-100	1/2	1	3%	416	1.04

1/2" 系列扭矩扳手



- 72齿精密棘轮, 仅需转动5°即可驱动套筒。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 N.m	驱动方尺寸(英寸)	扭矩最小刻度	精度	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)
SE-01-200	40-200	1/2	2	3%	479	1.22

1/2" 系列扭矩扳手



- 72齿精密棘轮, 仅需转动5°即可驱动套筒。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 N.m	驱动方尺寸(英寸)	扭矩最小刻度	精度	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)
SE-01-340	60-340	1/2	2	3%	632	1.54

3/4" 系列扭矩扳手



- 72齿精密棘轮, 仅需转动5°即可驱动套筒。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 N.m	驱动方尺寸(英寸)	扭矩最小刻度	精度	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)
SE-01-600	120-600	3/4	2	3%	990	5.16

3/4" 系列扭矩扳手



- 72齿精密棘轮, 仅需转动5°即可驱动套筒。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 N.m	驱动方尺寸(英寸)	扭矩最小刻度	精度	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)
SE-01-K00	200-1000	3/4	4	3%	1280	5.90

可换头扭矩扳手10-50N.m



- 前端驱动可更换为: 开口、梅花、棘轮等多种插件, 并且更换方便, 使用安全。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 N.m	插件安装尺寸(WxH)	扭矩最小刻度	精度	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)
SE-02-050	10-50	12x9mm	0.5	3%	333	0.85

可换头扭矩扳手40-200N.m



- 前端驱动可更换为: 开口、梅花、棘轮等多种插件, 并且更换方便, 使用安全。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 N.m	插件安装尺寸(WxH)	扭矩最小刻度	精度	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)
SE-02-200	40-200	18x14mm	2	3%	460	1.34

可换头扭矩扳手20-100N.m



- 前端驱动可更换为: 开口、梅花、棘轮等多种插件, 并且更换方便, 使用安全。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 N.m	插件安装尺寸(WxH)	扭矩最小刻度	精度	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)
SE-02-100	20-100	12x9mm	1	3%	395	0.99

可换头扭矩扳手60-340N.m



- 前端驱动可更换为: 开口、梅花、棘轮等多种插件, 并且更换方便, 使用安全。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 N.m	插件安装尺寸(WxH)	扭矩最小刻度	精度	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)
SE-02-340	60-340	18x14mm	2	3%	610	1.55

史丹利意大利进口扭矩扳手系列

史丹利工具百科

- 法国零件, 意大利装配, 每支扳手均配有检测报告和合格证。
- 输出扭矩值精度+/-3% (SE-01-005精度+/-6%)。
- 内部构件(除弹簧外)均由高强度金属锻造而成, 使用寿命长。
- 12个月保用期, 保用期内提供免费的校准和维修服务。
- 双刻度尺, 可精确设定扭矩值。
- 锁定环靠近虎口处, 可避免误操作改变设定扭矩值。
- 手柄人体工程学优化设计, 握持舒适, 大大降低高强度操作时产生的疲劳感。
- 达到设定扭矩值时, 发出清晰的报警声, 并且在手柄上可感觉到震动。
- 配有存储包装, 维护保养方便。

1" 系列预置式扭矩扳手300-1500N.m 新产品

1/2" 12个月保用



- 48齿精密棘轮, 仅需转动7.5° 即可驱动套筒。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 (N.m)	驱动方尺寸 (")	扭矩最小刻度	精度	扳手长度(mm)	扳手重量(kg)	
SE-03-1K5	300-1500	1	5	4%	1260	9.2	1

1" 系列预置式扭矩扳手400-2000N.m 新产品

1/2" 12个月保用



- 48齿精密棘轮, 仅需转动7.5° 即可驱动套筒。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 (N.m)	驱动方尺寸 (")	扭矩最小刻度	精度	扳手长度(mm)	扳手重量(kg)	
SE-03-2K	400-2000	1	10	4%	1260	9.2	1

史丹利意大利进口扭矩扳手使用

- 向下拉住手柄上方的黄色锁定环后, 通过转动手柄设定扭矩;
- 单手握住手柄, 将施力点放在手柄中间, 保持扳手水平;
- 匀速施力, 并与扭矩扳手保持正确的角度;
- 当扭矩扳手发出“咔嚓”响声时, 迅速停止施力;
- 使用时不可超过扭矩扳手的最大值, 这样可能造成内部结构的失效。
- 不要用扭矩扳手去松开那些很紧的螺栓;
- 保持扭矩扳手清洁, 使用结束后需将扭矩调节到最小值后储存;
- 建议定期 (使用1年或1万次) 对检扭矩扳手进行校准;

扭矩扳手



视频说明书

扫一扫观看产品使用视频

类别	等级	扭矩范围 (N.m)	扭矩最小分辨率 (N.m)	精度	角度测量	可换插件	赠送插件	材质	手柄材质	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)	页码
数显扭矩扳手 1.5-30N.m	★★★	1.5-30	0.01	±2%	—	●	1/4" 棘轮头	钢	塑胶	319	1.4	60
数显扭矩扳手 6.8-135N.m	★★★	6.8-135	0.1	±2%	—	●	3/8" 棘轮头	钢	塑胶	415	1.57	60
数显扭矩扳手 10-200N.m	★★★	10-200	0.1	±2%	—	●	1/2" 棘轮头	钢	塑胶	530	2.17	60
数显扭矩扳手 17-340N.m	★★★	17-340	0.1	±2%	—	●	1/2" 棘轮头	钢	塑胶	650	2.32	60
数显角度扭矩扳手 1.5-30N.m	★★★	1.5-30	0.01	±2%	0° - 999°	●	1/4" 棘轮头	钢	塑胶	319	1.4	61
数显角度扭矩扳手 6.8-135N.m	★★★	6.8-135	0.1	±2%	0° - 999°	●	3/8" 棘轮头	钢	塑胶	415	1.57	61
数显角度扭矩扳手 10-200N.m	★★★	10-200	0.1	±2%	0° - 999°	●	1/2" 棘轮头	钢	塑胶	530	2.17	61
数显角度扭矩扳手 17-340N.m	★★★	17-340	0.1	±2%	0° - 999°	●	1/2" 棘轮头	钢	塑胶	650	2.32	61

数显扭矩扳手1.5-30N.m 12个月保用



- 数字扭矩值显示, 直观方便。
- ±2% 精度 (在最大操作值的 20%~100%)。
- 顺时针及逆时针方向皆可操作。
- 蜂鸣器及 LED灯多级警示 (达到预设扭矩值时)。
- 独有扭矩精度调整软件 (输入扳手插件长度尺寸, 可自动调整扭矩值, 使精度更精准)。
- 可随时切换4种扭矩单位N.m, lbf.in, lbf.ft, kgf.cm。
- 峰值保持 (Peak Hold)与追踪 (Track)模式。
- 赠送棘轮头插件, 并可更换开口头、梅花头等插件。
- TPU高级塑胶材质握把, 手感舒适。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 (N.m)	棘轮头驱动方尺寸	插件安装尺寸 (WxH)	扭矩最小分辨率 (N.m)	精度	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)	
SD-030-22	1.5-30	1/4"	12x9mm	0.01	±2%	319	1.4	1

数显扭矩扳手10-200N.m 12个月保用



- 数字扭矩值显示, 直观方便。
- ±2% 精度 (在最大操作值的 20%~100%)。
- 顺时针及逆时针方向皆可操作。
- 蜂鸣器及 LED灯多级警示 (达到预设扭矩值时)。
- 独有扭矩精度调整软件 (输入扳手插件长度尺寸, 可自动调整扭矩值, 使精度更精准)。
- 可随时切换4种扭矩单位N.m, lbf.in, lbf.ft, kgf.cm。
- 峰值保持 (Peak Hold)与追踪 (Track)模式。
- 赠送棘轮头插件, 并可更换开口头、梅花头等插件。
- TPU高级塑胶材质握把, 手感舒适。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 (N.m)	棘轮头驱动方尺寸	插件安装尺寸 (WxH)	扭矩最小分辨率 (N.m)	精度	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)	
SD-200-22	10-200	1/2"	18x14mm	0.1	±2%	530	2.17	1

数显扭矩扳手6.8-135N.m 12个月保用



- 数字扭矩值显示, 直观方便。
- ±2% 精度 (在最大操作值的 20%~100%)。
- 顺时针及逆时针方向皆可操作。
- 蜂鸣器及 LED灯多级警示 (达到预设扭矩值时)。
- 独有扭矩精度调整软件 (输入扳手插件长度尺寸, 可自动调整扭矩值, 使精度更精准)。
- 可随时切换4种扭矩单位N.m, lbf.in, lbf.ft, kgf.cm。
- 峰值保持 (Peak Hold)与追踪 (Track)模式。
- 赠送棘轮头插件, 并可更换开口头、梅花头等插件。
- TPU高级塑胶材质握把, 手感舒适。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 (N.m)	棘轮头驱动方尺寸	插件安装尺寸 (WxH)	扭矩最小分辨率 (N.m)	精度	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)	
SD-135-22	6.8-135	3/8"	12x9mm	0.1	±2%	415	1.57	1

数显扭矩扳手17-340N.m 12个月保用



- 数字扭矩值显示, 直观方便。
- ±2% 精度 (在最大操作值的 20%~100%)。
- 顺时针及逆时针方向皆可操作。
- 蜂鸣器及 LED灯多级警示 (达到预设扭矩值时)。
- 独有扭矩精度调整软件 (输入扳手插件长度尺寸, 可自动调整扭矩值, 使精度更精准)。
- 可随时切换4种扭矩单位N.m, lbf.in, lbf.ft, kgf.cm。
- 峰值保持 (Peak Hold)与追踪 (Track)模式。
- 赠送棘轮头插件, 并可更换开口头、梅花头等插件。
- TPU高级塑胶材质握把, 手感舒适。
- 12个月保用

件号	扭矩范围 (N.m)	棘轮头驱动方尺寸	插件安装尺寸 (WxH)	扭矩最小分辨率 (N.m)	精度	扳手长度 (mm)	扳手重量 (kg)	
SD-340-22	17-340	1/2"	18x14mm	0.1	±2%	650	2.32	1

数显角度扭矩扳手 1.5-30N.m



- 数字扭矩值显示, 直观方便。
- ±2%精度(在最大操作值的20%-100%)。
- 顺时针及逆时针方向皆可操作。
- 蜂鸣器及LED灯多级警示(达到预设扭矩值时)。
- 角度测量功能(可随时测量在锁紧过程中旋转的角度有多少)。
- 角度范围0° - 999°。
- TPU高级塑胶材质握把, 手感舒适。
- 可随时切换4种扭矩单位N.m, lbf.in, lbf.ft, kgf.cm。
- 峰值保持(Peak Hold)与追踪(Track)模式。
- 赠送棘轮头插件, 并可更换开口头、梅花头等插件。
- 12个月保用

件号	扭矩范围(N.m)	棘轮头驱动方尺寸	插件安装尺寸(WxH)	扭矩最小分辨率(N.m)	精度	扳手长度(mm)	扳手重量(kg)	
SDA-030-22	1.5-30	1/4"	12x9mm	0.01	±2%	319	1.4	1

数显角度扭矩扳手 6.8-135N.m



- 数字扭矩值显示, 直观方便。
- ±2%精度(在最大操作值的20%-100%)。
- 顺时针及逆时针方向皆可操作。
- 蜂鸣器及LED灯多级警示(达到预设扭矩值时)。
- 角度测量功能(可随时测量在锁紧过程中旋转的角度有多少)。
- 角度范围0° - 999°。
- TPU高级塑胶材质握把, 手感舒适。
- 可随时切换4种扭矩单位N.m, lbf.in, lbf.ft, kgf.cm。
- 峰值保持(Peak Hold)与追踪(Track)模式。
- 赠送棘轮头插件, 并可更换开口头、梅花头等插件。
- 12个月保用

件号	扭矩范围(N.m)	棘轮头驱动方尺寸	插件安装尺寸(WxH)	扭矩最小分辨率(N.m)	精度	扳手长度(mm)	扳手重量(kg)	
SDA-135-22	6.8-135	3/8"	12x9mm	0.1	±2%	415	1.57	1

数显角度扭矩扳手 10-200N.m



- 数字扭矩值显示, 直观方便。
- ±2%精度(在最大操作值的20%-100%)。
- 顺时针及逆时针方向皆可操作。
- 蜂鸣器及LED灯多级警示(达到预设扭矩值时)。
- 角度测量功能(可随时测量在锁紧过程中旋转的角度有多少)。
- 角度范围0° - 999°。
- TPU高级塑胶材质握把, 手感舒适。
- 可随时切换4种扭矩单位N.m, lbf.in, lbf.ft, kgf.cm。
- 峰值保持(Peak Hold)与追踪(Track)模式。
- 赠送棘轮头插件, 并可更换开口头、梅花头等插件。
- 12个月保用

件号	扭矩范围(N.m)	棘轮头驱动方尺寸	插件安装尺寸(WxH)	扭矩最小分辨率(N.m)	精度	扳手长度(mm)	扳手重量(kg)	
SDA-200-22	10-200	1/2"	18x14mm	0.1	±2%	530	2.17	1

数显角度扭矩扳手 17-340N.m



- 数字扭矩值显示, 直观方便。
- ±2%精度(在最大操作值的20%-100%)。
- 顺时针及逆时针方向皆可操作。
- 蜂鸣器及LED灯多级警示(达到预设扭矩值时)。
- 角度测量功能(可随时测量在锁紧过程中旋转的角度有多少)。
- 角度范围0° - 999°。
- TPU高级塑胶材质握把, 手感舒适。
- 可随时切换4种扭矩单位N.m, lbf.in, lbf.ft, kgf.cm。
- 峰值保持(Peak Hold)与追踪(Track)模式。
- 赠送棘轮头插件, 并可更换开口头、梅花头等插件。
- 12个月保用

件号	扭矩范围(N.m)	棘轮头驱动方尺寸	插件安装尺寸(WxH)	扭矩最小分辨率(N.m)	精度	扳手长度(mm)	扳手重量(kg)	
SDA-340-22	17-340	1/2"	18x14mm	0.1	±2%	650	2.32	1



数显扭矩扳手使用说明

- 用上/下按键可快速设定扭矩;
- 用单位键可快速切换扭矩单位;
- 单手握住手柄, 将施力点放在手柄中间, 保持扳手水平;
- 匀速施力, 并与扭矩扳手保持正确的角度;
- 当扭矩扳手红灯亮起, 同时发出快速的“嘀嘀”响声时, 迅速停止施力;
- 使用时不可超过扭矩扳手的最大值, 这样可能造成内部结构的失效。
- 不要用扭矩扳手去松开那些很紧的螺栓;
- 保持扭矩扳手清洁;

数显扭矩扳手



扫一扫观看产品使用视频

数显扭矩螺丝批

类别	等级	规格				页码
		扭矩最小分辨率(cNm)	精度	旋具头规格	显示方式	
10-200cN.m	★★★	0.1	±2.5%	6.3mm	数显	62

数显角度测量仪

等级	角度测量范围(°)	显示分度值(°)	精度(°)	页码
★★★	0-999	0.1	±2	62

数显扭矩螺丝批 10-200cN.m



- 数字扭矩值显示, 直观方便。
- ±2.5%精度, 顺时针及逆时针方向皆可操作。
- 蜂鸣器及LED灯多级警示(达到预设扭矩值时)。
- 可随时切换3种扭矩单位cN.m, lbf.in, kgf.cm。
- 峰值保持(Peak Hold)与追踪(Track)模式。
- 配十字、六角头旋具头, 并可更换6.3MM(1/4")系列的各种旋具头。
- TPU高级塑胶材质握把, 手感舒适。
- 12个月保用

件号	扭矩范围(cN.m)	旋具头规格	扭矩最小分辨率(cN.m)	精度	长度(mm)	重量(kg)	
DS-200-22	10-200	6.3MM(1/4")	0.1	±2.5%	203	0.58	1

数显角度测量仪



- 液晶显示屏, 可直观读取数值。
- 测量范围0° - 999°。
- 背面为磁铁设计, 可吸附在钢铁制产品上。
- 可任意设定需要角度值, 正反皆可。
- 达到预设角度会有蜂鸣和灯光报警。
- 可预设、存储9组数值。
- 静止2分钟后自动进入省电模式。
- 可自动记录并存储50次数值。
- 工作温度范围: -10°C - 60°C。
- 12个月保用

件号	测量范围(°)	可预设角度范围(°)	显示分度值(°)	精度*	直径(mm)	重量(kg)	
DA-001-22	0-999	0.1-360.0	0.1	±2	58	0.07	1

*角度在每秒30°的速度转90°下测量之精度。

可换头扭矩扳手插件

类别	等级	规格	方头尺寸		正反转棘轮	材质	页码
			12x9 (mm)	18x14 (mm)			
棘轮头插件	★★	1/4", 3/8", 1/2"	●	●	●	Cr-Mo	63
开口头插件	★★	8-32mm	●	●	—	Cr-V	63
梅花头插件	★★	10-32mm	●	●	—	Cr-V	63

圆形棘轮头插件

1/4" 3/8" 1/2" Cr-Mo



- 采用铬钼钢锻造。
- 精密加工，尺寸精度高。
- 顶端旋钮切换棘轮转向，方便简单。

件号	规格	方头 (mm)	L (mm)	H (mm)	D (mm)	重量 (g)	最大扭矩 (N.m)
DR-001-22	1/4"	12×9	17.5	20	37	135	25
DR-002-22	3/8"	12×9	17.5	20	38	160	160
DR-003-22	1/2"	12×9	17.5	20	38	160	160
DR-004-22	1/2"	18×14	25	20	40	265	420

开口头插件

Cr-V



- 采用铬钒钢锻造。
- 精密加工，尺寸精度高。
- 表面磨砂处理防锈防腐蚀。

件号	规格 (mm)	方头 (mm)	L (mm)	H (mm)	D (mm)	重量 (g)	最大扭矩 (N.m)
OE-008-22	8	12×9	17.5	8	14	42	34
OE-010-22	10	12×9	17.5	9	17	48	58
OE-012-22	12	12×9	17.5	12	20	54	89
OE-013-22	13	12×9	17.5	12	22	53	105
OE-016-22	16	12×9	17.5	13	26	56	160
OE-017-22	17	12×9	17.5	13	27	55	160
OE-018-22	18	12×9	17.5	13	28.5	58	160
OE-019-22	19	12×9	17.5	13	30	57	160
OE-115-22	15	18×14	25	11	24	123	150
OE-118-22	18	18×14	25	12	28.5	133	230
OE-124-22	24	18×14	25	15	37.5	153	360
OE-127-22	27	18×14	25	16	41.5	160	360
OE-132-22	32	18×14	25	16	47.5	168	360

梅花头插件

Cr-V



- 采用铬钒钢锻造。
- 精密加工，尺寸精度高。
- 表面磨砂处理防锈防腐蚀。

件号	规格 (mm)	方头 (mm)	L (mm)	H (mm)	D (mm)	重量 (g)	最大扭矩 (N.m)
RI-010-22	10	12×9	17.5	5.5	26	43	24
RI-012-22	12	12×9	17.5	7	30	48	41
RI-013-22	13	12×9	17.5	7	30	47	51
RI-014-22	14	12×9	17.5	8	35	58	63
RI-015-22	15	12×9	17.5	8	35	57	77
RI-016-22	16	12×9	17.5	8	38	56	92
RI-017-22	17	12×9	17.5	8	38	54	109
RI-018-22	18	12×9	25	8	42	80	125
RI-019-22	19	12×9	25	8	42	75	145
RI-022-22	22	12×9	25	8	50	95	160
RI-117-22	17	18×14	25	9	38	127	109
RI-119-22	19	18×14	25	10	42	137	145
RI-122-22	22	18×14	25	11	50	155	220
RI-124-22	24	18×14	25	13	53	159	280
RI-127-22	27	18×14	30	13	64	230	360
RI-130-22	30	18×14	35	13	70	255	360
RI-132-22	32	18×14	35	13	70	255	360

气动扳手

类别	子类	等级	输出端规格	最大扭矩 (N.m)	最大螺栓规格	自由转速 (RPM)	平均耗气量 (CFM)	长度 (mm)	重量 (kg)	气管规格	进气口规格	气压 (kg/cm ²)	特点	页码
气动扳手	3/8"	★	3/8" 方头	244	M14	9000	3.1	166	1.27	3/8"	1/4"	6.3	体积小	64
	1/2"	★	1/2" 方头	610	M16	8000	3.9	187	2.58	3/8"	1/4"	6.3	输出扭矩大	64
	3/4"	★	3/4" 方头	1492	M33	3600	4.0	257	5.72	1/2"	1/4"	6.3	输出扭矩稳定	64
气动棘轮扳手	3/8"	★	3/8" 方头	81.4	M8	180	3.9	275	1.22	3/8"	1/4"	6.3	输出扭矩大	65
	1/2"	★	1/2" 方头	81.4	M8	180	3.9	275	1.22	3/8"	1/4"	6.3	输出扭矩大	65

3/8"气动扳手

3/8"



- 单环捶打结构，结构简单，性能稳定
- 无极调速（可根据需要自行调节档位）
- 体积较小，可在狭窄的工作区域内使用
- 高强度PVC防滑护套，有效减少震动，长时间使用不易疲劳
- 耐用6个月

STANLEY 件号	输出端规格	最大扭矩 (N.m)	最大螺栓规格	自由转速 (RPM)	平均耗气量 (CFM)	尺寸 (mm)	重量 (kg)	气管规格	进气口规格	气压 (kg/cm ²)
STMT70116-8-23	3/8" 方头	244	M14	9000	3.1	166x168x71	1.27	3/8"	1/4"	6.3

1/2"气动扳手

1/2"



- 圆钢冷锻工艺制造的双捶打结构，扭矩大且输出力均衡
- 无极调速（可根据需要自行调节档位）
- 汽缸组采用转子倒挂设计，通气后，转子不易和前盖摩擦，增强寿命
- 锁紧环锁紧汽缸，避免因长时间工作震动而导致汽缸移位
- 高强度PVC防滑护套，有效减少震动，长时间使用不易疲劳
- 耐用6个月

STANLEY 件号	输出端规格	最大扭矩 (N.m)	最大螺栓规格	自由转速 (RPM)	平均耗气量 (CFM)	尺寸 (mm)	重量 (kg)	气管规格	进气口规格	气压 (kg/cm ²)
STMT99300-8-23	1/2" 方头	610	M16	8000	3.9	187x193x70	2.58	3/8"	1/4"	6.3



史丹利工具百科

保养指南

- 每次使用前，请使用附赠的润滑油或更高等级的润滑油润滑保养。
- 使用三联件的油杯润滑时，每分钟加油量为2滴。
- 不使用三联件进行润滑时，加注2滴润滑油后空转工具1分钟，直至完成。
- 以上的步骤可以使工具的使用寿命和性能都大幅的提升。



视频说明书

气动扳手



视频说明书

气动棘轮扳手

扫一扫观看产品使用视频

3/4"气动扳手

3/4"

6个月
保用



- 销冲击的捶打结构, 力道大且稳, 在气压不稳的工作区域不影响其性能
- 正转3档, 反转1档
- 汽缸组采用转子倒挂设计, 通气后, 转子不易和前盖摩擦, 增强寿命
- 锁紧环锁紧汽缸, 避免因长时间工作震动而导致汽缸移位
- 高强度PVC防滑护套, 有效减少震动, 长时间使用不易疲劳
- 保用6个月

STANLEY 件号	输出 端规 格	最大 扭矩 (N.m)	最大 螺栓 规格	自由 转速 (RPM)	平均耗 气量 (CFM)	尺寸 (mm)	重量 (kg)	气管 规格	进气 口规 格	气压 (kg/ cm ²)
STMT97134-8-23	3/4" 方头	1492	M33	3600	4.0	257x263x99	5.72	1/2"	1/4"	6.3

气动棘轮扳手

3/8" 1/2"

6个月
保用



- 4档调节, 可根据实际需要调整进气量
- 双棘轮爪设计, 使用寿命长
- 360度可调式排气环
- 正反切换, 简单明了
- 高强度PVC防滑护套, 有效减少震动, 长时间使用不易疲劳
- 保用6个月

STANLEY 件号	输出 端规 格	最大 扭矩 (N.m)	最大 螺栓 规格	自由 转速 (RPM)	平均耗 气量 (CFM)	长度 (mm)	头部 宽度 (mm)	重量 (kg)	气管 规格	进气 口规 格	气压 (kg/ cm ²)
STMT78401-8-23	3/8" 方头	81.4	M8	180	3.9	275	41	1.22	3/8"	1/4"	6.3
STMT78056-8-23	1/2" 方头	81.4	M8	180	3.9	275	41	1.22	3/8"	1/4"	6.3



史丹利工具百科

使用规范



使用工具前请仔细阅读使用说明。



长发必须扎起或收于帽子内, 建议清除身上的所有装饰品, 其中包括: 领带、围巾、宽松的袖子和肥大的衣服, 以避免这些干扰工具的正常使用的。



在检修和维护期间或长时间不使用工具时, 请关闭空压机和切断与工具连接的气管。



任何改变工具的力学方式和设计结构都可能导致严重的人身伤害。



工具在运转过程中请不要直接接触传动装置。



为安全使用, 请不要将气管放置在高过脚面的交通路段。



不可以将工具指向任何非工作目标。



只有购买和使用原厂的 Stanley 备件, 才能保证工具的精密性和准确程度。



超长时间的使用工具会导致身体抖动、麻木或疲劳过度, 这时请尽快去最近的医院救治。



工作时请戴好防护装备, 如: 护目镜、耳塞、面罩等。在维修时也需要戴好防护装备。



使用气动工具时会产生强大的反作用力, 所以请稳定好工具并抵销这个反作用力。



通用钳 67

卡簧钳 71

大力钳 73

管钳 75

台虎钳 76

夹钳 77

Tools Sets
综合性工具组套

Combo Sets
多用组套

Mechanics
机工类工具

Holding
夹持类工具

Fastening
紧固类工具

Cutting
切割类工具

Measuring
测量类工具

Sinking
敲压类工具

Finishing
表面修整类工具

Tools bag&Storage
工具包、箱、车

Electrical
电子/电工具

Others
其他工具

Automotive
汽保工具

Power Tools
电动工具

Index
索引

通用钳

类别	子类	等级	材质	规格 (")						剪切能力	手柄材料	特点	页码
				5	6	7	8	10	12				
钢丝钳	德式专业钢丝钳	★★★	Cr-V		●	●	●			硬钢线 2.0/2.3mm	橡胶+塑料	德式设计, 专业级品质	66
	双色柄钢丝钳	★★	高碳钢		●	●	●			钢线、铁线、铜线	橡胶+塑料	加硬钳口	66
	DYNAGRIP 钢丝钳	★★	高碳钢		●	●	●			硬钢线 2.0/2.3mm	橡胶+塑料		68
尖嘴钳	德式专业尖嘴钳	★★★	Cr-V		●		●			硬钢线 1.6mm	橡胶+塑料	德式设计, 专业级品质	68
	重型两用尖嘴钳	★★	Cr-V		●					钢线、铁线、铜线	橡胶+塑料	剪线压线双功能	68
	双色柄尖嘴钳	★★	高碳钢		●		●			钢线、铁线、铜线	橡胶+塑料	加硬钳口	68
斜嘴钳	DYNAGRIP 斜嘴钳	★★	高碳钢		●		●			硬钢线 1.6mm	橡胶+塑料		68
	德式专业斜嘴钳	★★★	Cr-V		●	●				硬钢线 2.0mm	橡胶+塑料	德式设计, 专业级品质	68
	德式省力型专业斜嘴钳	★★★	Cr-V		●					硬钢线 2.0mm	橡胶+塑料	德式设计, 专业级品质, 省力	69
重型两用斜嘴钳		★★	Cr-V		●					钢线、铁线、铜线	橡胶+塑料	刃口近似平面切削, 剪线剥线双功能	69
	双色柄斜嘴钳	★★	高碳钢		●	●				钢线、铁线、铜线	橡胶+塑料	加硬钳口	69
DYNAGRIP 斜嘴钳		★★	高碳钢		●	●				硬钢线 2.0mm	橡胶+塑料		69
		★★	高碳钢		●		●			硬钢线 1.6mm	橡胶+塑料		69
鲤鱼钳	FatMax 加硬鲤鱼钳	★★	Cr-V		●						橡胶+塑料		70
	DYNAGRIP 鲤鱼钳	★★	高碳钢		●		●				橡胶+塑料		70
水泵钳	DYNAGRIP 水泵钳	★★	高碳钢				●	●	●		橡胶+塑料		70
	新型水泵钳	★	高碳钢						●		涂塑		70
圆嘴钳	DYNAGRIP 圆嘴钳	★★	高碳钢		●						橡胶+塑料		71
平嘴钳	DYNAGRIP 扁嘴钳	★★	高碳钢		●						橡胶+塑料		71
顶切钳	DYNAGRIP 顶切钳	★★	高碳钢				●			硬钢线 1.6mm	橡胶+塑料		71

4件钳子套装

Cr-V

件号 **TK912-23**

- 1件DYNAGRIP钢丝钳8"
- 1件DYNAGRIP尖嘴钳6"
- 1件DYNAGRIP斜嘴钳6"
- 1件日式专业塑料水口钳6"
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

德式专业钢丝钳

Cr-V

- 德式设计, 专业级品质。
- 钳体铬钒钢锻造, 强度高, 经久耐用。
- 工业级合金刃口, 硬度超过HRC55, 剪切锋利。
- 符合人体工学的双材料手柄, 握持时受力均匀, 不易疲劳。
- 表面电泳处理, 防锈能力提升。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格 (")	最大剪切能力	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
89-571-23	6	2.0mm钢线	162	45	26	10	60
89-572-23	7	2.0mm钢线	183	50	28	10	58
89-573-23	8	2.3mm钢线	200	55	30	10	55

双色柄钢丝钳

- 优质高碳钢锻造, 加硬钳口处理。
- 根据人体工学设计的双材料手柄, 使用舒适。
- 钳头采用双色处理方式, 样式新颖。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格 (")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
84-414-23	6	160	35.5	22.6	9.7
84-415-23	7	180	35.5	24.6	10.8
84-417-23	8	200	39.5	27.6	12.8

产品上件号无 "23"

DYNAGRIP 钢丝钳

- 整体高碳钢锻造
- 刃口硬度HRC55以上
- 橡塑双材料手柄, 握持舒适
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

STANLEY 件号	规格 (")	最大剪切能力	L(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
STHT84623-8-23	6	直径2.0mm硬钢线	178	26	12	45
STHT84035-8-23	7	直径2.0mm硬钢线	203	31	12.5	60
STHT84029-8-23	8	直径2.3mm硬钢线	220	36	13	61

产品上件号无 "STHT" 和 "-8-23"

德式专业尖嘴钳

Cr-V

- 德式设计, 专业级品质
- 钳体铬钒钢锻造, 强度高, 经久耐用。
- 工业级合金刃口, 硬度超过HRC55, 剪切锋利。
- 符合人体工学的双材料手柄, 握持时受力均匀, 不易疲劳。
- 表面电泳处理, 防锈能力提升。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格 (")	最大剪切能力	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
89-576-23	6	1.6mm钢线	160	58	17	9	58
89-578-23	8	1.6mm钢线	200	85	17	9	60

重型两用尖嘴钳

Cr-V

- 钳身经锻造精加工而成, 整体淬火, 性能卓越。
- 既可夹持工件, 也可压线和剪线。
- 刚性牙纹, 提供有效夹持。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格 (")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
84-484-1-22	6	160	61	17	10	50

双色柄尖嘴钳

- 优质高碳钢锻造, 加硬钳口处理。
- 根据人体工学设计的双材料手柄, 使用舒适。
- 钳头采用双色处理方式, 样式新颖。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格 (")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
84-402-23	6	165	51.5	17.6	8.7
84-403-23	8	200	79.5	17.6	10.4

产品上件号无 "23"

DYNAGRIP 尖嘴钳

- 整体高碳钢锻造
- 刃口硬度HRC55以上
- 橡塑双材料手柄, 握持舒适
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

STANLEY 件号	规格 (")	最大剪切能力	L(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
STHT84031-8-23	6	直径1.6mm硬钢线	175	26	10	50
STHT84032-8-23	8	直径1.6mm硬钢线	201	31	11	50

产品上件号无 "STHT" 和 "-8-23"

黑色双塑柄尖嘴钳

- 优质高碳钢锻造的钳身坚固耐用。
- 刃口硬度HRC55以上。
- 双站塑手柄, 握持舒适。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格 (")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
84-100-23	5	146	41	14.6	7.5	50.2

产品上件号无 "23"

德式专业斜嘴钳


Cr-V

- 德式设计, 专业级品质
- 钳体铬钒钢锻造, 强度高, 经久耐用。
- 工业级合金刃口, 硬度超过HRC55, 剪切锋利。
- 符合人体工学的双材料手柄, 握持时受力均匀, 不易疲劳。
- 表面电泳处理, 防锈能力提升。
- 符合或超过ANSI标准。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格 (")	最大剪切能力	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
89-581-23	6	2.0mm钢线	161	31	23	10	60
89-582-23	7	2.0mm钢线	186	30	31	11	61

德式省力型专业斜嘴钳


Cr-V



- 德式设计, 专业级品质
- 钳体铬钒钢锻造, 强度高, 经久耐用。
- 工业级合金刃口, 硬度超过HRC55, 剪切锋利。
- 偏心设计结构, 剪切杠杆比加大, 使用省力。
- 符合人体工学的双材料手柄, 握持时受力均匀, 不易疲劳。
- 表面电泳处理, 防锈能力提升。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格(")	最大剪切能力	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
89-586-23	6	2.0mm钢线	165	31	22	10	59

双色柄斜嘴钳




- 优质高碳钢锻造, 加硬钳口处理。
- 根据人体工学设计的双材料手柄, 使用舒适。
- 钳头采用双色处理方式, 样式新颖。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
84-409-23	6	160	17.5	24.6	10.2
84-412-23	7	180	22.5	28.8	12.7

重型两用斜嘴钳


Cr-V



- 钳身经锻造精加工而成, 整体淬火, 性能卓越。
- 既可剪线, 也可利用刃口上的剥线孔剥线。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
84-481-1-22	6	160	24.3	14	10	58


DYNAGRIP斜嘴钳



- 整体高碳钢锻造
- 刃口硬度HRC55以上
- 橡塑双材料手柄, 握持舒适
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

STANLEY 件号	规格(")	最大剪切能力	L(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
STHT84027-8-23	6	直径2.0mm硬钢线	163	22	11	50


DYNAGRIP重型斜嘴钳



- 整体高碳钢锻造
- 刃口硬度HRC55以上
- 偏心设计, 剪切更省力
- 橡塑双材料手柄, 握持舒适
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

STANLEY 件号	规格(")	最大剪切能力	L(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
STHT84028-8-23	7	直径2.0mm硬钢线	180	26	12	57


黑色双塑柄斜嘴钳



- 优质高碳钢锻造的钳身坚固耐用。
- 刃口硬度HRC55以上
- 双沾塑手柄, 握持舒适。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
84-104-23	5	127	18.6	17.5	8.8	50
84-105-23	6	152	22	20.6	10.5	50
84-108-23	7	177	20	29	11.5	50


双色柄弯嘴钳



- 优质高碳钢锻造, 加硬钳口处理。
- 根据人体工学设计的双材料手柄, 使用舒适。
- 钳头采用双色处理方式, 样式新颖。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格(")	L(mm)	B(mm)	C(mm)
84-404-23	6	160	17.6	8.7

DYNAGRIP弯嘴钳




- 优质高碳钢锻造, 加硬钳口处理。
- 根据人体工学设计的双材料手柄, 使用舒适。
- 钳头采用双色处理方式, 样式新颖。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

STANLEY 件号	规格(")	最大剪切能力	L(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
STHT84071-8-23	6	直径1.6mm硬钢线	158	22	10	50
STHT84072-8-23	8	直径1.6mm硬钢线	200	22	12	50

FatMax 加硬鲤鱼钳


Cr-V



- 合金钢锻造, 经久耐用。
- 双材料手柄, 使用舒适。
- 头部可调整夹持范围。

件号	规格(")	L(mm)	C(mm)	D(mm)
84-801-22	6	150	10	40


DYNAGRIP鲤鱼钳



- 整体高碳钢锻造
- 橡塑双材料手柄, 握持舒适

STANLEY 件号	规格(")	L(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
STHT84055-8-23	6	156	30	10	46
STHT84026-8-23	8	209	35	11	52


黑色双塑柄鲤鱼钳



- 优质高碳钢锻造的钳身, 坚固耐用。
- 头部可调整夹持范围。
- 双沾塑手柄, 握持舒适。

件号	规格(")	L(mm)	C(mm)	D(mm)
84-098-23	8	203	54	10.8


DYNAGRIP水泵钳



- 整体高碳钢锻造
- 橡塑双材料手柄, 握持舒适

STANLEY 件号	规格(")	L(mm)	C(mm)	最大开口(mm)
STHT84034-8-23	8	198	10	26
STHT84024-8-23	10	258	10	45
STHT84021-8-23	12	308	12	58


新型水泵钳



- 优质高碳钢锻造的钳身, 坚固耐用。
- 头部可调整夹持范围, 双色处理。

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	C(mm)
84-445-23	16	400	54	14.5

双色柄圆嘴钳 ↓




- 优质高碳钢锻造，加硬钳口处理。
- 根据人体工学设计的双材料手柄，使用舒适。
- 钳头采用双色处理方式，样式新颖。

件号	规格(英寸)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
84-424-23	6	160	51.5	17.6	8.7	6

产品上件号无“23”

DYNAGRIP扁嘴钳




- 整体高碳钢锻造
- 橡塑双材料手柄，握持舒适

STANLEY 件号	规格(英寸)	L(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
STHT84073-8-23	6	165	18	10	56

产品上件号无“STHT”和“-8-23”

DYNAGRIP圆嘴钳




- 整体高碳钢锻造
- 橡塑双材料手柄，握持舒适

STANLEY 件号	规格(英寸)	L(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
STHT84074-8-23	6	162	18	9	48

产品上件号无“STHT”和“-8-23”

DYNAGRIP顶切钳



- 整体高碳钢锻造
- 刃口硬度HRC55以上
- 橡塑双材料手柄，握持舒适
- 终生保用(刃口不在保用范围)

STANLEY 件号	规格(英寸)	最大剪切能力	L(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
STHT84167-8-23	8	直径1.6mm硬钢线	202	39	11	50

产品上件号无“STHT”和“-8-23”

卡簧钳

类别	等级	材质	规格(英寸)					功能				卡簧范围(mm)	手柄材料	特点	页码
			5	6	7	9	13	直嘴轴用	弯嘴轴用	直嘴孔用	弯嘴孔用				
挡圈钳	★★	Cr-V			●			●	●	●	●	19-60	沾塑	4种卡簧钳头可更换	69
换头挡圈钳	★	钢		●				●	●	●	10-50	塑料	70		
德式卡簧钳	★	Cr-V	●		●	●	●	●	●	●	8-165	沾塑	70		

4件7"卡簧钳套装




- 布袋收纳工具，可视化管理，存取方便。

件号	TK911-23
----	----------

- 1件德式轴用直嘴卡簧钳7"
- 1件德式轴用弯嘴卡簧钳7"
- 1件德式孔用直嘴卡簧钳7"
- 1件德式孔用弯嘴卡簧钳7"

挡圈钳



- 整体Cr-V钢锻造而成，坚固耐用。
- 钳头采用精抛光及发黑处理，美观大方。

件号	类型	规格(英寸)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	卡簧范围(mm)
84-271-22	直嘴轴用	7	175	40	18	8	100	19-60
84-272-22	弯嘴轴用	7	175	30	18	8	100	19-60
84-273-22	直嘴孔用	7	175	40	17	8	50	19-60
84-274-22	弯嘴孔用	7	175	28	17	8	50	19-60

产品上件号无“-22”


换头挡圈钳



- 4种挡圈钳头可更换：
直嘴轴用
弯嘴轴用
直嘴孔用
弯嘴孔用

件号	规格(英寸)	总长(mm)	钳头长度(mm)	手柄宽度(mm)	卡簧范围(mm)	头部直径(mm)
84-168-22	6	152	43.9	97.9	10-50	1.95


德式轴用直嘴卡簧钳



- 整体Cr-V钢锻造而成，坚固耐用。
- 钳头采用精抛光及发黑处理，美观大方。

件号	规格(英寸)	L(mm)	A(mm)	C(mm)	D(mm)	卡簧范围(mm)	头部直径(mm)
84-332-23	5	125	38	8	60.5	8-25	1.1
84-334-23	7	175	58.5	10	86	19-60	1.8
84-335-23	9	225	75	12	94.5	35-100	2.3
84-337-23	13	325	90.5	13.5	155	85-165	3.2


德式轴用弯嘴卡簧钳



- 整体Cr-V钢锻造而成，坚固耐用。
- 钳头采用精抛光及发黑处理，美观大方。

件号	规格(英寸)	L(mm)	A(mm)	C(mm)	D(mm)	卡簧范围(mm)	头部直径(mm)
84-338-23	5	125	31	8	60.5	8-25	1.1
84-341-23	7	175	47.8	10	86	19-60	1.8
84-348-23	9	225	60.3	12	94.5	35-100	2.3
84-359-23	13	325	70	13.5	155	85-165	3.2


德式孔用直嘴卡簧钳



- 整体Cr-V钢锻造而成，坚固耐用。
- 钳头采用精抛光及发黑处理，美观大方。

件号	规格(英寸)	L(mm)	A(mm)	C(mm)	D(mm)	卡簧范围(mm)	头部直径(mm)
84-362-23	5	125	39.5	8	46.5	8-25	1.1
84-363-23	7	175	58	9	49	19-60	1.8
84-364-23	9	225	73	12	53	35-100	2.3
84-365-23	13	325	91	12	47	85-165	3.2

德式孔用弯嘴卡簧钳




- 整体Cr-V钢锻造而成，坚固耐用。
- 钳头采用精抛光及发黑处理，美观大方。

件号	规格(英寸)	L(mm)	A(mm)	C(mm)	D(mm)	卡簧范围(mm)	头部直径(mm)
84-446-23	5	125	31	8	46.5	8-25	1.1
84-447-23	7	175	47.5	9	49	19-60	1.8
84-448-23	9	225	60.7	12	53	35-100	2.3
84-449-23	13	325	70	12	47	85-165	3.2

大力钳																
类别	子类	等级	材质	规格(英寸)							最大开口(mm)	手柄材料	特点	页码		
				5	6	7	8	9	10	11					19	
加硬大力钳	加硬弧齿大力钳	★★	Cr-Mo							●			50	橡胶+塑料	弧齿, 握持舒适	73
	加硬直齿大力钳	★★	Cr-Mo							●			45	橡胶+塑料	直齿, 握持舒适	73
	加硬尖嘴大力钳	★★	Cr-Mo							●			65	橡胶+塑料	尖嘴, 握持舒适	73
大力钳	弧齿大力钳	★	Cr-V+ 钢	●		●				●			30-50	—	弧齿	73
	直齿大力钳	★	Cr-V+ 钢			●				●			40-50	—	直齿	74
	尖嘴带刃大力钳	★	Cr-V+ 钢		●					●			65	—	尖嘴带刃	74
	焊接用大力钳	★	Cr-V+ 钢							●			45	—	焊接夹持	74
	铁皮大力钳	★	Cr-V+ 钢				●						13	—	铁皮夹持	74
	C型大力钳	★	Cr-V+ 钢								●			90	—	C形大开口夹持
	链条式大力钳	★	Cr-V+ 钢								●		140	—	链条夹持	74

加硬弧齿大力钳

Cr-Mo




- 整体为铬钼合金钢材料锻造, 硬度高韧性好。
- 冲压钢板手柄, 夹持物体不变形。
- 热处理调节杆, 易调整。
- 锯齿形钳口, 夹持有力。
- 双材料手柄, 握持舒适。

件号	类型	规格(英寸)	最大开口(mm)	L(mm)	B(mm)	D(mm)
84-378-23	弧齿	10	50	254	65	60

产品上件号无 ".23"

加硬尖嘴大力钳

Cr-Mo




- 整体为铬钼合金钢材料锻造, 硬度高韧性好。
- 冲压钢板手柄, 夹持物体不变形。
- 热处理调节杆, 易调整。
- 锯齿形钳口, 夹持有力。
- 双材料手柄, 握持舒适。

件号	类型	规格(英寸)	最大开口(mm)	L(mm)	B(mm)	D(mm)
84-389-23	尖嘴	9	65	228	50.8	47.8

产品上件号无 ".23"

加硬直齿大力钳

Cr-Mo




- 整体为铬钼合金钢材料锻造, 硬度高韧性好。
- 冲压钢板手柄, 夹持物体不变形。
- 热处理调节杆, 易调整。
- 锯齿形钳口, 夹持有力。
- 双材料手柄, 握持舒适。

件号	类型	规格(英寸)	最大开口(mm)	L(mm)	B(mm)	D(mm)
84-379-23	直齿	10	45	254	66	47

产品上件号无 ".23"

弧齿大力钳

Cr-V




- 钳口用铬钒钢整体锻造, 韧性好。
- 冲压钢板手柄, 夹持物体不变形。
- 热处理调节杆, 容易调整, 且不变形。
- 锯齿形钳口, 夹持有力。

件号	类型	规格(英寸)	最大开口(mm)	L(mm)	B(mm)	D(mm)
84-367-23	弧齿	5	30	127	40	40
84-368-23	弧齿	7	40	175	56	56
84-369-23	弧齿	10	50	254	66	66

产品上件号无 ".23"

直齿大力钳

Cr-V




- 钳口用铬钒钢整体锻造, 韧性好。
- 冲压钢板手柄, 夹持物体不变形。
- 热处理调节杆, 容易调整, 且不变形。
- 锯齿形钳口, 夹持有力。

件号	类型	规格(英寸)	最大开口(mm)	L(mm)	B(mm)	D(mm)
84-370-23	直齿	7	40	175	55	55
84-371-23	直齿	10	50	254	66	66

产品上件号无 ".23"

尖嘴带刃大力钳

Cr-V



- 钳口用铬钒钢整体锻造, 韧性好。
- 冲压钢板手柄, 夹持物体不变形。
- 热处理调节杆, 易调整。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	类型	规格(英寸)	最大开口(mm)	L(mm)	B(mm)	D(mm)
84-396-23	尖嘴	6.5	65	165	45	37
84-305-23	尖嘴	9	65	228	56	41

产品上件号无 ".23"

焊接用大力钳

Cr-V




- 钳口用铬钒钢整体锻造, 韧性好。
- 冲压钢板手柄, 夹持物体不变形。
- 热处理调节杆, 易调整。

件号	类型	规格(英寸)	最大开口(mm)	L(mm)	B(mm)	D(mm)
84-397-23	焊接	9	45	228	25.5	37.8

产品上件号无 ".23"

铁皮大力钳

Cr-V




- 钳口用铬钒钢整体锻造, 韧性好。
- 冲压钢板手柄, 夹持物体不变形。
- 热处理调节杆, 易调整。

件号	类型	规格(英寸)	最大开口(mm)	L(mm)	D(mm)	
84-398-23	扁嘴	8	13	228	36.7	4

产品上件号无 ".23"

C型大力钳

Cr-V




- 钳口用铬钒钢整体锻造, 韧性好。
- 冲压钢板手柄, 夹持物体不变形。
- 热处理调节杆, 易调整。

件号	类型	规格(英寸)	最大开口(mm)	L(mm)	B(mm)	D(mm)
84-399-23	C型	11	90	279	138	47.2

产品上件号无 ".23"

链条式大力钳

Cr-V



- 钳口用铬钒钢整体锻造, 韧性好。
- 冲压钢板手柄, 夹持物体不变形。
- 热处理调节杆, 易调整为最佳尺寸。

件号	类型	规格(英寸)	最大开口(mm)	L(mm)	D(mm)	
84-314-23	链条式	19	140	475	52	6


产品上件号无 ".23"

管钳

类别	等级	材质	规格 (")										特点	页码	
			6	8	10	11	12	14	18	24	36	48			
铝合金管钳	★★	Cr-Mo + 铝合金			●		●	●	●	●	●	●	●	轻巧铝合金手柄	75
管钳	★★	Cr-Mo + 铁	●	●	●		●	●	●	●	●	●			75
皮带扳手	★★	钢				●									75
链条扳手	★★	钢					●								75

铝合金管钳

Cr-Mo



- Cr-Mo钢锻造的钳牙经过热处理, 硬度高。
- 高强度压铸铝合金手柄, 重量减轻。
- 相互咬合的钳牙可提供强劲的夹紧效果。

件号	规格 (")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	页码
84-451-23	10	250	34	66	27.6	24	6
84-463-23	12	300	43	73	28.7	27	6
84-465-23	14	350	48	81	31.2	28	6
84-466-23	18	450	60	93.5	35.5	33	2
84-467-23	24	600	76	105.5	44.5	38	2
84-469-23	36	900	103	136.5	50	48	2
84-471-23	48	1200	120	166	55	58	2

产品上件号无 ".23"

皮带扳手




- 钳柄整体碳钢锻压。
- 高强度重型橡胶皮带。

件号	钳柄长度 (")	钳柄长度 (mm)	最大夹持直径 (mm)	最大扭矩 (N.m)	页码
97-101-23	11	278	220	90	1

管钳

Cr-Mo



- Cr-Mo钢锻造的钳牙经过热处理, 硬度高。
- 铸铁手柄, 坚固耐用。
- 相互咬合的钳牙可提供强劲的夹紧效果。

件号	规格 (")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	页码
87-620-23	6	150	21.5	41	20	16	6
87-621-23	8	200	26.75	50	23.5	16.6	6
87-622-23	10	250	33.5	63	27.5	22.4	6
87-623-23	12	300	42.5	76	30	24	6
87-624-23	14	350	48	81	33.5	24	6
87-625-23	18	450	60	100	37	31	2
87-626-23	24	600	75.5	120	45	40	2
87-627-23	36	900	102	158	52	49	2
87-629-23	48	1200	140	179	57.5	61	2

产品上件号无 ".23"

链条扳手




- 钳柄整体碳钢锻压。
- 高强度重型链条。

件号	钳柄长度 (")	钳柄长度 (mm)	最大夹持直径 (mm)	最大扭矩 (N.m)	页码
97-106-23	12	305	110	360	1

台虎钳

类别	规格 (")	等级	材质	规格		特点	页码
				夹紧力 (kN)	夹持范围 (mm)		
MaxSteel 重型台虎钳	4	★★	铁	≤18	0-125	重型	76
	5	★★	铁	≤22	0-140	重型	76
	6	★★	铁	≤30	0-175	重型	76
	8	★★	铁	≤35	0-200	重型	76
重型台虎钳	4	★☆	铁	≤24.5	0-127	重型	76
	5	★☆	铁	≤24.5	0-140	重型	76
	6	★☆	铁	≤29.4	0-178	重型	76
	8	★☆	铁	≤39.2	0-200	重型	76
轻型台虎钳	4.5	★	铁	≤10	0-75		76
万能变形桌虎钳	3	★☆	铝 + 钢	≤16.7	0-75	钳头可旋转, 并自由调节	76
重型平口钳	4	★	铁	≤11.8	0-100		76


MaxSteel重型台虎钳



- 耐用铸铁钳身, 提供高强度夹持力。
- 钳口硬度高, 夹持稳定。
- 底座可360° 旋转, 并可锁定在任意位置。
- 带砧台, 方便使用。
- 镀铬涂层, 防锈防蚀。

件号	规格 (")	夹紧力 (kN)	夹持范围 (mm)	øA(mm)	øD(mm)	页码
83-066-2-23C	4	≤18	0-125	157	14	1
83-067-2-23C	5	≤22	0-140	180	14	1
83-068-2-23C	6	≤30	0-175	224	14	1
83-132-2-23C	8	≤35	0-200	224	14	1


重型台虎钳



- 耐用铸铁钳身, 提供高强度夹紧力。
- 360° 旋转底座, 带砧台, 方便使用。
- 旋转螺纹固定, 保证使用顺滑。
- 底部螺栓直接固定, 夹持稳定。
- 镀铬涂层, 有效防蚀。

件号	规格 (")	夹紧力 (kN)	夹持范围 (mm)	A(mm)	B(mm)	øD(mm)	页码
83-066-22	4	≤24.5	0-127	98.5	140	12.7	1
83-067-22	5	≤24.5	0-140	128.5	161.5	14.2	1
83-068-22	6	≤29.4	0-178	132.5	184.5	14.2	1
81-604-1-22	8	≤39.2	0-200	147.5	195.5	16.0	1

轻型台虎钳



- 耐用铸铁钳身, 提供高强度夹紧力。
- 旋转螺纹固定, 保证使用顺滑。
- 底部螺栓直接固定, 夹持稳定。
- 镀铬涂层, 有效防蚀。
- 钳口硬度高。

件号	规格 (")	夹紧力 (kN)	夹持范围 (mm)	øA(mm)	øD(mm)	页码
83-065-1-23	4.5	≤10	0-75	125	10	2


万能变形桌虎钳



- 新颖钳头旋转设计, 能自由调节固定。
- 一体成型的螺纹夹具能配合大多数台面使用。
- 铝和钢锻造制成, 经久耐用。
- 可拆卸式的钳口衬垫, 有效防止物品表面损坏, 更换方便。
- 可夹持的台面厚度为0-50mm。

件号	规格 (")	夹紧力 (kN)	夹持范围 (mm)	页码
83-069M-81	3	≤16.7	0-75	2

重型平口钳



- 旋转螺纹固定, 保证使用顺滑。
- 镀铬涂层, 有效防蚀。

件号	规格 (")	夹紧力 (kN)	夹持范围 (mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	R(mm)	页码
83-071-1-23	4	≤11.8	0-100	132	39	157	7	1

夹钳

类别	等级	材质	规格 (")							特点	页码		
			1	2	3	4	6	8	12			24	
FatMax F 形快速夹	★★	钢 + 塑料						●		●		快速夹持	77
G 型夹钳	★	钢	●	●	●	●	●		●				77
深喉 G 形夹钳	★	钢		●	●							深喉可容纳更宽的工作	77

FatMax F 形快速夹

新产品



- 按压快开把手, 可迅速张开或闭合
- 反复按压夹紧把手, 可逐步夹紧工件
- 夹头可拆下换向安装, 起到顶推功能
- 采用玻璃纤维增强塑料, 夹紧可靠, 使用安全

STANLEY 件号	规格 (")	L2(mm)	L3(mm)	
FMHT83232-23	6	152	45	3
FMHT83233-23	12	305	45	3
FMHT83236-23	24	610	135	4

多功能工具

类别	等级	材质	功能	特点	页码
FatMax	★★	不锈钢 + 铝合金	16	功能齐全	75
迷你	★	不锈钢 + 铝合金	12	尺寸小巧	75

FatMax 16合1多功能工具

新产品



- 可折叠, 小巧便携
- 包含钳、刀、锯、锉、剪刀、螺丝批、开瓶开罐器等功能
- 工具材料为不锈钢, 外壳为铝合金

STANLEY 件号	打开前尺寸	
FMHT72414-23	90x38x19mm	6

G型夹钳



- 先进的结构设计, 有效抗弯折, 抗扭曲。
- T型旋转手柄, 提供大扭力和紧固力。

件号	规格 (")	夹持范围(mm)	夹紧力(kN)	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	
83-031-23	1	0-25	2	70	36	65	12
83-032-23	2	0-50	5.5	102	60.5	71	12
83-033-23	3	0-75	9.5	147	90	100	6
83-034-23	4	0-100	9.5	287	113	132	6
83-035-23	6	0-150	12	256	168	158	6
83-036-23	8	0-200	14	330	221	182	6

产品上件号无 "23"

深喉G型夹钳



- 先进的结构设计, 有效抗弯折, 抗扭曲。
- T型旋转手柄, 提供大扭力和紧固力。

件号	规格 (")	夹持范围(mm)	夹紧力(kN)	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	
83-037-23	2"	0-50	4.1	121	60	130	6
83-038-23	3"	0-75	8	169	90	177	6

产品上件号无 "23"

迷你12合1多功能工具

新产品



- 可折叠, 小巧便携
- 包含钳、刀、锉、螺丝批、开瓶开罐器等功能
- 工具材料为不锈钢, 外壳为铝合金
- 有蓝色和红色两种颜色的手柄

STANLEY 件号	颜色	打开前尺寸	
STHT70648-23-R	红	72x35x15	6
STHT70648-23-B	蓝	72x35x15	6



螺丝批 **81**

旋具头组套 **91**

6.3MM 系列旋具头 **93**

8MM 系列旋具头 **99**

公制内六角扳手 **102**

英制内六角扳手 **106**

花形扳手 **108**

拉铆枪 **109**

Tools Sets
综合性工具组套Combo Sets
多用组套Mechanics
机工类工具Holding
夹持类工具Fastening
紧固类工具Cutting
切削类工具Measuring
测量类工具Striking
敲击类工具Finishing
表面修整类工具Tools bag&Storage
工具包、箱、车Electrical
电子电工工具Others
其他工具Automotive
汽保工具Power Tools
电动工具Index
索引



产品详情请见 88 页



产品详情请见 88 页

• 多功能


结合部位加力设计, 可满足旋、敲、撬等特殊需要。



特别设计

• 坚固

Cr.V-Mo 高级合金钢六角批杆通体制造, 硬度高, 韧性好, 抗冲击强。



• 耐油

TPR+PP 材料手柄, 耐 12 种有机溶剂, 手感舒适不易断裂。



• 安全

特有防护功能设计手柄, 握持舒适, 防止意外砸伤。



保护空间

• 高效

敲击尾端使其旋转造成震动, 更快松动螺丝, 有效节省工作时间。




一般产品

冲击螺丝批

• 坚固

合金钢通体锻造, 经久耐用。



螺丝批														手柄材料	特点	页码	
类别	子类	等级	材质	件套	头部形状												
					一字	平行一字	十字	米字	花形	中孔花形	六角	套筒	方头	特殊头			
通用螺丝批	三色柄螺丝批	★★★	Cr-V	●	●	●	●	●	●	●					橡胶+塑料	专业级, 法国生产	81
	强力型螺丝批	★★★	Nb-S2		●	●	●								橡胶+塑料	刀杆硬度扭矩强, 双色胶柄	84
	铬钒钢螺丝批	★★	Cr-V	●	●	●	●		●	●			●		橡胶+塑料	橡塑双材料手柄, 手感舒适	84
	B系列胶柄螺丝批	★☆☆	Cr-V	●	●	●	●		●						橡胶+塑料	橡塑双材料手柄, 手感舒适	86
	塑柄螺丝批	★☆☆	S-2		●		●								塑料PP	刀杆硬度高, 防油手柄	87
加力通体螺丝批	塑柄螺丝批	★☆☆	S-2		●		●							橡胶+塑料	刀杆硬度高, 可敲击	87	
换头螺丝批	棘轮螺丝批	★★	Cr-V	●	●		●	●	●		●	●	●		橡胶+塑料	棘轮螺丝批+旋具头的组合	89
	胶柄螺丝批	★★	S-2/Cr-V	●	●		●							●	橡胶+塑料	橡塑双材料手柄, 手感舒适	90
	塑柄螺丝批	★☆☆	S-2	●	●		●		●		●				塑料PP	刀杆硬度高, 防油手柄	90
冲击螺丝批	—	★★	S-2	●	●		●							塑胶	可敲击旋松螺钉, 安全握把	90	
旋具头旋柄	—	★★	Cr-V												橡胶+塑料	配合6.3MM系列旋具头	91

6件套三色柄螺丝批



件号	长度(mm)
65-428-14	6

- 4件一字螺丝批: 3.5x75mm, 5.5x100mm, 5.5x150mm, 8x150mm
- 2件米字螺丝批: PZ1x100mm, PZ2x125mm

5件套三色柄螺丝批



件号	长度(mm)
65-436-14	6

- 3件一字螺丝批: 3.5x75mm, 5.5x150mm, 8x150mm
- 2件十字螺丝批: #1x100mm, #3x150mm

三色柄一字螺丝批



件号	规格(mm)	长度(mm)
65-098-14	5.5x100	215
65-483-14	5.5x150	265
65-141-14	6.5x150	265
65-137-14	8x150	265
65-138-14	8x175	315
65-139-14	10x200	315

- 大直径手柄, 提供强扭力, 手柄握持柔软, 提供舒适性, 降低疲劳。
 - 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度高, 可靠性好, 耐用, 头部无磁性。
 - 尾端颜色标识, 使产品易辨识。
 - 平行一字螺丝批的杆径和头部的宽度相同。
 - 本专业级螺丝批由法国原装进口。
- 产品上件号无“-14”

三色柄一字螺丝批 (短款)



件号	规格(mm)	长度(mm)
65-400-14	5.5x30	90
65-404-14	6.5x30	90

- 大直径手柄, 提供强扭力, 手柄握持柔软, 提供舒适性, 降低疲劳。
 - 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度高, 可靠性好, 耐用, 头部无磁性。
 - 尾端颜色标识, 使产品易辨识。
 - 本专业级螺丝批由法国原装进口。
- 产品上件号无“-14”

三色柄平行一字螺丝批



件号	规格(mm)	长度(mm)
65-006-14	2.5x50	165
65-008-14	3x100	215
64-983-14	3.5x75	190
65-017-14	4x100	215
65-093-14	4x150	265
65-094-14	5.5x150	265
65-096-14	6.5x150	265

- 大直径手柄, 提供强扭力, 手柄握持柔软, 提供舒适性, 降低疲劳。
 - 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度高, 可靠性好, 耐用, 头部无磁性。
 - 尾端颜色标识, 使产品易辨识。
 - 本专业级螺丝批由法国原装进口。
- 产品上件号无“-14”

三色柄十字螺丝批



件号	规格(mm)	长度(mm)
65-206-14	#0x75	190
65-207-14	#1x100	215
65-209-14	#2x125	240
65-316-14	#3x150	265

- 大直径手柄, 提供强扭力, 手柄握持柔软, 提供舒适性, 降低疲劳。
 - 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度高, 可靠性好, 耐用, 头部无磁性。
 - 尾端颜色标识, 使产品易辨识。
 - 本专业级螺丝批由法国原装进口。
- 产品上件号无“-14”

三色柄十字螺丝批 (短款)



件号	规格(mm)	长度(mm)
65-406-14	#1x30	90
65-407-14	#2x30	90

- 大直径手柄, 提供强扭力, 手柄握持柔软, 提供舒适性, 降低疲劳。
 - 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度高, 可靠性好, 耐用, 头部无磁性。
 - 尾端颜色标识, 使产品易辨识。
 - 本专业级螺丝批由法国原装进口。
- 产品上件号无“-14”

三色柄米字螺丝批



件号	规格(mm)	长度(mm)
65-319-14	#0x75	190
65-335-14	#1x100	215
65-337-14	#2x125	240
65-338-14	#3x150	265

- 大直径手柄, 提供强扭力, 手柄握持柔软, 提供舒适性, 降低疲劳。
 - 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度高, 可靠性好, 耐用, 头部无磁性。
 - 尾端颜色标识, 使产品易辨识。
 - 本专业级螺丝批由法国原装进口。
- 产品上件号无“-14”

三色柄米字螺丝批 (短款)



件号	规格(mm)	长度(mm)
65-408-14	#1x30	90
65-409-14	#2x30	90

- 大直径手柄, 提供强扭力, 手柄握持柔软, 提供舒适性, 降低疲劳。
 - 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度高, 可靠性好, 耐用, 头部无磁性。
 - 尾端颜色标识, 使产品易辨识。
 - 本专业级螺丝批由法国原装进口。
- 产品上件号无“-14”

三色柄中孔花形螺丝批



件号	规格(mm)	长度(mm)
65-340-14	TT10x75	190
65-395-14	TT15x75	190
65-396-14	TT20x100	215
65-397-14	TT25x100	215
65-398-14	TT30x125	240
65-399-14	TT40x125	240

- 大直径手柄, 提供强扭力, 手柄握持柔软, 提供舒适性, 降低疲劳。
 - 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度高, 可靠性好, 耐用, 头部无磁性。
 - 尾端颜色标识, 使产品易辨识。
 - 本专业级螺丝批由法国原装进口。
- 产品上件号无“-14”

16件套螺丝批综合套装



件号 68-0002C-23



- 3件十字螺丝批:
#1x100mm, #2x100mm, #2x150mm
- 3件一字螺丝批:
5x100mm, 6.5x100mm, 6.5x150mm
- 4件花形螺丝批:
T6x80mm, T8x80mm, T15x80mm, T20x120mm
- 6件套精密螺丝批:
十字#0, #1
一字: 1.4, 2.0, 2.4, 3.0mm

10件套一字, 十字螺丝批



件号 65-005C-23



- 5件一字螺丝批:
3x75mm, 5x100mm, 6.5x45mm, 6.5x150mm, 8x150mm
- 5件十字螺丝批:
#0x60mm, #1x100mm, #2x45mm, #2x100mm, #3x150mm

13件螺丝批套装



件号 TK913-23



- 3件铬钒钢一字螺丝批
3x75, 5x75, 6.5x100mm
- 4件铬钒钢十字螺丝批PH0x60, PH1x75, PH2x100, PH3x150mm
- 4件一字微型螺丝批
1.0, 2.0, 2.5, 3.0x45mm
- 2件十字微型螺丝批
PH000, PH0x45mm

8件套超值装螺丝批



件号 92-004-23



- 4件一字螺丝批:
3x75mm, 5x100mm, 6.5x45mm, 6.5x150mm
- 4件十字螺丝批:
#0x60mm, #1x100mm, #2x45mm, #2x150mm

6件套胶柄螺丝批



件号 92-002-23



- 3件一字螺丝批:
5x100mm, 6.5x45mm, 6.5x100mm
- 3件十字螺丝批:
#1x100mm, #2x45mm, #2x100mm
- 1件数显测电笔 (赠送)

6件套吊卡式螺丝批



件号 65-242-0-23



- 3件一字螺丝批:
5x100mm, 5x150mm, 6.5x150mm
- 1件平行一字螺丝批5x150mm
- 2件十字螺丝批:
#1x100mm, #2x150mm

6件套中孔花型螺丝批



件号 65-156-0-23



- 6件中孔花形螺丝批:
TT10x80mm, TT15x80mm, TT20x120mm, TT25x120mm, TT30x120mm, TT40x120mm

5件套花型螺丝批



件号 65-155-0-23



- 2件花形螺丝批:
T5x80mm, T6x80mm
- 3件中孔花形螺丝批:
TT8x80mm, TT10x80mm, TT15x80mm

4件套胶柄螺丝批



件号 65-244-0-23



- 2件一字螺丝批:
5x100mm, 6.5x150mm
- 2件十字螺丝批:
#1x100mm, #2x150mm

2件套胶柄螺丝批



件号 65-243-0-23




- 先进的结构设计, 有效抗弯折, 抗扭曲。
- T型旋转手柄, 提供更大扭力和紧固力。

- 1件一字螺丝批6.5x100mm
- 1件十字螺丝批#2x100mm

强力型一字螺丝批


新产品



- 刀杆采用Nb-S2含钨合金钢制造, 硬度达到HRC56-60
- 刀杆表面镀哑光珍珠铬, 防锈美观
- 发黑处理刀头, 带磁性
- 特殊三角形断面设计的手柄, 扭力提高
- 橡塑双材料手柄, 表面凹凸花纹, 握持舒适, 有效防止旋转打滑, 耐油和多种溶剂
- 符合GB/T10635和QB/T2564标准

STANLEY 件号	规格(mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	
STMT67264-8-23	3x50	50	136	18	12
STMT67268-8-23	3x75	75	161	18	12
STMT67265-8-23	3x100	100	186	18	12
STMT67266-8-23	3x125	125	211	18	12
STMT67267-8-23	3x150	150	236	18	12
STMT67263-8-23	3x200	200	286	18	12
STMT67271-8-23	5x25	25	134	30	12
STMT67276-8-23	5x75	75	184	30	12
STMT67273-8-23	5x100	100	209	30	12
STMT67269-8-23	5x125	125	234	30	12
STMT67274-8-23	5x150	150	259	30	12
STMT67275-8-23	5x200	200	309	30	12
STMT67270-8-23	5x250	250	359	30	12
STMT67272-8-23	5x300	300	409	30	12
STMT67284-8-23	6.5x45	45	105	29	12
STMT67278-8-23	6.5x75	75	192	32	12
STMT67279-8-23	6.5x100	100	217	32	12
STMT67280-8-23	6.5x125	125	242	32	12
STMT67281-8-23	6.5x150	150	267	32	12
STMT67282-8-23	6.5x200	200	317	32	12
STMT67283-8-23	6.5x250	250	367	32	12
STMT67277-8-23	6.5x300	300	417	32	12
STMT67285-8-23	8x150	150	275	35	12
STMT67286-8-23	8x200	200	325	35	12
STMT67287-8-23	8x250	250	375	35	12


强力型十字螺丝批 新产品



- 刀杆采用Nb-S2含铌合金钢制造, 硬度达到HRC56-60
- 刀杆表面镀哑光珍珠铬, 防锈美观
- 发黑处理刀头, 带磁性
- 特殊三角形断面设计的手柄, 扭力提高
- 橡塑双材料手柄, 表面凹凸花纹, 握持舒适, 有效防止旋转打滑, 耐油和多种溶剂
- 符合GB/T10635和QB/T2564标准

STANLEY 件号	规格(mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	
STMT67299-8-23	PH0x50	50	136	18	12
STMT67551-8-23	PH0x75	75	161	18	12
STMT67295-8-23	PH0x100	100	186	18	12
STMT67296-8-23	PH0x125	125	211	18	12
STMT67297-8-23	PH0x150	150	236	18	12
STMT67298-8-23	PH0x200	200	286	18	12
STMT67557-8-23	PH1x25	25	134	30	12
STMT67559-8-23	PH1x75	75	184	30	12
STMT67552-8-23	PH1x100	100	209	30	12
STMT67553-8-23	PH1x125	125	234	30	12
STMT67554-8-23	PH1x150	150	259	30	12
STMT67555-8-23	PH1x200	200	309	30	12
STMT67556-8-23	PH1x250	250	359	30	12
STMT67558-8-23	PH1x300	300	409	30	12
STMT67566-8-23	PH2x45	45	105	29	12
STMT67567-8-23	PH2x75	75	192	32	12
STMT67560-8-23	PH2x100	100	217	32	12
STMT67561-8-23	PH2x125	125	242	32	12
STMT67562-8-23	PH2x150	150	267	32	12
STMT67563-8-23	PH2x200	200	317	32	12
STMT67564-8-23	PH2x250	250	367	32	12
STMT67565-8-23	PH2x300	300	417	32	12
STMT67568-8-23	PH3x150	150	275	35	12
STMT67569-8-23	PH3x200	200	325	35	12
STMT67571-8-23	PH3x250	250	375	35	12

强力型平行一字螺丝批 新产品



- 刀杆采用Nb-S2含铌合金钢制造, 硬度达到HRC56-60
- 刀杆表面镀哑光珍珠铬, 防锈美观
- 发黑处理刀头, 带磁性, 刀头宽度等于刀杆直径
- 特殊三角形断面设计的手柄, 扭力提高
- 橡塑双材料手柄, 表面凹凸花纹, 握持舒适, 有效防止旋转打滑, 耐油和多种溶剂
- 符合GB/T10635和QB/T2564标准

STANLEY 件号	规格(mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	
STMT67570-8-23	5x100	100	130	30	12
STMT67573-8-23	5x150	150	180	30	12
STMT66574-8-23	5x200	200	230	30	12

铬钒钢花形螺丝批



件号	规格(mm)	长度(mm)	
65-144-0-23	T5x80	166	12
65-145-0-23	T6x80	166	12
65-146-0-23	T7x80	166	12

铬钒钢中孔花形螺丝批



- 磁性螺丝刀头, 发黑处理。
- 优质铬钒钢材料, 防锈耐腐蚀。
- 根据人体工程学设计的双材料手柄, 表面有凸起花纹, 手感舒适, 有效防止打滑。
- 特殊的三角形断面设计, 扭力增大。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
65-147-0-23	TT8x80	166	12
62-090-23	TT9x80	166	12
65-148-0-23	TT10x80	166	12
65-149-0-23	TT15x80	176	12
65-150-0-23	TT20x120	216	12
65-151-0-23	TT25x120	216	12
65-152-0-23	TT27x120	230	12
65-153-0-23	TT30x120	230	12
65-154-0-23	TT40x120	240	12

双色柄螺帽螺丝批 新产品



- 铬钒钢刀柄, 表面镀铬。
- 橡塑双材料手柄, 握持舒适。
- 特殊的三角形断面设计, 扭力增大。

件号	规格(mm)	总长度(mm)	
65-981-23C	5x75mm	190	12
65-982-23C	6x75mm	190	12
65-983-23C	7x75mm	190	12
65-984-23C	8x75mm	190	12
65-985-23C	10x75mm	190	12

8件B系列胶柄一字螺丝批 新产品



STANLEY 件号 66-673-23

- 4件一字螺丝批:
3x75mm, 5x100mm, 6.5x38mm, 6.5x150mm
- 4件十字螺丝批:
PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x38mm, PH2x150mm

6件B系列胶柄一字螺丝批 新产品



STANLEY 件号 66-672-23

- 2件一字螺丝批:
5x100mm, 6.5x150mm
- 2件平行一字螺丝批:
5x100mm, 5x150mm
- 2件十字螺丝批:
PH1x100mm, PH2x150mm

4件B系列胶柄一字螺丝批 新产品



STANLEY 件号 66-671-23

- 2件平行一字螺丝批:
5x100mm, 6.5x150mm
- 2件十字螺丝批:
PH1x100mm, PH2x150mm

2件B系列胶柄一字螺丝批 新产品



STANLEY 件号 66-670-23

- 1件一字螺丝批:
6.5x100mm
- 1件十字螺丝批:
PH2x100mm

B系列胶柄一字螺丝批 新产品



- 铬钒钢刀杆, 硬度超过HRC54, 表面镀铬
- 发黑处理刀头, 带磁性
- 手柄采用八角形截面设计, 驱动有力
- 橡塑双材料手柄, 握持舒适

STANLEY 件号	规格(mm)	总长度	
60-817-23	3x75	215	12
60-818-23	3x100	240	12
60-819-23	3x125	265	12
60-820-23	3x150	290	12
60-821-23	5x75	225	12
60-822-23	5x100	250	12
60-823-23	5x150	300	12
60-824-23	5x200	350	12
60-825-23	6.5x38	165	12
60-826-23	6.5x100	265	12
60-827-23	6.5x125	290	12
60-828-23	6.5x150	315	12
60-829-23	6.5x200	365	12
60-830-23	6.5x250	415	12
60-831-23	8x150	325	12
60-832-23	8x200	375	12
60-833-23	8x250	425	12

B系列胶柄平行一字螺丝批 新产品




- 铬钒钢刀杆, 硬度超过HRC54, 表面镀铬
- 发黑处理刀头, 带磁性
- 手柄采用八角形截面设计, 驱动有力
- 橡塑双材料手柄, 握持舒适
- 平行一字, 刀杆和刀头等宽

STANLEY 件号	规格(mm)	总长度	
60-834-23	5x100	250	12
60-835-23	5x150	300	12
60-836-23	5x200	350	12

B系列胶柄十字螺丝批

新产品



- 铬钒钢刀杆, 硬度超过HRC54, 表面镀铬
- 发黑处理刀头, 带磁性
- 手柄采用八角形截面设计, 驱动有力
- 橡塑双材料手柄, 握持舒适

STANLEY 件号	规格(mm)	总长度	
60-800-23	PH0x75	215	12
60-801-23	PH0x100	240	12
60-802-23	PH0x125	265	12
60-803-23	PH0x150	290	12
60-804-23	PH1x75	225	12
60-805-23	PH1x100	250	12
60-806-23	PH1x150	300	12
60-807-23	PH1x200	350	12
60-808-23	PH2x38	165	12
60-809-23	PH2x100	265	12
60-810-23	PH2x125	290	12
60-811-23	PH2x150	315	12
60-812-23	PH2x200	365	12
60-813-23	PH2x250	415	12
60-814-23	PH3x150	325	12
60-815-23	PH3x200	375	12
60-816-23	PH3x250	425	12

B系列胶柄花形螺丝批

新产品



- 铬钒钢刀杆, 硬度超过HRC54, 表面镀铬
- 发黑处理刀头, 带磁性
- 手柄采用八角形截面设计, 驱动有力
- 橡塑双材料手柄, 握持舒适

STANLEY 件号	规格(mm)	总长度	
60-837-23	T5x75	215	12
60-838-23	T6x75	215	12
60-839-23	T7x75	215	12
60-841-23	T8x75	215	12
60-844-23	T10x75	225	12
60-845-23	T15x100	250	12
60-847-23	T20x100	250	12
60-848-23	T25x100	265	12
60-849-23	T27x100	265	12
60-850-23	T30x100	265	12
60-851-23	T40x150	325	12

塑柄一字螺丝批



- 刀杆采用S-2合金钢制造, 刀口硬度可达HRC58以上, 硬度高, 扭矩大, 适合不锈钢螺钉。
- 刀杆表面喷砂处理, 头部黑铬处理, 增强与螺钉槽的摩擦力, 防腐蚀, 带磁性。
- 头部有防滑棱设计, 不易从螺钉槽脱出, 有效防滑。
- 手柄采用PP材料, 耐油, 抗有机溶剂。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
61-852-23	3x50	135	12
61-853-23	3x75	160	12
61-854-23	3x100	185	12
61-855-23	3x125	210	12
61-856-23	3x150	235	12
61-857-23	3x200	285	12
61-858-23	5x75	175	12
61-859-23	5x100	200	12
61-860-23	5x125	225	12
61-861-23	5x150	250	12
61-862-23	5x200	300	12
61-863-23	5x250	350	12
61-864-23	5x300	400	12
61-865-23	6.5x38	109	12
61-866-23	6.5x75	195	12
61-867-23	6.5x100	220	12
61-868-23	6.5x125	245	12
61-869-23	6.5x150	270	12
61-870-23	6.5x200	320	12
61-871-23	6.5x250	370	12
61-872-23	6.5x300	420	12
61-873-23	8x100	220	12
61-874-23	8x150	270	12
61-875-23	8x200	320	12
61-876-23	8x250	370	12
61-877-23	8x300	420	12



塑柄十字螺丝批



- 刀杆采用S-2合金钢制造, 刀口硬度可达HRC58以上, 硬度高, 扭矩大, 适合不锈钢螺钉。
- 刀杆表面喷砂处理, 头部黑铬处理, 增强与螺钉槽的摩擦力, 防腐蚀, 带磁性。
- 手柄采用PP材料, 耐油, 抗有机溶剂。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
61-826-23	#0x50	135	12
61-827-23	#0x75	160	12
61-828-23	#0x100	185	12
61-829-23	#0x125	210	12
61-830-23	#0x150	235	12
61-831-23	#0x200	285	12
61-832-23	#1x75	175	12
61-833-23	#1x100	200	12
61-834-23	#1x125	225	12
61-835-23	#1x150	250	12
61-836-23	#1x200	300	12
61-837-23	#1x250	350	12
61-838-23	#1x300	400	12
61-839-23	#2x38	102	12
61-840-23	#2x75	195	12
61-841-23	#2x100	220	12
61-842-23	#2x125	245	12
61-843-23	#2x150	270	12
61-844-23	#2x200	320	12
61-845-23	#2x250	370	12
61-846-23	#2x300	420	12
61-847-23	#3x100	220	12
61-848-23	#3x150	270	12
61-849-23	#3x200	320	12
61-850-23	#3x250	370	12
61-851-23	#3x300	420	12



常用的螺丝批头部形状




一字加力通体螺丝批



- 螺丝批顶部可直接敲击使用。
- 刀杆采用S-2高级合金钢六角批杆制造, 刀口硬度为HRC58以上, 硬度高且韧性好, 抗冲击能力强, 适合不锈钢螺钉。
- 刀杆表面喷砂处理, 工作部镀黑铬, 有效防腐和防眩目; 整体冲磁处理, 磁性强劲长久。
- 刀头采用冷滚挤压工艺精加工而成, 强度高且扭矩大。
- 刀杆和手柄结合处有加力部, 可满足特殊情况下的加力需要。
- 手柄采用可防油的高级TPR+PP材料, 耐油, 抗有机溶剂, 且手感舒适。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
61-887-23	5x100	200	12
61-888-23	5x150	250	12
61-889-23	6x100	220	12
61-890-23	6x125	245	12
61-891-23	6x150	270	12
61-892-23	8x150	270	12
61-893-23	8x200	320	12
61-894-23	8x250	370	12
61-895-23	8x300	420	12

十字加力通体螺丝批



- 螺丝批顶部可直接敲击使用。
- 刀杆采用S-2高级合金钢六角批杆制造, 刀口硬度为HRC58以上, 硬度高且韧性好, 抗冲击能力强, 适合不锈钢螺钉。
- 刀杆表面喷砂处理, 工作部镀黑铬, 有效防腐和防眩目; 整体冲磁处理, 磁性强劲长久。
- 刀头采用冷滚挤压工艺精加工而成, 强度高且扭矩大。
- 刀杆和手柄结合处有加力部, 可满足特殊情况下的加力需要。
- 手柄采用可防油的高级TPR+PP材料, 耐油, 抗有机溶剂, 且手感舒适。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
61-878-23	#1x100	200	12
61-879-23	#1x150	250	12
61-880-23	#2x100	220	12
61-881-23	#2x125	245	12
61-882-23	#2x150	270	12
61-883-23	#3x150	270	12
61-884-23	#3x200	320	12
61-885-23	#3x250	370	12
61-886-23	#3x300	420	12

23件棘轮螺丝批紧固套装



件号 **ST-03120**

- 1件折叠式棘轮换头螺丝批
- 1件2-1/4"mm磁性接杆
- 2件2"长旋具头: 十字#2 一字1/4"
- 12件1"旋具头: 十字#1, #2, #3 一字3/16", 1/4", 9/16" 六角1/8", 5/32", 3/16" 花形T-10, T-15, T-20
- 6件强力套筒旋具头: 1/4", 3/16", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"
- 1件小存储盒
- 终生保用 (旋具头不在保用范围)

11件套棘轮换头螺丝批



STANLEY 件号 **STHT68010-8-23** 6

- 棘轮结构, 螺丝批可实现单向正转、反转和定转
- 刀杆头部磁性插孔可配用和固定10种旋具头
- 刀杆和旋具头采用铬钒钢Cr-V制造, 坚固耐用
- 特殊三角形断面设计的手柄, 扭力提高
- 橡塑双材料手柄, 表面凹凸花纹, 握持舒适, 有效防止旋转打滑
- 终生保用 (旋具头不在保用范围)

- 1件棘轮换头螺丝批
- 10件旋具头: 十字PH1, PH2 一字5mm, 6.5mm 花形T10, T15 米字PZ1, PZ2 方头SQ1, SQ2

6用多功能螺丝批



STANLEY 件号 **STHT68012-8-23** 长度(mm) 195 6

- 刀杆可拔出, 更换和使用非常方便。
- 三角形橡塑双材料手柄, 握持舒适防滑。
- 刀杆表面镀铬, 防锈美观。
- 旋具头采用高级铬钒钢制造, 硬度高, 扭矩大。
- 刀杆和手柄结合处为加力螺帽设计。
- 加力螺帽处独有凹槽, 可助力旋转工件。

- 1件可插拔刀杆螺丝批
- 2件双头旋具头: 一字旋具头5, 6mm, 十字旋具头PH1, PH2
- 1件双头螺帽头: 6.3, 8mm

10件套换头螺丝批



件号 **62-511-22** 6

- 棘轮结构, 旋柄可单向正转、反转和定转
- 旋柄头部磁性插孔可固定随附的12种旋具头
- 旋柄采用铬钒钢Cr-V制造, 表面镀哑光珍珠镍
- 旋具头采用S-2制造, 硬度可达HRC58以上
- 手柄可弯成手枪型, 提供更大扭矩
- 手柄上有锁定按钮, 按压才能弯动手柄
- 橡塑双材料手柄, 舒适防滑
- 可拆卸顶盖内可储存6个旋具头
- 旋具头采用胶条固定, 6个一组

- 1件可弯型棘轮旋具头旋柄
- 12件6.3MM系列旋具头: 一字5, 6.5, 8mm 十字PH1, PH2, PH3 6角H4, H5, H6 花形T10, T15, T20 终生保用 (旋具头不在保用范围)

FatMax 13件手柄可弯型棘轮旋柄和旋具头组套



- 棘轮结构, 旋柄可单向正转、反转和定转
- 旋柄头部磁性插孔可固定随附的12种旋具头
- 旋柄采用铬钒钢Cr-V制造, 表面镀哑光珍珠镍
- 旋具头采用S-2制造, 硬度可达HRC58以上
- 手柄可弯成手枪型, 提供更大扭矩
- 手柄上有锁定按钮, 按压才能弯动手柄
- 橡塑双材料手柄, 舒适防滑
- 可拆卸顶盖内可储存6个旋具头
- 旋具头采用胶条固定, 6个一组

STANLEY 件号	规格	总长	刀杆长	手柄直径
FMHT62691-23	6.3MM系列	275	130	40

9件套换头螺丝批

新产品



STANLEY 件号 **STHT62511-8-23** 2

- 1件可换杆橡塑柄螺丝批
- 6件螺丝批杆: 一字3.5, 5, 6mm 十字PH0, PH1, PH2
- 2件特殊头批杆: 尖头, 起钉器
- 批杆材料为铬钒钢
- 螺丝批手柄的凹槽可以直接拧转吊钩螺丝
- 精美透明塑料盒包装

4用笔形螺丝批

新产品



- 笔形设计, 便于携带, 仅重25g
- 含一字和十字双头旋具头
- 旋具头材料为S2, 头部带磁
- 产品终生保用 (旋具头不在保用范围)

- 一字双头旋具头: 3.2, 4mm
- 十字双头旋具头: PH0, PH1

件号	总长度 (mm)	旋具头长度 (mm)	旋具头规格 (mm)
66-344-22C	133	55	5

7件套多用螺丝批



件号 **61-912-23** 长度(mm) 138 12

- 螺丝批杆双头可互换使用。
- 批杆采用Cr.V-Mo高级合金钢六角批杆制造, 刀口硬度为HRC54-56, 硬度高且韧性好, 抗冲击能力强。
- 批杆表面喷砂处理, 防腐能力强, 整体冲磁处理, 磁性强劲长久。
- 手柄采用聚丙烯制造。

- 1件可换杆塑柄螺丝批
- 6件双头螺丝批杆: 十字-一字: PH00-1.5, PH0-2.5 花形T5-T10, T6-T8 花形-六角T7-H1.5, T4-H2.0

二合一双头螺丝批



- 螺丝批杆双头可互换使用。
- 刀杆采用Cr.V-Mo高级合金钢六角批杆制造, 刀口硬度为HRC54-56, 硬度高且韧性好, 抗冲击能力强。
- 刀杆表面喷砂处理, 防腐能力强, 整体冲磁处理, 磁性强劲长久。
- 手柄采用可防油的高级TPR+PP材料, 耐油、抗有机溶剂, 且手感舒适。

件号	规格(mm)	总长度(mm)
61-901-23	十字-一字: PH1-5x100mm	220
61-902-23	十字-一字: PH2-6x100mm	220
61-903-23	十字-一字: PH1-5x150mm	260
61-904-23	十字-一字: PH2-6x150mm	260

胶柄双头螺丝批



- 螺丝批杆双头可互换使用。
- 刀杆为优质铬钒钢材料, 防锈耐腐蚀。
- 根据人体工程学设计的双材料手柄, 表面有凸起花纹, 手感舒适, 有效防止打滑。
- 特殊的三角形断面设计, 扭力增大。

件号 **65-201-23** 长度(mm) 100 6

- 1件可换杆胶柄螺丝批
- 1件双头螺丝批杆: 十字-一字: PH2-6

9件套冲击螺丝批组合



件号 **95-199-22** 长度(mm) 245 6

- 合金钢锻造, 精加工而成, 耐用功能强劲。
- 有防护功能设计的重型手柄, 使用舒适。
- 通过敲击顶端使其震动锁死螺丝的同时, 旋转锁死螺丝至放松。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

- 1件换头冲击螺丝批
- 8件8MM系列冲击旋具头: 十字#2x36mm, #3x36mm, #2x80mm, #3x80mm 一字8x36mm, 10x36mm, 8x80mm, 10x80mm

6.3MM系列旋具头旋柄

Cr-V

• 配合6.3MM系列旋具头使用。

件号	规格(mm)	L(mm)	A(mm)	
94-408-23	6.3	220	100	6

提示

绝缘螺丝批整体归并到电子电工类工具中的绝缘工具, 产品详情请见146页。

旋具头组套

类别	等级	材质	旋具头规格	旋具头长度(mm)	包装方式	特点	页码
31件6.3MM系列旋具头和快脱磁性接杆组套A	★★	S-2	一字: 4.0,5.5,6.0,6.5mm, 十字: PH0,PH1,PH2,PH3, 米字: PZ1,PZ2,PZ3, 花形: T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40, 中孔花形: TT10,TT15,TT20,TT25,TT30,TT40, 6角: H3,H4,H5,H6,H7,H8mm, 快速脱落磁性接杆 60mm	25	塑盒	配快脱磁性接杆	92
31件6.3MM系列旋具头和快脱磁性接杆组套B	★★	S-2	一字: 3.0,5.0,6.5mm(各2件), 十字: PH0,PH1,PH2,PH3(各2件), 米字: PZ2, 花形: T6,T8, 中孔花形: TT10,TT15,TT20,TT25,TT27,TT30,TT40, 6角: H2.5,H3,H4,H5,H6,H7mm, 快速脱落磁性接杆 60mm	25	塑盒	配快脱磁性接杆	92
31件6.3MM系列旋具头和磁性接杆组套A	★★	S-2	一字: 4.0,5.5,6.0,6.5mm, 十字: PH0,PH1,PH2,PH3, 米字: PZ1,PZ2,PZ3, 花形: T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40, 中孔花形: TT10,TT15,TT20,TT25,TT30,TT40, 6角: H3,H4,H5,H6,H7,H8mm, 磁性接杆 60mm	25	塑盒	配磁性接杆	92
31件6.3MM系列旋具头和磁性接杆组套B	★★	S-2	一字: 3.0,5.0,6.5mm(各2件), 十字: PH0,PH1,PH2,PH3(各2件), 米字: PZ2, 花形: T6,T8, 中孔花形: TT10,TT15,TT20,TT25,TT27,TT30,TT40, 6角: H2.5,H3,H4,H5,H6,H7mm, 磁性接杆 60mm	25	塑盒	配磁性接杆	92
10件6.3MM系列65mm长镀镍双头旋具头组套	★★	S-2	十字 PH1-PH1, PH2-PH2(2件), PH3-PH3, PH1-PH2, PH2-PH3, 十字和一字 SL4.5-PH1, SL5.5-PH2(2件), SL6.5-PH3	65	塑盒	双头镀镍	91

充磁消磁器

快速充磁或消磁。
适用于螺丝批或其它类似工具。
本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	功能	
60-111-23C	充磁 / 消磁	4

10件6.3MM系列65mm长镀镍双头旋具头组套

采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
表面采用镀镍处理, 防锈耐磨。
本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	旋具头长度(mm)	
63-421-23C	65	12

6件十字旋具头: PH1-PH1, PH2-PH2(2件), PH3-PH3, PH1-PH2, PH2-PH3
4件一字十字旋具头: SL4.5-PH1, SL5.5-PH2(2件), SL6.5-PH3

31件6.3MM系列旋具头和快脱磁性接杆组套

采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
高强度塑料盒包装, 美观耐用。
本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

31件6.3MM系列旋具头和快脱磁性接杆组套A

件号	旋具头长度(mm)	
63-401-23	25	6

- 4件一字旋具头: SL4.0,5.5,6.0,6.5mm
- 4件十字旋具头: PH0,PH1,PH2,PH3
- 3件米字旋具头: PZ1,PZ2,PZ3
- 7件花形旋具头: T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40
- 6件中孔花形旋具头: TT10,TT15,TT20,TT25,TT30,TT40
- 6件6角旋具头: H3,H4,H5,H6,H7,H8mm
- 1件6.3MM系列快速脱落磁性接杆60mm
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

31件6.3MM系列旋具头和快脱磁性接杆组套B

件号	旋具头长度(mm)	
63-402-23	25	6

- 6件一字旋具头: SL3.0,5.0,6.5mm(各2个)
- 8件十字旋具头: PH0,PH1,PH2,PH3(各2个)
- 1件米字旋具头: PZ2
- 2件花形旋具头: T6,T8
- 7件中孔花形旋具头: TT10,TT15,TT20,TT25,TT27,TT30,TT40
- 6件6角旋具头: H2.5,H3,H4,H5,H6,H7mm
- 1件6.3MM系列快速脱落磁性接杆60mm
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

31件6.3MM系列旋具头和磁性接杆组套

采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
高强度塑料盒包装, 美观耐用。
本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

31件6.3MM系列旋具头和磁性接杆组套A

件号	旋具头长度(mm)	
63-411-23	25	6

- 4件一字旋具头: SL4.0,5.5,6.0,6.5mm
- 4件十字旋具头: PH0,PH1,PH2,PH3
- 3件米字旋具头: PZ1,PZ2,PZ3
- 7件花形旋具头: T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40
- 6件中孔花形旋具头: TT10,TT15,TT20,TT25,TT30,TT40
- 6件6角旋具头: H3,H4,H5,H6,H7,H8mm
- 1件6.3MM系列磁性接杆60mm
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

31件6.3MM系列旋具头和磁性接杆组套B

件号	旋具头长度(mm)	
63-412-23	25	6

- 6件一字旋具头: SL3.0,5.0,6.5mm(各2个)
- 8件十字旋具头: PH0,PH1,PH2,PH3(各2个)
- 1件米字旋具头: PZ2
- 2件花形旋具头: T6,T8
- 7件中孔花形旋具头: TT10,TT15,TT20,TT25,TT27,TT30,TT40
- 6件6角旋具头: H2.5,H3,H4,H5,H6,H7mm
- 1件6.3MM系列磁性接杆60mm
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

6.3MM系列旋具头

类别	子类	等级	材质	规格	旋具头长度(mm)				表面处理	头部防滑	包装数量(件/盒)	特点	页码		
					25	50	65	110							
一字旋具头	镀钛一字旋具头	★★	S-2	3.0mm	●	●			镀钛	●	10	整体锻制、头部防滑、镀钛	94		
		★★	S-2	4.0mm	●	●			镀钛	●	10	整体锻制、头部防滑、镀钛	94		
		★★	S-2	5.0mm	●	●			镀钛	●	10	整体锻制、头部防滑、镀钛	94		
		★★	S-2	5.5mm	●	●			镀钛	●	10	整体锻制、头部防滑、镀钛	94		
		★★	S-2	6.0mm	●	●			镀钛	●	10	整体锻制、头部防滑、镀钛	94		
		★★	S-2	6.5mm	●	●			镀钛	●	10	整体锻制、头部防滑、镀钛	94		
	一字旋具头	★★	S-2	3.0mm	●	●			喷砂		10/100		94		
		★★	S-2	4.0mm	●	●			喷砂		10		94		
		★★	S-2	5.0mm	●	●			喷砂		10		94		
		★★	S-2	5.5mm	●	●			喷砂		10/50		94		
		★★	S-2	6.0mm	●	●			喷砂		10		94		
		★★	S-2	6.5mm	●	●			喷砂		10		94		
		十字旋具头	镀钛十字旋具头	★★	S-2	PH0	●	●			镀钛	●	10	整体锻制、头部防滑、镀钛	94
				★★	S-2	PH1	●	●			镀钛	●	10	整体锻制、头部防滑、镀钛	94
★★	S-2			PH2	●	●			镀钛	●	10	整体锻制、头部防滑、镀钛	94		
★★	S-2			PH3	●	●			镀钛	●	10	整体锻制、头部防滑、镀钛	94		
十字旋具头	★★		S-2	PH0	●	●			喷砂		10/100		95		
	★★		S-2	PH1	●	●			喷砂		10/100		95		
	★★		S-2	PH2	●	●			喷砂		10/50/100		95		
	★★		S-2	PH3	●	●			喷砂		10/50/100		95		
	米字旋具头		—	★★	S-2	PZ0	●				喷砂		10		95
			★★	S-2	PZ1	●	●				喷砂		10		95
★★		S-2	PZ2	●	●				喷砂		10		95		
★★		S-2	PZ3	●	●				喷砂		10		95		
花形旋具头		—	★★	S-2	T6	●				喷砂		10/100		95	
		★★	S-2	T8	●	●				喷砂		10/50/100		95	
		★★	S-2	T9	●					喷砂		10		95	
	★★	S-2	T10	●	●				喷砂		10		95		
	★★	S-2	T15	●	●				喷砂		10/50/100		95		
	★★	S-2	T20	●	●				喷砂		10/50/100		95		
	★★	S-2	T25	●	●				喷砂		10/50/100		95		
	★★	S-2	T27	●	●				喷砂		10		95		
	★★	S-2	T30	●	●				喷砂		10/100		95		
	★★	S-2	T40	●	●				喷砂		10		95		
	中孔花形	—	★★	S-2	TT8	●	●			喷砂		10		96	
		★★	S-2	TT10	●	●				喷砂		10		96	
★★		S-2	TT15	●	●				喷砂		10		96		
★★		S-2	TT20	●	●				喷砂		10/50/100		96		
★★		S-2	TT25	●	●				喷砂		10		96		
★★		S-2	TT27	●	●				喷砂		10		96		
★★		S-2	TT30	●	●				喷砂		10/100		96		
★★		S-2	TT40	●	●				喷砂		10		96		
六角旋具头		—	★★	S-2	H2	●	●			喷砂		10		96	
		★★	S-2	H2.5	●	●				喷砂		10/50/100		96	
	★★	S-2	H3	●	●				喷砂		10/50/100		96		
	★★	S-2	H4	●	●				喷砂		10/50/100		96		
	★★	S-2	H5	●	●				喷砂		10/50/100		96		
	★★	S-2	H6	●	●				喷砂		10/50/100		96		
	★★	S-2	H7	●					喷砂		8		96		
	★★	S-2	H8	●					喷砂		10		96		
双头旋具头	—	★★	S-2	PH1-PH1		●	●		喷砂		5/10/50		96		
	★★	S-2	PH2-PH2		●	●		喷砂		5/10/25/50		96			
	★★	S-2	PH3-PH3		●	●		喷砂		5/10/50		96			
	★★	S-2	4.5-PH1		●			喷砂		10		96			
	★★	S-2	5.5-PH2		●			喷砂		10/50		96			
	★★	S-2	6.5-PH3		●			喷砂		10		96			
	★★	S-2	PH1-PH2		●			喷砂		10		96			
	★★	S-2	PH2-PH3		●			喷砂		10		96			

6.3MM系列25mm长镀钛一字旋具头

S-2 Ti



头部防滑


- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用镀钛处理, 防锈能力绝佳。
- 头部防滑结构, 不易从螺钉头部槽中脱出。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-171T-23	3.0mm	25	10
63-172T-23	4.0mm	25	10
63-173T-23	5.0mm	25	10
63-174T-23	5.5mm	25	10
63-175T-23	6.0mm	25	10
63-176T-23	6.5mm	25	10

◎需要预定

6.3MM系列50mm长镀钛一字旋具头

S-2 Ti



头部防滑

- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用镀钛处理, 防锈能力绝佳。
- 头部防滑结构, 不易从螺钉头部槽中脱出。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-181T-23	3.0mm	50	10
63-182T-23	4.0mm	50	10
63-183T-23	5.0mm	50	10
63-184T-23	5.5mm	50	10
63-185T-23	6.0mm	50	10
63-186T-23	6.5mm	50	10

◎需要预定

6.3MM系列25mm长一字旋具头

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-001T-23	3.0mm	25	10
63-002T-23	4.0mm	25	10
63-003T-23	5.0mm	25	10
63-004T-23	5.5mm	25	10
63-005T-23	6.0mm	25	10
63-006T-23	6.5mm	25	10
63-001H-23	3.0mm	25	100

◎需要预定

6.3MM系列50mm长一字旋具头

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-011T-23	3.0mm	50	10
63-012T-23	4.0mm	50	10
63-013T-23	5.0mm	50	10
63-014T-23	5.5mm	50	10
63-015T-23	6.0mm	50	10
63-016T-23	6.5mm	50	10
63-014HH-23	5.5mm	50	50

◎需要预定

6.3MM系列25mm长镀钛十字旋具头

S-2 Ti




头部防滑

- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用镀钛处理, 防锈能力绝佳。
- 头部防滑结构, 不易从螺钉头部槽中脱出。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-191T-23	PH0	25	10
63-192T-23	PH1	25	10
63-193T-23	PH2	25	10
63-194T-23	PH3	25	10

6.3MM系列50mm长镀钛十字旋具头

S-2 Ti



头部防滑

- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用镀钛处理, 防锈能力绝佳。
- 头部防滑结构, 不易从螺钉头部槽中脱出。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-196T-23	PH0	50	10
63-197T-23	PH1	50	10
63-198T-23	PH2	50	10
63-199T-23	PH3	50	10

6.3MM系列25mm长十字旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-021T-23 ↓	PH0	25	10
63-022T-23 ○	PH1	25	10
63-023T-23	PH2	25	10
63-024T-23 ○	PH3	25	10
63-023H-23 ○	PH2	25	100
63-024H-23 ○	PH3	25	100

◎需要预定

6.3MM系列50mm长十字旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-026T-23	PH0	50	10
63-027T-23	PH1	50	10
63-028T-23	PH2	50	10
63-029T-23	PH3	50	10
63-026HH-23 ○	PH0	50	50
63-027HH-23 ○	PH1	50	50
63-028HH-23 ○	PH2	50	50
63-029HH-23 ○	PH3	50	50

◎需要预定

6.3MM系列25mm长米字旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-031T-23 ↓	PZ0	25	10
63-032T-23 ↓	PZ1	25	10
63-033T-23 ↓	PZ2	25	10
63-034T-23	PZ3	25	10

6.3MM系列50mm长米字旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-037T-23 ↓	PZ1	50	10
63-038T-23	PZ2	50	10
63-039T-23 ↓	PZ3	50	10

6.3MM系列25mm长花形旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-041T-23 ↓	T6	25	10
63-042T-23	T8	25	10
63-043T-23 ↓	T9	25	10
63-044T-23	T10	25	10
63-045T-23	T15	25	10
63-046T-23	T20	25	10
63-047T-23	T25	25	10
63-048T-23	T27	25	10
63-049T-23	T30	25	10
63-050T-23	T40	25	10
63-041H-23 ○	T6	25	100
63-042H-23 ○	T8	25	100
63-045H-23 ○	T15	25	100
63-046H-23 ○	T20	25	100
63-047H-23 ○	T25	25	100
63-049H-23 ○	T30	25	100

◎需要预定

6.3MM系列50mm长花形旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-052T-23 ↓	T8	50	10
63-054T-23 ↓	T10	50	10
63-055T-23	T15	50	10
63-056T-23	T20	50	10
63-057T-23	T25	50	10
63-058T-23 ↓	T27	50	10
63-059T-23	T30	50	10
63-060T-23 ↓	T40	50	10
63-052HH-23 ○	T8	50	50
63-055HH-23 ○	T15	50	50
63-056HH-23 ○	T20	50	50
63-057HH-23 ○	T25	50	50

◎需要预定

6.3MM系列25mm长中孔花形旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-062T-23	TT8	25	10
63-064T-23	TT10	25	10
63-065T-23	TT15	25	10
63-066T-23	TT20	25	10
63-067T-23	TT25	25	10
63-068T-23 ↓	TT27	25	10
63-069T-23	TT30	25	10
63-070T-23	TT40	25	10
63-066H-23 ○	TT20	25	100
63-069H-23 ○	TT30	25	100

◎需要预定

6.3MM系列50mm长中孔花形旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-072T-23 ↓	TT8	50	10
63-074T-23	TT10	50	10
63-075T-23	TT15	50	10
63-076T-23	TT20	50	10
63-077T-23 ↓	TT25	50	10
63-078T-23 ↓	TT27	50	10
63-079T-23	TT30	50	10
63-080T-23	TT40	50	10
63-076HH-23 ○	TT20	50	50

◎需要预定

6.3MM系列25mm长六角旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-081T-23	H2	25	10
63-082T-23	H2.5	25	10
63-083T-23 ↓	H3	25	10
63-084T-23 ↓	H4	25	10
63-085T-23	H5	25	10
63-086T-23	H6	25	10
63-087T-23	H7	25	8
63-088T-23 ↓	H8	25	10
63-082H-23 ○	H2.5	25	100
63-083H-23 ○	H3	25	100
63-084H-23 ○	H4	25	100
63-085H-23 ○	H5	25	100
63-086H-23 ○	H6	25	100

◎需要预定

6.3MM系列50mm长六角旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-091T-23	H2	50	10
63-092T-23	H2.5	50	10
63-093T-23	H3	50	10
63-094T-23	H4	50	10
63-095T-23	H5	50	10
63-096T-23	H6	50	10
63-092HH-23 ○	H2.5	50	50
63-093HH-23 ○	H3	50	50
63-094HH-23 ○	H4	50	50
63-095HH-23 ↓	H5	50	50
63-096HH-23 ○	H6	50	50

◎需要预定

6.3MM系列65mm长双头旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-101T-23	PH1-PH1	65	10
63-102T-23	PH2-PH2	65	10
63-103T-23	PH3-PH3	65	10
63-104T-23	4.5-PH1	65	10
63-105T-23	5.5-PH2	65	10
63-106T-23	6.5-PH3	65	10
63-107T-23	PH1-PH2	65	10
63-108T-23	PH2-PH3	65	10
63-101HH-23 ○	PH1-PH1	65	50
63-102HH-23 ○	PH2-PH2	65	50
63-103HH-23 ○	PH3-PH3	65	50
63-105HH-23 ○	5.5-PH2	65	50

◎需要预定

6.3MM系列110mm长双头旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-111F-23	PH1-PH1	110	5
63-112F-23	PH2-PH2	110	5
63-113F-23	PH3-PH3	110	5
63-112TF-23 ○	PH2-PH2	110	25

◎需要预定

6.3MM系列旋具头-2

类别	等级	材质	规格	旋具头长度 (mm)			表面处理	包装数量 (件/盒)	特点	页码
				25	50	60				
方头旋具头	★★	S-2	SQ1	●	●		喷砂	10		97
	★★	S-2	SQ2	●	●		喷砂	10		97
	★★	S-2	SQ3	●	●		喷砂	10		97
三角旋具头	★★	S-2	TA18	●	●		喷砂	10		97
	★★	S-2	TA20	●	●		喷砂	10		97
	★★	S-2	TA23	●	●		喷砂	10		97
	★★	S-2	TA27	●	●		喷砂	10		97
Y形旋具头	★★	S-2	TW1	●	●		喷砂	10		98
	★★	S-2	TW2	●	●		喷砂	10		98
	★★	S-2	TW3	●	●		喷砂	10		98
	★★	S-2	TW4	●	●		喷砂	10		98
偏心十字旋具头	★★	S-2	TS4	●	●		喷砂	10		98
	★★	S-2	TS6	●	●		喷砂	10		98
	★★	S-2	TS8	●	●		喷砂	10		98
	★★	S-2	TS10	●	●		喷砂	10		98
U形旋具头	★★	S-2	SP4	●	●		喷砂	10		98
	★★	S-2	SP6	●	●		喷砂	10		98
	★★	S-2	SP8	●	●		喷砂	10		98
	★★	S-2	SP10	●	●		喷砂	10		98
带珠接杆	★★	Cr-V	1/4" 方头	●	●		喷砂	4/8		98
磁性接杆	★★	不锈钢+Cr-V	6.3MM 旋具头			●	抛光/喷砂	8		98
快速脱落磁性接杆	★★	不锈钢+Cr-V	6.3MM 旋具头			●	抛光/喷砂	5		98

6.3MM系列25mm长方头旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-121T-23 ↓	SQ1	25	10
63-122T-23 ↓	SQ2	25	10
63-123T-23	SQ3	25	10

6.3MM系列50mm长方头旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-126T-23	SQ1	50	10
63-127T-23	SQ2	50	10
63-128T-23	SQ3	50	10

6.3MM系列25mm长三角旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-131T-23	TA18	25	10
63-132T-23 ↓	TA20	25	10
63-133T-23 ↓	TA23	25	10
63-134T-23	TA27	25	10

6.3MM系列50mm长三角旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-136T-23	TA18	50	10
63-137T-23	TA20	50	10
63-138T-23	TA23	50	10
63-139T-23	TA27	50	10

6.3MM系列25mm长Y形旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-141T-23	TW1	25	10
63-142T-23	TW2	25	10
63-143T-23	TW3	25	10
63-144T-23	TW4	25	10

6.3MM系列50mm长Y形旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-146T-23	TW1	50	10
63-147T-23	TW2	50	10
63-148T-23	TW3	50	10
63-149T-23	TW4	50	10

6.3MM系列25mm长偏心十字旋具头 ↓



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-151T-23	TS4	25	10
63-152T-23	TS6	25	10
63-153T-23	TS8	25	10
63-154T-23	TS10	25	10

6.3MM系列50mm长偏心十字旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-156T-23	TS4	50	10
63-157T-23	TS6	50	10
63-158T-23	TS8	50	10
63-159T-23	TS10	50	10

6.3MM系列25mm长U形旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-161T-23	SP4	25	10
63-162T-23	SP6	25	10
63-163T-23 ↓	SP8	25	10
63-164T-23	SP10	25	10

6.3MM系列50mm长U形旋具头



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-166T-23 ↓	SP4	50	10
63-167T-23	SP6	50	10
63-168T-23 ↓	SP8	50	10
63-169T-23	SP10	50	10

6.3MM系列带珠接杆



- 采用Cr-V制造, 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 1/4" 方头可连接6.3MM系列套筒。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-179T-23	1/4"方头	25	8
63-180T-23	1/4"方头	50	4

6.3MM系列磁性接杆



- 接杆部分采用不锈钢制造, 表面抛光, 尺寸精度高。
- 接杆内嵌强磁铁, 旋具头固定可靠。
- 旋具头部分采用Cr-V制造, 表面采用喷砂处理。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-189-23	6.3MM旋具头	60	8

6.3MM系列快速脱落磁性接杆



- 接杆部分采用不锈钢制造, 表面抛光, 尺寸精度高。
- 接杆内嵌强磁铁, 旋具头固定可靠。
- 快速脱落功能可迅速分离旋具头, 使用方便。
- 旋具头部分采用Cr-V制造, 表面采用喷砂处理。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-190-23	6.3MM旋具头	60	5

8MM系列旋具头

类别	等级	材质	规格	旋具头长度 (mm)		表面处理	包装数量 (件/盒)	特点	页码
				30	70				
一字旋具头	★★	S-2	5.5mm	●	●	喷砂	10		100
	★★	S-2	6.5mm	●	●	喷砂	10		100
	★★	S-2	8mm	●	●	喷砂	10		100
	★★	S-2	10mm	●	●	喷砂	4/10		100
	★★	S-2	12mm	●	●	喷砂	3/8		100
十字旋具头	★★	S-2	PH1	●	●	喷砂	10		100
	★★	S-2	PH2	●	●	喷砂	10		100
	★★	S-2	PH3	●	●	喷砂	10		100
	★★	S-2	PH4	●	●	喷砂	10		100
米字旋具头	★★	S-2	PZ1	●	●	喷砂	10		100
	★★	S-2	PZ2	●	●	喷砂	10		100
	★★	S-2	PZ3	●	●	喷砂	10		100
	★★	S-2	PZ4	●	●	喷砂	10		100
花形旋具头	★★	S-2	T20	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	T25	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	T27	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	T30	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	T40	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	T45	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	T50	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	T55	●	●	喷砂	4/8		101
中孔花形旋具头	★★	S-2	TT20	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	TT25	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	TT27	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	TT30	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	TT40	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	TT45	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	TT50	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	TT55	●	●	喷砂	4/8		101
6角旋具头	★★	S-2	H4	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	H5	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	H6	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	H7	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	H8	●	●	喷砂	10		101
	★★	S-2	H10	●	●	喷砂	4/8		101
	★★	S-2	H12	●	●	喷砂	3/8		101
	★★	S-2	H14	●	●	喷砂	3/6		101
12角旋具头	★★	S-2	M5	●	●	喷砂	10		102
	★★	S-2	M6	●	●	喷砂	10		102
	★★	S-2	M8	●	●	喷砂	10		102
	★★	S-2	M10	●	●	喷砂	4/8		102
	★★	S-2	M12	●	●	喷砂	3/6		102

8MM系列30mm长一字旋具头

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-201T-23	5.5mm	30	10
63-202T-23	6.5mm	30	10
63-203T-23	8mm	30	10
63-204T-23	10mm	30	10
63-205T-23	12mm	30	8

◎需要预定

8MM系列70mm长十字旋具头

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-226T-23	PH1	70	10
63-227T-23	PH2	70	10
63-228T-23	PH3	70	10
63-229T-23	PH4	70	10

◎需要预定

8MM系列70mm长一字旋具头

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-211T-23	5.5mm	70	10
63-212T-23	6.5mm	70	10
63-213T-23	8mm	70	10
63-214T-23	10mm	70	4
63-215T-23	12mm	70	3

◎需要预定

8MM系列30mm长米字旋具头

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-231T-23	PZ1	30	10
63-232T-23	PZ2	30	10
63-233T-23	PZ3	30	10
63-234T-23	PZ4	30	10

◎需要预定

8MM系列30mm长十字旋具头

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-221T-23	PH1	30	10
63-222T-23	PH2	30	10
63-223T-23	PH3	30	10
63-224T-23	PH4	30	10

◎需要预定

8MM系列70mm长米字旋具头

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理, 保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-236T-23	PZ1	70	10
63-237T-23	PZ2	70	10
63-238T-23	PZ3	70	10
63-239T-23	PZ4	70	10

◎需要预定

8MM系列30mm长花形旋具头

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造，硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理，保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-241T-23	T20	30	10
63-242T-23	T25	30	10
63-243T-23	T27	30	10
63-244T-23	T30	30	10
63-245T-23	T40	30	10
63-246T-23	T45	30	10
63-247T-23	T50	30	10
63-248T-23	T55	30	8

◎需要预定

8MM系列70mm长花形旋具头

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造，硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理，保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-251T-23	T20	70	10
63-252T-23	T25	70	10
63-253T-23	T27	70	10
63-254T-23	T30	70	10
63-255T-23	T40	70	10
63-256T-23	T45	70	10
63-257T-23	T50	70	10
63-258T-23	T55	70	4

◎需要预定

8MM系列30mm长中孔花形旋具头

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造，硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理，保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-261T-23	TT20	30	10
63-262T-23	TT25	30	10
63-263T-23	TT27	30	10
63-264T-23	TT30	30	10
63-265T-23	TT40	30	10
63-266T-23	TT45	30	10
63-267T-23	TT50	30	10
63-268T-23	TT55	30	8

◎需要预定

8MM系列70mm长中孔花形旋具头

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造，硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理，保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-271T-23	TT20	70	10
63-272T-23	TT25	70	10
63-273T-23	TT27	70	10
63-274T-23	TT30	70	10
63-275T-23	TT40	70	10
63-276T-23	TT45	70	10
63-277T-23	TT50	70	10
63-278T-23	TT55	70	4

◎需要预定

8MM系列30mm长六角旋具头

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造，硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理，保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-281T-23	H4	30	10
63-282T-23	H5	30	10
63-283T-23	H6	30	10
63-284T-23	H7	30	10
63-285T-23	H8	30	10
63-286T-23	H10	30	8
63-287T-23	H12	30	8
63-288T-23	H14	30	6

8MM系列70mm长六角旋具头

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造，硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理，保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-291T-23	H4	70	10
63-292T-23	H5	70	10
63-293T-23	H6	70	10
63-294T-23	H7	70	10
63-295T-23	H8	70	10
63-296T-23	H10	70	4
63-297T-23	H12	70	3
63-298T-23	H14	70	3

◎需要预定

8MM系列30mm长12角旋具头

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造，硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理，保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-301T-23	M5	30	10
63-302T-23	M6	30	10
63-303T-23	M8	30	10
63-304T-23	M10	30	8
63-305T-23	M12	30	6

◎需要预定

8MM系列70mm长12角旋具头

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造，硬度达到HRC60±2。
- 表面采用喷砂处理，保证头部尺寸的精准。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	规格	旋具头长度(mm)	包装数量(件/盒)
63-311T-23	M5	70	10
63-312T-23	M6	70	10
63-313T-23	M8	70	10
63-314T-23	M10	70	4
63-315T-23	M12	70	3

◎需要预定

公制内六角扳手																				
类别	子类	等级	材质	组套	规格 (mm)										功能	特点	页码			
					<1.5	1.5	2	2.5	3	4	5	5.5	6	7				8	10	
公制防滑内六角扳手	加长球头内六角扳手	★★	S-2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	防滑护套	加长球头	103
	加长内六角扳手	★★	S-2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	防滑护套	加长六角头	103
公制内六角扳手 (S-2)	9件套加长球头内六角扳手	★★	S-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	组套	加长球头组套	103
	加长球头内六角扳手	★★	S-2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		加长球头	104
	9件套长球头内六角扳手	★★	S-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	组套	长球头组套	104
	7件套短柄球头内六角扳手	★★	S-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	组套	短柄	104
	9件套加长内六角扳手	★★	S-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	组套	加长六角头组套	104
	9件套长内六角扳手	★★	S-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	组套	长六角头组套	105
	长内六角扳手	★★	S-2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		长六角头	105
公制长内六角扳手 (Cr-V)	—	★★	Cr-V		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		12mm 以上大规格	105
	T形球头内六角扳手	★★	S-2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	塑胶双材料 T形手柄	T形球头	105
公制T形内六角扳手	T形内六角扳手	★★	S-2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		T形六角头	105
	10件套链式内六角扳手 (公制)	★	Cr-V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	链式组套	便携链式组套	105
折叠式内六角扳手	7件套折叠式内六角扳手 (公制)(1.5-6mm)	★	Cr-V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	折叠式组套	便携折叠式组套	106
	7件套折叠式内六角扳手 (公制)(2.5-10mm)	★	Cr-V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	折叠式组套	便携折叠式组套	106

7件套公制防滑加长球头内六角扳手组套

S-2




- 表面防滑塑料护套, 握持舒适可靠
- S2合金钢制造, 硬度达HRC60±2
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨
- 球头扳手可倾斜25度使用

件号	规格(mm)	
94-561-23C	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	12

公制防滑加长球头内六角扳手

S-2



- 表面防滑塑料护套, 握持可靠。
- 硬度达HRC60±2, 且不易扭曲。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 球头扳手可倾斜25度使用。

件号	规格(mm)	L(mm)	D(mm)	S(mm)	T(mm)	
94-500-23	1.5	89	13	8	78	12
94-501-23	2	99	15	8	88	12
94-502-23	2.5	111	17	8	100	12
94-503-23	3	125	19	8	114	12
94-504-23	4	139	24	10	124	12
94-505-23	5	159	27	10	144	12
94-506-23	6	179	31	10	164	12
94-507-23 ↓	7	189	33	10	174	12
94-508-23	8	208	35	15	178	12
94-509-23 ↓	10	223	39	15	202	6

7件套公制防滑长内六角扳手组套

S-2




- 表面防滑塑料护套, 握持舒适可靠
- S2合金钢制造, 硬度达HRC60±2
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨

件号	规格(mm)	
94-562-23C	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	12

公制防滑长内六角扳手

S-2



- 表面防滑塑料护套, 握持可靠。
- 硬度达HRC60±2, 且不易扭曲。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(mm)	L(mm)	D(mm)	S(mm)	T(mm)	
94-529-23	1.5	77	13.5	8	66	12
94-530-23	2	82	15.5	8	71	12
94-531-23	2.5	88.5	17.5	8	77	12
94-532-23	3	98.5	19	8	87	12
94-533-23	4	104	24	10	89	12
94-534-23	5	116	27	10	101	12
94-535-23	6	138	31	10	123	12
94-536-23	8	158	35	15	137	12
94-537-23 ↓	10	167	39	15	146	6

9件套公制加长球头内六角扳手

S-2




- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 球头扳手可倾斜25度使用。
- 符合GB/T5356标准

STANLEY 件号	规格(mm)	
STMT94158-8-23	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	6

公制加长球头内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 球头扳手可倾斜25度使用。
- 符合GB/T5356标准

STANLEY 件号	规格(mm)	L(mm)	D(mm)	
STMT94079-8-23	1.5	91.5	15.5	6
STMT94080-8-23	2	102	18	12
STMT94081-8-23	2.5	114.5	20.5	6
STMT94082-8-23	3	129	23	6
STMT94083-8-23	4	144	29	6
STMT94084-8-23	5	165	33	6
STMT94085-8-23	6	186	38	6
STMT94086-8-23	7	197	41	6
STMT94087-8-23	8	208	44	6
STMT94088-8-23	10	234	50	6

9件套公制长球头内六角扳手

S-2 明星产品




- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 球头扳手可倾斜25度使用。
- 符合GB/T5356标准。

STANLEY 件号	规格(mm)	
STMT94162-8-23	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	6

公制长球头内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 球头扳手可倾斜25度使用。
- 符合GB/T5356标准。

STANLEY 件号	件号	规格(mm)	L(mm)	D(mm)	
STMT94099-8-23	94-099-23 ↓	1.5	63.5	15.5	6
STMT94100-8-23	94-100-23 ↓	2	77	18	6
STMT94101-8-23	94-101-23 ↓	2.5	87.5	20.5	6
STMT94102-8-23	94-102-23 ↓	3	93	23	6
STMT94103-8-23	94-103-23 ↓	4	104	29	6
STMT94104-8-23	94-104-23 ↓	5	120	33	6
STMT94105-8-23	94-105-23 ↓	5.5	131	35	6
STMT94106-8-23	94-106-23 ↓	6	141	38	6
STMT94107-8-23	94-107-23 ↓	7	147	41	6
STMT94108-8-23	94-108-23 ↓	8	158	44	6
STMT94109-8-23	94-109-23 ↓	10	180	56	3

7件套公制短柄球头内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造, 公制短柄。
- 硬度达HRC60±2。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 球头扳手可倾斜25度使用。
- 符合GB/T5356标准。

规格(mm)	长边长(mm)	短边长(mm)
1.5	45	14
2	50	16
2.5	55	18
3	63	20
4	70	25
5	80	28
6	90	32

STANLEY 件号	规格(mm)	
STMT94551-8-23	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	10

9件套公制加长内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 符合GB/T5356标准。

STANLEY 件号	规格(mm)	
STMT94160-8-23	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	6

公制加长内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 符合GB/T5356标准。

STANLEY 件号	件号	规格(mm)	L(mm)	D(mm)	
STMT94089-8-23	94-089-23 ↓	1.5	91.5	15.5	6
STMT94090-8-23	94-090-23 ↓	2	102	18	6
STMT94091-8-23	94-091-23 ↓	2.5	114.5	20.5	6
STMT94092-8-23	94-092-23 ↓	3	129	23	6
STMT94093-8-23	94-093-23 ↓	4	144	29	6
STMT94094-8-23	94-094-23 ↓	5	165	33	6
STMT94095-8-23	94-095-23 ↓	6	186	38	6
-	94-096-23	7	189	33	6
STMT94097-8-23	94-097-23 ↓	8	208	44	6
STMT94098-8-23	94-098-23 ↓	10	234	50	3

9件套公制长内六角扳手

- S-2**
- 采用S2高级制造。
 - 硬度达HRC60±2。
 - 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
 - 符合GB/T5356标准。

STANLEY 件号	规格(mm)	数量
STMT92619-8-23	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	6

公制长内六角扳手

- S-2**
- 采用S2高级合金钢制造。
 - 硬度达HRC60±2。
 - 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
 - 符合GB/T5356标准。

STANLEY 件号	件号	规格(mm)	L(mm)	D(mm)	数量
STMT94110-8-23	94-110-23	1.5	63.5	15.5	6
STMT94111-8-23	94-111-23	2	77	18	6
STMT94112-8-23	94-112-23	2.5	87.5	20.5	6
STMT94113-8-23	94-113-23	3	93	23	6
STMT94114-8-23	94-114-23	4	104	29	6
STMT94115-8-23	94-115-23	5	120	33	6
STMT94116-8-23	94-116-23	6	141	38	6
STMT94117-8-23	94-117-23	7	147	41	6
STMT94118-8-23	94-118-23	8	158	44	6
STMT94119-8-23	94-119-23	10	180	56	3

8件套公制迷你内六角扳手

- S-2**
- 采用S2高级合金钢制造, 公制短柄。
 - 硬度达HRC60±2。
 - 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
 - 符合GB/T5356标准。

STANLEY 件号	规格(mm)	数量
STMT94553-8-23	0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4	6

公制内六角扳手

- S-2**
- 采用S2高级合金钢制造。
 - 硬度达HRC60±2。
 - 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
 - 符合GB/T5356标准。

STANLEY 件号	件号	规格(mm)	L(mm)	D(mm)	数量
STMT94554-8-23	94-554-23	0.7	33	7	6
STMT94555-8-23	94-555-23	0.9	33	11	6
STMT94556-8-23	94-556-23	1.3	41	13	6
STMT94120-8-23	94-120-23	1.5	46.5	15.5	6
STMT94121-8-23	94-121-23	2	52	18	6
STMT94122-8-23	94-122-23	2.5	58.5	20.5	6
STMT94123-8-23	94-123-23	3	66	23	6
STMT94124-8-23	94-124-23	4	74	29	6
STMT94125-8-23	94-125-23	5	85	33	6
STMT94126-8-23	94-126-23	6	96	38	6
-	94-127-23	7	95	34	6
STMT94128-8-23	94-128-23	8	108	44	6
STMT94129-8-23	94-129-23	10	122	50	3

公制长内六角扳手 (Cr-V)

- Cr-V**
- 采用Cr-V制造。
 - 砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(mm)	L(mm)	D(mm)	数量
94-149-23	12	209	44	18
94-150-23	14	233	54.5	12
94-151-23	16	240	58.5	2
94-152-23	17	246	61.5	6
94-153-23	18	261	64.5	6
94-154-23	19	276	68.5	6
94-155-23	22	330	78	12
94-156-23	24	370	88	12
94-157-23	27	410	97.5	6

公制T形球头内六角扳手

- S-2**
- 采用S2高级合金钢制造。
 - 硬度达HRC60±2。
 - 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
 - 双材料手柄, 手感舒适, 有效防滑。
 - 球头扳手可倾斜25度使用。

件号	规格(mm)	长边长(mm)	短边长(mm)	数量
94-283-23	2	100	15	12
94-284-23	2.5	100	15	12
94-285-23	3	100	15	12
94-286-23	4	100	15	12
94-287-23	5	100	15	12
94-288-23	6	132	18	12
94-289-23	7	132	18	12
94-290-23	8	132	18	12
94-291-23	10	132	18	12

公制T形内六角扳手

- S-2**
- 采用S2高级合金钢制造。
 - 硬度达HRC60±2。
 - 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
 - 双材料手柄, 手感舒适, 有效防滑。

件号	规格(mm)	长边长(mm)	短边长(mm)	数量
94-343-23	2	100	15	12
94-344-23	2.5	100	15	12
94-345-23	3	100	15	12
94-346-23	4	100	15	12
94-347-23	5	100	15	12
94-348-23	6	132	18	12
94-349-23	7	132	18	12
94-350-23	8	132	18	12
94-351-23	10	132	18	12

10件套公制链式内六角扳手

- Cr-V**
- 采用铬钒钢制造, 表面发黑处理。
 - 符合GB/T5356标准。

STANLEY 件号	件号	规格(mm)	数量
STMT69213-8-23	69-213-23	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10	12

7件套公制折叠式内六角扳手1.5-6mm

- Cr-V**
- 采用铬钒钢制造, 表面发黑处理。

件号	规格(mm)	数量
69-261-23C	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	12

7件套公制折叠式内六角扳手2.5-10mm

- Cr-V**
- 采用铬钒钢制造, 表面发黑处理。

件号	规格(mm)	数量
69-262-23C	2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	12

类别	子类	等级	材质	组套	英制内六角扳手												功能	特点	页码		
					1/16	5/64	3/32	7/64	1/8	9/64	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8					
英制内六角扳手 (S-2)	12 件套加长球头内六角扳手	★★	S-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	组套	加长球头组套	106
	12 件套球头内六角扳手	★★	S-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	组套	球头组套	106
	12 件套加长内六角扳手	★★	S-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	组套	加长六角头组套	107
	12 件套内六角扳手	★★	S-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	组套	六角头组套	107
	球头内六角扳手	★★	S-2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		球头	107
	7 件套短柄球头内六角头扳手	★★	S-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	组套		107
英制长内六角扳手 (Cr-V)	—	★★	Cr-V		7/16	1/2	9/16	5/8	3/4										7/16" 以上大规格	107	
10 件套链式内六角扳手 (英制)	—	★	Cr-V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	链式组套	便携链式组套	107
折叠式内六角扳手	5 件套折叠式内六角扳手 (英制)	★	Cr-V	●														●	折叠式组套	便携折叠式组套	107

12件套英制加长球头内六角扳手

- S-2**
- 采用S2高级合金钢制造。
 - 硬度达HRC60±2。
 - 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
 - 球头扳手可倾斜25度使用。

件号	规格(°)	数量
94-159-23	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	6

12件套英制球头内六角扳手

- S-2**
- 采用S2高级合金钢制造。
 - 硬度达HRC60±2。
 - 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
 - 球头扳手可倾斜25度使用。

件号	规格(°)	数量
94-163-23	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	6

12件套英制加长内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(")	
94-161-23	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	6

12件套英制内六角扳手

S-2




- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(")	
92-620-23	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	6

英制球头内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 球头扳手可倾斜25度使用。

件号	规格(")	L(mm)	D(mm)	
69-293-23	1/16	76	14	2
69-294-23	5/64	81	15	2
69-295-23	3/32	86	17	2
69-296-23	7/64	90	18	2
69-297-23	1/8	95	19	2
69-298-23	9/64	100	20	2
69-299-23	5/32	105	21	2
69-303-23	3/16	114	24	2
69-304-23	7/32	124	26	2
69-305-23	1/4	135	28	2
69-306-23	5/16	152	32	2
69-307-23	3/8	171	35	2

7件套英制短柄球头内六角扳手

S-2




- 采用S-2高级合金钢制造, 英制短柄。
- 硬度达HRC60±2。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 球头扳手可倾斜25度使用。

规格(")	长边长(mm)	短边长(mm)
1/16	47	17
5/64	50	18
3/32	53	19
1/8	60	21
5/32	66	24
3/16	72	26
1/4	85	31

件号	规格(")	
94-552-23	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4	10

英制长内六角扳手(Cr-V)

Cr-V



- 采用Cr-V制造。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(")	L(mm)	D(mm)	
94-144-23	7/16	188	36	3
94-145-23	1/2	207	39.5	3
94-146-23	9/16	226	42.5	2
94-147-23	5/8	245	46.5	3
94-148-23	3/4	282	52.5	6

10件套链式内六角扳手(英制)

Cr-V



件号	规格(")	
69-230-23	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	12

5件套英制折叠式内六角扳手

新产品

Cr-V



件号	规格(")	
69-260-23C	3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	12

花形/中孔花形扳手

类别	子类	等级	材质	组套	规格											功能	特点	页码			
					TT6	TT7	TT8	TT9	TT10	TT15	TT20	TT25	TT27	TT30	TT40				TT45	TT50	TT55
中孔花形扳手	9件套长L形中孔花形扳手	★★	S-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	组套		108
	8件套长L形中孔花形扳手	★★	S-2	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	组套		108
	长L型中孔花形扳手	★★	S-2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				108
折叠式花形扳手	8件套折叠式花形扳手	★	Cr-V	●					T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40			折叠式组套	花形	108

9件套长L形中孔花形扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格	
92-625-23	TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45, TT50	6

8件套长L形中孔花形扳手

S-2




- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格	
92-624-23	TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25	12

长L型中孔花形扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格	L(mm)	D(mm)	
94-130-23	TT6	70	13	6
94-131-23	TT7	74	14	6
94-132-23	TT8	78	15	6
94-133-23	TT9	82	16	6
94-134-23	TT10	86	17	6
94-135-23	TT15	90	18	6
94-136-23	TT20	95	19	6
94-137-23	TT25	100	20	6
94-138-23	TT27	105	21	6
94-139-23	TT30	114	24	6
94-140-23	TT40	124	26	6
94-141-23	TT45	133	29	6
94-142-23	TT50	152	32	6
94-143-23	TT55	171	35	3

◎ 需要预定

8件套折叠式花形扳手

新产品

Cr-V



件号	规格	
69-263-23C	T-9, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40	12
69-263-22	T-9, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40	12



史丹利工具百科

史丹利内六角扳手符合中国国家标准, 但是不合理的使用可能导致内六角扳手的变形或断裂, 尤其是在使用小规格的内六角扳手时, 操作者很容易超过极限扭矩, 因此请按照以下要求正确使用。

警告

- 请在使用时, 做好个人安全防护, 以免扳手断裂造成的伤害!
- 请勿持续加力拧紧或拧松工件, 以免扳手持续受力变形造成的断裂!
- 请勿使用钳、接杆等增加扳手扭矩及用锤、棒等敲击扳手!

Tools Sets 综合工具套装
 Combo Sets 多用组合
 Mechanics 机工类工具
 Holding 夹持类工具
 Fastening 紧固类工具
 Cutting 切割类工具
 Measuring 测量类工具
 Striking 敲击类工具
 Finishing 表面修整类工具
 Tools bag&Storage 工具包、箱、车
 Electrical 电子电工工具
 Others 其他工具
 Automotive 汽车工具
 Power Tools 电动工具
 Index 索引

拉铆枪

类别	材质	等级	铆钉规格					特点	页码	
			3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	15/64"			1/4"
双柄重型拉铆枪	钢	★★	●	●	●	●	●	●	双柄重型, 5个铆钉规格	109
重型拉铆枪	钢	★★	●	●	●	●			重型, 4个铆钉规格	109
轻型拉铆枪	钢	★★		●	●	●			轻型, 3个铆钉规格	109
B系列4用拉铆枪	钢	★☆	●	●	●	●			4个铆钉规格	109
B系列3用拉铆枪	钢	★☆		●	●	●			3个铆钉规格	109

双柄重型拉铆枪



- 配有3.2mm(1/8"), 4.0mm(5/32"), 4.8mm(3/16"), 6.0mm(15/64"), 6.4mm(1/4") 5个拉铆头。
- 适用于金属、皮革、织物和塑料等不同材质的铝铆钉和不锈钢铆钉的铆接。
- 全钢结构, 合金钢拉爪, 坚固耐用。
- 可拆卸的塑料罐可收纳拉铆时铆钉的废弃部分。
- 手柄内侧配有更换拉铆头的扳手。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	铆钉规格	
69-821-22C	3.2mm (1/8"), 4.0mm (5/32"), 4.8mm (3/16"), 6.0mm (15/64"), 6.4mm (1/4")	2

双柄重型拉铆枪



- 配有4种不同规格的替换头, 方便使用。适用于金属、纤维、皮革和塑料等众多不同材料的铆接。
- 其弹簧手柄能自如压出铆钉。
- 全钢结构枪身装有防脱手柄。
- 手柄内侧配有1根专门用于卸换铆嘴的扳手。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	铆钉规格	
69-799-22	2.4mm (3/32"), 3.2mm (1/8"), 4.0mm (5/32"), 4.8mm (3/16")	6

轻型拉铆枪



- 配有3种不同规格的替换头, 方便使用。适用于金属、纤维、皮革和塑料等众多不同材料的铆接。
- 其弹簧手柄能自如压出铆钉。
- 全钢结构枪身装有防脱手柄。
- 手柄内侧配有1根专门用于卸换铆嘴的扳手。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	铆钉规格	
69-646-22	3.2mm (1/8"), 4.0mm (5/32"), 4.8mm (3/16")	5

B系列4用拉铆枪

新产品



- 配有4种不同规格的替换头, 方便使用。
- 适用于金属、纤维、皮革和塑料等不同材料的铆接。
- 能自如压出铆钉。
- 全钢结构, 配有防滑塑料手柄。
- 尺寸(长×宽×高) 311×148×33mm
- 本品属易耗品, 不属于终生保用

件号	铆钉规格	
STHT69800-23	2.4mm (3/32"), 3.2mm (1/8"), 4.0mm (5/32"), 4.8mm (3/16")	6

B系列3用拉铆枪

新产品



- 配有3种不同规格的替换头, 方便使用。
- 适用于金属、纤维、皮革和塑料等不同材料的铆接。
- 能自如压出铆钉。
- 全钢结构, 配有防滑塑料手柄。
- 尺寸(长×宽×高) 311×148×33mm
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围

件号	铆钉规格	
STHT69646-23	3.2mm (1/8"), 4.0mm (5/32"), 4.8mm (3/16")	6



割刀	111	剪	118
美工刀	112	管道工具	119
刀片	113	断线钳	120
电工刀	115	钢索切割钳 / 剪	120
锯	116	高速钢麻花钻	121

Tools Sets
综合性工具组套

Combo Sets
多用组套

Mechanics
机工类工具

Holding
夹持类工具

Fastening
紧固类工具

Cutting
切割类工具

Measuring
测量类工具

Sinking
敲齿类工具

Finishing
表面修整类工具

Tools bag&Storage
工具包、箱、车

Electrical
电子/电工具

Others
其他工具

Automotive
汽保工具

Power Tools
电动工具

Index
索引

割刀

类别	等级	刀身材质	规格								特点	页码		
			长度(英寸)	换刀片方式	刀片可存数量	刀片可伸缩	刀片自动回缩	磁性刀头	圆头刀头	刀鞘			刀片件号	
FatMax Xtreme 可伸缩重型割刀	★★★	金属	7-3/4	旋钮式	15	●						11-921, 11-983	适用重型作业, 刀片拆装方便	111
专业超级重型割刀	★★★	金属(珐琅涂层)	7	旋转式	15						●	11-921, 11-983	适用重型作业, 刀片拆装方便, 珐琅金属外壳, 带刀鞘	111
FatMax 重型割刀	★★	金属+塑料	7	旋转式	7	●						11-921, 11-983	刀片拆装方便	111
FatMax 旋转割刀	★★	金属+塑料	7	旋转式	7			●				11-921, 11-983	刀片拆装方便, 轻巧	111
FATMAX 两用安全割刀	★★	锌合金+橡塑	6-3/5	头部插入式	1	●	●		●			11-987	割刀+镰刀, 刀头自动回缩, 快换刀片	111
自动回复式通用割刀	★★	金属	5-5/8	螺钉固定式	1	●	●		●			11-987	刀头自动回缩, 圆头刀头, 安全	111
旋转割刀	★★	铝合金	7	旋转式	7	●						11-921, 11-983	刀片拆装方便, 轻巧	111
重型割刀	★★	金属+塑胶	5-5/8	螺钉固定式	1	●						11-921, 11-983	适用重型作业, 防滑手柄	112
多用割刀	★★	金属+塑胶	6-1/8	螺钉固定式	1	●						11-921, 11-983	防滑手柄, 轻巧	112
通用割刀	★★	金属+塑胶	6	螺钉固定式	3	●						11-921, 11-983	轻巧	112
平面刮刀	★	塑料	7	螺母式	1							11-921	适合平面刮除	112

FatMax Xtreme可伸缩重型割刀



- 全金属刀身, 适用于重型作业及各种用途。
- 特殊铸模结构设计, 有效防滑及抗震。
- 大刀身设计, 存储15片刀片, 即使带着防护手套也容易操作。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

产品上件号无“22”

件号	规格(英寸)	长度(mm)	刀片宽度(mm)	页码
10-815-22	7-3/4	197	19	6

FatMax 旋转割刀



- 磁性刀头, 防止刀片滑落。
- 快速换刀片装置, 不需要任何工具。
- 存储3片刀片。
- 根据人体工学设计的刀身, 握持舒适。
- 刀身轻盈, 方便携带。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

产品上件号无“23”

件号	规格(英寸)	长度(mm)	刀片宽度(mm)	页码
10-799-23	7	178	19	12

专业超级重型割刀



- 带有珐琅涂层的铝制刀壳坚固耐用。
- 旋钮式设计可快速更换刀片, 无需任何工具。
- 刀壳内可存储15个11-921系列重型刀片。
- 刀壳顶部设计能够安全夹住刀片, 刀片上的双凹槽使
- 刀片的锁定更牢固, 安全。
- 刀身设计握持舒适, 易掌握。
- 自带聚丙烯刀鞘, 耐冲击, 安全方便。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

产品上件号无“1-11”

件号	规格(英寸)	长度(mm)	刀片宽度(mm)	页码
10-550-1-11	7	175	19	12

FatMax 重型割刀



- 一体式设计, 不用拆卸刀体, 即可简便的更换刀片。
- 锁定按钮锁力强劲, 刀割更准确。
- 人性化设计刀柄, 防滑握持舒适。
- 内存3片刀片, 可存储7片刀片。
- 创新的刀片更换装置, 更换简便。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

产品上件号无“22”

件号	规格(英寸)	长度(mm)	刀片宽度(mm)	页码
10-777-22	7	178	19	6

FatMax 两用安全割刀

新产品



- 两用功能: 割刀切割+镰刀划割
- 按住推键则推出刀片, 松开则自动收回刀片
- 镰刀转出才可使用, 且刀片内置, 不伤人和工件
- 可从刀头处快换割刀刀片
- 手柄可放置5片刀片
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围

件号	规格(英寸)	总长度(mm)	割刀刀片件号	镰刀刀片件号	页码
FMHT83232-23	6-3/5	168	11-700/11-921	10-245	6

自动回复式通用割刀

明星产品



- 松开按钮, 刀片自动缩回壳内, 安全可靠。
- 圆头刀刃, 更加安全。
- 适用于高频率作业和安全性要求高的地方。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

产品上件号无“81”

件号	规格(英寸)	长度(mm)	对应刀片件号	刀片宽度(mm)	页码
10-189-81	5-5/8	144	11-987-81	19	12

旋转割刀



- 大柄7"(178MM)的刀身设计, 使用更舒适。
- 可旋转扭开刀身, 方便更换刀片。
- 内部锁定刀片装置, 使用更安全, 存储3片刀片。
- 铝合金刀身, 轻便易携带。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	刀片宽度(mm)	页码
10-989-23	7	178	19	6

重型割刀



- 双面塑胶刀身。
- 有效防滑及放置于斜面。
- 锁定刀片装置, 安全易用, 存储3片刀片。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

产品上件号无“23”

件号	规格(英寸)	长度(mm)	刀片宽度(mm)	页码
10-779-23	5-5/8	144	19	6

多用割刀



- 塑胶刀柄, 质量轻
- 采用螺钉固定, 并结合头部防滑脱结构, 可靠固定刀片
- 存储1片刀片
- 推动顶部推钮, 可使刀片推出有3档不同位置
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

产品上无件号

件号	规格(英寸)	长度(mm)	刀片宽度(mm)	页码
10-175-23	6-1/8	156	19	6

通用割刀



- 金属刀柄, 轻巧耐用
- 采用螺钉固定, 并结合头部防滑脱结构, 可靠固定刀片
- 推动顶部推钮, 可使刀片推出有3档不同位置
- 含3片刀片
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

产品上件号为“99E”

件号	规格(英寸)	长度(mm)	刀片宽度(mm)	页码
10-099-22	6	152	19	6

平面刮刀

新产品



- 可用于刮除平面上的污垢
- 塑料手柄, 有刀刃保护套
- 刀片为割刀刀片, 可更换
- 刀片件号: 11-921
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	刀片宽度(mm)	页码
28-593-81C	7	175	61.5	6

美工刀

类别	等级	刀片宽度(mm)	刀身材质	长度(mm)	刀片固定方式	刀片数量	刀片件号	特点	页码
尖锋重型美工刀	★★	18	塑料+金属	175	自锁+旋钮	3	11-718, 11-301	双重固定, 自动进刀片	112
双色柄美工刀	★★	9/18	塑料+金属	144/175	自锁/旋钮	3	11-300, 11-718, 11-301	符合人体工学设计的握持结构, 宜切宜压	112
通用美工刀	★☆☆	18	塑料+金属	160	自锁/旋钮	1	11-301	高强度塑料手柄	113
DYNAGRIP 美工刀	★☆☆	25	塑料+金属	180	旋钮	1	11-325	旋钮固定刀片	113
QuickPoint 美工刀	★	9/18	塑料	133/162	自锁	1	11-300, 11-718, 11-301	英国进口刀片, 刃口锋利	113
雕刻刀	★★	10	金属	146	螺母	1	11-411	铝合金刀柄, 轻巧易用	113

尖锋重型美工刀 18mm

新产品



- 弹性握把的橡塑双材料手柄, 握持更舒适
- 刀片采用自动定位推钮固定, 刀头有旋钮可双重固定刀片
- 退出旧刀片时, 新刀片自动就位
- 含3把英国进口刀片, 锋利耐用
- 刀片件号: 11-718, 11-301

STANLEY 件号	刀片固定	刀片宽度(mm)	总长度(mm)	总宽度(mm)	页码
STHT10270-8-23	自锁+旋钮	18	175	45	12

双色柄美工刀



自锁

旋钮

- 符合人体工学设计的握持结构, 宜切宜压
- 橡塑双材料手柄, 手感舒适
- 自锁: 自动锁定刀片, 按压按键, 进退刀片
- 旋钮: 旋钮锁定刀片, 旋转旋钮, 进退刀片
- 英国进口刀片, 锋利耐用
- 18mm美工刀含3片刀片
- 刀片件号: 9mm型号为11-300, 18mm型号为11-718, 11-301
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY 件号	刀片固定	刀片宽度(mm)	总长度(mm)	总宽度(mm)	页码
STHT10264-8-23	自锁	9	140	26	12
STHT10266-8-23	自锁	18	175	35	12
STHT10268-8-23	旋钮	18	175	35	12

通用美工刀18mm 新产品



自锁



旋钮

- 符合人体工学设计的握持结构
- 高强度塑料手柄, 坚固耐用
- 自锁: 自动锁定刀片, 按压按键, 进退刀片
- 旋钮: 旋钮锁定刀片, 旋开旋钮, 进退刀片
- 英国进口刀片, 锋利耐用
- 美工刀含1片刀片
- 刀片件号: 11-301
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY 件号	刀片固定	刀片宽度 (mm)	总长度 (mm)	总宽度 (mm)	
STHT10276-8-23	自锁	18	160	40	10
STHT10321-8-23	旋钮	18	160	40	10

DYNAGRIP割刀



- 橡塑双材料手柄, 手感舒适
- 旋钮锁定刀片, 旋开旋钮, 进退刀片
- 英国进口刀片, 锋利耐用
- 刀片件号: 9mm型号为11-300, 18mm型号为11-301, 25mm型号为11-325
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY 件号	件号	刀片固定	刀片宽度 (mm)	总长度 (mm)	总宽度 (mm)	
-	10-409-22 ↓	旋钮	9	130	-	12
-	10-418-22	旋钮	18	152	-	12
STHT10425-8-23	10-425-22 ↓	旋钮	25	180	40	6

类别	等级	刀片材质	规格			包装数量(片/盒)	特点	页码
			宽度 (mm)	长度 (mm)	厚度 (mm)			
FatMax 重型割刀刀片	★★☆	合金钢	19	61.5	0.61	10	加硬刃口, 锋利耐用提高, 美国产	114
重型割刀刀片 (美国产)	★★	合金钢	19	62.0	0.65	10(W)	锋利耐用, 美国产	114
钩形刀片	★★	钢	19	50	0.65	5	锋利, 英国产	114
圆头刀片	★★	钢	19	55	0.65	5	锋利, 美国产	114
FatMax 专业级美工刀刀片	★★☆	合金钢	18, 25	100, 126	0.5, 0.7	10	加硬刃口, 锋利耐用提高, 英国产	114
QuickPoint 美工刀刀片	★★	合金钢	18, 25	100, 126	0.5, 0.7	10	锋利耐用, 英国产	114
美工刀替换刀片	★☆☆	钢	9	92	0.55	10	锋利	115
雕刻刀刀片	★★	钢	9	40	0.5	3	锋利, 美国产	115

QuickPoint™美工刀



9mm



18mm

- 工程塑料材质的刀柄, 轻巧美观
- 刀片自动锁定功能
- 刀片件号: 9mm型号为11-300, 18mm型号为11-718, 11-301
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY 件号	件号	刀片固定	刀片宽度 (mm)	总长度 (mm)	总宽度 (mm)	
STHT10150-8-23	10-150-1-20 ↓	自锁	9	133	19	6
STHT10151-8-23	10-151-1-20 ↓	自锁	18	162	28	6

雕刻刀



- 铝合金材质的刀柄, 轻巧易用。
- 适合精细加工和修整。
- 刀片件号: 11-411。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	长度(mm)	刀柄直径(mm)	
10-401-81	146	8	12


FatMax 重型割刀刀片



- 优质合金钢材制成, 加硬刃口, 锋利耐用。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	宽度H (mm)	长度L (mm)	厚度 (mm)	每件内刀片数量	
11-700T-81C	19	61.5	0.61	10	50

重型割刀刀片



- 优质合金钢材制成, 锋利耐用。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	宽度 (mm)	长度 (mm)	厚度 (mm)	每件内刀片数量	
11-921W-81C	19	62	0.65	10	42
11-921A-81C ↓	19	62	0.65	100	6

重型割刀刀片



- 适用于地毯、皮革等多种材料的切割。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	宽度 (mm)	长度 (mm)	厚度 (mm)	每件内刀片数量	
11-921T-22	19	62	0.65	10	24
11-921H-22	19	62	0.65	100	10

钩型刀片



- 适用于地毯、皮革等多种材料的切割。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	宽度 (mm)	长度 (mm)	厚度 (mm)	每件内刀片数量	
11-983-0-11C	19	50	0.65	5	20
11-983-0-11 ↓	19	50	0.65	5	20


圆头刀片



- 圆头刀头, 使用更安全。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	宽度 (mm)	长度 (mm)	厚度 (mm)	每件内刀片数量	
11-987-81	19	55	0.65	5	20

FatMax 专业级美工刀刀片



- 优质合金钢材制成, 加硬刃口, 锋利耐用。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	宽度H (mm)	长度L (mm)	厚度 (mm)	每件内刀片数量	
11-718T-11C	18	100	0.5	10	50
11-725T-11C	25	126	0.7	10	24

QuickPoint美工刀刀片



- 优质合金钢材制成, 锋利耐用。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	宽度H (mm)	长度L (mm)	厚度 (mm)	每件内刀片数量	
11-301T-11C	18	100	0.5	10	50
11-325T-11C	25	126	0.7	10	24

史丹利工具百科

专业生产世界一流品质的刀片
—史丹利英国海拉比 (Hellaby) 工厂

该工厂采用许多新工艺来提升刀片性能, 使得STANLEY刀片备受全球消费者欢迎。

FatMax刀片采用了刃口强化工艺, 提升刃口硬度的同时, 保证了刃口足够的韧性, 以避免带来硬度提升但容易裂口的问题, 切削性能较QuickPoint系列大幅提升。

QuickPoint刀片是通用系列, 其良好的切削性能, 低廉的价格, 为众多STANLEY用户所熟悉和喜爱, 是目前全球畅销的刀片系列。

美工刀刀片



- 优质合金钢材制成, 锋利耐用
- 每盒10片刀片
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	宽度H(mm)	长度L(mm)	厚度(mm)	
11-300T-22	9	85	0.4	48
11-301T-22	18	100	0.5	24
11-325-0-22	25	147	0.7	10

雕刻刀刀片



- 美国原装刀片, 锋利耐用。
- 3件装, 配合雕刻刀(10-401)使用。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	长度(mm)	宽度(mm)	厚度(mm)	
11-411-81	40	10	0.52	10

油灰刀

类别	等级	刀片材质	规格			特点	页码
			刀片宽度 (mm)	刀片厚度 (mm)	总长度 (mm)		
B 系列	★	钢	38/51/76/102	1	220	可弯有弹性	115

B系列油灰刀

新产品



- 刀片平整, 可弯有弹性
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围

件号	规格	刀片宽度 (mm)	刀片厚度 (mm)	总长度 (mm)	
28-080-23	1.5"	38	1	220	12
28-081-23	2"	51	1	220	12
28-083-23	3"	76	1	220	12
28-084-23	4"	102	1	220	12

折叠刀

类别	等级	刀片材质	规格			特点	页码
			刀片宽度 (mm)	刀刃长度 (mm)	总长度 (mm)		
FATMAX	★★	不锈钢	20	80	195	刀刃锋利	115

FatMax 折叠刀

新产品



- 不锈钢材料制造的刀刃, 刃口带锯齿刃
- 轻薄的手柄, 舒适易操控
- 拇指快速助开凸键
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围

STANLEY 件号	刀片宽度(mm)	刀刃长度(mm)	总长度(mm)	
FMHT10311-23	20	80	195	6

电工刀

类别	等级	刀片材质	规格			特点	页码
			长度 (mm)	厚度 (mm)	刀片宽度 (mm)		
直刃电工刀	★	锰钢	205	8	20	直刃, 硬度高, 红木手柄	113
弯刃电工刀	★	锰钢	200	8	22	弯刃, 硬度高, 红木手柄	113

直刃电工刀



- 刀刃采用锰钢制造
- 刀刃硬度达到HRC54以上, 切割力量强。
- 进口红木手柄, 坚韧耐用。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	长度(mm)	厚度(mm)	刀片宽度(mm)	
10-225-23	205	8	20	10

产品上件号无“-23”

弯刃电工刀



- 刀刃采用锰钢制造
- 刀刃硬度达到HRC54以上, 切割力量强。
- 进口红木手柄, 坚韧耐用。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	长度(mm)	厚度(mm)	刀片宽度(mm)	
10-226-23	200	8	22	10

产品上件号无“-23”

锯

类别	子类	等级	材质	规格				特点	页码	
				长度 (mm)	锯架长度可调	锯条安装角度可调	握把			
锯架	400mm 钢锯架	★★	铝合金	400	●	●	橡胶	高速钢 / 双金属钢锯条	握把舒适, 锯条安装角度可调	116
	金属方管钢锯架	★★	铝合金	400		●	橡胶	高速钢 / 双金属钢锯条	锯条安装方便, 可储存 8 片锯片	116
	98mm 钢锯架 (橡胶手柄)	★	钢	255	●		橡胶	高速钢 / 双金属钢锯条	握把舒适, 锯条长度可调	116
	金属柄小钢锯	★☆	锌合金	270			锌合金	通用钢锯条	锌合金锯身, 轻巧坚固	116
	袖珍钢锯	★	塑料	220			塑料	通用钢锯条	小巧	116
手板锯	重型	★★	钢	500			橡胶	迷你锯条	锯条长度可调, 小巧	116
	塑柄	★	Cr-V	450			塑料 PS	不可更换	锯刃锋利耐用, 手柄握持舒适	117
折叠锯	FatMax 折叠锯	★★	钢	340			橡胶	不可更换	可折叠	117

类别	子类	等级	材质	规格				特点	页码
				齿数 / 英寸	长度 (mm)	长度 (英寸)	包装数量 (条)		
锯条	高速钢	★★	高速钢	18, 24, 32	305	12	10/100	硬度高, 速度快	117
	双金属	★★	双金属	18, 24, 32	305	12	10/100	硬度高, 不易折断	117
	迷你	★	钢	—	155	6	3	经济	117

400mm钢锯架

明星产品



- 铝制锯架, 能以90°/55°两种角度安装锯条。
- 强劲的锁定装置。
- 建议选用高速钢/双金属钢锯条, 规格为12”。
- 终生保用 (锯条不在保用范围)

件号	长度(mm)	锯条长度(mm)	
15-166-22	400	305	6

金属柄小钢锯



- 锌合金锯架, 小巧坚固
- 推荐使用10”/250mm钢锯条
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY 件号	规格(英寸)	锯条长度 (mm)	总长度 (mm)	
STHT15809-8-23	10	250	270	6

金属方管钢锯架

新产品



- 铝合金锯架, 橡塑双材料手柄, 坚固舒适
- 锯条能以90°/45°两种角度安装
- 锯架方管内能储存8片锯片
- 锯条采用大旋扭锁紧, 简便可靠
- 推荐使用12”/305mm高速钢/双金属锯条
- 终生保用 (锯条不在保用范围)

STANLEY 件号	规格(英寸)	锯条长度 (mm)	总长度 (mm)	
STHT20140-8-23	12	305	400	6

袖珍钢锯



- 使用常规钢锯条。
- 可在难触着的地方进行小范围操作。
- 坚固的塑料锯架, 轻巧舒适。
- 单个吊卡式包装。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	锯条长度(mm)	长度(mm)	
20-807-22	10	250	220	6

98MM钢锯架(橡胶手柄)



- 金属锯身, 橡胶手柄。
- 坚固耐用, 使用舒适。
- D型设计, 使用安全。
- 锯弓尺寸可以调节。
- 建议选用高速钢/双金属钢锯条, 规格为12”。
- 终生保用 (锯条不在保用范围)

件号	长度L(mm)	宽度H(mm)	锯条长度(mm)	
15-265-23	255	98	305	6

迷你钢锯



- 配有舒适模压手柄的纹钢架, 具有通过板杆控制锯条锁定与更换的特点。
- 宽大的锯框可提供充分的工作空间
- 该产品配备一根备用锯条。
- 建议选用3件套迷你锯条。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	
15-218-0-22	8-1/2	215	10

重型手板锯



- 锯身为锰钢材料，刚性好。
- 锯刃特殊热处理，锋利耐用。
- 适用于各种木材的锯切。
- 橡塑双材料手柄，握持舒适。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	锯刃长度(mm)	锯齿数(个/英寸)	总长度(mm)	
1-20-090-23C	20	500	7	590	10

手板锯(塑柄)



- 经加硬、淬火处理的铬钒钢锯刃更耐用。
- 为达到多功能性和品质要求而设计的通用锯齿保持平稳作功的设计。
- 坚韧的聚苯乙烯手柄使用起来更舒适。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	
20-080-22	18	450	12

FatMax 折叠锯



- 适用于木材、塑料、石膏板等材料的锯切，锋利快速。
- 锯条可以用侧面按钮锁定在垂直、斜45°和水平打开的状态，使用可靠。
- 橡塑双材料手柄，握持舒适。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

STANLEY 件号	锯刃长度(mm)	锯齿数(个/英寸)	总长度(mm)	
FMHT0-20559-23	120	8	162	6

高速钢锯条



- 锯齿精密排列。
- 锯条整体强度达到HRC65
- 可切割低碳钢、铸铁、铝和铜。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	齿数	规格(英寸)	长度(mm)	包装数量(条)	
15-988-23	18T	12	305	100	100
15-984-23	24T	12	305	100	100
15-982-23	32T	12	305	100	100
95-296-23	18T	12	305	10	10
95-295-23	24T	12	305	10	10
95-294-23	32T	12	305	10	10

双金属钢锯条



- 锯条齿体采用优质弹簧钢制造，齿部采用高速钢制造，并用电子束焊接而成。
- 用于切割厚度从1/8"到1"的低碳钢、铸铁、铝和铜。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	齿数	规格(英寸)	长度(mm)	包装数量(条)	
20-175-23	18T	12	305	100	100
20-176-23	24T	12	305	100	100
20-177-23	32T	12	305	100	100
95-297-23	18T	12	305	10	10
95-298-23	24T	12	305	10	10
95-299-23	32T	12	305	10	10

3件套迷你锯条



- 整体热处理，锯齿锋利。
- 适用于15-218迷你钢锯。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	长度(mm)	
15-905-23	155	10

剪

类别	子类	等级	材质	规格			特点	页码	
				长度	刃口材质	手柄材质			
航空剪	直头	★★	钢	10"	合金钢	双色塑料 PE	冷轧钢板 1.2mm/ 不锈钢板 0.7mm	刃口锋利，剪切能力持久	118
	长直头	★★	钢	10"	合金钢	双色塑料 PE		刃口锋利，剪切能力持久	118
	左弯头	★★	钢	10"	合金钢	双色塑料 PE		刃口锋利，剪切能力持久	118
	右弯头	★★	钢	10"	合金钢	双色塑料 PE		刃口锋利，剪切能力持久	118
铁皮剪	通用	★★	合金钢	7", 10", 12"	合金钢	塑料 PVC	冷轧钢板 0.91mm/ 不锈钢板 0.76mm	刃口锋利，剪切能力持久	118
	英式	★★	合金钢	8", 10", 12", 14"	合金钢	塑料 PVC	冷轧钢板 0.91mm/ 不锈钢板 0.76mm	刃口锋利，剪切能力持久	118
不锈钢剪刀	弯柄	★	不锈钢	200mm	不锈钢	塑料 ABS	-	弯柄设计	118
	直柄	★	不锈钢	160mm	不锈钢	塑料 ABS	-		118

FatMax 直头航空剪



- 铬钼钢合金刃口，剪切能力强，使用寿命长。
- 刀刃侧为锯齿形状，剪切时便于夹持工件，不打滑。
- 橡塑双材料手柄，握持舒适。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	总长度(mm)	最大剪切能力(mm)		剪切方向
			冷轧钢板	不锈钢板	
14-563-22	10	254	1.2	0.7	直线、左右向

FatMax 长直头航空剪



- 铬钼钢合金刃口，剪切能力强，使用寿命长。
- 刀刃侧为锯齿形状，剪切时便于夹持工件，不打滑。
- 橡塑双材料手柄，握持舒适。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	总长度(mm)	最大剪切能力(mm)		剪切方向
			冷轧钢板	不锈钢板	
14-566-22	11	275	1.2	0.7	直线、左右向

FatMax 左弯头航空剪



- 铬钼钢合金刃口，剪切能力强，使用寿命长。
- 刀刃侧为锯齿形状，剪切时便于夹持工件，不打滑。
- 橡塑双材料手柄，握持舒适。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	总长度(mm)	最大剪切能力(mm)		剪切方向
			冷轧钢板	不锈钢板	
14-564-22	10	254	1.2	0.7	直线、右向

FatMax 右弯头航空剪



- 铬钼钢合金刃口，剪切能力强，使用寿命长。
- 刀刃侧为锯齿形状，剪切时便于夹持工件，不打滑。
- 橡塑双材料手柄，握持舒适。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	总长度(mm)	最大剪切能力(mm)		剪切方向
			冷轧钢板	不锈钢板	
14-562-22	10	254	1.2	0.7	直线、左向

通用铁皮剪



- 整体碳钢锻造，刃口硬度HRC55-61
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

STANLEY 件号	规格(英寸)	总长度(mm)	最大剪切能力(mm)	
			冷轧钢板	不锈钢板
STHT14569-8-23	7	180	0.61	0.38
STHT14556-8-23	10	254	0.76	0.45
STHT14558-8-23	12	300	0.91	0.76

英式铁皮剪



- 由高碳合金钢锻造，刃口经喷砂防腐处理。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	最大剪切厚度(mm)	
		冷轧钢板	不锈钢板
14-163-22	8	0.61/0.41	6
14-164-22	10	0.78/0.45	6
14-165-22	12	0.91/0.63	6
14-166-22	14	0.91/0.63	6

不锈钢弯柄剪刀



- 刀刃采用不锈钢制造，硬度高，剪切锋利。
- 弯柄设计，舒适易操控。
- 手柄采用高强度ABS塑料，坚固耐用，握持舒适。

STANLEY 件号	总长度(mm)	
STHT14109-23	200	36

不锈钢剪刀



- 采用不锈钢材料，精加工而成，硬度高，剪切锋利。
- 手柄采用ABS材料，坚固耐用，握持舒适。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	长度(mm)	
94-382-23	160	12

管道工具											
类别	子类	等级	材质	规格					特点	页码	
				铜管	铝管	不锈钢管	PVC管	适用管道直径			适用轮片件号
切管器	小型 (93-020)	★★	金属	●	●	●		3-28mm	93-019/93-250	切管直径 3-28mm	119
	重型 (93-028)	★★	金属	●	●	●		6-64mm	93-016/93-251	切管直径 6-64mm	119
	迷你切管器	★★	金属	●	●			3-16mm	93-018	小巧, 切管直径 3-16mm	119
切管器轮片	切管器替换轮片	★★	硬质合金	●	●			—	—	切铜、铝管	119
	2片装切管器轮片	★★	硬质合金	●	●			—	—	切铜、铝管	119
	切管器轮片 (不锈钢管)	★★	高速钢			●		—	—	切不锈钢管	119
PVC管子割刀	—	★★	金属+不锈钢刀片				●	≤42mm	—	切PVC管	119
弯管器	小型三槽弯管器	★★	金属	●	●			6/8/10mm	—	0-180° 范围内精确弯管	119

切管器



- 使用不同的轮片, 可以切割铜管、铝管和不锈钢管。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	切割直径(英寸)	切割直径(mm)	
93-020-22	1/8-1-1/8	3-28	10
93-021-22C	1/8-1-1/4	3-31	10
93-028-22	1/4-2-1/2	6-64	6

93-020-22外观为灰色

切管器轮片(铜、铝管) ↓



- 高速钢制成, 专用于切割铜、铝管。
- 2片装。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	适用型号	切割直径(mm)	
93-018-1-22	93-033	3-16	5

迷你切管器



- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	切割直径(英寸)	切割直径(mm)	
93-033-22	1/8-5/8	3-16	12

PVC管子割刀



- 热处理不锈钢刀片, 可延长工具使用寿命。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	切割直径(mm)	
14-442-22	1-5/8	≤42	10

切管器替换轮片



- 硬质合金钢制成。
- 2片装。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	适用型号	切割直径(mm)	
93-019-0-22	93-020	3-31	25
	93-021		
93-016-1-22	93-028	6-64	5

扩管器 ↓



- 扩孔直径范围从3/16"至5/8"。
- 扩孔器由铸造的扩孔支架和呈45°角的铝制V形扩孔组成。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	扩管直径(英寸)	扩管直径(mm)	
93-040-22	3/16, 1/4,	4.8, 6.3,	6
	5/16, 3/8,	7.9, 9.5,	
	7/16, 1/2,	11.1, 12.7,	
	5/8	15.9	

切管器轮片(不锈钢管)



- 高速钢制成, 专用于切割不锈钢管。
- 1片装。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	适用型号	切割直径(mm)	
96-250-1-22	93-020	3-31	5
	93-021		
96-251-1-22	93-028	6-64	5

小型三槽弯管器



- 适合弯曲直径6/8/10mm的铜管和铝管。
- 0-180° 范围内精确弯管。
- 整体压铸成形, 坚固耐用。
- 滚花防滑手柄
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	弯管直径(mm)	
70-451-22C	6/8/10	3

断线钳								
类别	子类	等级	材质	规格			特点	页码
				钳头材料	最大剪切直径 (mm)	替换钳头件号		
断线钳	8"	★	钢	Cr-Mo	—	—	硬度高, 寿命长, 省力	120
	12"	★	钢	Cr-Mo	螺纹钢 4.79	14-313	硬度高, 寿命长, 省力	120
	14"	★	钢	Cr-Mo	螺纹钢 6.53	14-315	硬度高, 寿命长, 省力	120
	18"	★	钢	Cr-Mo	螺纹钢 7.93	14-319	硬度高, 寿命长, 省力	120
	24"	★	钢	Cr-Mo	螺纹钢 9.53	14-325	硬度高, 寿命长, 省力	120
	30"	★	钢	Cr-Mo	螺纹钢 12.7	14-331	硬度高, 寿命长, 省力	120
	36"	★	钢	Cr-Mo	螺纹钢 14.29	14-337	硬度高, 寿命长, 省力	120

断线钳



- 钳头为铬钼钢锻造而成。
- 严格的刃口硬度控制(56-61HRC), 防止崩刃及卷刃, 使用寿命长。
- 使用方便, 操作省力。
- 性能稳定, 经久耐用。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	最大剪切直径(mm)	
14-308-23	8	203	—	12
14-312-23	12	305	4.79	6
14-314-23	14	355	6.53	6
14-318-23	18	457	7.93	6
14-324-23	24	609	9.53	6
14-330-23	30	762	12.7	4
14-336-23	36	914	14.29	4

断线钳替换钳头

Cr-Mo



- 钳头为铬钼钢锻造而成。
- 严格的刃口硬度控制(56-61HRC), 防止崩刃及卷刃, 使用寿命长。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	
14-313-23	12	1
14-315-23	14	1
14-319-23	18	1
14-325-23	24	1
14-331-23	30	1
14-337-23	36	1

钢索切割钳/剪							
类别	等级	材质	长度 (mm)	最大剪切直径 (mm)	手柄材料	特点	页码
钢索切割钳	★★	高碳钢 SK5	190	铁线 ø4.8mm/ 弹簧钢丝 ø1.6mm	沾塑	切割锋利	118
钢索切割剪	★★	合金工具钢 SKS2	600	铁线 ø9mm/ 钢索 ø12mm/ 电缆 150mm ²	铝合金+塑料	切割锋利, 轻巧铝合金手柄	118


钢索切割钳



- 高碳钢SK5制造, 刃口硬度达HRC58-63, 切割锋利。
- 锯齿状刃口, 剪切快速平整。
- 可剪切单股或多股铁线、弹簧钢丝等。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	最大剪切直径(mm)	长度 (mm)	
84-863-22	铁线 φ 4.8mm 弹簧钢丝 φ 1.6mm	160	6

钢索切割剪



- 高级合金工具钢SKS2制造, 刃口硬度达 HRC58-63, 切割锋利。
- 锯齿状刃口, 剪切快速平整。
- 铝合金钳身轻便耐用。
- 可剪切单股或多股铁线、钢索及电缆等。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	最大剪切直径(mm)	长度 (mm)	
84-864-22	铁线 ø9mm 钢索 ø12mm 电缆 150mm ²	600	1

高速钢麻花钻

类别	子类	等级	材质	直径(mm)	包装方式	特点	页码
高速钢麻花钻组套	5支装	★★	高速钢 M2	2, 3, 4, 5, 6	塑盒装	切削速度快, 使用寿命长	121
	10支装	★★	高速钢 M2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	塑盒装	切削速度快, 使用寿命长	121
	19支装	★★	高速钢 M2	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10	铁盒装	切削速度快, 使用寿命长	121
HSS 高速钢麻花钻	—	★★	高速钢 M2	1.0-13.0	塑盒装	切削速度快, 使用寿命长	121


5支装高速钢麻花钻头



- 塑料盒包装, 取用方便。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	组套内钻头直径 (mm)	组套内钻头数量 (支)	
95-229-23	2, 3, 4, 5, 6	5	15

HSS高速钢麻花钻头



- 高速钢M2磨制, 可钻抗弯强度在900Mpa以下的金属和非金属材料, 如钢、铸铁、铝合金和硬塑料等。
- 全磨制加工, 精度高, 尺寸符合德国DIN338标准, 直径公差为h8。
- 130° 双后顶角, 自定心性能较135° 产品更佳, 打孔定位精确。
- 采用优化刃槽, 切削速度快, 使用寿命长。
- 表面氮化处理, 提升钻头表面硬度和耐磨性能。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	直径D (mm)	全长L (mm)	工作长度T (mm)	每盒数量 (支)	
95-231-23	1.0	34	12	10	28
95-232-23	1.5	40	18	10	28
95-202-23	2.0	49	24	10	28
95-203-23	2.5	57	30	10	28
95-204-23	2.8	61	33	10	28
95-205-23	3.0	61	33	10	14
95-206-23	3.2	65	36	10	14
95-207-23	3.3	65	36	10	14
95-208-23	3.5	70	39	10	14
95-209-23	3.8	75	43	10	9
95-210-23	4.0	75	43	10	9
95-211-23	4.2	75	43	10	9
95-212-23	4.5	80	47	10	9
95-213-23	5.0	86	52	10	9
95-214-23	5.2	86	52	10	9
95-215-23	5.5	93	57	10	5
95-216-23	6.0	93	57	10	5
95-217-23	6.5	101	63	10	5
95-218-23	6.8	109	69	10	3
95-219-23	7.0	109	69	10	3
95-220-23	7.5	109	69	10	3
95-221-23	8.0	117	75	5	5
95-222-23	8.5	117	75	5	5
95-223-23	9.0	125	81	5	2
95-224-23	9.5	125	81	5	2
95-225-23	10.0	133	87	5	2
95-226-23	11.0	142	94	5	2
95-227-23	12.0	151	101	5	2
95-228-23	13.0	151	101	5	2

10支装高速钢麻花钻头



- 塑料盒包装, 取用方便。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	组套内钻头直径 (mm)	组套内钻头数量 (支)	
95-230-23	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10	5

19支装高速钢麻花钻头



- 铁盒包装, 取用方便。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	组套内钻头直径 (mm)	组套内钻头数量 (支)	
95-233-23	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10	19	3



卷尺 **123**

激光测距仪 **126**

钢 / 铝尺 **127**

水平尺 **130**

量具 **131**

Tools Sets
综合工具组套

Combo Sets
多用组套

Mechanics
机工类工具

Holding
夹持类工具

Fastening
紧固类工具

Cutting
切割类工具

Measuring
测量类工具

Sinking
敲压类工具

Finishing
表面修整类工具

Tools bag&Storage
工具包、箱、车

Electrical
电子电工工具

Others
其他工具

Automotive
汽保工具

Power Tools
电动工具

Index
索引

卷尺

类别	子类	等级	尺带材质	规格									特点	页码
				公英制	公制	尺带长度 (M)	尺带宽度 (mm)	尺带涂层	尺带精度	外壳材料	尺钩	尺带挺直长度 (M)		
钢卷尺	FatMax XTREME 公英制卷尺	★★★	钢	●		5	32	迈拉	II	钢+塑胶	加大加宽	4	美国产	123
	黑金刚公制卷尺	★★	钢	●		3/5	19/28	尼龙	II	橡胶+塑料	四方向	1.8/3	整体包胶, 挺直度好	123
	POWERLOCK 公英制卷尺	★★	钢	●		3/5/8	13/19/25	迈拉	II	塑料镀铬	标准		迈拉涂层保护尺带	124
	POWERLOCK 公制卷尺	★★	钢	●		3/5/8	13/19/25	迈拉	II	塑料镀铬	标准		迈拉涂层保护尺带	124
	LEVERLOCK 公英制卷尺	★★	钢	●		5/8	19/25	迈拉	II	橡胶+塑料	标准		迈拉涂层保护尺带	124
	防滑磁性尺钩公制卷尺	★★	钢	●		3/5/7.5	16/25/25	尼龙	II	不锈钢+塑胶	磁性防滑		磁性防滑尺钩, 方便易用	124
	公制易钩卷尺	★☆	钢	●		3/5/8	13/19/25	尼龙	II	工程塑料	标准	1.4/1.8/2.3	白色尺带, 挺直度好	124
	橡塑公制卷尺	★	钢	●		3/5/8	13/19/25	尼龙	II	橡胶+塑料	标准		尼龙耐磨涂层, 抗冲击外壳	124
	公制易定卷尺	★	钢	●		3/5/8	13/19/25	漆	II	塑料	标准	1.1/1.7/2.1	手指可轻易固定卷尺	124
	快收型公英制钢制长卷尺	★	钢	●		15/30	9.5	尼龙	II	橡胶+塑料	标准		II级精度, 3倍速尺带回收速度	125
玻璃纤维卷尺	公制玻璃纤维长卷尺	★★	高密度玻璃纤维	●		30/50	13	PVC	III+	塑料	塑料标准		非金属尺带和尺钩, 精度超过III级	125
	密闭式玻璃纤维公英制卷尺	★	玻璃纤维	●		15/30/50	13	PVD	II/III	塑料 ABS	标准		双面公英制刻度	125
	盘式玻璃纤维公英制长卷尺	★	玻璃纤维	●		30/60	13	PVD	II/III	塑料 ABS	标准		盘式, 双面公英制刻度	125

FatMax XTREME 公英制卷尺



- 32mm的尺带宽度, 尺带挺直度达4米。
- 尺带前端独特的塑料薄层, 保护尺钩长久耐用。
- 特有迈拉涂层, 不易弯折, 尺带寿命长。
- 独特尺身上部锁扣装置, 方便操作。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	公制长度(M)	英制长度(')	尺带宽度(mm)	尺带挺直长度(M)
33-886U-1-81	5	16	32	4

黑金刚公制卷尺



- 橡塑双材料外壳, 整体包胶, 抗强冲击
- 加宽尺带, 挺直度优秀
- 尺带表面覆盖尼龙涂层, 耐磨耐用
- 四方向大尺钩, 可从上下左右, 四个方向钩住物件
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围

STANLEY件号	公制长度(M)	尺带宽度(mm)	尺带挺直长度(M)
STHT33559-23	3	19	1.8
STHT33561-23	5	28	3.0

POWERLOCK 公英制卷尺

新产品



- 经典镀铬工程塑料外壳, 美观抗强冲击
- 尺带表面采用杜邦迈拉聚酯涂层, 具有很强的耐磨防刮花能力
- 尺钩具有对其厚度的自动归零设置
- 公英制双刻度
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	公制长度 (M)	英制长度 (')	尺带宽度 (mm)
STHT33203-8-23	3	10	13
STHT33158-8-23	5	16	19
STHT33428-8-23	8	26	25

POWERLOCK 公制卷尺



- 经典镀铬工程塑料外壳, 美观抗强冲击
- 尺带表面采用杜邦迈拉聚酯涂层, 具有很强的耐磨防刮花能力
- 尺钩具有对其厚度的自动归零设置
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	公制长度 (M)	尺带宽度 (mm)
STHT33238-8-23	3	13
STHT33194-8-23	5	19
STHT33168-8-23	8	25

防滑磁性尺钩公制卷尺



- 磁性尺钩可直接吸在铁工件表面, 方便测量。
- 磁性尺钩内侧包覆防滑材料, 较普通尺钩更容易钩住被测物体。
- 三铆钉尺钩具有对自身厚度的归零设置。
- 尼龙完全覆盖尺带, 提供尺带全方位的耐磨能力。
- 不锈钢壳体加防滑弹性材料, 耐腐蚀耐冲击
- 拇指控制锁扣, 可靠易用。
- 公制刻度, 清晰易读, 达到行业II级精度。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	公制长度 (M)	尺带宽度 (mm)
35-354-23	3	16
35-355-23	5	25
35-356-23	7.5	25

LEVERLOCK 公英制卷尺



- 橡塑双材料外壳, 防滑抗冲击
- 尺带表面采用杜邦迈拉聚酯涂层, 具有很强的耐磨防刮花能力
- 底部刹车自动锁住尺带, 按压刹车可轻松收尺带
- 尺钩具有对其厚度的自动归零设置
- 公英制双刻度
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	公制长度 (M)	英制长度 (')	尺带宽度 (mm)
STHT30815-23	5	16	19
STHT30824-23	8	26	25

公制易钩卷尺



- 大尺钩容易钩住工件
- 采用优质钢带制作的尺带, 挺直度好
- 白色单面尺带, 刻度清晰易读
- 尺带表面采用尼龙涂层, 耐磨防刮花
- 三角形外观设计, 坚固外壳, 抗摔耐用
- 45°皮带夹, 可轻松放到皮带上或口袋中
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	公制长度 (M)	尺带宽度 (mm)	尺带挺直长度 (M)
STHT30122-8-23	3	13	1.4
STHT30123-8-23	5	19	1.8
STHT30129-8-23	8	25	2.3

橡塑公制卷尺



- 独特的一体软橡胶塑料尺壳, 握持舒适, 防滑抗冲击强。
- 侧面锁钮设计, 尺带锁紧, 解锁更方便。
- 尺带厚度增加, 采用表面压纹技术, 挺直度达到2.2米(25毫米宽的尺带)。
- 耐磨尺带, 色彩鲜艳, 清晰易读。
- 特有的三铆钉尺钩结构, 确保测量更加精确。
- 特有缓冲装置, 尺钩更结实。
- 优质加强型弹簧, 更耐用, 尺带伸缩自如。
- 尺带表面尼龙涂层, 不易弯折, 尺带寿命延长。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	长度 (M)	尺带宽度 (mm)
30-609-23	3	13
30-616-23	5	19
30-628-23	8	25

公制易定卷尺 新产品



- 卷尺底部开孔, 用手指可轻易固定卷尺
- 通过底部孔固定尺带, 避免尺带边缘划伤
- 采用优质钢带制作的尺带, 挺直度好
- 黄色单面尺带, 刻度清晰易读
- 工程塑料外壳, 耐用抗摔
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

产品上件号无“-8-23”

件号	公制长度(M)	尺带宽度(mm)	尺带挺直长度(M)
STHT30253-8-23	3	13	1.1
STHT30254-8-23	5	19	1.7
STHT30255-8-23	8	25	2.1

快收型公英制钢制长卷尺



- 3:1飞轮设计, 尺带回收速度加快。
- 尼龙覆盖尺带, 耐磨能力优秀。
- ABS壳体加防滑弹性材料, 有效防震, 耐冲击。
- 公英制刻度, 清晰易读, 达到行业II级精度。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	公制长度(M)	英制长度(')	尺带宽度(mm)
35-357-23	15	50	9.5
35-358-23	30	100	9.5

◎需要预定

密闭式玻璃纤维公英制卷尺



- 双面公英制刻度, 清晰易读
- 抗冲击工程塑料外壳, 有效防震
- 橡胶手柄, 握持舒适
- 公制Class II精确度。
- 英制Class III精确度。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	公制长度(M)	英制长度(')	尺带宽度(mm)
STHT34260-8-23	15	50	13
STHT34262-8-23	30	100	13
STHT34263-8-23	50	165	13

盘式玻璃纤维公英制长卷尺 新产品



- 1/2"宽尺带, 双面公英制刻度, 清晰易读。
- 抗冲击ABS外壳, 有效防震。
- PVD尺带, 易于清洁。
- 橡胶手柄, 握持舒适。
- 公制Class II精确度。
- 英制Class III精确度。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	件号	公制长度(M)	英制长度(')	尺带宽度(mm)
STHT34791-8-23	34-791-20 ↓	30	100	13
STHT34794-8-23	34-794-20 ↓	60	200	13



高科技的激光测距仪

测距快

0.3秒测距

测距远

最远30米

精度高

±2mm

测距简便

单人操作, 无需移动家具

测面积和体积

自动计算, 免去额外计算工作

手机App, 蓝牙连接 (仅蓝牙版)

- Apple iOS系统可下载和运行STANLEY Smart Connect (App)
- STANLEY Smart Connect 可以让您用激光测距仪测量, 并在手机或平板电脑上记录和绘制您的房间平面图
- 激光测距仪测量数据后, 数据通过蓝牙瞬时传送到手机或平板, 免去纸和笔的记录;
- STANLEY Smart Connect (App)不仅支持手指设计平面草图, 还可通过拍摄照片来快速设计平面草图, 然后通过蓝牙读取激光测距仪的测量数据, 绘制精确的房间平面图;
- STANLEY Smart Connect (App)支持插入建筑设施、橱柜家具、电器家具、花园景观、消防报警等上百种矢量图, 提供更真实的模拟场景。
- 可方便注释及属性来记录您的楼层平面图

激光测距仪													
类别	子类	等级	规格								特点	页码	
			测距范围 (M)	精度	单位换算	面积 / 体积自动计算	蓝牙	自动关机	长度 (mm)	宽度 (mm)			厚度 (mm)
激光测距仪	TLM99	★★	0.1-30	±2mm	m/in/ft	●	●	●	121	49	29		126
	TLM99s	★★	0.1-30	±2mm	m/in/ft	●	●	●	121	49	29	蓝牙连接, APP使用	126
	TLM30	★★★	0.1-9	±6mm	m/in/ft	●	●	●	62	31	16	小巧	126
	TLM65	★★★	0.1-20	±3mm	m/in/ft	●	●	●	116	40	23		126
	TLM165	★★	0.1-50	±1.5mm	m/in/ft	●	●	●	98	65	23	勾股、加减运算	126

激光测距仪 6个月保用



- 30米测距
- 精度为±2mm
- 单位换算: 米/英寸/英尺
- 面积、体积自动计算
- 可显示最近两次的测距读数
- 停止使用后, 自动关机
- 配用2节AAA/7号电池
- 建议使用温度: 0-40°C
- 6个月保用

STANLEY件号	测距范围 (M)	精度	重量 (g)	尺寸 (mm)
STHT77138-23	0.1-30	±2mm	120	121x49x29

激光测距仪蓝牙版 6个月保用



- 30米测距
- 精度为±2mm
- 单位换算: 米/英寸/英尺
- 面积、体积自动计算
- 可显示最近两次的测距读数
- 停止使用后, 自动关机
- 配用2节AAA/7号电池
- 建议使用温度: 0-40°C
- 蓝牙版连接手机, 使用Apple iOS STANLEY Smart Connect (App)
- 软件可自行设计房型图
- 6个月保用

STANLEY件号	测距范围 (M)	精度	重量 (g)	尺寸 (mm)
STHT77343-23	0.1-30	±2mm	120	121x49x29

激光测距仪 6个月保用



迷你尺寸, 方便携带

- 9米测距
- 精度: +/- 6mm @ 9m
- 一键操控
- usb充电

STANLEY件号	描述	精度	测距范围	尺寸 (mm)
STHT77425	STANLEY TLM30, 9m	+/- 6mm @ 9m	9M	62x31x16

激光测距仪 6个月保用



- 20米测距
- 精度 3mm@10m
- 两个按键, 操作方便
- 距离、面积、体积测算
- 4行数字显示
- 黑底白字, 清晰读数
- 单键操作, 即可保存测距数据, 也可持续测算
- 配用2节AAA/7号电池

STANLEY件号	描述	精度	测距范围	尺寸 (mm)
STHT1-77032	TLM65, 20m	+/- 3mm @ 10m	20M	116x40x23

激光测距仪 6个月保用



- 50米测距
- 距离、面积、体积测算
- 勾股计算, 加减计算
- 可存储5组测量数据
- 背光2行显示
- 内存存储包

STANLEY件号	描述	精度	测距范围	尺寸 (mm)
STHT1-77139	STANLEY TLM165, 50m	+/- 3mm @ 10m	50M	98x65x23




DW088CG-A9
自动安平
十字激光水平仪



特点

- 1.进口激光二极管,使用寿命更长
- 2.机加工钟摆。平衡性能好,精度高。
- 3.外模材质PC+PPT,外壳TPE包胶,抗冲击性好。
- 4.窗口使用光学玻璃材质
- 5.人造38H耐高温磁铁,不易消磁。
- 6.镜头座 + 承重轴使用高纯度紫铜块
- 7.按键通过内部耐压寿命测试



自平衡类型	自平衡+/-4°
精度	自平衡+/-3mm/10m
可见范围	20m
使用探测器可用范围	50m
激光等级	2
激光线	2
IP等级	IP54
电池	AA(5号), 2节

钢/铝尺											
类别	子类	尺身材质	等级	规格					特点	页码	
				公英制	公制	长度 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)			尺精度
	不锈钢直尺	不锈钢	★★	●		150/300/600	10/15/25	0.6/1.0/1.0	II	双面公英制刻度, 表面加硬耐磨	128
直角尺	不锈钢直角尺	不锈钢	★★	●		300/500	150/250	1.8	II	双面公英制刻度, 表面加硬耐磨	128
	钢直角尺	钢	★	●		600	500	2	II		128
	塑柄不锈钢直角尺	塑料+不锈钢	★	●		200	135	15	II	轻巧耐冲击	128
	铝柄不锈钢直角尺	铝+不锈钢	★	●		300	150	24.5	II		129
	带水泡铝直角尺	铝	★	●		300	164	28			129
	公制活动直角尺	钢+锌合金	★	●		300				水泡便于水平垂直方向定位	129
测径尺	—	不锈钢	★★	●		150	17	1	II		129

不锈钢直尺



- 不锈钢材料制造,表面哑光硬化处理,耐磨不反光。
- 双面刻度,正面公制刻度,背面英制刻度。
- 刻度精确,符合中国计量标准。
- 本品属易耗品,不属于终生保用范围。

件号	公制长度 (mm)	英制长度 (")	宽度 (mm)	厚度 (mm)	▶
35-344-23	150	6	15	0.6	24
35-345-23	300	12	25	1	24
35-346-23	600	24	25	1	20

直角尺



- 钢制直角尺,镭射刻度防锈耐磨。
- 尺身涂有上光漆可以防止刻度磨损。
- 本品属易耗品,不属于终生保用范围。

件号	规格(mm)	长度(mm)	▶
45-530-81	600x400	600	6

不锈钢直角尺



- 不锈钢材料制造,表面哑光硬化处理,耐磨不反光。
- 双面公制刻度,刻度精确,符合中国计量标准。
- 本品属易耗品,不属于终生保用范围。

件号	规格 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	▶
35-349-23	300x150	300	150	1.8	20 10
35-350-23	500x250	500	250	1.8	20 10

塑柄不锈钢直角尺200x135mm

新产品



- 不锈钢直尺,精度符合中国计量标准
- 采用蚀刻加工刻度,清晰耐磨
- 尺面采用哑光处理,不反光
- 塑柄采用高强度塑料制造,轻巧耐冲击
- 本品属易耗品,不属于终生保用范围

件号	规格 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	▶
46-500-23	200x135	200	135	15	44 6

铝座不锈钢直角尺



- 不锈钢材料制造的尺, 表面哑光硬化处理, 耐磨不反光。
- 手柄采用加厚铝合金加工, 坚固耐用, 站立稳定。
- 双面公制刻度, 刻度精确, 符合中国计量标准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	尺面宽度 (mm)	
35-351-23	300x165	300	165	0.8	40	10

带水泡铝直角尺



- 铝材制造的尺, 表面哑光钝化处理。
- 手柄上带有水泡, 便于水平垂直方向定位。
- 双面公制刻度, 刻度精确, 符合中国计量标准。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	尺面宽度 (mm)	
35-352-23	300x164	300	164	3	40	10

公制活动直角尺



- 钢尺上有滑槽, 手柄可在滑槽上横向平移
- 手柄内装有划针和手控测平水泡, 保证手柄与钢尺的垂直
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

(即将上市)

STANLEY件号	钢尺长度 (mm)	
STHT46143-23	300	10

测径尺



- 不锈钢材料制造, 表面哑光硬化处理, 耐磨不反光。
- 边缘磨制, 精度高。
- 公制刻度, 激光制作, 刻度精确, 符合中国计量标准。
- 测量孔径、间隙, 简便直观。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格 (mm)	测径范围 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	
35-353-23	15	1-15	150	17	1	10

水平尺

类别	子类	等级	材质	规格				特点	页码
				精度	水泡数目	长度 (mm)	磁性		
数显水平尺	FatMax 数显水平尺	★★	铝	≤1mm/M	2	600	●	数显, 水平倾角, 360° 可测	130
	FatMax Xtreme 磁性 180° 可调鱼雷水平尺	★★★	铝	≤0.5mm/M	3	229	●	精度高, 放大水泡, 高可视度	130
磁性水平尺	磁性鱼雷式水平尺	★★	铝	≤1mm/M	3	229	●	带磁性	130
	磁性塑身鱼雷式水平尺	★	塑料 ABS	≤1mm/M	3	229	●	带磁性	130
	磁性三水泡铝合金水平尺	★	铝	≤1mm/M	3	610/915	●	带磁性	130
	盒式水平尺	★★	铝	≤0.5mm/M	2/3	400/600/800/1000/1200	—	精度高	131
通用水平尺	B 系列铝合金水平尺	★	铝	≤2mm/M	2/3	300/450/600/900/1200	—	铝合金	131
	铝合金水平尺	★	铝	≤2mm/M	2/3	450/610/915/1220	—	铝合金	131

FatMax 数显水平尺



- 液晶屏即时显示被测平面的角度, 精度可达±0.2°。
- 角度测量范围为0-360° (实际显示为0-90°)。
- 测量时可随时切换为3种单位: °, %, mm/m。
- 任意测量值可以被锁定, 任意测量平面可以被设定为基准面。
- 液晶屏有背光, 可以在夜间或者暗处使用。
- 水平、垂直方向2水泡, 精度可达1mm/m。
- 主测量面有磁性, 可以可靠吸附在钢铁平面上。
- 可设置在0°, 45°, 90° 方向上蜂鸣报警。
- 测试0-50°C范围内的摄氏温度和华氏温度。
- 自动关机, 可用时间超过20个小时。
- 配用AAA/7号电池2节。
- 配肩袋, 携带方便安全。
- 6个月保用

件号	长度(mm)	宽度(mm)	厚度(mm)	水泡数量	
42-065-23	600	65	30	2	1

FatMax Xtreme磁性180°可调鱼雷水平尺 9"



- 铝铸模尺身, 坚固耐用。
- 耐用水泡, 精确度高达0.0005in/in. (0.5mm/M)。
- 180度旋转水泡, 可多角度使用。
- 自带放大水泡, 增加可视度。
- 特殊管沟槽, 方便在圆滑表面使用。
- 附带磁铁, 可吸附在钢铁平面上。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	水泡数目	
43-609-20	9	229	3	12

磁性鱼雷式水平尺



- 压铸铝尺身
- 测量面带磁性
- 水平、垂直和45° 方向可视3水泡
- 精度为1mm/m
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	规格(英寸)	长度 (mm)	水泡数量	
STHT42465-8-23	9	229	3	6

磁性塑身鱼雷式水平尺



- 工程塑料尺身
- 测量面带磁性
- 水平、垂直和45° 方向可视3水泡
- 水平方向水泡可从顶部或侧面读取
- 精度为1mm/m
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	件号	规格(英寸)	长度 (mm)	水泡数量	
STHT42264-8-23	42-264-20	9	229	3	6

磁性三水泡铝合金水平尺



- 测量面精铣加工, 平面精准。
- 主测量面有磁性, 可以可靠吸附在钢平面上。
- 铝合金框架, 尺寸稳定性好。
- 水平、垂直、45° 角方向3水泡, 精度可达1mm/m。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	宽度(mm)	厚度(mm)	水泡数量	
42-111-23	24	610	60	26	3	12
42-112-23	36	920	60	26	3	8

B系列铝合金水平尺

新产品



- 轻便铝合金尺身, 轻巧耐用
- 水平、垂直、45° 方向可视3水泡 (300cm水平尺只有水平和垂直方向水泡)
- 12mm直径大水泡, 可清楚观察
- 精度为2mm/m
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	长度(cm)	水泡数量	
STHT42072-23	30	2	20
STHT42073-23	45	3	10
STHT42074-23	60	3	10
STHT42075-23	90	3	10
STHT42076-23	120	3	10

超平盒式水平尺



- 测量面精铣加工, 精度达到0.5mm/m
- 铝合金尺身, 尺寸稳定性好
- 水平、垂直方向可视2水泡 (1000和1200mm水平尺另有45°方向水泡)
- 尺身表面环氧树脂涂层, 美观耐用
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	长度 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	水泡数量
STHT43102-8-23	400	48	24	2
STHT43103-8-23	600	48	24	2
STHT43104-8-23	800	48	24	2
STHT43105-8-23	1000	48	24	3
STHT43106-8-23	1200	48	24	3

3水泡轻便铝合金水平尺



- 轻便铝合金尺身, 轻巧耐用
- 水平、垂直、45°方向可视3水泡 (12°水平尺只有水平和垂直方向水泡)
- 精度为2 mm/m
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	规格 (")	长度 (mm)	水泡数量
STHT42072-8-23	12	305	2
STHT42073-8-23	18	450	3
STHT42074-8-23	24	610	3
STHT42075-8-23	36	915	3
STHT42076-8-23	48	1220	3

量具

类别	子类	等级	材质	规格				特点	页码	
				显示	测量范围 (mm)	分度值	精度 (mm)			测量方式
卡尺	专业级数显	★★☆	不锈钢	数显	0-150/200/300	0.01	±0.04	外径、内径、台阶、深度	高精度	131
	数显	★★	不锈钢	数显	0-150	0.01	±0.03	外径、内径、台阶、深度		131
	表盘式	★★	不锈钢	数显	0-150	0.01	±0.03	外径、内径、台阶、深度		132
	机械	★★	不锈钢	刻度	0-150/200/300	0.02	±0.04	外径、内径、台阶、深度		132
千分尺	机械外径千分尺	★★	不锈钢+硬质合金	刻度	0-25/25-50/50-75	0.01	±0.004/0.005	外径	硬质合金测量面	132
百分表	百分表 0-10mm	★★	金属+硬质合金	表盘	0-10	0.01	±0.018	尺寸、形状、位置误差		132
磁性表座	磁性表座	★	钢	—	—	—	—	夹持百分表	精密磨光的电磁接触面	133
划针	划针 250mm	★	钢	—	—	—	—	划线		133

类别	子类	等级	材质	规格				特点	页码
				测量范围	测量值				
塞规尺	32 件装公英制塞尺	★★	弹簧钢	0.02-1.00mm	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.13, 0.15, 0.18, 0.20, 0.23, 0.25, 0.28, 0.30, 0.33, 0.38, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 1.00				133
	23 件装公制塞尺	★★	弹簧钢	0.02-1.00mm	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00				133
	20 件装公制塞尺	★★	弹簧钢	0.05-1.00mm	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00mm				133
	13 件装公制塞尺	★★	弹簧钢	0.05-1.00mm	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00mm				133
	52 件装螺纹规	★★	钢	公制 0.25-6.00mm, 英制 4-62TPI	公制 60° 螺纹 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00mm; 英制惠氏 55° 螺纹 4, 4½, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62TPI			测量螺纹	133

专业级数显游标卡尺



- 尺身采用优质不锈钢制造, 硬化处理, 尺寸精度高。
- 4种测量方式: 外径、内径、台阶、深度。
- 4个按键设计: 电源开关、任意位置归零、ABS相对测量和公英制切换。
- 大液晶显示屏, 读数清晰直观。
- 具有直接测量和比较测量功能。
- 紧固螺钉, 准确锁定读数。
- 符合中国计量标准。
- 12个月保用

件号	测量范围	分度值 (mm)	精度(mm)
37-150-23C	0-150mm	0.01	±0.02mm (0-70mm) ±0.03mm (70-150mm)
37-200-23C	0-200mm	0.01	±0.02mm (0-70mm) ±0.03mm (70-200mm)
37-300-23C	0-300mm	0.01	±0.02mm (0-70mm) ±0.03mm (70-200mm) ±0.04mm (200-300mm)

数显游标卡尺0-150mm



- 尺身采用优质不锈钢制造, 硬化处理, 尺寸精度高。
- 4种测量方式: 外径、内径、台阶、深度。
- 3个按键设计: 电源开关、任意位置归零和公英制切换。
- 超大液晶显示屏, 读数清晰直观。
- 具有直接测量和比较测量功能。
- 紧固螺钉, 准确锁定读数。
- 符合中国计量标准。
- 12个月保用

件号	测量范围	分度值(mm)	精度(mm)
36-111-23 ↓	0-150mm	0.01	±0.03

表盘式游标卡尺0-150mm



- 尺身采用优质不锈钢制造, 硬化处理, 尺寸精度高。
- 4种测量方式: 外径、内径、台阶、深度。
- 防震型表盘精密显示数值。
- 紧固螺钉, 准确锁定读数。
- 符合中国计量标准。
- 12个月保用

件号	测量范围(mm)	分度值(mm)	精度 (mm)
36-121-23	0-150	0.02	±0.03mm

机械游标卡尺



- 尺身采用优质不锈钢制造, 硬化处理, 尺寸精度高。
- 4种测量方式: 外径、内径、台阶、深度。
- 激光刻度精密显示数值。
- 紧固螺钉, 准确锁定读数。
- 符合中国计量标准。
- 12个月保用

件号	测量范围(mm)	精度(mm)	分度值(mm)
36-150-23C	0-150mm	±0.02mm (0-70mm) ±0.03mm (70-150mm)	0.02
36-200-23C	0-200mm	±0.02mm (0-70mm) ±0.03mm (70-200mm)	0.02
36-300-23C	0-300mm	±0.02mm (0-70mm) ±0.03mm (70-200mm) ±0.04mm (200-300mm)	0.02

机械外径千分尺0-25mm



- 专用于测量外径尺寸。
- 钨碳硬质合金测量面, 精度高, 耐磨耐用。
- 刻线面镀无光铬, 刻线清晰易读。
- 棘轮测力装置保证恒定的测量压力。
- 紧固螺栓可快速准确地锁定读数。
- 精铸喷塑尺架, 高强的附着力。
- 尺架上的隔热护板, 避免人体温度对精度造成影响, 方便耐用。
- 符合中国计量标准。
- 12个月保用

件号	测量范围(mm)	精度(mm)	分度值(mm)
36-131-23	0-25	±0.004	0.01

机械外径千分尺25-50mm



- 专用于测量外径尺寸。
- 钨碳硬质合金测量面, 精度高, 耐磨耐用。
- 刻线面镀无光铬, 刻线清晰易读。
- 棘轮测力装置保证恒定的测量压力。
- 紧固螺栓可快速准确地锁定读数。
- 精铸喷塑尺架, 高强的附着力。
- 尺架上的隔热护板, 避免人体温度对精度造成影响, 方便耐用。
- 符合中国计量标准。
- 12个月保用

件号	测量范围(mm)	精度(mm)	分度值(mm)
36-132-23	25-50	±0.004	0.01

机械外径千分尺50-75mm



- 专用于测量外径尺寸。
- 钨碳硬质合金测量面, 精度高, 坚硬耐磨。
- 刻线面镀无光铬, 刻线清晰易读。
- 棘轮测力装置保证恒定的测量压力。
- 紧固螺栓可快速准确地锁定读数。
- 精铸喷塑尺架, 高强的附着力。
- 尺架上的隔热护板, 避免人体温度对精度造成影响, 方便耐用。
- 符合中国计量标准。
- 12个月保用

件号	测量范围(mm)	精度(mm)	分度值(mm)
36-133-23	50-75	±0.005	0.01

百分表0-10mm



- 专用于测量工件的尺寸、形状和位置的误差。
- 可准确方便地测量狭窄或凹进的物体。
- 宝石轴承具有灵敏和快速响应能力。
- 硬质合金测量头坚硬耐磨。
- 坚固的金属外壳。
- 符合中国计量标准。
- 12个月保用

件号	测量范围(mm)	精度(mm)	分度值(mm)
36-141-23	0-10	±0.018	0.01

Tools Sets 综合性工具套装
 Combo Sets 多用组套
 Mechanics 机工类工具
 Holding 夹持类工具
 Fastening 紧固类工具
 Cutting 切削类工具
 Measuring 测量类工具
 Striking 敲击类工具
 Finishing 表面处理类工具
 Tools bag&Storage 工具包、箱、车
 Electrical 电子电工工具
 Others 其他工具
 Automotive 汽车工具
 Power Tools 电动工具
 Index 索引

磁性表座



- 采用优质钢材制造。
- 用来夹持百分表和杠杆表进行测量。
- 底座精铸喷塑。
- 杆径操作灵活,可方便不同角度及高度的测量。
- 微调装置保证测量位置的精确性。
- 精密磨光的电磁接触面,保证接触面的和吸力的充分。
- 手感舒适的ON/OFF开关便于操作。
- 12个月保用



件号	
36-146-23	1

23件装公制塞尺

新产品



- 塞尺片采用高性能弹簧钢制造,表面精抛光
- 塞尺片锥形头部设计,更容易插入缝隙
- 镀铬钢制外壳,可靠保护塞尺片
- 塞尺片用于检测或测量缝隙
- 塞尺片尺寸: 90x13mm
- 符合中国JJG 62标准
- 本品属易耗品,不属于终生保用范围

件号	测量范围 (mm)	测量值 (mm)	
36-115-23	0.02-1.00	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00	1

划针250mm



- 采用优质钢材制造。
- 直头端用来划线,弯头端可用来划正工件的位置。
- 重量轻,韧性好,抗冲击性强。
- 本品属易耗品,不属于终生保用范围。

件号	长度(mm)	
36-151-23	250	5

20件装公制塞尺



- 塞尺片采用高性能弹簧钢制造,表面精抛光
- 塞尺片锥形头部设计,更容易插入缝隙
- 镀铬钢制外壳,可靠保护塞尺片
- 塞尺片用于检测或测量缝隙
- 塞尺片尺寸: 100x10mm
- 符合中国JJG62标准
- 本品属易耗品,不属于终生保用范围。

件号	测量范围 (mm)	长度 (mm)	
36-162-1-23	0.05-1.00	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00	6
36-162-23 ↓	0.05-1.00	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00	6

32件装公英制塞尺

新产品



- 塞尺片采用高性能弹簧钢制造,表面精抛光
- 塞尺片锥形头部设计,更容易插入缝隙
- 镀铬钢制外壳,可靠保护塞尺片
- 塞尺片用于检测或测量缝隙
- 塞尺片尺寸: 100x13mm
- 公制/英制测量值
- 符合中国JJG 62标准
- 本品属易耗品,不属于终生保用范围

件号	测量范围 (mm)	测量值 (mm)	
90-070-23	0.02-1.00	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.13, 0.15, 0.18, 0.20, 0.23, 0.25, 0.28, 0.30, 0.33, 0.38, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 1.00	1

13件装公制塞尺



- 塞尺片采用高性能弹簧钢制造,表面精抛光
- 塞尺片锥形头部设计,更容易插入缝隙
- 镀铬钢制外壳,可靠保护塞尺片
- 塞尺片用于检测或测量缝隙
- 塞尺片尺寸: 100x10mm
- 符合中国JJG62标准
- 本品属易耗品,不属于终生保用范围

件号	测量范围 (mm)	测量值 (mm)	
36-161-1-23	0.05-1.00	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00	6
36-161-23 ↓	0.05-1.00	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00	6

25片塞尺-公制 ↓



- 通用型塞尺,金属壳保护。
- 25片测量值: 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00mm
- 本品属易耗品,不属于终生保用范围。

件号	测量范围(mm)	重量(kg)	
70115-S	0.04-1.00	0.125	10

52件装螺纹规



- 采用优质钢材制造,螺纹端精度高
- 用于检测螺纹的规格
- 可靠的镀铬金属外壳既美观又能更好地保护产品
- 规格齐全,轻巧便携
- 52片测量值: 公制60° 螺纹0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00mm;
- 英制惠氏55° 螺纹4.41/2.5, 6.7, 8.9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62TPI
- 本品属易耗品,不属于终生保用范围

件号	测量范围	
36-166-23	公制0.25-6.00mm, 英制4-62TPI	10



锤 135

斧 137

冲凿 137

撬棒 140

钢字码 140

Tools Sets
综合性工具组套

Combo Sets
多用组套

Mechanics
机工类工具

Holding
夹持类工具

Fastening
紧固类工具

Cutting
切割类工具

Measuring
测量类工具

Striking
敲击类工具

Finishing
表面修整类工具

Tools bag&Storage
工具包、箱、车

Electrical
电子电工工具

Others
其他工具

Automotive
汽保工具

Power Tools
电动工具

Index
索引

锤								
类别	等级	材质	规格				特点	页码
			重量 (g)	重量 (oz)	长度 (mm)	手柄材料		
FatMax Xtreme 多功能锤	★★★★	Cr-V	1814	64	457	塑胶	敲、撬、劈、弯功能四合一	135
FatMax Xtreme 防震羊角锤	★★★★	Cr-V	454/567	16/20	338/338	塑胶	AntiVibe 技术, 有效减少震动	135
玻璃纤维柄羊角锤	★★	钢	198/454/567	7/16/20	283/335/335	玻璃纤维	玻璃纤维手柄, 坚固舒适	135
钢柄羊角锤	★★	钢	454/567	16/20	335/335	钢 / 塑料 PE	经济实用	136
硬木柄羊角锤	★★	钢	198/369/454/567	7/13/16/20	290/310/330/330	硬木	硬木手柄	136
圆头锤	★★	钢	227/341/454/680/907/1134	8/12/16/24/32/40	290/295/345/395/395/395	胡桃木	胡桃木手柄	136
钳工锤	★★	钢	200/300/400/500/800/1000	7.1/10.6/14.1/17.6/28.2/35.3	280/300/310/320/350/370	胡桃木	胡桃木手柄	136
胶锤	★★	橡胶	369/454/680	13/16/24	343/343/343	木	软性橡胶头	136
防震锤 (美国产)	★★	钢+橡胶	284/510/595/1191/1474	10/18/21/42/52	257/286/327/362/387	橡胶	敲击无反弹	137
防震锤	★☆	钢+橡胶	340/397/567/1276/1530	12/14/20/45/54	270/280/310/410/450	橡胶	敲击无反弹	137
八角石工锤	★★	钢	1800/2400/3600/4500/5400	64/96/108/160/192	405/755/755/905/905	木	硬木手柄	137
类别	等级	材质	规格			手柄材料	特点	页码
			直径 (mm)	长度 (mm)				
安装锤	★	钢+塑料	22/28/35/45/60	250/280/305/325/365		木	软性半透明锤头, 可更换	137
安装锤头	★	塑料 PU	22/28/35/45/60	—		—	防油、减震、不开裂	137

FatMax Xtreme 多功能锤

Cr-V



- 敲、撬、劈、弯功能四合一。
- 整体淬火钢条锻造, 强劲耐用。
- 双材料手柄, 舒适防滑。
- 特别适用于 (消防)、抢险。

件号	重量		长度		英寸"
	克(g)	盎司(oz)	毫米(mm)	英寸"	
55-099-22	1814	64	457	18	2

玻璃纤维胶柄羊角锤

新产品

(新产品即将上市, 以实物为准)



- 优质高碳钢锥形锤头, 经特殊镶嵌工艺, 防锈性能佳。
- 锤头边缘钢材经特殊回火处理安全系数大大提高。
- 玻璃纤维手柄按照掌形设计, 握持有力, 有效地减少震荡冲击。

件号	重量		A(mm)	B(mm)	C(mm)	L(mm)
	克(g)	盎司(oz)				
51-112-23	198	7	23	37	100	283
51-071-23	454	16	28	47	130	335
51-072-23	567	20	30	49	138	335

FatMax Xtreme 防震羊角锤


Cr-V



- 扭转控制紧握技术, 有效降低力矩对腕和肘的冲击。
- AntiVibe 技术, 有效减小震动。
- 整块钢材锻造, 有效提高强度及耐用性。
- 起钉羊角部采用铣制工艺, 精度高, 更耐用。

件号	重量		长度		英寸"
	克(g)	盎司(oz)	毫米(mm)	英寸"	
51-163-22	454	16	338	13-5/16"	3
51-165-22	567	20	338	13-5/16"	4


玻璃纤维柄羊角锤



- 优质高碳钢锥形锤头, 经特殊镶嵌工艺, 防锈性能佳。
- 锤头边缘钢材经特殊回火处理安全系数大大提高。
- 玻璃纤维手柄按照掌形设计, 握持有力, 有效地减少震荡冲击。

STANLEY 件号	重量		A(mm)	B(mm)	C(mm)	L(mm)
	克(g)	盎司(oz)				
STHT51390-8-23	198	7	23	37	100	283
STHT51391-8-23	454	16	28	47	130	335
STHT51392-8-23	567	20	30	49	138	335


钢柄羊角锤

- 优质高碳钢锤头, 特殊镶嵌工艺, 防锈性能佳。
- 锤头边缘钢材经特殊回火处理安全系数提高。
- 管式钢柄镀铬处理。
- 坚固的弧形乙烯柄握持舒适。

件号	重量		A(mm)	B(mm)	C(mm)	L(mm)
	克(g)	盎司(oz)				
51-081-23	454	16	28	42	127	335
51-082-23	567	20	30	45	138	335


硬木柄羊角锤

- 优质高碳钢锥形锤头, 经特殊镶嵌工艺, 防锈性能佳。
- 锤头边缘钢材经特殊回火处理安全系数提高。
- 硬木手柄, 手感舒适。

STANLEY 件号	重量		A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
	克 (g)	盎司 (oz)				
STHT51265-8-23	198	7	23	31	100	290
STHT51269-8-23	369	13	27	45	123	310
STHT51271-8-23	454	16	28	47	130	330
STHT51274-8-23	567	20	30	49	134	330


硬木柄圆头锤

- 优质高碳钢锤头, 经特殊镶嵌工艺, 防锈性能佳。
- 锤头双侧抛光, 锤头边缘钢材经特殊回火处理安全系数提高。
- 硬木手柄, 手感舒适。

STANLEY 件号	件号	重量		A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
		克 (g)	盎司 (oz)				
STHT54189-8-23	-	227	8	27	24	83	290
STHT54190-8-23	-	341	12	30	25	91	295
STHT54191-8-23	-	454	16	31	27	103	345
-	54-192-23	680	24	35	31	121	395
-	54-193-23	907	32	41	34	126	395
-	54-194-23	1134	40	42	34	134	395


钳工锤

- 锤头采用优质高碳钢锻造经热处理而成。
- 表面又经特殊回火处理, 不仅强度高而且耐冲击。
- 锤头和手柄经特殊嵌入工艺处理, 不宜脱落。
- 手柄采用胡桃木精加工而成, 坚韧且手感舒适。

件号	重量克(g)	A(mm)	L(mm)
56-013-23	200	95	280
56-014-23	300	105	300
56-015-23	400	110	310
56-016-23	500	118	320
56-017-23	800	130	350
56-018-23	1000	135	370

胶锤

- 耐冲击抗疲劳橡胶锤头, 敲击时不易破坏工件表面。
- 敲击时不产生火花。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY 件号	重量		A(mm)	B(mm)	C(mm)	L(mm)
	克(g)	盎司(oz)				
STHT57516-8-23	369	13	54	63	77	343
STHT57527-8-23	454	16	55	66	92	343
STHT57528-8-23	680	24	61	71	112	343

防震锤



- 表面橡胶材质, 不损伤敲击表面。
- 锤头内含小钢珠, 敲击时不反弹。
- 橡胶包柄柄把手, 舒适减震。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	重量		长度		
	克(g)	盎司(oz)	毫米(mm)	英寸(英寸)	
57-530-81C	284	10	257	10-1/8	4
57-531-81	510	18	286	11-1/4	4
57-532-81	595	21	327	12-7/8	4
57-533-81	1191	42	362	14-1/4	4
57-534-81	1474	52	387	15-1/4	2

防震锤



- 锤头采用特殊橡胶材质, 不损伤敲击面。
- 锤头内含铁砂, 敲击时不反弹。
- 手柄采用钢柄包胶, 舒适减震。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	重量		锤头直径 (mm)	总长度 (mm)	
	克(g)	盎司(oz)			
57-561-22	340	12	30	270	4
57-562-22	397	14	35	280	4
57-563-22	567	20	45	310	2
57-564-22	1276	45	60	410	2
57-565-22	1530	54	65	450	2


八角石工锤



- 高碳钢锤头, 平整抗冲击。
- 硬木手柄, 坚韧耐用。

件号	重量		总长度 (mm)	
	公斤(kg)	磅(lbs)		
56-401-23C	1.8	4	405	2
56-606-23C	2.4	6	755	2
56-608-23C	3.6	8	755	2
56-610-23C	4.5	10	905	2
56-612-23C	5.4	12	905	2

安装锤



- 锤体采用优质碳钢锻造而成, 强度高。
- 锤头采用聚氨酯材料制造, 软性半透明, 恰当的硬度敲击时不会变形、碎裂。
- 锤头可更换, 耐敲击, 防油, 防滑。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(mm)	A(mm)	B(mm)	L(mm)	
57-055-23	28	28	82	280	6
57-056-23	35	35	92	305	6
57-057-23	45	45	105	325	6
57-058-23	60	60	125	365	4

安装锤头



- 锤头采用聚氨酯材料制造, 软性半透明, 恰当的硬度敲击时不会变形、碎裂, 让您的工作更得心应手。
- 抗机油, 汽油以及常见的工业化学物质。
- 有效降低回震及反弹。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(mm)	
57-060-23	28	12
57-061-23	35	12
57-062-23	45	12
57-063-23	60	6

斧

类别	等级	材质	规格				特点	页码
			重量 (g)	重量 (oz)	长度 (mm)	手柄材料		
钢斧	★★	钢	567	20	340	钢/塑胶	135	

钢斧



- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	重量		长度		
	克(g)	盎司(oz)	毫米(mm)	英寸(英寸)	
59-020-22	567	20	340	13-3/8	6

冲凿

类别	子类	等级	材质	规格								特点	页码	
				石工凿 (mm)	尖凿 (mm)	木工凿 (mm)	圆柱冲 (mm)	中心冲 (mm)	圆锥冲 (mm)	划线器冲 (mm)	钉冲 (mm)			油沟凿 (mm)
冲凿组套	12件套冲凿	★	Cr-V	10/12/16	—	—	1.5/3/4/5/6/8	6/8	2	—	—	5	综合组套	138
	5件套样冲	★	Cr-V	13	5	—	8	—	2.5	6	—	5	综合组套	138
石工凿	胶柄石工凿	★★	Cr-V	25	—	—	—	—	—	—	—	5	FaxMax 系列, 塑胶手柄, 安全舒适	138
	3件套石工凿	★	Cr-V	10/12/16	—	—	—	—	—	—	—	5		138
尖凿	胶柄水泥尖凿	★★	Cr-V	—	4	—	—	—	—	—	—	5	FaxMax 系列, 塑胶手柄, 安全舒适	138
	尖凿	★	Cr-V	—	5	—	—	—	—	—	—	5		139
木工凿	3件套木工凿	★	钢	—	—	12/18/25	—	—	—	—	—	5		139
	6件套圆柱冲	★	Cr-V	—	—	—	1.5/3/4/5/6/8	—	—	—	—			139
冲	圆柱冲	★	Cr-V	—	—	—	1.5/3/4/5/6/8	—	—	—	—			139
	中心冲	★	Cr-V	—	—	—	—	6/8	—	—	—			139
	圆锥冲	★	Cr-V	—	—	—	—	—	2	—	—			139
	划线器冲	★	Cr-V	—	—	—	—	—	—	6	—			139
	胶柄钉冲	★	Cr-V	—	—	—	—	—	—	—	0.8/1.6		塑胶手柄	139


12件套冲凿



- 凿体采用Cr-V合金钢制造。
- 整体热处理。
- 凿类头部硬度达HRC53-60, 冲类头部硬度为HRC48-58。
- 凿子表面经黄色喷塑处理, 耐腐蚀。
- 适用场合: 适用于钳工、模具制造、机械加工与维修等方面。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	内容	
16-299-23	石工凿: 10,12,16mm	3
	圆柱冲: 1.5,3,4,5,6,8mm	
	中心冲: 6,8mm	
	圆锥冲: 2mm	


5件套样冲



- 采用Cr-V合金钢精加工而成。
- 凿类头部硬度达HRC53-60, 冲类头部硬度为HRC48-58。
- 表面经喷塑处理, 耐腐蚀。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	内容	
95-248-23	圆锥冲: 2mm	3
	石工凿: 12mm	
	圆柱冲: 8mm	
	划线器冲: 6mm	
	油沟凿: 5mm	

FatMax 胶柄石工凿



- 凿体采用Cr-V合金钢制造。
- 整体热处理。
- 头部硬度达HRC53-60。
- PP+TPR 手柄材料有效防滑。
- 凿子表面经黄色喷塑处理, 耐腐蚀。
- 适用场合: 适用于建筑, 装潢, 石材加工等行业。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	A(mm)	B(mm)	L(mm)	
16-332-23	25	20	300	3


3件套石工凿



- 凿体采用Cr-V合金钢制造。
- 整体热处理。
- 头部硬度达HRC53-60。
- 凿子表面经黄色喷塑处理, 耐腐蚀。
- 适用场合: 适用于建筑, 装潢, 石材加工及设备维修等行业。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	内容	
16-298-23	石工凿:	3
	10,12,16 mm	


石工凿



- 凿体采用Cr-V合金钢制造。
- 整体热处理。
- 头部硬度达HRC53-60。
- 凿子表面经黄色喷塑处理, 耐腐蚀。
- 适用场合: 适用于建筑, 装潢, 石材加工及设备维修等行业。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	A(mm)	B(mm)	L(mm)	
16-287-1-23	12	10	150	3
16-288-23	16	12	170	3
16-289-23	19	16	172	3
16-290-23	22	20	200	3
16-291-23	25	20	300	3

胶柄水泥尖凿



- 凿体采用Cr-V合金钢制造。
- 整体热处理。
- 头部硬度达HRC53-60。
- PP+TPR 手柄材料有效防滑。
- 凿子表面经黄色喷塑处理, 耐腐蚀。
- 适用场合: 适用于建筑, 装潢, 石材加工等行业。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	A(mm)	B(mm)	L(mm)	
16-329-23	4	20	300	3

尖凿

Cr-V



- 采用Cr-V合金钢精加工而成。
- 头部硬度达HRC53-60。
- 表面经喷塑处理, 耐腐蚀。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格		L(mm)	
	(mm)	(")		
95-249-23	4.8	3/16	150	3

3件套木工凿

Cr-V



- 3支装。
- 刀刃打磨精细, 经久耐用。
- 经热处理的刀身整体加硬, 并涂有防锈漆, 可反复打磨使之锋利。
- 凿长度: 197mm。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	内容	
16-089-23	木工凿: 12/18/25mm	3

6件套圆柱冲

Cr-V




- 凿体采用Cr-V合金钢制造。
- 整体热处理。
- 头部硬度达HRC48-58。
- 凿子表面经黄色喷塑处理, 耐腐蚀。
- 适用场合: 适用于钳工、模具制造、机械加工与维修等方面。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	内容	
16-226-23	圆柱冲: 1.5, 3, 4, 5, 6, 8mm	3

圆柱冲

Cr-V




- 凿体采用Cr-V合金钢制造。
- 整体热处理。
- 头部硬度达HRC48-58。
- 凿子表面经黄色喷塑处理, 耐腐蚀。
- 适用场合: 适用于钳工、模具制造、机械加工与维修等方面。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	A(mm)	B(mm)	L(mm)	
16-230-23	1.5	6	150	3
16-231-23	3	8	150	3
16-232-23	4	8	150	3
16-233-23	5	8	150	3
16-234-23	6	10	150	3
16-235-23	8	10	150	3

中心冲

Cr-V




- 凿体采用Cr-V合金钢制造。
- 整体热处理。
- 头部硬度达HRC48-58。
- 凿子表面经黄色喷塑处理, 耐腐蚀。
- 适用场合: 适用于钳工、模具制造、机械加工与维修等方面。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	A(mm)	B(mm)	L(mm)	
16-227-23	6	10	100	3
16-228-23	8	12	112	3

圆锥冲

Cr-V




- 凿体采用Cr-V合金钢制造。
- 整体热处理。
- 头部硬度达HRC48-58。
- 凿子表面经黄色喷塑处理, 耐腐蚀。
- 适用场合: 适用于钳工、模具制造、机械加工与维修等方面。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	A(mm)	B(mm)	L(mm)	
16-229-23	2	10	138	3

划线器冲

Cr-V



- 凿体采用Cr-V合金钢制造。
- 整体热处理。
- 头部硬度达HRC48-58。
- 凿子表面经黄色喷塑处理, 耐腐蚀。
- 适用场合: 适用于钳工、模具制造、机械加工与维修等方面。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	A(mm)	B(mm)	L(mm)	
16-236-23	6	10	138	3

3件套胶柄钉冲

Cr-V



- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	内容	规格	冲尖直径(mm)	总长度(mm)	
58-930-23	胶柄钉冲	0.8	0.8	125	6
	胶柄钉冲	1.6	1.6	125	
	胶柄钉冲	2.4	2.4	125	

胶柄钉冲

Cr-V



- 采用铬钒钢合金材料, 经特殊热处理硬度为HRC48-58, 使用寿命更长。
- 表面TPR包胶处理, 防震、手感更舒适。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	冲尖直径(mm)	总长度(mm)	
58-911-23	0.8	0.8	125	6

胶柄钉冲

Cr-V



- 采用铬钒钢合金材料, 经特殊热处理硬度为HRC48-58, 使用寿命更长。
- 表面TPR包胶处理, 防震、手感更舒适。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	冲尖直径(mm)	总长度(mm)	
58-912-23	1.6	1.6	125	6

胶柄钉冲

Cr-V




- 采用铬钒钢合金材料, 经特殊热处理硬度为HRC48-58, 使用寿命更长。
- 表面TPR包胶处理, 防震、手感更舒适。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	冲尖直径(mm)	总长度(mm)	
58-913-23	2.4	2.4	125	6

撬棒							
类别	等级	材质	规格		特点	页码	
			规格 (")	头部宽度 A(mm)			
撬棒	★	Cr-V	16/24/36/59	22/22/32/50	400/600/1000/1500	30°角设计	138
圆柄撬棒	★	Cr-V	12/16	50/50	300/400	90°角设计	138
起钉器	★	Cr-V	16/24/40	22/22/32	400/600/1000	90°角设计	138

撬棒

Cr-V




- 采用30°角设计, 由Cr-V合金钢精加工而成 (95-255-23为0°角设计)。
- 头部硬度达HRC46-56, 坚固耐用。
- 表面经喷塑处理, 耐腐蚀。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(")	A(mm)	B(mm)	L(mm)	
95-250-23	16	22	16	400	6
95-251-23	24	22	16	600	6
95-253-23	36	32	19	900	4
95-255-23	59	50	25	1500	2

圆柄撬棒

Cr-V




- 采用90°角设计, 由Cr-V合金钢精加工而成。
- 头部硬度达HRC46-56, 坚固耐用。
- 表面经喷塑处理, 耐腐蚀。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(")	A(mm)	B(mm)	L(mm)	
95-263-23	12	50	14	305	6
95-264-23	16	50	14	400	6

起钉器

Cr-V



- 采用90°角设计, 由Cr-V合金钢精加工而成。
- 头部硬度达HRC46-56, 坚固耐用。
- 表面经喷塑处理, 耐腐蚀。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(")	A(mm)	B(mm)	L(mm)	
95-257-23	16	22	16	400	6
95-258-23	24	22	16	600	6
95-260-23	36	32	19	900	4

55-099-22 FatMax Xtreme 多功能锤

我们提供更简单的工作方式



产品详情请见 133 页

• 多功能

适用锤、撬、弯等作业。




• 舒适

专业手柄设计, 减小作业对手臂和肘的伤害。



• 坚固

整体锻造, 经久耐用。



51-163-22/51-165-22 FatMax Xtreme 防震羊角锤

• 技术

Antivibe® 扭控紧握技术, 减小振动, 降低对腕和肘的冲击。




• 准确

磁性锤头, 准确作业; 锤头经特殊处理, 避免碎裂。



• 耐用

通体锻造, 经久耐用。



产品详情请见 133 页

95-255-23 59" 撬棒



如果有一个支点, 我们一定可以

产品详情请见 138 页
(此图为广告效果, 产品以实物为准)



Tools Sets
综合工具组套

Combo Sets
多用组套

Mechanics
机工类工具

Holding
夹持类工具

Fastening
紧固类工具

Cutting
切割类工具

Measuring
测量类工具

Sinking
敲压类工具

Finishing
表面修整类工具

Tool bag&Storage
工具包、箱、车

Electrical
电子/电工具

Others
其他工具

Automotive
汽保工具

Power Tools
电动工具

Index
索引

钢锉 143

断丝取出器 144

金刚石锉刀 145

锉刨 147

刨片 148

钢锉										
类别	子类	等级	材质	规格					特点	页码
				粗齿	中齿	细齿	规格	长度 (mm)		
通用钢锉	平锉	★	碳钢	●	●	●	6/8/10/12"	260/310/360/410	塑胶手柄, 使用舒适	143
	半圆锉	★	碳钢	●	●	●	6/8/10/12"	260/310/360/410	塑胶手柄, 使用舒适	143
	方锉	★	碳钢		●		6/8/10/12"	260/310/360/410	塑胶手柄, 使用舒适	143
	圆锉	★	碳钢		●		6/8/10/12"	260/310/360/410	塑胶手柄, 使用舒适	143
	三角锉	★	碳钢	●	●	●	6/8/10/12"	260/310/360/410	塑胶手柄, 使用舒适	143
	链锯锉	★	碳钢				11/64"、3/16"、7/32"	300/300/300	塑胶手柄, 使用舒适	144
什锦钢锉	组套	★	碳钢		●		3/4/5mm	140/160/180	含扁锉、半圆锉、圆锉、方锉、三角锉等	144
	平头扁钢锉	★	碳钢		●		3/4/5mm	140/160/180	沾塑手柄	144
	尖头半圆钢锉	★	碳钢		●		3/4/5mm	140/160/180	沾塑手柄	144
	尖头圆钢锉	★	碳钢		●		3/4/5mm	140/160/180	沾塑手柄	144

8件锉刀套装



件号 **TK910-23**

- 1件中齿平锉8"
- 1件中齿半圆锉8"
- 1件中齿方锉8"
- 1件中齿圆锉8"
- 1件中齿三角锉8"
- 1件金刚石平头扁锉3x140mm
- 1件金刚石尖头半圆锉3x140mm
- 1件金刚石尖头圆锉3x140mm
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

半圆锉



• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	齿形	规格(英寸)	长度(mm)
22-352-28	粗	6	260
22-353-28	粗	8	310
22-354-28	粗	10	360
22-355-28	粗	12	410
22-356-28	中	6	260
22-357-28	中	8	310
22-358-28	中	10	360
22-359-28	中	12	410
22-360-28	细	6	260
22-361-28	细	8	310
22-362-28	细	10	360
22-363-28	细	12	410

方锉



• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	齿形	规格(英寸)	长度(mm)
22-368-28	中	6	260
22-369-28	中	8	310
22-370-28	中	10	360
22-371-28	中	12	410

圆锉



• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	齿形	规格(英寸)	长度(mm)
22-380-28	中	6	260
22-381-28	中	8	310
22-382-28	中	10	360
22-383-28	中	12	410

平锉



• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	齿形	规格(英寸)	长度(mm)
22-340-28	粗	6	260
22-341-28	粗	8	310
22-342-28	粗	10	360
22-343-28	粗	12	410
22-344-28	中	6	260
22-345-28	中	8	310
22-346-28	中	10	360
22-347-28	中	12	410
22-348-28	细	6	260
22-349-28	细	8	310
22-350-28	细	10	360
22-351-28	细	12	410

三角锉



• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	齿形	规格(英寸)	长度(mm)
22-388-28	粗	6	260
22-389-28	粗	8	310
22-401-28	粗	10	360
22-402-28	粗	12	410
22-403-28	中	6	260
22-404-28	中	8	310
22-405-28	中	10	360
22-406-28	中	12	410
22-407-28	细	6	260
22-408-28	细	8	310
22-409-28	细	10	360
22-410-28	细	12	410

链锯锉



• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	长度(mm)
22-415-28	11/64	300
22-416-28	3/16	300
22-417-28	7/32	300

10件套什锦钢锉

新产品

• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

截面形状	内容
	平头扁锉
	尖头半圆锉
	尖头方锉
	尖头等边三角锉
	尖头圆锉
	尖头双边圆扁锉
	尖头刀型锉
	尖头单面三角锉
	尖头扁圆锉
	尖头椭圆锉

件号	柄径(mm)	长度(mm)
22-521-23	3	140

10件套什锦钢锉3x140mm (新产品即将上市, 以实物为准)

件号	柄径(mm)	长度(mm)
22-521-23	3	140

件号	柄径(mm)	长度(mm)
22-525-23	4	160

件号	柄径(mm)	长度(mm)
22-529-23	5	180

平头扁钢锉



• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	齿形	柄径(mm)	长度(mm)
22-422-23	中	3	140
22-426-23	中	4	160
22-430-23	中	5	180

尖头半圆钢锉



• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	齿形	柄径(mm)	长度(mm)
22-423-23	中	3	140
22-427-23	中	4	160
22-431-23	中	5	180

尖头圆钢锉



• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	齿形	柄径(mm)	长度(mm)
22-424-23	中	3	140
22-428-23	中	4	160
22-432-23	中	5	180

5件套什锦钢锉组套

• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

截面形状	内容
	平头扁钢锉
	尖头半圆钢锉
	尖头圆钢锉
	尖头三角钢锉
	尖头方钢锉

件号	柄径(mm)	长度(mm)
22-421-23	3	140

5件套什锦钢锉组套3x140mm

件号	柄径(mm)	长度(mm)
22-421-23	3	140

5件套什锦钢锉组套4x160mm

件号	柄径(mm)	长度(mm)
22-425-23	4	160

5件套什锦钢锉组套5x180mm

件号	柄径(mm)	长度(mm)
22-429-23	5	180

金刚石锉刀

类别	等级	材质	规格						特点	页码
			粒度(目)	柄径(mm)	长度(mm)	工作面长度(mm)	宽度(mm)	厚度(mm)		
10件套金刚石锉刀	★★	钢+人造钻石	150	3/4	140/160	50	—	—	10件套	145
5件套金刚石锉刀	★★	钢+人造钻石	150	5	180	70	—	—	5件套	145
3件套金刚石锉刀	★★	钢+人造钻石	150	3/4/5	140/160/180	50/50/70	—	—	3件套	145
金刚石平头扁锉	★★	钢+人造钻石	150	3/4/5	140/160/180	50/50/70	5.5/7.9/9.9	1.5/1.8/2	锋利耐久, 双色沾塑手柄	146
金刚石尖头半圆锉	★★	钢+人造钻石	150	3/4/5	140/160/180	50/50/70	5.5/7.9/2	1.9/2.5/3	锋利耐久, 双色沾塑手柄	146
金刚石尖头圆锉	★★	钢+人造钻石	150	3/4/5	140/160/180	50/50/70	3.2/4.4/4.8	3.2/4.4/4.8	锋利耐久, 双色沾塑手柄	146

10件套金刚石锉刀



• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

10件套金刚石锉刀(3x140mm)

- 锉刀规格:3x140mm (柄径x长度)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	截面形状	内容	
22-322-23		平头扁锉	10
		尖头半圆锉	
		尖头方锉	
		尖头等边三角锉	
		尖头圆锉	
		尖头双边圆扁锉	
		尖头刀型锉	
		尖头单面三角锉	
		尖头扁圆锉	
		尖头椭圆锉	

10件套金刚石锉刀(4x160mm)

- 锉刀规格:4x160mm (柄径x长度)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	截面形状	内容	
22-324-23		平头扁锉	10
		尖头半圆锉	
		尖头方锉	
		尖头等边三角锉	
		尖头圆锉	
		尖头双边圆扁锉	
		尖头刀型锉	
		尖头单面三角锉	
		尖头扁圆锉	
		尖头椭圆锉	

5件套金刚石锉刀(5x180mm)



- 锉刀规格:5x180mm (柄径x长度)
- 工作面长度:70mm
- 粒度:150目
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	截面形状	内容	
22-326-23		平头扁锉	10
		尖头半圆锉	
		尖头方锉	
		尖头圆锉	

3件套金刚石锉刀



• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

3件套金刚石锉刀(3x140mm)

- 锉刀规格:3x140mm (柄径x长度)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	产品编号	截面形状	内容	
22-321-23	22-327		平头扁锉	10
	22-328		尖头半圆锉	
	22-329		尖头圆锉	

3件套金刚石锉刀(4x160mm)

- 锉刀规格:4x160mm (柄径x长度)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	产品编号	截面形状	内容	
22-323-23	22-330		平头扁锉	10
	22-331		尖头半圆锉	
	22-332		尖头圆锉	

3件套金刚石锉刀(5x180mm)

- 锉刀规格:5x180mm (柄径x长度)
- 工作面长度:70mm
- 粒度:150目

件号	产品编号	截面形状	内容	
22-325-23	22-333		平头扁锉	10
	22-334		尖头半圆锉	
	22-335		尖头圆锉	

金刚石平头扁锉



• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

金刚石平头扁锉(3x140mm)

- 锉刀规格:3x140mm (柄径x长度)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	柄径(mm)	工作面长(mm)	长度(不含塑柄)(mm)	宽度(mm)	厚度(mm)	
22-327-23	3	50	140	5.5	1.5	40

金刚石平头扁锉(4x160mm)

- 锉刀规格:4x160mm (柄径x长度)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	柄径(mm)	工作面长(mm)	长度(不含塑柄)(mm)	宽度(mm)	厚度(mm)	
22-330-23	4	50	160	7.9	1.8	40

金刚石平头扁锉(5x180mm)

- 锉刀规格:5x180mm (柄径x长度)
- 工作面长度:70mm
- 粒度:150目

件号	柄径(mm)	工作面长(mm)	长度(不含塑柄)(mm)	宽度(mm)	厚度(mm)	
22-333-23	5	70	180	9.9	2	40

金刚石尖头半圆锉



• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

金刚石尖头半圆锉(3x140mm)

- 锉刀规格:3x140mm (柄径x长度)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	柄径(mm)	工作面长(mm)	长度(不含塑柄)(mm)	宽度(mm)	厚度(mm)	
22-328-23	3	50	140	5.5	1.9	50

金刚石尖头半圆锉(4x160mm)

- 锉刀规格:4x160mm (柄径x长度)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	柄径(mm)	工作面长(mm)	长度(不含塑柄)(mm)	宽度(mm)	厚度(mm)	
22-331-23	4	50	160	7	2.5	50

金刚石尖头半圆锉(5x180mm)

- 锉刀规格:5x180mm (柄径x长度)
- 工作面长度:70mm
- 粒度:150目

件号	柄径(mm)	工作面长(mm)	长度(不含塑柄)(mm)	宽度(mm)	厚度(mm)	
22-334-23	5	70	180	9.2	3	40

金刚石尖头圆锉



• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

金刚石尖头圆锉(3x140mm)

- 锉刀规格:3x140mm (柄径x长度)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	柄径(mm)	工作面长(mm)	长度(不含塑柄)(mm)	宽度(mm)	厚度(mm)	
22-329-23	3	50	140	3.2	3.2	40

金刚石尖头圆锉(4x160mm)

- 锉刀规格:4x160mm (柄径x长度)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	柄径(mm)	工作面长(mm)	长度(不含塑柄)(mm)	宽度(mm)	厚度(mm)	
22-332-23	4	50	160	4.4	4.4	50

金刚石尖头圆锉(5x180mm)

- 锉刀规格:5x180mm (柄径x长度)
- 工作面长度:70mm
- 粒度:150目

件号	柄径(mm)	工作面长(mm)	长度(不含塑柄)(mm)	宽度(mm)	厚度(mm)	
22-335-23	5	70	180	4.8	4.8	40

断丝取出器

Cr-V



- 5支装
- 采用Cr-V钢经热处理而成
- 快速便捷拆卸已损坏的螺丝、管子、螺栓及大头钉等。

• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	
94-171-1-23	M3/M6/M8/M11/M14	5

锉刨							
件号	等级	材质	规格			特点	页码
			长度 (")	长度 (mm)	刨片件号		
10" 金属架锉刨	★★	金属+塑料	12	300	21-293, 21-393, 21-299, 21-508	双手握持	147
10" 三角架锉刨	★★	塑料	11	270	21-293, 21-393, 21-299, 21-508	双手握持	147
5-1/2" 三角架锉刨	★★	塑料	6	150	21-398	双手握持	147
5-1/2" 金属架锉刨	★★	金属	6	150	21-398		147
5-1/2" 扁锉刨	★★	塑料	12	305	21-398	双手握持	147
2-1/2" 小锉刨	★★	塑料	7-1/8	185	21-515		147

10"金属架锉刨

明星产品

- 配10"刨片
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	总长度	
	毫米(mm)	英寸(")
21-122-5-11	300	12

5-1/2"金属架锉刨

- 配5-1/2"刨片
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	总长度	
	毫米(mm)	英寸(")
21-399-5-11	150	6

10"三角架锉刨

- 配10"刨片
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	总长度	
	毫米(mm)	英寸(")
21-103-5-11	270	11

5-1/2"扁锉刨

- 配5-1/2"刨片
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	总长度	
	毫米(mm)	英寸(")
21-102-5-11	305	12

5-1/2"三角架锉刨

- 配5-1/2"刨片
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	总长度	
	毫米(mm)	英寸(")
21-104-5-11	150	6

2-1/2"小锉刨

- 配2-1/2"刨片
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	总长度	
	毫米(mm)	英寸(")
21-115-5-11	185	7-1/8

锉刨与刨片产品介绍

- 采用含铬0.6%的专用合金材料, 经特殊热处理使锉刀表面硬度更高, 使用寿命更长。
- 特殊齿型设计, 使锉齿更锋利, 有效提高切削水平, 使用寿命提高。
- 锉刨表面特殊加工工艺, 使锉齿更均匀、平整, 加工出的工件表面质量高。
- 锉刨上孔洞设计, 以便刨屑物容易排出。
- 以工学原理设计的刨身, 轻巧便利。
- 各种式样的刨片, 可刨削木头、乙烯树脂、玻璃纤维、塑胶、软金属类材料。

刨片适用范围

刨片件号	21-293	21-393	21-299	21-508	21-398	21-515
硬木	•	•	•	•	•	•
软木	•	•	•	•	•	•
端面晶粒	•	•	•	•	•	•
硬纸板	•	•	•	•	•	•
胶合板	•	•	•	•	•	•
芯块胶合板	•	•	•	•	•	•
乙炔基塑料	•	•	•	•	•	•
橡胶	•	•	•	•	•	•
石膏	•	•	•	•	•	•
混凝土	•	•	•	•	•	•
CHALK粉笔	•	•	•	•	•	•
玻璃纤维	•	•	•	•	•	•
黄铜	•	•	•	•	•	•
铅	•	•	•	•	•	•
铝	•	•	•	•	•	•
铜	•	•	•	•	•	•
低碳钢/软钢	•	•	•	•	•	•
塑胶材料	•	•	•	•	•	•
塑胶填充料	•	•	•	•	•	•
尼龙	•	•	•	•	•	•
油地毯	•	•	•	•	•	•

刨片								
件号	等级	材质	规格				适用范围	页码
			长度 (")	长度 (mm)	宽度 (")	宽度 (mm)		
10" 粗齿刨片	★★	合金钢	10	250	1-5/8	42	详见刨片适用范围	148
10" 细齿刨片	★★	合金钢	10	250	1-5/8	42		148
10" 半圆刃刨片	★★	合金钢	10	250	1-1/2	39		148
10" 金属塑料刨片	★★	合金钢	10	250	1-5/8	42		148
5-1/2" 细齿刨片	★★	合金钢	5-1/2	140	1-5/8	42		148
2-1/2" 粗齿刨片	★★	合金钢	2-1/2	63	1-5/8	42		148

10"粗齿刨片

- 锉齿稀松
- 适合较软物体
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	适用锉刨型号	长度		宽度	
		毫米(mm)	英寸(")	毫米(mm)	英寸(")
21-293-5-11	21-122-5-11, 21-103-5-11	250	10	42	1-5/8

10"金属塑料刨片

- 锉齿细密
- 适合较硬物体
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	适用锉刨型号	长度		宽度	
		毫米(mm)	英寸(")	毫米(mm)	英寸(")
21-508-5-11	21-122-5-11, 21-103-5-11	250	10	42	1-5/8

10"细齿刨片

- 锉齿细密
- 适合较硬物体
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	适用锉刨型号	长度		宽度	
		毫米(mm)	英寸(")	毫米(mm)	英寸(")
21-393-5-11	21-122-5-11, 21-103-5-11	250	10	42	1-5/8

5-1/2"细齿刨片

- 锉齿细密
- 适合较硬物体
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	适用锉刨型号	长度		宽度	
		毫米(mm)	英寸(")	毫米(mm)	英寸(")
21-398-5-11	21-104-5-11, 21-399-5-11, 21-102-5-11	140	5-1/2	42	1-5/8

10"半圆刃刨片

- 锉齿稀松
- 适合较软物体
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	适用锉刨型号	长度		宽度	
		毫米(mm)	英寸(")	毫米(mm)	英寸(")
21-299-5-11C	21-122-5-11, 21-103-5-11	250	10	39	1-1/2
21-299-5-11 ↓	21-122-5-11, 21-103-5-11	250	10	39	1-1/2

2-1/2"粗齿刨片

- 锉齿稀松
- 适合较软物体
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	适用锉刨型号	长度		宽度	
		毫米(mm)	英寸(")	毫米(mm)	英寸(")
21-515-5-11	21-115-5-11	63	2-1/2	42	1-5/8


21-122-5-11 锉刨



产品详情请见 145 页

• 锋利

特殊齿型设计，有效提高切削水平。




• 多功能


刨削木头、乙烯树脂、玻璃纤维、
塑胶、软金属类等材料。



木头



塑胶



树脂

Tools Sets 综合性工具套装
Combo Sets 多用组套
Mechanics 机工类工具
Holding 夹持类工具
Fastening 紧固类工具
Cutting 切削类工具
Measuring 测量类工具
Striking 敲击类工具
Finishing 表面修整类工具
Tools bag&Storage 工具包、箱、车
Electrical 电子电工工具
Others 其他工具
Automotive 汽车工具
Power Tools 电动工具
Index 索引



Tools Sets
综合性工具组套

Combo Sets
多用组套

Mechanics
机工类工具

Holding
夹持类工具

Fastening
紧固类工具

Cutting
切割类工具

Measuring
测量类工具

Sinking
敲压类工具

Finishing
表面修整类工具

Tools bag&Storage
工具包、箱、车

Electrical
电子/电工具

Others
其他工具

Automotive
汽保工具

Power Tools
电动工具

Index
索引

工具包 151

工具车 160

塑料工具箱 154

工作设施 163

钢制工具箱 158

铝合金工具箱 165

钢制抽屉工具箱 160

工具包

类别	子类	等级	材质	规格			特点	页码
				宽度 (mm)	高度 (mm)	深度 (mm)		
工具提包	硬底双开工具提包	★★☆	涤纶布	430	280	300	抗冲击防水塑料底座	151
	硬底工具提包	★★☆	涤纶布	460	230	280	抗冲击防水塑料底座	151
	FatMax 工具提包	★★☆	涤纶布	410	230	280	抗冲击防水塑料底座	151
	防水尼龙工具提包	★★	防水尼龙	300	230	260	小	151
	防水尼龙工具中型包	★★	防水尼龙	450	230	240	中	151
	防水尼龙工具大包	★★	防水尼龙	655	230	240	大	151
	方形塑底工具包	★★	涤纶	420	240	280	抗冲击防水塑料底座	151
工具背包	双肩工具背包	★★	涤纶	360	460	180	双肩背包, 空间大	152
	工具腰包组	★★	涤纶	600	255	75	三个腰包的组合, 可绑腰上	152
工具腰包	防水尼龙工具腰包	★★	防水尼龙	100	170	250	1个袋+2个插孔, 中间袋有翻盖	153
	工具腰包	★	尼龙	200	180	80	4个袋+2个插孔	153
	双袋双插孔工具腰包	★	尼龙	100	270	60	2个袋+2个插孔	153
	四袋双插孔工具腰包	★	尼龙	200	250	140	4个袋+2个插孔, 左侧袋有翻盖	153
	五袋双插孔工具腰包	★	尼龙	190	250	170	5个袋+2个插孔	153
	枪钻式工具腰包	★	尼龙	200	300	45	2个袋+2个插孔, 大袋可放枪钻	153
	方型腰包	★	尼龙	120	140	65	有翻盖	153
	工具包腰带	★	尼龙	50	12.5	—	腰带	153
钢管工具包	钢管工具包	★	钢管+涤纶布	470/410	230/230	360/325	有背带	154
拉杆工具包	FatMax 拉杆工具包	★★	耐磨尼龙	360	550	230	可伸缩金属拉杆, 重型脚轮	154
	拉杆工具包	★	尼龙	510	445	270	配有伸缩式拉杆和脚轮	154
工具围裙	—	★	尼龙	520	550	—	—	154

FatMax 硬底双开工具提包17"/430mm 新产品



• 采用高强度抗撕裂涤纶布面料, 经久耐用
• 抗冲击塑料底座, 耐脏耐水。
• 2个独立的存储分区, 便于收纳不同类型工具物品。
• 包内外有23个插袋, 11个挂带和2个拉链袋
• 配肩带, 可拎可背
• 最大载重: 18kg
• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	尺寸 (mm)	
FMST517180-23	430x280x300	2

(不含工具)

FatMax 工具提包16" 新产品



• 采用高强度抗撕裂涤纶布面料, 经久耐用。
• 抗冲击防水塑料底座, 耐脏耐水。
• 开口度达到400x220mm, 可容纳较大件工具。
• 包内外有14个插袋, 3个挂带和1个拉链袋。
• 配肩带, 可拎可背。
• 最大载重: 15kg
• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)	
97-489-23C	410x230x280	2

(不含工具)

FatMax 硬底工具提包18"/460mm 新产品



• 采用高强度抗撕裂涤纶布面料, 经久耐用
• 抗冲击塑料底座, 耐脏耐水
• 开口度达到430x230mm, 可容纳较大件工具
• 包内外有14个插袋, 3个挂带和2个拉链袋
• 配肩带, 可拎可背
• 最大载重: 18kg
• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	尺寸 (mm)	
FMST518150-23	460x230x280	2

(不含工具)

防水尼龙工具提包



• 高级防水尼龙材料。
• 经久耐用, 携带方便。
• 独特设计, 使用方便。
• 最大载重: 10kg
• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)
93-223-1-23	300x230x260

防水尼龙工具中型包



• 高级防水尼龙材料。
• 经久耐用, 携带方便。
• 独特设计, 使用方便。
• 最大载重: 15kg
• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)
93-224-1-23	450x230x240

防水尼龙工具大包



• 高级防水尼龙材料。
• 经久耐用, 携带方便。
• 独特设计, 使用方便。
• 最大载重: 15kg
• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)
93-225-1-23	655x230x240

方形塑底工具包15"



• 高强度抗撕裂涤纶布面料, 美观耐用
• 抗冲击防水塑料底座, 坚固耐磨
• 长方形桶包设计, 储存空间大
• 包内外有21个插袋, 4个挂袋和3个翻盖袋
• 配肩带, 可拎可背
• 最大载重: 25kg
• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸 (mm)	包内尺寸 (mm)	
93-232-23C	420x240x280	340x200x270	1

电工工具包



• 采用高级尼龙材料, 经久耐用。
• 设计合理独特, 使用得心应手。
• 配有背带, 方便使用。
• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)
95-268-23	240x230x395

双肩工具背包



• 高密度涤纶布面料, 耐磨抗撕裂
• 可双肩背的双层拉链背包
• 内置可取出的工具袋
• 可放置最大15.6"的笔记本电脑
• 最大载重: 25kg
• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY 件号	尺寸 (mm)	
STST515155-8-23	360x460x180	4

工具腰包组



• 高密度涤纶布面料, 耐磨抗撕裂
• 3组腰包, 包括10个插袋和1个吊钩
• 配腰带, 可直接绑在腰上
• 最大载重: 15kg
• 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY 件号	尺寸 (mm)	
STST511304-8-23	600x255x75	4

防水尼龙工具腰包



- 高级防水尼龙材料。
- 经久耐用，携带方便。
- 独特设计，使用方便。
- 最大载重：5kg
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)
93-222-1-23	100x170x250

五袋双插孔工具腰包



- 采用高级尼龙材料，经久耐用。
- 设计合理独特，使用得心应手。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)
96-254-23	190x250x170

工具腰包



- 采用高级尼龙材料，经久耐用。
- 设计合理独特，使用得心应手。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)
95-267-23	200x180x80

枪钻式工具腰包



- 采用高级尼龙材料，经久耐用。
- 设计合理独特，使用得心应手。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)
96-255-23	200x300x45

双袋双插孔工具腰包



- 采用高级尼龙材料，经久耐用。
- 设计合理独特，使用得心应手。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)
96-257-23	100x270x60

方型腰包



- 采用高级尼龙材料，经久耐用。
- 设计合理独特，使用得心应手。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)
96-256-23	120x140x65

四袋双插孔工具腰包



- 采用高级尼龙材料，经久耐用。
- 设计合理独特，使用得心应手。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)
96-253-23	200x250x140

工具包腰带



- 采用高级尼龙材料，经久耐用。
- 设计合理独特，使用得心应手。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)
96-258-23	50x12.5

FatMax 电脑工具包 425x320mm



- 采用高强度抗撕裂涤纶布面料，经久耐用
- 包内外有17个插袋，8个挂带和1个电脑袋
- 电脑袋前后有缓冲保护，可放入最大14英寸的笔记本电脑
- 配肩带，可拎可背
- 正面有可快速打开的翻盖，便于取用袋内工具
- 最大载重：15kg

STANLEY件号	尺寸(mm)	
FMST560300-23	425x320	2

FatMax 拉杆工具包



- 整体采用耐磨尼龙材料，最大载重15kg。
- 可伸缩金属拉杆，重型脚轮，经久耐用。
- 内置可取出的工具插袋，取用方便。
- 专用安全的笔记本电脑存储内插袋。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)	
79-215-23C	360x550x230	2

钢管工具包18"



- 框架采用钢丝和塑板加强，表面采用聚酯布，结构牢靠，承重可达25kg。
- 带胶圈的镀铬钢管制成的拎手，防滑舒适。
- 15个插袋和14个卡扣，可以满足各种工具的固定。
- 底部有2根塑料底座，防止底部布料磨损和浸水。
- 长度可调的背带。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)	最大载重(kg)
70-712-23	470x230x360	25

拉杆工具包



- 采用高级尼龙材料，经久耐用。
- 设计合理独特，使用得心应手。
- 配有可伸缩式的拉杆和脚轮，方便使用。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)
93-328-23	510x445x270

钢管工具包16"



(不含工具)

- 高密度涤纶布面料，耐磨抗撕裂
- 包内外有18个插袋
- 带胶圈的镀铬钢管拎手
- 长度可调的背带
- 最大载重：25kg
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

STANLEY件号	尺寸(mm)	
STST516114-8-23	410x230x325	5

工具背心

新产品



- 采用高强度抗撕裂涤纶布面料，经久耐用
- 背带、胸带和腰带可调
- 内外有13个插袋和6个挂带
- 正面和背面都设有反光条
- 采用网眼面料，透气凉爽
- 最大载重：3kg
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

STANLEY件号	尺寸(mm)	
FMST530201-23	470x70x580	2

FatMax 拉杆工具箱 20"/500mm

新产品



- 采用高强度抗撕裂涤纶布面料，经久耐用
- 开口度达到430x210mm，可容纳较大件工具
- 可伸缩3节拉杆，重型脚轮，可承受高强度使用
- 可包内外有19个插袋，5个挂带和1个拉链袋
- 最大载重：18kg
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

STANLEY件号	尺寸(mm)	
FMST560200-23	500x360x410	2

工具围裙



- 采用高级尼龙材料，经久耐用。
- 设计合理独特，使用得心应手。
- 本品属易耗品，不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)
95-269-23	520x550

塑料工具箱

类别	子类	等级	材质	规格							特点	页码	
				长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)	最大载重 (kg)	拉杆	防水	滚轮			锁
塑料工具箱	FatMax23寸工具箱	★★	增强型工程塑料	583	305	267	18	—	IP53	—	—	耐恶劣气候, 防水	155
	双向开塑料工具箱组合箱	★☆☆	工程塑料	505	310	245	15	—	—	—	—	工具箱和收纳盒组合	155
	双向开塑料工具箱	★☆☆	工程塑料	505	310	165	10	—	—	—	—	双向开盖板, 取用更方便	155
	Jumbo 塑料工具箱	★☆☆	工程塑料	400/485	250/270	185/240	10/15	—	—	—	—	美观	156
	新型塑料工具箱	★	工程塑料	406/508/635	209/248/292	183/249/316	10/15/18	—	—	—	—	—	—
工具托盘	手提工具托盘	★	工程塑料	496	335	195	8	—	—	—	—	携带方便轻巧	156
塑料移动工具箱	FatMax 移动工作箱	★★	增强型工程塑料	910	516	431	50	●	—	●	●	—	156
	双功能面板专业移动工作箱	★	工程塑料	613	375	419	50	●	IP54	●	—	防水, 面板上有收纳盒	157
收纳盒	塑料收纳盒	★☆☆	工程塑料	505	290	90	5	—	—	—	—	—	157
	小型存储盒	★☆☆	工程塑料	375	292	67	10	—	—	—	—	可并联	157
	小型收纳盒	★☆☆	工程塑料	290	210	63	8	—	—	—	—	可并联	157
	钻石透明塑料盒	★★	增强型工程塑料	405	281	60	10	—	—	—	—	抗强冲击	157

FatMax 23寸工具箱



- 箱体材料采用增强型工程塑料PP制作, 坚固耐摔。
- 550x250x230mm的内尺寸能装载更大更多的工具。
- 全方位防水胶圈保护, 防尘防水等级达到IP53, 防止水进入箱内。
- 内含可提式轻巧塑料托盘, 便于携带
- 超大防锈金属搭扣, 坚固耐用, 并配备锁孔, 可装锁确保安全。
- 符合人体工学的橡胶材料把手, 即使提携重物, 也可保持握持舒适。
- 独特箱盖V形公英制双刻度凹槽设计, 便于放置圆管并有丈量功能。
- 全身圆滑处理, 消除任何尖角、毛刺和锐边。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重 (kg)
94-749-37	583x305x267	3.3	18

双向开塑料工具箱20"



- 采用高强度工程塑料材料制作, 坚固耐用
- 独有双向开盖板, 取用更方便
- 有橡塑双材料制作的提手, 握持舒适
- 可与塑料收纳盒叠加
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	尺寸 (mm)	净重 (kg)	最大载重 (kg)
STST19950-8-23	505x310x165	1.6	10

双向开塑料工具箱组合箱20"



- 采用高强度工程塑料材料制作, 坚固耐用
- 独有双向开盖板, 取用更方便
- 双向开塑料工具箱与塑料收纳盒叠加组合
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	尺寸 (mm)	净重 (kg)	最大载重 (kg)
STST19900-8-23	505x310x245	2.9	15

塑料收纳盒20"



- 采用高强度工程塑料材料制作, 坚固耐用
- 内置隔板可自由调整
- 可多个叠加或与双向开塑料工具箱叠加
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	尺寸 (mm)	净重 (kg)	最大载重 (kg)
STST14440-8-23	505x290x90	1.3	5

Jumbo塑料工具箱



- 采用高强度工程塑料材料制作, 坚固耐用
- 内置可提式轻巧塑料托盘
- 防锈金属搭扣, 可加挂锁
- 箱盖内置双收纳盒, 可取下使用
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	规格	尺寸 (mm)	净重 (kg)	最大载重 (kg)
STST16028-8-23	16"	400x250x185	1.1	10
STST19028-8-23	19"	485x270x240	1.6	15

新型塑料工具箱



- 箱体材料采用工程塑料PP制作, 坚固耐摔
- 超大内部空间, 345x140x135/425x180x195/630x255x250mm (对应16"/20"/25"工具箱) 的内尺寸能装载更大更多的工具
- 箱盖上收纳盒设计, 便于分类存储琐碎物品
- 内含可提式轻巧塑料托盘, 便于携带
- 防锈金属搭扣, 坚固耐用, 箱体上有锁孔, 可装锁确保安全
- 符合人体工学的把手, 即使提携重物, 也可保持握持舒适
- 全身圆滑处理, 消除任何尖角、毛刺和锐边
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(英寸)	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重 (kg)	
94-857-37	16	406x209x183	1.1	10	
94-858-37	20	508x248x249	1.8	15	
94-859-37	↓	25	635x292x316	2.6	18

手提工具托盘



(不含工具)

- 采用高强度工程塑料材料制作, 坚固耐用
- 配有多种工具插孔, 有效分类放置工具
- 加深加宽的双槽, 可以放置400mm以下长度的工具
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重 (kg)
STST41001-8-23	496x335x195	0.8	8

FatMax 移动工作箱



- 超大113升的内部空间, 780x400x310mm的内尺寸满足各种工具的存储需求
- 箱体材料采用工程塑料PP制作, 坚固耐摔
- 独有的水平尺和手锯固定空间使得工具放置既安全又节约空间
- 可拆卸式的垂直工具收纳装置, 便于长工具取用
- 重型滚轮能承受重负荷, 特殊滚花轮胎保证工作箱在粗糙路面也能滚动顺畅
- 内含可提式轻巧塑料托盘, 便于携带
- 防锈金属搭扣, 并配有锁及钥匙2把
- 独特箱盖V形公英制双刻度凹槽设计, 便于固定锯切工件
- 铁质拉杆, 橡胶握把, 舒适坚固
- 后端拉手方便两人搬运
- 全身圆滑处理, 消除任何尖角、毛刺和锐边
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重 (kg)
94-850-37C	910x516x431	12.7	50

双功能面板专业移动工具箱



- 522x310x280mm的内尺寸满足大型工具的存储需求
- 箱体材料采用工程塑料PP制作, 坚固耐摔
- 箱盖上配有2个耐冲击PC材质的透明收纳盒, 便于分类存储琐碎物品
- 全方位防水胶圈保护, 防尘防水等级达到IP54, 防止各方向水进入箱内
- 特殊滚花的橡胶轮胎保证工作箱在粗糙路面也能滚动顺畅
- 内含可提式大尺寸塑料托盘, 便于携带
- 防锈金属搭扣, 坚固耐用, 并配备锁孔, 可装锁确保安全
- 独特箱盖V形凹槽设计, 便于固定锯切工件
- 可收缩式铁质拉杆, 橡胶握把, 舒适坚固
- 全身圆滑处理, 消除任何尖角、毛刺和锐边
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重 (kg)
92-904-37C	613x375x419	5.9	50

工具收纳盒 ↓



- 可同时打开双边的收纳盒, 快速获取工具和物品
- 5层抽屉式存储盒可分层分盒存放物品, 便于管理
- 箱体材料采用工程塑料PP制作, 坚固耐用
- 防滑把手, 即使带着手套, 也能可靠握持
- 特殊安全防护搭扣可同时锁紧收纳盒及侧边存储盒
- 可拆卸存储插片可根据自行需要, 改变存储盒空间
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重 (kg)
92-050-37	362x192x290	2.5	10

小型存储盒

新产品



- 独特锁扣设计可以并联多个存储盒, 便于管理和携带
- 可根据实际需要, 自由调整隔板位置, 分隔盒内空间
- 盒体材料采用工程塑料PP制作, 坚固耐用
- 90度直角空间设计, 可以放置锤子等L型物品
- 紧密盖板在关闭时能紧密贴合收纳模块, 防止微小零件窜动
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
STST14022-23	97-483-37 ↓	375x292x67	0.7	10

小型收纳盒

新产品



- 采用工程塑料PP制作, 坚固耐用
- 可根据需要, 自由调整内部隔板位置
- 顶盖关闭时, 可紧密贴合隔板, 防止物品窜动
- 独特锁扣可以正向或反向并联多个收纳盒
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
STST14021-23	290x210x63	0.4	8

钻石透明塑料盒

新产品



- 高强度工程塑料制造, 抗强冲击
- 高透明钻石形面板, 工具一目了然
- 安全锁扣可以可靠锁住盖板
- 内置隔板, 合理分隔盒内空间
- 可放入1个托盘组套
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重 (kg)
STST74301-8-23	405x281x60	0.4	10

钢制工具箱

类别	子类	等级	材质	规格				特点	页码
				长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)	最大载重 (kg)		
手提工具箱	单手开工具箱	★★	钢	471	221	236	20	可单手打开	158
	双层工具箱	★☆☆	钢	403	189	169	16	上下双层	158
	手提工具箱	★☆☆	钢	300/428/510	150/177/220	115/189/240	40		159
翻斗工具箱	3翻斗工具箱	★★	钢	460	200	177	40	3个翻斗	159
	5翻斗工具箱	★★	钢	460	200	224	40	5个翻斗	159

单手开工具箱



(不含工具)

- 可单手打开工具箱
- 可旋转的长提手
- 可加装挂锁
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	外尺寸 (mm)	箱内尺寸 (mm)	净重 (kg)	最大载重 (kg)
STST73099-8-23	471x221x236	450x200x230	3.4	20

单手开内抽屉工具箱



(不含工具)

- 可单手打开工具箱
- 可旋转的长提手
- 内置抽屉在开箱时可同步滑开
- 可加装挂锁
- 可放入1个托盘组套
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	外尺寸 (mm)	箱内尺寸 (mm)	抽屉内尺寸 (mm)	净重 (kg)	最大载重 (kg)
STST73100-8-23	471x221x236	400x220x150	400x175x45	4.5	20

单手开双抽屉工具箱



(不含工具)

- 可单手打开工具箱
- 可旋转的长提手
- 前置双抽屉
- 可加装挂锁
- 可放入1个托盘组套
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	外尺寸 (mm)	箱内尺寸 (mm)	抽屉内尺寸 (mm)	净重 (kg)	最大载重 (kg)
STST73101-8-23	471x221x236	445x200x90	405x190x45	5.9	20

双层工具箱16"



- 上下双层, 可同时或单独打开
- 可旋转的长提手
- 可放入1个托盘组套
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

STANLEY件号	外尺寸 (mm)	上箱内尺寸 (mm)	下箱内尺寸 (mm)	净重 (kg)	最大载重 (kg)
STST73097-8-23	403x189x169	390x180x50	390x190x95	3.2	16

14"手提工具箱



- 砂漆表面, 抗刮痕, 抗溶解, 防锈能力强。
- 独特的箱盖和箱体结合结构, 牢固结实。
- 重型把手, 承重力更强。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
93-543-23	360x150x115	1.3	40

17"手提工具箱



- 砂漆表面, 抗刮痕, 抗溶解, 防锈能力强。
- 独特的箱盖和箱体结合结构, 牢固结实。
- 重型把手, 承重力更强。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
93-544-23	428x177x189	3.0	40

20"手提工具箱



- 砂漆表面, 抗刮痕, 抗溶解, 防锈能力强。
- 独特的箱盖和箱体结合结构, 牢固结实。
- 重型把手, 承重力更强。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
94-191-23	510x220x240	4.9	40

3翻斗工具箱



- 砂漆表面, 抗刮痕, 抗溶解, 防锈能力强。
- 独特的箱盖和箱体结合结构, 牢固结实。
- 重型把手, 承重力更强。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
94-192-23	460x200x177	3.2	40

5翻斗工具箱




- 砂漆表面, 抗刮痕, 抗溶解, 防锈能力强。
- 独特的箱盖和箱体结合结构, 牢固结实。
- 重型把手, 承重力更强。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
93-545-23	545x255x345	4.3	40



史丹利工具百科

史丹利工具箱表面喷砂漆, 抗刮痕, 抗溶解, 防锈能力强; 独特的箱盖和箱体结合结构, 牢固结实; 重型把手, 承重力强。



工具箱尺寸: 长度x宽度x高度

钢制抽屉工具箱

类别	等级	材质	规格				特点	页码	
			长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)	抽屉			
3 抽屉工具箱	★★	钢	667	320	270	2(小)+1(大)	●	120	160
6 抽屉工具箱	★★	钢	660	307	378	3(小)+2(中)+1(大)	●	200	160

3抽屉工具箱



- 抽屉内尺寸: 568x272x45mm(小), 568x272x70mm(大)。
- 抽屉最大载重: 30kg/个。
- 安全筒式锁装置, 更坚固, 防盗性能更佳。
- 砂漆表面, 抗刮痕, 抗溶解, 防锈能力强。
- 特殊设计的重型R角抽屉把手, 拉合方便。
- 双滚珠滑轨设计, 有自锁功能。
- 包塑侧把手, 拖拽更轻松。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
94-195-23	667x320x270	12.9	120

6抽屉工具箱



- 抽屉内尺寸: 168x254x44mm(小), 568x254x44mm(中), 568x254x70mm(大)。
- 抽屉最大载重: 30kg/个。
- 气压棒顶盖装置, 开启箱盖更省力, 顺滑, 快捷。
- 安全筒式锁装置, 更坚固, 防盗性能更佳。
- 砂漆表面, 抗刮痕, 抗溶解, 防锈能力强。
- 独特的箱盖和箱体结合结构, 牢固结实。
- 特殊设计的重型R角抽屉把手, 拉合方便。
- 双滚珠滑轨设计, 有自锁功能。
- 包塑侧把手, 拖拽更轻松。包塑侧把手, 拖拽更轻松。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
93-546-23	660x307x378	23.9	200

工具车

类别	等级	材质	规格										特点	页码		
			长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)	抽屉	柜	锁	侧面挂孔	安全复位	多功能台面	抽屉全开			最大载重 (kg)	
4 抽屉多功能工具车	★★	钢	678	459	1045	4	1	●	●	●	●	●	●	500	多功能	160
7 抽屉多功能工具车	★★	钢	678	459	1045	5(小)+2(大)	—	●	●	●	●	●	●	500	多功能	160
7 抽屉工具车	★★	钢	678	459	1022	5(小)+2(大)	—	●						500		161
9 抽屉工具车	★★	钢	1035	457	1032	1(大)+5(小)+1(中)	1(内有2个可调抽屉)	●						500		161
4 抽屉轻型工具车	★☆	钢	777	507	867	4	1	●						300		161
7 抽屉轻型工具车	★☆	钢	777	507	867	3(大)+4(小)	—	●						300		161
两抽屉工具车	★★	钢	705	370	830	2	1(双侧拉)+1(平)+1(开放)	●	●					100		162
2 抽屉带门工具车	★	钢	750	425	720	2	1(内有隔板)	●						300		162
多用途工具推车	★★	钢	735	380	794	—	3(开放)							150		162
3 格工具推车	★☆	钢	702	387	673	1	—							150/180		162

4抽屉多功能工具车



- 抽屉最大承重: 40kg/个
- 抽屉和柜的组合, 满足各种尺寸工具、设备的存储要求。
- 抽屉采用高性能滚珠滑轨, 可(100%)全部展开, 取用更方便。
- Quick Lock(安全复位)功能, 需要提拉抽屉拉手才能打开抽屉, 且抽屉复位时能快速到位并锁定, 以防移动工具车时, 抽屉遇震动而意外滑出。
- 多功能工作台面, 包括凹槽和拉手等, 方便实用。
- 中央集成锁锁, 每把锁配4把钥匙。
- 车身侧面内凹, 并有可悬挂工件的挂孔, 方便安全。
- 车身四周装有塑料PE材质的防撞条, 保护工具车与其他物件碰撞。
- 重型TPR脚轮, 包含2个可转向带刹车的脚轮, 锁定强劲, 耐用, 承重力强, 可达500kg。
- 砂漆表面, 抗刮痕, 抗溶解, 防锈能力强。
- 终生保用(车轮不在保用范围)

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
93-711-23	678x459x1045(含轮)	53	500

7抽屉多功能工具车



- 抽屉最大承重: 40kg/个
- 不同尺寸抽屉的组合, 满足各种尺寸工具、设备的存储要求。
- 抽屉采用高性能滚珠滑轨, 可(100%)全部展开, 取用更方便。
- Quick Lock(安全复位)功能, 需要提拉抽屉拉手才能打开抽屉, 且抽屉复位时能快速到位并锁定, 以防移动工具车时, 抽屉遇震动而意外滑出。
- 多功能工作台面, 包括凹槽和拉手等, 方便实用, 并可安装台虎钳。
- 中央集成锁锁, 每把锁配4把钥匙。
- 车身侧面内凹, 并有可悬挂工件的挂孔, 方便安全。
- 车身四周装有塑料PE材质的防撞条, 保护工具车与其他物件碰撞。
- 重型TPR脚轮, 包含2个可转向带刹车的脚轮, 锁定强劲, 耐用, 承重力强, 可达500kg。
- 砂漆表面, 抗刮痕, 抗溶解, 防锈能力强。
- 终生保用(车轮不在保用范围)

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
93-712-23	678x459x1045(含轮)	64.8	500

7抽屉工具车



- 抽屉内尺寸:
568x398x70mm(小)
568x395x149mm(大)
- 抽屉最大承重40kg。
- 安全筒式锁装置, 更坚固, 防盗性能更佳。
- 砂漆表面, 抗刮痕, 抗溶解, 防锈能力强。
- 重型TPR双刹脚轮, 锁定强劲, 耐用, 承重力强, 可达500KG。
- 特殊设计的重型R角抽屉把手, 拉合方便。
- 双滚珠滑轨设计, 有自锁功能。
- 终生保用 (车轮不在保用范围)

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
93-547-23	678x459x1022(含轮)	65.5	500

4抽屉轻型工具车



TRANS
MODULE
system

- 安全筒式锁装置, 更坚固, 防盗性能更佳。
- 砂漆表面, 抗刮痕, 抗溶解, 防锈能力强。
- TPR双刹脚轮, 锁定强劲, 耐用, 承重力强, 可达300KG。
- 四角防撞条设计, 保护工具车。
- 双滚珠滑轨设计, 有自锁功能。
- 抽屉最大承重20kg。
- 终生保用 (车轮不在保用范围)

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
STST74305-8-23	777x507x867(含轮)	50	300

9抽屉工具车



- 抽屉内尺寸:
930x398x130mm(大)
568x398x70mm(小)
568x398x149mm(中)
- 柜内尺寸:
298x398x524mm (内有2个可调抽屉)。
- 抽屉最大承重40kg。
- 右侧配有侧边柜, 可放置大的物件, 内有2层可调抽屉, 方便使用。
- 安全筒式锁装置, 更坚固, 防盗性能更佳。
- 砂漆表面, 抗刮痕, 抗溶解, 防锈能力强。
- 重型TPR双刹脚轮, 锁定强劲, 耐用, 承重力强, 可达500KG。
- 特殊设计的重型R角抽屉把手, 拉合方便。
- 双滚珠滑轨设计, 有自锁功能。
- 终生保用 (车轮不在保用范围)

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
94-193-23	1035x457x1032(含轮)	96	500

7抽屉轻型工具车



- 安全筒式锁装置, 更坚固, 防盗性能更佳。
- 砂漆表面, 抗刮痕, 抗溶解, 防锈能力强。
- TPR双刹脚轮, 锁定强劲, 耐用, 承重力强, 可达300KG。
- 四角防撞条设计, 保护工具车。
- 双滚珠滑轨设计, 有自锁功能。
- 抽屉最大承重20kg。
- 终生保用 (车轮不在保用范围)

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
STST74306-8-23	777x507x867(含轮)	62	300

两抽屉工具车



- 抽屉内尺寸: 560x320x50mm。
- 砂漆表面, 抗刮痕, 抗溶解, 防锈能力强。
- 工作台面采用双侧拉锁控一体式设计, 方便使用。
- 全伸展导轨, 两边带护套, 承重达30kg。
- 底座为敞开式设计, 高度为38cm, 方便较大物件的存放。
- 两边配有带孔挂板, 方便悬挂工作所需的常用工具。
- 终生保用 (车轮不在保用范围)

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
94-539-23	705x370x830(含轮)	27	100

2抽屉带门工具车



- 抽屉内尺寸: 550x295x80mm。
- 柜内尺寸: 550x295x335mm。
- 砂漆表面, 抗刮痕, 防锈能力强。
- TPR双刹脚轮, 锁定强劲, 耐用, 承重力强, 可达300KG。
- 四角防撞条设计, 保护工具车。
- 双滚珠滑轨设计, 有自锁功能。
- 抽屉最大承重20kg。
- 终生保用 (车轮不在保用范围)

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
94-540-2-23	622x330x75(含轮)	20.5	300

多用途工具推车



- 砂漆表面, 抗刮痕, 抗溶解, 防锈能力强。
- 采用双刹脚轮, 锁定强劲, 经久耐用。
- 每个隔板的最大载重为50kg。
- 终生保用 (车轮不在保用范围)

件号	尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
94-194-23	735x380x794(含轮)	19	150

3格工具推车 / 3格单抽屉工具推车



- 砂漆表面, 抗刮耐磨, 防锈能力强
- 采用双刹脚轮, 锁定可靠
- 每个层板可承重50kg
- 每个抽屉可承重30kg
- STST73834-8-23为3格单抽屉工具推车, 在第一层层板下有1个抽屉
- 终生保用 (车轮不在保用范围)

STANLEY件号	尺寸(mm)	层板内尺寸(mm)	抽屉内尺寸(mm)	净重(kg)	最大载重(kg)
STST73833-8-23	702x387x673	680x365x42	-	13.2	150
STST73834-8-23	702x387x673	680x365x42	585x345x70	16.4	150

工作设施

类别	等级	规格				特点	页码
		材质	尺寸 (mm)	台面	最大载重 (kg)		
工作台	★★	钢	1524x650x885	复合材料	1000 (台面)		163
四抽屉工作台柜	★★	钢	1524x650x885	复合	1000 (台面)		164
双门储物柜	★★	钢	915x457x1829	—	20 (搁板)		164
单门更衣柜	★★	钢	380x457x1828	—	—		164
双门更衣柜	★★	钢	380x457x1828	—	—		164

工作台

- 台面材质: 复合材料
- 台面耐油, 耐磨, 平整度高, 抗冲击力, 高强度橡胶包边, 美观实用
- 全钢可拆装支架, 安装方便
- 每只桌角都具有可调整螺母, 保持工作台水平
- 适用工厂、车间以及生产安装线
- 终生保用 (柜面不在保用范围)



• 绿色面板

件号	尺寸(mm)	台面厚度 (mm)	台面最大承重 (kg)	
93-801-23C	1524x650x885	37	1000	1

工作台背板 ↓

- 仅搭配工作台使用
- 钢板厚度为1mm, 且背面有加强肋骨, 确保背板不晃动
- 背板上可放置收纳斗及挂钩
- 不包括工作台及背板上其它附件



件号	尺寸(mm)	背板最大承重 (kg)	背板方孔 (mm)	
93-801P-23C	1528x720	50	12.7x12.7	1

塑料收纳斗 ↓

- 聚丙烯PP材料, 强度高, 耐冲击
- 配有防尘标签盖及标签
- 需要挂在收纳斗支撑架上使用
- 适合零件及小物件的存放
- 非终生保用



件号	外尺寸(mm)	内尺寸(mm)	
93-891-23C	140x105x75	122x85x66	1

收纳斗支撑架 ↓



- 采用钢板材料制造
- 可直接挂在工作台背板上, 配合塑料收纳斗使用
- 非终生保用

件号	尺寸(mm)	
93-892-23C	440x39x15.5	1

挂钩 ↓



单支短挂钩



双支长挂钩



可插式挂钩

- 钢制挂钩, 强度高
- 可直接挂在工作台背板上使用

件号	品名	外尺寸(mm)	挂钩尺寸(mm)	
93-893-23C	单支短挂钩	56x65x35	长度29, 直径6	1
93-894-23C	双支长挂钩	56x65x87	长度81, 直径6	1
93-895-23C	可插式挂钩	370x65x34	高度8	1

四抽屉工作台柜



- 由台面、支架、四抽屉柜组合而成
- 台面材质: 复合材料
- 台面耐油, 耐磨, 平整度高, 抗冲击力, 高强度橡胶包边, 美观实用
- 2只桌角具有可调整螺栓, 保持工作台水平
- 四抽屉工作台柜, 采用1.2mm钢板, 中央集成控锁, 重型抽屉滑轨
- 重型设计, 高品质, 适用工厂、车间以及生产安装线
- 终生保用 (柜面不在保用范围)

件号	尺寸 (mm)	台面厚度 (mm)	台面最大承重 (kg)	抽屉最大承重 (kg)	
93-812-23C	1524x650x885	37	1000	100	1

◎ 需要预定

双门储物柜



- 采用钢板材质, 表面喷涂, 防锈耐用
- 配有4块搁板, 安装高度可自由选择, 每块可承重20kg
- 采用国际上新型 (最新的) 拼装结构, 只需数分钟, 就可以完成安装
- 暗门拉手设计, 平面旋转门锁, 配有2把钥匙
- 正面完全平整, 柜前移动不会刮碰, 保证安全

件号	尺寸(mm)	搁板最大承重 (kg)	
93-822-23C	915x457x1829	20	1

单门更衣柜



- 钢板材质, 表面喷涂, 防锈耐用
- 柜门和后面板上透气孔, 便于内外通风
- 柜门可锁, 配有2把钥匙, 并有标签卡槽, 方便标识
- 衣柜内部整洁, 配有挂衣钩
- 配有2块搁板, 安装高度可自由选择
- 采用国际上新型 (最新的) 拼装结构, 只需数分钟, 就可以完成安装
- 可调整底脚螺母, 确保产品稳定站立
- 适用办公室、车间、休息室等场所

件号	尺寸(mm)	
93-832-23C	380x457x1828	1

双门更衣柜



- 钢板材质, 表面喷涂, 防锈耐用
- 柜门和后面板上透气孔, 便于内外通风
- 柜门可锁, 配有2把钥匙, 并有标签卡槽, 方便标识
- 衣柜内部整洁, 配有挂衣钩
- 配有2块搁板, 安装高度可自由选择
- 采用国际上新型 (最新的) 拼装结构, 只需数分钟, 就可以完成安装
- 可调整底脚螺母, 确保产品稳定站立
- 适用办公室、车间、休息室等场所

件号	尺寸(mm)	
93-834-23C	380x457x1828	1

铝合金工具箱

类别	等级	材质	规格				特点	页码
			长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)	锁		
铝合金工具组合箱	★	铝合金	395	300	125	●	可挑选EVA工具托随意组合成工具箱	163
铝合金工具箱 17"	★	铝合金	450	330	145	●		163

铝合金工具组合箱



- 可从20种不同的EVA工具托 (375x278x45mm)中, 挑选任意2个工具托装入箱内, 随意组合成工具箱*。
- 箱体采用高强度香槟灰铝合金框架, 所有转角处包覆钢制包角, 抗冲击性能优异。
- 表面采用黑色抗磨损材料, 美观耐用。
- 软性橡胶材料包覆的拉手, 手感舒适。
- 配锁可保证箱内工具的安全。
- 箱内不含工具托, 照片中的工具托为展示用途。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)	锁
95-281-23	395	300	125	1

铝合金工具箱 17"



- 箱内有可翻折的工具板、插袋和魔术贴, 可灵活可靠地固定工具*。
- 箱内上盖可固定大尺寸工具。
- 箱内底部有EVA隔板, 可任意调整储藏空间。
- 采用高强度香槟灰铝合金框架, 所有转角处包覆钢制包角, 抗冲击性能优异。
- 表面采用黑色抗磨损材料, 美观耐用。
- 软性橡胶材料包覆的拉手, 手感舒适。
- 配锁可保证箱内工具或仪器的安全。
- 箱内不含工具托, 照片中的工具托为展示用途。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)	锁
95-282-23	450	330	145	1

94-539-23 两抽屉工具车




产品详情请见 160 页

· 小巧

外形小巧, 适合各种工作环境。

· 安全

全伸展导轨, 两边有护套防止划伤。





Tools Sets
综合工具组套

Combo Sets
多用组套

Mechanics
机工类工具

Holding
夹持类工具

Fastening
紧固类工具

Cutting
切割类工具

Measuring
测量类工具

Sinking
敲压类工具

Finishing
表面修整类工具

Tools bag&Storage
工具包、箱、车

Electrical
电子电工工具

Others
其他工具

Automotive
汽保工具

Power Tools
电动工具

Index
索引

电子电工组套	167	压接钳	177	照明工具	186
绝缘工具	169	液压电缆工具	180	万用表	190
电子钳	172	微型螺丝批	181	镊子	191
电缆切割钳 / 剪	174	测电笔	184	防静电工具	193
剥线钳	175	电烙铁 / 烙铁头	185	微型防静电螺丝批	194

电子电工组套

类别	等级	组套内产品类别									页码	
		机工类工具	夹持类工具	紧固类工具	切割类工具	测量类工具	敲击类工具	修整类工具	电子电工类工具	包装方式		
61 件套专业电讯工具套装	★★☆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	可分离塑盒	167
57 件电讯维修工具组套	★☆☆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	塑盒	167
53 件套电讯工具套装	★★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	塑盒	167
22 件电讯工具套装	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	腰包	168
20 件电子维修组套	★☆☆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	拉链包	168
14 件电子维修组套	★☆☆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	拉链包	168
18 件套高级通用工具包	★★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	拉链包	168
11 件电工工具组套	★☆☆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	168
6 件套计算机工具包	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	工具包	168

61件套专业电讯工具套装



- 61种专业电讯工具的组合, 适用于电讯行业用户的安装维修工作
- 独特的可分离塑盒包装, 既可以携带, 又可以上下盒分开, 平放在抽屉中

件号 89-885-23C

- 13件6.3MM系列六角标准套筒:4,4.5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 1件6.3MM系列旋柄
- 1件6.3MM系列旋具转接头
- 1件沾塑柄活动扳手8"
- 1件DYNAGRIP钢丝钳7"
- 1件DYNAGRIP尖嘴钳6"
- 1件DYNAGRIP斜嘴钳6"
- 6用多功能螺丝批
- 2件胶柄十字铬钒钢螺丝批: PH0x75mm, #3x150mm
- 2件胶柄一字铬钒钢螺丝批: 3x75mm,6.5x45mm
- 1件10支装6.3MM系列25mm长旋具头PH1, PH2, PH3, PH4, T10, T15, SL3, SL4, SL5, SL6
- 7件套公制折叠式内六角扳手1.5-6mm
- 1件WHITE SERIES公制卷尺5M
- 1件不锈钢直尺150mm
- 1件玻璃纤维柄羊角锤16oz
- 1件金刚石尖头半圆锉3x140mm
- 1件直刃电工刀
- 1件双色柄电工剪刀140mm
- 1件带刃剥线钳6"(AWG12-22)
- 1件数字万用表
- 6件套金属精密螺丝批
- 1件高档数显测电笔12-220V
- 1件LED铝合金笔形手电筒
- 1件外热式电烙铁40W
- 1件锡笔1.0mm/14g
- 1件手动铝吸锡器
- 1件尖头镊子125mm
- 1件防静电手腕带2m
- 1件小型防静电排刷
- 1件3M电工绝缘胶带
- 1件便携式磁性拾拾器
- 1件可分离吹塑盒
- 子件参照单品保用条款

53件套电讯工具套装



- 专业人士必备套装, 适用于日常维护维修和故障解决。
- 工具配备齐全, 使用得心应手。
- 通用性好, 广泛用于各个行业。
- 吹塑工具箱坚固耐用。
- 品质优秀, 值得信赖。

件号 89-883-23

- 1件数字万用表
- 8件新型胶柄螺丝批: 十字#1x75, #1x150, #2x45, #2x100, #3x150mm 一字3x75, 6.5x40, 6.5x100mm
- 1件新型卷尺3M
- 1件割刀
- 1件6"尖嘴钳
- 1件8"钢丝钳
- 1件袖珍钢锯
- 1件10"活动扳手
- 1件鹰嘴万用剥线钳
- 10件内六角扳手:1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm
- 1件6.3mm系列旋柄
- 1件6.3mm系列旋具转接头
- 13件6.3mm系列套筒4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 6件套精密螺丝批: 十字#0, #1, 一字1.4, 2.0, 2.4, 3.0mm
- 1件电烙铁45W
- 1件焊锡丝1.0mm/14g
- 1件手动吸锡器
- 1件数显测电笔
- 1件尖头镊子
- 1件吹塑盒
- 子件参照单品保用条款

57件电讯维修工具组套



- 57种电讯常用手工具的组合, 适用于电工电子行业用户的日常安装维修工作
- 吹塑盒包装, 可靠固定和保护盒内的手工具

件号 89-882-23C

- 1件黑色双塑柄钢丝钳8"
- 1件黑色双塑柄尖嘴钳6"
- 1件黑色双塑柄斜嘴钳5"
- 1件胶柄十字螺丝批:PH0x75,PH1x100,PH2x125,PH3x150mm
- 1件胶柄一字螺丝批:3x75,5x100,6.5x125mm
- 7件套公制折叠式内六角扳手1.5-6mm
- 10件6.3MM系列25mm长旋具头:PH1, PH2, PH3, PH4, T10, T15, SL3, SL4, SL5, SL6
- 1件QuickPoint小型美工刀9mm
- a1件活动扳手8"
- 1件6.3MM系列套筒旋柄
- 1件6.3MM系列公制六角标准套筒4,4.5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 1件6.3MM系列旋具转接头
- 1件金刚石尖头半圆锉3x140mm
- 6件套精密螺丝批
- 1件数显测电笔12-220V
- 1件带刃剥线钳6"(AWG12-22)
- 1件电烙铁45W 220V
- 1件锡笔1.0mm/14g
- 1件手动铝吸锡器
- 1件尖头镊子125mm
- 1件防静电手腕带2m
- 1件迷你LED铝合金手电筒
- 1件3M电工绝缘胶带
- 1件8格小塑料盒
- 1件吹塑盒
- 子件参照单品保用条款

6件套计算机工具包



件号 92-003-23

- 1件4"迷你斜嘴钳
- 1件5"迷你尖嘴钳
- 4件铬钒钢螺丝批: 十字#0x125mm, #0x150mm, 一字3x125mm, 3x150mm
- 赠送尼龙工具包1件
- 子件参照单品保用条款

22件电讯工具套装




件号 92-005-1-23

- 1件3米卷尺
- 1件万用表
- 1件8"鲤鱼钳
- 1件6"尖嘴钳
- 10件套内六角扳手
- 1件6"活动扳手
- 1件十字铬钒钢螺丝批 #1x100mm
- 1件一字铬钒钢螺丝批 5x100mm
- 1件数显测电笔
- 1件手电筒
- 1件PVC胶带
- 1件电工刀
- 1件工具包

- 电讯工程师的套装。
- 工具品种齐全, 使用得心应手。
- 专业便携万用表。
- 专业工具腰包, 防水防潮, 携带方便。
- 子件参照单品保用条款

20件电子维修组套



新产品

件号 37-020-23C

- 1件黑色双塑柄尖嘴钳5"
- 1件黑色双塑柄斜嘴钳5"
- 1件强力型一字螺丝批3x75mm
- 1件强力型十字螺丝批PH0x75mm
- 1件6用多功能螺丝批 (4种批杆)
- 1件沾塑柄活动扳手8"
- 1件QuickPoint小型美工刀9mm
- 1件双色柄电工剪刀140mm
- 1件通用外热式电烙铁30W
- 1件轻便电烙铁支架
- 1件锡笔1.0mm/14g
- 1件手动铝吸锡器
- 1件焊锡用松香20g
- 1件尖头镊子125mm
- 1件高档数显测电笔12-220V
- 1件小型直柄防静电刷
- 1件鹰嘴万用剥线钳0.2-6mm

- 适合电子电讯维修
- 包括20种常用的电子电讯工具
- 精美拉链包包装, 收纳携带方便
- 子件参照单品保用条款

14件电子维修组套

新产品



件号 37-014-23C

- 1件黑色双塑柄尖嘴钳5"
- 1件黑色双塑柄斜嘴钳5"
- 1件强力型一字螺丝批3x75mm
- 1件强力型一字螺丝批5x75mm
- 1件强力型十字螺丝批PH0x75mm
- 1件强力型十字螺丝批PH1x75mm
- 1件双色柄电工剪刀140mm
- 1件通用外热式电烙铁30W
- 1件轻便电烙铁支架
- 1件锡笔1.0mm/14g
- 1件手动铝吸锡器
- 1件焊锡用松香20g
- 1件尖头镊子125mm
- 1件测电螺丝批100-500V/145mm

- 适合电子电讯维修
- 包括14种常用的电子电讯工具
- 精美拉链包包装, 收纳携带方便
- 子件参照单品保用条款

18件套高级通用工具包



件号 90-597-23

- 6件精密螺丝批: 十字#0, #1, 一字1.4, 2.0, 2.4, 3.0mm
- 1件8"钢丝钳
- 1件6"尖嘴钳
- 1件8"活动扳手
- 1件测电螺丝批(电笔)100-500VAC, 150mm
- 1件9MM通用壁纸刀
- 4件铬钒钢螺丝批: 十字#0x100mm, #2x150mm
- 1件电烙铁
- 1件卷尺3m
- 1件10件套链式内六角扳手(公制)
- 1件木柄羊角锤130Z
- 1件袖珍钢锯8-3/4"
- 1件手电筒
- 1件镊子
- 1件不锈钢剪刀

- 用途广泛, 适用于家庭、办公设备、电子通讯行业及工厂设备的维护维修。
- 子件参照单品保用条款

11件电工工具组套



- 电工常用手工具的组合
- 配工具腰包, 可收纳所有手工具

件号 92-004-1-23

- 1件DYNAGRIP钢丝钳8"
- 1件DYNAGRIP尖嘴钳6"
- 1件胶柄十字螺丝批PH1x100mm
- 1件胶柄一字螺丝批5x100mm
- 1件3M电工绝缘胶带
- 1件直刃电工刀
- 1件橡塑公制卷尺3m
- 1件掌上型数字万用表
- 1件测电螺丝批100-500V/150mm
- 1件迷你LED铝合金手电筒
- 1件工具腰包
- 子件参照单品保用条款

绝缘工具														
类别	子类	等级	材质	组套	组套内产品类别			手柄材料	特点	页码				
					套筒	套筒附件	棘轮扳手							
绝缘工具组套	20件绝缘工具组套	★★	Cr-V	●	●	●	●	绝缘材料	VDE 认证	169				
	16件绝缘工具组套	★★	Cr-V	●	●	●	●	绝缘材料	VDE 认证	169				
类别	子类	等级	材质	组套	规格 (")					剪切能力	手柄材料	特点	页码	
					6	6.5	7	8	8.5					10
绝缘钳	3件套 FatMax 绝缘钳套装	★★	Cr-V	●			●	●			硬钢线 1.6mm	绝缘双材料	VDE 认证, 塑盒装	169
	FatMax 绝缘钢丝钳	★★	Cr-V	●	●	●	●				硬钢线 1.6mm	绝缘双材料	VDE 认证	169
	FatMax 绝缘窄头尖嘴钳	★★	Cr-V	●							硬钢线 1.6mm	绝缘双材料	VDE 认证	170
	FatMax 绝缘尖嘴钳	★★	Cr-V	●					●		硬钢线 1.6mm	绝缘双材料	VDE 认证	170
	FatMax 绝缘水泵钳	★★	Cr-V	●					●		硬钢线 1.6mm	绝缘双材料	VDE 认证	170
类别	子类	等级	材质	组套	头部形状			手柄材料	特点	页码				
					一字	十字	米字							
绝缘螺丝批	双色柄绝缘螺丝批	★★★	Cr-V	●	●	●	●	绝缘双材料	VDE 认证, 专业级, 法国生产	170				
	绝缘螺丝批	★	Cr-V	●	●	●	●	绝缘双材料	VDE 认证	171				

20件12.5MM系列绝缘工具组套

1/2"

- 11件12.5MM系列绝缘公制6角标准套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32mm
- 5件12.5MM系列绝缘公制6角旋具套筒: 4, 5, 6, 8, 10mm
- 1件12.5MM系列绝缘棘轮扳手
- 1件12.5MM系列绝缘T型套筒扳杆
- 2件12.5MM系列绝缘接杆: 125, 250mm
- VDE 绝缘耐压1000V认证, 符合DIN EN 60900 (VDE 0682-201); 2013-04标准
- 吹塑盒包装, EVA内衬, 全面保护绝缘工具
- 终生保用 (绝缘层不在保用范围)

STANLEY 件号	尺寸 (mm)	净重 (kg)	◆
STMT75886-8-23	420x330x80	4.8	50

16件10MM系列绝缘工具组套

3/8"

- 8件10MM系列绝缘公制6角标准套筒: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm
- 4件10MM系列绝缘公制6角旋具套筒: 4, 5, 6, 8mm
- 1件10MM系列绝缘棘轮扳手
- 1件10MM系列绝缘T型套筒扳杆
- 2件10MM系列绝缘接杆: 125, 250mm
- VDE 绝缘耐压1000V认证, 符合DIN EN 60900 (VDE 0682-201); 2013-04标准
- 吹塑盒包装, EVA内衬, 全面保护绝缘工具
- 终生保用 (绝缘层不在保用范围)

STANLEY 件号	尺寸 (mm)	净重 (kg)	◆
STMT75885-8-23	420x330x80	2.7	50

FatMax 3件套绝缘钳套装

Cr-V

- 终生保用 (刃口、绝缘层不在保用范围)

STANLEY 件号	内含产品	◆
84-011-23	FatMax绝缘钢丝钳7" FatMax绝缘斜嘴钳7" FatMax绝缘尖嘴钳8.5"	4

FatMax 绝缘斜嘴钳

Cr-V

- 钳体为铬钒钢锻造, 坚固耐用
- 刃口硬度HRC55以上
- VDE绝缘耐压1000V认证, 符合DIN EN 60900 VDE 0682-201和IEC60900标准
- 符合DIN/ISO 5749标准
- 终生保用 (刃口、绝缘层不在保用范围)

STANLEY 件号	规格 (")	L (mm)	C (mm)	D (mm)	剪切能力 (mm)	◆
84-003-23	7	185	11	55	1.6	4
84-004-23	8	195	11	55	1.6	4
84-005-23	8.5	210	11	58	1.6	4

FatMax 绝缘钢丝钳

Cr-V

- 钳体为铬钒钢锻造, 坚固耐用
- 刃口硬度HRC55以上
- VDE绝缘耐压1000V认证, 符合DIN EN 60900 VDE 0682-201和IEC60900标准
- 符合DIN/ISO 5746标准
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

STANLEY 件号	规格 (")	L (mm)	C (mm)	D (mm)	剪切能力 (mm)	◆
84-000-23	6.5	165	11	54	1.6	4
84-001-23	7	185	11	55	1.6	4
84-002-23	8	200	11	58	1.6	4

FatMax 绝缘尖嘴钳

Cr-V

- 钳体为铬钒钢锻造, 坚固耐用
- 刃口硬度HRC55以上
- VDE绝缘耐压1000V认证, 符合DIN EN 60900 VDE 0682-201和IEC60900标准
- 符合DIN/ISO 5745标准
- 终生保用 (刃口、绝缘层不在保用范围)

STANLEY 件号	规格 (")	L (mm)	C (mm)	D (mm)	剪切能力 (mm)	◆
84-006-23	6	165	10	59	1.6	4
84-007-23	8.5	200	10	58	1.6	4

FatMax 绝缘水泵钳

Cr-V

- 钳体为铬钒钢锻造, 坚固耐用
- 机加工钳齿, 精度高, 夹持更可靠
- VDE绝缘耐压1000V认证, 符合DIN EN 60900 VDE 0682-201和IEC60900标准
- 符合DIN/ISO 8976标准

STANLEY 件号	L (mm)	C (mm)	D (mm)	夹持能力 (mm)	◆
84-294-23	255	55	8	5-40	4

FatMax 绝缘窄头斜嘴钳6"

Cr-V

- 钳体为铬钒钢锻造, 坚固耐用
- 刃口硬度HRC55以上
- VDE绝缘耐压1000V认证, 符合DIN EN 60900 VDE 0682-201和IEC60900标准
- 符合DIN/ISO 5749标准
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

STANLEY 件号	规格 (")	L (mm)	C (mm)	D (mm)	剪切能力 (mm)	◆
84-009-23	6	160	12	59	1.6	4

MaxSteel加硬绝缘顶切钳

Cr-Ni

- 双材料手柄, 耐压1000V, 通过欧共体认证, 使用更安全。
- 精锻造铬镍合金钢钳身, 经久耐用。
- 偏心设计结构, 使用更省力。
- 精抛光钳头处理, 特殊锻造钳口, 切割更锋利。
- 终生保用 (刃口、绝缘层不在保用范围)

件号	规格 (")	L (mm)	C (mm)	D (mm)	◆
84-016-22	6.5	165	23	50	4

6件套双色柄绝缘螺丝批

Cr-V

- 3件双色柄绝缘一字螺丝批: 2.5x50mm, 4x100mm, 5.5x150mm
- 2件双色柄绝缘米字螺丝批: 1#x100mm, 2#x125mm
- 1件专业级测电螺丝批

件号	◆
65-443-14	4

双色柄绝缘一字螺丝批

Cr-V

- 大直径手柄, 提供强扭力, 手柄握持柔软舒适, 降低疲劳。
- 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度高, 可靠性好, 耐用时间长。
- 通过VDE认证, 可抗击的最高电压为1000伏特的交流电及1500伏特的直流电。
- 本专业级螺丝由法国原装进口。
- 终生保用 (绝缘层不在保用范围)

件号	规格 (mm)	长度 (mm)	◆
65-410-14	2.5x50	155	6
65-411-14	3.5x70	180	6
65-412-14	4x100	205	6
65-413-14	5.5x150	255	6

双色柄绝缘十字螺丝批



- 大直径手柄, 提供强扭力, 手柄握持柔软舒适, 降低疲劳。
- 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度高, 可靠性好, 耐用时间长。
- 通过VDE认证, 可抗击的最高电压为1000伏特的交流电及1500伏特的直流电。
- 本专业级螺丝由法国原装进口。
- 终生保用(绝缘层不在保用范围)

件号	规格(mm)	长度(mm)	▶
65-414-14	0#x75	180	6
65-415-14	1#x100	205	6
65-416-14	2#x125	230	6

双色柄绝缘米字螺丝批



- 大直径手柄, 提供强扭力, 手柄握持柔软舒适, 降低疲劳。
- 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度高, 可靠性好, 耐用时间长。
- 通过VDE认证, 可抗击的最高电压为1000伏特的交流电及1500伏特的直流电。
- 本专业级螺丝由法国原装进口。
- 终生保用(绝缘层不在保用范围)

件号	规格(mm)	长度(mm)	▶
65-417-14	0#x75	180	6
65-418-14	1#x100	205	6
65-419-14	2#x125	230	6

6件套绝缘螺丝批套装



件号	▶
65-980-22	2

- 4件绝缘一字螺丝批:
3x100mm, 4x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm,
- 2件绝缘十字螺丝批:
#1x80mm, #2x100mm
- 附赠电笔一支。
- 终生保用(绝缘层不在保用范围)

绝缘一字螺丝批



- 刀杆采用高级Cr-V合金钢制造, 在真空条件下热处理而成, 刀口硬度为HRC52-56。
- 根据人体工学原理设计的手柄, 采用耐油和酒精等12种有机溶剂的TPV+PP双色材料, 不含石灰粉, 表面有防滑纹, 使用舒适。
- 通过德国电器技术协会VDE认证。
- 产品通过以下测试:
耐压测试:每只产品都经过10000伏高压通电12秒种不被击穿测试。
扭力测试:以80%的额定扭力为设定值的情况下, 一般使用寿命为1-2万次。
温度测试:在80-40度的严酷环境下也可使用, 手柄通过撞击测试完好。
耐燃测试:刀杆绝缘护套通过20秒钟的酒精喷灯燃烧测试。
拉力测试:在70度的环境下放置168小时后, 手柄通过相应载荷拉力测试。
- 终生保用(绝缘层不在保用范围)

件号	规格(mm)	长度(mm)	▶
65-966-22	3.0x100	200	12
65-967-22	4.0x100	200	12
65-968-22	5.5x125	235	12
65-969-22	6.5x150	265	12
65-970-22	8.0x175	300	12
65-971-22	10.0x200	325	12

绝缘十字螺丝批




- 刀杆采用高级Cr-V合金钢制造, 在真空条件下热处理而成, 刀口硬度为HRC52-56。
- 根据人体工学原理设计的手柄, 采用耐油和酒精等12种有机溶剂的TPV+PP双色材料, 不含石灰粉, 表面有防滑纹, 使用舒适。
- 通过德国电器技术协会VDE认证。
- 产品通过以下测试:
耐压测试:每只产品都经过10000伏高压通电12秒种不被击穿测试。
扭力测试:以80%的额定扭力为设定值的情况下, 一般使用寿命为1-2万次。
温度测试:在80-40度的严酷环境下也可使用, 手柄通过撞击测试完好。
耐燃测试:刀杆绝缘护套通过20秒钟的酒精喷灯燃烧测试。
拉力测试:在70度的环境下放置168小时后, 手柄通过相应载荷拉力测试。
- 终生保用(绝缘层不在保用范围)

件号	规格(mm)	长度(mm)	▶
65-972-22	#0x60	160	12
65-973-22	#1x80	190	12
65-974-22	#2x100	215	12
65-975-22	#3x150	275	12

电子钳

类别	等级	材质	规格(°)			最大剪切能力	手柄材料	特点	页码
			4	5	6				
红柄精密尖嘴钳	★★	Cr-V		●	●	铁线, 铜线	塑料	省力耐用	172
红柄精密弯嘴钳	★★	Cr-V		●	●	铁线, 铜线	塑料	省力耐用	172
红柄精密水口钳	★★	Cr-V	●	●	●	塑料	塑料	省力耐用	172
日式专业塑料水口钳	★★	Cr-V		●	●	塑料 5.0mm	沾塑	日式	172
黑柄迷你尖嘴钳	★	高碳钢		●		1.2mm 直径铁线	沾塑	小巧	172
黑柄迷你斜口钳	★	高碳钢	●			1.2mm 直径铁线	沾塑	小巧	172
黑柄迷你针嘴钳	★	高碳钢		●		—	沾塑	小巧	173
黑柄迷你顶切钳	★	高碳钢	●			1.2mm 直径铁线	沾塑	小巧	173
黑柄迷你弯嘴钳	★	高碳钢		●		—	沾塑	小巧	173
黑柄迷你扁嘴钳	★	高碳钢		●		—	沾塑	小巧	173
黑色双塑柄水口钳	★	Cr-V		●	●	塑料	沾塑		173
电子水口钳	★	高碳钢			●	塑料	塑料		173
电子水口钳	★	高碳钢			●	塑料	塑料	可剥线	173


红柄精密尖嘴钳



- 使用寿命长, 省力。
- 钳口精细研磨和处理, 工作质量更好。
- 经典红色手柄, 防滑, 握持舒适。
- 钳口特殊机加工处理, 夹持能力强。
- 铬钒合金钢钳身, 经久耐用。
- 防锈能力出色。
- 终生保用(刃口不在保用范围)

件号	规格(°)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	▶
84-047-23	5	134.5	40.8	12.5	8	46	6
84-048-23	6	163.6	51	14	8	48	6


红柄精密弯嘴钳



- 使用寿命长, 省力。
- 钳口精细研磨和处理, 工作质量更好。
- 经典红色手柄, 防滑, 握持舒适。
- 钳口特殊机加工处理, 夹持能力强。
- 铬钒合金钢钳身, 经久耐用。
- 防锈能力出色。
- 终生保用(刃口不在保用范围)

件号	规格(°)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	▶
84-049-23	5	130.8	37	12.5	8	46	6
84-054-23	6	158.6	46	14	8	48	6


红柄精密水口钳



- 使用寿命长, 省力。
- 钳口精细研磨和处理, 工作质量更好。
- 经典红色手柄, 防滑, 握持舒适。
- 钳口特殊机加工处理, 夹持能力强。
- 铬钒合金钢钳身, 经久耐用。
- 防锈能力出色。
- 终生保用(刃口不在保用范围)

件号	规格(°)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	▶
84-036-23	4	115	16.5	15.5	8.5	48	6
84-037-23	5	125	18.8	16.5	9.5	48	6
84-038-23	6	153	21	18	10.5	50	6

日式专业塑料水口钳



- 日式设计, 专业级品质。
- 钳体铬钒钢锻造, 强度高, 经久耐用。
- 工业级合金刃口, 硬度超过HRC55, 剪切锋利。
- 黄色沾塑手柄, 美观耐用。
- 表面电泳处理, 防锈能力提升。
- 专用于剪切塑料, 不能用于剪切金属。
- 终生保用(刃口不在保用范围)

件号	规格(°)	最大剪切能力	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	▶
90-566-23	5	塑料5.0mm	128	21	16	9.5	54	6
90-567-23	6	塑料5.0mm	157	30	18	10.5	53	6

黑柄迷你尖嘴钳



- 优质高碳钢锻造的钳身, 坚固耐用。
- 最大剪切能力: 1.2mm直径铁线。
- 适用于精细工作。
- 终生保用(刃口不在保用范围)

件号	规格(°)	长度(mm)	▶
84-119-23	4.5	127	6


黑柄迷你斜口钳



- 优质高碳钢锻造的钳身, 坚固耐用。
- 最大剪切能力: 1.2mm直径铁线。
- 适用于精细工作。
- 终生保用(刃口不在保用范围)

件号	规格(°)	长度(mm)	▶
84-124-23	4	110	6


黑柄迷你针嘴钳



- 优质高碳钢锻造的钳身, 坚固耐用。
- 适用于精细工作。

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	
84-096-23	5	150	52.5	11.5	7.5	48.5	6


黑柄迷你顶切钳



- 优质高碳钢锻造的钳身, 坚固耐用。
- 最大剪切能力: 1.2mm直径铁丝。
- 适用于精细工作。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	
84-125-23	4	100	14.5	16	13	48.5	6


黑柄迷你弯嘴钳



- 优质高碳钢锻造的钳身, 坚固耐用。
- 适用于精细工作。

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	
84-126-23	5	125	23	11.5	7.5	48.5	6

黑柄迷你扁嘴钳




- 优质高碳钢锻造的钳身, 坚固耐用。
- 适用于精细工作。

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	
84-122-23	5	127	38.5	11.5	7.5	48.5	6

黑色双塑柄水口钳

Cr-V



- 铬钒合金钢钳身更加坚固耐用。
- 双沾塑手柄, 握持舒适。
- 刃口硬度HRC55-65°。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)
- 专用于剪切塑料, 不能用于剪切金属。

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	
84-134-23	5	127	18.5	17.5	9.5	49	6
84-135-23	6	152	22	18	11.8	50	6

电子水口钳



- 高碳钢SK5制造, 刃口硬度达HRC56-58。
- 头部尖端设计, 适用于狭小空间作业。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)
- 专用于剪切塑料, 不能用于剪切金属。

件号	规格(")	长度(mm)	
84-867-22	6	150	10

电子水口钳0.2-0.5MM²



- 高碳钢SK5制造, 刃口硬度达HRC56-58。
- 头部尖端设计, 适用于狭小空间作业。
- 可用于0.2-0.5MM²电线的剥线。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)
- 专用于剪切塑料, 不能用于剪切金属。

件号	规格(")	长度(mm)	
84-868-22	6	150	6

电工剪刀

类别	等级	刀刃材质	刀刃长度 (mm)	总长度 (mm)	特点	页码
电工剪刀	★★	不锈钢	46	140	带锯齿的不锈钢刀刃, 剪线不打滑	171

双色柄电工剪刀



- 刀刃采用不锈钢制造, 硬度达到HRC45-50。
- 刀刃侧为锯齿形状, 剪切时便于夹持工件, 不打滑。
- 一侧刀刃上有半圆孔, 既可剪线, 又可剥线。
- 橡塑双材料手柄, 握持舒适。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	刀刃长度 (mm)	刀刃孔半径 (mm)	总长度 (mm)	手柄最大内径 (mm)	
90-171-23C	46	4	140	31x22	10

电缆切割钳/剪

类别	子类	等级	刃口材质	长度 (mm)	最大切割能力	手柄材料	特点	页码
	电缆切割钳 150mm	★★	Cr-Mo	150	22mm ² 铜、铝芯电缆	沾塑	硬度高、剪切锋利	174
	电缆切割钳 250mm	★★	Cr-Mo	250	60mm ² 铜、铝芯电缆	沾塑	硬度高、剪切锋利	174
电缆切割剪	棘轮式电缆切割钳	★★★	特殊钢	250/280	直径 32/54mm 铜、铝芯电缆	塑料	德国专业产品, 切口整齐光洁	174
	棘轮式电缆切割剪	★★	Cr-Mo	250/320	240/400mm ² 铜、铝芯电缆	塑料	棘轮式手柄, 可自锁, 剪切锋利、省力	174
	铝合金手柄电缆切割剪	★★	Cr-Mo	600	325mm ² 铜、铝芯电缆	铝合金+塑料	硬度高, 剪切锋利, 轻巧 铝合金钳身	174
	手动电缆剪	★★	Cr-Mo	600	250mm ² 铜、铝芯电缆	塑料	硬度高、剪切锋利	174

电缆切割钳150mm



- 高级铬钼钢制造, 刃口硬度达HRC58-60, 切割锋利。
- 锯齿状刃口, 剪切快速平整。
- 可切割多股铜、铝芯电缆及铜管材料, 不适合剪铁丝、钢芯电缆等。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	最大切割能力	长度(mm)	
84-858-22	22mm ²	150	12

电缆切割钳250mm



- 高级铬钼钢制造, 刃口硬度达HRC58-60, 切割锋利。
- 锯齿状刃口, 剪切快速平整。
- 可切割多股铜、铝芯电缆及铜管材料, 不适合剪铁丝、钢芯电缆等。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	最大切割能力	长度(mm)	
84-859-22	60mm ²	250	10

棘轮式电缆切割钳



- 德国专业级产品, 质量稳定
- 采用特制钢材制造, 刃口局部硬化处理, 硬度达到HRC54-HRC58, 切口整齐光洁
- 高强度棘轮结构便于刃口自动锁定电缆, 优化的手柄杠杆, 让使用者剪切时倍感轻松
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

STANLEY 件号	铜、铝芯电缆的最大切割能力	长度 (mm)	重量 (g)	
STHT73688-8-23	直径25mm 单股电缆 (mm) 直径32mm 多股电缆 (mm)	250	600	1
STHT73689-8-23	直径54mm 单股电缆 (mm) 直径54mm 多股电缆 (mm)	280	830	1

棘轮式电缆切割剪250mm



- 高级铬钼钢制造, 刃口硬度达HRC58-60, 切割锋利。
- 棘轮式手柄设计, 有自锁功能, 省力。
- 体积小携带方便, 适合小空间作业。
- 可切割多股铜、铝芯电缆及铜管材料, 不适合剪铁丝、钢芯电缆等。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	最大切割能力	长度(mm)	
84-861-22	240mm ²	250	6

棘轮式电缆切割剪320mm



- 高级铬钼钢制造, 刃口硬度达HRC58-60, 切割锋利。
- 棘轮式手柄设计, 有自锁功能, 省力。
- 体积小携带方便, 适合小空间作业。
- 可切割多股铜、铝芯电缆及铜管材料, 不适合剪铁丝、钢芯电缆等。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	最大切割能力	长度(mm)	
84-862-22	400mm ²	320	6

铝合金手柄电缆切割剪



- 高级铬钼钢制造, 刃口硬度达HRC58-60, 切割锋利。
- 锯齿状刃口, 剪切快速平整。
- 铝合金钳身轻便耐用。
- 可切割多股铜、铝芯电缆及铜管材料, 不适合剪铁丝、钢芯电缆等。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	最大切割能力	长度(mm)	
84-860-22	325mm ²	600	1

手动电缆剪



- 可剪切铜、铝芯电缆、铜管等材料。
- 锯齿状刃口, 剪切快速平整。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	最大切割能力	规格(")	长度(mm)	
84-630-22	250mm ² 以下	24	600	1

剥线钳								
类别	子类	等级	材质	长度 (mm)	剥线能力	剪线	特点	页码
可调式剥线钳	鹰嘴万用剥线钳	★★	钢+塑料	168	0.2-6mm	●	0.2-6mm 范围内的电线均可剥	175
	自动剥线钳 (84-318-22)	★★	钢	168	1-3.2mm		1-3.2mm 范围内的电线均可剥	175
	自动剥线钳 (84-318-23C)	★☆	钢	170	1-3.2mm		性价比好	175
	DYNAGRIP 剥线钳	★☆	钢	160	1-3.2mm			175
	5" 剥线钳	★	钢	125	0.5-4mm	●	0.5-4mm 范围内的电线均可剥	175
多功能剥线钳	多功能剥线钳 (AWG12-22)	★★	钢	168	AWG12-22/0.64-2.05mm	●		176
	多功能剥线钳 (AWG16-26)	★★	钢	168	AWG16-26/0.40-1.29mm	●		176
	多功能剥线钳 (AWG20-30)	★★	钢	168	AWG20-30/0.25-0.81mm	●		176
	多功能剥线钳 (AWG10-20)	★☆	钢	160	AWG10-20/0.81-2.59mm	●		176
	剥线压接钳 9"	★	钢	230	AWG10-22	●	有压接端子和剪断螺丝功能	176
光纤剥线钳	剥线压接钳 9" 套装	★	钢	230	AWG10-22	●	套装为塑料盒包装, 内有常用接线端子	176
	可调式光纤电缆剥皮钳 0.125/0.25mm	★	钢	150	直径 0.125-0.25mm 光纤	●	仅用于光纤线, 可调	176
	光纤剥皮钳 0.125/0.25mm	★	钢	150	直径 0.125-0.26mm 光纤	●	仅用于光纤线	176

鹰嘴万用剥线钳



- 2合1剥线剪线功能。
- 剥线范围:直径0.2mm-6mm的单股电线或排线。
- 自动根据线径调节剥线尺寸, 避免损伤电线。
- 轻巧易携带, 使用寿命长。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	剥线能力	规格(")	长度(mm)	页码
84-319-22	0.2-6mm	6.5	168	10

DYNAGRIP剥线钳



- 优质高碳钢锻造。
- 双材料手柄, 握持舒适。
- 螺钉调节剥线范围
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	页码
STHT84075-8-23	6	160	38.5	16.6	9.5	6

自动剥线钳



- 金属丝剥线器和刀具功能二合一。
- 根据金属丝的尺寸可以自适应的机械构造, 提供了很强的金属丝的剥膜功能, 而不损伤导线。
- 适用的金属丝范围在1mm-3.2mm。
- 可以根据绝缘线的厚度来简单调整刻度盘, 调节刀口的压力。
- 带剥线限位器, 可调节3厘米以内的剥线长度
- 符合QB/T2207标准
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	剥线能力	规格(")	长度(mm)	页码
84-318-22	1-3.2mm	6	168	10
84-318-23C	1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2mm	6	170	6

5"剥线钳



- 可调节柄部螺丝来控制剥线线径, 剥线范围为0.5~4mm。
- 也可用于剪线、弯线和平整线芯。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格(")	长度(mm)	页码
84-214-22	5	125	15

线缆美制AWG和公制单位换算表

AWG	公制外径 (mm)	公制截面积 (mm²)	AWG	公制外径 (mm)	公制截面积 (mm²)
1	7.35	42.41	17	1.15	1.026
2	6.54	33.62	18	1.02	0.8107
3	5.83	26.67	19	0.912	0.5667
4	5.19	21.15	20	0.813	0.5189
5	4.62	16.77	21	0.724	0.4116
6	4.11	13.30	22	0.643	0.3247
7	3.67	10.55	23	0.574	0.2588
8	3.26	8.37	24	0.511	0.2047
9	2.91	6.63	25	0.44	0.1624
10	2.59	5.26	26	0.404	0.1281
11	2.30	4.17	27	0.361	0.1021
12	2.05	3.32	28	0.32	0.0804
13	1.82	2.627	29	0.287	0.0647
14	1.63	2.075	30	0.254	0.0507
15	1.45	1.646	31	0.226	0.0401
16	1.29	1.318	32	0.203	0.0316

● AWG(American Wire Gauge)是美制电线标准的简称, 可以和公制单位换算。

带刃口剥线钳



- 专业剥皮、剪线的理想工具。
- 可用于压线和弯线功能。
- 激光镭射刻度便于操作。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

带刃口剥线钳 (AWG12-22)

件号	剥线能力	规格(")	长度(mm)	页码
84-475-22	AWG10-22//0.64-2.59mm	6	168	10

带刃口剥线钳 (AWG16-26)

件号	剥线能力	规格(")	长度(mm)	页码
84-477-22	AWG14-24/0.51-2.1mm	6	168	10

带刃口剥线钳 (AWG20-30)

件号	剥线能力	规格(")	长度(mm)	页码
84-325-22	AWG20-30/0.25-0.81mm	6	168	10

带刃口剥线钳(AWG10-20)

件号	剥线能力	规格(")	长度(mm)	页码
STHT74938-23	AWG10-20/0.81-2.59mm	6	160	24

剥线压接钳9"



- 断线
- 压接: 绝缘端子AWG10-12, 14-16, 18-22 裸端子AWG10-12, 14-16, 18-22
- 剥线: AWG10, 12, 14, 16, 18, 20-22
- 螺栓切断
- 警告:手柄不抗电击。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格(")	长度(mm)	页码
84-223-22	9	230	10

剥线压接钳9"套装



- 断线
- 压接: 绝缘端子AWG10-12, 14-16, 18-22 裸端子AWG10-12, 14-16, 18-22
- 剥线: AWG10, 12, 14, 16, 18, 20-22
- 螺栓切断
- 套装内含常用接线端子。
- 警告:手柄不抗电击。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	规格(")	长度(mm)	页码
84-253-22	9	230	6

可调式光纤电缆剥皮钳0.125/0.25mm



- 高碳钢SK5制造, 刃口硬度达HRC56-58, 切割锋利。
- 用于通讯传输光纤电缆的剥皮。
- 调整螺丝可调节剥线范围。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	剥线能力	长度(mm)	页码
84-869-22	ø0.125/0.25mm	150	10

光纤电缆剥皮钳0.125/0.25mm



- 高碳钢SK5制造, 刃口硬度达HRC56-58, 切割锋利。
- 用于通讯传输光纤电缆的剥皮。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	剥线能力	长度(mm)	页码
84-870-22	ø0.125/0.25mm	150	10

常用端子名称和压接工具

端子图片	端子名称	端子别名	端子压接工具
	绝缘端子		绝缘端子压接钳
	裸端子	非绝缘端子	裸端子压接钳
	连续端子		连续端子压接钳
	欧式端子	管状端子	欧式端子压接钳
	同轴端子		同轴端子压接钳
	电讯接头	水晶头, 插座模块	电讯接头压接钳

压接钳									
类别	子类	等级	材质	长度 (mm)	压接范围	压力调整钮	剪线 / 剥线	特点	页码
绝缘端子压接钳	A 系列绝缘端子压接钳	★★	钢	230	0.5-6mm ²	●		可调节压接压力	177
	B 系列绝缘端子压接钳	★	钢	190	0.25-2.5mm ²				177
裸端子压接钳	强力端子压接钳 0.75-6mm ²	★★	钢	195	0.75-6mm ²	●		可调节压接压力	177
	强力端子压接钳 1.25-8mm ²	★★	钢	250	1.25-8mm ²	●		可调节压接压力	178
	强力端子压接钳 2-16mm ²	★★	钢	270	2-16mm ²	●		可调节压接压力	178
	强力端子压接钳 5.5-22mm ²	★★	钢	365	5.5-22mm ²	●		可调节压接压力	178
	A 系列裸端子压接钳	★★	钢	230	1.5-10mm ²	●		可调节压接压力	178
	B 系列裸端子压接钳 0.25-2.5mm ²	★	钢	190	0.25-2.5mm ²				178
	B 系列裸端子压接钳 1.25-6mm ²	★	钢	190	1.25-6mm ²				178
连续端子压接钳	A 系列连续端子压接钳	★★	钢	230	0.5-6mm ²	●		可调节压接压力	178
	B 系列连续端子压接钳 0.08-0.5mm ²	★	钢	190	0.08-0.5mm ²				178
	B 系列连续端子压接钳 0.5-2.5mm ²	★	钢	190	0.5-2.5mm ²				178
欧式端子压接钳	欧式端子压接钳 0.25-2.5mm ²	★★	Cr-Mo	150	0.25-2.5mm ²		●	合金钢锻造, 精确耐用	179
	欧式端子压接钳 0.75-16mm ²	★★	Cr-Mo	174	0.75-16mm ²		●	合金钢锻造, 精确耐用	179
	A 系列欧式端子压接钳 0.5-6mm ²	★★	钢	230	0.5-6mm ²	●		可调节压接压力	179
	A 系列欧式端子压接钳 4-10mm ²	★★	钢	230	4-10mm ²	●		可调节压接压力	179
	B 系列欧式端子压接钳 0.14-2.5mm ²	★	钢	190	0.14-2.5mm ²				179
同轴端子压接钳	A 系列同轴端子压接钳	★★	钢	240	1.72,2.6,5.4,6.5,8.1mm	●		可调节压接压力	179
	B 系列同轴端子压接钳	★	钢	190	1,1.72,3.25,3.84,4.5mm				179
电讯接头压接钳	电讯接头压接钳 4P/6P/8P 200mm	★★	钢	200	4P/6P/8P	●	●	可调节压接压力	180
	电讯接头压接钳 6P/8P 200mm	★★	钢	200	6P/8P		●		180
	电讯接头压接钳 4P/6P/8P 190mm	★★	钢	190	4P/6P/8P		●		180
端子台压接钳	端子台压接钳	★	钢	150					180

A 系列绝缘端子压接钳



- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢制造, 不变形弯曲, TPR 手柄使用舒适。
- 适用于绝缘端子的压接。

件号	压接范围	长度(mm)	页码
84-844-22	0.5-6mm ²	230	6

强力端子压接钳0.75-6mm²



- 高精密端子压接孔适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 独特强力钳头压紧设计, 方便各种端子使用。
- 高碳钢制造, 不变形弯曲, PVC 手柄有效防滑。

件号	压接范围	长度(mm)	页码
84-840-22	0.75-6mm ²	195	10

B 系列绝缘端子压接钳



- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢制造, 不变形弯曲, PP 手柄耐油使用舒适。
- 适用于小规格绝缘端子的精密压接。

件号	压接范围	长度(mm)	页码
84-850-22	0.25-2.5mm ²	190	10

强力端子压接钳1.25-8mm²



- 高精密端子压接孔适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 独特强力钳头压紧设计, 方便各种端子使用。
- 高碳钢制造, 不变形弯曲, PVC 手柄有效防滑。

件号	压接范围	长度(mm)	页码
84-841-22	1.25-8mm ²	250	6

强力端子压接钳2-16mm²



- 高精密端子压接孔适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 独特强力钳头压紧设计, 方便各种端子使用。
- 高碳钢制造, 不变形弯曲, PVC 手柄有效防滑。

件号	压接范围	长度(mm)	页码
84-842-22	2-16mm ²	270	6

强力端子压接钳5.5-22mm²



- 高精密端子压接孔适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 独特强力钳头压紧设计, 方便各种端子使用。
- 高碳钢制造, 不变形弯曲, PVC 手柄有效防滑。

件号	压接范围	长度(mm)	页码
84-843-22	5.5-22mm ²	365	6

A 系列裸端子压接钳



- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢制造, 不变形弯曲, TPR 手柄使用舒适。

件号	压接范围	长度(mm)	页码
84-846-22	1.5-10mm ²	230	6

B 系列裸端子压接钳0.25-2.5mm²



- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢制造, 不变形弯曲, PP 手柄耐油使用舒适。
- 适用于小规格裸端子的精密压接。

件号	压接范围	长度(mm)	页码
84-851-22	0.25-2.5mm ²	190	6

B 系列裸端子压接钳1.25-6mm²



- 高精密端子压接孔适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 独特强力钳头压紧设计, 方便各种端子使用。
- 高碳钢制造, 不变形弯曲, PVC 手柄有效防滑。

件号	压接范围	长度(mm)	页码
84-852-22	1.25-6mm ²	190	10

A 系列连续端子压接钳



- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢制造, 不变形弯曲, TPR 手柄使用舒适。

件号	压接范围	长度(mm)	页码
84-845-22	0.5-6mm ²	230	6

B 系列连续端子压接钳0.08-0.5mm²



- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢制造, 不变形弯曲, PP 手柄耐油使用舒适。
- 适用于小规格连续端子的精密压接。

件号	压接范围	长度(mm)	页码
84-855-22	0.08-0.5mm ²	190	10

B 系列连续端子压接钳0.5-2.5mm²



- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢制造, 不变形弯曲, PP 手柄耐油使用舒适。
- 适用于小规格连续端子的精密压接。

件号	压接范围	长度(mm)	页码
84-856-22	0.5-2.5mm ²	190	10

欧式端子压接钳0.25-2.5mm²

Cr-Mo



- 铬钼合金钢制造, 钳口硬度达HRC52-56。
- 用于欧式端子的压接。



件号	压接范围	长度(mm)
84-871-22	0.25-2.5mm ²	150 10

B系列欧式端子压接钳0.14-2.5mm²



- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, PP手柄耐油使用舒适。
- 适用于小规格欧式端子的精密压接。



件号	压接范围	长度(mm)
84-853-22	0.14-2.5mm ²	190 10

欧式端子压接钳0.75-16mm²

Cr-Mo



- 铬钼合金钢制造, 钳口硬度达HRC52-56。
- 用于欧式端子的压接。




件号	压接范围	长度(mm)
84-872-22	0.75-16mm ²	170 10

B系列欧式端子压接钳0.25-6mm²



- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, PP手柄耐油使用舒适。
- 适用于小规格欧式端子的精密压接。



件号	压接范围	长度(mm)
84-854-22	0.25-6mm ²	190 10

A系列欧式端子压接钳0.5-6mm²



- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, TPR手柄使用舒适。



件号	压接范围	长度(mm)
84-847-22	0.5-6mm ²	230 6

A系列同轴端子压接钳



- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, TPR手柄使用舒适。



件号	压接范围	长度(mm)
84-849-22	1.72, 2.6, 5.4, 6.5, 8.1mm	240 6

A系列欧式端子压接钳4-10mm²



- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, TPR手柄使用舒适。



件号	压接范围	长度(mm)
84-848-22	4-10mm ²	230 6

B系列同轴端子压接钳



- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, PP手柄耐油使用舒适。



件号	压接范围	长度(mm)
84-857-22	1.0, 1.72, 3.25, 3.84, 4.5mm	190 10

电讯接头压接钳4P/6P/8P 200mm



- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 独特钳头压紧设计, 方便各种端子使用, 可以压接, 剪线, 剥线三用。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, PP手柄耐油使用舒适。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	压接范围	长度(mm)
84-473-22	4P4C 4P2C 6P6C	200 10
	6P4C 6P2C 8P8C	
	8P6C 8P4C 8P2C	

电讯接头压接钳6P/8P 200mm



- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 独特钳头压紧设计, 方便各种端子使用, 可以压接, 剪线, 剥线三用。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, PP手柄耐油使用舒适。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	压接范围	长度(mm)
84-865-22	6P6C 6P4C 6P2C	200 10
	8P8C 8P6C 8P4C	
	8P2C	

电讯接头压接钳4P/6P/8P 190mm



- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 独特钳头压紧设计, 方便各种端子使用, 可以压接, 剪线, 剥线三用。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, PP手柄耐油使用舒适。
- 终生保用 (刃口不在保用范围)

件号	压接范围	长度(mm)
84-866-22	4P4C 4P2C 6P6C	190 10
	6P4C 6P2C 8P8C	
	8P6C 8P4C 8P2C	

端子台压接钳



- 压接后同时将多余的线剪断。
- 压力力度大小可以调整。

件号	长度(mm)
84-873-22	150 6

液压电缆工具

类别	子类	等级	材质	出力(吨)	压接规格 (mm ²)					特点	页码
					35,50,70,95,120,150,185,240,300,400	10/16,25/35,50/70,95/120,150,185	25	20	25		
液压电缆压接钳	液压电缆压接钳 12T	★★	合金钢 + 玻璃纤维	12	35,50,70,95,120,150,185,240,300,400					12T 出力	180
	液压电缆压接钳 6T	★★	合金钢	6	10/16,25/35,50/70,95/120,150,185					6T 出力	180
类别	子类	等级	材质	出力(吨)	最大断线能力 (直径 mm)					特点	页码
					钢芯铝线	软钢棒 (SS 以下)	铜线 / 铝线	钢索	地下电缆 / 铠装电缆		
液压电缆断线钳	液压电缆断线钳 7.5T	★★	合金钢	7.5	25	20	25	20	25	7.5T 出力	180
	液压电缆断线钳 6T	★★	合金钢	6	28.8	20	—	—	—	6T 出力	180

液压电缆压接钳12T



- 适用压接35-400mm², 备有六角压模。
- 头部采用锻造合金钢材质, 坚固耐用, C型开口可180° 旋转, 操作方便。
- 双速液压系统, 压接完成后自动泄压, 通过转动把手可自动泄压复位, 整套操作过程省时省力。
- 玻璃纤维绝缘手柄可耐电压, 确保使用者的安全。
- 6个月保用

件号	出力(吨)	六角压模规格(mm ²)
96-977-1-22	12	35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400
96-977-22 ↓	12	35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240

液压电缆断线钳7.5T



- 双速液压系统, 速度快。
- 封闭型剪刀头设计, 平行切断, 剪切能力强大。
- 刀刃使用高速钢热处理制作, 结实耐用。
- 6个月保用

件号	出力(吨)	重量(Kg)	长度(mm)	铝线/铜线	钢芯铝线	钢索	软钢棒 SS41以下	地下电缆/铠装电缆
96-980-22	7.5	4	426	Ø25mm	Ø25mm	Ø25mm	Ø20mm	Ø25mm

液压电缆压接钳6T



- 适用压接10-185mm²。
- 顶部开合型压接头可180° 旋转, 操作方便。
- 压接完成后自动泄压, 手动泄压复位, 整套操作过程省时省力。
- 重量轻, 携带方便。
- 6个月保用

件号	出力(吨)	六角压模规格(mm ²)
96-978-22	6	10/16,25/35,50/70,95/120,150,185

液压电缆断线钳6T



- 双速液压系统, 速度快。
- 封闭型剪刀头设计, 平行切断, 剪切能力强大。
- 刀刃使用高速钢热处理制作, 结实耐用。
- 6个月保用

件号	出力(吨)	重量(Kg)	长度(mm)	铝线/铜线	钢芯铝线	钢索	软钢棒 SS41以下	地下电缆/铠装电缆
96-979-22	6	6	560	Ø40mm	Ø28.8mm	Ø20mm	Ø20mm	Ø40mm

微型螺丝批

类别	子类	材质	等级	刀杆长度 (mm)	头部形状									手柄材料	特点	页码
					一字	十字	米字	花形	六角	五角	三角	Y形	U形			
微型螺丝批组套	15件套微型螺丝批组套 A	S-2	★★	45	●	●		●	●					橡胶+塑料	塑盒装	181
	15件套微型螺丝批组套 B	S-2	★★	45	●	●		●	●	●	●			橡胶+塑料	塑盒装	181
	15件套微型螺丝批组套 C	S-2	★★	45	●	●	●	●						橡胶+塑料	塑盒装	182
	6件套一字、十字、花形微型螺丝批组套	S-2	★★	45	●	●		●						橡胶+塑料	塑盒装	182
	6件套一字、十字微型螺丝批组套 A	S-2	★★	45	●	●	●							橡胶+塑料	塑盒装	182
	6件套一字、十字微型螺丝批组套 B	S-2	★★	45	●	●								橡胶+塑料	塑盒装	182
	6件套一字、十字微型螺丝批组套 C	S-2	★★	45	●	●								橡胶+塑料	塑盒装	182
	6件套十字、米字微型螺丝批组套	S-2	★★	45			●	●						橡胶+塑料	塑盒装	182
	6件套花形微型螺丝批组套	S-2	★★	45				●						橡胶+塑料	塑盒装	183
	6件套精密螺丝批	Cr-V	★	40	●	●								橡胶+塑料	塑盒装	183
6件套金属精密螺丝批	Cr-V	★	40	●	●								橡胶+塑料	塑盒装	183	
微型螺丝批	一字微型螺丝批	S-2	★★	45/80	1.0, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	橡胶+塑料		183
	十字微型螺丝批	S-2	★★	45/80	—	PH000, PH00, PH0, PH1	—	—	—	—	—	—	—	橡胶+塑料		183
	米字微型螺丝批	S-2	★★	45	—	—	P21, P22	—	—	—	—	—	—	橡胶+塑料		184
	花形微型螺丝批	S-2	★★	45	—	—	—	T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10	—	—	—	—	—	橡胶+塑料		184
	六角微型螺丝批	S-2	★★	45	—	—	—	—	0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0	—	—	—	—	橡胶+塑料		184

15件套微型螺丝批组套A



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀镍铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为双色双材料制造, 握持舒适。
- 高强度塑料盒包装, 美观耐用。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	刀杆长度(mm)	总长度(mm)	
66-381-23	45	135	1

- 4件一字微型螺丝批: 1.0,1.6,2.0,2.5mm
- 4件十字微型螺丝批: PH000,PH00,PH0,PH1
- 4件花形微型螺丝批: T4,T5,T6,T8
- 3件六角微型螺丝批: H0.9,H1.3,H1.5mm

15件套微型螺丝批组套B



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀镍铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为双色双材料制造, 握持舒适。
- 高强度塑料盒包装, 美观耐用。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	刀杆长度(mm)	总长度(mm)	
66-382-23	45	135	1

- 2件一字微型螺丝批: 2.0,2.5mm
- 3件十字微型螺丝批: PH000,PH0,PH1
- 3件花形微型螺丝批: T5,T6,T8
- 3件六角微型螺丝批: H0.9,H1.3,H1.5mm
- 1件五角微型螺丝批2.0mm
- 1件三角微型螺丝批3.0mm
- 1件Y形微型螺丝批3.0mm
- 1件U形微型螺丝批2.6mm

15件套微型螺丝批组套C



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀镍铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为双色双材料制造, 握持舒适。
- 高强度塑料盒包装, 美观耐用。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	刀杆长度(mm)	总长度(mm)	
66-383-23	45	135	1

- 3件一字微型螺丝批: 1.0,2.0,2.5mm
- 3件十字微型螺丝批: PH000,PH00,PH0
- 7件花形微型螺丝批: T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10
- 2件米字微型螺丝批: P20,P21

6件套一字、十字、花形微型螺丝批组套



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀镍铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为双色双材料制造, 握持舒适。
- 双功能塑料盒包装, 取用方便。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	刀杆长度(mm)	总长度(mm)	
66-391-23	45	135	2

- 1件一字微型螺丝批2.0mm
- 2件十字微型螺丝批: PH0,PH1
- 3件花形微型螺丝批: T5,T6,T8

6件套一字、十字微型螺丝批组套A




- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀镍铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为双色双材料制造, 握持舒适。
- 双功能塑料盒包装, 取用方便。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	刀杆长度(mm)	总长度(mm)	
66-392-23	45	135	2

- 4件一字微型螺丝批: 1.6,2.0,2.5,3.0mm
- 2件十字微型螺丝批: PH0,PH1

6件套一字、十字微型螺丝批组套B




- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀镍铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为双色双材料制造, 握持舒适。
- 双功能塑料盒包装, 取用方便。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	刀杆长度(mm)	总长度(mm)	
66-393-23	45	135	2

- 3件一字微型螺丝批: 2.0,2.5,3.0mm
- 3件十字微型螺丝批: PH00,PH0,PH1

6件套一字、十字微型螺丝批组套C



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀镍铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为双色双材料制造, 握持舒适。
- 双功能塑料盒包装, 取用方便。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	刀杆长度(mm)	总长度(mm)	
66-394-23	45	135	2

- 3件一字微型螺丝批: 1.0,1.6,2.0mm
- 3件十字微型螺丝批: PH000,PH00,PH0

6件套十字、米字微型螺丝批组套




- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀镍铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为双色双材料制造, 握持舒适。
- 双功能塑料盒包装, 取用方便。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	刀杆长度(mm)	总长度(mm)	
66-395-23	45	135	2

- 4件十字微型螺丝批: PH000,PH00,PH0,PH1
- 2件米字微型螺丝批: P20,P21

6件套花形微型螺丝批组套

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为双色双材料制造, 握持舒适。
- 双功能塑料盒包装, 取用方便。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	刀杆长度(mm)	总长度(mm)	
66-396-23	45	135	2

- 6件花形微型螺丝批: T4,T5,T6,T7,T8,T10

6件套精密螺丝批

明星产品



- 刀杆采用铬钼钢制造, 硬度HRC52-55
- 刀杆表面发黑处理并充磁, 防锈防腐
- 顶部可旋转螺帽, 可快速驱动螺钉
- 手柄中间防滑橡胶, 舒适实用
- 透明塑料盒包装, 外形美观, 使用简便
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格	
66-052-1-23C	十字#0x25mm, #1x25mm	1
66-052-23	一字1.4x20mm, 2.0x20mm, 2.4x25mm, 3.0x25mm	1

6件套金属精密螺丝批

明星产品



件号	规格	
66-039-23	一字头 1.4, 2.0, 2.4, 3.0mm 十字头 #0, #1	12

一字微型螺丝批(x45mm)

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为双色双材料制造, 握持舒适。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(mm)	刀杆长度(mm)	杆径(mm)	总长度(mm)	
66-301-23	1.0	45	2	135	12
66-302-23	1.6	45	2	135	12
66-303-23	1.8	45	2	135	12
66-304-23	2.0	45	2	135	12
66-305-23	2.5	45	2.5	135	12
66-306-23	3.0	45	3	135	12

一字微型螺丝批(x80mm)

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为双色双材料制造, 握持舒适。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(mm)	刀杆长度(mm)	杆径(mm)	总长度(mm)	
66-314-23	2.0	80	2	170	12
66-315-23	2.5	80	2.5	170	12
66-316-23	3.0	80	3	170	12

十字微型螺丝批(x45mm)

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为双色双材料制造, 握持舒适。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(mm)	刀杆长度(mm)	杆径(mm)	总长度(mm)	
66-321-23	PH000	45	2	135	12
66-322-23	PH00	45	2.5	135	12
66-323-23	PH0	45	3	135	12
66-324-23	PH1	45	3	135	12

十字微型螺丝批(x80mm)

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为双色双材料制造, 握持舒适。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(mm)	刀杆长度(mm)	杆径(mm)	总长度(mm)	
66-328-23	PH0	80	3	170	12
66-329-23	PH1	80	3	170	12

花形微型螺丝批(x45mm)

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为双色双材料制造, 握持舒适。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(mm)	刀杆长度(mm)	杆径(mm)	总长度(mm)	
66-341-23	T4	45	2	135	12
66-342-23	T5	45	2.5	135	12
66-343-23	T6	45	2.5	135	12
66-344-23	T7	45	2.5	135	12
66-345-23	T8	45	2.5	135	12
66-346-23	T9	45	3	135	12
66-347-23	T10	45	3	135	12

米字微型螺丝批(x45mm)

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为双色双材料制造, 握持舒适。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(mm)	刀杆长度(mm)	杆径(mm)	总长度(mm)	
66-331-23	PZ0	45	3	135	12
66-332-23	PZ1	45	4	135	12

六角微型螺丝批(x45mm)

S-2



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为双色双材料制造, 握持舒适。
- 本品属易耗品, 不属于终生保用范围。

件号	规格(mm)	刀杆长度(mm)	杆径(mm)	总长度(mm)	
66-351-23	H0.9	45	3	135	12
66-352-23	H1.3	45	3	135	12
66-353-23	H1.5	45	3	135	12
66-354-23	H2.0	45	3	135	12
66-355-23	H2.5	45	4	135	12
66-356-23	H3.0	45	4	135	12

测电笔

类别	等级	材质	长度 (mm)	测量范围 (V)	显示方式	特点	页码
高级数显测电笔	★★	塑料	130	12-220	氖灯 + LCD 显示屏	氖灯 + LCD 显示屏双重显示, 能测感应电	182
数显测电笔	★	塑料	130	12-220	LCD 显示屏	能测感应电	182
测电螺丝批	★	塑料	150/180	12-500	氖灯	测量范围可达 500V	182

高级数显测电笔



- 可直接检测12V-220V交/直流带电物体。
- 无需电池驱动, 经济实惠。
- 可快速感应测试及LED电压显示。

- 长寿命氖管灯。
- 单键操作, 简单方便。
- 符合GB 8218标准。
- 提供尼龙小包袋, 方便外出携带。
- 12个月保用

件号	长度(mm)	
66-133-23	12V-220V	12

数显测电笔



- 可直接检测12V-220V交/直流带电物体。
- 无需电池驱动, 经济实惠。
- 可快速感应测试及LED电压显示。
- 符合GB 8218标准。
- 12个月保用

件号	长度(mm)	
66-137-23	12V-220V	12

测电螺丝批



- 测电氖灯点亮, 清晰可见
- 符合GB 8218标准。
- 最大耐压500V
- 精致的外观设计, 彰显专业
- 12个月保用

STANLEY件号	L(mm)	测量范围	
STMT62016-8-23	145	100-500	20
STMT62017-8-23	185	100-500	20

测电螺丝批



- 测量范围:100-500伏, 66-119采用便携式设计, 带笔帽夹, 精巧的PP吊卡包装。
- 符合GB 8218标准。
- 12个月保用

件号	L(mm)	测量范围	
66-119-23	150	100-500V	20
66-120-23	180	100-500V	20

电烙铁									
类别	等级	加热方式	功率 (W)	输入电压	发热温度 (°C)	开机升温时间 (秒)	电源插头	特点	页码
外热式电烙铁	★★	外热式	30/40/50/60	220V~/50Hz	460/500/540/560	420/420/400/400	三芯插头	升温快, 发热温度恒定	185
电烙铁	★	外热式	30/45	220V~/50Hz	—	—	二芯插头		185

外热式电烙铁



- 采用高等级发热芯, 升温快, 发热温度恒定。
- 硅胶护套, 耐热防滑, 握持舒适。
- 通电后, 电源灯常亮, 警示用户注意烙铁高温。
- 采用带地线的三芯插头, 使用更安全。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

STANLEY 件号	功率 (W)	输入电压	发热温度 (°C)	开机升温时间 (秒)	电源插头	电源线长度 (m)	配用烙铁头	配用发热芯
STHT73729-8-23	30	220V~/50Hz	460	420	三芯插头	1.4	30W	30W 8
STHT73730-8-23	40	220V~/50Hz	500	420	三芯插头	1.4	40W	40W 8
STHT73731-8-23	50	220V~/50Hz	540	400	三芯插头	1.4	50/60W	50W 8
STHT73732-8-23	60	220V~/50Hz	560	400	三芯插头	1.4	50/60W	60W 8

通用外热式电烙铁


新产品



- 采用高等级发热芯, 升温快, 发热温度恒定。
- 硅胶护套, 耐热防滑, 握持舒适。
- 轻巧手柄, 长时间使用不易疲劳。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

STANLEY 件号	功率 (W)	输入电压	发热温度 (°C)	电源插头	电源线长度 (m)	配用烙铁头	配用发热芯
69-031-1-23 通用外热式电烙铁 30W	30	220V~/50Hz	490	二芯插头	1.4	30W	30W 8
69-033-1-23 通用外热式电烙铁 45W	45	220V~/50Hz	530	二芯插头	1.4	50W	50W 8

外热式电烙铁烙铁头 (尖头)



- 采用优质铜材制成, 传热效率高。
- 表面覆盖抗氧化合金层, 耐磨耐腐蚀。
- 烙铁头部经过上锡处理, 便于焊锡。
- 正常使用寿命为5万个焊点。
- 不含铅。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

STANLEY 件号	功率 (W)	形状	R(mm)	ΦD(mm)	L(mm)	配用外热式电烙铁
STHT73733-8-23	30	尖头	0.5	3.6	69	30W 5
STHT73734-8-23	40	尖头	0.5	4.6	74	40W 5
STHT73735-8-23	50/60	尖头	0.5	5.6	79	50/60W 5

电烙铁



- 轻巧手柄, 长时间使用不易疲劳。
- 发热芯更换简便。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	功率 (W)	输入电压	电源插头	电源线长度 (m)	配用烙铁头
69-031C-23	30	220V~/50Hz	两芯插头	1.3	电烙铁替换头 (尖头) 30W
69-033C-23	45	220V~/50Hz	两芯插头	1.3	电烙铁替换头 (尖头) 45W

外热式电烙铁发热芯



- 采用耐高温陶瓷发热芯制成, 可持续在较高发热温度下稳定工作。
- 发热芯更换简便, 使用寿命长。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

STANLEY 件号	功率 (W)	配用外热式电烙铁
STHT73736-8-23	30	30W 5
STHT73737-8-23	40	40W 5
STHT73738-8-23	50	50W 5
STHT73739-8-23	60	60W 5

电烙铁替换头 (尖头)



- 采用铜材制成, 表面覆盖抗氧化合金层。
- 烙铁头部经过上锡处理, 便于焊锡。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	功率 (W)	形状	配用电烙铁
69-031TIP-23	30	尖头	30W 10
69-033TIP-23	45	尖头	45W 10

手动铝吸锡器



- 整体铝制, 吸嘴为聚四氟乙烯材质。
- 可快速吸取融化状态的焊锡。
- 耐高温吸嘴, 使用寿命长。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

STANLEY 件号	吸嘴直径 (mm)	吸锡器直径 (mm)	总长度 (mm)
STHT73740-8-23	5.5	20	190

锡笔



- 含锡量为63%, 助焊剂含量为2%。
- 焊接时, 焊点饱满光亮, 有害烟雾少。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

STANLEY 件号	焊锡丝直径 (mm)	焊锡丝重量 (g)
STHT73741-8-23	1	14

焊锡丝



- 含锡量为63%, 助焊剂含量为2%。
- 焊接时, 焊点饱满光亮, 有害烟雾少。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

STANLEY 件号	焊锡丝直径 (mm)	焊锡丝重量 (g)
STHT73742-8-23	0.8mm	200
STHT73743-8-23	0.8mm	400
STHT73744-8-23	1.0mm	200
STHT73745-8-23	1.0mm	400

焊锡用松香



- 采用天然松香加工, 有害物质较少。
- 防止焊接面氧化。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

STANLEY 件号	重量 (g)
STHT73746-8-23	20

烙铁架



- 附送焊锡用海绵。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

STANLEY 件号	长 x 宽 x 高 (mm)
STHT73747-8-23	87x 143 x 123

照明工具											
类别	子类	等级	材质	规格	光通量 (LM)	光源功率 (W)	点亮时间 (h)	供电	充电时间 (h)	特点	页码
充电式 LED 工作灯	充电式 LED 工作灯 60LED	★★	塑料	60LED	340	4	3.5	充电锂电池	4	磁铁可吸在铁工件上, 另有挂钩	187
	充电式 LED 工作灯 30LED	★★	塑料	30LED	190	3	3.5	充电锂电池	4	磁铁可吸在铁工件上, 另有挂钩	187
充电手电筒	LED 锂电防水远射手电筒 10W	★★☆	铝	LED	1000	10	15	充电锂电池	5	高亮度	187
	双 LED 转头锂电手电筒 5W	★★☆	铝	双 LED	300	5	3	充电锂电池	5	双 LED 光源	187
	LED 超亮充电铝合金手电筒 5W	★★☆	铝	1LED	190	5	3	充电锂电池	5-6	超亮 LED 光源, 可调焦	187
	LED 超亮充电铝合金手电筒 3W	★★	铝	1LED	300	3	2.5	充电锂电池	5-6	超亮 LED 光源, 锂电池	187
	超亮 LED 便携锂电手电筒 1W	★★	铝	1LED	100	1	2.5	充电锂电池	3	小巧便携	187
	LED 超亮铝合金手电筒 1W	★★	铝	1LED	120	1	7	AA(5号) 电池 x2	—	超亮 LED 光源	188
	LED 超亮可调焦铝合金手电筒 3W	★★	铝	1LED	220	3	4	AAA(7号) 电池 x3	—	超亮 LED 光源, 可调焦	188
手电筒	LED 超亮铝合金手电筒 3W	★★	铝	1LED	120	3	43	D(1号) 电池 x3	—	超亮 LED 光源	188
	LED 超亮高能铝合金手电筒 1W	★★	铝	1LED	50	1	4	AA(5号) 电池 x1	—	超亮 LED 光源	188
	LED 铝合金笔形手电筒	★☆☆	铝	1LED	20	0.1	9	AAA(7号) 电池 x2	—	笔形可夹	188
	高强度铝合金 LED 手电筒 (1号电池 x2)	★☆☆	铝	1LED	30	0.5	20	D(1号) 电池 x2	—	—	189
	高强度铝合金 LED 手电筒 (5号电池 x2)	★☆☆	铝	1LED	8	0.25	20	AA(5号) 电池 x2	—	—	189
	LED 迷你铝合金手电筒	★	铝	1LED	10	0.2	10	AAA(7号) 电池 x1	—	小巧, 仅重 20g	189
头灯	FatMaxLED 头灯	★★	塑料	1LED	80	1	9.75	AAA(7号) 电池 x3	—	超亮 LED 光源	189
	超亮 LED 多用锂电头灯 1W	★★	铝	1LED	130	1	3	充电锂电池	3	头灯可取下使用	189
防爆灯	LED 锂电防爆手电筒 5W	★★	塑料	1LED	250	5	16	充电锂电池	—	防爆	190
	LED 锂电防爆头灯 3W	★★	塑料	1LED	170	3	16	充电锂电池	—	防爆	190

充电式LED工作灯 新产品



- 亮度高, 采用高品质LED灯珠, 最大亮度可达340LM (60LED)
- 使用寿命长, LED灯珠正常使用使用寿命可达50,000小时以上
- 持续点亮时间长, 正常充电后, 可点亮3.5小时以上
- 可充电高效聚合物电池, 正常充电仅需4小时, 可反复充电且无记忆效应
- 使用灵活, 挂钩可360°旋转, 方便悬挂, 可旋转的支撑架上有强力磁铁, 可吸附在铁质工作面上
- 全电压电源适配器, 可使用交流100V-240V电源供电和充电, 充电指示灯可提示充电和低电量状态
- 6个月保用

STANLEY 件号	规格	光通量 (LM)	点亮时间 (h)	充电时间 (h)	长度 (mm)	
STHT73851-8-23	60LED	340	3.5	4	415	1
STHT73850-8-23	30LED	190	3.5	4	375	1

LED超亮锂电铝合金手电筒5W



- 表面经阳极氧化处理, 色泽均匀, 配有黄色胶圈, 精致美观
- 头部可前后调节, 配合光学透镜调焦, 照射光斑大小可调, 且显色均匀
- 2200mAh可充电高效锂聚合物电池, 正常充电仅需5-6小时
- 常用的迷你USB充电接口, 除可用原配的电源适配器充电以外, 还可以使用其它具有迷你USB接口的充电器充电
- 开关能达到反复按压1万次的寿命
- 全亮和半亮模式 (亮度降低一半, 点亮时间增加一倍), 一键切换
- 持续按压开关可开启爆闪和SOS闪烁功能
- 6个月保用

STANLEY 件号	LED功率 (W)	光通量 (LM)	最大照射距离 (m)	点亮时间 (h)	长度 (mm)	配用电池
STHT73849-8-23	5	190 (全亮) / 95 (半亮)	123	3 (全亮) / 6 (半亮)	175	1节锂电池

超亮LED便携锂电手电筒1W 新产品



- 采用美国Cree的超亮白光LED灯珠
- 亮度稳定不衰减, 使用寿命长
- 小巧便携, 有笔形夹, 可插入口袋
- 全亮/低亮, 一键切换
- 高级航空铝合金材料的外壳, 强度高, 抗冲击
- 表面阳极氧化处理, 精致美观
- 采用Micro-USB充电接口, 通用方便
- 配用电池: 锂离子电池750mAh
- 6个月保用

件号	LED功率 (W)	光通量 (LM/流明)	最大照射距离 (m)	点亮时间 (h)
95-195-23	1	100(全亮) / 25(低亮)	100	2.5(全亮) / 12(低亮)

LED超亮铝合金手电筒3W



- 采用美国Cree的超亮白光LED颗粒为光源, 亮度高, 显色性好, 寿命长达5万小时以上
- 高级航空铝合金材料的外壳, 强度高, 抗冲击, 最多能承受100kg的压力
- 表面经阳极氧化处理, 色泽均匀, 精致美观
- 高级PC材料精制而成的镜片, 具有高透光性, 抗破裂及良好的耐热性
- 开关能达到反复按压1万次的寿命
- 6个月保用

件号	LED功率	光通量 (LM/流明)	最大照射距离 (m)	点亮时间 (h)	配用电池 (不含)
95-153-1-23	3W	120	268	43	3节D/1号电池

LED锂电防水远射手电筒10W 新产品



- 采用美国Cree的超亮白光LED灯珠, 最大亮度1000流明
- 亮度稳定不衰减, 使用寿命长
- IP68, 可水下1米以内使用
- 三档亮度可调
- 最大射程可达536米
- 高级航空铝合金材料的外壳, 强度高, 抗冲击
- 采用Micro-USB充电接口, 通用方便
- 配用电池: 锂离子电池2600mAh (x2)
- 6个月保用

STANLEY 件号	LED功率 (W)	光通量 (LM)	最大照射距离 (m)	点亮时间 (h)	长度 (mm)	配用电池
95-160-23	10	1000/	536	15	233	2节 2600mAh

LED超亮锂电铝合金手电筒3W 新产品



- 表面经阳极氧化处理, 色泽均匀, 配有黄色胶圈, 精致美观
- 2250mAh可充电高效锂聚合物电池, 正常充电仅需5-6小时
- 常用的Micro USB充电接口, 除可用原配的电源适配器充电以外, 还可以使用其它具有Micro USB接口的充电器充电
- 全亮和半亮模式 (亮度降低一半, 点亮时间增加一倍), 一键切换
- 持续按压开关可开启爆闪和SOS闪烁功能
- 6个月保用

STANLEY 件号	LED功率 (W)	光通量 (LM/流明)	最大照射距离 (m)	点亮时间 (h)	配用电池 (含)
STMT95154-8-23	3W	300 (全亮) / 150 (半亮)	160	2.5 (全亮) / 5 (半亮)	1节2250mAh 锂电

LED超亮铝合金手电筒1W



- 高级航空铝合金材料的外壳, 强度高, 抗冲击, 最多能承受100kg的压力
- 表面经阳极氧化处理, 色泽均匀, 精致美观
- 高级PC材料精制而成的镜片, 具有高透光性, 抗破裂及良好的耐热性
- 开关能达到反复按压1万次的寿命
- 6个月保用

件号	LED功率	光通量 (LM/流明)	最大照射距离 (m)	点亮时间 (h)	配用电池 (不含)
95-151-2-23	1W	120	120	7	2节AA/5号电池
95-151-1-23	1W	70	125	4	2节AA/5号电池

LED超亮高效铝合金手电筒1W



- 高级航空铝合金材料的外壳, 强度高, 抗冲击, 最多能承受100kg的压力
- 表面经阳极氧化处理, 色泽均匀, 精致美观
- 高效电路, 1节AA/5号电池可持续点亮4小时
- 高级PC材料精制而成的镜片, 具有高透光性, 抗破裂及良好的耐热性
- 开关能达到反复按压1万次的寿命
- 小巧, 可夹在口袋中
- 6个月保用

件号	LED功率	光通量 (LM/流明)	最大照射距离 (m)	点亮时间 (h)	配用电池 (不含)
95-193-23	1W	50	134	4	1节AA/5号电池

双LED转头锂电手电筒5W 新产品



- 采用美国Cree的超亮白光LED灯珠
- 亮度稳定不衰减, 使用寿命长
- 头部可转动90度
- 全亮/低亮, 一键切换
- 紫光LED, 可检测漏油
- 底部有磁铁, 可吸附在铁质工件上
- 有笔形夹, 可插入口袋
- 高级航空铝合金材料的外壳, 强度高, 抗冲击
- 表面阳极氧化处理, 精致美观
- 采用Micro-USB充电接口, 通用方便
- 配用电池: 锂离子电池2600mAh
- 6个月保用

件号	白光LED功率 (W)	光通量 (LM/流明)	最大照射距离 (m)	点亮时间 (h)	紫光LED功率 (W)
95-158-23	5	300(全亮) / 110(低亮)	90	3(全亮) / 13(低亮)	3

LED超亮充电铝合金手电筒3W



- 采用美国Cree的超亮白光LED颗粒为光源, 亮度高, 显色性好, 寿命长达5万小时以上
- 高级航空铝合金材料的外壳, 强度高, 抗冲击, 最多能承受100kg的压力
- 表面经阳极氧化处理, 色泽均匀, 精致美观
- 高级PC材料精制而成的镜片, 具有高透光性, 抗破裂及良好的耐热性
- 开关能达到反复按压1万次的寿命
- 使用高性能可充电电池, 充放电性能好, 使用寿命长
- 全亮半亮模式, 一键切换
- 6个月保用

件号	LED功率	光通量 (LM/流明)	最大照射距离 (m)	点亮时间 (h)	配用电池 (含)
95-154-1-23	3W	120 (全亮) / 60 (半亮)	178	1.7 (全亮) / 4.5 (半亮)	1节充电电池

LED超亮可调焦铝合金手电筒3W



- 表面经阳极氧化处理, 色泽均匀, 精致美观
- 头部可前后调节, 配合光学透镜调焦, 照射光斑大小可调, 且显色均匀 (仅95-152-1-23产品有此功能)
- 高级PC材料精制而成的镜片, 具有高透光性, 抗破裂及良好的耐热性
- 开关能达到反复按压1万次的寿命
- 全亮半亮模式, 一键切换 (仅95-152-1-23产品有此功能)
- 6个月保用

件号	LED功率	光通量 (LM/流明)	最大照射距离 (m)	点亮时间 (h)	配用电池 (不含)
95-152-2-23	3W	200 (全亮) / 100 (半亮)	130	4 (全亮) / 8 (半亮)	3节AAA/7号电池
95-152-1-23	3W	100 (全亮) / 40 (半亮)	125	4 (全亮) / 9 (半亮)	3节AAA/7号电池

LED 铝合金笔形手电筒



- 高级航空铝合金材料的外壳, 强度高, 抗冲击, 最多能承受100kg的压力
- 表面经阳极氧化处理, 色泽均匀, 精致美观
- 高级PC材料精制而成的镜片, 具有高透光性, 抗破裂及良好的耐热性
- 开关能达到反复按压1万次的寿命
- 笔形设计, 携带方便
- 小巧, 可夹在口袋中
- 6个月保用

件号	LED功率	光通量 (LM/流明)	最大照射距离 (m)	点亮时间 (h)	配用电池 (不含)
95-194-23	0.1W	20	20	9	2节AAA/7号电池

高强度铝合金LED手电筒 (5号电池x2)

6个月保用



- 采用高品质白光LED颗粒为光源, 亮度高、显色性好, 寿命长达5万小时以上。
- 高级航空铝合金材料的外壳, 强度高, 抗冲击, 能承受1米高处跌落的冲击而无损坏。
- 表面经阳极氧化处理, 色泽均匀, 精致美观。
- 优化的光学结构设计, 照射光斑亮度一致, 显色均匀。
- 高级PC材料精制而成的镜片, 具有高透光性、抗破裂及良好的耐热性。
- 开关能达到反复按压1万次的寿命。
- 防水等级IPX4, 通过多方向雨淋测试。
- 6个月保用

件号	LED功率 (W)	光通量(LM/流明)	点亮时间(h)	配用电池(不含)	
96-262-23	0.25W	8	20	2节AA/5号电池	6

小型369™三角架手电筒 ↓

6个月保用



- 新型LED节能手电筒, 超强白色亮光。
- 铝合金三角架设计, 既可以站立, 又可以收起三角架, 便于携带。
- 头部在0-90° 范围内可调, 方便使用。
- LED100,000小时寿命。
- 使用4个AG3/LR41纽扣电池。
- 低电量显示灯。
- 6个月保用

件号	光通量	
95-113-23	7LM	10

经典黑

LED锂电防爆手电筒5W

新产品



- 防爆认证
- 采用美国Cree的超亮白光LED灯珠, 最大亮度250流明
- 亮度稳定不衰减, 使用寿命长
- IP66, 可在雨中使用
- 二档亮度可调
- 最大射程可达258米
- 抗冲击塑料外壳, 可经受9米跌落
- 专用充电器
- 不可拆卸电池: 锂离子电池2200mAh
- 6个月保用

STANLEY 件号	LED功率 (W)	光通量 (LM)	最大照射距离 (m)	点亮时间 (h)	长度 (mm)	
70-770-23	5	250/80	258	8/16	190	5

LED锂电防爆头灯3W

新产品



- 防爆认证
- 采用美国Cree的超亮白光LED灯珠, 最大亮度170流明
- 亮度稳定不衰减, 使用寿命长
- IP65, 可在雨中使用
- 二档亮度可调
- 最大射程可达65米
- 抗冲击塑料外壳, 可经受2米跌落
- 专用充电器
- 不可拆卸电池: 锂聚合物电池1600mAh
- 6个月保用

STANLEY 件号	LED功率 (W)	光通量 (LM)	最大照射距离 (m)	点亮时间 (h)	长度 (mm)	
70-771-23	3	170/48	65	8/16	190	5

LED迷你铝合金手电筒

6个月保用



- 筒体采用航空铝合金材料制造, 坚固轻便
- 表面经阳极氧化处理, 精致美观
- 产品小巧, 仅重20g (不含电池)
- 尾部旋转开关, 并附有钥匙扣
- 6个月保用

件号	LED功率 (W)	光通量 (LM)	点亮时间 (h)	最大照射距离 (m)	长度 (mm)	配用电池	
95-358-23C	0.2	10	10	12	70	1节7号电池	6

FatMax LED头灯

6个月保用



- 采用美国Cree的超亮白光LED颗粒为光源, 亮度高、显色性好, 寿命长达5万小时以上。
- 头灯聚光照射, 上下角度可调。
- 头带长度可调, 佩戴舒适。
- 配用AAA/7号电池3节。
- 6个月保用

件号	LED功率 (W)	光通量 (LM/流明)	最大照射距离 (m)	点亮时间 (h)	
FMHT70767A-23	1	220/65	100	4/12	2
FMHT70767-23C	1	80	90	9.75	4

数字万用表

12个月保用



- 自动量程, 全量程过载保护
- CAT III 600V安全等级
- 超大高分辨率显示屏
- 真有效值测量, 适合各种波形
- 变频器VFD测量功能
- 符合UL 61010-1, EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61326-1标准
- 12个月保用

件号	MM-101-23C	
最大显示数值	1999	
自动量程	✓	
真有效值测量	✓	
变频器VFD	✓	
数据保持	✓	
屏幕背光	✓	
相对测量	✓	
低电压显示	≤2.5V	
自动关机	15分钟后	
电池	2节5号AA电池	
尺寸 (mm)	175x80x48.5	
重量 (g)	350 (含电池)	
功能	量程	精度
直流电压 (V)	200mV/2V/20V/200V/600V	± (0.5%+2)
交流电压 (V)	2V/20V/200V/600V	± (1%+3)
直流电流 (A)	200 μA/2000 μA/20mA/200mA/2A/10A	± (1%+2)
交流电流 (A)	200 μA/2000 μA/20mA/200mA/2A/10A	± (1.2%+2)
电阻 (Ω)	200 Ω/2k Ω/20k Ω/200k Ω/2M Ω/20M Ω	± (1%+2)
频率 (Hz)	45-400	—
二极管测试	蜂鸣 (开路电压约2.1V)	1mV
NCV	蜂鸣 (>100VAC)	—
通断	蜂鸣 (≤10Ω)	0.1 Ω
电池测试	1.5V / 9V	± 5%

掌上型数字万用表

12个月保用



- 手动量程, 全量程过载保护
- CAT II 600V安全等级
- 液晶显示屏
- 二极管、三极管测试
- 符合EN 61010-1, EN 61326-1标准
- 12个月保用

件号	MM-201-23C	
最大显示数值	1999	
手动量程	✓	
数据保持	✓	
低电压显示	✓	
电池	1节9V 6F22电池	
尺寸 (mm)	72x137x35	
重量 (g)	200 (含电池)	
功能	量程	精度
直流电压(V)	200mV/2000mV/20V/200V/500V	± (0.5%+2)
交流电压(V)	200V/500V	± (1.2%+3)
直流电流(A)	2000 μA/20mA/200mA/10A	± (1%+2)
电阻(Ω)	200 Ω/2000 Ω/20k Ω/200k Ω/200k Ω/20M Ω	± (0.8%+5)
方波输出	幅度3V, 50Hz方波信号	—
二极管测试	显示正向压降近似值	—
三极管测试	hFE近似参考值	—

中型369™三角架手电筒 ↓

6个月保用



- 新型LED节能手电筒, 超强白色亮光。
- 铝合金三角架设计, 既可以站立, 又可以收起三角架, 便于携带。
- 头部在0-90° 范围内可调, 方便使用。
- LED100,000小时寿命。
- 使用9节AA电池(3节AA电池放入任一铝管脚, 电筒都可亮)。
- 低电量显示灯。
- 3种亮度开关转换 (高档, 中档, 低档)。
- 6个月保用

件号	光通量	
95-112-23	28LM	2

超亮LED多用锂电头灯1W

新产品

6个月保用



- 采用美国Cree的超亮白光LED灯珠
- 亮度稳定不衰减, 使用寿命长
- 全亮/低亮模式
- 头带长度可调, 佩戴舒适
- 头灯可从头灯架上取下, 手持使用
- 小巧便携, 可插入口袋
- 底部有磁铁, 可吸附在铁质工件上
- 高级航空铝合金材料的外壳, 强度高, 抗冲击
- 表面阳极氧化处理, 精致美观
- 采用Micro-USB充电接口, 通用方便
- 配用电池: 锂离子电池750mAh
- 6个月保用

件号	LED功率 (W)	光通量 (LM/流明)	最大照射距离 (m)	点亮时间 (h)	
70-768-23	1	130 (全亮) /30 (低亮)	75	3 (全亮) /13 (低亮)	6

镊子							
类别	子类	等级	材质	长度 (mm)	头部	特点	页码
通用镊子	尖头镊子	★	不锈钢 301	125	尖头		191
	特尖头镊子	★	不锈钢 301	135	特尖头		191
	特尖头短镊子	★	不锈钢 301	115	特尖头		191
	宽头镊子	★	不锈钢 301	120	宽头		191
	微尖头镊子	★	不锈钢 301	115	微尖头		191
	弯头短镊子	★	不锈钢 301	118	弯头		191
防滑长镊子	尖头防滑长镊子	★	不锈钢 301	175	尖头	长镊子	192
	宽头防滑长镊子	★	不锈钢 301	175	宽头	长镊子	192
	弯头防滑长镊子	★	不锈钢 301	170	弯头	长镊子	192
反弹镊子	尖头反弹镊子	★	不锈钢 301	145	尖头		192
	宽头反弹镊子	★	不锈钢 301	145	宽头		192
	弯头反弹镊子	★	不锈钢 301	140	弯头		192
防静电镊子	尖头防静电镊子	★	不锈钢 301 + 防静电塑料	130	尖头	防静电	192
	宽头防静电镊子	★	不锈钢 301 + 防静电塑料	130	宽头	防静电	192
	弯头防静电镊子	★	不锈钢 301 + 防静电塑料	130	弯头	防静电	192

普通镊子

- 采用高等级不锈钢301材料制造, 耐酸、头部防磁。
- 硬度高, 且韧性好, 弹性佳。
- 表面经精抛光喷砂亚光处理, 无反射光线。
- 尖端制作精细, 可选择不同的规格以满足不同场合所需。
- 应用广泛。

宽头镊子



- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	12
94-514-23	120	12

尖头镊子



- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	12
94-511-23	125	12

微尖头镊子



- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	12
94-515-23	115	12

特尖头镊子



- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	12
94-512-23	135	12

弯头短镊子



- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	12
94-516-23	118	12

特尖头短镊子



- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	12
94-513-23	115	12

防滑长镊子

- 采用高等级不锈钢301材料制造, 耐酸、头部防磁。
- 硬度高, 且韧性好, 弹性佳。
- 头部内侧夹持处和握手处均有防滑纹设计, 便于夹持工件。
- 表面经精抛光喷砂亚光处理, 无反射光线。
- 尖端制作精细, 可选择不同的规格以满足不同场合所需。
- 应用广泛。

尖头防滑长镊子



- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	12
94-518-23	175	12

宽头防滑长镊子



- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	12
94-519-23	175	12

弯头防滑长镊子



- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	12
94-520-23	170	12

反弹镊子

- 采用高等级不锈钢301材料制造, 耐酸、头部防磁。
- 硬度高, 且韧性好, 弹性佳。
- 头部内侧夹持处和握手处均有防滑纹设计, 便于夹持工件。
- 表面经精抛光喷砂亚光处理, 无反射光线。
- 尖端制作精细, 可选择不同的规格以满足不同场合所需。
- 应用广泛。

尖头反弹镊子



- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	12
94-524-23	145	12

宽头反弹镊子



- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	12
94-525-23	145	12

弯头反弹镊子



- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	12
94-526-23	140	12

防静电镊子

- 采用高等级不锈钢301材料制造, 耐酸、头部防磁。
- 硬度高, 且韧性好, 弹性佳。
- 头部采用塑料防静电材料, 适用于防静电作业。
- 表面经精抛光喷砂亚光处理, 无反射光线。
- 尖端制作精细, 可选择不同的规格以满足不同场合所需。
- 应用广泛。

尖头防静电镊子



- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	12
94-521-23	130	12

宽头防静电镊子



- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	12
94-522-23	130	12

弯头防静电镊子



• 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	
94-523-23	130	12

注意事项

- 镊子头部尖锐, 请小心使用。
- 使用完毕请放置在儿童触及不到的地方。
- 请合理选择不同规格的镊子以适应不同的工作。
- 防静电镊子的头部是防静电塑料制成, 受力容易折断, 请小心使用。

防静电工具

类别	子类	等级	材质	规格	特点	页码
防静电手腕带	无尘防静电手腕带 2M	★★	附有导电条的橡胶	2M	使用中不产生粉尘, 可用于无尘室	193
	防静电手腕带 2M	★	弹性尼龙丝和导电白纱	2M		193
防静电酒精瓶	—	★	防静电塑料+钢	200ml	可在防静电工况下使用	193
防静电刷	小型U形防静电刷	★	防静电塑料	92mm	U形手把, 50个刷毛孔	193
	小型直柄防静电刷	★	防静电塑料	178mm	直柄手把, 20个刷毛孔	194
	小型防静电排刷	★	防静电塑料	165mm	直柄排刷, 3个刷毛孔	194
	中型防静电排刷	★	防静电塑料	170mm	直柄排刷, 5个刷毛孔	194
	小型防静电笔形刷	★	防静电塑料	145mm	笔形手把, 1个刷毛孔	194

无尘防静电手腕带2M



- 可靠接地时, 可迅速消除佩戴手腕带的人员身上的静电。
- 采用附有导电条的弹性TPR制成的手腕带, 使用中杜绝粉尘的产生, 可在有无尘需要的洁净室内使用。
- 手腕带有5档松紧程度, 可满足各种人员的需要。
- 接地线采用优质铜芯线, 可拉长至2M长度使用。
- 可使用鳄鱼夹或香蕉插头连接到接地线或接地端上。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	长度(M)	手腕带电阻(Ω)	接地线电阻(MΩ)	
66-001-23	2	≤10 ⁹	1	2

防静电手腕带2M



- 可靠接地时, 可迅速消除佩戴手腕带的人员身上的静电。
- 采用弹性尼龙丝和导电白纱编制而成, 提供与人体皮肤的电接触。
- 手腕带可调松紧, 满足各种人员的需要。
- 接地线采用优质铜芯线, 可拉长至2M长度使用。
- 可使用鳄鱼夹或香蕉插头连接到接地线或接地端上。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	长度(M)	手腕带电阻(Ω)	接地线电阻(MΩ)	
66-002-23	2	≤10 ⁹	1	2

防静电酒精瓶



- 独特结构的不锈钢泵可抗强力腐蚀性溶剂的侵蚀。
- 高密度聚乙烯材料制作的瓶身, 可盛放各种清洁剂, 去油剂, 松香清洁剂, 乙醇, 甲醇, 丙酮等。
- 防静电设计可在需静电防护的环境中放心使用。
- 精密设计的泵头阀门可以保证内装的溶剂不被挥发。
- 泵头附有一个带铰链的不锈钢盖, 可防止在不用时杂质进入瓶内。
- 轻按一次泵头即可获得适当的用量, 防止过量的溶剂外溢及污物渗入瓶内。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格	
94-517-23	200ml	10

小型U形防静电刷



- 采用防静电材料制成的手柄和刷毛, 使用中不产生静电, 避免因静电对电子仪器和设备产生的损害。
- U形手把, 握持舒适, 使用方便。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	长度(mm)	刷毛孔数(个)	电阻(Ω)	
66-011-23	92	50	≤10 ⁹	2

小型直柄防静电刷



- 采用防静电材料制成的手柄和刷毛, 使用中不产生静电, 避免因静电对电子仪器和设备产生的损害。
- 直柄手把, 握持舒适, 使用方便。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	长度(mm)	刷毛孔数(个)	电阻(Ω)	
66-012-23	178	20	≤10 ⁹	10

小型防静电排刷



- 采用防静电材料制成的手柄和刷毛, 使用中不产生静电, 避免因静电对电子仪器和设备产生的损害。
- 直柄手把, 握持舒适, 使用方便。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	长度(mm)	刷毛孔数(个)	电阻(Ω)	
66-013-23	165	3	≤10 ⁹	10

中型防静电排刷



- 采用防静电材料制成的手柄和刷毛, 使用中不产生静电, 避免因静电对电子仪器和设备产生的损害。
- 直柄手把, 握持舒适, 使用方便。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	长度(mm)	刷毛孔数(个)	电阻(Ω)	
66-014-23	170	6	≤10 ⁹	10

小型防静电笔形刷




- 采用防静电材料制成的手柄和刷毛, 使用中不产生静电, 避免因静电对电子仪器和设备产生的损害。
- 笔形手把, 握持舒适, 使用方便。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	长度(mm)	刷毛孔数(个)	电阻(Ω)	
66-015-23	145	1	≤10 ⁹	10

微型防静电螺丝批

类别	子类	材质	等级	刀杆长度(mm)	头部形状				手柄材料	特点	页码
					一字	十字	花形	6角			
微型防静电螺丝批组套	6件套一字、十字微型防静电螺丝批组套	S-2	★★	45	●	●			防静电材料	防静电, 塑盒装	194
微型防静电螺丝批	一字微型防静电螺丝批	S-2	★★	45/80	●				防静电材料	防静电	194
	十字微型防静电螺丝批	S-2	★★	45/80		●			防静电材料	防静电	195
	花形微型防静电螺丝批	S-2	★★	45			●		防静电材料	防静电	195
	6角微型防静电螺丝批	S-2	★★	45				●	防静电材料	防静电	195

6件套一字、十字防静电微型螺丝批组套



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为防静电材料制造, 适合防静电工作环境。
- 双功能塑料盒包装, 取用方便。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	刀杆长度(mm)	总长度(mm)	
66-492-23	45	135	2

- 4件一字微型防静电螺丝批: 1.6, 2.0, 2.5, 3.0mm
- 2件十字微型防静电螺丝批: PH0, PH1

一字微型防静电螺丝批(x45mm)



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为防静电材料制造, 适合防静电工作环境。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	刀杆长度(mm)	杆径(mm)	总长度(mm)	
66-401-23	1.0	45	2	135	12
66-402-23	1.6	45	2	135	12
66-403-23	1.8	45	2	135	12

一字微型防静电螺丝批(x80mm)



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为防静电材料制造, 适合防静电工作环境。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	刀杆长度(mm)	杆径(mm)	总长度(mm)	
66-414-23	2.0	80	2	170	12
66-415-23	2.5	80	2.5	170	12
66-416-23	3.0	80	3	170	12

十字微型防静电螺丝批(x45mm)



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀镍铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为防静电材料制造, 适合防静电工作环境。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	刀杆长度(mm)	杆径(mm)	总长度(mm)	
66-421-23	PH000	45	2	135	12
66-422-23	PH00	45	2.5	135	12
66-423-23	PH0	45	3	135	12

花形微型防静电螺丝批(x45mm)



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀镍铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为防静电材料制造, 适合防静电工作环境。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	刀杆长度(mm)	杆径(mm)	总长度(mm)	
66-441-23	T4	45	2	135	12
66-442-23	T5	45	2.5	135	12
66-443-23	T6	45	2.5	135	12
66-445-23	T8	45	2.5	135	12
66-447-23	T10	45	3	135	12

十字微型防静电螺丝批(x80mm)



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀镍铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为防静电材料制造, 适合防静电工作环境。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	刀杆长度(mm)	杆径(mm)	总长度(mm)	
66-429-23	PH1	80	3	170	12


六角微型防静电螺丝批(x45mm)



- 采用耐冲击合金钢S-2制造, 硬度达到HRC54以上。
- 批杆整体镀镍铬, 头部加镀黑铬。
- 手柄为防静电材料制造, 适合防静电工作环境。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围。

件号	规格(mm)	刀杆长度(mm)	杆径(mm)	总长度(mm)	
66-451-23	H0.9	45	3	135	12
66-452-23	H1.3	45	3	135	12
66-453-23	H1.5	45	3	135	12
66-454-23	H2.0	45	3	135	12
66-455-23	H2.5	45	4	135	12
66-456-23	H3.0	45	4	135	12

84-866-22 电讯接头压接钳



• 高精度

高精度端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。

• 规格全

独特钳头压紧设计, 方便各种端子使用。



产品详情请见 178 页

Tools Sets 综合性工具组套
Combo Sets 多用组套
Mechanics 机工类工具
Holding 夹持类工具
Fastening 紧固类工具
Cutting 切割类工具
Measuring 测量类工具
Striking 敲击类工具
Finishing 表面修整类工具
Tools bag&Storage 工具包、箱、车
Electrical 电子电工工具
Others 其他工具
Automotive 汽修工具
Power Tools 电动工具
Index 索引



Tools Sets
综合工具组套

Combo Sets
多用组套

Mechanics
机工类工具

Holding
夹持类工具

Fastening
紧固类工具

Cutting
切割类工具

Measuring
测量类工具

Sinking
敲压类工具

Finishing
表面修整类工具

Tools bag&Storage
工具包、箱、车

Electrical
电子/电工具

Others
其他工具

Automotive
汽保工具

Power Tools
电动工具

Index
索引

黄油枪	197	钩针	201
液压拉马	199	检测镜	201
手动拉马	200	风枪	201
捡拾器	200	锁	202

黄油枪								
类别	等级	驱动方式	规格	工作耐压 (psi)	最大耐压 (psi)	配用筒装黄油重量 (oz)	特点	页码
快速出油型黄油枪	★★★	手动	600cc	4000	6000	14oz	(2 倍的出油量), +50% 储油量	197
重型手动黄油枪	★★	手动	400cc	8000	12000	14oz	重型结构, 工作耐压高	197
手动黄油枪	★★	手动	400cc	5500	10000	14oz	常用产品	197
手动黄油枪 (小型)	★☆☆	手动	120cc	3600	4500	3oz	结构小巧, 储油量小	197
气动黄油枪	★★	气动	400cc	6000	10000	14oz	气动驱动	198
黄油枪油嘴	★★	—	—	—	12000	—	通用型 4 爪油嘴	198
黄油枪尖油嘴	★★	—	—	—	12000	—	尖嘴油嘴	198
黄油枪软管	★★	—	12" / 18"	—	—	—	软管可弯曲	198
类别	等级	黄油类型	规格	筒装黄油重量 (oz)	适用温度	包装方式	特点	页码
筒装黄油	★★	2 号锂基	400cc / 120cc	14oz / 3oz	-20°C - 120°C	2 支装 / 3 支装	可直接放入黄油枪中使用	198

专业级快速出油型黄油枪



双轴设计

- 600CC 更大容量, 较传统 400CC 产品增加 50% 的容量, (减少 1/3 添加黄油的次数)。
- 双轴设计, (增加 200%) 加快出油量, 提高工作效率。
- 最大耐压 6000PSI。
- 泄气嘴和注油嘴设计, 使用更方便快捷。
- 特有自锁装置, 确保工作中油不回流。
- 塑胶手柄设计, 握持舒适。
- 黄色烤漆筒身, 美观耐用。
- 可装黄油: 14OZ 筒装黄油、密封油罐、600CC 散装黄油。
- 适用于: 汽车、卡车、轮船、割草机、压路机及拖拉机等机械设备。
- 6 个月保用

件号	规格	容量	工作耐压	最大耐压	▶
94-211-23	600CC	21OZ	4000PSI	6000PSI	1

专业级塑柄重型手动黄油枪



- 高强度耐压锌合金铸头设计, 黑色电著枪筒耐磨损。
- 泄气嘴和注油嘴设计, 使用更方便快捷。
- 重工业热处理弹簧, 保证启动阀持久耐用。
- 特有自锁装置, 确保工作中油不回流。
- 塑胶手柄设计, 握持舒适。
- 可装黄油: 14OZ 筒装黄油、密封油罐、400CC 散装黄油。
- 适用于: 汽车、卡车、轮船、割草机压路机及拖拉机等机械设备。
- 配黄油枪软管 12"。
- 6 个月保用

件号	规格	容量	工作耐压	最大耐压	▶
94-165-23	400CC	14OZ	8000PSI	12000PSI	6

专业级塑柄手动黄油枪



- 高强度耐压锌合金铸头设计, 黑色电著枪筒耐磨损。
- 泄气嘴和注油嘴设计, 使用更方便快捷。
- 重工业热处理弹簧, 保证启动阀持久耐用。
- 特有自锁装置, 确保工作中油不回流。
- 塑胶手柄设计, 握持舒适。
- 可装黄油: 14OZ 筒装黄油、密封油罐、400CC 散装黄油。
- 适用于: 汽车、卡车、轮船、割草机压路机及拖拉机等机械设备。
- 配黄油枪软管 12"。
- 6 个月保用

件号	规格	容量	工作耐压	最大耐压	▶
94-164-1-23	400CC	14OZ	5500PSI	10000PSI	6

专业级手动黄油枪(小型)



- 高强度耐压锌合金铸头, 黑色电著枪筒耐磨损。
- 重工业热处理弹簧, 保证启动阀持久耐用。
- 特有自锁装置, 确保工作中油不回流。
- 可装黄油: 3OZ 筒装黄油、120CC 散装黄油。
- 适用于: 汽车、卡车、轮船、割草机压路机及拖拉机等机械设备。
- 6 个月保用

件号	规格	容量	工作耐压	最大耐压	▶
90-178-23	120CC	3OZ	3600PSI	4500PSI	6

气动黄油枪



- 从气压泵中产生的 60 到 150PSI 的高气压工作强度, 一旦触发黄油扳机, 能够产生 2400 到 6000PSI 的强度 (40:1 的高压比率)。
- 独特锐角设计, 保证力量集中在手柄和黄油筒重心上, 操作方便。
- 黑色电著枪筒, 耐磨损, 使用寿命长。
- 三种填油方式: 14OZ 筒装黄油、密封油罐、400CC 散装黄油。
- 建议工作气压: 90PSI (磅/平方英寸)。
- 6 个月保用

件号	规格	容量	工作耐压	最大耐压	▶
95-050-23	400CC	14OZ	6000PSI	10000PSI	6

黄油枪油嘴



- 通用型 4 爪黄油枪油嘴。
- 特殊设计结构, 确保工作中油不回流。
- 工作强度可达 12000PSI (磅/平方英寸)。
- 铁镀锌, 美观大方。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围

件号	尺寸(mm)	▶
94-166-23	37.7x14.3	20

黄油枪尖油嘴



- 尖嘴设计, 适合狭小空间。
- 特殊设计结构, 确保工作中油不回流。
- 工作强度可达 12000PSI (磅/平方英寸)。
- 铁镀锌。
- 六边形接口, 适用于任何黄油枪。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围

件号	尖嘴最小外径 (mm)	尖嘴最小内径 (mm)	尖嘴外径 (mm)	总长度 (mm)	▶
94-213-23	2.2	1.0	10.5	26	20

黄油枪软管



- 重型弹簧支持更方便插入工作区域, 而不会影响注油压力。
- 螺旋弹簧, 有效防滑, 且提供更大手抓力, 避免意外打弯而损伤软管。
- 重型高质量黄油枪软管。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围

件号	尺寸(英寸)	尺寸(mm)	▶
94-167-23	12	300	20
94-168-23	18	450	20

筒装黄油



- 采用上等 2 号锂基黄油筒装而成, 使加注黄油简便。
- 锂基黄油适用温度范围: -20°C - 120°C。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围

件号	规格	容量	适用型号	包装数量	▶
94-169-23	120CC	3OZ	90-178	3 支装/套	10
94-170-23	400CC	14OZ	94-164	2 支装/套	10
			94-165		



黄油枪使用须知:

1. 请选用洁净的黄油, 不要含有杂质, 尤其是颗粒状的杂质。
2. 加入黄油时, 请务必将黄油枪筒内的空气排空。
3. 空气排空时, 可以先不旋紧桶身和枪嘴, 待空气排出后再旋紧。
4. 不要用力敲打或从高处落下, 以免黄油枪受损。
5. 黄油枪长期不使用后再次使用时, 需要清除筒内和枪嘴的剩余黄油。



液压拉马									
类别	等级	子类	拉力 (T)	爪钩类型	拉拔进深 (mm)	拉拔外径 (mm)	行程 (mm)	特点	页码
一体式液压拉马	★★	一体式	10 / 15	普通 2 / 3 爪	240	30-280 / 50-280	82-240 / 82-180	普通 2 / 3 爪	199
一体式液压拉马	★★	一体式	20 / 30	重型 2 / 3 爪	270 / 405	50-360 / 100-540	82-180 / 110-260	重型 2 / 3 爪, 使用更可靠	199
分体式液压拉马	★★	分体式	30	重型 2 / 3 爪	405	50-540 / 610	110-260	拉马和油泵分离	199
分体式液压拉马-双爪	★★	分体式	50	重型 2 / 3 爪	465 / 635	580-1000	125-425	长 / 短双爪, 拉马和油泵分离	199

类别	等级	规格	可用油量 (cc)	低压段额定压力 (Bar)	高压段额定压力 (Bar)	油管长度 (mm)	接头类型	特点	页码
手动液压油泵	★★	800cc / 1300cc	700 / 1300	14	700	1500	3/8" NPT 快速接头	配合分体式液压拉马使用	200

一体式液压拉马



- 液压缸采用整块钢材一体加工成形, 强度高, 安全可靠。
- 液压缸内独有内部泄压安全阀, 防止液压缸过载。
- 采用德国高强度琴钢丝拉簧设计, 使用寿命长, 回缩快。
- 可2爪或3爪使用, 适合不同工作需要。
- 爪钩采用高强度合金钢制成, 表面三层镀铬处理, 强度高, 不易锈蚀。
- 爪钩上有快速定位调整螺母, 调整方便, 省时省力。
- 手柄可360° 方向转动, 并可拆卸, 可以在狭小空间内使用。
- 附防脱落安全网, 可以避免工件意外掉落。
- 6个月保用

件号	拉力 (T)	拉拔进深 (mm)	拉拔外径 (mm)	行程 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	重量 (kg)
HP-10T	10	240	30-280 / 380	82-240	20	9	30	9.4
HP-15T	15	240	50-280 / 380	82-180	20	9	30	9.8

一体式液压拉马



- 液压缸采用整块钢材一体加工成形, 强度高, 安全可靠。
- 液压缸内独有内部泄压安全阀, 防止液压缸过载。
- 采用德国高强度琴钢丝拉簧设计, 使用寿命长, 回缩快。
- 可2爪或3爪使用, 适合不同工作需要。
- 仿眼镜蛇形爪钩, 采用高强度合金钢制成, 可承受较大拉拔力。
- 爪钩上有快速定位调整螺母, 调整方便, 省时省力。
- 手柄可360° 方向转动, 并可拆卸, 可以在狭小空间内使用。
- 附防脱落安全网, 可以避免工件意外掉落。
- 6个月保用

件号	拉力 (T)	拉拔进深 (mm)	拉拔外径 (mm)	行程 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	重量 (kg)
HP-20T-CJ	20	275	50-360 / 430	82-180	18	8	29	14
HP-30T-CJ	30	405	100-540 / 610	110-260	30	14	40	35.5

分体式液压拉马



- 拉马可采用快速接头连接手动液压油泵拉拔工件。
- 拉马液压缸采用整块钢材一体加工成形, 强度高, 安全可靠。
- 液压缸内独有内部泄压安全阀, 防止液压缸过载。
- 采用德国高强度琴钢丝拉簧设计, 使用寿命长, 回缩快。
- 可2爪或3爪使用, 适合不同工作需要。
- 仿眼镜蛇形爪钩, 采用高强度合金钢制成, 可承受较大拉拔力。
- 爪钩上有快速定位调整螺母, 调整方便, 省时省力。
- 附防脱落安全网, 可以避免工件意外掉落。
- 随附一件手动双速液压油泵800cc。
- 6个月保用

件号	拉力 (T)	拉拔进深 (mm)	拉拔外径 (mm)	行程 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	重量 (kg)
SHP-30T-CJ	30	405	50-540 / 610	110-260	30	14	40	36.2

分体式液压拉马-双爪



- 拉马可采用快速接头连接手动液压油泵拉拔工件。
- 拉马液压缸采用整块钢材一体加工成形, 强度高, 安全可靠。
- 液压缸内独有内部泄压安全阀, 防止液压缸过载。
- 采用德国高强度琴钢丝拉簧设计, 使用寿命长, 回缩快。
- 长/短双爪各1套, 可2爪或3爪使用, 适合不同工作需要。
- 仿眼镜蛇形爪钩, 采用高强度合金钢制成, 可承受较大拉拔力。
- 爪钩上有快速定位调整螺母, 调整方便, 省时省力。
- 附防脱落安全网, 可以避免工件意外掉落。
- 随附一件手动双速液压油泵1300cc。
- 6个月保用

件号	拉力 (T)	拉拔进深 (mm)	拉拔外径 (mm)	行程 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	重量 (kg)
SHP-50T-LSCJ	50	465 / 635	580-1000	125-425	40	29	48	138.5

◎需要预定

手动双速液压油泵



- 可选择高压或低压段双速出油, 提高工作效率。
- 采用铝合金制成的油缸, 轻巧耐用。
- 随附1.5米长3/8" NPT美制螺纹快速接头和油管。
- 6个月保用


件号	可用油量 (cc)	低压段额定工作压力 (Bar)	高压段额定工作压力 (Bar)	油管长度 (mm)	接头类型	尺寸 (长x宽x高)	总重量 (kg)
MHP-800	800	14	700	1500	3/8" NPT	62x18x20	5.6
MHP-1300	1300	14	700	1500	3/8" NPT	77x25x31	5.8

◎需要预定

手动拉马

类别	等级	规格 (")	张开尺寸 (mm)	进深 (mm)	拉力 (T)	特点	页码
两爪	★★	3/4/6/8/10/12	75/100/150/200/250/300	60/70/120/175/190/215	1.5/3.5/6/10/12/15	两爪	200
三爪	★★	3/4/6/8/10/12	75/100/150/200/250/300	60/70/120/175/190/215	1.5/3.5/6/10/12/15	三爪	200
三爪 / 两爪	★★	4/6	50-100/60-150	65/105	3.5/5	三爪 + 两爪	200


两爪拉马



- 高级铬钒钢材料, 拉马爪经过特殊热处理, 经久耐用。
- 人性化设计, 使用舒适。
- 适用于拆除工业行业的轴承、齿轮等。

件号	规格	张开尺寸 (mm)	进深 (mm)	拉力 (吨)	形状
70749-S	3"	75	60	1.5	A
70750-S	4"	100	70	3.5	A
70751-S	6"	150	120	6	A
70866-S	8"	200	175	10	A
70867-S	10"	250	190	12	B
70868-S	12"	300	215	15	B


三爪拉马



- 高级铬钒钢材料, 拉马爪经过特殊热处理, 经久耐用。
- 人性化设计, 使用舒适。
- 适用于拆除工业行业的轴承、齿轮等。

件号	规格	张开尺寸 (mm)	进深 (mm)	拉力 (吨)	形状
70746-S	3"	75	60	1.5	A
70747-S	4"	100	70	3.5	A
70748-S	6"	150	125	5	A
70875-S	8"	200	175	15	B
70876-S	10"	250	190	18	B
70877-S	12"	300	215	22	B

三爪/两爪拉马多用套装



- 该拉马可以双向旋转。
- 伸展尺寸更大, 作业空间更大。
- 用于拆卸滚珠轴承和齿轮等。
- 顶杆经过特殊的热处理, 经久耐用。
- 拉爪造型设计合理, 使用得心应手。
- 高级铬钒钢材料。

件号	规格	张开尺寸 (mm)	进深 (mm)	拉力 (吨)
82-100-23C	4"	50-100	65	3.5
82-102-23C	6"	60-150	105	5

便携式磁性捡拾器



- 7节可伸缩天线, 最长可达630mm。
- 头部强磁铁, 可吸起重达0.5kg的铁制品。
- 便携式笔形设计, 可夹在口袋中。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围

件号	可伸缩长度 (mm)	最大可吸起铁制品重量 (kg)	
78-022-23C	125-630	0.5	24

可弯式磁性捡拾器



- 可弯曲金属软管, 柔韧性好。
- 头部有磁铁, 可吸取重达1.5kg的铁制品。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围

STANLEY 件号	件号	长度 (mm)	最大可吸起铁制品重量 (kg)	
STMT78020-8-23	78-020-23	600	1.5	10

4件套钩针



- 不锈钢材质的钩针组合, 有标准钩针、角度钩针、直角钩针和尖头划针等4种不同类型的钩针。
- 手柄为橡塑双材料手柄, 舒适美观。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围

件号	钩针类型	钩针长度 (mm)	总长度 (mm)	
82-115-23	标准钩针、角度钩针、直角钩针、尖头划针	80	150	4

伸缩检测镜



- 4节不锈钢可伸缩拉杆, 最长可达720mm。
- 头部镜子可万向旋转。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围

STANLEY 件号	件号	可伸缩长度 (mm)	镜子直径 (mm)	
STMT78241-8-23	78-241-23	240-720	57	6

气动吹尘枪

新产品



- 高强度聚乙烯材质枪体, 轻便握持。
- 高合成聚酰胺纤维材质扳机, 经久耐用。
- 挂孔设计, 方便使用。
- 用于去除转角处的灰尘及杂物, 适于0-8公斤的气压。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围

件号	长度 (mm)	头部直径	
79-158-23C	250	Φ6	2
79-058-23C	100	Φ6	6
79-058-23 ↓	100	Φ6	6



汽保工具套装 203

EVA 工具托组套 204

专用特殊工具 207

Tools Sets
综合性工具组套

Combo Sets
多用组套

Mechanics
机工类工具

Holding
夹持类工具

Fastening
紧固类工具

Cutting
切割类工具

Measuring
测量类工具

Sinking
敲压类工具

Finishing
表面修整类工具

Tool's bag&Storage
工具包、箱、车

Electrical
电子/电工具

Others
其他工具

Automotive
汽保工具

Power Tools
电动工具

Index
索引

150件汽保工具套装



STANLEY 件号 R99-150-1-22

- 9件6.3MM方六角制长套筒: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
- 11件6.3MM方六角制套筒: 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
- 7件6.3MM方中孔花型旋具头: TP-10, TP-15, TP-20, TP-25, TP-27, TP-30, TP-40
- 7件6.3MM花型旋具头: TX-10, TX-15, TX-20, TX-25, TX-27, TX-30, TX-40
- 2件6.3MM方加长杆: 2", 4"
- 1件6.3MM方方向接头
- 1件6.3MM方起子变换头
- 1件6.3MM方旋具手柄
- 1件6.3MM方胶柄快速脱落棘轮扳手
- 8件10MM方六角形套筒: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 10件10MM方六角制长套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
- 12件10MM方六角制套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 2件10MM方火花塞套筒: 16, 21mm
- 2件10MM方加长杆: 3", 10"
- 1件10MM方胶柄快速脱落棘轮扳手
- 1件10MM方方向接头
- 4件10MM方六角旋具套筒: 3, 4, 5, 6mm
- 2件10MM方十字旋具套筒: #1, #2
- 2件10MM方米字旋具套筒: #1, #2
- 7件10MM方中孔花形旋具头: TP-10, TP-15, TP-20, TP-25, TP-27, TP-30, TP-40
- 1件10MM方三用接头: 10mm × 6.3mm
- 1件10MM方三用接头: 10mm × 12.5mm
- 4件12.5MM方六角制风动套筒: 17, 19, 21, 23mm
- 11件12.5MM方六角制套筒: 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 9件12.5MM方六角制长套筒: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm
- 1件12.5MM方胶柄快速脱落棘轮扳手
- 2件12.5MM方加长杆: 5", 10"
- 1件12.5MM方方向接头
- 1件12.5MM方三用接头: 12.5mm × 10mm
- 10件精制抛光两用长扳手: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19mm
- 3件精制抛光棘开两用快扳: 12, 13, 14mm
- 9件精制长内六角扳手: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 1件双色柄鲤鱼钳8"
- 1件双色柄尖嘴钳6"
- 1件塑柄十字头螺丝刀: #2 × 38mm
- 1件塑柄一字头螺丝刀: 6 × 38mm
- 1件十字加力通体螺丝刀: #2 × 100mm
- 1件一字加力通体螺丝刀: 6 × 100mm


120件汽保工具套装



STANLEY 件号 R99-111-1-22

- 4件6.3MM系列六角制长套筒: 8, 9, 10, 12mm
- 11件6.3MM系列六角制套筒: 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
- 7件6.3MM系列中孔花型旋具头: TP-10, TP-15, TP-20, TP-25, TP-27, TP-30, TP-40
- 1件6.3MM系列接杆: 2"
- 1件6.3MM系列万向接头
- 1件6.3MM系列起子变换头
- 1件6.3MM系列旋具手柄
- 1件6.3MM系列胶柄快速脱落棘轮扳手
- 8件10MM系列六角形套筒: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 5件10MM系列六角制长套筒: 13, 14, 15, 17, 19mm
- 11件10MM系列六角制套筒: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 2件10MM系列火花塞套筒: 16, 21mm
- 2件10MM系列接杆: 3", 10"
- 1件10MM系列胶柄快速脱落棘轮扳手
- 1件10MM系列万向接头
- 6件10MM系列六角形旋具套筒: TX-20, TX-30, TX-40, TX-45, TX-50, TX-55
- 4件10MM系列六角旋具套筒: 3, 4, 5, 6mm
- 2件10MM系列十字旋具套筒: #1, #2
- 2件10MM系列米字旋具套筒: #1, #2
- 2件10MM系列一字旋具套筒: 5.5, 6.5
- 7件10MM系列中孔花形旋具套筒: TP-10, TP-15, TP-20, TP-25, TP-27, TP-30, TP-40
- 1件10MM系列三用接头: 10mm × 6.3mm
- 1件10MM系列三用接头: 10mm × 12.5mm
- 3件12.5MM系列六角制风动套筒: 17, 19, 21mm
- 11件12.5MM系列六角制套筒: 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 1件12.5MM系列胶柄快速脱落棘轮扳手
- 2件12.5MM系列接杆: 5", 10"
- 1件12.5MM系列万向接头
- 1件12.5MM系列三用接头: 12.5mm × 10mm
- 10件精制抛光薄型两用扳手: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19mm
- 9件精制长内六角扳手: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm


EVA工具托组套-56件1/4"系列套筒



件号 90-029-23

- 11件6.3MM系列公制六角标准套筒 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 10件6.3MM系列公制六角长套筒 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 7件6.3MM系列花型旋具套筒 T-08,T-10,T-15,T-20,T-25,T-30,T-40
- 6件6.3MM系列六角旋具套筒 3,4,5,6,7,8mm
- 3件6.3MM系列十字型旋具套筒 1PT,2PT,3PT
- 3件6.3MM系列米字型旋具套筒 #1,#2,#3
- 1件6.3MM系列一字型旋具套筒 4mm
- 1件6.3MM系列旋柄
- 1件6.3MM系列胶柄快速脱落棘轮扳手
- 2件6.3MM系列接杆 50,100mm
- 1件6.3MM系列滑杆 108mm
- 1件6.3MM系列方向接头
- 1件6.3MM系列可弯式接杆 150mm
- 1件6.3MM系列起子变换头
- 7件中孔花形旋具头 T-10,T-15,T-20,T-25,T-27,T-30,T-40

EVA工具托组套-33件3/8"系列套筒



件号 90-030-23

- 17件10MM系列公制六角标准套筒 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm
- 8件10MM系列公制六角长套筒 10,11,12,13,14,15,17,19mm
- 2件10MM系列公制六角火花塞套筒 16,21mm
- 1件10MM系列胶柄快速脱落棘轮扳手
- 1件10MM系列锁定接杆 76.2mm
- 1件10MM系列接杆 254mm
- 1件10MM系列大小接头 3/8" F × 1/4" M
- 1件10MM系列三用接头 3/8" F × 1/4" M
- 1件10MM系列万向接头

EVA工具托组套-30件1/2"系列套筒



件号 90-031-23

- 17件12.5MM系列公制六角标准套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30mm
- 8件12.5MM系列公制六角长套筒 10,12,13,14,17,19,21,22mm
- 1件12.5MM系列胶柄快速脱落棘轮扳手
- 1件12.5MM系列锁定接杆 152.4mm
- 1件12.5MM系列接杆 254mm
- 1件12.5MM系列万向接头
- 1件12.5MM系列三用接头 1/2" F × 3/8" M


EVA工具托组套-10件双梅花扳手



件号 90-032-23

- 10件公制45°角精抛光双梅花扳手
8 × 10mm, 10 × 12mm, 11 × 13mm, 12 × 14mm, 14 × 17mm, 17 × 19mm, 19 × 21mm, 21 × 23mm, 22 × 24mm, 24 × 27mm

EVA工具托组套-10件螺丝刀



件号 90-033-23

- 4件塑柄十字头螺丝刀 #1 × 75mm, #2 × 38mm, #2 × 100mm, #2 × 150mm
- 4件塑柄一字头螺丝刀 5 × 75mm, 6 × 38mm, 6 × 100mm, 6 × 150mm,
- 2件塑柄花形螺丝刀 T15x75mm, T20x100mm

EVA工具托组套-10件双开口扳手



件号 90-034-23

- 10件公制双开口扳手
6 × 8mm, 7 × 9mm, 10 × 11mm, 12 × 14mm, 13 × 15mm, 16 × 18mm, 17 × 19mm, 21 × 23mm, 24 × 27mm, 30 × 32mm


EVA工具托组套-32件两用扳手及内六角扳手



件号 90-035-23

- 14件公制两用扳手
6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm
- 9件套公制加长球头内六角扳手 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 9件套中孔花型扳手 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

EVA工具托组套-8件锉刀



件号 90-038-23

- 1件中齿平锉8"
- 1件中齿半圆锉8"
- 1件中齿方锉8"
- 1件中齿圆锉8"
- 1件中齿三角锉8"
- 1件金刚石平头扁锉
- 1件金刚石尖头半圆锉
- 1件金刚石尖头圆锉


EVA工具托组套-15件冲击螺丝刀系列



件号 90-042-23

- 木柄圆头锤 8oz
- 1件圆锥冲 2.5mm
- 1件冷凿 13mm
- 1件圆柱冲 8mm
- 1件中心冲 6mm
- 1件尖凿 5mm
- 1件冲击螺丝刀
- 2件8MM系列36mm长十字旋具头 #2, #3
- 2件8MM系列36mm长一字旋具头 8mm, 10mm
- 2件8MM系列80mm长十字旋具头 #2, #5
- 2件8MM系列80mm长一字旋具头 8mm, 10mm

EVA工具托组套-6件测量类



件号 90-045-23

- 1件机械式游标卡尺 0-150mm
- 1件外径千分尺 0-25mm
- 1件外径千分尺 25-50mm
- 1件橡塑公制卷尺 3m
- 1件32片公英制塞尺 0.03-1.00mm
- 1件轮胎花纹深度尺 0-20mm


EVA工具托组套-12件棘开两用快扳



件号 90-036-23

- 公制精抛光棘开两用快扳
8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm

EVA工具托组套-8件花型螺丝刀



件号 90-039-23

- 塑柄花型螺丝刀
T8x75mm, T10x75mm, T15x75mm, T20x100mm, T25x100mm, T27x100mm, T30x150mm, T40x150mm


EVA工具托组套-4件钳类



件号 90-043-23

- 1件黑色双塑柄尖嘴钳 6"
- 1件黑色双塑柄钢丝钳 8"
- 1件黑色双塑柄鲤鱼钳 8"
- 1件黑色双塑柄水泵钳 10"


EVA工具托组套-27件1/2"系列十二角套筒



件号 90-046-23

- 17件12.5MM系列公制12角标准套筒 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30mm
- 4件12.5MM系列公制12角长套筒 13, 14, 17, 19mm
- 1件12.5MM系列胶柄快速脱落棘轮扳手
- 1件12.5MM系列接杆 127mm
- 1件12.5MM系列接杆 254mm
- 1件12.5MM系列方向接头
- 1件12.5MM系列三用接头 1/2" F x 3/8" M
- 1件12.5MM系列F型套筒扳杆 275mm

EVA工具托组套-4件大力钳及活动扳手



件号 90-037-23

- 1件弧齿大力钳 7"
- 1件尖嘴带刃大力钳 9"
- 1件直齿大力钳 7"
- 1件高档双色沾塑柄活动扳手 10"

EVA工具托组套-10件敲击系列



件号 90-040-23

- 1件木柄圆头锤 8oz
- 1件木柄钳工锤 300g
- 1件圆锥冲 2.5mm
- 1件冷凿 13mm
- 1件圆柱冲 8mm
- 1件中心冲 6mm
- 1件尖凿 5mm
- 3件套石工凿 10, 12, 16mm


EVA工具托组套-20件风动系列



件号 90-044-23

- 18件12.5MM系列公制6角风动套筒 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32mm
- 1件12.5MM系列风动方向接头
- 1件12.5MM系列风动接杆 127mm


EVA工具托组套-4件卡簧钳



件号 90-069-23

- 德式轴用直口卡簧钳175mm
- 德式轴用曲口卡簧钳175mm
- 德式孔用直口卡簧钳175mm
- 德式孔用曲口卡簧钳175mm


10MM系列公制六角火花塞套筒



- 优质铬钒钢锻造。
- 薄壁设计。

件号	规格(mm)	L(mm)	W1(mm)	W2(mm)	ØQ(mm)	
88-941-1-22	16	64	23	20	21.4	6
88-942-1-22	21	70	23	20	28	6

12.5MM系列公制六角火花塞套筒



- 优质铬钒钢锻造。
- 薄壁设计。

件号	规格(mm)	L(mm)	W1(mm)	W2(mm)	ØQ(mm)	
88-993-1-22	16	64	20	20	21.4	4
88-994-1-22	21	70	21	15	28	4

6件套汽车钣金工具



件号	规格
90-001-22	1件墩型钣金衬铁
	1件弯型钣金衬铁
	1件扁型钣金衬铁
	1件铲型钣金衬铁
	1件重型缩减钣金锤
	1件直面精整钣金锤

帽式滤清器扳手



- 表面特殊工艺处理, 防锈效果更佳
- 配合3/8" 方驱动工具使用
- 适用车型:
 - 14边65mm, 适用于Champ. Hastings. GM/AC. Wix. NAPA. Purolator. Diahatsu. Toyota
 - 15边74mm, 适用于MF. Audi. GM. Rover. Chrysler
 - 14边76mm, 适用于Champion. Champ Lee. Purolator. Mopar. VW. Porsche. Mercedes. BMW
 - 15边80mm, 适用于Hastings. Fram. Purolator. Nissan. Honda. Motorcraft. Mazda. Isuzu. Subaru
 - 15边90mm, 适用于Honda Accord. Mitsubishi. Mopar. Isuzu
 - 15边93mm, 适用于Casite. Champ. Champion. GM. Farm. Hastings. Purolator. Wix. Nissan. VW. Porsche. Renault

件号	规格	
R90-008-22	65MM	6
R90-009-22	74MM	6
R90-010-22	76MM	6
R90-011-22	80MM	6
R90-012-22	90MM	6
R90-013-22	93MM	6

可弯式磁性捡拾器



- 可弯曲金属软管, 柔韧性好。
- 头部有磁铁, 可吸取重达1.5kg的铁制品。
- 本品属易耗品, 不属于终身保用范围

STANLEY 件号	件号	长度 (mm)	最大可吸起铁制品重量 (kg)	
STMT78020-8-23	78-020-23	600	1.5	10

6" 圆形磁力盘



- 不锈钢材质, 将磁盘吸在铁板或汽车机盖上, 能吸附螺丝、螺帽和起子扳手等小件铁制品。
- 新增塑手柄, 使存放空间得到增加, 工作更简便。

件号	尺寸(cm)	
R78-225-1-23	Ø150	6

磁性两用滤清器扳手



- 中心齿轮部位带磁性, 可避免拆装过程中机油滤清器意外跌落。
- 适紧固爪材质: 40CR钢, 表面镀铬。
- 中心齿轮爪材质: 40CR钢, 表面镀铬。
- 滤清器直径适用范围: 54-116mm。

件号	使用范围	
R90-014-1-23	54-116mm	12

木柄刮刀



- 刀片厚度: 1.0mm, 开刃口。
- 木质手柄, 手感舒适。
- 碳钢镜面抛光。

件号	
R90-017-1-23	12

汽车测电笔



- 可用于汽车、摩托车、推土机和压路机等运输机械的维修
- 独特的长寿命发光管, 舒适安全
- 体积轻巧, 便携易用

件号	规格	
90-020-23	6V-12V-24V	10

气门油封钳



- 用于汽车发动机气门油封和气门弹簧的安装
- 长颈设计, 能伸入狭小空间, 使用方便

件号	
90-026-23	12

T-52缸盖螺栓专用旋具套筒



- 专用于拆装大众捷达、桑塔纳等车型的气缸盖螺栓

件号	
78-064-23	6

3件套软管夹



- 最大开口直径: 2cm, 3.5cm, 6.7cm
- 适用于夹紧制动油管、燃油管及散热器水管等
- 特殊夹口设计, 不会损坏软管内侧衬里

件号	
90-048-23	6

制动液测试笔



件号 90-055-23

- 用于检测制动液的品质
- 制动液含水量的百分比检测结果由测试笔上5个LED灯的点亮个数来显示
- 待机12秒后测试笔自动关闭
- 电池:1节7#AAA电池

电瓶充电线 (600Amp)



- 配备直齿型高负载夹钳。
- 线径达到25mm,可承受600AMP高强度电流。
- 线长2.5m。
- 表皮柔软耐用, 抗低温。

件号 R90-058-23 1


7件空调管油管接头拆装组套



用于拆卸汽车各类空调管或燃油管
适用管径:1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

件号 STMT90062-8-23 6

轮胎花纹深度尺



- 用于测量轮胎花纹深度
- 可以作为简易雪铲用于清除挡风玻璃上的积雪等

件号	测量范围(mm)	分度值(mm)	精度(mm)
90-078-23	0-20	1	0.1

十字轮胎扳手




件号 STMT94030-8-23

- 优质铬钒钢精工加工而成。
- 用于拆卸车轮螺母。
- 十字扳手规格: 17, 19, 21, 23mm。

胶柄快速脱落棘轮扳手

1/4" 3/8" Cr-V



- 坚固耐用:
 - 优质铬钒钢精工加工而成。
 - 棘轮头采用48齿结构设计, 适合狭小空间作业。
 - 弹性锁定功能防止套筒脱落, 使用更加安全可靠。
- 人体工程学:
 - 凹陷式换向杆可以防止意外换向, 带防滑套的手柄便于操作。

件号	驱动方 (mm)	L (mm)	ØA (mm)	B (mm)	C (mm)
78-066-23	6.3	144	24.5	22.3	11.5
78-067-23	10	200	32.5	28.5	14
78-068-23	12.5	251	42	36.5	18



电钻类 216

金属加工类 220

混凝土类 226

锂电类 229

木工及其他类 234

附件类 236

Tools Sets
综合性工具组套

Combo Sets
全能组套

Mechanics
机工类工具

Holding
夹持类工具

Fastening
紧固类工具

Cutting
切割类工具

Measuring
测量类工具

Sinking
敲击类工具

Finishing
表面修整类工具

Tools bag&Storage
工具包、箱、车

Electrical
电子/电工具

Others
其他工具

Automotive
汽车工具

Power Tools
电动工具

Index
索引

电动工具

STANLEY 史丹利

美国百年工具品牌

产品分类

- 钻孔紧固类
- 金属加工类
- 混凝土类
- 充电类
- 木工及其他类

典型用户及应用

- 建筑施工
- 工业装修
- 设备安装
- 金属加工

STANLEY

2年
整机
保修期



史丹利电动工具系列

STANLEY 史丹利



授权
服务中心

超长质保期

STANLEY 史丹利

史丹利电动工具

建筑方案解决能手



1 切割钢筋, 打磨铝合金焊缝
小角磨机
STGS7100/8100



2 门窗安装拧螺丝, 打孔
10mm 电钻
STDR5510



3 金属板钻孔
13mm 冲击钻
STDH7213



4 地板安装打孔, 植筋
5KG L型电锤
STHR272K



5 墙面开槽, 切割瓷砖
云石机
STSP125



6 门窗锚栓拧紧
充电冲击起子
STCI1080B2



7 吊顶安装
2KG 3模电锤
SHR263K



8 切割复合材料管
往复锯
STPT0900



9 切割钢筋, 槽钢材料
型材切割机
STSC2135



10 木材表面处理
电刨
STPP750

2年

STANLEY

2年

整机
保修期

StanleyBlack&Decker 保证产品质量

我们给**2017.01.01**起购买史丹利百得电动产品的客户提供超长质保期。为保障您的权益, 保修时请提供有效购买凭证和填写完整的保修卡。详细保修条款请咨询史丹利百得公司或由史丹利百得公司授权的维修中心。史丹利百得公司将在适当的时候, 保留随时修改质保条款的权利而不事先通知。售后服务热线: 400-690-2821。更多售后信息请登陆: 史丹利中文网站www.stanleytools.cn“售后服务”栏查询或电动工具零件查询网站 www.2helpu.com。

5星级维修站

上海 地址: 上海市黄浦区广西北路425号/上海市闸北区天目中路280号
电话: 021-63522902、021-63067399
广州 地址: 广州市越秀区大德路139号
电话: 020-81850700
北京 地址: 北京市海淀区学院南路30号
电话: 010-62262388

StanleyBlack&Decker

史丹利百得

电钻类

STANLEY 史丹利



电钻类

SDR3006 6.5mm 300W 手电钻



- 配备0-4500转高性能马达，保证工作快速完成
- 耐久性高
- 紧凑机身设计便于狭小空间工作



技术参数	
额定电压	300W
夹头尺寸	6.5mm
空载转速	0-4,500 rpm
无极变速	有
电源线	2m
木材	15mm
金属	6.5mm
重量	0.95kg

STDR4010 10mm 400W 调速手电钻



- 金属夹头，持久耐用
- 调速开关，可以快速的设置与应用相匹配的扭矩和转速
- 人体工程学设计适合单手操作




技术参数	
额定功率	400W
夹头尺寸	10mm (带匙)
空载转速	0-2700rpm
开关	双手指变速开关
正反转功能	可以
最大钻孔能力	
金属	10mm
木材	20mm
电源线	2m

STDR5510 10mm 550W 手电钻



- 金属夹头，持久耐用
- 调速开关，可以快速的设置与应用相匹配的扭矩和转速
- 人体工程学设计适合单手操作




技术参数	
额定功率	550W
夹头尺寸	1.5-10mm (带匙)
空载转速	0-2800rpm
开关	双手指变速开关
正反转功能	可以
最大钻孔能力	
金属	10mm
木材	25mm
电源线	2.3mm

SDH600 13mm 550W 冲击钻



- 高速冲击频率保障有效动力输出
- 人体工程学紧凑机身设计，易于操控
- 调速旋钮设计，精准设定扭矩和转速
- 锁定开关，便于单手操作，安全易用




技术参数	
额定功率	550W
夹头尺寸	1.5-13mm
空载转速	0-2900rpm
冲击频率	0-4930bpm
正反转功能	有
调速功能	有
金属	13mm
混凝土	13mm
木材	25mm
重量	1.75Kg

SDH700 13mm 650W 冲击钻



- 配备强劲马达，轻松应对各种工作
- 高速冲击频率保障有效动力输出
- 人体工程学紧凑机身设计，易于操控
- 调速旋钮设计，精准设定扭矩和转速



技术参数	
额定功率	650W
夹头尺寸	1.5-13mm
空载转速	0-2900rpm
冲击频率	0-49300bpm
正反转功能	有
调速功能	有
金属	13mm
混凝土	13mm
木材	30mm
重量	1.87Kg

STDH7213 13mm 720W 冲击钻



- 720瓦强劲马达，繁重工作，轻松搞定
- 高效作业能力，源自出色转速及冲击速率
- 金属齿轮箱，经久耐用
- 调速旋钮设计，转速尽在掌控，满足各种需求




技术参数	
额定功率	720W
夹头尺寸	1.5-13mm
空载转速	0-3,000 rpm
冲击频率	54000bpm
最大钻孔能力	
木材	32mm
金属	13mm
混凝土	16mm
调速盘	有匙
夹头类型	双手指变速开关
开关	有
正反转功能	可以
模式	钻孔和冲击钻孔
重量	2.4 kg

SDH600KV 550W 冲击钻组合套装



- 3件木工钻头：4/5/6mm
- 2件石工钻头：6/8mm
- 3件金属钻头：4/5/6/8mm
- 1件美工刀
- 1件羊角锤
- 1件钢丝钳
- 1件一字螺丝刀




技术参数	
额定功率	550W
夹头尺寸	1.5-13mm
空载转速	0-2900rpm
冲击频率	0-49300bpm
调速功能	有
金属	13mm
混凝土	13mm
木材	25mm
正反转	可以

SDH700KV 650W 冲击钻组合套装



- 3件木工钻头：4/5/6/8mm
- 2件石工钻头：6/8/10mm
- 3件金属钻头：4/5/6/8mm
- 1件美工刀
- 1件羊角锤
- 1件钢丝钳
- 1件一字螺丝刀
- 1件十字螺丝刀
- 1件卷尺
- 1件活络扳手




技术参数	
额定功率	650W
夹头尺寸	1.5-13mm
空载转速	0-2900rpm
冲击频率	0-49300bpm
调速功能	有
金属	13mm
混凝土	13mm
木材	30mm
正反转	可以

STDH7213V 720W 冲击钻组合套装



- 4件木工钻头：4/5/6/8mm
- 5件石工钻头：4/5/6/8/10mm
- 4件金属钻头：2/3/4/5/6mm
- 4件十字螺丝批：SL3/SL4/SL5/SL6
- 5件一字螺丝批：PH0/PH1/PH3/PH2/PH2
- 7件6.3mm系列六角套筒：4/5/6/8/9/10mm
- 1件25mm套筒驱动
- 1件披头夹
- 1件多用批杆
- 1件美工刀
- 1件羊角锤
- 1件磁性鱼雷水平尺
- 1件钢丝钳
- 1件卷尺


技术参数	
额定功率	720W
夹头尺寸	1.5-13mm
空载转速	0-3000/min
最大钻孔能力	
木材	32mm
金属	13mm
混凝土	16mm
调速功能	有
夹头	带钥匙
正反转	可以



SDR1400 1400W 搅拌钻



- 配备双速和软启动功能，保障有效混合
- 高性能马达，保障强劲扭力
- 适合家装及建筑环境使用
- D型双手柄设计，操控更佳



技术参数	
额定功率	1400W
转速类型	双速
空载转速	0-480rpm, 0-800rpm
调速功能	有
搅拌杆规格	M14 X 2
搅拌头规格	∅ 140mm
混合能力	120L
电源线	2m
软启动功能	有
重量	3.5Kg



金属加工类




STANLEY 史丹利

金属加工类

STGS5100 100mm 580W 小型角磨机 (侧滑开关)



- 580瓦马达动力充沛, 强劲高效, 为重载用户量身打造
- 机身设计依据人体工程学原理, 更易操控, 减少长时间使用带来的疲劳
- 超长耐久, 出类拔萃




技术参数	
额定功率	580W
空载转速	12000rpm
开关	侧滑开关
输出轴	M10
砂轮直径	100mm
电源线	2m
重量	1.6kg

STGT5100 100mm 580W 小型角磨机 (后置开关)



- 580瓦马达动力充沛, 强劲高效, 为重载用户量身打造
- 机身设计依据人体工程学原理, 更易操控, 减少长时间使用带来的疲劳
- 超长耐久, 出类拔萃




技术参数	
额定功率	580W
空载转速	12000rpm
开关	后置开关
输出轴	M10
砂轮直径	100mm
电源线	2m
重量	1.6kg

STGS7100 100mm 710W 小型角磨机 (侧滑开关)



- 710瓦马达动力充沛, 强劲高效, 为重载用户量身打造
- 机身设计依据人体工程学原理, 更易操控, 减少长时间使用带来的疲劳
- 超长耐久, 出类拔萃




技术参数	
额定功率	710W
空载转速	11000rpm
开关	侧滑开关
输出轴	M10
砂轮直径	100mm
电源线	2.5m
净重	1.8kg

STGT7100 100mm 710W 小型角磨机 (后置开关)



- 配备710瓦强劲马达, 保障动力输出
- 紧凑机身设计, 易于操控
- 全新金属外壳设计, 降低噪音, 从而可获得更长的使用寿命



技术参数	
额定功率	710W
空载转速	11000rpm
开关	后置开关
输出轴	M10
砂轮直径	100mm
电源线	2.5m
重量	1.8kg

STGS8100 100mm 850W 小型角磨机 (侧滑开关)



- 850瓦马达动力充沛, 强度高效, 为重载客户量身打造
- 机身设计依据人体工程学原理, 更易操控, 减少长时间使用带来的疲劳
- 超长耐久, 出类拔萃




技术参数	
额定功率	850W
空载转速	11000rpm
开关	侧滑开关
输出轴	M10
砂轮直径	100mm
电源线	2.5m
净重	2.2kg

STGT8100 100mm 850W 小型角磨机 (后置开关)



- 配备850瓦强劲马达, 为重载客户量身打造
- 机身设计依据人体工程学原理, 更易操控, 减少长时间使用带来的疲劳
- 超长耐久, 出类拔萃



技术参数	
额定功率	850W
空载转速	11000rpm
开关	后置开关
输出轴	M10
砂轮直径	100mm
电源线	2.5m
重量	2.2kg

SGS104 100mm 1050W 小型角磨机 (侧滑开关)



- 配备 1050W 强劲马达, 为重载客户量身打造。
- 紧凑机身设计, 易于操控。
- 全新金属头壳设计, 降低噪音, 有效保障机器使用寿命。



技术参数	
额定功率	1050W
空载转速	11,000rpm
开关	侧滑开关
输出轴	M10
砂轮直径	100mm
电源线	2.3m
重量	2.0kg

SGT104 100mm 1050W 小型角磨机 (后置开关)



- 配备 1050W 强劲马达, 为重载客户量身打造。
- 紧凑机身设计, 易于操控。
- 全新金属头壳设计, 降低噪音, 有效保障机器使用寿命。




技术参数	
额定功率	1050W
空载转速	11,000rpm
开关	后置开关
输出轴	M10
砂轮直径	100mm
电源线	2.3m
重量	2.0kg

SGM145 125mm 1400W 中型角磨机



- 1400 瓦强劲耐用马达, 满足重载应用
- 可调节的齿轮箱结构, 保持出色的平衡并实现多角度切割和打磨
- 双手指开关设计, 操作简单舒适




技术参数	
输入功率	1400W
空载转速	9500rpm
最大砂轮直径	125mm
主轴尺寸	M14
重量	3.1kg

SGM146 150mm 1400W 中型角磨机



- 1400 瓦强劲耐用马达, 满足重载应用
- 可调节的齿轮箱结构, 保持出色的平衡并实现多角度切割和打磨
- 双手指开关设计, 操作简单舒适



技术参数	
输入功率	1400W
空载转速	9500rpm
最大砂轮直径	150mm
主轴尺寸	M14
重量	3.1kg

STGL2018 180mm 2000W 大型角磨机



- 2000瓦强劲马达, 为各项高强度实际应用量身打造
- 大尺寸自锁解锁双功能开关设计, 方便使用者实际操作
- 可旋转防护罩, 满足多角度的应用需求



技术参数	
额定功率	2000W
空载转速	8500rpm
开关	扳机
输出轴	M14
砂轮尺寸	180mm
电源线	2 m
重量	5.9kg

STGL2023 230mm 2000W 大型角磨机



- 2000瓦强劲马达, 为各项高强度实际应用量身打造
- 大尺寸自锁解锁双功能开关设计, 方便使用者实际操作
- 可旋转防护罩, 满足多角度的应用需求




技术参数	
额定功率	2000W
空载转速	6500rpm
开关	扳机
输出轴	M14
砂轮尺寸	230mm
电源线	2 m
重量	6kg

STGL2218 180mm 2200W 大型角磨机



- 2200瓦强劲马达，为各项高强度实际应用量身打造
- 大尺寸自锁解锁双功能开关设计，方便使用者实际操作
- 可旋转防护罩，满足多角度的应用需求




技术参数	
额定功率	2200W
空载转速	8500rpm
开关	扳机
输出轴	M14
砂轮直径	180mm
电源线	2m
重量	5.9kg

STGL2223 230mm 2200W 大型角磨机



- 2200瓦强劲马达，为各项高强度实际应用量身打造
- 大尺寸自锁解锁双功能开关设计，方便使用者实际操作
- 可旋转防护罩，满足多角度的应用需求



技术参数	
额定功率	2200W
空载转速	6500rpm
开关	扳机
输出轴	M14
砂轮直径	230mm
电源线	2m
重量	6kg

STGD5006 6mm 500W 电磨



- 高性能马达和开关，持久耐用
- 软胶手柄和紧凑机身设计，提高舒适性
- 外置碳刷盖，维护方便



技术参数	
额定功率	500W
空载转速	27000rpm
开关	后置开关
输出轴	M15
砂轮直径	6mm
电源线	3m
重量	2Kg

STGP1318 1300W 180mm 抛光机



- 1300瓦强劲耐用马达，高效作业
- 调速开关设计，满足多种应用
- 人体工程学手柄设计，提高使用舒适性




技术参数	
输入功率	1300W
空载转速	3600rpm
砂轮直径	180mm
主轴尺寸	M14
重量	3.5kg

SSC22 355mm 2200W 型材切割机



明星产品

- 2200瓦强劲马达，实现顺滑平稳和高效切割
- 顶部手柄设计，方便运输和移动
- 安全护罩为用户提供安全保护




技术参数	
输入功率	2200W
空载转速	3800rpm
砂轮片直径	355mm
重量	15.5kg

STSC2135 355mm 2100W 型材切割机



- 配备2100瓦高性能马达，为机器提供高扭矩和耐久度
- 人体工程学手柄设计，减少使用者工作疲劳
- 全防护砂轮罩系统为使用者提供更大限度的保护



技术参数	
额定功率	2100W
空载转速	3800rpm
砂轮片直径	355mm
电源线	2m
重量	15.5kg



混凝土类



STANLEY 史丹利

混凝土类

STHR202K 620W 2 公斤轻型电锤 (两用)



- 620瓦强劲耐用马达，双模（单钻，锤钻）
- 经久耐用，紧凑机身设计



技术参数	
额定功率	620W
夹头尺寸	20mm
夹头类型	SDS+ (两坑两槽)
空载转速	0-1250rpm
锤击频率	0-3900bpm
锤击能量	1.34J
模式	锤钻和单钻
安全离合器	有
重量	2.6kg

SHR263K 800W 2 公斤 26mm 3 模电锤



明星产品

- 800 瓦强劲耐用马达，实现高转速大冲击高效作业
- 优化的传动机构设计，平稳操作性能和超长的使用寿命
- 轻型紧凑机身设计，出色的平钻和头顶作业性能



技术参数	
输入功率	800W
夹头尺寸	26mm
夹头类型	SDS+ (两坑两槽)
空载转速	0-1,150rpm
锤击频率	0-4,300bpm
最大锤击能量	3.4J
重量	2.6kg

STHR271K 850W 5 公斤单功能电锤



- 850瓦强劲动力，钻孔专用型，为专业用户而造
- 超强耐用，人性设计，品质卓越
- 安全离合器设计，消除钻头卡住时产生的高扭矩反作用力



技术参数	
额定功率	850W
夹头尺寸	26mm
模式	单模
空载转速	700rpm
锤击频率	3400bpm
锤击能量	4.1J
最大钻孔能力	26mm
安全离合器	有
重量	5.1kg

STHR272K 850W 5 公斤双功能电锤



- 850瓦强劲动力，锤凿双模式切换，为专业用户而造
- 超强耐用，人性设计，品质卓越
- 安全离合器设计，消除钻头卡住时产生的高扭矩反作用力



技术参数	
额定功率	850W
夹头尺寸	26mm
模式	2模
空载转速	700rpm
锤击频率	3400bpm
锤击能量	4.1J
最大钻孔能力	26mm
安全离合器	有
重量	5.1kg


锂电类

Tools Sets 综合工具组套
 Combo Sets 全能组套
 Mechanics 木工工具
 Holding 夹持类工具
 Fastening 紧固类工具
 Cutting 切割类工具
 Measuring 测量类工具
 Striking 敲击类工具
 Finishing 表面修整类工具
 Tools bag&Storage 工具包、箱、车
 Electrical 电子电工工具
 Others 其他工具
 Automotive 汽修工具
 Power Tools 电动工具
 Index 索引

STSP125 1320W 大功率云石机



- 1320瓦强劲耐用马达，最大切割深可达41毫米，适用于大理石，花岗岩，瓷砖等多种建材
- 经久耐用，持久表现




技术参数	
额定功率	1320W
最大锯片直径	125mm
空载转速	13000rpm
最大切割深度	41mm
净重	3.1kg
电源线	2.5m

STHM5KH 1010W 5 公斤电镐



- 1010 瓦大功率马达，满足中等及重度凿破需求
- 软包胶手柄和紧凑机身设计，使用舒适



技术参数	
额定功率	1010 W
夹头尺寸	17 mm HEX
锤击能量	8.5 J
锤击频率	2900 bpm
减震手柄	有
手柄类型	包胶
开关类型	摇臂式开关

STHM10K 1600W 10 公斤电镐



- 1600瓦大功率马达满足中等及重度凿破需求
- 持久耐用，品质卓越



技术参数	
额定功率	1600W
夹头类型	5坑
夹头档位	12
锤击频率	900-1890bpm
锤击能量	5-25J
开关类型	摇臂开关
调速档位	6
重量	10.5kg




STANLEY 史丹利

锂电类

SCD12S2K 10.8V 锂电充电式电钻



- 配备0-400/1500空载转速和26Nm,快速更换夹头,适用于钻孔和紧固
- 高性能马达和20档扭力调节,提供精准扭力和耐久性
- 软包胶手柄和紧凑机身设计,易于操控
- 调速开关和LED设计便于在黑暗环境中工作



技术参数	
额定电压	10.8V
夹头尺寸	0.8-10mm
空载转速	0-400/0-1500rpm
最大扭矩	26Nm
扭力调节	20档
金属	10mm
木材	20mm
紧固	8mm
电池容量	1.5Ah

SCD12S2 10.8V 锂电充电式电钻



- 配备0-400/1500空载转速和26Nm,快速更换夹头,适用于钻孔和紧固
- 高性能马达和20档扭力调节,提供精准扭力和耐久性
- 软包胶手柄和紧凑机身设计,易于操控
- 调速开关和LED设计便于在黑暗环境中工作



技术参数	
额定电压	10.8V
夹头尺寸	0.8-10mm
空载转速	0-400/0-1500rpm
最大扭矩	26Nm
扭力调节	20档
金属	10mm
木材	20mm
紧固	8mm
电池容量	1.5Ah

SCH12S2K 10.8V 锂电充电式冲击钻



- 配备0-400/1500空载转速和26Nm,适用于钻孔和紧固
- 高性能马达和20档扭力调节,提供精准扭力和耐久性
- 软包胶手柄和紧凑机身设计,易于操控
- 调速开关和LED设计便于在黑暗环境中工作




技术参数	
额定电压	10.8V
夹头尺寸	0.8-10mm
空载转速	0-400/0-1500rpm
最大扭矩	26Nm
扭力调节	20档
冲击频率	0-6000/0-22500bpm
金属	10mm
木材	20mm
紧固	8mm
电池容量	1.5Ah
重量	1.1 kg

SCI12S2K 10.8V 锂电充电式冲击起子



- 配备6.35mm快速更换夹头,方便易用
- 搭载高性能马达,保证动力输出
- LED灯便于黑暗环境工作
- 无极调速开关和人体工程学机身设计,易于操控



技术参数	
额定电压	10.8V
空载转速	0-2,500rpm
冲击频率	0-3,200bpm
夹头尺寸	6.35mm
最大扭矩	110Nm
电池容量	1.5Ah
重量	1.0Kg

SCS12S2 10.8V 锂电充电式螺丝起子



- 单手快速更换式夹头,方便易用
- 16档精确定扭,适合精细敏感材质的应用
- 软包胶手柄和紧凑机身设计,使用舒适




技术参数	
额定电压	10.8V
电池容量	1.5Ah
夹头尺寸	6.35mm
空载转速	0-700rpm
最大扭矩	12Nm
扭力调节	16+1档
重量	1.0kg

SCR12S2K 10.8V 锂电充电式往复锯



- 低振动,软包胶设计,降低疲劳
- 紧凑机身设计,能够狭小环境中使用
- 20mm 冲程长度满足多种切割应用



技术参数	
额定电压	10.8V
电池容量	1.5Ah
空载转速	0-2700rpm
冲程长度	20mm
无匙快换锯片	是
重量	1.2kg

SCT12 10.8V 锂电充电式手电筒



- 10小时超长连续照明时间,支持完成长时间工作
- 小巧轻便机身,可调角度头壳设计,满足各种应用




技术参数	
额定电压	10.8V
最大续航时间	10小时(1.5Ah 电池)
重量	0.3kg

SBD201D2K 20V 充电式无刷电钻起子



无刷系列

- 无刷马达技术,更长做工时间和使用寿命
- 55牛米扭矩设计,强劲动力输出
- 紧凑机身设计,LED20秒延时照明,便于狭小昏暗环境中使用



技术参数	
额定电压	20V
电池容量	2.0Ah
夹头尺寸	13mm
最大扭矩	55Nm
空载转速	0-430/0-1700rpm
最大能力-木材	35mm
最大能力-金属	13mm
重量	1.5kg

SCD20C2K

18V 锂电充电式电钻



- 两档调速开关, 提供更佳转速和扭矩
- 45牛米强劲扭矩和24档调节, 保证动力输出
- 轻质紧凑结构设计, 方便易用, 操控更佳



技术参数	
额定电压	18V
空载转速	0-350/0-1500rpm
电池容量	1.3Ah
最大扭矩	45Nm
夹头尺寸	13mm
扭力调节	23+1档
重量	1.6kg

SBI201D2K

20V 充电式无刷冲击起子



无刷系列

- 无刷马达技术, 更长做工时间和使用寿命
- 180牛米扭矩, 3100bpm 冲击频率, 确保强劲动力输出
- 紧凑机身设计, LED20 秒延时照明, 便于狭小昏暗环境中使用
- 电量显示器, 软包胶手柄, 方便易用




技术参数	
额定电压	20V
电池容量	2.0Ah
夹头尺寸	6.35mm
最大扭矩	180Nm
空载转速	0-2700rpm
冲击频率	0-3100bpm
重量	1.5kg

STCI1802

18V 锂电充电式冲击起子



- 高端品质, 卓越性能
- 轻松匹配各种应用
- 完美的机身线条, 实现轻松工作



技术参数	
额定电压	18V
电池容量	2.0Ah
夹头尺寸	6.35mm
最大扭矩	164Nm
空载转速	0-2900rpm
冲击频率	0-3100bpm

STDC1802

18V 锂电充电式电钻



- 快速更换式夹头, 使用便捷
- 机身磁铁方便存放批头
- 智能高效快速充电器, 实现更高的工作效率



技术参数	
额定电压	18V
电池容量	2.0Ah
夹头尺寸	13mm
最大扭矩	30Nm
空载转速	0-400/0-1600rpm
木材	25mm
净重	1.6kg

STCT1822


18V 锂电充电式往复锯



- 低震动, 适合单手操作
- 紧凑设计可以进行快速的直线和细节切割



技术参数	
额定电压	18V
空载次数	0-3000spm
冲程长度	25mm
电池容量	2.0Ah
净重	2.0kg



木工及其他类



STANLEY 史丹利

木工及其他类

SJ45 450W 曲线锯



新品

- 稳定行走，适合初级用户
- 无级变速 (500 ~ 3000/分) 调速范围满足多种应用需求。
- 自动吹尘设计。
- 不锈钢底板坚固耐用，0 ~ 45 度斜切设置。

技术参数	
额定功率	450W
可调速度	500 to 3000/min
最大切割厚度	65mm
防护罩	无
冲程高度	19mm
快速换片装置	不是
底板斜面角度	± 45 degree
净重量	1.8KG

SJ60 600W 曲线锯



新品

- 6挡调速 (500 ~ 3000/分) 调速范围满足多种应用需求。
- 自动吹尘设计。
- 不锈钢底板坚固耐用，0 ~ 45 度斜切设置。
- 无匙快速换片设计
- 防尘罩设计，美观安全

技术参数	
额定功率	600W
可调速度	500 to 3000/min
最大切割厚度	75mm
防护罩	有
冲程高度	19mm
快速换片装置	是
底板斜面角度	± 45 degree
净重量	1.9KG

STSC1618 1650W 大功率电圆锯



- 1650W 强劲马达，实现平顺切割，提供卓越产能
- 62mm最大切割深度，45度斜角度切割，轻松匹配各种应用
- 人体工程学设计，完美的重心平衡，实现轻松切割



技术参数	
额定功率	1650W
空载转速	5500rpm
锯片直径	185mm
最大切割深度	62mm
斜切角度	45度
净重	3.8kg

STPP750 750W 电刨



- 750瓦强劲马达
- 精准刨削，同时保持平整效果
- 12mm开槽深度，0.2mm准确度




技术参数	
额定功率	750W
刨刀宽度	82mm
刨削深度	1.6mm
刀轴转速	16,500rpm

STPT0900 900W 高效往复锯



- 不需工具即可轻松更换锯片
- 可调节导板
- 调速开关




技术参数	
额定功率	900W
空载转速	0-3,200spm
冲程长度	29mm
净重	3.2kg

SSS310 310W 1/2 砂纸机



- 配备310瓦强劲马达确保在高材质表面切除率和平稳的运转率
- 人体工学设计使单手和双手操作时的操控性同样出色
- 软包胶手柄设计, 可确保使用者不易疲劳




技术参数	
额定功率	310W
空载转速	6,000-10,000rpm
离心率	1.0mm
轨道直径	2.0mm
砂纸规格	115*280 mm
砂磨盘规格	115*230 mm

STSM1525 1500W 255mm 斜切锯



- 配备80齿硬质合金锯片, 适合于木材等材料精准快速切割
- 9档调节底板, 可确保切割精确
- 全防护罩系统为使用者提供最大限度的安全保护




技术参数	
额定功率	1,500W
空载转速	5,500rpm
锯片直径	255mm
切割能力	140*70 mm
重量	12.5kg

STXH2000 2000W 可调温热风枪



- 球形喷嘴, 避免意外堵塞
- 两档气流调节, 适合多种用途
- 可垂直放置, 实现脱手工作




技术参数	
额定功率	2,000W
温度调节	可调
开关控制	2档
温度	50-450°C / 90-600
风量	300 / 500 lpm
电源线	3m

STPT600 600W 调速吹风机




- 600W强劲马达, 保证动力输出
- 风速调节控制, 满足多种应用
- 吹吸双功能合一, 多样除尘方式



技术参数	
额定功率	600W
空调转速	0-16,000rpm
风量	3.5m³/分钟
电源线	3m
净重	1.7kg

高速钢麻花钻



产品应用:

- 适用于装配在手电钻和台钻上对钢, 铸铁, 铝合金和硬塑料等材料进行加工

产品特点:

- 全磨制加工, 精度高, 产品符合德国 DIN338 标准, 直径公差为 h8
- 优质顶角, 自定心性能更佳, 打孔定位准确
- 采用优质刃槽, 排屑顺畅, 工作效率高



订货编号	直径 D(mm)	全长 L(mm)	工作长度 T(mm)	支/管	支/盒
STA50004B10-A9	1.0	34	12	10	280
STA50005B10-A9	1.1	36	14	10	280
STA50006B10-A9	1.2	36	14	10	280
STA50007B10-A9	1.3	38	16	10	280
STA50008B10-A9	1.4	40	18	10	280
STA50009B10-A9	1.5	40	18	10	280
STA50010B10-A9	1.6	43	20	10	280
STA50011B10-A9	1.7	43	20	10	280
STA50012B10-A9	1.8	46	22	10	280
STA50013B10-A9	1.9	46	22	10	280
STA50014B10-A9	2.0	49	24	10	280
STA50015B10-A9	2.1	49	24	10	280
STA50016B10-A9	2.2	53	27	10	280
STA50017B10-A9	2.3	53	27	10	280
STA50018B10-A9	2.4	57	30	10	280
STA50024B10-A9	2.5	57	30	10	280
STA50025B10-A9	2.6	57	30	10	280
STA50026B10-A9	2.7	61	33	10	280
STA50027B10-A9	2.8	61	33	10	280
STA50028B10-A9	2.9	61	33	10	280
STA50029B10-A9	3.0	61	33	10	280
STA50030B10-A9	3.1	65	36	10	280
STA50034B10-A9	3.2	65	36	10	280
STA50035B10-A9	3.3	65	36	10	280
STA50036B10-A9	3.4	70	39	10	280
STA50039B10-A9	3.5	70	39	10	280
STA50040B10-A9	3.6	70	39	10	180
STA50041B10-A9	3.7	70	39	10	180
STA50042B10-A9	3.8	75	43	10	180
STA50043B10-A9	3.9	75	43	10	180
STA50044B10-A9	4	75	43	10	180
STA50045B10-A9	4.1	75	43	10	180
STA50049B10-A9	4.2	75	43	10	180

订货编号	直径 D(mm)	全长 L(mm)	工作长度 T(mm)	支/管	支/盒
STA50050B10-A9	4.3	80	47	10	180
STA50051B10-A9	4.4	80	47	10	180
STA50059B10-A9	4.5	80	47	10	180
STA50060B10-A9	4.6	80	47	10	180
STA50061B10-A9	4.7	80	47	10	180
STA50064B10-A9	4.8	86	52	10	180
STA50065B10-A9	4.9	86	52	10	180
STA50069B10-A9	5	86	52	10	180
STA50070B10-A9	5.1	86	52	10	180
STA50071B10-A9	5.2	86	52	10	180
STA50072B10-A9	5.3	86	52	10	180
STA50073B10-A9	5.4	93	57	10	180
STA50074B10-A9	5.5	93	57	10	180
STA50075B10-A9	5.6	93	57	10	150
STA50076B10-A9	5.7	93	57	10	150
STA50077B10-A9	5.8	93	57	10	150
STA50078B10-A9	5.9	93	57	10	150
STA50079B10-A9	6	93	57	10	150
STA50080B10-A9	6.1	101	63	10	150
STA50081B10-A9	6.2	101	63	10	150
STA50082B10-A9	6.3	101	63	10	150
STA50084B10-A9	6.4	101	63	10	150
STA50089B10-A9	6.5	101	63	10	150
STA50090B10-A9	6.6	101	63	10	150
STA50091B10-A9	6.7	101	63	10	150
STA50092B10-A9	6.8	109	69	10	150
STA50093B10-A9	6.9	109	69	10	150
STA50094B10-A9	7	109	69	10	150
STA50095B10-A9	7.1	109	69	10	150
STA50096B10-A9	7.2	109	69	10	150
STA50097B10-A9	7.3	109	69	10	150
STA50098B10-A9	7.4	109	69	10	150
STA50099B10-A9	7.5	109	69	10	150

高速钢麻花钻

订货编号	直径 D(mm)	全长 L(mm)	工作长度 T(mm)	支/管	支/盒
STA50100B10-A9	7.6	117	75	10	100
STA50101B10-A9	7.7	117	75	10	100
STA50102B10-A9	7.8	117	75	10	100
STA50103B10-A9	7.9	117	75	10	100
STA50104B05-A9	8	117	75	5	50
STA50105B05-A9	8.1	117	75	5	50
STA50106B05-A9	8.2	117	75	5	50
STA50107B05-A9	8.3	117	75	5	50
STA50108B05-A9	8.4	117	75	5	50
STA50109B05-A9	8.5	117	75	5	50
STA50110B05-A9	8.6	125	81	5	50
STA50111B05-A9	8.7	125	81	5	50
STA50114B05-A9	8.8	125	81	5	50
STA50115B05-A9	8.9	125	81	5	50
STA50119B05-A9	9	125	81	5	50
STA50120B05-A9	9.1	125	81	5	50
STA50121B05-A9	9.2	125	81	5	50
STA50122B05-A9	9.3	125	81	5	50
STA50123B05-A9	9.4	125	81	5	50
STA50124B05-A9	9.5	125	81	5	50
STA50125B05-A9	9.6	133	87	5	50
STA50126B05-A9	9.7	133	87	5	50
STA50129B05-A9	9.8	133	87	5	50
STA50130B05-A9	9.9	133	87	5	50
STA50134B05-A9	10	133	87	5	50
STA50135B05-A9	10.1	133	87	5	50
STA50136B05-A9	10.2	133	87	5	50
STA50137B05-A9	10.3	133	87	5	50

订货编号	直径 D(mm)	全长 L(mm)	工作长度 T(mm)	支/管	支/盒
STA50138B05-A9	10.4	133	87	5	50
STA50139B05-A9	10.5	133	87	5	50
STA50140B05-A9	10.6	133	87	5	50
STA50141B05-A9	10.7	142	94	5	50
STA50142B05-A9	10.8	142	94	5	50
STA50143B05-A9	10.9	142	94	5	50
STA50144B05-A9	11	142	94	5	50
STA50145B05-A9	11.1	142	94	5	50
STA50146B05-A9	11.2	142	94	5	50
STA50147B05-A9	11.3	142	94	5	50
STA50148B05-A9	11.4	142	94	5	50
STA50149B05-A9	11.5	142	94	5	50
STA50150B05-A9	11.6	142	94	5	50
STA50151B05-A9	11.7	142	94	5	50
STA50152B05-A9	11.8	142	94	5	50
STA50153B05-A9	11.9	151	101	5	50
STA50154B05-A9	12	151	101	5	50
STA50155B05-A9	12.1	151	101	5	50
STA50156B05-A9	12.2	151	101	5	50
STA50157B05-A9	12.3	151	101	5	50
STA50158B05-A9	12.4	151	101	5	50
STA50159B05-A9	12.5	151	101	5	50
STA50160B05-A9	12.6	151	101	5	50
STA50161B05-A9	12.7	151	101	5	50
STA50162B05-A9	12.8	151	101	5	50
STA50163B05-A9	12.9	151	101	5	50
STA50164B05-A9	13	151	101	5	50

高速钢麻花钻组套



订货编号	产品描述	麻花钻直径 (mm)	支/套	套/箱
STA50001S-A9	5支装高速钢麻花钻头组套	2,3,4,5,6	5	60
STA50002S-A9	10支装高速钢麻花钻头组套	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	10	30

树脂磨切片



产品应用:

- 树脂打磨片: 焊缝的打磨清理, 去除毛刺, 适合打磨碳钢和不锈钢材料等
- 树脂切割片: 各种管材/型材, 不锈钢和碳钢棒材及各种材质铸件的切割

产品特点:

- 采用优质刚玉磨料, 优质增强网片, 安全性更高
- 产品谨遵欧洲产品标准 EN12413, 品质保证
- 适用于各种电动及气动工具



订货编号	规格 (mm)	片/盒	片/箱
STA4510-A9	树脂打磨片 100×4×16	25	200
STA4500-A9	树脂打磨片 100×6×16	25	200
STA4502A-A9	树脂打磨片 125×6×22.23	25	100
STA4503A-A9	树脂打磨片 150×6×22.23	25	100
STA0414-A9	树脂打磨片 180×6×22.23	25	50
STA8060-A9	树脂切割片105×1.0×16 (不锈钢)	50	800
STA4520FA-A9	树脂切割片100×2.5×16	25	400
STA4522-A9	树脂切割片125×3×22.23	25	200
STA4523-A9	树脂切割片150×3×22.23	25	100
STA0411-A9	树脂切割片180×3×22.23	25	100
STA4509R-A9	树脂切割片300×3×25.4	-	25
STA8011R-A9	树脂切割片350×3×25.4	-	25
STA8012R-A9	树脂切割片400×3×25.4	-	25

四坑圆柄两刃钻头



产品应用:

- 适用于装配在四坑圆柄夹持系统的所有电锤对混凝土和墙砖进行加工

产品特点:

- 优质硬质合金刀头, 高效钻孔, 持久耐用
- 排屑大槽设计, 排屑通畅, 快速钻孔

订货编号	规格(mm)	直径D(mm)	工作长度T(mm)	全长L(mm)	支/盒	支/箱
STA54237-A9	四坑两刃 4 × 50x110	4	50	110	25	200
STA54002-A9	四坑两刃 5 × 50x110	5	50	110	25	200
STA54282-A9	四坑两刃 5 × 100x160	5	100	160	25	200
STA54012-A9	四坑两刃 6 × 50x110	6	50	110	25	200
STA54032-A9	四坑两刃 6 × 100x160	6	100	160	25	200
STA54022-A9	四坑两刃 8 × 50x110	8	50	110	25	200
STA54037-A9	四坑两刃 8 × 100x160	8	100	160	25	200
STA54057-A9	四坑两刃 8 × 150x210	8	150	210	25	100
STA54027-A9	四坑两刃 10 × 50x110	10	50	110	25	200
STA54042-A9	四坑两刃 10 × 100x160	10	100	160	25	200
STA54062-A9	四坑两刃 10 × 150x210	10	150	210	25	100
STA54047-A9	四坑两刃 12 × 100x160	12	100	160	25	200
STA54067-A9	四坑两刃 12 × 150x210	12	150	210	25	100
STA54097-A9	四坑两刃 12 × 200x260	12	200	260	25	100
STA54052-A9	四坑两刃 14 × 100x160	14	100	160	25	100
STA54072-A9	四坑两刃 14 × 150x210	14	150	210	25	100
STA54102-A9	四坑两刃 14 × 310	14	215	310	25	100
STA54077-A9	四坑两刃 16 × 150x210	16	150	210	25	100
STA54107-A9	四坑两刃 16 × 310	16	215	310	0	50
STA54127-A9	四坑两刃 16 × 400x460	16	400	460	0	50
STA54112-A9	四坑两刃 18 × 310	18	215	310	0	50
STA54132-A9	四坑两刃 18 × 400x460	18	400	460	0	50
STA54087-A9	四坑两刃 20 × 210	20	130	210	25	50
STA54117-A9	四坑两刃 20 × 310	20	215	310	0	40
STA54137-A9	四坑两刃 20 × 400x460	20	400	460	0	20
STA54227-A9	四坑两刃 25 × 400x460	25	400	460	0	20

凿子



产品应用:

- 适用于装配在电锤和电镐上对混凝土和砖墙进行加工

产品特点:

- 锋利的刀头, 持续高效切削率
- 高级材质, 持久耐用

订货编号	规格(mm)	全长L(mm)	凿宽W(mm)	支/箱
STA54401-A9	四坑圆柄尖凿 14 × 250	250	-	50
STA54406-A9	四坑圆柄扁凿 14 × 20 × 250	250	20	50
STA54421-A9	五坑圆柄尖凿 18 × 400	400	-	20
STA54431-A9	五坑圆柄扁凿 18 × 400 × 25	400	25	20

冲击石工钻头



产品应用:

- 可装配在各类品牌的手电钻和冲击钻, 应用于混凝土, 石材和砖墙等材料的加工

产品特点:

- 优质合金材质, 高效钻孔, 持久耐用
- 符合 DIN8039 产品标准, 品质保证
- 排屑槽独特设计, 确保粉尘排屑通畅



订货编号	直径D(mm)	工作长度T(mm)	全长L(mm)	支/盒	支/箱
STA53040C-A9	4	40	75	250	1000
STA53050C-A9	5	50	85	250	1000
STA53060C-A9	6	60	100	200	800
STA53080C-A9	8	80	120	100	400
STA53090C-A9	9	80	120	100	400
STA53110C-A9	10	80	120	100	400
STA53112C-A9	12	90	150	50	200
STA53114C-A9	14	90	150	50	200
STA53116C-A9	16	90	150	25	100

冲击石工钻头组套



订货编号	产品描述	麻花钻直径 (mm)	支/套	套/箱
STA53001S-A9	5支装冲击石工钻头套装	4,5,6,8,10	5	60

件号	页码	件号	页码	件号	页码	件号	页码	件号	页码	件号	页码	件号	页码	件号	页码
STHT73731-8-23	185	STMT67266-8-23	84	STMT69213-8-23	105	STMT80234-8-23	50	STMT89623-8-23	26	STMT94091-8-23	104	STST14022-23	157	X628M-S	42
STHT73732-8-23	185	STMT67267-8-23	84	STMT70116-8-23	64	STMT80235-8-23	50	STMT89624-8-23	26	STMT94092-8-23	104	STST14440-8-23	155	X629M-S	42
STHT73733-8-23	185	STMT67268-8-23	84	STMT73477-8-23	44	STMT80236-8-23	50	STMT89625-8-23	26	STMT94093-8-23	104	STST16028-8-23	156	X630M-S	42
STHT73734-8-23	185	STMT67269-8-23	84	STMT73478-8-23	44	STMT80238-8-23	50	STMT89626-8-23	26	STMT94094-8-23	104	STST19028-8-23	156	X632M-S	42
STHT73735-8-23	185	STMT67270-8-23	84	STMT73479-8-23	44	STMT80239-8-23	50	STMT89627-8-23	26	STMT94095-8-23	104	STST19900-8-23	155	X633M-S	42
STHT73736-8-23	185	STMT67271-8-23	84	STMT73480-8-23	44	STMT80240-8-23	50	STMT89628-8-23	26	STMT94097-8-23	104	STST19950-8-23	155	X634M-S	42
STHT73737-8-23	185	STMT67272-8-23	84	STMT73482-8-23	44	STMT80241-8-23	50	STMT89629-8-23	26	STMT94098-8-23	104	STST41001-8-23	156	X635M-S	42
STHT73738-8-23	185	STMT67273-8-23	84	STMT73494-8-23	43	STMT80242-8-23	50	STMT89630-8-23	26	STMT94099-8-23	104	STST511304-8-23	152	X636M-S	42
STHT73739-8-23	185	STMT67274-8-23	84	STMT73497-8-23	43	STMT80243-8-23	50	STMT89631-8-23	26	STMT94100-8-23	104	STST515155-8-23	152	X638M-S	42
STHT73740-8-23	186	STMT67275-8-23	84	STMT73498-8-23	43	STMT80244-8-23	50	STMT89632-8-23	26	STMT94101-8-23	104	STST516114-8-23	154	X641M-S	42
STHT73741-8-23	186	STMT67276-8-23	84	STMT73500-8-23	43	STMT80245-8-23	50	STMT89633-8-23	26	STMT94102-8-23	104	STST73097-8-23	158	X646M-S	42
STHT73742-8-23	186	STMT67277-8-23	84	STMT73501-8-23	44	STMT80944-8-23	50	STMT89634-8-23	26	STMT94103-8-23	104	STST73099-8-23	158	X650M-S	42
STHT73743-8-23	186	STMT67278-8-23	84	STMT73982-8-23	39	STMT80946-8-23	50	STMT89635-8-23	26	STMT94104-8-23	104	STST73100-8-23	158	X652M-S	42
STHT73744-8-23	186	STMT67279-8-23	84	STMT73983-8-23	39	STMT81243-23	5	STMT89636-8-23	26	STMT94105-8-23	104	STST73101-8-23	158	X654M-S	42
STHT73745-8-23	186	STMT67280-8-23	84	STMT73984-8-23	39	STMT88908-8-23	38	STMT89638-8-23	26	STMT94106-8-23	104	STST73833-8-23	162	X655M-S	42
STHT73746-8-23	186	STMT67281-8-23	84	STMT74173-8-23	12	STMT88909-8-23	38	STMT89640-8-23	26	STMT94107-8-23	104	STST73834-8-23	162	X656M-S	42
STHT73747-8-23	186	STMT67282-8-23	84	STMT74173-8C-23	11	STMT89302-8-23	38	STMT89641-8-23	26	STMT94108-8-23	104	STST74301-8-23	157	X660M-S	42
STHT73849-8-23	187	STMT67283-8-23	84	STMT74174-8-23	12	STMT89303-8-23	38	STMT89642-8-23	26	STMT94109-8-23	104	STST74305-8-23	161	X663M-S	42
STHT73850-8-23	187	STMT67284-8-23	84	STMT74174-8C-23	11	STMT89306-8-23	38	STMT89644-8-23	26	STMT94110-8-23	105	STST74306-8-23	161	X665M-S	42
STHT73851-8-23	187	STMT67285-8-23	84	STMT74175-8-23	11	STMT89307-8-23	38	STMT89646-8-23	26	STMT94111-8-23	105	TK904-23C	13	X667M-S	42
STHT74938-23	176	STMT67286-8-23	84	STMT74175-8-23	12	STMT89308-8-23	38	STMT89650-8-23	26	STMT94112-8-23	105	TK905-23C	51		
STHT77138-23	126	STMT67287-8-23	84	STMT74179-8-23	12	STMT89397-8-23	41	STMT89654-8-23	26	STMT94113-8-23	105	TK906-23C	13		
STHT77343-23	126	STMT67295-8-23	85	STMT74181-8-23	12	STMT89399-8-23	41	STMT89655-8-23	26	STMT94114-8-23	105	TK907-23C	49		
STHT77425	126	STMT67296-8-23	85	STMT74393-8-23	3	STMT89400-8-23	41	STMT89658-8-23	26	STMT94115-8-23	105	TK909-23C	13		
STHT80699-23	15	STMT67297-8-23	85	STMT74394-8-23	3	STMT89401-8-23	41	STMT89660-8-23	26	STMT94116-8-23	105	TK910-23	143		
STHT84021-8-23	70	STMT67298-8-23	85	STMT75885-8-23	169	STMT89402-8-23	41	STMT91316-8-23	40	STMT94117-8-23	105	TK911-23	71		
STHT84024-8-23	70	STMT67299-8-23	85	STMT75886-8-23	169	STMT89405-8-23	41	STMT92619-8-23	105	STMT94118-8-23	105	TK912-23	67		
STHT84026-8-23	70	STMT67551-8-23	85	STMT78020-8-23	201	STMT89408-8-23	41	STMT93091-8-23	38	STMT94119-8-23	105	TK913-23	83		
STHT84027-8-23	69	STMT67552-8-23	85	STMT78056-8-23	65	STMT89410-8-23	41	STMT93302-8-23	55	STMT94120-8-23	105	TK920-23C	44		
STHT84028-8-23	69	STMT67553-8-23	85	STMT78092-8-23	50	STMT89411-8-23	41	STMT93303-8-23	55	STMT94121-8-23	105	TK921-23C	45		
STHT84029-8-23	68	STMT67554-8-23	85	STMT78097-8-23	50	STMT89412-8-23	41	STMT93304-8-23	55	STMT94122-8-23	105	TK922-23C	45		
STHT84031-8-23	68	STMT67555-8-23	85	STMT78098-8-23	50	STMT89414-8-23	41	STMT93305-8-23	55	STMT94123-8-23	105	TK923-23C	46		
STHT84032-8-23	68	STMT67556-8-23	85	STMT78099-8-23	50	STMT89418-8-23	41	STMT93306-8-23	55	STMT94124-8-23	105	TK924-23C	46		
STHT84034-8-23	70	STMT67557-8-23	85	STMT78241-8-23	201	STMT89421-8-23	41	STMT93307-8-23	55	STMT94125-8-23	105	TS101-23C	45		
STHT84035-8-23	68	STMT67558-8-23	85	STMT78401-8-23	65	STMT89437-8-23	41	STMT93308-8-23	55	STMT94126-8-23	105	TS102-23C	46		
STHT84055-8-23	70	STMT67559-8-23	85	STMT80215-8-23	50	STMT89439-8-23	41	STMT93309-8-23	55	STMT94128-8-23	105	TS103-23C	47		
STHT84071-8-23	70	STMT67560-8-23	85	STMT80216-8-23	50	STMT89440-8-23	41	STMT93311-8-23	55	STMT94129-8-23	105	TS103-23C	47		
STHT84072-8-23	70	STMT67561-8-23	85	STMT80217-8-23	50	STMT89441-8-23	41	STMT94079-8-23	104	STMT94158-8-23	103	TS121-23C	49		
STHT84073-8-23	71	STMT67562-8-23	85	STMT80218-8-23	50	STMT89443-8-23	41	STMT94080-8-23	104	STMT94160-8-23	104	X617M-S	42		
STHT84074-8-23	71	STMT67563-8-23	85	STMT80219-8-23	50	STMT89444-8-23	41	STMT94081-8-23	104	STMT94162-8-23	104	X618M-S	42		
STHT84075-8-23	175	STMT67564-8-23	85	STMT80220-8-23	50	STMT89445-8-23	41	STMT94082-8-23	104	STMT94551-8-23	104	X619M-S	42		
STHT84167-8-23	71	STMT67565-8-23	85	STMT80222-8-23	50	STMT89446-8-23	41	STMT94083-8-23	104	STMT94553-8-23	105	X620M-S	42		
STHT84623-8-23	68	STMT67566-8-23	85	STMT80223-8-23	50	STMT89448-8-23	41	STMT94084-8-23	104	STMT94554-8-23	105	X621M-S	42		
STMT62016-8-23	184	STMT67567-8-23	85	STMT80224-8-23	50	STMT89449-8-23	41	STMT94085-8-23	104	STMT94555-8-23	105	X622M-S	42		
STMT62017-8-23	184	STMT67568-8-23	85	STMT80225-8-23	50	STMT89450-8-23	41	STMT94086-8-23	104	STMT94556-8-23	105	X623M-S	42		
STMT66574-8-23	85	STMT67569-8-23	85	STMT80226-8-23	50	STMT89451-8-23	41	STMT94087-8-23	104	STMT95154-8-23	187	X624M-S	42		
STMT67263-8-23	84	STMT67570-8-23	85	STMT80229-8-23	50	STMT89619-8-23	26	STMT94088-8-23	104	STMT97134-8-23	65	X625M-S	42		
STMT67264-8-23	84	STMT67571-8-23	85	STMT80231-8-23	50	STMT89621-8-23	26	STMT94089-8-23	104	STMT99300-8-23	64	X626M-S	42		
STMT67265-8-23	84	STMT67573-8-23	85	STMT80233-8-23	50	STMT89622-8-23	26	STMT94090-8-23	104	STST14021-23	157	X627M-S	42		

汽保工具 Automotive

件号	页码	件号	页码	件号	页码	件号	页码	件号	页码
78-064-23	208	90-026-23	208	90-038-23	205	90-069-23	206	R90-017-1-23	208
78-066-23	209	90-029-23	204	90-039-23	205	90-078-23	209	R90-058-23	209
78-067-23	209	90-030-23	204	90-040-23	205	R78-225-1-23	207	R99-111-1-22	203
78-068-23	209	90-031-23	204	90-042-23	206	R90-008-22	207	R99-150-1-22	203
88-941-1-22	207	90-032-23	204	90-043-23	206	R90-009-22	207	STMT78020-8-23	207
88-942-1-22	207	90-033-23	204	90-044-23	206	R90-010-22	207	STMT90062-8-23	209
88-993-1-22	207	90-034-23	204	90-045-23	206	R90-011-22	207	STMT94030-8-23	209
88-994-1-22	207	90-035-23	205	90-046-23	206	R90-012-22	207		
90-001-22	207	90-036-23	205	90-048-23	208	R90-013-22	207		
90-020-23	208	90-037-23	205	90-055-23	209	R90-014-1-23	208		

电动工具 Power Tools

件号	页码	件号	页码	件号	页码	件号	页码	件号	页码	件号	页码	件号	页码
SBD201D2K	230	STA50006B10-A9	236	STA50070B10-A9	236	STA50119B05-A9	237	STA50163B05-A9	237	STA54421-A9	239		
SB1201D2K	231	STA50007B10-A9	236	STA50071B10-A9	236	STA50120B05-A9	237	STA50164B05-A9	237	STA8011R-A9	238		
SCD12S2	229	STA50008B10-A9	236	STA50072B10-A9	236	STA50121B05-A9	237	STA53040C-A9	240	STA8012R-A9	238		
SCD12S2K	229	STA50009B10-A9	236	STA50073B10-A9	236	STA50122B05-A9	237	STA53050C-A9	240	STA8060-A9	238		
SCD20C2K	231	STA50010B10-A9	236	STA50074B10-A9	236	STA50123B05-A9	237	STA53060C-A9	240	STCI1802	231		
SCH12S2K	229	STA50011B10-A9	236	STA50075B10-A9	236	STA50124B05-A9	237	STA53080C-A9	240	STCT1822	232		
SCI12S2K	229	STA50012B10-A9	236	STA50076B10-A9	236	STA50125B05-A9	237	STA53090C-A9	240	STDC1802	231		
SCR12S2K	230	STA50013B10-A9	236	STA50077B10-A9	236	STA50126B05-A9	237	STA53110C-A9	240	STDH7213	217		
SCS12S2	230	STA50014B10-A9	236	STA50078B10-A9	236	STA50129B05-A9	237	STA53112C-A9	240	STDH7213V	218		
SCT12	230	STA50015B10-A9	236	STA50079B10-A9	236	STA50130B05-A9	237	STA53114C-A9	240	STDR4010	216		
SDH600	216	STA50016B10-A9	236	STA50080B10-A9	236								

