



SN74HC/HCT07 (LX) 6路缓冲器 (开漏)

产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2021-12-A1	2021-12	新制



1、概述

SN74HC/HCT07包含六个缓冲器。SN74HC/HCT07的输出是开漏，可以连接到其他开漏输出，以实现低电平有效的线或运算或高电平有效的线与功能。开漏输出需要上拉电阻才能正确执行。

其主要特点如下：

- 输入电平：

SN74HC07: CMOS 电平

SN74HCT07: TTL 电平

- 工作环境温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 封装形式: DIP14/SOP14/TSSOP14



深圳市灵星芯微电子科技有限公司

Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

版次: B1

编号: SN74HC/HCT07-LX-A007

订购信息:

管装:

产品料号	封装形式	打印标识	管装数	盒装管	盒装数	备注说明
SN74HC07N (LX)	DIP14	SN74HC07N	25 PCS/管	40 管/盒	1000 PCS/盒	塑封体尺寸: 19.0mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm
SN74HCT07N (LX)	DIP14	SN74HCT07N	25 PCS/管	40 管/盒	1000 PCS/盒	塑封体尺寸: 19.0mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm

编带:

产品料号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	备注说明
SN74HC07DR (LX)	SOP14	SN74HC07	4000PCS/盘	8000PCS/盒	塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
SN74HCT07DR (LX)	SOP14	SN74HCT07	4000PCS/盘	8000PCS/盒	塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
SN74HC07PWR (LX)	TSSOP14	SN74HC07	5000PCS/盘	10000PCS/盒	塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm
SN74HCT07PWR (LX)	TSSOP14	SN74HCT07	5000PCS/盘	10000PCS/盒	塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm

注: 如实物与订购信息不一致, 请以实物为准。



2、功能框图及引脚说明

2.1、功能框图




图 1 逻辑符号





图2 逻辑框图

2.2、引脚排列图





2.3、引脚说明

引脚	符 号	功 能
1	1A	数据输入
2	1Y	数据输出
3	2A	数据输入
4	2Y	数据输出
5	3A	数据输入
6	3Y	数据输出
7	GND	地 (0V)
8	4Y	数据输出
9	4A	数据输入
10	5Y	数据输出
11	5A	数据输入
12	6Y	数据输出
13	6A	数据输入
14	V _{CC}	电源电压

2.4、功能表

输入	输出
nA	nY
L	L
H	Z

注: H=高电平; L=低电平; Z=高阻态。

3、电特性

3.1、极限参数

除非另有规定, T_{amb}=25℃

参 数 名 称	符 号	条 件	最小	最大	单 位
电源电压	V _{CC}	—	-0.5	+7.0	V
输出电压	V _O	—	-0.5	+7.0	V
输入钳位电流	I _{IK}	V _I <-0.5V 或 V _I >V _{CC} +0.5V	—	±20	mA
输出钳位电流	I _{OK}	V _O <-0.5V	—	-20	mA
输出电流	I _O	-0.5V<V _O	—	-25	mA
电源电流	I _{CC}	—	—	+50	mA
地电流	I _{GND}	—	-50	—	mA
贮存温度	T _{stg}	—	-65	+150	℃
总功耗	P _{tot}	—	—	500	mW
焊接温度	T _L	10s 秒	DIP	245	℃
			SOP	250	

注:

[1] DIP14 封装: 高于 70℃, P_{tot} 的值以 12mW/K 线性降低。

[2] SOP14 封装: 高于 70℃, P_{tot} 的值以 8mW/K 线性降低。



[3] (T)SSOP14 封装: 高于 60°C, P_{tot} 的值以 5.5mW/K 线性降低。

3.2、推荐使用条件

参数名称	符号	条件	最小	典型	最大	单位
SN74HC07						
电源电压	V_{CC}	—	2.0	5.0	6.0	V
输入电压	V_I	—	0	—	V_{CC}	V
输出电压	V_O	—	0	—	V_{CC}	V
输入上升和下降 转换速率	$\Delta t/\Delta V$	$V_{CC}=2.0V$	—	—	625	ns/V
		$V_{CC}=4.5V$	—	1.67	139	ns/V
		$V_{CC}=6.0V$	—	—	83	ns/V
工作环境温度	T_{amb}	—	-40	—	+105	°C
SN74HCT07						
电源电压	V_{CC}	—	4.5	5.0	5.5	V
输入电压	V_I	—	0	—	V_{CC}	V
输出电压	V_O	—	0	—	V_{CC}	V
输入上升和下降 转换速率	$\Delta t/\Delta V$	$V_{CC}=4.5V$	—	1.67	139	ns/V
工作环境温度	T_{amb}	—	-40	—	+105	°C

3.3、电气特性

3.3.1、直流参数 1

(除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}C$, GND=0V)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
SN74HC07							
高电平输入电压	V _{IH}	V _{CC} =2.0V		1.5	1.2	—	V
		V _{CC} =4.5V		3.15	2.4	—	V
		V _{CC} =6.0V		4.2	3.2	—	V
低电平输入电压	V _{IL}	V _{CC} =2.0V		—	0.8	0.5	V
		V _{CC} =4.5V		—	2.1	1.35	V
		V _{CC} =6.0V		—	2.8	1.8	V
低电平输出电压	V _{OL}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	I _O =20uA; V _{CC} =2.0V	—	0	0.1	V
			I _O =20uA; V _{CC} =4.5V	—	0	0.1	V
			I _O =20uA; V _{CC} =6.0V	—	0	0.1	V
			I _O =4.0mA; V _{CC} =4.5V	—	0.15	0.26	V
			I _O =5.2mA; V _{CC} =6.0V	—	0.16	0.26	V
输入漏电流	I _I	V _I =V _{CC} 或GND; V _{CC} =6.0V		—	—	±0.1	uA
截止状态输出电流	I _{OZ}	每个输入引脚; V _I =V _{IL} ; V _O =V _{CC} 或GND; 其他输入在V _{CC} 或GND上; V _{CC} =6.0V; I _O =0A		—	—	±0.5	uA
静态电流	I _{CC}	V _I =V _{CC} 或GND; I _O =0A; V _{CC} =6.0V		—	—	2	uA
输入电容	C _I	—		—	3.5	—	pF
SN74HCT07							
高电平输入	V _{IH}	V _{CC} =4.5V~5.5V		2.0	1.6	—	V



深圳市灵星芯微电子科技有限公司

Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

版次: B1

编号: SN74HC/HCT07-LX-A007

电压						
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC}=4.5V\sim 5.5V$	—	1.2	0.8	V
低电平输出电压	V_{OL}	$V_I=V_{IH}$ 或 V_{IL} ; $V_{CC}=4.5V$	$I_O=20\mu A$	—	0	0.1
			$I_O=4.0mA$	—	0.15	0.26
输入漏电流	I_I	$V_I=V_{CC}$ 或 GND ; $V_{CC}=5.5V$	—	—	± 0.1	μA
截止状态输出电流	I_{OZ}	每个输入引脚: $V_I=V_{IL}$; $V_O=V_{CC}$ 或 GND ; 其他输入在 V_{CC} 或 GND 上; $V_{CC}=5.5V$; $I_O=0A$	—	—	± 0.5	μA
静态电流	I_{CC}	$V_I=V_{CC}$ 或 GND ; $I_O=0A$; $V_{CC}=5.5V$	—	—	2	μA
串通电流	ΔI_{CC}	每个输入引脚: $V_I=V_{CC}-2.1V$; 其他输入在 V_{CC} 或 GND 上; $I_O=0A$; $V_{CC}=4.5V\sim 5.5V$	—	100	360	μA
输入电容	C_I	—	—	3.5	—	pF

3.3.2、直流参数 2

(除非另有规定, $T_{amb}=-40^{\circ}C\sim +85^{\circ}C$, $GND=0V$)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
SN74HC07						
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC}=2.0V$	1.5	—	—	V
		$V_{CC}=4.5V$	3.15	—	—	V
		$V_{CC}=6.0V$	4.2	—	—	V
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC}=2.0V$	—	—	0.5	V
		$V_{CC}=4.5V$	—	—	1.35	V
		$V_{CC}=6.0V$	—	—	1.8	V
低电平输出电压	V_{OL}	$V_I=V_{IH}$ 或 V_{IL}	$I_O=20\mu A$; $V_{CC}=2.0V$	—	—	0.1
			$I_O=20\mu A$; $V_{CC}=4.5V$	—	—	0.1
			$I_O=20\mu A$; $V_{CC}=6.0V$	—	—	0.1
			$I_O=4.0mA$; $V_{CC}=4.5V$	—	—	0.33
			$I_O=5.2mA$; $V_{CC}=6.0V$	—	—	0.33
输入漏电流	I_I	$V_I=V_{CC}$ 或 GND ; $V_{CC}=6.0V$	—	—	± 1.0	μA
截止状态输出电流	I_{OZ}	每个输入引脚: $V_I=V_{IL}$; $V_O=V_{CC}$ 或 GND ; 其他输入在 V_{CC} 或 GND 上; $V_{CC}=6.0V$; $I_O=0A$	—	—	± 5.0	μA
静态电流	I_{CC}	$V_I=V_{CC}$ 或 GND ; $I_O=0A$; $V_{CC}=6.0V$	—	—	20	μA
SN74HCT07						
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC}=4.5V\sim 5.5V$	2.0	—	—	V
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC}=4.5V\sim 5.5V$	—	—	0.8	V
低电平输出电压	V_{OL}	$V_I=V_{IH}$ 或 V_{IL} ; $V_{CC}=4.5V$	$I_O=20\mu A$	—	—	0.1
			$I_O=4.0mA$	—	—	0.33
输入漏电流	I_I	$V_I=V_{CC}$ 或 GND ; $V_{CC}=5.5V$	—	—	± 1.0	μA
截止状态输出电流	I_{OZ}	每个输入引脚: $V_I=V_{IL}$; $V_O=V_{CC}$ 或 GND ; 其他输入在 V_{CC} 或 GND 上;	—	—	± 5.0	μA



深圳市灵星芯微电子科技有限公司

Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

版次: B1

编号: SN74HC/HCT07-LX-A007

		$V_{CC}=5.5V$; $I_O=0A$				
静态电流	I_{CC}	$V_I=V_{CC}$ 或GND; $I_O=0A$; $V_{CC}=5.5V$	—	—	20	μA
串通电流	ΔI_{CC}	每个输入引脚; $V_I=V_{CC}-2.1V$; 其他输入在 V_{CC} 或GND上; $I_O=0A$; $V_{CC}=4.5V\sim 5.5V$	—	—	450	μA

3.3.3、直流参数 3

(除非另有规定, $T_{amb}=-40^{\circ}C\sim +105^{\circ}C$, GND=0V)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
SN74HC07							
高电平输入电压	V _{IH}	V _{CC} =2.0V		1.5	—	—	V
		V _{CC} =4.5V		3.15	—	—	V
		V _{CC} =6.0V		4.2	—	—	V
低电平输入电压	V _{IL}	V _{CC} =2.0V		—	—	0.5	V
		V _{CC} =4.5V		—	—	1.35	V
		V _{CC} =6.0V		—	—	1.8	V
低电平输出电压	V _{OL}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	I _O =20uA; V _{CC} =2.0V	—	—	0.1	V
			I _O =20uA; V _{CC} =4.5V	—	—	0.1	V
			I _O =20uA; V _{CC} =6.0V	—	—	0.1	V
			I _O =4.0mA; V _{CC} =4.5V	—	—	0.4	V
			I _O =5.2mA; V _{CC} =6.0V	—	—	0.4	V
输入漏电流	I _I	V _I =V _{CC} 或GND; V _{CC} =6.0V		—	—	±1.0	uA
截止状态输出电流	I _{OZ}	每个输入引脚; V _I =V _{IL} ; V _O =V _{CC} 或GND; 其他输入在V _{CC} 或GND上; V _{CC} =6.0V; I _O =0A		—	—	±10	uA
静态电流	I _{CC}	V _I =V _{CC} 或GND; I _O =0A; V _{CC} =6.0V		—	—	40	uA
SN74HCT07							
高电平输入电压	V _{IH}	V _{CC} =4.5V~5.5V		2.0	—	—	V
低电平输入电压	V _{IL}	V _{CC} =4.5V~5.5V		—	—	0.8	V
低电平输出电压	V _{OL}	V _I =V _{IH} 或V _{IL} ; V _{CC} =4.5V	I _O =20uA	—	—	0.1	V
			I _O =4.0mA	—	—	0.4	V
输入漏电流	I _I	V _I =V _{CC} 或GND; V _{CC} =5.5V		—	—	±1.0	uA
截止状态输出电流	I _{OZ}	每个输入引脚; V _I =V _{IL} ; V _O =V _{CC} 或GND; 其他输入在V _{CC} 或GND上; V _{CC} =5.5V; I _O =0A		—	—	±10	uA
静态电流	I _{CC}	V _I =V _{CC} 或GND; I _O =0A; V _{CC} =5.5V		—	—	40	uA
串通电流	ΔI _{CC}	每个输入引脚; V _I =V _{CC} -2.1V; 其他输入在V _{CC} 或GND上; I _O =0A; V _{CC} =4.5V~5.5V		—	—	490	uA



3.3.4、交流参数 1

(除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $GND=0V$, $C_L=50\text{pF}$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
SN74HC07							
nA到nY的 传输延时	t _{pd}	见图4 ^[1]	V _{CC} =2.0V	—	28	95	ns
			V _{CC} =4.5V	—	10	19	ns
			V _{CC} =5.0V; C _L =15pF	—	8	—	ns
			V _{CC} =6.0V	—	8	16	ns
转换时间	t _t	见图4 ^[2]	V _{CC} =2.0V	—	19	75	ns
			V _{CC} =4.5V	—	7	15	ns
			V _{CC} =6.0V	—	6	13	ns
功耗电容	C _{PD}	每个封装; V _I =GND~V _{CC} ^[3]	—	4	—	pF	
SN74HCT07							
nA到nY的 传输延时	t _{pd}	见图4 ^[1]	V _{CC} =4.5V	—	12	24	ns
			V _{CC} =5.0V; C _L =15pF	—	10	—	ns
转换时间	t _t	V _{CC} =4.5V; 见图4 ^[2]		—	7	15	ns
功耗电容	C _{PD}	每个封装; V _I =GND~V _{CC} -1.5V ^[3]		—	4	—	pF

注:

[1] t_{pdd} 与 t_{PLZ} 和 t_{PZL} 相同。

[2] t_t 与 t_{THL} 相同。

[3] C_{PD} 用于确定动态功耗 (P_D 单位为 μW)。

$P_D=C_{PD} \times V_{CC}^2 \times f_i \times N + \sum (C_L \times V_{CC}^2 \times f_o)$, 其中:

f_i =输入频率, 单位为MHz;

f_o =输出频率, 单位为MHz;

C_L =输出负载电容, 单位为pF;

V_{CC} =电源电压, 单位为V;

N =输入开关数;

$\sum (C_L \times V_{CC}^2 \times f_o)$ =输出总和。



3.3.5、交流参数 2

(除非另有规定, $T_{amb}=-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$, $GND=0V$, $C_L=50pF$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
SN74HC07							
nA到nY的 传输延时	t _{pd}	见图4	V _{CC} =2.0V	—	—	120	ns
			V _{CC} =4.5V	—	—	24	ns
			V _{CC} =6.0V	—	—	20	ns
转换时间	t _t	见图4	V _{CC} =2.0V	—	—	95	ns
			V _{CC} =4.5V	—	—	19	ns
			V _{CC} =6.0V	—	—	16	ns
SN74HCT07							
nA到nY的 传输延时	t _{pd}	见图4	V _{CC} =4.5V	—	—	30	ns
转换时间	t _t	V _{CC} =4.5V; 见图4		—	—	19	ns

注:

[1] t_{pdd} 与 t_{PLZ} 和 t_{PZL} 相同。

[2] t_t 与 t_{THL} 相同。

3.3.6、交流参数 3

(除非另有规定, $T_{amb}=-40^{\circ}\text{C}\sim+105^{\circ}\text{C}$, $GND=0V$, $C_L=50pF$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
SN74HC07							
nA到nY的 传输延时	t _{pd}	见图4	V _{CC} =2.0V	—	—	145	ns
			V _{CC} =4.5V	—	—	29	ns
			V _{CC} =6.0V	—	—	25	ns
转换时间	t _t	见图4	V _{CC} =2.0V	—	—	110	ns
			V _{CC} =4.5V	—	—	22	ns
			V _{CC} =6.0V	—	—	19	ns
SN74HCT07							
nA到nY的 传输延时	t _{pd}	见图4	V _{CC} =4.5V	—	—	36	ns
转换时间	t _t	V _{CC} =4.5V; 见图4		—	—	22	ns

注:

[1] t_{pdd} 与 t_{PLZ} 和 t_{PZL} 相同。

[2] t_t 与 t_{THL} 相同。



4、测试线路

4.1、交流测试线路




图3 测量开关时间的测试电路

测试电路的定义:

C_L =负载电容, 包括探针、夹子上的电容

R_T =终端电阻须与信号发生器的输出阻抗 Z_o 匹配

R_L =负载电阻

S1=测试选择开关

4.2、交流测试波形




图4 输入nA到输出nY传输延迟及输出转换时间



4.3、测试点

类型	输入	输出	
	V_M	V_M	V_X
SN74HC07	$0.5 \times V_{CC}$	$0.5 \times V_{CC}$	$0.1 \times V_{CC}$
SN74HCT07	1.3V	1.3V	$0.1 \times V_{CC}$


4.4、测试数据

类型	输入		负载		S1 位置
	V_I	t_r, t_f	C_L	R_L	t_{PZL}, t_{PLZ}
SN74HC07	V_{CC}	6ns	15pF, 50pF	1k Ω	V_{CC}
SN74HCT07	3V	6ns	15pF, 50pF	1k Ω	V_{CC}



5、封装尺寸与外形图


5.1、DIP14 外形图与封装尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.710	4.310	0.146	0.170
A1	0.510		0.020	
A2	3.200	3.600	0.126	0.142
B	0.380	0.570	0.015	0.022
B1	1.524 (BSC)		0.060 (BSC)	
C	0.204	0.360	0.008	0.014
D	18.800	19.200	0.740	0.756
E	6.200	6.600	0.244	0.260
E1	7.320	7.920	0.288	0.312
e	2.540 (BSC)		0.100 (BSC)	
L	3.000	3.600	0.118	0.142
E2	8.400	9.000	0.331	0.354






5.2、SOP14 外形图与封装尺寸





5.3、TSSOP14 外形图与封装尺寸



SECTION B-B

SYMBOL	MILLIMETER	
	MIN	MAX
A	—	1.20
A1	0.05	0.15
A2	0.90	1.05
A3	0.39	0.49
b	0.20	0.30
b1	0.19	0.25
c	0.13	0.19
c1	0.12	0.14
D	4.86	5.06
E1	4.30	4.50
E	6.20	6.60
e	0.65BSC	
L	0.45	0.75
L1	1.00BSC	
θ	0	8°



6、声明及注意事项

6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI)	多溴联 苯 (PBBs)	多溴联 苯醚 (PBD Es)	邻苯二 甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸丁 苯酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基己 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封 树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○: 表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×: 表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

6.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料中的信息如有变化, 恕不另行通知;

本资料仅供参考, 本公司不承担任何由此而引起的任何损失;

本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。