

CM1351-CAT 是一款专用于 5 串锂/铁电池的保护芯片，内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息，实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能，放电过流保护延时外置电容可调，其他保护延时内置。

## ■ 功能特点


1) 高精度电池电压检测功能		
• 过充电保护电压	4.225 V	精度 $\pm 15$ mV
• 过充电恢复电压	4.125 V	精度 $\pm 30$ mV
• 均衡开启电压	4.100 V	精度 $\pm 25$ mV
• 过放电保护电压	2.700 V	精度 $\pm 50$ mV
• 过放电解除电压	3.000 V	精度 $\pm 80$ mV
2) 三段放电过流保护功能		
• 过电流 1 保护电压	0.050 V	精度 $\pm 5$ mV
• 过电流 2 保护电压	0.100 V	精度 $\pm 15$ mV
• 短路保护电压	0.200 V	精度 $\pm 40$ mV
3) 充电过流保护功能		
• 充电过流保护电压	-0.025 V	精度 $\pm 5$ mV
4) 充电器检测及负载检测功能		
5) 充、放电高温保护功能		
6) 充、放电低温保护功能	有	
7) 电池断线保护功能		
8) NTC 电阻断线保护功能		
9) 低压禁止充电功能	有	
10) 低电流消耗		
• 工作时	10 $\mu$ A (典型值) ( $T_a = +25^\circ C$ )	
• 休眠时	5.0 $\mu$ A (典型值) ( $T_a = +25^\circ C$ )	
11) RoHS、无铅、无卤素		

## ■ 应用领域

- 吸尘器、电动工具
- UPS 后备电源
- 5 串可充电锂电池组


## ■ 封装

- TSSOP16


**■ 系统功能框图****图 1**

## ■ 命名规则

### CM1351-CAT



## ■ 印字说明



第一行: LOGO  
 第二行: 产品型号  
 第三行: 生产批次

图 2

## ■ 产品目录

### 1. 检测电压表

产品名称	过充电 保护电压 $V_{OC}$	过充电 解除电压 $V_{OCR}$	均衡 启动电压 $V_{BAL}$	过放电 保护电压 $V_{OD}$	过放电 解除电压 $V_{ODR}$	放电 过流 1 $V_{EC1}$	放电 过流 2 $V_{EC2}$	短路 保护 $V_{SHORT}$	充电 过流 $V_{CHA}$
CM1351-CAT	4.225 V	4.125 V	4.100 V	2.700 V	3.000 V	0.050 V	0.100 V	0.200 V	-0.025 V

表 1

### 2. 产品功能表

产品名称	充、放电低温保护功能	低压禁充功能
CM1351-CAT	有	有

表 2

■ 引脚排列图




图 3

引脚号	符号	描述
1	VCC	正电源输入端子、电池 1 的正电压连接端子
2	VNC	电池 1 的正电压连接端子
3	VNC	电池 1 的正电压连接端子
4	VC1	电池 1 的正电压连接端子
5	VC2	电池 1 的负电压、电池 2 的正电压连接端子
6	VC3	电池 2 的负电压、电池 3 的正电压连接端子
7	VC4	电池 3 的负电压、电池 4 的正电压连接端子
8	VC5	电池 4 的负电压、电池 5 的正电压连接端子
9	VSS	芯片地、电池 5 的负电压连接端子
10	TEC	放电过流延时调节端子
11	RTS	接 NTC, 用于温度检测
12	RTV	接电阻到 RTS 端子, 用于设置保护温度
13	VINI	过流检测端子
14	DO	放电 MOS 控制端子
15	CO	充电 MOS 控制端子
16	VM	充电器及负载检测端子

表 3

**■ 绝对最大额定值**(除特殊注明以外:  $T_a = +25^\circ\text{C}$ )

项目	符号	适用端子 (n=1 ~ 5)	绝对最大额定值	单位
电源电压	V <sub>C</sub> C	V <sub>C</sub> C	V <sub>SS</sub> -0.3 ~ V <sub>SS</sub> +40	V
输入电压 0	V <sub>CELL</sub>	V <sub>Cn</sub>	V <sub>SS</sub> -0.3 ~ V <sub>SS</sub> +40	V
输入电压 1	V <sub>IN1</sub>	RTV, TEC	V <sub>SS</sub> -0.3 ~ V <sub>SS</sub> +5.5	V
输入电压 2	V <sub>IN2</sub>	VM, CO	V <sub>SS</sub> -15 ~ V <sub>C</sub> C+0.3	V
输入电压 3	V <sub>IN3</sub>	DO, RTS, V <sub>INI</sub>	V <sub>SS</sub> -0.3 ~ V <sub>C</sub> C+0.3	V
工作环境温度	T <sub>OPR</sub>	—	-40 ~ +85	°C
保存温度范围	T <sub>STG</sub>	—	-55 ~ +125	°C

表 4

注意: 所加电压超过绝对最大额定值, 可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

## ■ 电气特性

(除特殊注明以外:  $T_a = +25^\circ C$ )

项目	符号	测试条件 (n=1 ~ 4)	最小值	典型值	最大值	单位
正常工作电流	$I_{VCC}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5V$	-	10	15	$\mu A$
休眠电流	$I_{STB}$	$VC_n - VC_{n+1} = 1.5V, VC_5-VSS = 1.5V$	-	5.0	-	$\mu A$
过充电	保护电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5 \rightarrow 4.4V$	4.210	4.225	4.240	V
	解除电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 4.4 \rightarrow 3.5V$	4.095	4.125	4.155	V
	保护延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5 \rightarrow 4.4V$	0.7	1.0	1.3	s
	解除延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 4.4 \rightarrow 3.5V$	128	256	384	ms
均衡	启动电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5 \rightarrow 4.4V$	4.075	4.100	4.125	V
	均衡延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5 \rightarrow 4.4V$	-	32	-	ms
过放电	保护电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5 \rightarrow 2.0V$	2.650	2.700	2.750	V
	解除电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 2.0 \rightarrow 3.5V$	2.920	3.000	3.080	V
	保护延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5 \rightarrow 2.0V$	0.7	1.0	1.3	s
	解除延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 2.0 \rightarrow 3.5V$	128	256	384	ms
低压禁充	禁充电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5 \rightarrow 1.2V$	1.20	1.50	1.80	V
	解除电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 1.2 \rightarrow 3.5V$	1.22	1.52	1.82	V
	禁充延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5 \rightarrow 1.2V$	0.7	1.0	1.3	s
	解除延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 1.2 \rightarrow 3.5V$	128	256	384	ms
放电过流1	保护电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow 0.18V$	0.045	0.050	0.055	V
	保护延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow 0.18V, C_{TEC}=0.1\mu F$	0.5	1.0	1.5	s
放电过流2	保护电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow 0.35V$	0.085	0.100	0.115	V
	保护延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow 0.35V, C_{TEC}=0.1\mu F$	50	100	150	ms

项目		符号	测试条件 (n=1 ~ 4)	最小值	典型值	最大值	单位
短路	保护电压	$V_{\text{SHORT}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow 0.8V$	0.160	0.200	0.240	V
	保护延时	$T_{\text{SHORT}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow 0.8V$	100	300	500	$\mu s$
放电过流 解除延时		$T_{\text{ECR}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, VINI = 0.8 \rightarrow 0V$	22	32	42	ms
充电过流	保护电压	$V_{\text{CHA}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow -1.0V$	-0.030	-0.025	-0.020	V
	保护延时	$T_{\text{CHA}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow -1.0V$	180	256	332	ms
	解除延时	$T_{\text{CHAR}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, VINI = -1V \rightarrow 0V$	45	64	83	ms
断线保护	保护电压	$V_{\text{OW}}$	-	-	200	-	mV
	解除电压	$V_{\text{OWR}}$	-	-	300	-	mV
	保护延时	$T_{\text{OW}}$	$C_{VC1-5}=0.1\mu F$	-	-	4	s
	解除延时	$T_{\text{OWR}}$	$C_{VC1-5}=0.1\mu F$	-	256	-	ms
充放电高温保护	充电高温保护温度	$T_{\text{CH}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 100k \rightarrow 10k$	$T_{\text{CH}} - 3$	$T_{\text{CH}}$	$T_{\text{CH}} + 3$	°C
	充电高温解除温度	$T_{\text{CHR}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 10k \rightarrow 100k$	$T_{\text{CHR}} - 3$	$T_{\text{CHR}}$	$T_{\text{CHR}} + 3$	°C
	放电高温保护温度	$T_{\text{DH}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 100k \rightarrow 10k$	$T_{\text{DH}} - 3$	$T_{\text{DH}}$	$T_{\text{DH}} + 3$	°C
	放电高温解除温度	$T_{\text{DHR}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 10k \rightarrow 100k$	$T_{\text{DHR}} - 3$	$T_{\text{DHR}}$	$T_{\text{DHR}} + 3$	°C
	充电高温保护延时	$D_{\text{TCH}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 100k \rightarrow 10k$	0.7	1.0	1.3	s
	充电高温解除延时	$D_{\text{TCR}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 10k \rightarrow 100k$	90	128	166	ms
	放电高温保护延时	$D_{\text{TDH}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 100k \rightarrow 10k$	0.7	1.0	1.3	s
	放电高温解除延时	$D_{\text{TDHR}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 10k \rightarrow 100k$	90	128	166	ms
充放电低温保护	充电低温保护温度	$T_{\text{CL}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 100k \rightarrow 3M$	$T_{\text{CL}} - 3$	$T_{\text{CL}}$	$T_{\text{CL}} + 3$	°C
	充电低温解除温度	$T_{\text{CLR}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 3M \rightarrow 100k$	$T_{\text{CLR}} - 3$	$T_{\text{CLR}}$	$T_{\text{CLR}} + 3$	°C
	放电低温保护温度	$T_{\text{DL}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 100k \rightarrow 3M$	$T_{\text{DL}} - 3$	$T_{\text{DL}}$	$T_{\text{DL}} + 3$	°C

项目	符号	测试条件 (n=1 ~ 4)	最小值	典型值	最大值	单位
	放电低温解除温度	$T_{DLR}$	$VCn - VCn+1 = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{NTC} = 3M \rightarrow 100k$	$T_{DLR} - 3$	$T_{DLR}$	$T_{DLR} + 3$
	充电低温保护延时	$D_{TCL}$	$VCn - VCn+1 = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{NTC} = 100k \rightarrow 3M$	0.7	1.0	1.3
	充电低温解除延时	$D_{TCLR}$	$VCn - VCn+1 = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{NTC} = 3M \rightarrow 100k$	90	128	166
	放电低温保护延时	$D_{TDL}$	$VCn - VCn+1 = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{NTC} = 100k \rightarrow 3M$	0.7	1.0	1.3
	放电低温解除延时	$D_{TDLR}$	$VCn - VCn+1 = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{NTC} = 3M \rightarrow 100k$	90	128	166
放电状态检测	检测电压	$V_{STS}$	$VCn - VCn+1 = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow 10mV$	1.0	4.0	7.0
	检测延时	$T_{STS}$	$VCn - VCn+1 = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow 10mV$	3.0	4.5	6.0
休眠延时	$T_{SLP}$	$VCn - VCn+1 = 3.5V, VC5-VSS = 3.5 \rightarrow 1.5V$	22	32	42	s
VM-VSS 电阻	$R_{VMS}$	$V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, VINI=0.200V$	-	50	-	$k\Omega$
CO、DO 高输出电平	$V_{COH}$	$VCC > 12V$	-	10.8	-	V
	$V_{DOH}$	$VCC < 12V$	-	$VCC - 0.7$	-	
CO、DO 低输出电平	$V_{COL}$		-	Hi-Z	-	V
	$V_{DOL}$		-	VSS	-	
CO 高电平输出电阻	$R_{COH}$	$V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, V_{CO}=CO \text{ 高输出电平}-1.0V$	-	8.0	-	$k\Omega$
CO 低电平输出电阻	$R_{COL}$	$V1=V2=V3=V4=3.5V, V5=4.5V, V_{CO}=1.0V$	-	Hi-Z	-	$k\Omega$
DO 高电平输出电阻	$R_{DOH}$	$V1=V2=V3=V4=V5 = 3.5V, V_{DO}=DO \text{ 高输出电平}-1.0V$	-	8.0	-	$k\Omega$
DO 低电平输出电阻	$R_{DOL}$	$V1=V2=V3=V4=3.5V, V5=1.5V, V_{DO}=1.0V$	-	0.5	-	$k\Omega$

**表 5**

## ■ 电气特性

(除特殊注明以外:  $T_a = -20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}^{\ast 1}$ )

项目	符号	测试条件 (n=1 ~ 4)	最小值	典型值	最大值	单位
正常工作电流	$I_{VCC}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5V$	-	10	20	$\mu\text{A}$
休眠电流	$I_{STB}$	$VC_n - VC_{n+1} = 1.5V, VC_5-VSS = 1.5V$	-	5.0	-	$\mu\text{A}$
过充电	保护电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5 \rightarrow 4.4V$	4.205	4.225	4.245	V
	解除电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 4.4 \rightarrow 3.5V$	4.095	4.125	4.155	V
	保护延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5 \rightarrow 4.4V$	0.5	1.0	1.5	s
	解除延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 4.4 \rightarrow 3.5V$	76.8	256	435.2	ms
均衡	启动电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5 \rightarrow 4.4V$	4.050	4.100	4.150	V
	均衡延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5 \rightarrow 4.4V$	-	32	-	ms
过放电	保护电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5 \rightarrow 2.0V$	2.600	2.700	2.800	V
	解除电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 2.0 \rightarrow 3.5V$	2.850	3.000	3.150	V
	保护延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5 \rightarrow 2.0V$	0.5	1.0	1.5	s
	解除延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 2.0 \rightarrow 3.5V$	76.8	256	435.2	ms
低压禁充	禁充电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5 \rightarrow 1.2V$	1.00	1.50	2.00	V
	解除电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 1.2 \rightarrow 3.5V$	1.02	1.52	2.02	V
	禁充延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5 \rightarrow 1.2V$	0.5	1.0	1.5	s
	解除延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 1.2 \rightarrow 3.5V$	76.8	256	435.2	ms
放电过流1	保护电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow 0.18V$	0.042	0.050	0.058	V
	保护延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow 0.18V, C_{TEC}=0.1\mu\text{F}$	0.3	1.0	1.7	s
放电过流2	保护电压	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow 0.35V$	0.080	0.100	0.120	V
	保护延时	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC_5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow 0.35V, C_{TEC}=0.1\mu\text{F}$	30	100	170	ms

项目		符号	测试条件 (n=1 ~ 4)	最小值	典型值	最大值	单位
短路	保护电压	$V_{\text{SHORT}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow 0.8V$	0.140	0.200	0.260	V
	保护延时	$T_{\text{SHORT}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow 0.8V$	100	300	500	$\mu s$
放电过流 解除延时		$T_{\text{ECR}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, VINI = 0.8 \rightarrow 0V$	16	32	48	ms
充电过流	保护电压	$V_{\text{CHA}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow -1.0V$	-0.033	-0.025	-0.017	V
	保护延时	$T_{\text{CHA}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow -1.0V$	128	256	384	ms
	解除延时	$T_{\text{CHAR}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, VINI = -1V \rightarrow 0V$	32	64	96	ms
断线保护	保护电压	$V_{\text{OW}}$	-	-	200	-	mV
	解除电压	$V_{\text{OWR}}$	-	-	300	-	mV
	保护延时	$T_{\text{OW}}$	$C_{VC1-5}=0.1\mu F$	-	-	4	s
	解除延时	$T_{\text{OWR}}$	$C_{VC1-5}=0.1\mu F$	-	256	-	ms
充放电高温保护	充电高温保护温度	$T_{\text{CH}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 100k \rightarrow 10k$	$T_{\text{CH}} - 3$	$T_{\text{CH}}$	$T_{\text{CH}} + 3$	°C
	充电高温解除温度	$T_{\text{CHR}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 10k \rightarrow 100k$	$T_{\text{CHR}} - 3$	$T_{\text{CHR}}$	$T_{\text{CHR}} + 3$	°C
	放电高温保护温度	$T_{\text{DH}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 100k \rightarrow 10k$	$T_{\text{DH}} - 3$	$T_{\text{DH}}$	$T_{\text{DH}} + 3$	°C
	放电高温解除温度	$T_{\text{DHR}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 10k \rightarrow 100k$	$T_{\text{DHR}} - 3$	$T_{\text{DHR}}$	$T_{\text{DHR}} + 3$	°C
	充电高温保护延时	$D_{\text{TCH}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 100k \rightarrow 10k$	0.5	1.0	1.5	s
	充电高温解除延时	$D_{\text{TCR}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 10k \rightarrow 100k$	64	128	192	ms
	放电高温保护延时	$D_{\text{TDH}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 100k \rightarrow 10k$	0.5	1.0	1.5	s
	放电高温解除延时	$D_{\text{TDHR}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 10k \rightarrow 100k$	64	128	192	ms
充放电低温保护	充电低温保护温度	$T_{\text{CL}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 100k \rightarrow 3M$	$T_{\text{CL}} - 3$	$T_{\text{CL}}$	$T_{\text{CL}} + 3$	°C
	充电低温解除温度	$T_{\text{CLR}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 3M \rightarrow 100k$	$T_{\text{CLR}} - 3$	$T_{\text{CLR}}$	$T_{\text{CLR}} + 3$	°C
	放电低温保护温度	$T_{\text{DL}}$	$VC_n - VC_{n+1} = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{\text{NTC}} = 100k \rightarrow 3M$	$T_{\text{DL}} - 3$	$T_{\text{DL}}$	$T_{\text{DL}} + 3$	°C

项目	符号	测试条件 (n=1 ~ 4)	最小值	典型值	最大值	单位
	放电低温解除温度	$T_{DLR}$	$VCn - VCn+1 = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{NTC} = 3M \rightarrow 100k$	$T_{DLR} - 3$	$T_{DLR}$	$T_{DLR} + 3$
	充电低温保护延时	$D_{TCL}$	$VCn - VCn+1 = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{NTC} = 100k \rightarrow 3M$	0.5	1.0	1.5
	充电低温解除延时	$D_{TCLR}$	$VCn - VCn+1 = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{NTC} = 3M \rightarrow 100k$	64	128	192
	放电低温保护延时	$D_{TDL}$	$VCn - VCn+1 = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{NTC} = 100k \rightarrow 3M$	0.5	1.0	1.5
	放电低温解除延时	$D_{TDLR}$	$VCn - VCn+1 = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, R_{NTC} = 3M \rightarrow 100k$	64	128	192
放电状态检测	检测电压	$V_{STS}$	$VCn - VCn+1 = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow 10mV$	1.0	4.0	7.0
	检测延时	$T_{STS}$	$VCn - VCn+1 = 3.5V, VC5-VSS = 3.5V, VINI = 0 \rightarrow 10mV$	2.0	4.5	8.0
休眠延时	$T_{SLP}$	$VCn - VCn+1 = 3.5V, VC5-VSS = 3.5 \rightarrow 1.5V$	16	32	48	s
VM-VSS 电阻	$R_{VMS}$	$V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, VINI=0.200V$	-	50	-	kΩ
CO、DO 高输出电平	$V_{COH}$	$VCC > 12V$	-	10.8	-	V
	$V_{DOH}$	$VCC < 12V$	-	$VCC - 0.7$	-	
CO、DO 低输出电平	$V_{COL}$		-	Hi-Z	-	V
	$V_{DOL}$		-	VSS	-	
CO 高电平输出电阻	$R_{COH}$	$V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, V_{CO}=CO \text{ 高输出电平}-1.0V$	-	8.0	-	kΩ
CO 低电平输出电阻	$R_{COL}$	$V1=V2=V3=V4=3.5V, V5=4.5V, V_{CO}=1.0V$	-	Hi-Z	-	kΩ
DO 高电平输出电阻	$R_{DOH}$	$V1=V2=V3=V4=V5 = 3.5V, V_{DO}=DO \text{ 高输出电平}-1.0V$	-	8.0	-	kΩ
DO 低电平输出电阻	$R_{DOL}$	$V1=V2=V3=V4=3.5V, V5=1.5V, V_{DO}=1.0V$	-	0.5	-	kΩ

**表 6**

\*1. 并没有在高温以及低温的条件下进行筛选，因此只保证在此温度范围下的设计规格。

## ■ 功能说明

### 1. 过充电

任意一节电池电压上升到  $V_{OC}$  以上并持续一段时间超过  $T_{OCC}$ , CO 端子的输出就会反转, 将充电控制 MOS 管关断, 停止充电, 这称为过充电状态。所有电池电压降低到过充电解除电压  $V_{OCR}$  以下并持续一段时间超过  $T_{OCR}$ , 过充电状态解除, 恢复为正常状态。若此时连接负载  $V_{VM} > 0.1V$  (典型值), 当所有电池电压降低到过充电保护电压  $V_{OC}$  以下时, 过充电状态解除, 恢复为正常状态, 此功能称作负载检测功能。

### 2. 过放电

任意一节电池电压降低到  $V_{OD}$  以下并持续一段时间超过  $T_{OD}$ , DO 端子的输出就会反转, 将放电控制 MOS 管关断, 停止放电, 这称为过放电状态。所有电池电压上升到过放电解除电压  $V_{ODR}$  以上, 且  $V_{VM}$  电压小于 3.0V (典型值), 并持续一段时间超过  $T_{ODR}$ , 过放电状态解除, 恢复为正常状态。若此时连接充电器  $V_{VM} < -0.1V$  (典型值), 当所有电池电压上升到过放电保护电压( $V_{OD}$ )以上时, 过放电状态解除, 恢复为正常状态, 此功能称作充电器检测功能。

### 3. 放电过电流

电池处于放电状态时,  $V_{INI}$  端电压随着放电电流的增大而增大, 当  $V_{INI}$  端电压高于  $V_{EC1}$  并持续一段时间超过  $T_{EC1}$ , 芯片认为出现了放电过流 1; 当  $V_{INI}$  端电压高于  $V_{EC2}$  并持续一段时间超过  $T_{EC2}$ , 芯片认为出现了放电过流 2; 当  $V_{INI}$  端电压高于  $V_{SHORT}$  并持续一段时间超过  $T_{SHORT}$ , 芯片认为出现了短路。上述 3 种状态任意一种状态出现后, DO 端子的输出就会反转, 将放电控制 MOS 管关断, 停止放电。进入放电过流保护状态后, 断开负载且  $V_{VM} < 3.0V$ , 放电过流保护解除, 恢复为正常状态。

### 4. 充电过电流

正常工作状态下的电池, 在充电过程中, 如果  $V_{INI}$  端子电压低于充电过流保护电压( $V_{CHA}$ ), 且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟  $T_{CHA}$ , 将充电控制 MOS 管关断, 停止充电, 这种状态称为充电过流状态。进入充电过流保护状态后, 如果断开充电器且  $V_{VM} > V_{CHA}$ , 充电过电流状态被解除, 恢复为正常状态。

## 5. 过温保护

充放电过程中，电芯温度过高或过低都会给电芯带来损坏，因此需要通过热敏电阻  $R_{NTC}$  用于感知温度变化，当达到设定的保护温度，且维持一段时间后，即发生温度保护，将充电或放电 MOS 管关断，实现对电芯充放电高低温的保护。

当  $V_{IN1}$  端小于 4mV 时，芯片默认识别为充电状态，若检测到温度高于充电高温保护温度  $T_{CH}$ ，且持续时间超过  $D_{TCH}$ ，则关断充电 MOS 管，充电高温保护迟滞温度为 5°C。若检测到温度低于充电低温保护温度  $T_{CL}$ ，且持续时间超过  $D_{TCL}$ ，则关断充电 MOS 管，充电低温保护迟滞温度为 5°C。

当  $V_{IN1}$  端大于 4mV 时，芯片识别为放电状态，若检测到温度高于放电高温保护温度  $T_{DH}$ ，且持续时间超过  $D_{TDH}$ ，则同时关断充放电 MOS 管，放电高温保护迟滞温度为 10°C。若检测到温度低于放电低温保护温度  $T_{DL}$ ，且持续时间超过  $D_{TDL}$ ，则同时关断充放电 MOS 管，放电低温保护迟滞温度为 10°C。

RTS 连接电阻  $R_{NTC}$  选用 B 值=3950，常温  $100k\Omega@25^\circ\text{C}$  的电阻，RTV 连接电阻  $R_T$  用于设置高温保护温度。 $R_T$  电阻大小为所需  $T_{CH}$  所对应的 NTC 阻值的 3 倍，放电高温保护温度与充电高温保护具有一一对应关系，具体设置如下：

$R_T$	$T_{CH}$	$T_{DH}$	$T_{CL}$	$T_{DL}$
160k $\Omega$	40°C	59°C	-8°C	-26°C
133k $\Omega$	45°C	65°C	-4°C	-24°C
110k $\Omega$	50°C	70°C	0°C	-20°C
91k $\Omega$	55°C	76°C	3°C	-18°C
75k $\Omega$	60°C	82°C	7°C	-14°C

表 7

CM1351-CAT 具有 NTC 断线保护功能，若 RTV 连接电阻，NTC 断线后芯片会进入 NTC 断线保护状态，CO、DO 端子的输出均会反转；如不使用温度保护功能，可将  $R_{NTC}$  与  $R_T$  各接  $100k\Omega$  电阻即可。

## 6. 断线保护

正常状态下，若芯片管脚 VC1~VC5 中任意一根或多根与电芯的连线断开，芯片则检测判断为发生断线状态，强制将 CO、DO 输出电平反转，同时关断充、放电 MOS，禁止充电与放电，此状态称为断线保护状态。若断线前接有负载，当断开的连线重新正确连接后，需要断开负载且  $V_{VM} < 3.0\text{V}$ ，芯片退出断线保护状态。

## 7. 低压禁充功能

CM1351-CAT 提供低压禁充功能可选，具备低压禁充功能的 IC 在检测到任意节电池电压低于  $V_{LV}$  并持续一段时间超过  $T_{LV}$ ，CO 端子的输出就会反转，将充电控制 MOS 管关断，停止充电。所有电池电压回升到  $V_{LVR}$  以上并持续一段时间超过  $T_{LVR}$ ，低压禁充状态解除，恢复为正常状态。

## 8. 均衡功能

CM1351-CAT 内置电池均衡功能，内部均衡电阻  $100\Omega$ ，通过外部电压采样电阻调节均衡电流，推荐外部电压采样电阻  $100\sim 1000\Omega$ ，如需大电流均衡可外部增加均衡电路扩流，均衡电流由外部均衡电阻决定。正常状态下，任意一节电池电压高于均衡检测电压 ( $V_{BAL}$ )，其余电池电压低于均衡检测电压 ( $V_{BAL}$ )，超过均衡启动延迟时间 ( $T_{BAL}$ )，CM1351-CAT 开始均衡。

均衡停止条件：

- 1) 所有电池电压低于均衡检测电压 ( $V_{BAL}$ )；
- 2) 所有电池电压高于均衡检测电压 ( $V_{BAL}$ )；
- 3) CM1351-CAT 进入休眠状态，断线保护状态，放电温度保护状态；

CM1351-CAT 采用奇偶通道分时均衡，均衡功能不影响正常的电池电压采样，当同时开启多路均衡通道，奇数通道会先进入均衡状态，偶数通道在下一个周期进入均衡状态，具体电池电压采样和均衡开启时序图如下：




图 4

## 9. 放电过流延迟时间设置

CM1351-CAT 放电过流保护延时可通过外置电容调节。放电过流 1 与放电过流 2 保护延时时间比例为 10:1，延迟时间与  $C_{TEC}$  可按如下公式进行设置：

$$T_{EC1} (\text{ms}) = 10 \cdot C_{TEC} (\text{nF}), T_{EC2} = T_{EC1}/10,$$

可参考如下表格设定：

$C_{TEC}$	$T_{EC1}$	$T_{EC2}$
47 nF	470 ms	47 ms
100 nF	1000 ms	100 ms

表 8

## 10. 电池端子连接顺序

为了保证 CM1351-CAT 工作正确，请按照下述建议的顺序连接各个电池端子，否则需要在上电完成后把芯片 VCC 管脚短路到 VSS 管脚 1ms 以上进行激活，以确保芯片正常工作。

- 1) 连接 VSS
- 2) 连接 VCC
- 3) 连接其他电池端子

## ■ 应用电路

### 1. 带均衡同口方案




图 5

### 2. 无均衡同口方案




图 6

## ■ BOM 清单

器件标识	典型值	参数范围	单位
$R_{VCC}$	1	0.1 ~ 1	$k\Omega$
$R_{VC1} \sim R_{VC5}$	1	0.1 ~ 1	$k\Omega$
$R_1 \sim R_5$	100	47 ~ 100	$\Omega$
$R_{B1} \sim R_{B5}$	100	40 ~ 1000	$\Omega$
$R_{NTC}$	100k @25°C	-	$\Omega$
$R_T$	$3 \times R_{NTC} @ T_{CH}$	-	$\Omega$
$R_{VINI}$	1	1 ~ 10	$k\Omega$
$R_{VM}$	20	10 ~ 100	$k\Omega$
$R_{CO1}$	10	3.3 ~ 15	$M\Omega$
$R_{CO2}$	10	3.3 ~ 15	$M\Omega$
$R_{DO}$	1	1 ~ 10	$k\Omega$
$R_{SENSE}$	-	可依实际过流值设定	$m\Omega$
$R_{PD}$	3	0.3 ~ 4.0	$M\Omega$
$C_{VCC}$	1.0	0.47 ~ 4.7 $\mu F$ , 耐压 ≥ 25V	$\mu F$
$C_{VC1} \sim C_{VC5}$	0.1	0.1 ~ 1 $\mu F$ , 耐压 ≥ 25V	$\mu F$
$C_{VINI}$	0.1	0.1 ~ 1 $\mu F$ , 耐压 ≥ 10V	$\mu F$
$C_{TEC}$	0.1	0 ~ 1.0	$\mu F$
$Q_{P1} \sim Q_{P5}$	-	PNP 三极管, 功率 > 0.5W	-
D1	-	$VF < 0.4V @ 1mA, V_{(BR)} \geq 50V$	-

表 9

### 注意：

- 如非上述两种典型应用方案应用, 请咨询我司FAE。
- 其它特殊应用电路需要更改部分BOM, 例如P充N放方案、超大电流充放电等。
- $R_{CO}$ 、 $R_{DO}$ 、 $R_{PD}$ 等电阻的值需要结合MOSFET的器件参数和系统级功能需求进行调试。
- 上述参数有可能不经预告而作更改。
- 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据, 请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

■ 封装信息

TSSOP16 封装尺寸




图 7

符号	尺寸 (mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	---	---	1.20
A <sub>1</sub>	0.05	---	0.15
A <sub>2</sub>	0.90	1.00	1.05
A <sub>3</sub>	0.39	0.44	0.49
b	0.20	---	0.30
b <sub>1</sub>	0.19	0.22	0.25
c	0.110	0.127	0.145
c <sub>1</sub>	0.12	0.13	0.14
D	4.90	5.10	5.30
E	6.20	6.40	6.60
E <sub>1</sub>	4.20	4.40	4.60
e	0.65BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L <sub>1</sub>	1.00BSC		
θ	0		8°

表 10

■ 载带信息





图 8

**■ 卷盘信息****图 9****■ 包装信息**

卷盘	PCS/盘	盘/盒	盒/箱
13"×12mm	3000 PCS	2	8

## 使用注意事项

1. 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。需要更详细的内容，请与本公司市场部门联系。
2. 本规格书中的电路示例、使用方法等仅供参考，并非保证批量生产的设计，因第三方所有权引发的问题，本公司对此概不承担任何责任。
3. 本规格书在单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用客户的产品或设备时，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。
4. 请注意在规格书记载的条件范围内使用产品，请特别注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超出规格书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此造成的损失，本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时，请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规，测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本规格书中的产品，未经书面许可，不可用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的高可靠性电路中，例如：医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械、航空器械、太空器械、核能器械等，亦不得作为其部件使用。  
本公司指定用途以外使用本规格书记载的产品而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
7. 本公司一直致力于提高产品的质量及可靠性，但所有的半导体产品都有一定的概率发生失效。  
为了防止因本产品的概率性失效而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等，请客户对整个系统进行充分的评价，自行负责进行冗余设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计，可以避免事故的发生。
8. 本产品在一般的使用条件下，不会影响人体健康，但因含有化学物质和重金属，所以请不要将其放入口中。另外，封装和芯片的破裂面可能比较尖锐，徒手接触时请注意防护，以免受伤等。
9. 废弃本产品时，请遵守使用国家和地区的法令，合理地处理。
10. 本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其它目的的转载或复制。