

OSRAM GW PUSTA1.PM

产品规格书

Published by ams-OSRAM AG

Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria

Phone +43 3136 500-0

ams-osram.com


© All rights reserved



OSCONIQ® P 3737 (3W)

GW PUSTA1.PM

高亮度，高稳定性和长寿命的高功率封装 LED。



应用

- 户外和工业照明
- 农业和植物照明
- 室内照明
- 娱乐照明

特点

- 封装: 带硅胶透镜的新型SMD环氧封装
- 典型发光角度: 120° (朗伯发射体)
- 色温: 2200K - 6500K
- 显色指数: 70 (min.), 72 (typ.), R9: -50 (min.)
- ESD: 8 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
- 光通量: typ. 545 lm @ 5000 K, 85 °C
- 光效: typ. 183 lm/W @ 5000 K, 85 °C

订购信息

型号	色温	光通量 ¹⁾ $I_F = 1050 \text{ mA}$ Φ_v	订单码
GW PUSTA1.PM-NBQB-XX510-1	2200 K	400 ... 620 lm	Q65113A7383
GW PUSTA1.PM-NCQB-XX59-1	2500 K	420 ... 620 lm	Q65113A7384
GW PUSTA1.PM-NDQB-XX58-1	2700 K	440 ... 620 lm	Q65113A7385
GW PUSTA1.PM-PAQB-XX57-1	3000 K	480 ... 620 lm	Q65113A7386
GW PUSTA1.PM-PAQB-XX56-1	3500 K	480 ... 620 lm	Q65113A7387
GW PUSTA1.PM-PBQB-XX55-1	4000 K	500 ... 620 lm	Q65113A7388
GW PUSTA1.PM-PBQB-XX53-1	5000 K	500 ... 620 lm	Q65113A7389
GW PUSTA1.PM-PBQB-XX52-1	5700 K	500 ... 620 lm	Q65113A7390
GW PUSTA1.PM-PBQB-XX51-1	6500 K	500 ... 620 lm	Q65113A7391

最大额定

参数	图形符号		值
工作温度	T_{op}	最小值	-40 °C
		最大值	135 °C
储存温度	T_{stg}	最小值	-40 °C
		最大值	135 °C
结温	T_j	最大值	150 °C
正向电流 $T_j = 85\text{ °C}$	I_F	最小值	200 mA
		最大值	3000 mA
浪涌电流 $t \leq 10\text{ }\mu\text{s}; D = 0.005; T_j = 85\text{ °C}$	I_{FS}	最大值	4000 mA
反向电压 ²⁾	V_R	Not designed for reverse operation	
ESD耐受电压 acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)	V_{ESD}	8 kV	

特性

$I_F = 1050 \text{ mA}$; $T_J = 85 \text{ }^\circ\text{C}$

参数	图形符号	值
50% I_V 发光角度	2ϕ	典型值 120 °
正向电压 ³⁾ $I_F = 1050 \text{ mA}$	V_F	最小值 2.60 V
		典型值 2.83 V
		最大值 3.10 V
反向电流 ²⁾	I_R	Not designed for reverse operation
显色指数 ⁴⁾ (2200K - 6500K)	CRI	最小值 70
		典型值 72
显色指数 (R9) ⁴⁾	CRI (R9)	最小值 -50
电热阻 PN结/焊点 with efficiency $\eta_e = 56 \%$	$R_{thJS \text{ elec.}}$	典型值 1.1 K / W


亮度组

组	光通量 ¹⁾ $I_F = 1050 \text{ mA}$ 最小值 Φ_V	光通量 ¹⁾ $I_F = 1050 \text{ mA}$ 最大值 Φ_V
NB	400 lm	420 lm
NC	420 lm	440 lm
ND	440 lm	460 lm
NE	460 lm	480 lm
PA	480 lm	500 lm
PB	500 lm	520 lm
PC	520 lm	540 lm
PD	540 lm	560 lm
PE	560 lm	580 lm
QA	580 lm	600 lm
QB	600 lm	620 lm

正向电压组

组	正向电压 ³⁾ $I_F = 1050 \text{ mA}$ 最小值 V_F	正向电压 ³⁾ $I_F = 1050 \text{ mA}$ 最大值 V_F
K1	2.60 V	2.70 V
K2	2.70 V	2.80 V
L1	2.80 V	2.90 V
L2	2.90 V	3.00 V
M1	3.00 V	3.10 V

色品坐标组 5)



色度坐标组

CCT	Center Cx	Center Cy	三步 a	三步 b	五步 a	五步 b	Ø
2200 K	0.5020	0.4156	0.0072	0.0040	0.0120	0.0067	39.9
2500 K	0.4804	0.4138	0.0076	0.0041	0.0126	0.0068	53.1
2700 K	0.4577	0.4098	0.0080	0.0041	0.0133	0.0068	54.1
3000 K	0.4339	0.4032	0.0086	0.0042	0.0142	0.0069	53.7
3500 K	0.4077	0.3929	0.0093	0.0042	0.0155	0.0069	53.9
4000 K	0.3818	0.3796	0.0094	0.0041	0.0157	0.0068	53.4
5000 K	0.3446	0.3551	0.0081	0.0035	0.0135	0.0059	59.8
5700 K	0.3287	0.3425	0.0072	0.0032	0.0119	0.0052	58.8
6500 K	0.3123	0.3282	0.0066	0.0027	0.0110	0.0045	58.1

		1		2		3		4		5	
CCT	组	Cx	Cy	Cx	Cy	Cx	Cy	Cx	Cy	Cx	Cy
2200 K	E	0.5088	0.4249	0.4941	0.4156	0.4973	0.4157	0.5061	0.4210		
	F	0.5088	0.4249	0.5101	0.4161	0.5068	0.4160	0.5061	0.4210		
	G	0.5101	0.4161	0.4955	0.4054	0.4981	0.4093	0.5068	0.4158		
	H	0.4981	0.4093	0.4973	0.4157	0.4941	0.4156	0.4955	0.4054		
2500 K	E	0.4867	0.4245	0.4723	0.4130	0.4755	0.4133	0.4842	0.4202		
	F	0.4867	0.4245	0.4885	0.4146	0.4853	0.4143	0.4842	0.4202		
	G	0.4885	0.4146	0.4741	0.4031	0.4766	0.4074	0.4853	0.4143		
	H	0.4766	0.4074	0.4755	0.4133	0.4723	0.4130	0.4741	0.4031		
2700 K	E	0.4637	0.4212	0.4491	0.4081	0.4526	0.4088	0.4613	0.4166		
	F	0.4637	0.4212	0.4663	0.4115	0.4628	0.4108	0.4613	0.4166		
	G	0.4663	0.4115	0.4517	0.3984	0.4541	0.4030	0.4628	0.4108		
	H	0.4541	0.4030	0.4526	0.4088	0.4491	0.4081	0.4517	0.3984		
3000 K	E	0.4393	0.4153	0.4246	0.4002	0.4283	0.4014	0.4371	0.4105		
	F	0.4393	0.4153	0.4432	0.4062	0.4395	0.4050	0.4371	0.4105		
	G	0.4432	0.4062	0.4285	0.3911	0.4307	0.3960	0.4395	0.4050		
	H	0.4307	0.3960	0.4283	0.4014	0.4246	0.4002	0.4285	0.3911		
3500 K	E	0.4118	0.4054	0.3977	0.3883	0.4017	0.3902	0.4102	0.4004		
	F	0.4118	0.4054	0.4177	0.3975	0.4137	0.3957	0.4102	0.4004		
	G	0.4177	0.3975	0.4036	0.3804	0.4052	0.3854	0.4137	0.3957		
	H	0.4052	0.3854	0.4017	0.3902	0.3977	0.3883	0.4036	0.3804		
4000 K	E	0.3845	0.3913	0.3714	0.3737	0.3756	0.3760	0.3834	0.3866		
	F	0.3845	0.3913	0.3922	0.3855	0.3880	0.3832	0.3834	0.3866		
	G	0.3922	0.3855	0.3791	0.3679	0.3802	0.3726	0.3880	0.3832		
	H	0.3802	0.3726	0.3756	0.3760	0.3714	0.3737	0.3791	0.3679		
5000 K	E	0.3451	0.3648	0.3372	0.3528	0.3371	0.3496	0.3396	0.3514	0.3449	0.3609
	F	0.3451	0.3648	0.3530	0.3612	0.3496	0.3588	0.3449	0.3609		
	G	0.3530	0.3612	0.3441	0.3454	0.3443	0.3493	0.3496	0.3588		
	H	0.3443	0.3493	0.3396	0.3514	0.3371	0.3496	0.3369	0.3445	0.3441	0.3454
5700 K	E	0.3283	0.3502	0.3212	0.3373	0.3213	0.3365	0.3242	0.3388	0.3284	0.3471
	F	0.3283	0.3502	0.3363	0.3486	0.3332	0.3462	0.3284	0.3471		
	G	0.3363	0.3486	0.3291	0.3348	0.3290	0.3379	0.3332	0.3462		
	H	0.3291	0.3348	0.3215	0.3337	0.3213	0.3365	0.3242	0.3388	0.3290	0.3379

6500 K	E	0.3110	0.3340	0.3054	0.3220	0.3082	0.3245	0.3115	0.3317
	F	0.3110	0.3340	0.3192	0.3344	0.3165	0.3319	0.3115	0.3317
	G	0.3192	0.3344	0.3136	0.3224	0.3131	0.3247	0.3165	0.3319
	H	0.3136	0.3224	0.3054	0.3220	0.3082	0.3245	0.3131	0.3247

标签信息

示例: NB-K1

亮度组


正向电压组

NB

K1


相对光谱发射 ⁶⁾

$\Phi_{\text{rel}} = f(\lambda)$; $I_F = 1050 \text{ mA}$; $T_J = 85^\circ\text{C}$




辐射特性 ⁶⁾

$I_{\text{rel}} = f(\varphi)$; $T_J = 85^\circ\text{C}$




正向电流 ⁶⁾

$$I_F = f(V_F); T_J = 85^\circ\text{C}$$




相对光通量 ^{6), 7)}

$$\Phi_V / \Phi_V(1050\text{ mA}) = f(I_F); T_J = 85^\circ\text{C}$$




色品坐标偏移 ⁶⁾

$$\Delta Cx, \Delta Cy = f(I_F); T_J = 85^\circ\text{C}$$




正向电压 ⁶⁾

$$\Delta V_F = V_F - V_F(85^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 1050 \text{ mA}$$




相对光通量 ⁶⁾

$$\Phi_V / \Phi_V(85^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 1050 \text{ mA}$$




色品坐标偏移 ⁶⁾

$$\Delta C_x, \Delta C_y = f(T_j); I_F = 1050 \text{ mA}$$




最大容许正向电流 ⁸⁾

$$I_F = f(T)$$



尺寸图 9)



C67062-A0172-A1-04


备注:

近似重量: 43.0 mg

包装信息: 负极

ESD建议: 该产品由与芯片并联的ESD防护器件提供保护.


推荐焊盘 9)



为了获得更佳的焊点连接效果，我们建议在标准氮气环境下进行焊接。封装不适合超声波清洁。

回流焊曲线


根据JEDEC J-STD-020E, 产品符合MSL等级 2



曲线特征	符号	无铅组装			单位
		最小值	推荐值	最大值	
预热升温速率 ¹⁾ 25 °C 至 150 °C			2	3	K/s
时间 t_s T_{Smin} 至 T_{Smax}	t_s	60	100	120	s
峰值升温速率 ¹⁾ T_{Smax} 至 T_p			2	3	K/s
液相线温度	T_L		217		°C
超过液相线温度的时间	t_L		80	100	s
峰值温度	T_p		245	260	°C
温度保持在指定峰值温度 $T_p - 5\text{ K}$ 的 5 °C 范围内的时间	t_p	10	20	30	s
降温速率 [*] T_p 至 100 °C			3	6	K/s
时间 25 °C 至 T_p				480	s


所有温度均指从元件顶部测得的封装中心温度
^{*} 斜率计算 DT/Dt : Dt 最大值为 5 s; 涵盖整个 T 范围

编带机 9)



C67062-A0172-B11-01

编带和卷带 10)



盘尺寸

A	W	N_{min}	W_1	W_{2max}	每卷带上的数量
180 mm	$12 + 0.3 / - 0.1 \text{ mm}$	60 mm	$12.4 + 2 \text{ mm}$	18.4 mm	600

条形码-产品-标签 (BPL)


OSRAM
LX XXXX BIN1: XX-XX-X-XXX-X
RoHS Compliant
(6P) BATCH NO: 1234567890
(1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234
(X) PROD NO: 123456789 (Q) QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X
Pack: RXX
DEMY XXX
X_X123_1234.1234 X


ML Temp ST
X XXX °C X



OHA04563

干燥包装工艺和材料 ⁹⁾



OHA00539

根据JEDEC-STD-33,湿敏产品包装在一个干燥的袋子中, 包含干燥剂和湿度卡.

备注

人眼安全的评估按照IEC 62471:2008标准(photo biological safety of lamps and lamp systems)进行。在本CIE标准的风险分组系统中，本数据表中指定的LED属于该类 **中度风险 (暴露时间 0.25 s)**。在某些情况下(如不同的暴露时间、瞳孔大小、观察距离等)，尽管这些产品对人眼没有危害。但是理论上来说，由于强光光源的致盲作用，它们具有很高的二次曝光可能性。例如当注视其他明亮的光源(如前照灯)时，也会出现视力暂时下降和余像情况，也可能导致不同程度的急躁、恼怒、视力受损等情形。

除其他物质外，该器件的子组件还包含金属填充材料，包括银。金属填充材料可能会受到含残留侵蚀性物质的环境的影响。因此，我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量少将器件暴露于腐蚀性物质环境中。当使用上述测试条件进行测试时，器件在规定的测试持续时间内表现出了颜色的变化，但其各项性能的变化均未超出失效极限的定义。IEC60810中描述了相关的各项失效极限。

此产品仅适用于特定/推荐的应用。需要了解对于其他非推荐领域应用的详细信息(如应用于汽车领域)，请咨询欧司朗光电半导体公司当地相关销售人员。

该产品的变更管理办法符合照明市场的需求。

更多的应用信息，请访问 <https://ams-osram.com/support/application-notes>

免责声明

语言

如中、英文文本描述有任何差异或偏差，以英文文本为准。

The English version of this document will prevail in case of any discrepancies or deviations between the Chinese and English document.

请注意!

该信息仅描述了组件的类型，不能视为对组件特征的保证。本公司保留对交付条款和设计更改的权利。由于技术要求，组件可能含有危险物质。

如需咨询相关类型的信息，请联系我们的销售组织。

如需打印或下载，请自行在我们的网站上寻找最新版本。

包装

请使用您所知的回收操作员。我们亦可帮助您与离您最近的销售办事处联系。

若双方另行存在协议，在您事先对包装材料已进行分类的前提下，我们亦可回收包装材料，但贵方必须承担运输费用。对于退回给我们的包装材料，若未事先分类或我司并无义务接收的，我们将向您收取相关回收费用并开具发票。

产品安全设备/应用或医疗设备/应用

我们的组件并非开发、构建或测试用作安全相关组件或应用于医疗设备，亦不适格适合在该等设备的模组或系统层面使用。

如果买方或买方供货的终端客户考虑在产品安全设备/应用或医疗设备/应用中使用我们的组件，买方和/或客户必须立即通知我们的当地销售伙伴，由我方和买方和/或客户将就客户的特定需求进行分析和协调。

词汇表

- 1) **亮度:** 亮度值通常在10 ms电流脉冲期间测量，公差为 $\pm 7\%$ 。
- 2) **反向工作:** 并非设计用于反向工作。连续反向工作会导致器件迁移和损坏。
- 3) **正向电压:** 正向电压通常在1 ms电流脉冲持续时间内测量，公差为 $\pm 0.05V$ 。
- 4) **显色指数:** 显色指数 (CRI-RA) 通常在10 ms电流脉冲期间测量，公差为 ± 2 。
- 5) **色坐标组:** 色坐标组通常在10 ms电流脉冲持续时间内测量，公差为 ± 0.005 。
- 6) **典型值:** 由于半导体器件制造工艺的特殊条件，技术参数的典型数据或计算相关性只能反映统计数字。这些参数不一定对应每个产品的实际参数，可能不同于产品的典型数据和计算相关性或典型特性线。如有要求（例如由于技术改进），这些典型数据会被更改，恕不另行通知。
- 7) **特性曲线:** 如图形线段断开，即可预期同一封装单元内的单个器件之间的差异会较大。
- 8) **热电阻:** $R_{th\ max}$ 以统计值 (6σ) 为基础。
- 9) **测量公差:** 除非图纸中另有说明，公差表示为 ± 0.1 ，尺寸表示为mm。
- 10) **编带和卷料:** 所有尺寸和公差均遵循IEC 60286-3，单位为mm。

修订历史

版本	日期	修改
1.6	2020-01-21	特征 订货办法 运输箱示意图 运输箱尺寸
1.7	2021-06-21	特征 光电特性 (图表)
1.7	2023-02-23	描述
1.8	2024-10-10	应用 订货办法 特性 盘尺寸



EU RoHS and China RoHS compliant product

此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，
不含有毒有害物质或元素。

Published by ams-OSRAM AG

Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria

Phone +43 3136 500-0

ams-osram.com

© All rights reserved

am

OSRAM