


RoHS

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟 林	陈晓军	黄河勇	2022-04-15



- 备注:
1. 把检验好的产品一一放入卷盘内, 方向需一致. 将装好产品的载带进行包装, 机 . 每盘数量共400PCS /卷. 每卷中间需贴上产品标签1PCS. (如图所示).
 2. 将装好产品之卷盘平放入纸箱内, 叠加方向须一致, 共10卷/箱. 用封箱胶纸封好纸箱 (共4000Pcs/箱), 并在外箱侧面右上角贴上外箱标签1PC. (如图所示)
 3. 如出现尾数或有未装满之零数量, 须在卷盘及外箱上以标签明示.
 4. 在搬运及运输中, 轻拿轻放, 不可有重压现象.
 5. 盖带的剥离力要求: 20-150gf.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司			
UNIT	(MM)	ORIGINAL DATA		TITLE	
X.	±0.55	2022-04-15		USB 2.0 AF 全贴系列包装图	
X.X	±0.35	DWG.		钟 林	
X.XX	±0.25	CKD.		陈晓军	
X.XXX	±0.15	APPD.		黄河勇	
ANGEL	±2'	3RD.ANGLE'S		PART NO.	
				USB-SMT-全贴系列	
				SCALE	SIZE
				1:1	A4
				SHEET	REV.
				2/2	A