

JIERONG

超级电容单体系列

编 号

JR-DT-026-02

制订日期

2026年03月09日

发行版次

V1.0

页 数

共 9 页

HSF

规格承认书

客户名称：立创商城

客户料号：C7471037

捷容料号：JRCD3R0507N350083D

规格型号：3.0V 500F 35*88

★ 产品环保要求：RoHS 要求 ☒ REACH 要求 ☒
卤素要求 ☐

制 作	客户确认（签署）
朱亚平	
审 核	
张 纯	
批 准	
汤小荣	（签认后，敬请惠还一份）

JIERONG 东莞市捷容薄膜科技有限公司

地址：广东省东莞市南城区建设路南城科技园 邮编：523000

电话：86-769-89799128

传真：86-769-23021717

E-mail: jierongtech@126.com 官网: <http://www.jierongtech.com>



1、适用范围

此规格书对产品的性能，测试方法进行了规范，作为技术确认的依据。

2、一般特性

一般情况下，测量及测试的标准大气压条件标准范围如下：

环境温度：15℃~35℃

湿度：25%RH~75%RH

气压：86kPa~106kPa

如对产品有疑问，应按以下条件进行测量：

环境温度：20℃±2℃

湿度：63%RH~67%RH

气压：86kPa~106kPa

3、捷容编码

1		2			3			4			5		6						7		8		
J		R	C	D	3	R	0	5	0	7	N		3	5	0	0	8	3	E				
品牌		系列			电压 (V)			标称容量 (F)			容量偏差		尺寸 (mm*mm)						套管材质		附加说明		
JR	捷容	RCD			3R0	3.0		507	500		N	-10%~+30%		350083		35*83		E	PET				


4、基本特性

项目	规格
额定电压(U_R)	3.0 V
标称容量(C)	500 F
容量偏差	-10%~+30%
工作温度范围	-40℃~+65℃
最大等效直流内阻, R_{AC} (初始值)	0.7 m Ω
最大等效直流内阻, R_{DC} (初始值)	1.3 m Ω
电压保持(25℃, 24hrs)	$\geq 80\%$
最大漏电流(72hrs)	1.5 mA
最大工作电流($\Delta T=15^\circ C$)	44.05 A
最大峰值电流	454.5 A
最大储存能量	0.75 W.h
能量密度	7.2 Wh/kg
功率密度	14.4W/kg

5、产品尺寸

单位：mm

外形尺寸	
D(±1.5)	35.0
L(±2.0)	88.0




6、寿命特性

项目		特性
循环寿命	测试方法	在25℃下，用恒定电流使电容器在规格电压和半额定电压间循环充放电。 (500,000次)
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的3倍
寿命	贮存寿命	未充电状态下，在贮存温度范围内，4年
	耐久性	在额定温度上限范围内，施加额定电压1000小时后，电容器符合以下规定的限值。
	寿命测试	在 +25℃条件下，在额定电压下使用10年后，电容器符合以下规定的限值。
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的3倍
温度特性	测试条件	at -40℃,+25℃,+65℃
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的2倍
湿热特性	测试条件	温度:+40±2℃, 湿度:90~95%RH, 贮存240小时后，电容器符合以下规定的限值。
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的2倍

7、测试方法

7.1 标称容量

图示:




容量计算公式:
$$C = \frac{I \times (t_2 - t_1)}{U_1 - U_2}$$

其中:

- I: 恒定放电电流, (A);
- U₁: 测量初始电压, 0.8×U_R(V);
- U₂: 测量结束电压, 0.4×U_R(V);
- t₁: 放电开始到测量初始电压U₁的时间(s);
- t₂: 放电开始到测量结束电压U₂的时间(s);

7.2 等效直流内阻

图示:




直流内阻计算公式:
$$R_{DC} = \frac{\Delta U_3}{I}$$

其中:

- I: 放电电流, (A);
- ΔU₃: 从恒流放电开始10mSec内的电压降, (V);

7.3 MAXWELL六步法



测试步骤:

step1: 搁置10s;

step2: 以电流I1恒流充电至额定电压 U_R ;

step3: 搁置5s;

step4: 搁置10s, 记录V3、t4;

step5: 以电流I2恒流放电至50% U_R , 记录I2、V4、t5;

step6: 搁置5s, 记录V5、t6;

重复step1~step6, 并记录对应的电流、电压和时间, 最后以电流I2恒流放电至0.1V以下。

参数计算:

两次循环放电容量: $C_{dch1} = I2 \times (t5 - t4) / (V3 - V4)$; $C_{dch2} = I2 \times (t11 - t10) / (V9 - V10)$;

放电容量: $C_{dch} = (C_{dch1} + C_{dch2}) / 2$;

两次循环放电直流内阻: $ESR_{dch1} = (V5 - V4) / I2$; $ESR_{dch2} = (V11 - V10) / I2$;

放电直流内阻: $ESR_{dch} = (ESR_{dch1} + ESR_{dch2}) / 2$;

其中: $I1 = I2 = 37.5 \text{ A}$, 参数表中, 标称容量为六步法放电容量, 直流内阻ESRDC指六步法放电直流内阻。

7.4 漏电流

7.3.1 测量开始前, 电容器应进行充分放电, 放电过程持续1hrs到24hrs;

7.3.2 恒流充电到额定电压, 恒压72hrs的漏电流。

7.5 最大持续电流

最大持续工作电流 ($\Delta t = 15^\circ \text{C}$)

$$I_{cc} = \sqrt{\frac{\Delta T}{ESR_{DC} * R_{th}}}$$

7.6 最大峰值电流

1秒钟的最大放电电流: (A)

$$I_{max} = \frac{1/2 \times U_R}{R_{DC} + 1/C}$$

7.7 能量和功率

最大储存能量:

$$E_{max} = \frac{1/2 \times C \times U_R^2}{3600}$$

能量密度:

$$Ed = \frac{E_{max}}{mass}$$

功率密度:

$$Pd = \frac{0.12 \times U_R^2}{R_{DC} \times mass}$$

注: mass为产品典型重量

8、使用注意事项

超容应急启动电源应在额定电压和规定工作温度区间使用，不宜超过65℃，并远离超过工作温度区间的热源；超容应急启动电源在使用前需确认正负极，禁止反向充电。若正负极接反，会降低产品的充放电性能，并会导致发热、泄露和使用寿命快速衰减。

8.1 在使用前用干布对正负极端子进行清洁，避免接触电阻过大降低产品使用性能。

8.2 禁止将产品投入火中或进行高压加热。

8.3 禁止将产品直接与水、油、酸或碱接触。

8.4 禁止挤压、钉刺和拆解超级电容器。

8.5 禁止将带有0.5V以上电压的超级电容器进行正负极短接。

8.6 在使用或储存期间如发现产品有散发气味、变色、变形或其它反常之处应停止使用。

8.7 产品所使用超级电容的电解液极易挥发，请不要随意分解产品。

8.8 产品所使用的超级电容器不能随意丢弃，需请根据国家环保标准进行处理。

8.9 其他：在使用超级电容器的过程中出现的其他应用上的问题，请咨询或参照超级电容器使用说明的相关技术资料执行。